


大判プリンター imagePROGRAF 価格・仕様一覧表



大判プリンター／大判MFPソリューション

12Colors	PRO-6600 PRO-4600 PRO-2600 PRO-1000
11Colors	GP-4000 GP-2000
7Colors	GP-6600S GP-4600S GP-2600S
6Colors	GP-300 GP-200
	TX-4100 TX-3100 TX-2100
	TM-355 TM-350 TM-340 TM-255 TM-250 TM-240
5Colors	TZ-30000 MFP
	TX-4100 MFP TX-3100 MFP TX-2100 MFP
4Colors	TC-20 TC-20M

CONTENTS

本体・オプション	1
オプション・交換用消耗品／ポスター作成ツール	5
大判MFPソリューション用 消耗品／他社製ソフトウェア： CADデータ変換／他社製ソフトウェア：ソフトウェアRIP	6
消耗品 インクタンク	7
対応用紙 カット紙／ロール紙	10
大判関連商品	13
サポート&サービス	14
仕様	17

本体・オプション

PROシリーズ本体／オプション

■ 12Colors

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
	6409C001	¥1,985,000	60インチ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、アース線、プリントヘッド、スターターインクセット(12色 各色1個)、取扱説明書一式、セットアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー2本
PRO-6600用 ロールユニット RU-63	1152C007		本体と同時出庫必須	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
ロールホルダー RH2-66	1153C010		¥29,000	オプション ロールホルダー
キヤノンサービスバックスタンダード (CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AE05	¥840,000	オプション・延長保守 ※本体と同時購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
	6407C001	¥767,800	B0ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、アース線、プリントヘッド、スターターインクセット(12色 各色1個)、取扱説明書一式、セットアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
PRO-4600用 ロールユニット RU-43	1152C006	¥138,600	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
ロールホルダー RH2-46	1153C009	¥16,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
キヤノンサービスバックスタンダード (CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AE07	¥320,000	オプション・延長保守 ※本体と同時購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
オプション スタンド 装着時	6405C001	¥382,800	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、アース線、プリントヘッド、スターターインクセット(12色 各色1個)、取扱説明書一式、セットアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
PRO-2600用 スタンド SD-21	1151C001	¥57,800	オプションスタンド	スタンド+バスケット
PRO-2600用 ロールユニット RU-23	1152C005	¥104,000	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット ※ 専用スタンド SD-21必須 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
ロールホルダー RH2-29	1153C008	¥13,900	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
キヤノンサービスバックスタンダード (CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AE09	¥230,000	オプション・延長保守 ※本体と同時購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
	0608C001	オープン価格*	A2ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(12色 各色1個)、スタートガイド、基本操作ガイド、スタートアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、保証書、印字調整用紙(マットフォトペーパーA4)
キヤノンサービスバックスタンダード (CSP)5年ヘッド込み(引取修理)	7950A965	¥39,800	オプション・延長保守 ※本体と同時購入必須	ヘッド込みタイプのパッケージ型の保証延長サービスです。 [引取り修理]専用です。引取り及び、修理完了時の配送費を含みます。

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

GPシリーズ本体／オプション


■ 7Colors

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
	6415C001	¥1,830,000	60インチ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、アース線、プリントヘッド、スターターインクセット(7色 各色1個)、取扱説明書一式、セットアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー2本
GP-6600S用 ロールユニット RU-63	1152C007		本体と同時出庫必須	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
ロールホルダー RH2-66	1153C010		¥29,000	オプション ロールホルダー
キヤノンサービスバックスタンダード (CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AE05	¥840,000	オプション・延長保守 ※本体と同時購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
	6413C001	¥648,500	B0ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、アース線、プリントヘッド、スターターインクセット(7色 各色1個)、取扱説明書一式、セットアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
GP-4600S用 ロールユニット RU-43	1152C006	¥138,600	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
ロールホルダー RH2-46	1153C009	¥16,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
キヤノンサービスバックスタンダード (CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AE07	¥320,000	オプション・延長保守 ※本体と同時購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
オプション スタンド 装着時	6411C001	¥340,200	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、アース線、プリントヘッド、スターターインクセット(7色 各色1個)、取扱説明書一式、セットアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
GP-2600S用 スタンド SD-21	1151C001	¥57,800	オプションスタンド	スタンド+バスケット
GP-2600S用 ロールユニット RU-23	1152C005	¥104,000	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット ※ 専用スタンド SD-21必須 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
ロールホルダー RH2-29	1153C008	¥13,900	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
キヤノンサービスバックスタンダード (CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AE09	¥230,000	オプション・延長保守 ※本体と同時購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。


本体・オプション

GPシリーズ本体／オプション

■ 11Colors

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
	5253C001	¥767,800	B0ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(11色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚口コート紙HG)A2カット紙
GP-4000用ロールユニット RU-43	1152C006	¥138,600	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
ロールホルダー RH2-46	1153C009	¥16,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用)※本体とロールユニットに各1本付属しています。
キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC90	¥261,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型の保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。*NETEYE契約が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。
オプション スタンド 装着時	5255C001	¥382,800	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(11色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、PosterArtist Lite CD-ROM、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚口コート紙HG)A2カット紙
GP-2000用スタンド SD-21	1151C001	¥57,800	オプションスタンド	スタンド+バスケット
GP-2000用ロールユニット RU-23	1152C005	¥104,000	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット※専用スタンドSD-21必須 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
ロールホルダー RH2-29	1153C008	¥13,900	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体とロールユニットに各1本付属しています。
キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC83	¥173,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型の保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。*NETEYE契約が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。

■ 6Colors

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
	5251C001	¥426,800	A0ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(6色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(コート紙)A2カット紙
ロールホルダー RH2-35	1153C006	¥15,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用)※本体に1本付属しています。
キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AD05	¥145,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型の保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。*NETEYE契約が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。
オプション スタンド 装着時	5249C001	¥283,800	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(6色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(コート紙)A2カット紙
GP-200用スタンド SD-24	3085C004	¥46,200	オプションスタンド	スタンド+バスケット
ロールホルダー RH2-28	1153C005	¥13,900	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用)※本体に1本付属しています。
キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC97	¥98,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型の保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。*NETEYE契約が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。

TXシリーズ本体／オプション

■ 5Colors

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
	4602C001	¥723,800	B0ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
TX-4100用 ロールユニット RU-42	2455C003	¥138,600	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
TX-4100用 フルフロントスタッカー SS-41	2456C003	¥80,900	オプション 排紙スタッカー	※ 本体同梱のバスケットと併用はできません
ロールホルダー RH2-46	1153C009	¥16,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用)※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC23	¥265,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型の保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。*NETEYE契約が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。
	4600C001	¥591,800	A0ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
TX-3100用 ロールユニット RU-32	2455C002	¥127,100	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
TX-3100用 フルフロントスタッカー SS-31	2456C002	¥69,300	オプション 排紙スタッカー	※ 本体同梱のバスケットと併用はできません
ロールホルダー RH2-34	1153C004	¥15,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用)※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC18	¥208,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型の保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。*NETEYE契約が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。
オプション スタンド 装着時	4598C001	¥426,800	A1ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
TX-2100用 スタンド SD-21	1151C001	¥57,800	オプションスタンド	スタンド+バスケット
TX-2100用 ロールユニット RU-22	2455C001	¥104,000	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット ※ 専用スタンドSD-21必須 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
TX-2100用 フルフロントスタッカー SS-21	2456C001	¥57,800	オプション 排紙スタッカー	※ 専用スタンドSD-21 必須 ※ 専用スタンド(SD-21)のバスケットと併用はできません
ロールホルダー RH2-29	1153C008	¥13,900	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用)※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC13	¥144,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型の保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。*NETEYE契約が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。

本体・オプション

TMシリーズ本体/オプション

■ 5Colors



	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
TM-355		6244C001	¥484,000	A0/ビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2, HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカードリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	ロールホルダー RH2-35	1153C006	¥15,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に1本付属しています。
	TM-series MFP 専用スキャナーユニット Lm36*	4353V382	¥251,000	オプション スキャナーユニット	スキャナーユニット本体、アクセサリキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右各1個)、ペーパーリターンガイド(3個)、キャリブレーションシート×1、卓上用スタンド1セット、スキャナーマウント(左右各1)、インストールCD、ネットワークケーブル(2m)×1、クイックスタートガイド、電源アダプター(2m)、電源コード
	キヤノンサービスパックスタンダード (CSP) 5年ヘッド込みユーザー交換	7950AD93	¥175,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
TM-350		6246C001	¥418,000	A0/ビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2, HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカードリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	ロールホルダー RH2-35	1153C006	¥15,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に1本付属しています。
	TM-series MFP 専用スキャナーユニット Lm36*	4353V382	¥251,000	オプション スキャナーユニット	スキャナーユニット本体、アクセサリキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右各1個)、ペーパーリターンガイド(3個)、キャリブレーションシート×1、卓上用スタンド1セット、スキャナーマウント(左右各1)、インストールCD、ネットワークケーブル(2m)×1、クイックスタートガイド、電源アダプター(2m)、電源コード
	キヤノンサービスパックスタンダード (CSP) 5年ヘッド込みユーザー交換	7950AD93	¥175,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
TM-340		6248C001	¥328,000	A0/ビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2, HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、バスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカードリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー1本 ※3インチ紙管用紙をご利用の方はオプションのロールホルダー、またはキヤノンオンラインショップにて3インチ紙管アタッチメント(L)/(R)をご購入ください。
	ロールホルダー RH2-35	1153C006	¥15,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に2インチ用が1本付属しています。
	TM-series MFP 専用スキャナーユニット Lm36*	4353V382	¥251,000	オプション スキャナーユニット	スキャナーユニット本体、アクセサリキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右各1個)、ペーパーリターンガイド(3個)、キャリブレーションシート×1、卓上用スタンド1セット、スキャナーマウント(左右各1)、インストールCD、ネットワークケーブル(2m)×1、クイックスタートガイド、電源アダプター(2m)、電源コード
	キヤノンサービスパックスタンダード (CSP) 5年ヘッド込みユーザー交換	7950AD93	¥175,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
TM-255	オプション スタンド 装着時		6238C001	A1/ビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2, HP RTL対応	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカードリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	スタンド SD-26	3085C009	¥57,800	オプションスタンド	スタンド+マルチポジションバスケット
	ロールホルダー RH2-28	1153C005	¥13,900	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に1本付属しています。
	TM-series MFP 専用スキャナーユニット Lm24*	4353V381	¥231,000	オプション スキャナーユニット	スキャナーユニット本体、アクセサリキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右各1個)、ペーパーリターンガイド(1個)、キャリブレーションシート×1、卓上用スタンド1セット、スキャナーマウント(左右各1)、インストールCD、ネットワークケーブル(2m)×1、クイックスタートガイド、電源アダプター(2m)、電源コード
	キヤノンサービスパックスタンダード (CSP) 5年ヘッド込みユーザー交換	7950AD96	¥125,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
TM-250	オプション スタンド 装着時		6240C001	A1/ビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2, HP RTL対応	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカードリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	スタンド SD-26	3085C009	¥57,800	オプションスタンド	スタンド+マルチポジションバスケット
	ロールホルダー RH2-28	1153C005	¥13,900	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に1本付属しています。
	TM-series MFP 専用スキャナーユニット Lm24*	4353V381	¥231,000	オプション スキャナーユニット	スキャナーユニット本体、アクセサリキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右各1個)、ペーパーリターンガイド(1個)、キャリブレーションシート×1、卓上用スタンド1セット、スキャナーマウント(左右各1)、インストールCD、ネットワークケーブル(2m)×1、クイックスタートガイド、電源アダプター(2m)、電源コード
	キヤノンサービスパックスタンダード (CSP) 5年ヘッド込みユーザー交換	7950AD96	¥125,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。
TM-240	オプション スタンド 装着時		6242C005	A1/ビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2, HP RTL対応	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカードリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー1本 ※3インチ紙管用紙をご利用の方はオプションのロールホルダー、またはキヤノンオンラインショップにて3インチ紙管アタッチメント(L)/(R)をご購入ください。
	スタンド SD-24	3085C004	¥46,200	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	ロールホルダー RH2-28	1153C005	¥13,900	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に2インチ用が1本付属しています。
	TM-series MFP 専用スキャナーユニット Lm24*	4353V381	¥231,000	オプション スキャナーユニット	スキャナーユニット本体、アクセサリキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右各1個)、ペーパーリターンガイド(1個)、キャリブレーションシート×1、卓上用スタンド1セット、スキャナーマウント(左右各1)、インストールCD、ネットワークケーブル(2m)×1、クイックスタートガイド、電源アダプター(2m)、電源コード
	キヤノンサービスパックスタンダード (CSP) 5年ヘッド込みユーザー交換	7950AD96	¥125,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。※ヘッド交換時期の確認にNETEYEを利用するため、NETEYE加入が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。※プリントヘッドを予備運用するサービスです。

*TMシリーズ専用スキャナーユニットのキヤノンサービスパック(CSP)については、P.16をご確認ください。

本体・オプション

TCシリーズ本体/オプション


■ 4Colors

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成	
 TC-20	5815C001	オープン価格*	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用シャフトロールホルダー左右各1個	
	スタンド SD-24	3085C004	¥46,200	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	デスクトップバスケット BU-06	1480B018	オープン価格*	オプションバスケット	デスクトップ用バスケット
	キャノンサービスパックスタンダード(CSP)3年引取修理	7950AD53	¥55,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	引取機専用のパッケージ型保証延長サービスです。引き取り、及び、修理完了品のお届けの時の運送費用が含まれています。(プリントヘッドは料金に含まれません)
 TC-20M	5816C001	オープン価格*	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用シャフトロールホルダー左右各1個	
	スタンド SD-24	3085C004	¥46,200	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	デスクトップバスケット BU-06	1480B018	オープン価格*	オプションバスケット	デスクトップ用バスケット
	キャノンサービスパックスタンダード(CSP)3年引取修理	7950AD53	¥55,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	引取機専用のパッケージ型保証延長サービスです。引き取り、及び、修理完了品のお届けの時の運送費用が含まれています。(プリントヘッドは料金に含まれません)

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

TZ-30000 MFP:大判MFPソリューション

■ 専用コントローラー搭載セットモデル **CIS方式**

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成	
 TZ-30000 MFP	4604C001	¥1,705,000	A0ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、バスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管用ロールホルダー2本	
	専用スキャナーユニット Z36 for TZ		3931V098	本体と同時に出荷必須	スキャナー本体、タッチパネル一体型コントローラー、アクセサリキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右 各1個)、ペーパーリターンガイド(3個)、キャリブレーションターゲット、クイックスタートガイド、USB3.0ケーブル(2m)、電源アダプター(2m)×2、電源コード
	ロールホルダー RH2-34	1153C004	¥15,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に2本付属しています。
	キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC43	¥625,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須	ヘッド込みユーザー交換タイプのパッケージ型の保証延長サービスです。故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行います。 * NETEYE契約が必須です。NETEYEの使用が不可のお客様は購入いただけません。

TXシリーズ:大判MFPソリューション





■ 専用コントローラー搭載セットモデル **CIS方式**

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
 TX-4100 MFP	4602C005	¥1,262,800	B0ノビ対応 インクジェットMFP HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	専用スキャナーユニット Z36 for TX		3931V097	本体と同時に出荷必須
	キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC38	¥390,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須
 TX-3100 MFP	4600C005	¥1,130,800	A0ノビ対応 インクジェットMFP HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	専用スキャナーユニット Z36 for TX		3931V097	本体と同時に出荷必須
	キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC33	¥358,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須
 TX-2100 MFP	4598C005	¥1,012,600	A1ノビ対応 インクジェットMFP HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	専用スキャナーユニット Z24		3931V096	本体と同時に出荷必須
	キャノンサービスパックスタンダード(CSP)5年ヘッド込みユーザー交換	7950AC28	¥260,000	オプション・延長保守 ※本体と同時に購入必須

※本体オプションはTX-4100/TX-3100/TX-2100のオプション情報をご確認ください。

オプション・交換用消耗品





■ プリントヘッド(お客様自身で交換が可能です)

商品名/型番	商品コード	標準価格(税別)	備考	対応機種												
				PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S	PRO-2600 GP-2600S	PRO-1000	TZ-30000 MFP	TX-4100	TX-3100	TX-2100	TM-355 TM-350 TM-340	TM-255 TM-250 TM-240	TC-20 TC-20M	GP-4000 GP-2000	GP-300 GP-200
PF-06 	2352C001	¥51,000	交換用プリントヘッド (セルフ交換可能)	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—
PF-07 	5230C001	¥51,300		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
PF-08 	5706C001	オープン価格*1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
PF-10 	0861C001	¥61,200		●	●	●	●*2	—	—	—	—	—	—	—	●	—

*1 オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。



*2 プリントヘッド交換はプリンター本体ファームウェア Ver.1.10以降で対応(プリンター本体ファームウェアのバージョンアップ作業はお客様にて実施いただく必要があります)。

■ メンテナンスカートリッジ

商品名/型番	商品コード	標準価格(税別)	備考	対応機種												
				PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S	PRO-2600 GP-2600S	PRO-1000	TZ-30000 MFP	TX-4100	TX-3100	TX-2100	TM-355 TM-350 TM-340	TM-255 TM-250 TM-240	TC-20 TC-20M	GP-4000 GP-2000	GP-300 GP-200
MC-20 	0628C001	¥2,400	ヘッドクリーニング等の メンテナンスで使用する インクを吸収する ための交換用カートリッジ (セルフ交換可能)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MC-30 	1156C001	¥7,000		●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—
MC-31 	1156C004			—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●
MC-32 	1156C009	オープン価格*1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—

*1 オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

■ カッターブレード(切れ味が悪くなったら、お客様ご自身で交換が可能です)

商品名/型番	商品コード	標準価格(税別)	備考	対応機種											
				PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S	PRO-2600 GP-2600S	PRO-1000	TX-4100	TX-3100	TX-2100	TM-355 TM-350 TM-340	TM-255 TM-250 TM-240	GP-4000 GP-2000	GP-300 GP-200	
CT-07 	1155C001	¥11,600	交換用カッター (セルフ交換可能)*1	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	—
CT-08 	1155C002			—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—

*1 TZ-30000 MFPのカッターブレードはサービス交換になります。

ポスター作成ツール

■ PosterArtist(ポスター簡単作成ソフト)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ポスター簡単作成ソフトウェア PosterArtist	7025A038	¥59,800	どなたでも簡単にポスターを作成いただけるアプリケーションソフト。

■ 導入ユーザウェア(ライセンス認証のため、インストールするPCがインターネットに接続されていることが前提となります)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
PosterArtist導入説明サービス	126ZZ546	¥35,000	PC出力が可能な大判プリンター稼働環境下で、PosterArtistをインストール*し、機能、出力にかかわる操作方法をユーザーガイドに従い、説明いたします。(対象:PosterArtist)同時説明最大3名まで。訪問料金を含みます。 ※ 訪問日程に関しては別途、事前の調整が必要となります。地域によっては対応できない場合がありますので、事前に担当営業にお問い合わせください。 * 2台目以降のPCのインストール、環境の構築は、オプションの追加環境構築をご利用ください。
PosterArtist Lite導入説明サービス	090ZZ798	¥33,000	PC出力が可能な大判プリンター稼働環境下で、PosterArtist Liteをインストール*し、機能、出力にかかわる操作方法をユーザーガイドに従い、説明いたします。(対象:PosterArtist Lite)同時説明最大3名まで。訪問料金を含みます。 ※ 訪問日程に関しては別途、事前の調整が必要となります。地域によっては対応できない場合がありますので、事前に担当営業にお問い合わせください。 * 2台目以降のPCのインストール、環境の構築は、オプションの追加環境構築をご利用ください。
大判導入説明サービス追加環境構築オプション	050ZZ565	¥5,000	各操作説明サービス(PosterArtist/PosterArtist Lite導入説明サービス)のオプションとして、追加でアプリケーションのインストールを実施、環境の構築をします。(同一拠点内に限り)

オプション・交換用消耗品について詳しくはホームページをご確認ください。



大判MFPソリューション用 消耗品

■ キャリアシート(原稿保護用)

※ 大判MFP全モデルで使用可能です

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
キャリアシート(A0サイズ/厚手/白)	2342V044	¥14,900	原稿保護用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/白) 幅:880mm×長さ:1,242mm 厚さ:0.225mm
キャリアシート(A1サイズ/厚手/白)	2342V043	¥12,500	原稿保護用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/白) 幅:600mm×長さ:862mm 厚さ:0.225mm
キャリアシート(A0サイズ/薄手/白)	1954V517	¥13,500	原稿保護用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/白) 幅:880mm×長さ:1,242mm 厚さ:0.125mm
キャリアシート(A1サイズ/薄手/白)	1954V515	¥9,900	原稿保護用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/白) 幅:600mm×長さ:862mm 厚さ:0.125mm
キャリアシート(A0サイズ/薄手/黒)	1954V518	¥13,500	原稿保護用、裏写り防止用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/黒) 幅:880mm×長さ:1,242mm 厚さ:0.125mm
キャリアシート(A1サイズ/薄手/黒)	1954V516	¥9,900	原稿保護用、裏写り防止用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/黒) 幅:600mm×長さ:862mm 厚さ:0.125mm

※ 同梱のキャリアプレーションシートについてはサービスパーツ扱いです。

他社製ソフトウェア:CADデータ変換

■ VectorMaster Premium

[お問い合わせ]株式会社システムズナカシマ TEL:03-5821-9761 <http://www.systems.nakashima.co.jp>

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
VectorMaster Premiumソフトウェア(1ライセンス)	3499V062	¥98,000	スキャナーで読み込んだ紙図面PDF(ラスターPDF)と、PDF化された図面データ(ベクタPDF)をCADデータに変換するPDF図面変換ソフトです。ビューアー機能により変換後のデータを確認して編集や追記も可能で、ほとんどのCADソフトウェアで読み込むことができます。

■ VectorMaster Premium導入設置ユースウェア(導入)

※ ユースウェア実施会社:株式会社システムズナカシマ

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
VectorMaster Premium導入設置費*	640ZZ470	¥100,000	現地訪問しお客様のPCにシステムセットアップを行います。(離島を除く)
VectorMaster Premium導入設置費(北海道・沖縄本島)*	640ZZ471	¥200,000	北海道内、沖縄本島向け料金です。現地訪問しお客様のPCにシステムセットアップを行います。(離島を除く)
VectorMaster Premium操作説明費*	640ZZ472	¥50,000	現地訪問しシステム操作説明(1回4時間以内)を行います。(離島を除く)
VectorMaster Premium操作説明費(北海道・沖縄本島)*	640ZZ473	¥150,000	北海道内、沖縄本島向け料金です。現地訪問しシステム操作説明(1回4時間以内)を行います。(離島を除く)

* 受注後、設置申込書の申請が必要となります。導入設置および操作説明対応可能時間につきましては、土・日・祝祭日を除く、平日の9:00~12:00、13:00~17:00の間です。離島は別途見積りとなります。

■ VectorMaster Premium保守サポート

※ ユースウェア実施会社:株式会社システムズナカシマ

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
VectorMaster PremiumリモートQ&Aサポート保守(初年度)	640ZZ474	¥60,000	保守契約期間中、電話・FAX・電子メール・リモートメンテナンスによる運用支援や技術情報、トラブル時の対処方法などのご相談をお受けします。お問い合わせに関しては代表者一名の問い合わせに対応させていただきます。
VectorMaster PremiumリモートQ&Aサポート保守(2年目以降)	640ZZ475	¥40,000	
VectorMaster PremiumリモートQ&Aサポート保守(半年)	640ZZ476	¥30,000	実施時間につきましては、土・日・祝祭日を除く、平日の9:00~12:00、13:00~17:00です。

他社製ソフトウェア:ソフトウェアRIP

※ 他のアプリケーションソフトがインストールされていない、専用PCをご用意ください。

■ ONYX RIPCenter 22.5 Canon Edition(ソフトウェアRIP)

※ TMシリーズには対応しておりません。最新の対応機種については、<http://imageprograf.com/canon.jp/imageprograf/>「グラフィック・フォトソリューション」ページをご確認ください。

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ONYX RIPCenter 22.5 Canon Edition	4500V078	¥280,000	Adobe PDF Print Engine搭載ソフトウェアRIP。問い合わせ窓口による1年間のサポートサービス付き。*1 大判プリンター1台に接続可能。本バージョンでGPシリーズに対応。
ONYX RIPCenter 22.5 Canon Edition プリンター追加ライセンス	4500V080	¥180,000	本ライセンスをご購入いただくことで1RIPに最大2台のプリンターを接続して使用可能です。

*1 サポートサービスを受けるために購入時のユーザー登録が必須です。問い合わせ窓口では、メール・FAX電話にてRIPCenterに関する不具合、プリンターとの接続や操作方法に関するご質問にお答えします。インストール方法に関するご質問にはお答えできません。

※ インストール作業をご希望されるお客様はオプションの「RIPCenter導入設置・トレーニング」ユースウェアをご購入ください。

■ ONYX RIPCenter 導入設置ユースウェア/オンサイトサポート

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
RIPCenter導入設置・トレーニング(他のアプリケーションソフトウェアをインストールしていない専用PCをご用意ください)	873ZZ676	¥80,000	RIPCenterのインストール(PC1台)、プリンターへの接続設定とクライアントPC(1台)からの接続確認*1、およびRIPCenterを使用した出力に関する操作方法の説明*2、プリンター追加ライセンス(3860V328)の同時購入時の設定作業も含まれます。北海道・沖縄・離島地区については遠隔地出張料を同時にご購入ください。
RIPCenter遠隔地出張料(北海道・沖縄・離島地区)	873ZZ684	¥70,000	北海道・沖縄・離島地区への訪問が必要な際の追加料金です。導入設置、トレーニングやオンサイトサポートなど、訪問が必要な商品と必ずセットでご注文ください。
RIPCenter複数同時導入設置(2台目以降)	873ZZ678	¥25,000	RIPCenterを複数同時購入いただき、PC複数台へのインストール作業を同一拠点・同日設置で実施する場合はPC2台目以降の導入作業のみのサービス。RIPCenter導入設置・トレーニング(256ZZ670)とセット購入時のみ適用されます。※ 本サービスにトレーニングは含まれません。
RIPCenterトレーニング1名追加	873ZZ683	¥20,000	RIPCenterトレーニングの追加1名。
ONYX RIPCenter再インストール	873ZZ681	¥50,000	導入設置・トレーニング(256ZZ670)をご購入・実施いただいているお客様で、何らかの理由により再インストールが必要な際に、RIPCenter再インストール作業(PC1台)を実施します。*3 プリンター追加ライセンス(3860V328)を別途追加導入いただき設定する場合は本ユースウェアをご購入ください。北海道・沖縄・離島地区については遠隔地出張料を同時にご購入ください。
RIPCenterオンサイトサポート	873ZZ687	¥100,000	訪問によるRIPCenterの再トレーニングまたは不具合を解決するサービスです。*4 北海道・沖縄・離島地区については遠隔地出張料を同時にご購入ください。

*1 PC、プリンターをネットワークなどで接続する作業は含まれません。また、クライアントPCからRIPCenterをインストールするPCの共有へのアクセス権設定作業は含まれません。 *2 操作トレーニングは2名様までとなります。操作トレーニングの受講者を増やす場合は、RIPCenterトレーニング1名追加を必要数ご購入ください。また、プリンター本体の操作に関するご説明は含まれません。 *3 旧環境の設定・追加されたプロファイル等の復元保証はございません。実施対象は過去に導入設置・トレーニングのユースウェアをご購入および実施いただいたお客様のみ。障害の切り分けや操作説明は含まれません。 *4 再トレーニングは1回2名様までに限ります。また、不具合対応は1訪問毎にお買い上げいただく必要があります。

■ ONYX RIPCenter保守

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
RIPCenter 3年サポートパック	873ZZ685	¥50,000	RIPCenter Canon Edition本体に付属している1年間の問い合わせ窓口によるサポートサービスを2年間延長し、合計3年間にします。*1
RIPCenter サポート1年延長	873ZZ686	¥30,000	契約期間の切れたサポートサービスを契約が切れた時点から1年延長します。*2

*1 RIPCenter Canon Edition購入後1年以内にお買い上げ・ユーザー登録をしていただく必要があります。 *2 3年サポートパックとの同時購入および複数同時購入はできません。

※ 導入時にご購入いただける最長サポート期間は3年となります。導入時3年サポートパックとサポート1年延長の同時購入や、有償サポート1年延長の複数同時購入はできません。

詳しくはホームページをご確認ください。



消耗品 インクタンク

対応機種	商品名/型番	商品コード	標準価格(税別)	備考			
PRO-6600 PRO-4600 PRO-2600		マットブラック PFI-2100 MBK	5265C001	オープン価格	インクタンク (小容量) 各色160ml		
		フォトブラック PFI-3100 PBK	6422C001				
		シアン PFI-3100 C	6423C001				
		マゼンタ PFI-3100 M	6424C001				
		イエロー PFI-3100 Y	6425C001				
		グレー PFI-3100 GY	6426C001				
		レッド PFI-3100 R	6427C001				
		ブルー PFI-3100 B	6428C001				
		フォトシアン PFI-3100 PC	6429C001				
		フォトマゼンタ PFI-3100 PM	6430C001				
		フォトグレー PFI-3100 PGY	6431C001				
		クロマオブティマイザー PFI-3100 CO	6432C001				
		マットブラック PFI-2300 MBK	5276C001				
		フォトブラック PFI-3300 PBK	6433C001				
		シアン PFI-3300 C	6434C001				
マゼンタ PFI-3300 M	6435C001						
イエロー PFI-3300 Y	6436C001						
グレー PFI-3300 GY	6437C001						
レッド PFI-3300 R	6438C001						
ブルー PFI-3300 B	6439C001						
フォトシアン PFI-3300 PC	6440C001						
フォトマゼンタ PFI-3300 PM	6441C001						
フォトグレー PFI-3300 PGY	6442C001						
クロマオブティマイザー PFI-3300 CO	6443C001						
PRO-1000		マットブラック PFI-2700 MBK	5287C001	オープン価格	インクタンク (大容量) 各色700ml		
		フォトブラック PFI-3700 PBK	6444C001				
		シアン PFI-3700 C	6445C001				
		マゼンタ PFI-3700 M	6446C001				
		イエロー PFI-3700 Y	6447C001				
		グレー PFI-3700 GY	6448C001				
		レッド PFI-3700 R	6449C001				
		ブルー PFI-3700 B	6450C001				
		フォトシアン PFI-3700 PC	6451C001				
		フォトマゼンタ PFI-3700 PM	6452C001				
		フォトグレー PFI-3700 PGY	6453C001				
		クロマオブティマイザー PFI-3700 CO	6454C001				
		マットブラック PFI-1000 MBK	0545C004			オープン価格	インクタンク 各色80ml
		フォトブラック PFI-1000 PBK	0546C004				
		シアン PFI-1000 C	0547C004				
マゼンタ PFI-1000 M	0548C004						
イエロー PFI-1000 Y	0549C004						
フォトシアン PFI-1000 PC	0550C004						
フォトマゼンタ PFI-1000 PM	0551C004						
グレー PFI-1000 GY	0552C004						
フォトグレー PFI-1000 PGY	0553C004						
レッド PFI-1000 R	0554C004						
ブルー PFI-1000 B	0555C004						
クロマオブティマイザー PFI-1000 CO	0556C004						



グリーン
購入法適合



キヤノンでは、カートリッジ(インクタンク含む)の回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ご使用済みのカートリッジを学校単位で集めていただき、これを回収することでベルマーク点数が付与されます。なお、この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている学校のみが対象となります。詳しくはホームページ canon.jp/ecology/ まで。

インク・対応用紙など
詳しくはホームページを
ご確認ください。














消耗品 インクタンク

対応機種	商品名/型番	商品コード	標準価格(税別)	備考	
GP-4000 GP-2000		マットブラック	PFI-2100 MBK	5265C001	オープン価格 インクタンク (小容量) 各色160ml
		フォトブラック	PFI-2100 PBK	5266C001	
		シアン	PFI-2100 C	5267C001	
		マゼンタ	PFI-2100 M	5268C001	
		イエロー	PFI-2100 Y	5269C001	
		グレー	PFI-2100 GY	5270C001	
		レッド	PFI-2100 R	5271C001	
		オレンジ	PFI-2100 O	5272C001	
		グリーン	PFI-2100 G	5273C001	
		バイオレット	PFI-2100 V	5274C001	
		蛍光ピンク	PFI-2100 FP	5275C001	
		マットブラック	PFI-2300 MBK	5276C001	オープン価格 インクタンク (標準容量) 各色330ml
		フォトブラック	PFI-2300 PBK	5277C001	
		シアン	PFI-2300 C	5278C001	
		マゼンタ	PFI-2300 M	5279C001	
		イエロー	PFI-2300 Y	5280C001	
		グレー	PFI-2300 GY	5281C001	
		レッド	PFI-2300 R	5282C001	
		オレンジ	PFI-2300 O	5283C001	
		グリーン	PFI-2300 G	5284C001	
		バイオレット	PFI-2300 V	5285C001	
		蛍光ピンク	PFI-2300 FP	5286C001	
		マットブラック	PFI-2700 MBK	5287C001	オープン価格 インクタンク (大容量) 各色700ml
		フォトブラック	PFI-2700 PBK	5288C001	
		シアン	PFI-2700 C	5289C001	
		マゼンタ	PFI-2700 M	5290C001	
		イエロー	PFI-2700 Y	5291C001	
		グレー	PFI-2700 GY	5292C001	
		レッド	PFI-2700 R	5293C001	
		オレンジ	PFI-2700 O	5294C001	
グリーン		PFI-2700 G	5295C001		
バイオレット		PFI-2700 V	5296C001		
蛍光ピンク		PFI-2700 FP	5297C001		
GP-6600S GP-4600S GP-2600S		マットブラック	PFI-2100 MBK	5265C001	オープン価格 インクタンク (小容量) 各色160ml
		フォトブラック	PFI-3100 PBK	6422C001	
		シアン	PFI-3100 C	6423C001	
		マゼンタ	PFI-3100 M	6424C001	
		イエロー	PFI-3100 Y	6425C001	
		グレー	PFI-3100 GY	6426C001	
		オレンジ	PFI-2100 O	5272C001	
		マットブラック	PFI-2300 MBK	5276C001	オープン価格 インクタンク (標準容量) 各色330ml
		フォトブラック	PFI-3300 PBK	6433C001	
		シアン	PFI-3300 C	6434C001	
		マゼンタ	PFI-3300 M	6435C001	
		イエロー	PFI-3300 Y	6436C001	
		グレー	PFI-3300 GY	6437C001	
		オレンジ	PFI-2300 O	5283C001	
		マットブラック	PFI-2700 MBK	5287C001	オープン価格 インクタンク (大容量) 各色700ml
		フォトブラック	PFI-3700 PBK	6444C001	
		シアン	PFI-3700 C	6445C001	
		マゼンタ	PFI-3700 M	6446C001	
		イエロー	PFI-3700 Y	6447C001	
		グレー	PFI-3700 GY	6448C001	
		オレンジ	PFI-2700 O	5294C001	

キヤノン純正インクタンクのご使用をお勧めします

キヤノン純正インクタンクはキヤノン大判プリンターの印刷システムを支える重要な機構の一部として、プリンター本体とともに一体として開発されたものであり、研究開発活動によって実現した高度な技術が集約されています。プリンターの性能を維持し、快適な出力環境を得るためにキヤノン純正インクタンクのご使用をお勧めします。キヤノン純正インクタンク以外のインクタンク(インクを再充填した再生品を含む)の使用を原因とするプリンター本体の不具合につきましては、無償保証期間内または保守契約期間内であっても、保証書または保守契約に基づく修理は実施いたしません。別途有償の対応となりますので、ご使用の際はご注意ください。

消耗品 インクタンク

対応機種	商品名/型番	商品コード	標準価格(税別)	備考		
GP-300 GP-200		マットブラック PFI-120 MBK	2884C001	¥9,900	インクタンク (標準容量) 各色130ml	
		ブラック PFI-120 BK	2885C001			
		シアン PFI-120 C	2886C001			
		マゼンタ PFI-120 M	2887C001			
		イエロー PFI-120 Y	2888C001			
		蛍光ピンク PFI-120 FP	3499C001			
		マットブラック PFI-320 MBK	2889C001	¥19,100	インクタンク (大容量) 各色300ml	
		ブラック PFI-320 BK	2890C001			
		シアン PFI-320 C	2891C001			
		マゼンタ PFI-320 M	2892C001			
		イエロー PFI-320 Y	2893C001			
		蛍光ピンク PFI-320 FP	3500C001			
TZ-30000 MFP		マットブラック PFI-340 MBK	4773C001	オープン価格	インクタンク (標準容量) 各色330ml	
		ブラック PFI-340 BK	4774C001			
		シアン PFI-340 C	4775C001			
		マゼンタ PFI-340 M	4776C001			
		イエロー PFI-340 Y	4777C001			
		マットブラック PFI-740 MBK	4768C001	オープン価格	インクタンク (大容量) 各色700ml	
		ブラック PFI-740 BK	4769C001			
		シアン PFI-740 C	4770C001			
		マゼンタ PFI-740 M	4771C001			
		イエロー PFI-740 Y	4772C001			
	TX-4100 TX-3100 TX-2100 TX-4100 MFP TX-3100 MFP TX-2100 MFP		マットブラック PFI-110 MBK	2363C001	¥10,700	インクタンク (小容量) 各色160ml
			ブラック PFI-110 BK	2364C001		
シアン PFI-110 C			2365C001			
マゼンタ PFI-110 M			2366C001			
イエロー PFI-110 Y			2367C001			
		マットブラック PFI-310 MBK	2358C001	¥18,300	インクタンク (標準容量) 各色330ml	
		ブラック PFI-310 BK	2359C001			
		シアン PFI-310 C	2360C001			
		マゼンタ PFI-310 M	2361C001			
		イエロー PFI-310 Y	2362C001			
		マットブラック PFI-710 MBK	2353C001	¥36,500	インクタンク (大容量) 各色700ml	
		ブラック PFI-710 BK	2354C001			
		シアン PFI-710 C	2355C001			
		マゼンタ PFI-710 M	2356C001			
		イエロー PFI-710 Y	2357C001			
TM-355 TM-350 TM-255 TM-250		マットブラック PFI-120 MBK	2884C001	¥9,900	インクタンク (標準容量) 各色130ml	
		ブラック PFI-120 BK	2885C001			
		シアン PFI-120 C	2886C001			
		マゼンタ PFI-121 M*1	6267C001			
		イエロー PFI-120 Y	2888C001			
		マットブラック PFI-320 MBK	2889C001	¥19,100	インクタンク (大容量) 各色300ml	
		ブラック PFI-320 BK	2890C001			
		シアン PFI-320 C	2891C001			
		マゼンタ PFI-321 M*1	6269C001			
		イエロー PFI-320 Y	2893C001			
TM-340 TM-240		マットブラック PFI-030 MBK	3488C001	オープン価格	インクタンク 各色55ml	
		ブラック PFI-030 BK	3489C001			
		シアン PFI-030 C	3490C001			
		マゼンタ PFI-031 M*1	6265C001			
		イエロー PFI-030 Y	3492C001			
TC-20 TC-20M		ブラック PFI-050 BK	5698C001	オープン価格	インクタンク 各色70ml	
		シアン PFI-050 C	5699C001			
		マゼンタ PFI-050 M	5700C001			
		イエロー PFI-050 Y	5701C001			

*1 PFI-320M、PFI-120M、PFI-030Mインクはご使用になれません。

※ 印刷に使うインクの量は、プリンターの機種、印刷する画像、印刷モード、紙等の条件によって異なります。したがって、インク1mlあたりとして算出された数値では、必ずしも印刷時のインクコストを正確に表すことができるとは限りません。
P.17～P.21 (スピード/インクコスト) に実際の印刷時のインクコスト目安を記載しておりますので、ご参照ください。

※ オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

キヤノン純正インクタンクのご使用をお薦めします

キヤノン純正インクタンクはキヤノン大判プリンターの印刷システムを支える重要な機構の一部として、プリンター本体とともに一体として開発されたものであり、研究開発活動によって実現した高度な技術が集約されています。プリンターの性能を維持し、快適な出力環境を得るためにキヤノン純正インクタンクのご使用をお薦めします。
キヤノン純正インクタンク以外のインクタンク(インクを再充填した再生品を含む)の使用を原因とするプリンター本体の不具合につきましては、無償保証期間内または保守契約期間内であっても、保証書または保守契約に基づく修理は実施いたしません。別途有償の対応となりますので、ご使用の際はご注意ください。

対応用紙 カット紙

商品名/型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	入数 (枚)	坪量 (g/m ²)	対応機種*1					
						12/7/11色					
						PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S	PRO-2600 GP-2600S	PRO-1000	GP-4000	GP-2000

■ カット紙

キヤノン 写真用紙・光沢プロ [クリスタルグレード]	CR-101A220	A2	3863C005	オープン価格	20	380	—	—	—	●	—	—
	CR-101A3N20	A3ノビ	3863C004	オープン価格	20		—	—	—	●	—	—
	CR-101A320	A3	3863C003	オープン価格	20		—	—	—	●	—	—
	CR-101A420	A4	3863C002	オープン価格	20		—	—	—	●	—	—
	CR-1012L30	2L	3863C001	オープン価格	30	—	—	—	●	—	—	
キヤノン 写真用紙・光沢プロ [プラチナグレード]	PT-201A220	A2	8666B020	オープン価格	20	300	●	●	●	●	●	●
	PT-201A3N20	A3ノビ	8666B006	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	PT-201A320	A3	8666B005	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	PT-201HG20	半切	8666B009	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	PT-201YG20	四切	8666B008	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	PT-201A420	A4	8666B004	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	PT-201MG20	六切	8666B007	オープン価格	20		—	—	—	●	—	—
	PT-2012L30	2L	8666B010	オープン価格	30		—	—	—	●	—	—
	PT-201L100	L	8666B002	オープン価格	100		—	—	—	●	—	—
	PT-201L50	L	8666B001	オープン価格	50		—	—	—	●	—	—
	PT-201KG50	KG	8666B003	オープン価格	50	—	—	—	●	—	—	
キヤノン 写真用紙 微粒面光沢 ラスター	LU-101A225	A2	6211B024	オープン価格	25	260	●	●	●	●	●	●
	LU-101A3N20	A3ノビ	6211B003	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	LU-101A320	A3	6211B002	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	LU-101A420	A4	6211B001	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
キヤノン 写真用紙・プレミアムマット	PM-101A220	A2	8657B015	オープン価格	20	210	●	●	●	●	●	●
	PM-101A3N20	A3ノビ	8657B003	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	PM-101A320	A3	8657B002	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●
	PM-101A420	A4	8657B001	オープン価格	20		●	●	●	●	●	●

対応用紙 ロール紙

商品名/型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長さ	坪量 (g/m ²)	対応機種*1							
						12/7/11色			5/6色				4色
						PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S GP-4000	PRO-2600 GP-2600S GP-2000	TZ-3000 MFP	TX-4100	TX-3100 TM-355 TM-350 TM-340 GP-300	TX-2100 TM-255 TM-250 TM-240 GP-200	TC-20 TC-20M

■ フोट用紙(光沢)

キヤノン 写真用紙・光沢プロ [プラチナグレード] 3インチ	LFM-GPPT/42/300	42インチ	1107C001	¥63,250	1,067mm×30.5m×1本	300	◎	◎	—	—	—	—	—
	LFM-GPPT/24/300	24インチ	1107C003	¥36,440	610mm×30.5m×1本		◎	◎	◎	—	—	—	—
キヤノン フォト光沢紙HG (厚口)*2*3 3インチ	LFM-GPH/60/255	60インチ	4377B001	¥59,130	1,524mm×30m×1本	255	◎	—	—	—	—	—	—
	LFM-GPH/42/255	42インチ	4377B002	¥41,250	1,067mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	—	—
	LFM-GPH/36/255	36インチ	4377B003	¥34,380	914mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	◎	—
	LFM-GPH/24/255	24インチ	4377B004	¥22,690	610mm×30m×1本		◎	◎	◎	—	◎	◎	◎
キヤノン フォト光沢紙HG (薄口)*2	LFM-GPH/17/255	17インチ	4377B005	¥16,500	432mm×30m×1本	170	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎
	LFM-GPH/60/170	60インチ	4379B001	¥49,500	1,524mm×30m×1本		◎	—	—	—	—	—	—
	LFM-GPH/42/170	42インチ	4379B002	¥33,000	1,067mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	—	—
	LFM-GPH/36/170	36インチ	4379B003	¥26,820	914mm×30m×1本		◎	◎	—	◎	◎	◎	—
	LFM-GPH/24/170	24インチ	4379B004	¥18,570	610mm×30m×1本		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	LFM-GPH/17/170	17インチ	4379B005	¥14,440	432mm×30m×1本		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	LFM-GPH/A0/170	A0	4379B006	¥27,500	841mm×30m×1本		◎	◎	—	◎	◎	◎	—
	LFM-GPH/B1/170	B1	4379B008	¥24,070	728mm×30m×1本		◎	◎	—	◎	◎	◎	—
	LFM-GPH/A1/170	A1	4379B007	¥17,880	594mm×30m×1本		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	LFM-GPH/B2/170	B2	4379B009	¥16,500	515mm×30m×1本		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
キヤノン スタンダード光沢紙*2	LFM-GPS/42/170	42インチ	5776B001	¥27,720	1,067mm×30m×1本	170	◎	◎	—	—	◎	—	—
	LFM-GPS/36/170	36インチ	5776B002	¥23,100	914mm×30m×1本		◎	◎	—	◎	◎	—	—
	LFM-GPS/24/170	24インチ	5776B003	¥15,840	610mm×30m×1本		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

* 注釈内容はP.13をご確認ください。

※ TX-4100 MFPはTX-4100と、TX-3100 MFPはTX-3100と、TX-2100 MFPは、TX-2100と同じ対応用紙です。各用紙に温度や湿度の環境などの使用制限が発生します。

ロール紙・その他の用紙対応・消耗品・オプションなど詳しくはホームページをご確認ください。



対応用紙 ロール紙

商品名/型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長さ	坪量 (g/㎡)	対応機種*1							
						12/7/11色			5/6色				4色
						PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S GP-4000	PRO-2600 GP-2600S GP-2000	TZ-3000 MFP	TX-4100	TX-3100 TM-355 TM-350 TM-340 GP-300	TX-2100 TM-255 TM-250 TM-240 GP-200	TC-20 TC-20M

■ フォト用紙(半光沢)

キヤノン 写真用紙 微粒面光沢 ラスター 3インチ	LFM-SGLU/42/260	42インチ	1108C001	¥55,690	1,067mm×30.5m×1本	260	◎	◎	—	—	—	—	—	—
	LFM-SGLU/36/260	36インチ	1108C002	¥44,690	914mm×30.5m×1本		◎	◎	—	—	—	—	—	—
	LFM-SGLU/24/260	24インチ	1108C003	¥30,940	610mm×30.5m×1本		◎	◎	◎	—	—	—	—	—
キヤノン フォト半光沢紙HG(厚口)*3 3インチ	LFM-SGH/60/255	60インチ	4378B001	¥59,130	1,524mm×30m×1本	255	◎	—	—	—	—	—	—	—
	LFM-SGH/42/255	42インチ	4378B002	¥41,250	1,067mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-SGH/36/255	36インチ	4378B003	¥34,380	914mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	◎	—	—
	LFM-SGH/24/255	24インチ	4378B004	¥22,690	610mm×30m×1本		◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	—
	LFM-SGH/17/255	17インチ	4378B005	¥16,500	432mm×30m×1本		◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	—
キヤノン フォト半光沢紙HG(薄口)	LFM-SGH/42/170	42インチ	4380B002	¥33,000	1,067mm×30m×1本	170	◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-SGH/36/170	36インチ	4380B003	¥26,820	914mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	◎	—	—
	LFM-SGH/24/170	24インチ	4380B004	¥18,570	610mm×30m×1本		◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	●
	LFM-SGH/17/170	17インチ	4380B005	¥14,440	432mm×30m×1本		◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	●
	LFM-SGH/A0/170	A0	4380B006	¥27,500	841mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	◎	—	—
	LFM-SGH/B1/170	B1	4380B008	¥24,070	728mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	◎	—	—
	LFM-SGH/A1/170	A1	4380B007	¥17,880	594mm×30m×1本		◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	●
	LFM-SGH/B2/170	B2	4380B009	¥16,500	515mm×30m×1本		◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	●
キヤノン スタンダード半光沢紙	LFM-SGS/42/170	42インチ	5777B001	¥27,720	1,067mm×30m×1本	170	◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-SGS/36/170	36インチ	5777B002	¥23,100	914mm×30m×1本		◎	◎	—	—	◎	◎	—	—
	LFM-SGS/24/170	24インチ	5777B003	¥15,840	610mm×30m×1本		◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	●

■ コート紙/アート紙

キヤノン 厚口コート紙HG	LFM-CPH/60/145	60インチ	8961B001	¥20,630	1,524mm×30.5m×1本	145	◎	—	—	—	—	—	—	—
	LFM-CPH/42/145	42インチ	8961B002	¥14,440	1,067mm×30.5m×1本		◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-CPH/36/145	36インチ	8961B003	¥12,380	914mm×30.5m×1本		◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-CPH/24/145	24インチ	8961B004	¥8,250	610mm×30.5m×1本		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
	LFM-CPH/B0/145	B0	8961B008	¥15,130	1,030mm×30.5m×1本		◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-CPH/A0/145	A0	8961B005	¥12,380	841mm×30.5m×1本		◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-CPH/B1/145	B1	8961B009	¥9,630	728mm×30.5m×1本		◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-CPH/A1/145	A1	8961B006	¥8,250	594mm×30.5m×1本		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
	LFM-CPH/B2/145	B2	8961B010	¥7,980	515mm×30.5m×1本		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
	LFM-CPH/A2/145	A2	8961B007	¥6,190	420mm×30.5m×1本		●	●	●	●	●	●	●	●
キヤノン コート紙2 ※用紙種類は「コート紙」を 選択してください。	LFM-CP2/42/95	42インチ	8939B001	¥13,750	1,067mm×40m×1本	95	●	●	—	—	●	—	—	—
	LFM-CP2/36/95	36インチ	8939B002	¥11,690	914mm×40m×1本		●	●	—	●	●	●	—	—
	LFM-CP2/24/95	24インチ	8939B003	¥7,570	610mm×40m×1本		●	●	●	●	●	●	●	●
	LFM-CP2/A0/95	A0	8939B004	¥11,690	841mm×40m×1本		●	●	—	●	●	●	—	—
	LFM-CP2/A1/95	A1	8939B005	¥7,570	594mm×40m×1本		●	●	●	●	●	●	●	●
	LFM-CP2/A2/95	A2	8939B006	¥5,500	420mm×40m×1本		●	●	●	●	●	●	●	●
キヤノン 写真用紙・プレミアムマット 3インチ	LFM-CPPM/42/210	42インチ	1109C001	¥31,250	1,067mm×30.5m×1本	210	◎	◎	—	—	—	—	—	—
	LFM-CPPM/36/210	36インチ	1109C002	¥26,250	914mm×30.5m×1本		◎	◎	—	—	—	—	—	—
	LFM-CPPM/24/210	24インチ	1109C003	¥17,500	610mm×30.5m×1本		◎	◎	◎	—	—	—	—	—

* 注釈内容はP.13をご確認ください。

対応用紙 ロール紙

商品名/型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長さ	坪量 (g/㎡)	対応機種*1							
						12/7/11色			5/6色				4色
						PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S GP-4000	PRO-2600 GP-2600S GP-2000	TZ-3000 MFP	TX-4100	TX-3100 TM-355 TM-350 TM-340 GP-300	TX-2100 TM-255 TM-250 TM-240 GP-200	TC-20 TC-20M

■ 普通紙

キヤノン プレミアム普通紙	LFM-PPP/42/80	42インチ	8154A013	¥14,520	1,067mm×50m×2本	◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-PPP/36/80	36インチ	8154A014	¥12,540	914mm×50m×2本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-PPP/24/80	24インチ	8154A015	¥8,580	610mm×50m×2本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
	LFM-PPP/17/80	17インチ	8154A016	¥5,940	432mm×50m×2本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
	LFM-PPP/A0/80	A0	8154A017	¥11,490	841mm×50m×2本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-PPP/B1/80	B1	8154A020	¥9,900	728mm×50m×2本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-PPP/A1/80	A1	8154A018	¥8,320	594mm×50m×2本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
	LFM-PPP/B2/80	B2	8154A021	¥7,130	515mm×50m×2本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
	LFM-PPP/A2/80	A2	8154A019	¥5,810	420mm×50m×2本	●	●	●	●	●	●	●	●
	LFM-PPP/A3/80	A3	8154A022	¥5,550	297mm×50m×2本	●	●	●	●	●	●	●	●
キヤノン スタンダード普通紙2 ※用紙種類は「普通紙」を 選択してください。 ※スタンダード普通紙2は塗り つぶし印刷には不向きです。 発色が低いいため色味が異 なる場合があります。用紙種 類は「普通紙」を選択してく ださい。	LFM-PPS2/42/64	42インチ	8738B001	¥11,100	1,067mm×50m×2本	●	●	—	—	●	—	—	—
	LFM-PPS2/36/64	36インチ	8738B002	¥9,600	914mm×50m×2本	●	●	—	●	●	●	—	—
	LFM-PPS2/24/64	24インチ	8738B003	¥7,000	610mm×50m×2本	●	●	●	●	●	●	●	●
	LFM-PPS2/A0/64	A0	8738B004	¥9,000	841mm×50m×2本	●	●	—	●	●	●	—	—
	LFM-PPS2/A1/64	A1	8738B005	¥6,800	594mm×50m×2本	●	●	●	●	●	●	●	●
LFM-PPS2/A2/64	A2	8738B006	¥5,200	420mm×50m×2本	●	●	●	●	●	●	●	●	
普通紙 A1_175m巻 ※用紙種類は「普通紙」を 選択してください。	A1	4140V164	オープン価格	594mm×175m×1本	64	キヤノン(株)及びキヤノンマーケティングジャパン(株)で、検証している用紙では ありませんが、環境配慮された、長巻きの普通紙です。						—	

■ 耐水メディア

※蛍光色は、一般的に耐水性が通常の顔料インクに比べ弱いため、耐水メディアを使用される場合は、蛍光色を使用しない印刷モードでの出力を推奨します。

キヤノン 耐水ポスター 合成紙(マット)	LFM-WRM2/42/110	42インチ	1514C022	¥36,880	1,067mm×30.5m×1本	◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-WRM2/36/110	36インチ	1514C023	¥32,250	914mm×30.5m×1本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-WRM2/24/110	24インチ	1514C024	¥22,250	610mm×30.5m×1本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
	LFM-WRM2/A0/110	A0	1514C025	¥29,750	841mm×30.5m×1本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-WRM2/B1/110	B1	1514C028	¥26,250	728mm×30.5m×1本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-WRM2/A1/110	A1	1514C026	¥21,630	594mm×30.5m×1本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
	LFM-WRM2/B2/110	B2	1514C029	¥19,130	515mm×30.5m×1本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
	LFM-WRM2/A2/110	A2	1514C027	¥16,000	420mm×30.5m×1本	●	●	●	●	●	●	●	—
キヤノン 耐水ポスター 合成紙(マット)糊付き 3インチ	LFM-WRAM2/42/285	42インチ	2345C022	¥36,880	1,067mm×20m×1本	◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-WRAM2/36/285	36インチ	2345C023	¥32,250	914mm×20m×1本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-WRAM2/24/285	24インチ	2345C024	¥22,250	610mm×20m×1本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
	LFM-WRAM2/A0/285	A0	2345C025	¥29,750	841mm×20m×1本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-WRAM2/B1/285	B1	2345C028	¥26,250	728mm×20m×1本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
LFM-WRAM2/A1/285	A1	2345C026	¥21,630	594mm×20m×1本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	
キヤノン 耐水ポスター ビニール(マット)糊付き*2 3インチ	LFM-WRAV2/42/310	42インチ	2347C022	¥44,700	1,067mm×20m×1本	◎	◎	—	—	◎	—	—	—
	LFM-WRAV2/36/310	36インチ	2347C023	¥39,600	914mm×20m×1本	◎	◎	—	◎	◎	◎	—	—
	LFM-WRAV2/24/310	24インチ	2347C024	¥28,600	610mm×20m×1本	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
キヤノン 耐水バナー ビニール(マット)*3 3インチ	LFM-WRBV2/42/530	42インチ	2346C022	¥39,380	1,067mm×15.3m×1本	○	○	—	—	○	—	—	—
	LFM-WRBV2/36/530	36インチ	2346C023	¥34,380	914mm×15.3m×1本	○	○	—	○	○	○	—	—
	LFM-WRBV2/24/530	24インチ	2346C024	¥23,500	610mm×15.3m×1本	○	○	○	○	○	○	○	—

* 注釈内容はP.13をご確認ください。

対応用紙 ロール紙

商品名/型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長さ	坪量 (g/㎡)	対応機種*1							
						12/7/11色			5/6色				4色
						PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S GP-4000	PRO-2600 GP-2600S GP-2000	TZ-3000 MFP	TX-4100	TX-3100 TM-355 TM-350 TM-340 GP-300	TX-2100 TM-255 TM-250 TM-240 GP-200	TC-20 TC-20M

■ フィルム

商品名/型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長さ	坪量 (g/㎡)	PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S GP-4000	PRO-2600 GP-2600S GP-2000	TZ-3000 MFP	TX-4100	TX-3100 TM-355 TM-350 TM-340 GP-300	TX-2100 TM-255 TM-250 TM-240 GP-200	TC-20 TC-20M
キヤノン バックライト フィルムHG*3*4	LFM-BLH/42/164	42インチ	9125A005	¥63,750	1,067mm×30m×1本	●	●	—	—	●	—	—	—
	LFM-BLH/36/164	36インチ	9125A006	¥52,500	914mm×30m×1本	●	●	—	—	●	●	—	—
	LFM-BLH/24/164	24インチ	9125A007	¥37,500	610mm×30m×1本	●	●	●	—	●	●	●	—
	LFM-BLH/17/164	17インチ	9125A008	¥27,500	432mm×30m×1本	●	●	●	—	●	●	●	—

■ クロス

商品名/型番	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)	用紙の幅と 巻長さ	坪量 (g/㎡)	PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S GP-4000	PRO-2600 GP-2600S GP-2000	TZ-3000 MFP	TX-4100	TX-3100 TM-355 TM-350 TM-340 GP-300	TX-2100 TM-255 TM-250 TM-240 GP-200	TC-20 TC-20M
キヤノン 防炎クロスHG*3*4	LFM-FRH/42/184	42インチ	9124A005	¥68,400	1,067mm×20m×1本	○	○	—	—	○	—	—	—
	LFM-FRH/36/184	36インチ	9124A006	¥58,800	914mm×20m×1本	○	○	—	—	○	○	—	—
	LFM-FRH/24/184	24インチ	9124A007	¥45,600	610mm×20m×1本	○	○	○	—	○	○	○	—
セーレン 屋外用クロス	彩dex300DX*3*5	42インチ	0572V667	¥49,500	1,067mm×20m×1本	○	○	—	—	○	—	—	—
		36インチ	0572V666	¥42,700	914mm×20m×1本	○	○	—	—	○	○	—	—
		24インチ	3064V967	¥28,500	610mm×20m×1本	○	○	○	—	○	○	○	—
セーレン ポンジクロス	彩dex500*3*5	42インチ	1683V846	¥58,800	1,067mm×20m×1本	○	○	—	—	○	—	—	—
		24インチ	1683V845	¥25,800	610mm×20m×1本	○	○	○	—	○	○	○	—

[ロール紙]

3インチ マーク表示のロール紙は3インチ紙管対応です。ロールホルダーに3インチアタッチメントを装着の上、ご使用ください。また、TM-340/TM-240でご使用の場合はオプションのロールホルダーの購入が別途必要です。
 フチなし対応：○：4辺フチなし全面印刷対応 ○：2辺フチなし印刷対応 ●：ドライバーでフチなし印刷をした場合には、余白が少なくなり、フチなしに近い印刷結果となります。
 *1 プリンター本体に表示されない場合は最新のMCT(メディアコンフィグレーションツール)とMIF(メディアインフォメーションファイル)をイメージプログラムホームページよりダウンロードしてご使用ください。
 *2 TMシリーズ、GP-300、GP-200はプリント後、パネル操作でオートカットしてください。
 *3 TMシリーズ、GP-300、GP-200はプリンターでオートカットできません。印刷後にハサミでカットしてください。
 *4 出力物の防炎認定は、別途公益財団法人日本防炎協会への申請・試験・検査などが必要です。
 *5 キヤノン純正紙ではありませんが、一定の評価を行い、搬送を確認した用紙です。また、品質を保証するものではありません。
 ※ TX-4100 MFPはTX-4100と、TX-3100 MFPはTX-3100と、TX-2100 MFPは、TX-2100と同じ対応用紙です。
 各用紙に温度や湿度の環境などの使用制限が発生します。

ロール紙・その他の用紙対応・消耗品・オプションなど詳しくはホームページをご確認ください。



大判関連商品

■ ポスターケース

ポスターの配送や持ち運びに便利なポスターケース。ポスターの破損を防ぎ、包装作業に費やす時間も短縮できます。

商品名	仕様	サイズ	入数	商品コード	標準価格 (税別)
ポスターケース	A1ノビ/箱型	620×80×80mm	30個	0417V724	¥2,980

■ のぼり作成ツール

(のぼり製作スターターセット)

のぼり製作に必要なツールです。店頭での請求効果が高いオリジナルのぼりを作成することができます。

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)
セーレンのぼり製作スターターセット CH	ヒートカッター 1個/カッタースタンド 1個/ ミラクルチチテープ のぼり30枚分/パワーコントローラー 1個	2267V444	¥28,000
ミラクルチチテープ(のぼり30枚分)	ミラクルチチテープのぼり30枚分	1056V580	¥10,400
クロスメディアカッター用ステンレスマット	1,000mm×395mm ヒートカッターの下敷きとして使用	1056V582	¥14,400
のぼりボール(20本入り)	カラー:白、20本/箱入り	1086V788	¥21,600
のぼりボールスタンド(6コ入り)	注水式、6個/箱入り	1086V791	¥19,400

お問い合わせ先:セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 <http://www.cloth.jp/>

■ 屋外用バナー作成ツール

(屋外用バナースタンド/バナー作成キット)

屋外用バナーを製作するために必要なツールです。視認性の高いオリジナル屋外用バナーを製作することができます。

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)
屋外用バナースタンド*1	耐水バナービニール(マット)で使用する、注水式屋外用バナースタンド。 対応サイズ:24インチ(幅550~650mm×高さ1,600~2,000mm)	3419V680	¥15,750
バナー作成キット*2	バナー作成に必要なツール(両面ハトメパンチ、交換用コマ、両面ハトメ(12mm)のセット商品)	3421V077	オープン価格
両面ハトメ*2	バナー作成キット用消耗品	3422V868	オープン価格

お問い合わせ先:*1 株式会社ベルアドワイズ:03-3258-0021 <http://www.belleadwise.jp/> *2 株式会社イチネンミットモ:0794-84-1630 <http://www.toolnavi.co.jp/>

■ 巻き取り芯(紙管)

大判プリンター用の用紙巻き取り装置で使用する巻き取り芯です。

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)
24インチ巻き取り芯用2インチ紙管(2本入)	610mm幅、2インチ紙管、2本/箱入り	3072V140	¥3,100
36インチ巻き取り芯用2インチ紙管(2本入)	914mm幅、2インチ紙管、2本/箱入り	3072V138	¥3,600
44インチ巻き取り芯用2インチ紙管(2本入)	1,118mm幅、2インチ紙管、2本/箱入り	1057V443	¥4,400
60インチ巻き取り芯用2インチ紙管(2本入)	1,540mm幅、2インチ紙管、2本/箱入り	1057V912	¥5,500

最新の情報や詳しくはホームページをご確認ください。



サポート & サービス

ご購入いただく際に

新しくプリンターを導入される場合は「搬入手配料金」「訪問料金」「本体設置料金」が必要です。

(お客様にてPRO-1000/TC-20/TC-20Mを設置する場合は「訪問料金」「設置料金」は不要です。)

※ 料金はキヤノンマーケティングジャパン株式会社によるユースウェア料金です。ご購入先により異なる場合がありますので、詳細はご購入先にご確認ください。

①搬入手配料金	ご指定場所への本体とオプションの配送と据付、空き箱(一部商品の輸送用パレット含む)引き取りの料金です。 以下の料金は含まれません。 ・搬入/搬出経路に段差や階段がある場合の各々の階段作業料金 ・特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などの作業料金
②訪問料金	カスタマーエンジニアがお客様の指定場所に訪問するときにかかるエンジニア1名の料金です。
③本体設置料金	(1)お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定料金です。 スタンド等への本体乗せ作業は含まれません。開梱、本体乗せ作業等を依頼する場合は、搬入手配を同時にご依頼ください。 (2)プリンター単体設置環境でPC(Windowsのみ)へのドライバーインストールおよび出力確認、消耗品のセット方法、操作パネルの説明、本体の操作説明が含まれます。(PRO-1000を除く) ※(2)が不要な場合は別途お問い合わせください。
④オプション設置料金	オプションの設置料金です。
⑤導入ユースウェア	プリンタードライバー等のインストールやネットワーク関連の設定を行う料金です。
⑥搬出撤去費	使用済み製品を設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業料金です。 ※本体を傾けて搬出・移動する場合は、別途インク抜き作業料金が必要です。

●作業料金例(税別) GP-4600S本体と2段ロールユニットをご購入時、ネットワーク環境で使用する場合



・キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定(当社の営業日に限る)にて承ります。
・時間帯指定/時間指定/休日/時間外に関しては別途料金が必要となります。

商品名	PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S GP-4000	PRO-2600 GP-2600S GP-2000	TZ-30000 MFP	TX-4100 TX-3100	TX-4100 MFP TX-3100 MFP	TX-2100	TX-2100 MFP	TM-355 TM-350 TM-340 GP-300	TM-255 TM-250 TM-240 GP-200
搬入手配料金	¥40,000	¥40,000	¥26,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000
訪問料金(1名)	¥20,000 ^{*1}	¥10,000 ^{*2}	¥10,000 ^{*2}	¥10,000	¥10,000 ^{*2}	¥10,000 ^{*2}	¥10,000 ^{*2}	¥10,000 ^{*2}	¥10,000	¥10,000
本体設置料金(操作説明含む)	¥33,000	¥30,000	¥27,000	¥40,000 ^{*3}	¥30,000	¥40,000 ^{*3}	¥27,000	¥40,000 ^{*3}	¥23,000	¥20,000
オプション設置料金	オプションスタンド	—	—	¥3,000	—	—	¥3,000	—	—	¥3,000
	オプションバスケット	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2段ロール紙ユニット	—	¥3,000	¥3,000	—	¥3,000	¥3,000	¥3,000	—	—
	スキャナー	—	—	—	—	—	—	—	¥10,000 ^{*6}	¥10,000 ^{*6}
排紙スタッカー	—	—	—	—	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	—	—
LFPカラーキャリブレーション作業 ^{*4}	¥2,000	¥2,000	¥2,000	—	—	—	—	—	—	—

商品名	PRO-1000 ^{*5}	TC-20 ^{*5} TC-20M
搬入手配料金 ^{*5}	¥26,000	¥26,000
訪問料金(1名)	¥10,000	¥10,000
本体設置料金(操作説明なし)	¥10,000	¥10,000
オプション設置料金	オプションスタンド	—
	オプションバスケット	—
配送料金(お客様にて設置作業を実施) ^{*5}	¥11,000	¥11,000

*1 大型機器はユニット取付などの作業にカスタマーエンジニアが2名必要なため、2名分の料金です。
*2 オプションの2段ロール紙ユニット取付時は2名での訪問となるため、2名分の訪問料金(¥20,000)が必要です。
*3 プリンター、専用スキャナー/コントローラーのIPアドレスの設定、および接続確認作業が含まれます。
(専用スキャナーとコントローラーの接続ケーブルは付属しています。コントローラーをプリンターまたはネットワークに接続するケーブルは別途ご用意ください。)
*4 プリンター本体のキャリブレーション機能を使った作業を行います。キャリブレーション用メディアはお客様にてあらかじめご用意ください。
*5 PRO-1000、TC-20/20Mは搬入手配料金¥26,000または配送料金(お客様設置)¥11,000のいずれかを選択してください。
*6 TMシリーズのみ。スキャナーの設置作業料には本体、スキャナーのIPアドレスの設定が含まれます。

大型機器のため、新規搬入・設置設定作業においては適切なスペースが必要となります。お客様の設置環境(搬入口の幅、搬入経路の段差/階段、エレベーターの有無など)によっては、商品のお届け・設置ができないことがありますのでご了承ください。詳細はご購入先にご確認ください。

■ 導入ユースウェア(参考価格[税別])

商品名	商品CD	価格	サービス概要
プリンタードライバー追加インストールサービス	M012-03 012ZZ984	¥2,500	大判プリンターセッティングサービスのオプションとして、追加でドライバーソフトをPC1台にインストールします。(Windowsのみ)。同一拠点内での作業に限ります。
ネットワーク設定	M012-00 121ZZ127	¥5,000/台	大判プリンターをネットワーク環境でご使用いただくために、プリンターの設定、動作確認をします。同一拠点内での作業に限ります。

※ TZ-30000 MFP、TX-MFPシリーズの本体設置料金にはネットワーク設定が含まれます。


遠隔地料金について

本体設置、無償保証、CSP、CCG、スポット修理等において、対象商品の設置場所がキヤノンマーケティングジャパン株式会社または指定サービス実施店の最寄り拠点から片道30kmもしくは1時間を超える場合(法定速度走行の普通自動車もしくは公共交通機関を利用)は、15km毎もしくは30分毎に¥10,000をお客様に負担いただきます。なお、対象商品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使用した場合は移動費用(実費)、宿泊を伴う場合は宿泊費(実費)を負担いただきます。


無償保証期間: 6カ月※PRO-1000/TCシリーズは1年間。

無償保証期間後は有償サポートを用意しています。コスト重視ならCSP、点検付きならCCGがお薦めです。

PRO (PRO-1000除く)/TZ-30000 MFP/TX/GP/TMシリーズ



PRO-1000/TCシリーズ



CSPは故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行うパッケージ型の保証延長サービスです。
 CSPスタンダードは製品ご購入時より、「5年/4年/3年間」の保守サービスをご提供します。(対象製品と同時購入必須)
 CSP保守延長は「4年/3年/1年間」のCSP終了後の1年ごとの延長と、無償保証期間終了後の1年ごとの保守サービスをご提供します。
 (終了3か月前から終了日までにご購入必須)

■ キヤノンサービスパック(CSP) [税別]

商品名			TZ-30000 MFP	TX-4100	TX-4100 MFP	TX-3100	TX-3100 MFP	TX-2100	TX-2100 MFP	GP-4000	GP-2000	GP-300	GP-200	
キヤノンサービスパックスタンダード(CSP)*1	ヘッド別	NETEYE契約有	標準価格	¥537,000	¥180,000	¥314,000	¥160,000	¥294,000	¥120,000	¥232,000	—	—	—	
			商品コード	7950AC41	7950AC21	7950AC36	7950AC16	7950AC31	7950AC11	7950AC26	—	—	—	—
		NETEYE契約無	標準価格	¥590,000	¥198,000	¥346,000	¥176,000	¥324,000	¥132,000	¥250,000	—	—	—	—
			商品コード	7950AC39	7950AC19	7950AC34	7950AC14	7950AC29	7950AC09	7950AC24	—	—	—	—
	ヘッド込	NETEYE契約有	標準価格	¥713,000	¥291,000	¥425,000	¥240,000	¥374,000	¥160,000	¥272,000	¥291,000	¥188,000	¥175,000	¥113,000
			商品コード	7950AC42	7950AC22	7950AC37	7950AC17	7950AC32	7950AC12	7950AC27	7950AC89	7950AC82	7950AD04	7950AC96
		NETEYE契約無	標準価格	¥784,000	¥320,000	¥468,000	¥264,000	¥412,000	¥176,000	¥299,000	¥323,000	¥210,000	¥193,000	¥125,000
			商品コード	7950AC40	7950AC20	7950AC35	7950AC15	7950AC30	7950AC10	7950AC25	7950AC88	7950AC81	7950AD03	7950AC95
	ヘッド込ユーザー交換	NETEYE契約有	標準価格	¥625,000	¥265,000	¥390,000	¥208,000	¥358,000	¥144,000	¥260,000	¥261,000	¥173,000	¥145,000	¥98,000
			商品コード	7950AC43	7950AC23	7950AC38	7950AC18	7950AC33	7950AC13	7950AC28	7950AC90	7950AC83	7950AD05	7950AC97

商品名			PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S	PRO-2600 GP-2600S	PRO-1000*2 引取修理	TM-355 TM-350 TM-340	TM-255 TM-250 TM-240	TC-20*2 引取修理	
キヤノンサービスパックスタンダード(CSP)*1	3年	ヘッド別	標準価格	—	—	—	—	—	—	¥55,000
			商品コード	—	—	—	—	—	—	7950AD53
	4年	ヘッド込	標準価格	—	—	—	¥24,800	—	—	—
			商品コード	—	—	—	7950A963	—	—	—
	5年	ヘッド込	標準価格	—	—	—	—	—	—	—
			商品コード	—	—	—	7950A964	—	—	—
	ヘッド別	標準価格	425,000	150,000	125,000	—	¥125,000	¥100,000	—	
		商品コード	7950AE06	7950AE08	7950AE10	—	7950AD94	7950AD97	—	
	ヘッド込	標準価格	—	—	—	¥39,800	—	—	—	
		商品コード	—	—	—	7950A965	—	—	—	
	ヘッド込ユーザー交換	標準価格	840,000	320,000	230,000	—	¥175,000	¥125,000	—	
		商品コード	7950AE05	7950AE07	7950AE09	—	7950AD93	7950AD96	—	
キヤノンサービスパック保証延長*3	1年延長	ヘッド別	標準価格	—	—	—	—	—	¥28,000	
		商品コード	—	—	—	—	—	—	7950AD50	
ヘッド込	標準価格	—	—	—	¥15,800	—	—	—		
	商品コード	—	—	—	7950A966	—	—	—		

キヤノンサービスパック(CSP) ヘッド込(ユーザー交換)の注意事項

キヤノンサービスパックヘッド込(ユーザー交換)(以下「CSPユーザー交換型」)は、必要時に交換用のプリントヘッドをお客様に交付し、交換作業をお客様に実施いただくサービスです。プリントヘッドがお手元へ届く前にプリンターが停止する場合があります。プリントヘッドの交換をカスタマーエンジニアに依頼する場合は訪問料金を別途請求させていただきます。

CSPユーザー交換型では、プリントヘッドの交換時期を確認するためにデバイスの稼働状況をモニタリングするNETEYE(ネットアイ)を使用していただくことを必須としておりますので、NETEYEを使用するためにインターネット接続環境をお客様にご用意いただく必要があります(インターネット接続料金もお客様のご負担となります)。NETEYEが使用できない場合には交換用プリントヘッドの送付ができません。予め使用環境などをご確認の上ご購入いただけますようお願い申し上げます。

*1 対象製品と同時購入必須。プリントヘッドタイプのキヤノンサービスパックおよびPRO-1000用CSPは、障害対応時にプリントヘッド交換が必要となった場合の料金は含まれます。
 *2 PRO-1000用のキヤノンサービスパックおよびTC-20シリーズ用のキヤノンサービスパックは「引取修理」専用です。引取りおよび修理完了品のお届け時に伴う運送費が含まれています。
 *3 キヤノンサービスパックのサービス提供期間は延長を含め、対象商品お買い上げより5年間です。登録済みのキヤノンサービスパックの延長は、同じタイプの延長となります。
 ※修理時に交換したプリントヘッドはキヤノンマーケティングジャパン株式会社およびサービス実施店が無償で引き取ることができるものとします。
 ※PRO-6600/4600/2600, GP-6600S/4600S/2600S, およびTMシリーズのCSP、5年ヘッド込ユーザー交換タイプは交換用プリントヘッドをCSP登録完了翌月にお客様に送付いたします。
 ヘッドの交換時期はヘッド交換が必要なエラー発生時です。エラー発生時にCSPセンターより架電いたします。CSPセンターの指示に従って交換してください。交換後、次の予備ヘッドを送付いたします。センターの指示以外で予備のヘッドを使用
 ※有償・無償に関わらず、消耗品類(プリントヘッド(CSPプリントヘッド込を除く)、インク、用紙、メンテナンスカートリッジ等)は保証の対象となりません。

■ TMシリーズ専用オプションスキャナーユニット キヤノンサービスパック (CSP) [税別]

商品名		備考	
キヤノンサービスパック オプションスキャナーLm36用(5年)	標準価格	¥110,000	スキャナー単体のCSPになります。加入条件としてご利用される本体(TM-355/350/340)においてもCSP加入/加入済みが条件になります。
	商品コード	7950AD98	
キヤノンサービスパック オプションスキャナーLm24用(5年)	標準価格	¥90,000	スキャナー単体のCSPになります。加入条件としてご利用される本体(TM-255/250/240)においてもCSP加入/加入済みが条件になります。
	商品コード	7950AD99	

■ キヤノン・ケア・ギャランティ (CCG) [税別]

カスタマーエンジニアが訪問して定期点検や修理を行います。修理の際の訪問料、技術料、部品代が含まれています。

商品名		PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S	PRO-2600 GP-2600S	TZ-30000 MFP	TX-4100	TX-4100 MFP	TX-3100	TX-3100 MFP	TX-2100	TX-2100 MFP
年間保守契約制度	標準価格	¥160,200	¥60,000	¥46,800	¥240,000	¥81,600	¥146,400	¥74,400	¥139,200	¥57,600	¥117,600
	点検	0回/年	0回/年	0回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年

商品名		TM-355 TM-350 TM-340	TM-255 TM-250 TM-240	TC-20 TC-20M	GP-4000	GP-2000	GP-300	GP-200
年間保守契約制度	標準価格	¥42,000	¥38,400	—	¥60,000	¥46,800	¥42,000	¥38,400
	点検	0回/年	0回/年	—	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年

※ 修理時に交換したプリントヘッドはキヤノンマーケティングジャパン株式会社およびサービス実施店が無償で引き取ることができるものとします。

【キヤノンサービスパック および キヤノン・ケア・ギャランティについて】

※ キヤノンサービスパック および キヤノン・ケア・ギャランティには、以下の料金が含まれません。

1. 本体およびオプション類の設置・移設料金
2. 本体説明書記載の設定・調整作業およびネットワーク設定作業にかかる料金
3. ソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップにかかわる料金
4. 機能向上のためのファームウェアのバージョンアップにかかわる料金
5. 消耗品(用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ、プリントヘッド、カッターなど)、接続ケーブル類の代金、および交換・接続にかかわる料金(訪問料金、技術料金)
6. キヤノン製以外のオプションの修理・交換にかかる部品代金
7. オペレーティングシステム、各種ドライバー/ソフトウェア、アプリケーションソフトウェアなどに起因する不具合にかかる料金
8. PC、サーバー、ネットワークなど、本体以外に起因する不具合にかかる料金
9. [リフレッシュサービスキット]のキット代金、および修理・交換に関わる代金
10. 不具合および修理に要する消耗品(用紙、インク、メンテナンスカートリッジ、プリントヘッド、カッターなど)の代金
11. (キヤノンサービスパックに限り)定期点検作業、予防保守作業、予備部品にかかる料金
12. 遠隔地料金

■ スポット訪問修理サービス [税別] お客様の要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を行うサービスです。

商品名		PRO-6600 GP-6600S	PRO-4600 GP-4600S GP-4000	PRO-2600 GP-2600S GP-2000	TZ-30000 MFP	TX-4100 TX-4100 MFP	TX-3100 TX-3100 MFP	TX-2100 TX-2100 MFP	TM-355 TM-350 TM-340 GP-300	TM-255 TM-250 TM-240 GP-200
スポットサービス	訪問料金	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000
	技術料金	¥24,000	¥24,000	¥15,000	¥24,000	¥24,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000
	簡易点検料金	¥12,000	¥12,000	¥7,000	¥12,000	¥12,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000
	部品・ユニット 修理代	実費	実費	実費	実費	実費	実費	実費	実費	実費

※ 上記料金はあくまでもキヤノンマーケティングジャパン株式会社によるユースウェア料金になります。実際にはご購入先により異なる場合がございますので、詳細はご購入先にご確認ください。

■ スポット引取修理サービス (PRO-1000/TCシリーズ) *1 [税別]

商品名	標準価格	お客から修理依頼をいただきましたら、引取り用の資料をお送りします。お客様にて修理品の梱包作業が完了しましたら、業務提携した運送業者に引取依頼をお願いします。修理完了後、お客様先に修理完了品をお届けします。
修理代金 (引取料金・部品代金*2込み)	¥43,800	
簡易点検料金 (引取料金込み)	¥28,700	



*1 PRO-1000およびTCシリーズは、無償保証期間、キヤノンサービスパック (CSP)、スポット引取修理サービスの全てが専門業者による「引取修理」のみ受け付けております。

訪問修理/持ち込み修理はお受けしておりません。予めご了承ください。無償保証期間中の輸送料金は無償です。

*2 修理に伴う消耗品/プリントヘッド代金は含まれません。プリントヘッドの交換作業が発生した場合には、別途プリントヘッド代金を請求させていただきます。

※ スポット引取修理サービスは、修理対応期間終了までです。修理対応期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。

※ スポット引取修理サービスは一律料金となります。料金には修理品の専門業者による往復の輸送料金、故障箇所に必要な部品代金(消耗品・プリントヘッドを除く)および技術料金を含みます。また、部品交換が必要の無い場合および修理をキャンセルした場合には簡易点検料金を請求させていただきます。

※ お客様指定の部品交換の場合、一律料金は適用されず技術料金と部品代金の修理料金となる場合があります。落下・衝撃・冠水・砂入等の原因による故障の場合、一律料金は適用されず、別途お見積りにて承ります。また、故障の状態により修理不可の案内をさせていただく場合もあります。

遠隔地料金について

本体設置、無償保証、CSP、CCG、スポット修理等において、対象商品の設置場所がキヤノンマーケティングジャパン株式会社または指定サービス実施店の最寄りの拠点から片道30kmもしくは1時間を超える場合(法定速度走行の普通自動車もしくは公共交通機関を利用)は、15km毎もしくは30分毎に¥10,000をお客様に負担いただきます。なお、対象商品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使用した場合は移動費用(実費)、宿泊を伴う場合は宿泊費(実費)を負担いただきます。

仕様 (PROシリーズ)

型番	PRO-6600	PRO-4600	PRO-2600	PRO-1000
本体価格(税別)	¥1,985,000	¥767,800	¥382,800	オープン価格
プリントヘッド(ノズル数)	PBK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO×各色1,536ノズル			MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO×各色1,536ノズル
最高解像度	2,400 ^{※1} ×1,200dpi			18,432ノズル
インクタンク	容量: 消耗品:160ml/330ml/700ml (混在可能)(初期同種インクは330ml)			容量: 消耗品:160ml/330ml/700ml (混在可能)(初期同種インクは160ml)
給紙方法	手差し、ロール紙(ダブルロール給紙可能)			手差し、ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)
対応用紙長*2	最小101.6mm~最大18m(クロス-キャンパス紙は最小200mm~最大18m)			手差し、フィーダー
対応用紙幅	最小152.4mm~最大1,524mm(60inch)			最小152.4mm~最大1.6m(スタンド装着時)
使用可能用紙サイズ	ISO:A4,A3,A3ノビ,A2,A2ノビ,A1,A0,B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JIS:B5,B4,B3,B2,B1,B0 ANSI:8.5×11",8.5×14",11×17",13×19",17×22", 22×34",28×40",34×44" ARCH:9×12",12×18",18×24",24×36",26×38", 27×39",30×42",36×48" 写真:大全(20×24"),全紙(18×22"),半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"),四切(10×15"),六切(8×10"), US7フォト(16×20") ポスター:20×30",30×40",42×60",44×62", 50×70",54×76",60×84",300×900mm その他:13×22"	ISO:A4,A3,A3ノビ,A2,A2ノビ,A1,A0,B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JIS:B5,B4,B3,B2,B1,B0 ANSI:8.5×11",8.5×14",11×17",13×19",17×22", 22×34",28×40",34×44" ARCH:9×12",12×18",18×24",24×36",26×38", 27×39",30×42",36×48" 写真:大全(20×24"),全紙(18×22"),半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"),四切(10×15"),六切(8×10"), US7フォト(16×20") ポスター:20×30",30×40",42×60",44×62", 300×900mm その他:13×22"	ISO:A4,A3,A3ノビ,A2,A2ノビ,A1,B4,B3,B2 DIN:C4,C3,C2 JIS:B5,B4,B3,B2 ANSI:8.5×11",8.5×14",11×17",13×19", 17×22",22×34" ARCH:9×12",12×18",18×24",24×36" 写真:大全(20×24"),全紙(18×22"),半切(14×17"), 小判切(12×16"),四切(10×12"),四切(10×15"), 六切(8×10"),US7フォト(16×20") ポスター:20×30",300×900mm その他:13×22"	A4,A3,A3ノビ,A2,B4,B3,レター,リーガル, レジャー,六切,四切,半切,17×22"
印刷可能領域	手差し(カット紙)	先端余白:3mm,後端余白:12.7mm,左右余白:3mm	先端余白:3mm,後端余白:12.7mm,左右余白:3mm	先端余白3mm,後端余白5mm,左右余白3.4mm (レター,リーガルは左右余白4.4mm,右余白6.3mm)
印刷推奨領域	手差し(カット紙)	先端余白:0mm,後端余白:0mm,左右余白:0mm	先端余白:0mm,後端余白:0mm,左右余白:0mm	先端余白57mm,後端余白55mm,左右余白3.4mm (レター,リーガルは左右余白4.4mm,右余白6.3mm)
フチなし対応幅*3 (PRO-1000はフチなし対応サイズ)	[印刷推奨サイズ]515mm(JIS B2),728mm(JIS B1),1,030mm(JIS B0),594mm(ISO A1),841mm(ISO A0), 10",14",17",24",36",42",44",50",54",60" [印刷可能サイズ]257mm(JIS B4),297mm(ISO A3), 329mm(ISO A3),364mm(JIS B3/B4),420mm(ISO A2),6", 8",12",15",16",18",20", 22",30",34",300mm,500mm,600mm,800mm,1,000mm およびカスタムサイズ(152.4~1,524mmの任意サイズ) その他,ユーザー定義でロール紙のみフリーサイズふちなし	[印刷推奨サイズ]515mm(JIS B2),728mm(JIS B1),1,030mm (JIS B0),594mm(ISO A1),841mm(ISO A0), 10",14",17",24",36",42",44" [印刷可能サイズ]257mm(JIS B4),297mm(ISO A3), 329mm(ISO A3),364mm(JIS B3/B4),420mm(ISO A2), 6",8",12",15",16",18",20", 22",30",34",300mm,500mm,600mm,800mm,1,000mm およびカスタムサイズ(152.4~1,118mmの任意サイズ) その他,ユーザー定義でロール紙のみフリーサイズふちなし	[印刷推奨サイズ]515mm(JIS B2),594mm(ISO A1), 10",14",17",24" [印刷可能サイズ]257mm(JIS B4),297mm(ISO A3), 329mm(ISO A3),364mm(JIS B3/B4),420mm(ISO A2), 6",8",12",15",16",18",20", 22",30",34",300mm,500mm,600mm,800mm,1,000mm およびカスタムサイズ(152.4~610mmの任意サイズ) その他,ユーザー定義でロール紙のみフリーサイズふちなし	A4,A3,A3ノビ,A2,L2L,KG, はがき,レター,六切,四切,半切,17×22"
ロール紙最大外径	170mm			—
用紙厚	0.07~0.8mm			上面レイド0.1~0.3mm 手差しレイド0.1~0.7mm
インターフェイス*4	USB 有線LAN 無線LAN	Hi-Speed USB 10Base-T,100Base-TX,1000Base-T	Hi-Speed USB 10Base-T,100Base-TX,1000Base-T	10Base-T,100Base-TX
平均色差(キャリブレーション時)*5	ΔE00±2.0			ΔE00±2.0
距離精度*6	±0.1%			±0.1%
プリンター言語	SG Raster,PDF*11,JPEG*11			SG Raster
対応OS (プリンター ドライバー)*7	Windows Mac*8	Windows 11*12 32bit版:Windows 7,Windows 8.1,Windows 10 64bit版:Windows 7,Windows 8.1,Windows 10, Windows Server 2008R2,Windows Server 2012/2012R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022	Windows 11*12 32/64bit版:Windows Vista SP2以降,Windows 7,Windows 8, Windows 8.1,Windows 10,Windows Server 2008 64bit版:Windows Server 2008 R/2012/2012 R2 /2016/2019/2022	OS X 10.7.5~10.11.x,macOS 10.12~macOS 10.15.x,macOS 11, macOS 12,macOS 13
内蔵メモリー	3GB			1GB
ハードディスク	500GB(増号化)			—
電源	AC 100-240V(50-60Hz)			—
消費電力	動作時約85W,スリープ時約1.7W			動作時約37W,スリープ時約2.5W
稼働音*9	動作時:約48dB,待機時:35dB(A)以下	動作時:約48dB,待機時:35dB(A)以下	動作時:約46dB,待機時:35dB(A)以下	約41dB(A)
動作環境*10	温度15~30°C,湿度10~80%(ただし結露無きこと)			温度5~35°C 湿度10~90%RH(ただし結露無きこと)
外形寸法 (W×D×H)	本体のみ スタンド装着時	1,999×766×1,168mm(スタンド本体標準装備/バスケット閉時)	1,593×766×1,168mm(スタンド本体標準装備/バスケット閉時)	1,110×734×628mm 約723×435×285mm
本体重量	約171kg(ロールホルダ込み,ヘッドタンクは含まない)	約124kg(ロールホルダ込み,ヘッドタンクは含まない)	約85kg/オプションスタンド装着時約102kg	約32.3kg(消費品含む)
関連規格	VCC(クラスB情報処理装置,国際エネルギースタープログラム,グリーン購入法,エコマーク(日本),RoHS対応,EPEAT GOLD(USA))			国際エネルギースタープログラム,グリーン購入法,エコマーク,RoHS対応

*1 最小1/2400インチのドット(インク)濃度で印刷します。 *2 最大対応用紙長に関してはOSおよび使用するアプリケーションにより異なります。 *3 フチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。 *5 測定環境はキャリブレーション測定条件をご参照ください。 *6 ユーザー調整後の調整時と同一の環境/用紙の場合、CADの用紙(普通紙)とレーザプリンター(半透明マテリアル)のみ。 *7 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力する場合は、オプションのソフトウェアを別途ご購入ください。同梱プリンタードライバー(ImagePROGRAFプリンタードライバー)から出力した場合は、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。 *8 Apple社OSに対応のドライバーは、ユーザーマニュアルを参照してください。 *9 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *10 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *11 USBメモリからの印刷/ダイレクトプリント等に対応しているファイル形式。 *12 一部ダウンロード対応のものがございます。

耐候性について ※PPシリーズは、蛍光ピンク使用時を除く

機種	分類	商品名称	耐光(キセノン)	耐ガス(オゾン)	アルバム保存
PROシリーズGP-6600S/GP-4600S/GP-2600S	光沢紙	キヤノン写真用紙:光沢プロ[プラチナグレード]	200年	60年	200年
GP-4000/GP-2000	光沢紙	キヤノン写真用紙:光沢プロ[プラチナグレード]	60年	60年	200年
		キヤノン写真用紙:微粒子面光沢 ラスター	45年	60年	200年
TX/TMシリーズ GP-300/GP-200	普通紙	キヤノンスタンダード普通紙	60年	60年	—
	光沢紙	キヤノンコート紙	60年	60年	—

【耐光性、耐ガス性、アルバム保存の評価方法】

耐光性、耐ガス性(オゾン)は、それぞれEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法(EITA CP-3901)の屋内耐熱性試験方法、屋内耐光性試験方法、屋内耐オゾン性試験方法および寿命判断基準に準じて算出した予測値です。

PRO-1000 印刷コスト・スピードおよび測定環境についてはWEBサイトをご覧ください。



【プリント保存・展示のご注意】

保存・展示方法によっては、左記の保存性が発揮されない場合がございます。表示年数はキヤノン(株)の加速試験によりシミュレーションされたものであり、キヤノン(株)が保証するものではありません。プリントをより長持ちさせるためにできるだけ光や外気を避け保存してください。展示する場合もできるだけ外気を遮断することで保存性が増します。

仕様 (GPシリーズ)

GP-6600S	GP-4600S	GP-2600S	型番
¥1,830,000	¥648,500	¥340,200	本体価格 (税別)
MBK/C/M/Y/O×各色1,536×2ノズル、PBK/GY×各色1,536ノズル			プリントヘッド(ノズル数)
18,432ノズル			
2,400 ^{※1} ×1,200dpi			最高解像度
消費品: 160ml/330ml/700ml (混在可能)(初期同種インクは330ml)		消費品: 160ml/330ml/700ml (混在可能) (初期同種インクは330ml(MBK/C/M/Y/Orのみ)/160ml(その他))	
インクタンク		インクタンク	
手差し、ロール紙(ダブルロール給紙可能)		手差し、ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)	
手差し、ロール紙(ダブルロール給紙可能)		手差し、ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)	
最小101.6mm～最大18m(クロスキャン/スキャン紙は最小200mm～最大18m)		最小101.6mm～最大18m(クロスキャン/スキャン紙は最小200mm～最大18m)	
最小203.2mm～最大1.6m		最小203.2mm～最大1.6m(スタンド装着時)	
最小152.4mm～最大1,524mm(60inch)		最小152.4mm～最大610mm(24inch)	
ISO:A4、A3、A3ノビ、A2、A2ノビ、A1、A0、B4、B3、B2、B1、B0 DIN:C4、C3、C2、C1、C0 JIS:B5、B4、B3、B2、B1、B0 ANSI:8.5×11 [*] 、8.5×14 [*] 、11×17 [*] 、13×19 [*] 、17×22 [*] 、 22×34 [*] 、28×40 [*] 、34×44 [*] ARCH:9×12 [*] 、12×18 [*] 、18×24 [*] 、24×36 [*] 、26×38 [*] 、 27×39 [*] 、30×42 [*] 、36×48 [*] 写真:大全(20×24 [*])、全紙(18×22 [*])、半切(14×17 [*])、小判切(12×16 [*])、 四切(10×12 [*])、四切W(10×15 [*])、六切(8×10 [*])、USフォト(16×20 [*]) ポスター:20×30 [*] 、30×40 [*] 、42×60 [*] 、44×62 [*] 、50×70 [*] 、 54×76 [*] 、60×84 [*] 、300×900mm その他:13×22 [*]		ISO:A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、B4、B3、B2 DIN:C4、C3、C2 JIS:B5、B4、B3、B2 ANSI:8.5×11 [*] 、8.5×14 [*] 、11×17 [*] 、13×19 [*] 、17×22 [*] 、22×34 [*] ARCH:9×12 [*] 、12×18 [*] 、18×24 [*] 、24×36 [*] 、26×38 [*] 、 27×39 [*] 、30×42 [*] 、36×48 [*] 写真:大全(20×24 [*])、全紙(18×22 [*])、半切(14×17 [*])、小判切(12×16 [*])、 四切(10×12 [*])、四切W(10×15 [*])、六切(8×10 [*])、USフォト(16×20 [*]) ポスター:20×30 [*] 、30×40 [*] 、42×60 [*] 、44×62 [*] 、300×900mm その他:13×22 [*]	
最小152.4mm～最大1,524mm(60inch)		最小152.4mm～最大610mm(24inch)	
先端余白:3mm、後端余白:12.7mm、左右余白:3mm 先端余白:3mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm 先端余白:0mm、後端余白:0mm、左右余白:0mm 先端余白:20mm、後端余白:20mm、左右余白:3mm 先端余白:20mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm		先端余白:3mm、後端余白:12.7mm、左右余白:3mm 先端余白:3mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm 先端余白:0mm、後端余白:0mm、左右余白:0mm 先端余白:20mm、後端余白:20mm、左右余白:3mm 先端余白:20mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm	
[印刷推奨サイズ]515mm (JIS B2)、728mm (JIS B1)、1,030mm (JIS B0)、 594mm (ISO A1)、841mm (ISO A0)、 10 [*] 、14 [*] 、17 [*] 、24 [*] 、36 [*] 、42 [*] 、44 [*] 、50 [*] 、54 [*] 、60 [*] [印刷可能サイズ]257mm (JIS B4)、297mm (ISO A3)、 329mm (ISO A3/7 [*])、364mm (JIS B3/B4)、420mm (ISO A2)、6 [*] 、8 [*] 、12 [*] 、 15 [*] 、16 [*] 、18 [*] 、20 [*] 、 22 [*] 、30 [*] 、34 [*] 、300mm、500mm、600mm、800mm、1,000mm およびカスタムサイズ(152.4～1,524mmの任意サイズ) その他、ユーザー定義でロール紙のみフリーサイズふちなし		[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2)、594mm (ISO A1)、 10 [*] 、14 [*] 、17 [*] 、24 [*] 、 [印刷可能サイズ]257mm (JIS B4)、297mm (ISO A3)、 329mm (ISO A3/7 [*])、364mm (JIS B3/B4)、420mm (ISO A2)、6 [*] 、8 [*] 、12 [*] 、 15 [*] 、16 [*] 、18 [*] 、20 [*] 、 22 [*] 、30 [*] 、34 [*] 、300mm、500mm、600mm、800mm、1,000mm およびカスタムサイズ(152.4～1,524mmの任意サイズ) その他、ユーザー定義でロール紙のみフリーサイズふちなし	
170 mm		170 mm	
0.07～0.8mm		0.07～0.8mm	
Hi-Speed USB		Hi-Speed USB	
10Base-T、100Base-TX、1000Base-T		10Base-T、100Base-TX、1000Base-T	
IEEE802.11n/g/b		IEEE802.11n/g/b	
ΔE00±2.0		ΔE00±2.0	
±0.1%		±0.1%	
SG Raster、PDF ^{※11} 、JPEG ^{※11}		SG Raster、PDF ^{※11} 、JPEG ^{※11}	
Windows 11 ^{※12} 32bit版:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 64bit版:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Windows Server 2008R2、Windows Server 2012/2012R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022		Windows 11 ^{※12} 32bit版:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 64bit版:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Windows Server 2008R2、Windows Server 2012/2012R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022	
macOS 10.15.7、macOS 11、macOS 12、macOS 13		macOS 10.15.7、macOS 11、macOS 12、macOS 13	
3GB		3GB	
500GB (暗号化)		500GB (暗号化)	
AC 100-240V (50-60Hz)		AC 100-240V (50-60Hz)	
動作時約94W、スリープ時約1.7W		動作時約91W、スリープ時約1.7W	
動作時:約49dB、待機時:35dB(A)以下		動作時:約48dB、待機時:35dB(A)以下	
温度15～30℃、湿度10～80% (ただし結露無きこと)		温度15～30℃、湿度10～80% (ただし結露無きこと)	
1,999×766×1,168mm(スタンド本体標準装備/バスケット閉時)		1,110×734×628mm	
約169kg(ロールホルダ込み、ヘッドタンクは含まない)		1,110×766×1,168mm(オプションスタンド装着時/バスケット閉時)	
約122kg(ロールホルダ込み、ヘッドタンクは含まない)		約83kg/オプションスタンド装着時約100kg	
VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギー省プログラム、グリーン購入法、エコマーク(日本)、RoHS対応、EPEAT GOLD (USA)		VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギー省プログラム、グリーン購入法、エコマーク(日本)、RoHS対応、EPEAT GOLD (USA)	

(出力用紙サイズ:B0) [ポスター出力]				(出力用紙サイズ:A1) [ポスター出力]				スピード/インクコスト		
モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	給紙方法	用紙
(レベル5)	約1.1分	約144円	(レベル5)	約1.1分	約144円	(レベル5)	約29秒	約50円	縦給紙	普通紙
速い	約2.0分	約279円	速い	約2.0分	約279円	速い	約7秒	約94円	ロール紙	厚口コート紙
標準	約3.4分	約308円	標準	約3.4分	約308円	標準	約1.4分	約106円		フォト光沢紙
速い	約4.1分	約288円	速い	約4.1分	約288円	速い	約1.7分	約99円		
標準	約6.6分	約319円	標準	約6.6分	約319円	標準	約2.8分	約112円		

外形寸法図	

*1 最小1/2400イン치의ドット(インク漏)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長に関してはOSおよび使用するアプリケーションにより異なります。 *3 フチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。 *5 測定環境は[キャリブレーション測定条件]をご参照ください。 *6 ユーザー調整後の調整時と同一の環境/用紙の場合、CADの用紙(普通紙:トレーシングペーパー/半透明フイルム)のみ。 *7 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力する場合は、オプションのソフトウェアRIPを使用してください。同種プリンタードライバー(ImagePROGRAFプリンタードライバー)から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。 *8 Apple社OSに対応のドライバーはキヤノンホームページよりダウンロードしてください。お使いのOSによっては、一部機能制限があります。詳細はキヤノンホームページでご確認ください。また、最新の対応OSバージョンはキヤノンホームページでご確認ください。 *9 ISO 7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *10 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *11 USBメモリからの印刷/ダイレクトプリント等に対応しているファイル形式。 *12 一部ダウンロード対応のものがございます。

■推奨パソコン動作環境

	CPU	メモリー	HDD
Windows	Pentium4 2.8GHz相当以上	2GB以上	20GB以上の 空き容量
Macintosh	G5/Intel マルチコアプロセッサ以上		

※ お客様のご使用になるアプリケーションソフトウェアおよびデータによっては上記環境でも正しく出力されない場合があります。

【ポスター出力】測定サンプル



日本規格協会 SCD No.5
※ 実際の画像はカラー画像です。

■キャリブレーションに使用可能な用紙種類

各製品のメディアガイドおよびWEBサイトにてご確認ください。

■キャリブレーション測定条件

*測定条件-方法は次の通り、平均色差ΔE00は、印刷内容や環境等によって変化。①温湿度環境、使用する用紙の種類、印字モードを同じとし、キヤノン純正インクを使用。②同一モデルの2台のプリンタにキャリブレーションを実施。③カラーキャリブレーション終了後、2台のプリンタそれぞれでパッチチャート(729パッチ)を「ImagePROGRAFプリンタドライバ」を使用して印刷。④印刷したパッチチャート2枚を十分乾燥させた後、単一の測色機にて測色。

■印刷コスト測定環境及びインクコスト測定条件

[ポスター出力]

機種名	PRO-6600 / GP-6600S / PRO-4600 / GP-4600S	TX-4100	TX-3100 / TM-355 / TM-350 / TM-340	PRO-2600 / TM-255 / TM-250 / TM-240 / GP-2600S
出力画像サイズ(横×縦)	1,016mm×1,271mm	986mm×1,234mm	Core 2 Duo 2.13GHz 827mm×1,034mm	580mm×825mm
CPU				
使用OS			Windows7 Professional	
搭載メモリー			4GB	
使用アプリケーション			Adobe Photoshop CS5	
接続形態			Hi-Speed USB	

仕様 (GPシリーズ)

型番	GP-4000	GP-2000	GP-300	GP-200	
本体価格 (税別)	¥767,800	¥382,800	¥426,800	¥283,800	
プリントヘッド(ノズル数)	MBK×3,072ノズル、PBK/C/M/Y/G/V/R/O/G/V/FP(蛍光インク)×各1,536ノズル		MBK/BK/C/M/Y/FP(蛍光ピンク)×各色2,560ノズル		
最高解像度	合計18,432ノズル 2,400 ¹⁾ ×1,200dpi				
インクタンク	各色160ml/330ml/700ml(混在可能) (GP-4000:初期同種インクは330ml/GP-2000:初期同種インクはMBKのみ330ml/その他160ml)		各色130ml/300ml(混在可能) 初期同種インクは90ml		
	チューピング方式(サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)				
給紙方法	手差し(カット紙)、ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)		手差し(カット紙)、ロール紙		
対応用紙長*2	ロール紙	最小101.6mm~最大18m(※クロス・キャンパス紙は最小200mm~最大18m)		最小203.2mm~最大18m	
	カット紙	最小203.2mm~最大2133.6mm		最小203.2mm~最大1,600mm	
対応用紙幅	最小152.4mm~最大1,118mm(44inch)	最小152.4mm~最大610mm(24inch)	最小203.2mm~最大917mm(36inch)	最小203.2mm~最大610mm(24inch)	
使用可能用紙サイズ	手差し(カット紙)	ISO:A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B5, B4, B3, B2, B1, B0 ANSI: 8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34", 28×40, 34×44", 17×22", 22×34", 28×40, 34×44", ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36", 26×38", 27×39", 30×42", 36×48", 写真: 大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"), 四切W(10×15"), 六切(8×10"), U5フोट(16×20") ポスター: 20×30", 30×40", 42×60", 44×62", 300×900mm その他: 13×22"	ISO:A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B5, B4, B3, B2 ANSI: 8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34" ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36", 写真: 大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"), 四切W(10×15"), 六切(8×10"), U5フोट(16×20") ポスター: 20×30", 300×900mm その他: 13×22"	ISO:A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1 ANSI: 8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34", 28×40, 34×44", ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36", 26×38", 27×39", 30×42", 36×48", 写真: 大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"), 四切W(10×15"), 六切(8×10"), U5フोट(16×20") ポスター: 20×30", 30×40", 300×900mm その他: 13×22"	ISO:A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34" ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36", 写真: 大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"), 四切W(10×15"), 六切(8×10"), U5フोट(16×20") ポスター: 20×30", 300×900mm その他: 13×22"
		ロール紙	最小152.4mm~最大1,118mm(44inch)	最小152.4mm~最大610mm(24inch)	最小203.2mm~最大917mm(36inch)
印刷可能領域	手差し(カット紙)	先端余白: 3mm, 後端余白: 20mm, 左右余白: 3mm			
	ロール紙	先端余白: 3mm, 後端余白: 3mm, 左右余白: 3mm			
印刷推奨領域	手差し(カット紙)	先端余白: 0mm, 後端余白: 0mm, 左右余白: 0mm			
	ロール紙	先端余白: 20mm, 後端余白: 20mm, 左右余白: 3mm			
フチなし対応幅*3	[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [印刷可能サイズ] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm, カスタムサイズ(152.4mm~1,118mmの任意サイズ)	[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [印刷可能サイズ] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm, カスタムサイズ(152.4mm~610mmの任意サイズ)	[推奨] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [可能] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, カスタムサイズ(203.2mm~917mmの任意サイズ)	[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [印刷可能サイズ] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, カスタムサイズ(203.2mm~610mmの任意サイズ)	
		170mm	150mm		
用紙厚	0.07~0.8mm				
インターフェイス*4	USB	Hi-Speed USB			
	有線LAN	10base-T, 100base-TX, 1000base-T			
無線LAN	IEEE802.11n/g/b				
平均色差(キャリブレーション時)*5	ΔE≤2.0			—	
距離精度*6	±0.1%			—	
プリンター言語	SGRaster, PDF*11, JPEG*11				
対応OS(プリンタードライバー*7)	Windows	Windows 11*12 32bit版: Windows 7, 8.1, 10 64bit版: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012/2012R2, 2016, 2019, 2022			
	Mac*8	macOS 10.13.6~macOS 13			
内蔵メモリー	3GB		2GB		
ハードディスク	500GB(暗号化)		500GB		
電源	AC 100-240V(50-60Hz)				
消費電力	動作時99 W以下, スリープ時2.0W以下		動作時74W以下, スリープ時2.0W以下		
稼働音*9	動作時約49dB(A), 待機時35dB(A)以下		動作時約49dB(A), 待機時35dB(A)以下		
動作環境*10	温度15~30℃, 湿度10~80%(ただし結露無きこと)				
外形寸法(W×D×H)	本体のみ	—	1,110×734×629mm	—	982×748×439mm
	スタンド装着時	1,593×766×1,168mm (スタンド本体標準装備/バスケット閉時)	1,110×766×1,168mm (バスケット閉時)	1,289×757×1,060mm (スタンド本体標準装備/バスケット閉時)	982×757×1,060mm (バスケット閉時)
本体重量	約124kg (ロールホルダ込み, ヘッド・タンクは含まない)	約85kg/オプションスタンド装着時約102kg	約59kg (ロールホルダ込み, ヘッド・タンクは含まない)	約41kg/オプションスタンド装着時約50kg	
関連規格	VCCIクラスB情報処理装置, 国際エネルギー省プログラム, グリーン購入法/GPN, エコマーク				

スピード/インクコスト	出力用紙サイズ:B0(ポスター出力)			出力用紙サイズ:A1(ポスター出力)			出力用紙サイズ:A0(ポスター出力)			出力用紙サイズ:A1(ポスター出力)			
	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml) ¹⁾ 13	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml) ¹⁾ 13	モード	プリントスピード	インクコスト(300ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(300ml)	
普通紙	標準	(レベル5)	約2.3分	約167円	(レベル5)	約5.8分	約58円	速い	約4.4秒	約96円	速い	約2.5分	約49円
		標準	約4.0分	約237円	標準	約1.7分	約82円	標準	約1.3分	約170円	標準	約4.4秒	約85円
厚口コート紙	標準	標準	約4.0分	約305円	標準	約1.7分	約104円	速い	約1.7分	約174円	速い	約5.5秒	約87円
		きれい	約3.2分	約115円	きれい	約3.2分	約115円	標準	約2.6分	約183円	標準	約1.4分	約93円
フォト光沢紙	標準	標準	約7.9分	約294円	標準	約3.2分	約102円	標準	約6.3分	約215円	標準	約3.5分	約111円
		きれい	約5.1分	約110円	きれい	約9.7分	約229円	きれい	約9.7分	約229円	きれい	約5.3分	約118円
外形寸法図													
	* バスケット閉時766mm			* バスケット閉時766mm ※ オプションスタンド装着時			* バスケット閉時757mm			* バスケット閉時757mm ※ オプションスタンド装着時			

*1 最小1/2400イン치의ドット(インク滴)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長に関してはOSおよび使用するアプリケーションにより異なります。 *3 フチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。
*5 測定環境は[キャリブレーション測定条件]をご参照ください。 *6 ユーザー調整後の調整時と同一の環境/用紙の場合、CADの用紙(普通紙・トレーシングペーパー・半透明マットフィルム)のみ。 *7 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力する場合は、オプションのソフトウェアRIPをご使用ください。同梱プリンタードライバー(imagePROGRAFプリンタードライバー)から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。
*8 Apple社OSに対応のドライバーはキヤノンホームページよりダウンロードしてください。お使いのOSによっては、一部機能制限があります。詳細はキヤノンホームページでご確認ください。また、最新の対応OSバージョンはキヤノンホームページでご確認ください。 *9 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *10 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *11 USBメモリからの印刷/ダイレクトプリント等に対応しているファイル形式。 *12 一部ダウンロード対応のものがございます。 *13 GP-4000/GP-2000におけるインクコストは、下記インクカートリッジ価格を根拠に算出しております。2022年4月現在のキヤノンオンラインショップ掲載価格(税別)です。販売店の価格を拘束するものではありません。【インクカートリッジ価格(各1個入り)】PFI-2700各色:各36,000円(税別)




■印刷コスト測定環境及びインクコスト測定条件(ポスター出力)

機種名	GP-4000	GP-2000	GP-300	GP-200
出力サイズ(横×縦 mm)	1,016×1,271mm	580×725mm	827×1,034mm	580×725mm
出力画像	ISO JIS SCID N5			
アプリケーション	Photoshop Elements			
PC	Windows10 Enterprise			
特記事項	プリントスピード(1枚印刷時間)には、データ処理、転送、印字前動作に要する時間を含みません。			

仕様 (TXシリーズ)

TX-4100	TX-3100	TX-2100	型番
¥723,800	¥591,800	¥426,800	本体価格 (税別)
MBK×5,120/ズル、BK/CM/Y×各色2,560/ズル			プリントヘッド(ノズル数)
合計15,360/ズル			
2,400*1×1,200dpi			最高解像度
各色160ml/330ml/700ml (混在可能) (初期同梱インクは330ml)	各色160ml/330ml/700ml (混在可能) (初期同梱インクはMBK:330ml, BK/CM/Y:160ml)		容量
チューピング方式 (サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)			
手差し、ロール紙 (オプション装着時はダブルロール給紙可能)			
最小101.6mm~最大181mm		最小203mm~最大1,600mm (スタンド装着時)	ロール紙
最小152.4mm~最大1,118mm (44inch)		最小152.4mm~最大610mm (24inch/A1ノビ)	カット紙
ISO:A4, A3, A3ノビ, A2, A2ノビ, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 DIN:C4, C3, C2, C1, C0 JIS:B4, B3, B2, B1, B0 ANSI:8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34", 28×40", 34×44" ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36", 26×38", 27×39", 30×42", 36×48" 写真:大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"), 四切W(10×15"), 六切(8×10"), USフォト(16×20") ポスター:20×30", 30×40", 42×60", 44×62", 300×900mm その他:13×22"	ISO:A4, A3, A3ノビ, A2, A2ノビ, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN:C4, C3, C2, C1, C0 JIS:B4, B3, B2, B1 ANSI:8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34", 28×40", 34×44" ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36", 26×38", 27×39", 30×42", 36×48" 写真:大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"), 四切W(10×15"), 六切(8×10"), USフォト(16×20") ポスター:20×30", 30×40", 30×40", 300×900mm その他:13×22"	ISO:A4, A3, A3ノビ, A2, A2ノビ, A1, B4, B3, B2 DIN:C4, C3, C2 JIS:B4, B3, B2 ANSI:8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34" ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36" 写真:大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小判切(12×16"), 四切(10×12"), 四切W(10×15"), 六切(8×10"), USフォト(16×20") ポスター:20×30", 300×900mm その他:13×22"	手差し(カット紙)
幅152.4mm ~1,118mm (44inch)	幅152.4mm~917mm (36inch)	幅152.4mm~610mm (24inch)	ロール紙
先端余白3mm, 後端余白20mm, 左右余白3mm	先端余白3mm, 後端余白3mm, 左右余白3mm	先端余白0mm, 後端余白0mm, 左右余白0mm	手差し(カット紙)
先端余白3mm, 後端余白3mm, 左右余白3mm	先端余白0mm, 後端余白0mm, 左右余白0mm	先端余白20mm, 後端余白20mm, 左右余白3mm	ロール紙
先端余白0mm, 後端余白0mm, 左右余白0mm	先端余白20mm, 後端余白20mm, 左右余白3mm	先端余白20mm, 後端余白3mm, 左右余白3mm	手差し(カット紙)
先端余白20mm, 後端余白0mm, 左右余白0mm	先端余白0mm, 後端余白0mm, 左右余白0mm	先端余白0mm, 後端余白0mm, 左右余白0mm	ロール紙
[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1,030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [印刷可能サイズ] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3ノビ), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1,000mm, カスタムサイズ (152.4~1,118mmの任意サイズ)	[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", [印刷可能サイズ] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3ノビ), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, 152.4~917mmの任意サイズ	[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [印刷可能サイズ] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3ノビ), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm, 152.4~610mmの任意サイズ	フチなし対応幅*3
170mm			ロール紙最大外径
0.07~0.8mm			用紙厚
Hi-Speed USB			USB
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T			有線LAN
IEEE802.11n/g/b			無線LAN
±0.1%			平均色差 (キヤリブレーション時)
SG Raster, HP-GL/2, HP RTL, PDF*9, JPEG*9			距離精度*5
Windows 11*11			プリンター言語
32bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022			Windows
mac OS 10.12.6~mac OS 10.15.x, mac OS 11, macOS 12, macOS 13			Mac*6
128GB*7			内蔵メモリー
500GB (換算)			ハードディスク
AC 100V (50/60Hz)			電源
動作時116W以下, スリープ時2.2W以下	動作時115W以下, スリープ時2.1W以下	動作時87W以下, スリープ時2.0W以下	消費電力
動作時約51dB (A) 以下, 待機時約35dB (A) 以下	動作時約51dB (A) 以下, 待機時約35dB (A) 以下	動作時約50dB (A) 以下, 待機時約35dB (A) 以下	稼働音*7
温度15~30℃, 湿度10~80% (ただし結露無きこと)			動作環境*8
1,593×766×1,168mm (スタンド本体標準装着/バスケット閉時)	1,390×766×1,168mm (スタンド本体標準装着/バスケット閉時)	1,110×734×629mm 1,110×766×1,168mm (バスケット閉時)	本体のみ
約114kg	約105kg	約74kg/オプションスタンド装着時約91kg	スタンダード装着時
VCCIクラスB情報処理装置, 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, エコマーク, RoHS対応			本体重量
			関連規格

出力用紙サイズ: B0 (ポスター出力)			出力用紙サイズ: A0 (ポスター出力)			出力用紙サイズ: A1 (ポスター出力)			スピード/インクコスト	
モード	プリントスピード	インクコスト (700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト (700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト (700ml)	給紙方法	用紙
(レベル5)	約52秒	約64円	(レベル5)	約37秒	約42円	(レベル5)	約22秒	約22円	ロール紙	普通紙 厚口コート紙 フォト光沢紙
標準	約1.8分	約188円	標準	約1.3分	約107円	標準	約4.3秒	約63円		
標準	約3.6分	約209円	速い	約1.7分	約133円	速い	約5.3秒	約66円		
標準	約8.1分	約242円	標準	約2.7分	約140円	標準	約1.4分	約69円		
標準			速い	約3.0分	約157円	速い	約1.7分	約79円		
標準			標準	約5.8分	約162円	標準	約3.3分	約81円		
出力用紙サイズ: A0 (CAD出力)			出力用紙サイズ: A1 (CAD出力)			スピード/インクコスト				
モード	プリントスピード	インクコスト (700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト (700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト (700ml)	給紙方法	用紙
(レベル5)	約34秒	約12円	(レベル5)	約34秒	約12円	(レベル5)	約21秒	約9円	ロール紙	普通紙
標準	約1.1分	約28円	標準	約1.1分	約28円	標準	約35秒	約17円		




*1 最小1/2400イン치의ドット(インク滴)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長はOSおよびアプリケーションにより異なります。 *3 フチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。 *5 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから、同梱プリンタードライバー (imagePROGRAFプリンタードライバー) から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。その場合は、PDFファイル形式で保存し、Adobe Readerからのプリントをお試しください。 *6 Apple社OSに対応のドライバーはキヤノンホームページよりダウンロードしてください。お使いのOSによっては、一部機能制限があります。詳細はキヤノンホームページでご確認ください。また、最新の対応OSバージョンはキヤノンホームページでご確認ください。 *7 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *8 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *9 USBメモリからの印刷/ダイレクトプリント等に対応しているファイル形式。 *10 本モデルは標準的接続にありリモートローラー用、プリンター用にそれぞれIPアドレスが必要になります。また、LANケーブルは同梱されておりません。必要に応じ、LANケーブルのご用意、HUBポートの確保をお願いします。 *11 一部ダウンロード対応のものがございます。

■印刷コスト測定環境及びインクコスト測定条件

機種名	TX-4100/TX-3100	TX-2100/TC-20/TC-20M
出力サイズ (横×縦 mm)	756mm×1,046mm	535mm×740mm
出力画像	Floor_PLAN_A0.pdf	Floor_PLAN_A1.pdf
アプリケーション	Adobe Acrobat Reader DC	
PC	OS: Windows10 Enterprise	
特記事項	プリントスピード(1枚印刷時間)には、データ処理、転送、印字前動作に要する時間を含みません。	

[CAD出力測定サンプル]



※ 実際の画像はカラー画像です。

■TC-20Mスキヤナ仕様

スキヤナ	TC-20M
型式	フラットベッド型
読取方式	CIS
光学解像度	1200×2400
最大原稿サイズ (原稿台)	A4/LTR (216×297mm)

仕様 (TMシリーズ/TCシリーズ)

型番	TM-355/TM-350/TM-340		TM-255/TM-250/TM-240		TC-20/TC-20M	
本体価格(税別)	¥484,000(TM-355)/¥418,000(TM-350)/¥328,000(TM-340)		¥305,800(TM-255)/¥239,800(TM-250)/¥196,800(TM-240)		オープン価格	
プリントヘッド(ノズル数)	MBK×5,120ノズル, BK/CM/Y×各色2,560ノズル		MBK×5,120ノズル, BK/CM/Y×各色2,560ノズル		BK×1,280ノズル, CM/Y×各色1,024ノズル	
最高解像度	合計15,360ノズル 2,400×1×1,200dpi		合計15,360ノズル 2,400×1×1,200dpi		合計4,352ノズル 2400(横)×12×1200(縦)	
インクタンク	容量: TM-355/TM-350/TM-255/TM-250:各色130ml/300ml(初期同梱インクはMBK:130ml, BK/CM/Y:90ml) TM-340/TM-240:各色55ml(初期同梱インクはMBK:80ml, BK/CM/Y:55ml) 供給方式: チューピング方式(サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)		容量: TM-355/TM-350/TM-255/TM-250:各色130ml/300ml(初期同梱インクはMBK:130ml, BK/CM/Y:90ml) TM-340/TM-240:各色55ml(初期同梱インクはMBK:80ml, BK/CM/Y:55ml) 供給方式: チューピング方式		容量: 各色70ml(初期同梱インク:各色70ml) 供給方式: チューピング方式	
給紙方法	手差し(カット紙), ロール紙		手差し(カット紙), ロール紙		手差し(ASF給紙), ロール紙	
対応用紙長*2	ロール紙: 最小203mm~最大18m カット紙: 最小203mm~最大432mm		ロール紙: 最小203mm~最大18m カット紙: 最小203mm~最大432mm		ロール紙: 最小203.2mm~最大4m カット紙: 最小203.2mm~最大432mm	
対応用紙幅	最小203mm~最大917mm(36inch/A0/レ) ISO:A4, A3, A3/レ, A2, A2/レ, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1 ANSI: 8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34", 28×40", 34×44" ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36", 26×38", 27×39", 30×42", 36×48" 写真: 大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小半切(12×16"), 四角(10×12"), 四角(10×15"), US7x7(16×20") ポスター: 20×30", 30×40", 300×900mm その他: 13×22"		最小203mm~最大610mm(24inch/A1/レ) ISO: A4, A3, A3/レ, A2, A2/レ, A1, B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8.5×11", 8.5×14", 11×17", 13×19", 17×22", 22×34" ARCH: 9×12", 12×18", 18×24", 24×36" 写真: 大全(20×24"), 全紙(18×22"), 半切(14×17"), 小半切(12×16"), 四角(10×12"), 四角(10×15"), US7x7(16×20") ポスター: 20×30", 300×900mm その他: 13×22"		最小297mm~最大610mm(24inch) カット紙: 最小210mm~最大297mm ISO: A4, A3, B4 DIN: C4, JIS B4 ANSI: 8.5×11", 8.5×14", 11×17" ARCH: 9×12" 写真: 10×12", 10×15" ポスター: 20×30", 300×900mm その他: 210mm~297mm, 長さ: 203.2mm~432mm	
使用可能用紙サイズ	手差し(カット紙): 幅203mm(8inch)~917mm(36inch) ロール紙: 幅203mm(8inch)~917mm(36inch)		手差し(カット紙): 幅203mm(8inch)~610mm(24inch) ロール紙: 幅203mm(8inch)~610mm(24inch)		ISO A3, A2, A2/レ, A1 JIS B2, B3 ARCH: 18", 24" その他: 17"	
印刷可能領域	手差し(カット紙): 先端余白3mm, 後端余白20mm, 左右余白3mm ロール紙: 先端余白3mm, 後端余白3mm, 左右余白3mm ロール紙(ふちなし時): 先端余白0mm, 後端余白0mm, 左右余白0mm		手差し(カット紙): 先端余白3mm, 後端余白20mm, 左右余白3mm ロール紙: 先端余白3mm, 後端余白3mm, 左右余白3mm ロール紙(ふちなし時): 先端余白0mm, 後端余白0mm, 左右余白0mm		先端余白5mm, 後端余白5mm, 左右余白5mm, (右端余白5mm) 先端余白5mm, 後端余白5mm, 左右余白5mm, (右端余白5mm) ※一部の写真モード: 先端30mm	
印刷推奨領域	手差し(カット紙): 先端余白20mm, 後端余白20mm, 左右余白3mm ロール紙: 先端余白20mm, 後端余白3mm, 左右余白3mm		手差し(カット紙): 先端余白20mm, 後端余白20mm, 左右余白3mm ロール紙: 先端余白20mm, 後端余白3mm, 左右余白3mm		先端余白5mm, 後端余白5mm, 左右余白5mm, (右端余白5mm) 先端余白5mm, 後端余白5mm, 左右余白5mm, (右端余白5mm) ※一部の写真モード: 先端30mm, 後端30mm	
フチなし対応幅*3	[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [印刷可能サイズ] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3/レ), 420mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm およびカスタムサイズ(203.2~917mmの任意サイズ)		[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 36" [印刷可能サイズ] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3/レ), 420mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm およびカスタムサイズ(203.2~610mmの任意サイズ)		—	
ロール紙最大外径	150mm		150mm		110mm(紙管内径2インチのみ)	
用紙厚	0.07~0.8mm		0.07~0.8mm		0.08~0.28mm	
インターフェイス*4	USB 有線LAN 無線LAN		Hi-Speed USB 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T IEEE802.11n/g/b		Hi-Speed USB 10Base-T, 100Base-TX IEEE802.11n/g/b	
平均色差(キャリブレーション時)	—		—		—	
距離精度*5	±0.1%		±0.1%		±0.1% *13	
プリンタ言語	SG Raster, HP-GL/2, HP RTL, PDF(TM-355のみ) *10, JPEG *10, CALS G4		SG Raster, HP-GL/2, HP RTL, PDF(TM-255のみ) *10, JPEG *10, CALS G4		SG Raster	
対応OS(プリンタドライバ*6)	Windows 11 32bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022		Windows 11 32bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022		Windows 11 *14 32bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022	
対応OS(プリンタドライバ*6)	Mac OS *6 Chrome OS		macOS 10.15, macOS 11, macOS 12, macOS 13		macOS 10.14.6~macOS 13.x	
内蔵メモリー	128GB(TM-355) *7, 2GB(TM-350/TM-340)		128GB(TM-255) *7, 2GB(TM-250/TM-240)		1GB	
ハードディスク	500GB(TM-355のみ/番号化)		500GB(TM-255のみ/番号化)		—	
電源	AC 100V(50/60Hz)		AC 100V(50/60Hz)		AC 100-240V(50-60Hz)	
消費電力	動作時約69W(TM-355), 約65W(TM-350/TM-340), 約64W(TM-255), 約62W(TM-250), 約59W(TM-240), スリープ時約1.6W		動作時約69W(TM-355), 約65W(TM-350/TM-340), 約64W(TM-255), 約62W(TM-250), 約59W(TM-240), スリープ時約1.6W		動作時28W以下, スリープ時(有線LAN接続時)1.8W以下(TC-20) プリンタ時28W以下, コピー時26W以下, スリープ時(有線LAN接続時)1.9W以下(TC-20M) 動作時: 約4.5dB(A), 待機時: 約3.5dB(A)以下(TC-20M) ISO7779に基づく、普通紙(24"幅)を使用し、普通紙(標準文字モードで測定 温度: 15~30°C, 湿度: 10~80% (ただし結露無きこと) 968×545×395mm(ASF時) 968×525×245mm(ASF時)	
稼働音*8	動作時約41dB(A)以下(TM-355/TM-350/TM-255/TM-250), 約39dB(A)以下(TM-340/TM-240), 待機時35dB(A)以下		動作時約41dB(A)以下(TM-355/TM-350/TM-255/TM-250), 約39dB(A)以下(TM-340/TM-240), 待機時35dB(A)以下		動作時: 約4.5dB(A), 待機時: 約3.5dB(A)以下(TC-20M) ISO7779に基づく、普通紙(24"幅)を使用し、普通紙(標準文字モードで測定 温度: 15~30°C, 湿度: 10~80% (ただし結露無きこと) 968×545×395mm(ASF時) 968×525×245mm(ASF時)	
動作環境*9	温度15~30°C, 湿度10~80%(ただし結露無きこと)		温度15~30°C, 湿度10~80%(ただし結露無きこと)		温度: 15~30°C, 湿度: 10~80% (ただし結露無きこと) 968×545×395mm(ASF時) 968×525×245mm(ASF時)	
外形寸法(W×D×H)	本体のみ: 1,285×756×1,060mm スタンド装着時: 約59.2kg(TM-340)		978×748×439mm(オペネルト閉) 978×756×1,060mm (オペネルト閉/バスケット閉時)		968×545×395mm(ASF時) 968×525×245mm(ASF時)	
本体重量	約63.8kg(TM-355/TM-350), 約59.2kg(TM-340)		約41.5kg(TM-255/TM-250), 約54.5kg(TM-255/TM-250-SD-26装着時), 約40kg(TM-240), 約50.9kg(TM-240-SD-24装着時)		32kg(ヘッド:含む/インクボトル:含まない)(TC-20) 33kg(ヘッド:含む/インクボトル:含まない)(TC-20M)	
関連規格	VCCIクラスB情報処理装置, 国際エネルギースタートアッププログラム, グリーン購入法, エコマーク, RoHS対応		VCCIクラスB情報処理装置, 国際エネルギースタートアッププログラム, グリーン購入法, エコマーク, RoHS対応		国際エネルギースタートアッププログラム, グリーン購入法, エコマーク, RoHS対応	

スピード/インクコスト	機種名				機種名				機種名				
	TM-355/350		TM-340		TM-255/250		TM-240		TC-20/TC-20M		TC-20/TC-20M		
用紙	給紙方法	モード	プリントスピード	インクコスト	プリントスピード	インクコスト	プリントスピード	インクコスト	モード	プリントスピード	インクコスト		
普通紙	ロール紙	標準	約43秒	約90円	約43秒	約135円	約25秒	約46円	約25秒	約67円	カラー写真ドラフト	約1.1分	約70円
厚口コート紙	ロール紙	標準	約1.3分	約156円	約1.5分	約236円	約44秒	約78円	約49秒	約117円	カラー写真標準	約1.9分	約104円
フォト光沢紙	ロール紙	標準	約1.7分	約167円	約1.7分	約252円	約55秒	約98円	約56秒	約125円	カラー写真ドラフト	約2.8分	約80円
	厚口コート紙	標準	約2.6分	約175円	約3.2分	約263円	約3.4分	約89円	約1.8分	約130円	カラー写真標準	約4.5分	約134円
	光沢紙	標準	約6.3分	約188円	約6.4分	約285円	約97分	約3.5分	約97円	約3.3分	約138円	—	—
		きれい	約9.7分	約200円	約9.9分	約302円	約5.4分	約103円	約5.5分	約144円	—	—	

*1 最小1/2400インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長はOSおよびアプリケーションにより異なります。 *3 フチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。 *5 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから、同梱プリンタードライバ(ImagePROGRAFプリンタードライバ)から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。その場合は、PDFファイル形式で保存し、Adobe Readerからのプリントをお試しください。 *6 Apple社OSに対応のドライバはキヤノンホームページよりダウンロードしてください。お使いのOSによっては、一部機能制限があります。詳細はキヤノンホームページでご確認ください。 *7 最新の対応OSバージョンはキヤノンホームページでご確認ください。 *8 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *9 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *10 USBメモリからの印刷(TM-355/255のみ)/ダイレクトプリント等に対応しているファイル形式。 *11 TM-340/TM-240におけるインクコストは、下記のインクカートリッジ価格を根拠に算出しております。2022年4月現在のキヤノンオンラインショップ掲載価格(税別)です。販売店の価格を拘束するものではありません。【インクカートリッジ価格(各1個入)】PFI-030 MBK/BK/CM/Y、PFI-031 M:各5,000円(税別) *12 厚口コート紙のQ1&片方向印字時に横方向2400dpiの解像度で印字。 *13 ユーザー調整後、調整時と同一環境/用紙の場合、CAD用メディア(普通紙:コート紙)のみ。 *14 一部ダウンロード対応のものがございます。

■印刷コスト測定環境及びインクコスト測定条件 [CAD出力]

機種名	TM-355/TM-350/TM-340	TM-255/TM-250/TM-240
出力画像サイズ(横×縦)	795mm×1,135mm	562mm×803mm
CPU	Core 2 Duo 2.13GHz	
使用OS	Windows7 Professional	
搭載メモリー	4GB	
使用アプリケーション	AutoCAD LT2011	
接続形態	Hi-Speed USB	

【CAD出力測定サンプル】

Cottage plan and elevation.dwg
(本サンプルはAutoCAD LT2004で作成したサンプル画像です。)

※実際の画像はカラー画像です。

■推奨パソコン動作環境

	CPU	メモリー	HDD
Windows	Pentium4 2.8GHz相当以上	2GB以上	20GB以上の空き容量
Macintosh	G5/Intelマルチコアプロセッサ以上	—	—

※各印刷時間は、データ転送時間を含みません。 ※印刷時間はご使用になるデータ容量・サイズ・PCアプリケーションソフトウェア、接続形態によって異なる場合があります。 ※当社調べ。 ※本プリンターは、印字品質維持・安定のため、オートクリーニング機能により電源投入時や印刷開始時および印刷中などに、印刷枚数にかかわらず、全色のインクを定期的に排出し出により消費します。そのため、特に印刷枚数が多いお客さまには、印刷枚数の多いインクの消費量が多いと思われることがあります。 ※インクコストおよびプリントスピードは、当社プリンタースタンド環境におけるものです。お客さまの使用状況に応じて変動します。 ※本プリンターは、基またはローのみの画像データをプリントする場合には、カラーインクを使用する場合があります。また、クリーニング動作などでは、全色のインクを消費します。

仕様 (MFPソリューション)

TZ-30000 MFP	TX-4100 MFP	TX-3100 MFP	TX-2100 MFP	TM A0/ノビ対応機 ^{*1} +Lm36スキャナー	TM A1/ノビ対応機 ^{*1} +Lm24スキャナー	機種名
¥1,705,000	¥1,262,800	¥1,130,800	¥1,012,600	¥735,000(TM-355) / ¥669,000(TM-350) / ¥579,000(TM-340)	¥536,800(TM-255:スタンド別) / ¥470,800(TM-250:スタンド別) / ¥427,800(TM-240:スタンド別)	本体価格(税別)
1,581×762×1,281mm	1,672×766×1,422mm	1,469×766×1,422mm	1,189×766×1,422mm	1,285×756×1,297mm	978×756×1,297mm	外形寸法(W×D×H) (バスケッ閉時)
約217kg	約139kg	約129kg	約111kg	約72.1kg(TM-355/TM-350)、 約67.5kg(TM-340)	約60.8kg(TM-255 / TM-250:SD-26装着時)、 約57.2kg(TM-240:SD-24装着時)	本体重量
MBK×5,120ノズル,BK/C/M/Y×各2,560ノズル						プリントヘッド(ノズル数)
合計15,360ノズル						
2,400×1,200dpi						最高解像度
各色330ml/700ml (混在可能。初期同種インクは MBK:330ml, BK/C/M/Y:160ml)	各色160ml/330ml/700ml (混在可能。初期同種インクは330ml)	各色160ml/330ml/700ml (混在可能。初期同種インクはMBK:330ml,BK/C/M/Y:160ml)		TM-355/TM-350/TM-255/TM-250:各色130ml/300ml (初期同種インクはMBK:130ml,BK/C/M/Y:90ml) TM-340/TM-240:各色55ml (初期同種インクはMBK:80ml,BK/C/M/Y:55ml)		容量
チューピング方式(サブタンク付き/印刷中のインク交換が可能)						供給方式
手差し(カット紙)、ロール紙ダブル給紙 (印刷中に未使用側のロール紙交換可能)	手差し(カット紙)、 ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)		手差し(カット紙)、 ロール紙			給紙方法
最小203.2mm~最大18mm	最小101.6mm~最大18mm		最小203mm~最大18mm			ロール紙
最小203.2mm~最大610mm	最小203.2mm~最大1,600mm		最小279mm~最大1,600mm			カット紙
最小203mm~最大917mm (36inch/A0/ノビ)	最小152.4mm~最大1,118mm (44inch)	最小152.4mm~最大917mm (36inch/A0/ノビ)	最小152.4mm~最大610mm (24inch/A1/ノビ)	最小203mm~最大917mm (36inch/A0/ノビ)	最小203mm~最大610mm (24inch/A1/ノビ) TM-240のみカット紙最小210mm	対応用紙幅
±0.1%						距離精度
SG Raster, HP-GL/2, HPRTL, PDF ^{*3} , JPEG ^{*3}			SG Raster, HP-GL/2, HP RTL, PDF(TM-355/TM-255のみ) ^{*3} , JPEG ^{*3} , CALS G4			プリンター言語
175mm	170mm		150mm			ロール紙最大外径
AC100~240V 50/60Hz						電源
動作時157W以下、 スリープ時2.0W以下	動作時116W以下、 スリープ時2.0W以下	動作時115W以下、 スリープ時2.0W以下	動作時87W以下、 スリープ時2.0W以下	動作時約69W(TM-355)、約65W(TM-350/TM-340)、 約64W(TM-255)、約62W(TM-250)、 約59W(TM-240)、スリープ時約1.6W		消費電力
VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギー省プログラム、グリーン購入法、エコマーク						関連規格
A0/ノビ(36インチ)		A1/ノビ(24インチ)		A0/ノビ(36インチ)		スキャン対応サイズ
CIS方式(シートスルータイプ)/シングルセンサーテクノロジー						スキャナー方式
1,200dpi			600dpi			光学解像度
150~914mm		158~610mm		150~914mm		スキャン幅
150~965mm		158~660mm		152~965mm		メディア幅
0.07~1.0mm			0.07~0.8 ^{*4} mm			メディア厚
前面給紙、排紙は前面、後面選択可						原稿給紙/排紙方法
±0.1%			±0.2%			精度
154.2mm/秒		25.4mm/秒				カラー
330.2mm/秒		76.2mm/秒				グレースケール/ モノクロ
スキャナー:USB3.0 コントローラー:USB2.0、USB3.1、100/1000Base-TX		USB2.0、USB3.1、100/1000Base-TX				インターフェイス
15.6インチ カラー液晶タッチパネルモニター			3.5インチ カラー液晶タッチパネルモニター			操作パネル
搭載(タッチパネル一体型)			なし(スキャナー組み込み)			コントローラーユニット
8GB			—			メモリ
250GB SSD			—			記憶領域
SmartWorks MFP			Scanアプリ ^{*6}			スキャン&コピーソフトウェア
1,056×251×156mm		751×251×156mm		1,238×146×131mm		外形寸法(W×D×H) ※ペーパーガイド含まず
7.8kg		5.8kg		約8.0kg		重量
AC100~240V 50/60Hz			AC100V 50/60Hz			電源
動作時23.3W以下、スリープ時0.2W以下			動作時17.5W以下、スリープ時0.6W以下			スキャナー本体
動作時50.1W以下、スリープ時1.7W以下			—			コントローラー
スキャナー本体、タッチパネル一体型コントローラー、アクセサリキット、 取付金具一式、原稿ガイド1セット、ペーパーリターンガイド、キャリブレーションシート、 クイックスタートガイド、USB3.0ケーブル(2m)、電源アダプター×2、電源ケーブル				スキャナー本体、スキャナー用リターンガイド、キャリブレーションシート、 原稿ガイド1セット、卓上用スタンド1セット、タッチペン、 Scanアプリ/ユーザーガイドCD-ROM、ネットワークケーブル(2m)、 電源アダプター(2m)、電源コード、クイックスタートガイド		主な同梱品
VCCIクラスA情報処理装置、国際エネルギー省プログラム、CE、FCC、RoHS、グリーン購入法				VCCIクラスA情報処理装置、国際エネルギー省プログラム、 CE、FCC、グリーン購入法		関連規格
15.24m(全カラーモード、TIFF形式/〜200dpi時)			2,768mm			最大スキャン/コピー長
カラー/グレースケール/白黒二値						カラーモード
PDF(シングル/マルチ)、PDF/A、TIFF、JPEG、DWF				USBメモリ:TIFF、JPEG ^{*6} 、PDF ^{*6} 、マルチページPDF ^{*6} 、PDF/A ^{*6} ネットワーク上のPC ^{*6} :TIFF、JPEG、PDF、TIFF G4、マルチページPDF、PDF/A		保存ファイル形式
ローカルフォルダー、USBメモリ、クラウドストレージ ^{*7} 、Windows共有フォルダー ^{*8} 、FTP ^{*8}				USBメモリ、ネットワークPC指定フォルダー ^{*9}		スキャン保存先
USB3.0				Hi-Speed USB2.0(128GBまで)		スキャン対応USBメモリー
中央				—		用紙位置合わせ
対応				—		スキャン(ファイル保存)と同時コピー
1~500%、1%単位指定可能				25%~432%		拡大縮小コピー
対応				—		ソート/グループコピー
細線強調、自動回転、自動特消し				自動特消し		その他機能
対応(スワイプ/ピンチ操作など可能)、スキャンワンス				—		プレビュー
水平基準点指示				—		斜行補正
矩形指定(基準点・4辺位置調整)				—		トリミング
カラー、明るさ、コントラスト、ガンマ、シャープネス、白黒ポイント、レンドラミングインテント、色反転				明るさ補正、白/黒濃度補正		画像編集
汎用/ユーザー別登録可能、標準でカラー両面、カラー地図、白黒地図(青焼き)等12件搭載				—		プリセット登録
管理者/パワーユーザー/ユーザー(合計20アカウントまで)				—		ユーザーアカウント管理

*1 対応機種はTM-355/TM-350/TM-340/TM-255/TM-250/TM-240です。これら以外の機種には対応していません。 *2 最大対応用紙長はOSおよびアプリケーションにより異なります。 *3 USBメモリからの印刷およびダイレクトプリントで対応するファイル形式。 *4 厚い用紙は柔軟性があるため、サポートが必要な場合があります。一部の用紙は低速でスキャンする必要があります。 *5 [TZ-30000 MFP/TX-MFPシリーズ]カラーコピー時:200dpi、グレースケール/モノクロ スキャン/コピー時:200dpi [TM-MFPシリーズ]スキャン時:200dpi、コピー時:300dpi。 *6 同梱の専用ソフトウェア (Scanアプリ) (対応OS:Windows 10, 11 (32bit/64bit))がインストールされたPC (同一セグメント上に最大9台まで宛先登録可能)が必要。 *7 別途WebDAVに対応したクラウドストレージの契約が必要です。 *8 ユーザーアカウント管理モード時のみ設定可能。 *9 スキャン1回につき、送信宛先は1件のみ (Scanアプリで保存先フォルダを登録したPC)指定可。同一PC内の複数フォルダ登録と複数宛先への同時送信は不可。

NETEYE(ネットアイ)は、インターネットを利用し、プリンターの快適な使用環境を提供する無料の法人向けサービスです。
エラーや紙づまり等の情報をネットアイセンターへ自動通知することで、万が一トラブルが起きた際の速やかな対応を可能にします。



モニタリングサービス

エラーやジャムが発生した際、ネットアイセンターからお客様先へ電話連絡。状況を確認し、復旧サポートを行います。
電話サポートと必要に応じてサービス手配^{※1}を行います。

※1:サービス手配は、別途料金が発生する場合があります



稼働状況Web確認サービス

プリンターの稼働状況を専用ポータルサイト上で確認することができます。お客様自身が、サイトにアクセスし閲覧することが可能です。各拠点の稼働状況や印刷枚数の一元管理・コスト分析を可能にします。

プリンターの管理負荷が軽くなるさまざまなサービスを提供
お申し込みはカスタマープレミアサイトから
canon.jp/biz-regists



ご購入後のお客様へ

充実のサポートサービスをご用意しています。

サポート情報

ホームページでは、「Q&A検索」や「簡単操作ガイド」などのサポート情報を提供しています。
さらに、最新のドライバーやマニュアルを自由にダウンロードできるサービスもご用意しています。



詳しくは、canon.jp/imageprograf サポートメニューをご覧ください。

機器登録のお願い

ご購入いただきました対象製品について、機器情報を登録いただくことで、お買い上げから1年間または半年間の無償保証サービスを提供いたします。

詳しくは、canon.jp/biz-regists をご覧ください。

使用済みインクタンク回収のご案内

お客様のご都合に合わせて、回収方法をお選びいただけます。

集合回収専用箱による回収

使用済みインクタンクの数が多いお客様には、
集合回収専用箱(無料)をご用意させていただきます。
集合回収専用箱がいっぱいになりましたら、
集合回収専用箱同梱の
着払い伝票を使って
ご返送いただけます。



詳しくはこちらをご覧ください。canon.jp/recycle

ベルマーク運動による回収

ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めていただき
これを回収することによりベルマーク点数が付与されます。
この運動はベルマーク教育助成財団に
登録されている学校のみが対象となります。



詳しくはこちらをご覧ください。canon.jp/ecology

オフィスの省エネや環境問題にも配慮しています。



省エネルギー基準を
クリアし
「ENERGY STAR®」
に対応



グリーン購入法に適合



環境安全に取り組み
「プリンタエコマーク」
取得



EU RoHS指令に適合

*TCシリーズインクボトル(PFI-050各色)は対象外になります

キヤノン純正インクタンクのご使用をお勧めします

キヤノン純正インクタンクは、キヤノン大判プリンターの印刷システムを支える重要な機構の一部として、プリンター本体とともに一体として開発されたものであり、研究開発活動によって実現した高度な技術が集約されています。プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るために、キヤノン純正インクタンクのご使用をお勧めします。

キヤノン純正インクタンク以外のインクタンク(インクを再充填した再生品を含む)の使用を原因とするプリンター本体の不具合につきましては、無償保証期間内または保守契約期間内であっても、保証書または保守契約に基づく修理は実施いたしません。別途、有償での対応となりますので、ご使用にあたりましてはこの点にご留意ください。

購入前のご注意

●最高の機能・性能を得るために、最新のファームウェアとプリンタードライバーをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。●良好な印字品質を維持するため、プリントヘッドのクリーニングなどで全色のインクを消費します。●印刷する用紙の種類によって、色の再現範囲や発色等が異なるため、色味が異なる場合があります。●本プリンターで出力した印刷物は、屋内外を問わず、高湿度な場所での掲示はインクが流れ落ちる場合がありますので、ご注意ください。●顔料インクを使用してフォト系の用紙やフィルム系の用紙に出力した場合、乾燥した後も、爪などでこするとインクが割れる場合があります。●本プリンターには、インターフェイスケーブルは付属していません。●本商品ならびに関連する消耗品、オプション品、サービス業務につきましては、別途消費税がかかりますので、ご了承ください。●消耗品および弊社の定める定期交換部品(作業代金含む)は、無償保証の対象外です。●本プリンターの保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保証期間は、製品の打ち切り後7年間です(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)。●Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力する場合は、オプションのソフトウェアRIPをご利用ください。imagePROGRAFプリンタードライバーから出力した場合、長尺・大判の画像が正しく出力されない場合があります。また、ソフトウェアRIPは、ポストスクリプト対応アプリケーションソフトからの出力時のみご利用ください。●お客様のご使用環境によっては、正しく出力されない場合があります。●着色された用紙や模様印刷された用紙、透過性のある用紙やフィルムなどは使用できない場合があります。●その他購入前のご注意は、キヤノニメージングプログラムのホームページをご確認ください。

●環境保護のため、インクタンクおよびメンテナンスカートリッジの回収にご協力ください。●プリントヘッド、カッターなどは地域のルールに則って適切に廃棄してください。●記載の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft Officeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Adobe、PostScript(ポストスクリプト)、Photoshop、Adobe Illustratorは、米国アドビシステムズ社の登録商標または商標です。●iOSは、米国および他の国々で登録されたCiscoの商標であり、ライセンスに基づいて使用しています。●Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。●その他、記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷するとその印刷物の使用如何にかかわらず、法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は、禁じられています。●カタログに使用した画像及びプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。●教育現場での著作物の複製については著作権法第35条第1項 其他著作権法上の制限がありますのでご注意ください。

カタログ情報は更新されている場合があります。
最新のカタログは
ホームページよりダウンロードできます。



●最新のカタログダウンロードはこちら
<https://cweb.canon.jp/pdf-catalog/imageprograf/index.html>

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン imagePROGRAF 商品サイト

canon.jp/imageprograf



キヤノンお客様相談センター

大判プリンター
(imagePROGRAF) **0570-08-0063**

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6634-4411をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

安全にお使い
いただくために
●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは当店で

2024年4月現在