

# 大判プリンター imagePROGRAF プリントソリューション

キヤノンマーケティングジャパン株式会社



# 目次

各種機能の対応機種は操作マニュアル  
ソフトウェアダウンロードのサイトで、ご確認ください。

## 出力業務をより、効率的に！ 出力支援・効率化

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 様々な形式のファイルを同じ操作で印刷   | Direct Print plus |
| アプリで作成した原稿を自由に配置して印刷 | Free Layout plus  |
| A4原稿を拡大コピー           | ダイレクト拡大コピー連携      |
| ファイルを送信して直接印刷        | FTPマルチ印刷          |

P.3

P.4

P.5

P.6

## プリンターをより使いこなす！ 管理・ユーティリティー

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| プリンターの状態や印刷の進行状況確認      | Status Monitor/Remote UI  |
| プリンターの利用状況を集計           | Accounting Manager        |
| プリンターの状態確認              | Device Management Console |
| プリンターの用紙情報を追加・編集        | Media Configuration Tool  |
| ショートカットメニューでプリンターを管理・設定 | Quick Utility toolbox     |

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

## ポスター内製化を支援！ デザイン制作

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| デザインアプリケーション              | ウェブ版PosterArtist  |
| ポスターデザイン簡単作成ソフトウェア(標準)    | PosterArtist Lite |
| ポスターデザイン簡単作成ソフトウェア(オプション) | PosterArtist有償版   |

P.12

P.13

P.14

## スマホから出力！ モバイルプリント

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| ポスターを編集・プリントできるアプリ  | Easy-PhotoPrint Editor                      |
| スマホ、タブレットからかんたんプリント | Canon Print Inkjet/SELPHY<br>Apple AirPrint |

P.15

P.16

## GPシリーズ特別編！ 効果的な蛍光ピンクの使い方をご紹介

|                          |
|--------------------------|
| 蛍光ピンクをうまく使うポイント！         |
| 蛍光ピンク使用の有無で、目的に応じた出力が可能！ |
| 蛍光ピンクを活用したデータ作成・印刷方法     |

P.17・18

# 出力支援・効率化

## Direct Print Plus

様々な形式のファイルを同じ操作で印刷

標準ソフトウェア

### 現状の課題

- ✓ 様々な種類のファイル出力があり、都度印刷設定するのは面倒
- ✓ アプリによって、印刷方法が異なり、ミスをせず目的の印刷を行うのは、慎重に対応する必要があり時間がかかる




### 少ない印刷ステップでミスプリントも抑制！印刷効率アップ！

- ✓ 形式の異なる複数ファイルでも、各アプリケーションを起動させることなく、出力可能
- ✓ ドラッグ＆ドロップで一括してプリント指示の簡単操作
- ✓ UIでは、印刷するファイルのプレビューもでき、印刷失敗につながるエラー警告を表示し、ミスプリントを未然に抑制



[ソフトウェア紹介動画](#)



[操作マニュアル  
ソフトウェアDL](#)



# 出力支援・効率化

## Free Layout plus

アプリで作成した原稿を自由に配置して印刷

標準ソフトウェア

### 現状の課題

- ✓ MS Officeでのデータ作成が多く、印刷時に分断されたり、余白がでるなどミスプリントがでる
- ✓ 大判プリントするための印刷設定が面倒
- ✓ プリンター幅を超えるポスターが必要なときは、外注していて、時間もコストもかかっている


### 充実した機能でもっと便利に！印刷効率アップ！

- ✓ フリーレイアウト機能で、複数のページを1枚ポスターに。プレゼンテーションや学校授業の資料作成に有効
- ✓ 折り返し両面機能で、天吊りポスターも簡単作成
- ✓ タイリング機能を使えば、特大サイズポスターもお手持ちのプリンターで可能  
外注コスト削減に貢献


#### 【タイリング機能】



#### 【定型レイアウト】




#### 【フリーレイアウト】




#### 【折り返し両面】




ソフトウェア紹介動画



操作マニュアル  
ソフトウェアDL



Free Layout plus  
紹介サイト(Canon.jp)



アプリ側でページサイズ、  
ドライバ側で拡大率を  
決めて……。  
面倒だなあ……。

また失敗だ。  
紙もったいないなあ……。

大判プリントが  
エクセルでもカンタン！



# 出力支援・効率化

## ダイレクト拡大コピー連携

A4原稿を拡大

標準機能

### 現状の課題・要望

- ✓ A4などの原稿をパソコンを介さずに拡大コピーしたい
- ✓ 教科書などを大きくして、校務に使用したい
- ✓ 手書きの販促POPを拡大して、アイキャッチに活用したい

### かんたん操作・パソコンなしでワンタッチ拡大コピー

- ✓ 原稿をスキャナーにセットし、拡大コピーボタンをタッチするだけ
- ✓ 原稿を大きくすることで注目を集めることが可能。
- ✓ 急いでいるときでも、PCレス操作ですぐに出力


\*事前にワンタッチボタンをセットする必要があります。設定ガイドは下記を参照ください。



#### 店頭ポスターに

手書きPOPやチラシなど、パソコンでデザインしていない販促ツールも、拡大して大判ポスターに。

アイキャッチ効果を高めた販促を実現します。



#### 学校教育に

教材を大きくし、子どもたちの目線をひきつけることで集中力をあげ、効果的な授業のサポートをします。



#### 設定ガイド



# 出力支援・効率化

FTPマルチ印刷

標準機能

## 現状の課題・要望

- ✓ ダイレクト拡大コピーの際にも、複数の印刷設定を登録して印刷実行したい
- ✓ システムからダイレクトにプリント指示をかけて印刷したい

## ファイルをFTP受信で直接処理し印刷を効率化

- ✓ カラーモードや印刷品質、給紙方法、線／ペン管理などの印刷条件を設定した4つのホットフォルダーを設定可能
- ✓ 送信先のフォルダーを変更するだけで、目的や用途に応じた印刷を実現
- ✓ 出力ファイルは、HP-GL/2、JPEG、PDFに対応

\*FTPマルチ印刷機能に対応するのはHDD搭載モデルのみです。

### プリンター本体側の操作パネル




### 設定可能な項目

画質設定 ———— ・カラーモード  
・印刷品質

用紙設定 ———— ・給紙位置  
・余白  
・フチ指定  
・回転  
・拡大/縮小

[ソフトウェア紹介動画](#)



[FTPマルチ印刷  
紹介サイト\(Canon.jp\)](#)



# 管理・ユーティリティー

## Status Monitor/Remote UI

プリンターの状態や印刷の進行状況確認

標準機能

### 現状の課題・要望

- ✓ ネットワーク環境下のプリンターの状況を確認したい
- ✓ インクタンクの種類や、残量などを確認して、突然のインク切れによる業務のダウンタイムを防ぎたい。


### 出力環境が離れているプリンターの状態もPC上から確認

#### ステータスマonitor

- ✓ プリンターの状態を画面上で確認。プリンターの状態をリアルタイムに表示
- ✓ エラーの内容と対処方法の表示で、エラー発生時も即座に対応可能
- ✓ インクの状態確認が可能。インク残量警告を行います。

#### リモートUI

- ✓ ネットワーク上のパソコンで、使用状況の確認やジョブ管理、デバイスの設定が可能
- ✓ インク切れや用紙切れといった警告を、電子メールで管理者に知らせることもできます。



操作マニュアル  
(Status Monitor)



操作マニュアル  
(Remote UI)



Status Monitor  
/Remote UI  
紹介サイト(Canon.jp)



# 管理・ユーティリティー

## Accounting Manager

プリンターの利用状況を集計

標準ソフトウェア


### 現状の課題・要望

- ✓ 印刷コストを管理したい
- ✓ 部門間で共有しているプリンターを部署ごとに経費振替したい
- ✓ 印刷コストの集計が大変
- ✓ 複数台のプリンターのコストを一元管理したい



### 効率的なコスト管理・集計環境を提供

- ✓ ジョブログの収集  
いつ、だれが、どんなドキュメントを、どのプリンターから印刷したかの確認
- ✓ 使用した用紙枚数やコストの集計  
収集したジョブログから、印刷したページ数、用紙枚数、印刷にかかったコストを集計
- ✓ ジョブの定期取得  
定期的にジョブログを自動取得
- ✓ ジョブログの書き出し  
収集したジョブログをCSVファイルに書き出し



[ソフトウェア紹介動画](#)



[操作マニュアル](#)  
[ソフトウェアDL](#)





# 管理・ユーティリティー

## Device Management Console


プリンターの状態確認

標準ソフトウェア

### 現状の課題・要望

- ✓ プリンターの状態管理や色管理に人手と時間がかかっている
- ✓ 複数のプリンターを効率的に一括管理したい
- ✓ 複数台のプリンターの色味を管理したい

複写・印刷業など  
複数プリンターを使用する場合




### 一括管理で効率化。時間やコストのムダも削減

- ✓ プリンターの状態を一元管理する。
- ✓ 警告やエラー発生時、ジョブ完了時などは、メールや音での通知が可能。
- ✓ キャリブレーションリンク状況の確認が可能。

プリンターの個体差や経年変化による色味のばらつきに対しても、用紙ごとにカラーキャリブレーション実行推奨度を表示することで、効率的にプリンターの出力色を補正可能

Device Management Consoleでは、同じ色味で印刷できる複数のプリンターをキャリブレーションリンクされているプリンターと呼びます。



色合わせに要する作業時間や紙・インクの無駄を削減



[ソフトウェア紹介動画](#)



[操作マニュアル  
ソフトウェアDL](#)



# 管理・ユーティリティー

## Media Configuration Tool

プリンターの用紙情報を追加・編集

標準ソフトウェア

### 現状の課題・要望

- ✓ フォトグラファー、出力業: 作品表現にあった多様な用紙を使用するが、どの用紙でも最高の画質で印刷したい
- ✓ キヤノン純正紙はもちろん、他社用紙も使っている
- ✓ カスタム用紙設定では、印刷品質に満足できない
- ✓ プリンターで目的の用紙を選択するのに時間がかかる
- ✓ 画質と生産性の両立を効率的に実施したい

### フォトグラファー、ハイエンドフォト出力業



### 複写業



### 出力用途や目的に応じた最適な用紙設定を提供

- ✓ 作品表現にあった多様な用紙に応じて、用紙設定を提供し、作品づくりを支援
- ✓ 用紙情報を編集して、操作性を向上し、生産性に貢献
- ✓ 複数プリンターを運用している場合は、用紙情報を共有可能
- ✓ 作業環境のカスタマイズを実現

### Media Configuration Tool画面




印刷に必要な設定や情報を作成・編集できる

### 表示項目のカスタマイズ / 名称変更

#### 編集機能

Driver UI上の  
用紙情報の整理

名称・表示・  
非表示・並べ替え等




Canon (フォト光沢紙HIG専用)  
Canon (フォト光沢紙HIG専用)  
Canon Premium RC Photo Luster

### メディア毎に最適なプリンター設定を追加

#### 作成・組み込み機能

用紙情報の追加



<設定項目> 紙送り調整量  
インク乾燥時間  
ICCプロファイルのパス指定等

### ソフトウェア紹介動画



### 操作マニュアル ソフトウェアDL



### Media Configuration Tool 紹介サイト(Canon.jp)



# 管理・ユーティリティー

## Quick Utility toolbox

ショートカットメニューでプリンターを管理・設定

標準ソフトウェア

### 現状の課題・要望


- ✓ 各ユーティリティーツールを起動するのが面倒
- ✓ 出力周りのツールはひとつにまとめて管理したい

複写・印刷業など  
複数プリンターを使用する場合



### 使用したい機能をワンタッチ起動。作業の効率化に貢献

- ✓ Quick Utility Toolboxに対応したユーティリティーをすばやく起動して、プリンターの設定や管理が可能
- ✓ ワンクリックでオンラインマニュアルにアクセス



#### 基本ツール

リモート UI  
用紙情報の設定  
マニュアル  
カラーキャリブレーション

#### 管理者用ツール

Accounting Manager  
Device Management Console  
Media Configuration Tool

タスクトレイに常駐するアイコンをクリックすることでウィンドウがポップアップ



操作マニュアル  
ソフトウェアDL





# デザイン制作

## ウェブ版PosterArtist

キヤノン製デザインアプリケーション

ブラウザアクセス操作

### 現状の課題・要望

- ✓ 多様な働き方にあわせたデザイン環境がほしい
- ✓ デザインなどは初心者で、簡単にデザインしたい
- ✓ 画像やイラストなどをよく使用して、現在は素材購入のコストがかかっている。

ウェブアクセスで、多様な働き方に対応！誰でも、無料で、簡単に。

簡単2ステップで無料で利用できる！

#### STEP1: CANON IDを登録する

<https://cweb.canon.jp/personal/product/canon-id/>



SNSアカウントやメールアドレスで登録。  
他のCanon ID対象サービスも、もちろん利用できます。

#### STEP2: PosterArtistへアクセス

<https://posterartist.canon>

Windows PCまたはmacでお使いのWebブラウザ（Edge、Chrome、Safariに対応）から利用いただけます。アプリのインストールは不要\*です。

\* 初回印刷時に印刷モジュールのダウンロードのみ必要です

初心者でも安心！ アプリがデザインを提案してくれる。

#### 【オートデザイン機能】

「カテゴリ」の指定/「タイトル」「サブタイトル」「メッセージ」/写真を入力すると、実装テンプレートとマッチングさせたポスター候補を複数提示します。デザインスキルが無くても目的や好みにあったポスターが作成できます。

#### 【デザインテンプレート】

「制作物からえらぶ」「シーンからえらぶ」の2つの入り口から選べる、約450種類以上の豊富なテンプレートをご用意。

#### 【ストックフォトサービス連携】

Unsplash、pixabay、Pexelsといったストックフォトサービスの数百万点の高画質な写真やイラストに編集画面から直接アクセスが可能です。



制作物からえらぶ



Unsplash

pixabay

Pexels

デザインできたら、キヤノン製プリンターでプリント。

大判プリンターimagePROGRAFでは、ポスター/のぼり/バナー/垂れ幕などが印刷できます。複合機のimageRUNNER ADVANCEやSateraなどでは、メニューやチラシ、PIXUSでも、A4ポスターやDMなどの制作が可能です。それぞれのプリンターで適切な制作物を印刷していただけます。

Sateraシリーズ

imagePROGRAFシリーズ

iR-ADVシリーズ

PIXUSシリーズ



のぼり/バナー

ポスター

メニュー

チラシ

DM

スペシャルサイト  
([Canon.jp](https://canon.jp))



ソフトウェア紹介動画





# デザイン制作

## PosterArtist Lite

ポスターデザイン簡単作成ソフトウェア

標準ソフトウェア

### 現状の課題・要望

- ✓ ポスター印刷を内製化したいけど、デザインは外注していて、時間もコストもかかっている
- ✓ デザインは苦手で、お客様の目を引き付けるようなポスターが作れない
- ✓ タイムリーに対応したい販促業務が多い

### 簡単・無償で導入でき、時間・コストの削減に貢献

#### 誰でも簡単！ 4 step!

豊富なテンプレートと使いやすい編集機能で誰でも簡単に高品位ポスター作成が可能です。


テンプレート選択



用紙設定



編集



印刷



PosterArtist紹介  
動画はこちら



#### 多言語 ポスター作成 機能

多言語テンプレート・翻訳文言集・ピクトアイコンで多言語ポスター作成が可能です。

テンプレート約60種類



13言語に相互翻訳可能




900以上の  
単語・フレーズ  
を登録

ピクトアイコンの充実



#### ストックフォト サービス連携

Unsplash、Pexels、Pixabayのストックフォトサービスサイトと連携。  
数100万点の豊富な写真を組み合わせて、ポスター制作の可能性を広げます。



#### キヤノン製 プリンター対応

大判プリンター以外にもキヤノン製プリンターで出力可能です。



SateraLBPや、imageRUNNERはもちろん、  
PIXUSシリーズやimagePRESSも！




[ソフトウェア紹介動画](#)



[操作マニュアル  
ソフトウェアDL](#)



[PosterArtist Lite  
紹介サイト\(Canon.jp\)](#)



# デザイン制作

## PosterArtist 有償版

ポスターデザイン簡単作成ソフトウェア

オプションソフトウェア


### 現状の課題・要望

- ✓ 多店舗展開をしていて、販促業務を効率化したい
- ✓ 画像処理や補正なども行いたい、Photoshopは使えない
- ✓ デザインから効率化したいから、なんならデザインも提案してほしい

### 利用期限・編集不可設定でデータを安心運用


- ✓ 本部から店舗にデータ共有する際にも、利用期限を超えての出力や、誤ったデータの使用を防止
- ✓ デザインを提案してくれる、オートデザイン機能を搭載。  
デザインが苦手！どんなテンプレートを使ったらいいかわからない！というお客様にも、簡単にデザイン制作を始めていただけます。
- ✓ 有償版ならではの“デザイン支援ツール”や“画像処理・補正機能”があることで、質の高いデザイン制作を支援。

#### 利用期限・編集不可設定



編集不可データにロックをかけることが可能。  
データの使用期限設定も可能


#### デザイン支援ツール




#### デザイン支援ツール




#### オートデザイン機能



デザインを提案



好きなデザインを選択



操作マニュアル  
ソフトウェアDL



PosterArtist  
紹介サイト(Canon.jp)



新しい生活様式実践を促す  
テンプレートについて



# モバイルプリント

## Easy-PhotoPrint Editor

ポスターを編集・プリントできるアプリ

標準ソフトウェア

### 現状の課題・要望

- ✓ モバイル端末から出力を行いたい
- ✓ PosterArtistで作成されたデータを、店舗で活用しているモバイル端末に取り込んで、一部編集・出力をしたい

小売業などのバックヤードプリンターで



### OSに依存しない出力環境をご提供

- ✓ Windows以外にも、iOSやAndroidに対応しているため、店舗のモバイル端末からの印刷が可能
- ✓ PosterArtistで制作されたデータを一部修正して、出力するなどの運用を実現できます
- ✓ 操作は4ステップで完結するため、簡単に操作可能です

\*Easy-PhotoPrint Editorの一部の機能には、imagePROGRAFシリーズは対応していません。



[ソフトウェア紹介動画](#)



[操作マニュアル  
ソフトウェアDL](#)





# モバイルプリント

Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Apple AirPrint/Canon Print Service  
iOS、Androidプリント

標準ソフトウェア

## 現状の課題・要望

- ✓ モバイル端末から出力を行いたい
- ✓ ワイヤレスでかんたんに印刷したい



PCを開きづらいプリント環境で




## スマートフォンからのプリンター管理・出力環境を提供


- ✓ 簡単操作、優れた利便性
- ✓ スマートフォンを活用して、簡単、手軽に写真、PDFの大判サイズプリントを実現
- ✓ 台形にゆがんだ画像の補正機能を搭載
- ✓ マニュアルへのアクセス、プリンター状態やインク残量などもアプリ上から確認可能で、スマートフォンからの利便性を向上します



### 【スマホから気軽にプリント】



### 【インク残量やマニュアルを手軽に確認】



ソフトウェア紹介動画



操作マニュアル  
ソフトウェアDL  
(CPIS)





# imagePROGRAF

商品ラインアップ

## PRO Series

画質、生産性すべての革新を目指す、「PRO 12色シリーズ」



imagePROGRAF  
PRO-6600



imagePROGRAF  
PRO-4600



imagePROGRAF  
PRO-2600



imagePROGRAF  
PRO-1000

## GP Series

新開発の蛍光ピンクインクを搭載した「GPシリーズ」、オレンジインク搭載の高生産性モデル「GP-Sシリーズ」



imagePROGRAF  
GP-6600S



imagePROGRAF  
GP-4600S



imagePROGRAF  
GP-2600S



imagePROGRAF  
GP-4000



imagePROGRAF  
GP-2000



imagePROGRAF  
GP-300



imagePROGRAF  
GP-200

## TX Series

プラットフォーム、プリントヘッド、インクの高い技術を結集した「TXシリーズ」



imagePROGRAF  
TX-4100



imagePROGRAF  
TX-3100



imagePROGRAF  
TX-2100



imagePROGRAF  
TX-4100 MFP



imagePROGRAF  
TX-3100 MFP



imagePROGRAF  
TX-2100 MFP

## TM Series

コンパクト設計と静音性を両立した「TMシリーズ」



imagePROGRAF  
TM-355



imagePROGRAF  
TM-350



imagePROGRAF  
TM-340



imagePROGRAF  
TM-255



imagePROGRAF  
TM-250



imagePROGRAF  
TM-240

## TC Series

コンパクトデスクトップモデル「TCシリーズ」



imagePROGRAF  
TC-20 M



imagePROGRAF  
TC-20

## TZ Series

imagePROGRAF史上最高速モデル「TZ-30000 MFP」



imagePROGRAF  
TZ-30000 MFP



キヤノンマーケティングジャパン株式会社