













































モデル	印刷 最大サイズ	主な用途	月間想定枚数 (A1/1ヵ月)	2段ロール対応	スタンド対応	ストップレス インク対応	ノズル リカバリー システム	HPGL対応
 <b>NEW</b> PRO-6600 	60 インチ	フォト アート	200~400枚	●	標準	●	●	—
 <b>NEW</b> PRO-4600 	B0 ノビ	フォト アート	200~400枚	● (オプション)	標準	●	●	—
 <b>NEW</b> PRO-2600 	A1 ノビ	フォト アート	50~100枚	● (オプション)	プリンタースタンド SD-21 (¥57,800)	●	●	—
 PRO-1000 	A2 ノビ	フォト アート	50枚以下 ※A2想定	—	—	—	●	—
 <b>NEW</b> GP-6600S 	60 インチ	ポスター	200~400枚	●	標準	●	●	—
 <b>NEW</b> GP-4600S 	B0 ノビ	ポスター	200~400枚	● (オプション)	標準	●	●	—
 <b>NEW</b> GP-2600S 	A1 ノビ	ポスター	50~100枚	● (オプション)	プリンタースタンド SD-21 (¥57,800)	●	●	—
 GP-4000 	B0 ノビ	ポスター	100~300枚	● (オプション)	標準	●	●	—
 GP-2000 	A1 ノビ	ポスター	50~150枚	● (オプション)	プリンタースタンド SD-21 (¥57,800)	●	●	—
 GP-300 	A0 ノビ	ポスター POP	50枚以下	—	標準	●	●	—
 GP-200 	A1 ノビ	ポスター POP	50枚以下	—	プリンタースタンド SD-24 (¥46,200)	●	●	—

モデル	印刷 最大サイズ	主な用途	月間想定枚数 (A1/1ヵ月)	2段ロール対応	スタンド対応	ストップレス インク対応	ノズル リカバリー システム	HPGL対応
 TX-4100 	B0 ノビ	CAD ポスター POP	200~400枚	● (オプション)	標準	●	●	●
 TX-3100 	A0 ノビ	CAD ポスター POP	200~400枚	● (オプション)	標準	●	●	●
 TX-2100 	A1 ノビ	CAD ポスター POP	100~200枚	● (オプション)	プリンタースタンド SD-21 (¥57,800)	●	●	●
 TM-355 	A0 ノビ	CAD ポスター POP	50~200枚	—	標準	●	●	●
 TM-350 	A0 ノビ	CAD ポスター POP	50~200枚	—	標準	●	●	○
 TM-340 	A0 ノビ	CAD ポスター POP	50枚以下	—	標準	●	●	○
 TM-255 	A1 ノビ	CAD ポスター POP	50~200枚	—	プリンタースタンド SD-26 (¥57,800)	●	●	●
 TM-250 	A1 ノビ	CAD ポスター POP	50~200枚	—	プリンタースタンド SD-26 (¥57,800)	●	●	○
 TM-240 	A1 ノビ	CAD ポスター POP	50枚以下	—	プリンタースタンド SD-24 (¥46,200)	●	●	○
 TC-20 	A1 ノビ	CAD ポスター POP	50枚以下	—	プリンタースタンド SD-24 (¥46,200)	—	—	—
 TC-20M 	A1 ノビ	CAD ポスター POP	50枚以下	—	プリンタースタンド SD-24 (¥46,200)	—	—	—

※○:HP-GL/2出力可能ですが、データサイズ等によりメモリ不足が発生する場合があります。

モデル	印刷 最大サイズ	主な用途	月間想定枚数 (A1/1ヵ月)	2段ロール対応	スタンド対応	ストップレス インク対応	ノズル リカバリー システム	HPGL対応
 <b>TZ-30000 MFP</b>  <small>製品サイトへ</small>	<b>A0</b> ノビ	CAD 図面 長尺図面	400~600枚	● (オプション)	標準	●	●	●
 <b>TX-4100 MFP</b>  <small>製品サイトへ</small>	<b>B0</b> ノビ	CAD 図面 長尺図面	200~500枚	● (オプション)	標準	●	●	●
 <b>TX-3100 MFP</b>  <small>製品サイトへ</small>	<b>A0</b> ノビ	CAD 図面 長尺図面	200~500枚	● (オプション)	標準	●	●	●
 <b>TX-2100 MFP</b>  <small>製品サイトへ</small>	<b>A1</b> ノビ	CAD 図面 長尺図面	200~500枚	● (オプション)	標準	●	●	●