

Canon imagePROGRAF プリントサンプル一覧表

■ポスターサンプル (ロール紙カットは長辺側です。A1、24インチロール紙使用)



画質について: 「標準」より「きれい」が高画質です

画像	対象機種*	用紙種類	画質	サイズ	No.
 ポスター1 (文字・イラスト)	PRO-4100S/PRO-6100S (顔料インク: 8色)	キヤノン プレミアム普通紙	標準	A2	W101
	TM-200/TM-205/TM-300/TM305 (顔料インク: 5色)	キヤノン プレミアム普通紙	きれい	A2	W102
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン プレミアム普通紙	きれい	A2	W103
 ポスター2 (文字・写真)	PRO-2100/PRO-4100/PRO-6100 (顔料インク: 12色)	キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット)	標準	A2	W201
		キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット) 糊付き	標準	A2	W202
		キヤノン 耐水ポスタービニール (マット) 糊付き	標準	A2/ビ (ARCH C)	W203
		キヤノン 耐水バナビニール (マット)	標準	A2/ビ (ARCH C)	W204
		キヤノン フォト半光沢紙HG (薄口)	標準	A2	W205
	PRO-4100S/PRO-6100S (顔料インク: 8色)	キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット)	標準	A2	W206
		キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット) 糊付き	標準	A2	W207
		キヤノン 耐水ポスタービニール (マット) 糊付き	標準	A2/ビ (ARCH C)	W208
		キヤノン 耐水バナビニール (マット)	標準	A2/ビ (ARCH C)	W209
		キヤノン フォト半光沢紙HG (薄口)	標準	A2	W210
	TM-200/TM-205/TM-300/TM305 (顔料インク: 5色)	キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット)	標準	A2	W211
		キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット) 糊付き	標準	A2	W212
		キヤノン 耐水ポスタービニール (マット) 糊付き	標準	A2/ビ (ARCH C)	W213
		キヤノン 耐水バナビニール (マット)	標準	A2/ビ (ARCH C)	W214
		キヤノン フォト半光沢紙HG (薄口)	標準	A2	W215
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット)	標準	A2	W216
		キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット) 糊付き	標準	A2	W217
		キヤノン 耐水ポスタービニール (マット) 糊付き	標準	A2/ビ (ARCH C)	W218
		キヤノン 耐水バナビニール (マット)	標準	A2/ビ (ARCH C)	W219
		キヤノン フォト半光沢紙HG (薄口)	標準	A2	W220
 ポスター3 (蛍光)	NEW GP-2000/GP-4000 (顔料インク: 10色 + 蛍光)	キヤノン 厚コート紙HG	標準	A2	W221
	NEW GP-2000/GP-4000 (顔料インク: 10色 + 蛍光) ※蛍光インク使用なし	キヤノン 厚コート紙HG	標準	A2	W222
	NEW GP-200/GP-300 (顔料インク: 5色 + 蛍光)	キヤノン 厚コート紙HG	標準	A2	W223
	NEW GP-200/GP-300 (顔料インク: 10色 + 蛍光) ※蛍光インク使用なし	キヤノン 厚コート紙HG	標準	A2	W224


■フォトサンプル (ロール紙カットは長辺側です。24インチロール紙使用)

画像	対象機種	用紙種類	画質	サイズ	No.
 フォト (モノクロ写真)	PRO-2100/PRO-4100/PRO-6100 (顔料インク: 12色)	キヤノン写真用紙・プレミアムマット	きれい	A2/ビ (ARCH C)	W301
 フォト (カラー写真)	PRO-2100/PRO-4100/PRO-6100 (顔料インク: 12色)	キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター	きれい	A2/ビ (ARCH C)	W401

■CADサンプル (ロール紙カットは長辺側です。A1ロール紙使用)

画像	対象機種	用紙種類	画質	サイズ	No.
 建築図面 (モノクロ)	TM-200/TM-205/TM-300/TM305 (顔料インク: 5色)	キヤノン スタンド普通紙2	標準	A2	W501
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン スタンド普通紙2	標準	A2	W502
 土木図面 (カラー)	TM-200/TM-205/TM-300/TM305 (顔料インク: 5色)	キヤノン スタンド普通紙2	標準	A2	W601
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン スタンド普通紙2	標準	A2	W602

■GISサンプル (ロール紙カットは長辺側です。A1ロール紙使用)

画像	シリーズ対象機種	用紙種類	画質	サイズ	No.
	TM-200/TM-205/TM-300/TM305 (顔料インク: 5色)	キヤノン プレミアム普通紙	標準	A2	W701
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン プレミアム普通紙	標準	A2	W702

※対象機種欄に併記されている機種については印刷画質・出力時間ともに同一です。いずれかの該当機器でサンプル出力し、発送いたします。

※4種類 (枚) まで同時にお申込みいただけます。それ以上の数量をお申込みいただいた場合、弊社側の判断にて4枚以内で発送させていただきます旨ご了承ください。

※A1サイズ以上をご希望の場合は、営業担当をご紹介させていただきます。