


# Canon imagePROGRAF プリントサンプル一覧表

## ■ポスターサンプル (ロール紙カットは長辺側です。A1、24インチロール紙使用)



画質について: 「標準」より「きれい」が高画質です

画像	対象機種*	用紙種類	画質	サイズ	No.
 ポスター1 (文字・イラスト)	<b>NEW</b> GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S (顔料インク: 7色)	キヤノン プレミアム普通紙	標準	A2	<b>W101</b>
	TM-250/TM-255/TM-350/TM355 (顔料インク: 5色)	キヤノン プレミアム普通紙	きれい	A2	<b>W102</b>
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン プレミアム普通紙	きれい	A2	<b>W103</b>
 ポスター2 (文字・写真)	<b>NEW</b> PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600 (顔料インク: 12色)	キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット)	標準	A2	<b>W201</b>
		キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット) 糊付き	標準	A2	<b>W202</b>
		キヤノン 耐水ポスタービニール (マット) 糊付き	標準	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W203</b>
		キヤノン 耐水バナビニール (マット)	標準	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W204</b>
		キヤノン フォト半光沢紙HG (薄口)	標準	A2	<b>W205</b>
	<b>NEW</b> GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S (顔料インク: 7色)	キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット)	標準	A2	<b>W206</b>
		キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット) 糊付き	標準	A2	<b>W207</b>
		キヤノン 耐水ポスタービニール (マット) 糊付き	標準	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W208</b>
		キヤノン 耐水バナビニール (マット)	標準	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W209</b>
		キヤノン フォト半光沢紙HG (薄口)	標準	A2	<b>W210</b>
	TM-250/TM-255/TM-350/TM355 (顔料インク: 5色)	キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット)	標準	A2	<b>W211</b>
		キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット) 糊付き	標準	A2	<b>W212</b>
		キヤノン 耐水ポスタービニール (マット) 糊付き	標準	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W213</b>
		キヤノン 耐水バナビニール (マット)	標準	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W214</b>
		キヤノン フォト半光沢紙HG (薄口)	標準	A2	<b>W215</b>
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット)	標準	A2	<b>W216</b>
		キヤノン 耐水ポスター合成紙 (マット) 糊付き	標準	A2	<b>W217</b>
		キヤノン 耐水ポスタービニール (マット) 糊付き	標準	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W218</b>
		キヤノン 耐水バナビニール (マット)	標準	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W219</b>
		キヤノン フォト半光沢紙HG (薄口)	標準	A2	<b>W220</b>
 ポスター3 (蛍光)	GP-2000/GP-4000 (顔料インク: 10色 + 蛍光)	キヤノン 厚コート紙HG	標準	A2	<b>W221</b>
	GP-2000/GP-4000 (顔料インク: 10色 + 蛍光) ※蛍光インク使用なし	キヤノン 厚コート紙HG	標準	A2	<b>W222</b>
	GP-200/GP-300 (顔料インク: 5色 + 蛍光)	キヤノン 厚コート紙HG	標準	A2	<b>W223</b>
	GP-200/GP-300 (顔料インク: 5色 + 蛍光) ※蛍光インク使用なし	キヤノン 厚コート紙HG	標準	A2	<b>W224</b>


## ■フォトサンプル (ロール紙カットは長辺側です。24インチロール紙使用)

画像	対象機種	用紙種類	画質	サイズ	No.
 フォト (モノクロ写真)	<b>NEW</b> PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600 (顔料インク: 12色)	キヤノン写真用紙・プレミアムマット	きれい	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W301</b>
 フォト (カラー写真)	<b>NEW</b> PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600 (顔料インク: 12色)	キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター	きれい	A2 <sup>2</sup> / ARCH C	<b>W401</b>

## ■CADサンプル (ロール紙カットは長辺側です。A1ロール紙使用)

画像	対象機種	用紙種類	画質	サイズ	No.
 建築図面 (モノクロ)	TM-250/TM-255/TM-350/TM355 (顔料インク: 5色)	キヤノン スタンド普通紙2	標準	A2	<b>W501</b>
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン スタンド普通紙2	標準	A2	<b>W502</b>
 土木図面 (カラー)	TM-250/TM-255/TM-350/TM355 (顔料インク: 5色)	キヤノン スタンド普通紙2	標準	A2	<b>W601</b>
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン スタンド普通紙2	標準	A2	<b>W602</b>

## ■GISサンプル (ロール紙カットは長辺側です。A1ロール紙使用)

画像	シリーズ対象機種	用紙種類	画質	サイズ	No.
	TM-250/TM-255/TM-350/TM355 (顔料インク: 5色)	キヤノン プレミアム普通紙	標準	A2	<b>W701</b>
	TX-2100/TX-3100/TX-4100 (顔料インク: 5色)	キヤノン プレミアム普通紙	標準	A2	<b>W702</b>

※対象機種欄に併記されている機種については印刷画質・出力時間とも同一です。いずれかの該当機器でサンプル出力し、発送いたします。

※4種類 (枚) まで同時にお申込みいただけます。それ以上の数量をお申込みいただいた場合、弊社側の判断にて4枚以内で発送させていただきますご了承ください。

※A1サイズ以上をご希望の場合は、営業担当をご紹介させていただきます。