

■本体・オプション

商品名	商品コード (JANコード)	標準価格(税別)	備考
カラーラベルプリンター LX-P5500 (顔料インク対応モデル)	4975B001 (4560215251216)	748,000円	商品構成:電源コード、初期動作インクタンク(各105ml)、スタートガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイドCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ロールホルダー(本体に装着済み)、設置調整用紙(4×5インチラベル20枚)、ご購入製品の保証登録のお願い
カラーラベルプリンター LX-D5500 (染料インク対応モデル) ※航空貨物ラベル作成ソフト非対応	4974B001 (4560215251094)	598,000円	商品構成:電源コード、初期動作インクタンク(各105ml)、スタートガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイドCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ロールホルダー(本体に装着済み)、設置調整用紙(4×5インチラベル20枚)、ご購入製品の保証登録のお願い
カッターユニット CU-L02	4976B002 (4560215251223)	178,000円	オートカッターユニット。ラベル・タグのカット位置やカット間隔を設定し、自動でカットすることができます。カッターユニットの電源は、プリンターから供給されます。
用紙巻取装置 M-34U	2151V226	オープン価格	自動ラベル巻取装置。出力されたラベル・タグを自動で巻き取ることができます。対応用紙幅はM-34Uが最大130mm、M-34UWが最大200mm。ユーザー設置商品となります。無償保証期間は6ヶ月。故障の際はセンドバックで対応します。ワイエシイエレクトックス製
用紙巻取装置 M-34UW	2151V232		
ロールホルダー RH-L01	6940B001 (4560215251148)	10,000円	交換用ロールホルダー。複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておく、ロールホルダーにロール紙を差し替える手間が省けるので便利です。

※本プリンターの搬入設置には、ユースウェアサービスのご利用をおすすめします。詳細はユースウェアサービスの項目をご参照ください。※本プリンターを安心してご利用いただくために、保守サービスの締結をおすすめします。詳細は保守サービスの項目をご参照ください。※本商品ならびに関連する消耗品、サービス業務につきましては、別途消費税がかかりますので、ご了承ください。※本プリンターには、用紙、インターフェイスケーブルは付属していません。別途ご購入ください。※本体購入時に同梱しているインクタンクは初期動作用です。本体と同時に、別途インクタンクのご購入をおすすめします。

■インクタンク・メンテナンスカートリッジ

商品名	商品コード (JANコード)	標準価格(税別)	備考	
LX-P5500	インクタンク BJI-P521BK	7636B001 (4560215251193)	16,800円	顔料ブラック インク容量240ml※1
	インクタンク BJI-P521C	7635B001 (4560215251186)	16,800円	顔料シアン インク容量240ml※1
	インクタンク BJI-P521M	7634B001 (4560215251179)	16,800円	顔料マゼンタ インク容量240ml※1
	インクタンク BJI-P521Y	7633B001 (4560215251162)	16,800円	顔料イエロー インク容量240ml※1
LX-D5500	インクタンク BJI-P511BK	4982B001 (4560215251070)	15,800円	染料ブラック インク容量240ml※1
	インクタンク BJI-P511C	4981B001 (4560215251063)	15,800円	染料シアン インク容量240ml※1
	インクタンク BJI-P512M	9179B001 (4560215251346)	15,800円	染料マゼンタ インク容量240ml※1※2
	インクタンク BJI-P511Y	4979B001 (4560215251049)	15,800円	染料イエロー インク容量240ml※1
メンテナンスカートリッジ WT-X401	4847B001 (4560215251087)	4,000円	ヘッドクリーニング等のメンテナンス動作で使用したインクを吸収するための取り換え用カートリッジ。交換目安: LX-P5500: 約10万枚 / LX-D5500: 約18.5万枚(4×3インチ、印字密度各色7.5%、100枚×50Job/日の場合)	

※1 プリントヘッドの品質を維持するため、使用済みインクタンク内には使用できないインクが残ります。 ※2 従来のマゼンタインク(BJI-P511M)をご使用中のお客さまは、引き続きBJI-P511M(商品コード:4980B001、標準価格 15,800円)をお買い求めください。従来のマゼンタインクをご使用中のお客さまも、新マゼンタインク(BJI-P512M)に切り替えてご利用いただくことが可能です。詳細はラベルプリンターホームページ(canon.jp/labelprinter)をご確認ください。

■ソフトウェア

商品名	商品コード (JANコード)	標準価格(税別)	備考
LabelCreate SE	4850B001 (4560215251018)	98,000円	ラベル・タグ作成ソフトウェア。ファイルの作成や保存、オブジェクト編集、および印刷までのすべての作業を行うことが可能です。 対応OS: Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(各32bit/64bit、日本語版) ※最新のアップデートファイルをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。 ※LabelCreate SEは、従来機用ソフトウェア「ラベルPro-1」のデザインファイルを読み込むことが可能ですが、完全互換ではないため、読み込み時には制限があります。詳細はラベルプリンターホームページ(canon.jp/labelprinter)をご確認ください。
LabelCreate LITE	4851B001 (4560215251001)	19,800円	LabelCreate SEの機能限定版。LabelCreate SEで作成したデザインの印刷と一部データの編集が可能です。ファイルの保存はできません。 対応OS: Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(各32bit/64bit、日本語版)※最新のアップデートファイルをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。
航空貨物ラベル作成ソフト for LX-D5500	8431B001	オープン価格	カラーラベルプリンター LX-D5500航空貨物ラベル作成ソフト専用モデルにて、航空貨物ラベルやケースマークラベル、危険物ラベルなどを作成できるパッケージソフトウェアです。 対応OS: Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)

■用紙

商品名	商品コード	標準価格(税別)	枚単価	1箱あたりの入数	発注単位	サイズ	形状			
マットラベル	マットラベルII 4×5インチ	4506V494	17,800円/箱	8.48円	700枚×3巻	2,100枚	1箱	1面寸法 約102×127mm	ロール	
	マットラベルII 4×5インチ ファンフォールド	4506V495	14,900円/箱	4.97円	3,000枚×1冊	3,000枚	1箱	1面寸法 約102×127mm	ファンフォールド	
	マットラベルII 4×3インチ	4506V496	21,400円/箱	5.95円	1200枚×3巻	3,600枚	1箱	1面寸法 約97×76mm	ロール	
	マットラベルII 4×1.5インチ	4506V497	21,000円/箱	3.05円	2300枚×3巻	6,900枚	1箱	1面寸法 約97×38mm	ロール	
	マットラベルII 4×8インチ	4506V498	21,000円/箱	15.22円	460枚×3巻	1,380枚	1箱	1面寸法 約97×203mm	ロール	
	マットラベルII 2×1.5インチ	4506V499	21,000円/箱	1.53円	2300枚×6巻	13,800枚	1箱	1面寸法 約47×38mm	ロール	
	マットラベルII 2×3インチ	4506V500	21,400円/箱	2.98円	1200枚×6巻	7,200枚	1箱	1面寸法 約47×76mm	ロール	
	マットラベルII 2×8インチ	4506V501	21,000円/箱	7.61円	460枚×6巻	2,760枚	1箱	1面寸法 約47×203mm	ロール	
	マットラベルII 42×65mm	4506V502	21,800円/箱	2.18円	2,000枚×5巻	10,000枚	1箱	1面寸法 約42×65mm	ロール	
	マットラベルII 60×55mm	4506V503	21,700円/箱	2.17円	2,000枚×5巻	10,000枚	1箱	1面寸法 約60×55mm	ロール	
	マットラベルII 75×50mm	4506V504	29,300円/箱	2.93円	2,500枚×4巻	10,000枚	1箱	1面寸法 約75×50mm	ロール	
	マットラベルII 100×75mm	4506V505	20,600円/箱	4.12円	1,250枚×4巻	5,000枚	1箱	1面寸法 約100×75mm	ロール	
	マットラベルII 100×100mm	4506V506	34,600円/箱	6.92円	1,250枚×4巻	5,000枚	1箱	1面寸法 約100×100mm	ロール	
	マットラベルII 100×148mm	4506V507	29,200円/箱	9.74円	750枚×4巻	3,000枚	1箱	1面寸法 約100×148mm	ロール	
	光沢ラベル	光沢ラベル 4×5インチ	3520A013	27,500円/箱	13.10円	700枚×3巻	2,100枚	1箱	1面寸法 約102×127mm	ロール
光沢ラベル 4×3インチ		3520A016	31,500円/箱	8.75円	1200枚×3巻	3,600枚	1箱	1面寸法 約97×76mm	ロール	
光沢ラベル 4×1.5インチ		3520A015	30,200円/箱	4.38円	2300枚×3巻	6,900枚	1箱	1面寸法 約97×38mm	ロール	
光沢ラベル 4×8インチ		3520A021	32,100円/箱	23.26円	460枚×3巻	1,380枚	1箱	1面寸法 約97×203mm	ロール	
光沢ラベル 2×1.5インチ		3520A014	30,200円/箱	2.19円	2300枚×6巻	13,800枚	1箱	1面寸法 約47×38mm	ロール	
光沢ラベル 2×3インチ		3520A083	31,500円/箱	4.38円	1200枚×6巻	7,200枚	1箱	1面寸法 約47×76mm	ロール	
タグ	マットタグ 4インチ	0401V891	22,900円/箱	—	95m×3巻	—	1箱	—	幅 約102mm	ロール

※マットラベル、光沢ラベルの糊の種類は、一般強粘着です。※マットラベル42×65mm、マットラベル60×55mmには、ミシン目がありません。

※マットラベル 4×1.5インチ、2×1.5インチ、75×50mmと、光沢ラベル 4×1.5インチ、2×1.5インチのミシン目は2枚ピッチとなります。

■カスタムサイズ用紙の作成について

定型サイズ以外に、ご使用になりたい用紙をカスタムで作成することができます。

目的や用途に合ったカスタムサイズ用紙を作成するには、

貼る相手(被着体)の材質や表面の状態、貼る期間や環境、ラベルの寸法・形状について事前にご確認ください。

カスタムサイズ用紙作成の参考情報

■用紙と粘着剤の種類


用紙の種類		糊の種類		
種類	特長	秤量(上紙)	紙厚(上紙)	種類
				一般強粘着
マットラベルII	コート紙(光沢なし)、紙基材	82g/㎡	105μm	恒久的に貼付する用途に適しています
光沢ラベル	コート紙(光沢あり)、紙基材	94g/㎡	113μm	一定期間後に剥がす用途に適しています
合成紙ラベル	やぶれに強い、フィルム基材	85g/㎡	125μm	ラベルを低温で利用する用途に適しています
白PETラベル	やぶれに強い、フィルム基材	110g/㎡	82μm	—
マットタグ	糊なし連続紙タイプ	215g/㎡	240μm	—
薄紙マットタグ	糊なし連続紙タイプ	143g/㎡	175μm	—

※紙厚/秤量は当社が定める規格内で多少の誤差が生じる場合があります。


※白PETラベルはLX-D5500専用です。白PETラベルはロールタイプのみとなります。

■用紙タイプとサイズ

ロールタイプ



ファンフォールドタイプ




※ロール紙外径: 直径200mm以下(用紙の種類や幅、重量によって異なります)

※ロール紙管の仕様: 巻芯径 76.2mm±1.0mm


※ロール紙の重量: 2kg 以下

■用紙のデザイン


ラベル/ギャップ



ラベル/マーク



タグ/マークなし



※オートカッターユニット使用の場合は、ラベルサイズ(幅×長さ)やラベル間ギャップが異なります。

※カスタムサイズ用紙の作成についての詳細は、ホームページ(<http://canon.jp>)の「ラベルプリンター用紙作成ガイド(LX-P5500/LX-D5500専用)」をご参照ください。

※非推奨サイズ(用紙幅): 84~89mm、91~96mm

上記幅の用紙を使用した場合、用紙端部にインクが付着することがあり、そのインクがローラーに転写し用紙に再転写する可能性があります。

■保守サービス

■ご購入製品保証登録のお願い

ご購入いただきました対象製品について、機器情報をご登録いただくことで、お買い上げ日から1年間の無償保証サービスを提供いたします。また、キヤノンサービスパック(CSP)の「お客さま登録」についても、こちらのページから登録いただくことができます。詳しくは、canon.jp/biz-registsをご覧ください。

無償保証

保証期間内であれば、修理代金を無償で対応いたします。

期間	本体設置日より1年間
保証対象	保証書記載の保証規定に合致する本体
サービス形態	訪問修理方式

※本製品は、本体の品質を保護するために、弊社認定カスタマーエンジニアが本体を設置いたします。弊社認定カスタマーエンジニア以外が設置を行った場合は、無償保証の対象となりません。

※無償保証期間中に定期消耗部品の交換目安を超えた場合、サービス実施店よりお客さまへ部品代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料は無償保証の対象となります。

※無償保証期間中に耐久を超えた本体／オートカッターユニットの使用による故障・損傷および障害は有償修理となります。

■無償保証期間中の定期消耗部品の交換目安と価格

無償保証期間中に以下定期消耗部品の交換目安を超えた場合、サービス実施店よりお客様へ部品代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料は無償保証の対象となります。

部品名	交換目安	標準価格(税別)
プリントヘッド(1色あたり) LX-P5500専用	～100万枚*1	¥46,000
プリントヘッド(1色あたり) LX-D5500専用	～100万枚*1	¥41,000
パーズユニット	120万枚*2	¥34,700
搬送ユニット	120万枚*2	¥42,668
ブレードクリーナー LX-P5500専用	120万枚*2	¥19,125
ブレードクリーナー LX-D5500専用	120万枚*2	¥5,095
カッター刃ユニット*3	150万回カット	¥52,000
ソレノイドユニット*3	150万回カット	¥32,625

*1 交換目安100万枚の印刷条件:4×3インチマットラベル使用 / 印字密度各色7.5%を1枚として算出
印字密度100%の場合(ベタ画像、野線画像等)、理論上の交換目安は10万枚となります。(エコノミーモード使用時)

*2 印刷条件:4×3インチマットラベルを1枚として算出

*3 カッター刃ユニットおよびソレノイドユニットは、オプションのオートカッターユニットの交換部品です。

※無償保証期間中に交換目安を超えた場合は、無償保証の対象外となります。但し、交換時の訪問料、技術料は無償保証の対象となります。

※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。

※交換目安は、使用する用紙サイズや用紙の種類、またお客さまの使い方によっては早く交換が必要となる場合があります。

※交換目安に達して定期消耗部品の交換が必要な場合には、交換を促すメッセージがパソコン上に表示され(カッター刃ユニットを除く)、カスタマーエンジニアが交換作業するまで、印刷ができなくなります(プリントヘッド、カッター刃ユニットを除く)。

■本体／オートカッターユニット耐久

600万枚(4×3インチラベルを1枚として算出。定期消耗部品を除いた場合の本体／オートカッターユニット耐久値。耐久の数値は参考値であり、出力環境により異なる場合があります)

スポットサービス

お客さまの要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を行うサービスです。

対象機種		標準価格(税別)
LX-P5500	訪問料	¥12,000
	技術料	¥15,000
LX-D5500	簡易点検料	¥7,000
	部品代	実費

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造切切り後7年間です。

※訪問料は、サービス拠点より片道30km以内もしくは1時間以内であり、30kmもしくは1時間を超える場合には割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円が加算されます。

※スポットサービスでカスタマーエンジニアが訪問した場合は、修理実施の有無にかかわらず、訪問料を請求させていただきます。

※設置状況、修理対応箇所によっては、カスタマーエンジニアが複数名必要となる場合があります。その場合、必要なエンジニアの人数分の訪問料を請求させていただきます。

※スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証となります。

年間保守契約「キヤノン・ケア・ギャランティ<CCG>」

安定した運用稼働をサポートする契約型の年間保守サービスです。

対象機種	商品名	枚数*1	標準価格(税別)	サービス内容
LX-P5500	プリントヘッド別CCG	1万枚/月以下	¥38,400(年額)	故障時の訪問保守サービス
		1万枚超～2万枚/月以下	¥76,200(年額)	
2万枚超～3万枚/月以下		¥113,400(年額)		
3万枚/月を超える場合		1万枚毎に¥40,000追加(年額)		
LX-D5500				

*1 印刷条件:4×3インチマットラベル使用

※本体／オートカッターユニットの耐久を超えてからのCCGの締結はできません。

※CCGは、契約型の保守サービス商品です。修理の際の訪問料、技術料、部品代(プリントヘッド、カッター刃ユニットは除く)が含まれているため、お客さまは安定した運用と予算化が図れます。

基本は1年契約で月額払いですが、月額払いや、点検の追加、時間外対応など、お客さまのご要望に応じたサービス内容でカスタマイズ契約が可能です。

※保守期間中にプリントヘッド／カッター刃ユニットの交換作業が発生した場合は、サービス実施店よりお客さまへプリントヘッド代金またはカッター刃ユニット代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料は保守の対象となります。

※CCGには、消耗品(用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ)、本体およびオプション類のユースウェアサービスにかかる料金は含まれません。

複数年サポートバック「キヤノンサービスパック<CSP>」

複数年の製品サポートをパッケージ化した保守サービスです。

対象機種	商品名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)
LX-P5500	3年バック訪問修理(プリントヘッド別)	7950A611	4957792095072	¥204,000
	4年バック訪問修理(プリントヘッド別)	7950A612	4957792095089	¥303,000
LX-D5500	5年バック訪問修理(プリントヘッド別)	7950A613	4957792095096	¥401,000
	1年保証延長(プリントヘッド別)	7950A614	4957792095102	¥103,000

※保守期間中にプリントヘッド／カッター刃ユニットの交換作業が発生した場合は、サービス実施店よりお客さまへプリントヘッド代金またはカッター刃ユニット代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料は保守の対象となります。

※CSPには、以下の料金は含まれません。別途指定の料金をお客さまにご請求させていただきます。

1. 本体およびオプション類のユースウェアサービスにかかる料金 2. ソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップにかかる料金 3. 消耗品(用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ)、プリントヘッド、カッター刃ユニット、オプションソフトウェアの代金 4. キヤノン製以外の外付けオプションの修理・交換にかかる部品料金 5. ご登録いただいた対象製品の設置場所が、最寄りのキヤノンマーケティングジャパン(またはサービス実施店)の所在地から30Kmまたは法定速度走行のサービスカーもしくは公共交通機関(船舶および航空機は除く)を利用して1時間の範囲を超える場合の移動費用。 6. 対象製品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使用する場合の移動費用実費、宿泊が伴う場合の宿泊実費。

※LX-P5500/LX-D5500の保証延長は3年間/4年間バックの有効期間中、もしくは無償保証期間中のみ購入可能です。CSPのサービス提供可能期間は延長期間を含め、対象製品お買い上げより5年間です。

※CSP(3年間/4年間/5年間バック)の新規登録は、本体の購入後90日以内に行ってください。※CSP(3年間/4年間/5年間バック)は、対象製品と同時にご購入ください。

■CCG/CSP保守期間中におけるプリントヘッド／カッター刃ユニットの交換目安と価格

CCG、およびCSPの保守期間中にプリントヘッド／カッター刃ユニットの交換作業が発生した場合は、サービス実施店よりお客さまへプリントヘッド代金またはカッター刃ユニット代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料は保守の対象となります。

部品名	交換目安	標準価格(税別)
プリントヘッド(1色あたり) LX-P5500専用	～100万枚*1	¥46,000
プリントヘッド(1色あたり) LX-D5500専用	～100万枚*1	¥41,000
カッター刃ユニット*2	150万回カット	¥52,000

*1 交換目安100万枚の印刷条件:4×3インチマットラベル・印字密度各色7.5%を1枚として算出
印字密度100%の場合(ベタ画像等)、理論上の交換目安は10万枚となります。

*2 カッター刃ユニットは、オプションのオートカッターユニットの交換部品です。

※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。

※交換目安は、使用する用紙サイズや用紙の種類、またお客さまの使い方によっては早く交換が必要となる場合があります。

※プリントヘッドが交換目安に達した場合は、交換を促すメッセージがパソコン上に表示されます。継続して印刷は可能ですが、速やかにカスタマーエンジニアによる交換作業を行ってください。

※プリントヘッド／カッターユニットは紙粉、のり等の付着を取り除くことができず交換が必要となる場合があります。

■ユースウェアサービス

本体および一部のオプションで、搬入及び設置作業を行う場合、ユースウェア料が必要になります。(以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社におけるユースウェア料になりますので、ご購入先により異なる場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください)

〈例〉LX-P5500を購入し、1台のPCにプリンタードライバーのインストールを行った場合のユースウェア料

搬入手配料 26,000円 (LX-P5500搬入手配料)	+	設置作業料 15,000円 (LX-P5500設置作業料)	+	訪問料 10,000円 (訪問料×1人)	+	その他 2,500円 (ドライバーインストール×1)	=	設置に伴うユースウェア料 53,500円 (ユースウェア料総額)
-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------------	---	--

搬入設置ユースウェアサービス

商品名	搬入手配料		送料		設置作業料		訪問料		増設作業料	
	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)
LX-P5500本体 LX-D5500本体	608ZZ276	26,000円	600ZZ512	5,500円	012ZZ527	15,000円	012ZZ563	10,000円	-	-
カッターユニットCU-L02	-	-	600ZZ511	2,200円	012ZZ543	3,000円	012ZZ563	10,000円 (本体と同時に設置作業の場合は無償)	027ZZ186	3,000円

※オプションのカッターユニットの設置について

- オプションのカッターユニットを、「搬入手配料」にて手配されたプリンター本体と同時に設置作業する場合は、設置作業料(3,000円)のみ請求させていただきます。
- オプションのカッターユニットを、「送料」にて手配されたプリンター本体と同時に設置作業する場合は、送料(2,200円)+設置作業料(3,000円)を請求させていただきます。
- プリンター本体設置後に後日オプションのカッターユニットを増設する場合は、送料(2,200円)+増設作業料(3,000円)+訪問料(10,000円)を請求させていただきます。

- 搬入手配料：ご指定場所への配送と配置(空き箱引取り含む)の料金を、同時に手配されるオプション品も含まれます。ただし、時間のご指定、特殊作業(階段作業、クレーン作業)、離島および離島に準ずる遠隔地への設置等には、別途所定の料金が必要です。また、これらはお受けできない場合があります。
- 送料：ご指定場所の軒先までの宅配料です。配置や空き箱の引取りなどは行いません。
- 設置作業料：お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です。(ソフト的な設定に関しては別途料金が必要になります)
- 訪問料：カスタマーエンジニア1名がお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金です。設置作業、増設加工業、操作指導にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。訪問料は、サービス拠点から片道30kmもしくは1時間以内(法定速度の普通自動車もしくは既存の交通機関を利用した場合)であり、これを超える場合には、遠隔地料金として15kmもしくは30分毎に10,000円を加算致します。また、訪問場所が離島の場合及び宿泊を伴う場合には、別途実費を申し受けます。
- 増設作業料：オプション類を後付けする場合の料金です。別途訪問料が必要です。

導入ユースウェアサービス

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
プリンター導入 ユースウェア	プリンタードライバーインストールサービス	012ZZ984	2,500円	プリンタードライバーのPCへのインストール作業。別途訪問料が必要です。
	ネットワーク設定サービス	012ZZ983	5,000円	プリンターをネットワーク環境で使用いただくための設定作業。プリンタードライバーのインストールも含まれます。別途訪問料が必要です。
	専用ソフトウェアインストールサービス	012ZZ984	2,500円	LabelCreate SEまたはLabelCreate LITEのPCへのインストール作業。別途訪問料が必要です。
	訪問料(プリンター導入ユースウェア専用)	135ZZ952	10,000円	インストール作業、ネットワーク設定作業にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。10,000円/1人/1訪問(本体設置作業者と、インストール・ネットワーク設定作業者が同一の場合は、本体設置と同時の場合、訪問料金は無償です)
操作指導 ユースウェア	専用ソフトウェア操作説明サービス	申込みCD M060-05	31,000円	LabelCreate SEの操作説明サービス。別途訪問料が必要です。テキストに従ってLabelCreate SEでサンプルデータを作成しながら、基本操作と出力までをご説明します。※お客さまデータの作成や、差込データ(Excelデータ等)の作成、ラベルやデータの色の調整、トラブルシューティングは行いません。地域によっては対応できない場合がありますので、事前に担当営業にお問合せ下さい。
	訪問料(専用ソフトウェア操作説明専用)	798ZZ355	10,000円	LabelCreate SEの操作説明サービス時の訪問料です。

■使用済みインクタンク回収のご案内

お客様のご都合に合わせて、回収方法をお選びいただけます。

集合回収専用箱による回収 使用済みインクタンクの数が多いお客さまには、集合回収専用箱(無料)をご用意させていただいております。集合回収専用箱がいっぱいになりましたら、集合回収専用箱同梱の着払い伝票を使ってご返送いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 canon.jp/recycle	回収拠点へのお持ち込み ご販売店の協力のもと、全国に回収拠点をご用意しております。お近くの回収拠点までお持ち込みください。詳しくはこちらをご覧ください。 canon.jp/recycle	ベルマーク運動による回収 ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めていただきこれを回収することによりベルマーク点数が付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている学校のみが対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。 canon.jp/ecology
---	--	---

※使用後のメンテナンスカートリッジにつきましては、使用済みインクタンクと異なり、産業廃棄物となりますので、各地域の法令に従って廃棄してください。

消耗品はキヤノン標準品のご使用をお勧めします。

キヤノン標準の消耗品(用紙、インク)は、キヤノンカラーラベルプリンター専用開発されています。プリンターの性能を維持し、安定して使用いただくため、キヤノン標準消耗品のご使用をお勧めします。標準品以外の消耗品の使用は、プリンター本体への悪影響やプリント品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。また標準品以外の消耗品ご使用に起因する不具合への対応については、保守契約または無償保証期間内であっても有償となります。なお標準品以外の消耗品を使用する場合は、保守契約を締結できませんのでご注意ください。(但し標準品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすことを断定しているわけではありません)

2024年7月現在