

■本体・オプション

商品名	商品コード (JANコード)	標準価格(税別)	備考
カラーラベルプリンター LX-P1500 (顔料インク対応モデル)	9050B001 (4560215251353)	398,000円	商品構成：電源コード、ACアダプター、初期動作インクタンク(各14.5ml)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ロールホルダー(本体に装着済み)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンターソフトウェアCD-ROM、保証登録のお願い
ロールホルダー RH-L02	9762B001 (4560215251377)	3,200円	交換用ロールホルダー。複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておく、ロールホルダーにロール紙を差し替える手間が省けるので便利です。

※本プリンターを安心してご利用いただくために、保守サービスの締結をおすすめします。詳細は保守サービスの項目をご参照ください。※本商品ならびに関連する消耗品、サービス役務につきましては、別途消費税がかかりますので、ご了承ください。※本プリンターには、用紙、インターフェイスケーブルは付属していません。別途ご購入ください。

■インクタンク・メンテナンスカートリッジ

商品名	商品コード (JANコード)	標準価格(税別)	備考
インクタンクセット 4P (4個/箱)	インクタンク BJI-P321BK(4P)	9044B001 (4560215251261)	12,000円 顔料ブラック インク容量14.5ml*1 4個入り
	インクタンク BJI-P321C(4P)	9043B001 (4560215251254)	12,000円 顔料シアン インク容量14.5ml*1 4個入り
	インクタンク BJI-P321M(4P)	9042B001 (4560215251247)	12,000円 顔料マゼンタ インク容量14.5ml*1 4個入り
	インクタンク BJI-P321Y(4P)	9041B001 (4560215251230)	12,000円 顔料イエロー インク容量14.5ml*1 4個入り
インクタンク 1P (1個/箱)	インクタンク BJI-P321BK(1P)	9044B002 (4560215251421)	3,600円 顔料ブラック インク容量14.5ml*1 1個入り
	インクタンク BJI-P321C(1P)	9043B002 (4560215251414)	3,600円 顔料シアン インク容量14.5ml*1 1個入り
	インクタンク BJI-P321M(1P)	9042B002 (4560215251407)	3,600円 顔料マゼンタ インク容量14.5ml*1 1個入り
	インクタンク BJI-P321Y(1P)	9041B002 (4560215251391)	3,600円 顔料イエロー インク容量14.5ml*1 1個入り
メンテナンスカートリッジ WT-X201	9756B001 (4560215251384)	2,300円	ヘッドクリーニング等のメンテナンス動作で使用したインクを吸収するための取り換え用カートリッジ。交換目安：LX-P1500：約4.5万枚(50.8×76.2mmラベル、印字密度各色7.5%、50枚×4Job/日)

※1 プリントヘッドの品質を維持するため、使用済みインクタンク内には使用できないインクが残ります。

■ソフトウェア

商品名	商品コード (JANコード)	標準価格(税別)	備考
LabelCreate SE	4850B001 (4560215251018)	98,000円	ラベル・タグ作成ソフトウェア。ファイルの作成や保存、オブジェクト編集、および印刷までのすべての作業を行うことが可能です。 対応OS：Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(各32bit/64bit、日本語版)※最新のアップデートファイルをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。※LabelCreate SEは、従来機用ソフトウェア「ラベルPro-1」のデザインファイルを読み込むことが可能ですが、完全互換ではないため、読み込み時には制限があります。詳細はラベルプリンターホームページ(canon.jp/labelprinter)をご確認ください。
LabelCreate LITE	4851B001 (4560215251001)	19,800円	LabelCreate SEの機能限定版。LabelCreate SEで作成したデザインの印刷と一部データの編集が可能です。ファイルの保存はできません。 対応OS：Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(各32bit/64bit、日本語版)※最新のアップデートファイルをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。

■用紙

商品名		商品コード	標準価格(税別)	枚単価	1箱あたりの入数		発注単位	サイズ		形状
マツラベル	マツラベルII 25.4×38.1mm	4506V508	7,500円/箱	1.31円	480枚×12巻	5,760枚	1箱	1面寸法	25.4×38.1mm	ロール
	マツラベルII 50.8×38.1mm	4506V509	6,700円/箱	2.33円	480枚×6巻	2,880枚	1箱	1面寸法	50.8×38.1mm	ロール
	マツラベルII 50.8×76.2mm	4506V510	7,500円/箱	5.00円	250枚×6巻	1,500枚	1箱	1面寸法	50.8×76.2mm	ロール
光沢ラベル	光沢ラベル 25.4×38.1mm	2694V043	13,500円/箱	2.35円	480枚×12巻	5,760枚	1箱	1面寸法	25.4×38.1mm	ロール
	光沢ラベル 50.8×38.1mm	2694V044	13,500円/箱	4.69円	480枚×6巻	2,880枚	1箱	1面寸法	50.8×38.1mm	ロール
	光沢ラベル 50.8×76.2mm	2694V045	13,500円/箱	9.00円	250枚×6巻	1,500枚	1箱	1面寸法	50.8×76.2mm	ロール
タグ	薄紙マツタグ 幅63mm×20m	3890V348	7,250円/箱	—	20m×10巻	—	1箱	—	幅63mm	ロール

※マツラベル、光沢ラベルの糊の種類は、一般強粘着です。

※上記ラベルは、LX-P1500専用です。LX-P5500、LX-D5500にはお使いいただけません。

※上記ラベルには、ミシン目がありません。

■カスタムサイズ用紙の作成について

定型サイズ以外に、ご使用になりたい用紙をカスタムで作成することができます。

目的や用途に合ったカスタムサイズ用紙を作成するには、

貼る相手(被着体)の材質や表面の状態、貼る期間や環境、ラベルの寸法・形状について事前にご確認ください。

カスタムサイズ用紙作成の参考情報

■用紙と粘着剤の種類


用紙の種類				糊の種類		
種類	特長	坪量 (上紙)	紙厚 (上紙)	一般強粘着 恒久的に貼付する 用途に適しています	弱粘着(再剥離) 一定期間後に剥がす 用途に適しています	冷凍/冷食用強粘着 ラベルを低温で利用する 用途に適しています
マツラベルII	コート紙(光沢なし)、紙基材	82g/㎡	105μm	対応	対応 ^{※1}	—
光沢ラベル	コート紙(光沢あり)、紙基材	94g/㎡	113μm	対応	—	—
合成紙ラベル	やぶれに強い、フィルム基材	85g/㎡	125μm	対応	—	対応
薄紙マツタグ	糊なし連続紙タイプ	143g/㎡	175μm	—	—	—

※紙厚/坪量は当社が定める規格内で多少の誤差が生じる場合があります。

※1 弱粘着ラベルの作成については、担当営業にご相談ください。

■用紙タイプとサイズ

ロールタイプ




※ロール紙外径: 直径75mm以下(用紙の種類や幅、重量によって異なります)


※ロール紙管の仕様: 巻芯径 25.4mm±1.0mm

■用紙のデザイン


ラベル/ギャップ



ラベル/マーク



タグ/マークなし



※カスタムサイズ用紙の作成についての詳細は、ホームページ(<http://canon.jp>)の「ラベルプリンター用紙作成ガイド(LX-P1500専用)」をご参照ください。

■保守サービス

ご購入製品保証登録のお願い

ご購入いただきました対象製品について、機器情報をご登録いただくことで、お買い上げ日から1年間の無償保証サービスを提供いたします。また、キヤノンサービスパック(CSP)の「お客さま登録」についても、こちらのページからご登録いただくことができます。詳しくは、canon.jp/biz-registsをご覧ください。

無償保証

保証期間内であれば、修理代金を無償で対応いたします。

対象機種	期間	保証対象	サービス形態
LX-P1500	本体設置日より1年間	保証書記載の保証規定に合致する本体	訪問修理方式

※無償保証期間中に本体の耐久枚数を超えた本体の使用による故障・損傷および障害は有償修理となります。

複数年サポートパック「キヤノンサービスパック<CSP>」

複数年の製品サポートをパッケージ化した保守サービスです。

対象機種	商品名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)
LX-P1500	3年パック訪問修理	7950A798	4957792107560	¥124,000
	4年パック訪問修理	7950A799	4957792107577	¥183,000
	5年パック訪問修理	7950A800	4957792107584	¥240,000
	1年保証延長	7950A801	4957792107591	¥63,000

※CSPには、以下の料金は含まれません。別途指定の料金をお客さまにご請求させていただきます。

1.本体およびオプション類のユースウェアサービスにかかる料金 2.ソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップにかかる料金 3.消耗品(用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ)、オプション・ソフトウェアの代金 4.キヤノン製以外の外付けオプションの修理・交換にかかる部品料金 5.ご登録いただいた対象製品の設置場所が、最寄りのキヤノンマーケティングジャパン(またはサービス実施店)の所在地から30Kmまたは法定速度走行のサービスカーもしくは公共交通機関(船舶および航空機は除く)を利用して1時間の範囲を超える場合の移動費用。 6.対象製品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使用する場合の移動費用実費、宿泊が伴う場合の宿泊費実費。

※CSP(3年間/4年間/5年間/5年間パック)の新規登録は、本体の購入後、速やかに行ってください。

※LX-P1500の保証延長は3年間/4年間パックの有効期間中、もしくは無償保証期間中のみ購入可能です。CSPのサービス提供可能期間は延長期間を含め、対象製品お買い上げより5年間です。

※CSP(3年間/4年間/5年間/延長保証)の有効期間中であっても、本体耐久枚数を超えた時点で、CSPの保証は終了いたします。残期間分の返金はございません。

※使用枚数が5,000枚/月以上のお客様は、キヤノンケアギャランティ(CCG)をご検討ください。

※CSP(3年間/4年間/5年間/5年間パック)は、対象製品と同時にご購入ください。

年間保守契約「キヤノン・ケア・ギャランティ<CCG>」

安定した運用稼働をサポートする契約型の年間保守サービスです。

対象機種	枚数*	標準価格(税別)	サービス内容
LX-P1500	5,000枚/月以下	¥75,600(年額)	故障時の訪問保守サービス
	5,000枚超~7,500枚/月以下	¥111,600(年額)	
	7,500枚超~10,000枚/月以下	¥147,600(年額)	

*印刷条件:50.8×76.2mmマットラベル使用

※CCGは、契約型の保守サービス商品です。修理の際の訪問料、技術料、部品代が含まれているため、お客さまは安定した運用と予算化が図れます。

基本は1年契約で年額払いですが、月額払いや、点検の追加、時間外対応など、お客さまのご要望に応じたサービス内容でカスタマイズ契約が可能です。

※CCGには、消耗品(用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ)、本体およびオプション類のユースウェアサービスにかかる料金は含まれません。

※10,000枚/月を超える場合は、担当営業へご相談ください。

※本体の耐久を超えてからのCCGの締結はできません。

スポットサービス

お客さまの要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を行うサービスです。

対象機種		標準価格(税別)
LX-P1500	訪問料	¥12,000
	技術料	¥15,000
	簡易点検料	¥7,000
	部品代	実費

※保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。

※訪問料は、サービス拠点より片道30km以内もしくは1時間以内であり、30kmもしくは1時間を超える場合には割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円が加算されます。

※スポットサービスでカスタマーエンジニアが訪問した場合は、修理実施の有無にかかわらず、訪問料を請求させていただきます。

※スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証となります。

※本製品は持込処理および引取修理サービスには対応しておりません。

■主な交換部品

下記の部品の交換作業が発生した場合は、サービス実施店よりお客さまへ部品代金を請求させていただきます。

部品名	標準価格(税別)
プリントモジュール LX-P1500専用	¥148,000

※クリーニング動作により、画像不良が解消しない場合には、プリントモジュールの交換が必要になります。

※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。

■ユーズウェアサービス

商品のお届けには、配送料または搬入手配料が必要です。カスタマーエンジニアにより、本体の設置作業を行う場合は、別途ユーズウェア料が必要になります。(以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社におけるユーズウェア料になりますので、ご購入先により異なる場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。)

<例>LX-P1500を購入し、1台のPCにプリンタードライバーのインストールを行った場合のユーズウェア料

配送料 2,200円 (LX-P1500配送料)	+	設置作業料 2,500円 (LX-P1500設置作業料)	+	訪問料 10,000円 (訪問料×1人)	+	その他 2,500円 (ドライバーインストール×1)	=	設置に伴うユーズウェア料 17,200円 (ユーズウェア料総額)
--------------------------------	---	------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------------	---	--

搬入設置ユーズウェアサービス

商品名	搬入手配料		配送料		設置作業料		訪問料		増設作業料	
	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)
LX-P1500本体	608ZZ276	26,000円	600ZZ511	2,200円	012ZZ540	2,500円	012ZZ563	10,000円	-	-

- 搬入手配料：ご指定場所への配送と配置(空き箱引取り含む)の料金で、同時に手配されるオプション品も含まれます。ただし、時間のご指定、特殊作業(階段作業、クレーン作業)、離島および離島に準ずる遠隔地への設置等には、別途所定の料金が必要です。また、これらはお受けできない場合があります。
- 配送料：ご指定場所の軒先までの宅配料です。配置や空き箱の引取りなどは行いません。
- 設置作業料：お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です。(ソフト的な設定に関しては別途料金が必要になります)
- 訪問料：カスタマーエンジニア1名がお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金です。設置作業、増設加工作業、操作指導にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。訪問料は、サービス拠点から片道30kmもしくは1時間以内(法定速度の普通自動車もしくは既存の交通機関を利用した場合)であり、これを超える場合には、遠隔地料金として15kmもしくは30分毎に10,000円を加算致します。また、訪問場所が離島の場合及び宿泊を伴う場合には、別途実費を申し受けます。
- 増設作業料：オプション類を後付けする場合の料金です。別途訪問料が必要です。

導入ユーズウェアサービス

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
プリンター導入 ユーズウェア	プリンタードライバーインストールサービス	012ZZ984	2,500円	プリンタードライバーのPCへのインストール作業。別途訪問料が必要です。
	ネットワーク設定サービス	012ZZ983	5,000円	プリンターをネットワーク環境で使用いただくための設定作業。プリンタードライバーのインストールも含まれます。別途訪問料が必要です。
	専用ソフトウェアインストールサービス	012ZZ984	2,500円	LabelCreate SEまたはLabelCreate LITEのPCへのインストール作業。別途訪問料が必要です。
	訪問料(プリンター導入ユーズウェア専用)	135ZZ952	10,000円	インストール作業、ネットワーク設定作業にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。10,000円/1人/1訪問(本体設置作業者と、インストール・ネットワーク設定作業者が同一の場合は、本体設置と同時の場合、訪問料金は無償です)
操作指導 ユーズウェア	専用ソフトウェア操作説明サービス	申込みCD M060-05	31,000円	LabelCreate SEの操作説明サービス。別途訪問料が必要です。テキストに従ってLabelCreate SEでサンプルデータを作成しながら、基本操作と出力までをご説明します。※お客さまデータの作成や、差込データ(Excelデータ等)の作成、ラベルやデータの色の調整、トラブルシューティングは行いません。地域によっては対応できない場合がありますので、事前に担当営業にお問合せください。
	訪問料(専用ソフトウェア操作説明専用)	798ZZ355	10,000円	LabelCreate SEの操作説明サービス時の訪問料です。

■使用済みインクタンク回収のご案内

お客様のご都合に合わせて、回収方法をお選びいただけます。

集合回収専用箱による回収

使用済みインクタンクの数が多いお客さまには、集合回収専用箱(無料)をご用意させていただいております。集合回収専用箱がいっぱいになりましたら、集合回収専用箱同梱の着払い伝票を使ってご返送いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。
canon.jp/recycle



回収拠点へのお持ち込み

ご販売店の協力のもと、全国に回収拠点をご用意しております。お近くの回収拠点までお持ち込みください。詳しくはこちらをご覧ください。
canon.jp/recycle



ベルマーク運動による回収

ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めていただきこれを回収することによりベルマーク点数が付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている学校のみが対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。
canon.jp/ecology



※使用後のメンテナンスカートリッジにつきましては、使用済みインクタンクと異なり、産業廃棄物となりますので、各地域の法令に従って廃棄してください。

消耗品はキヤノン標準品のご使用をお勧めします。

キヤノン標準の消耗品(用紙、インク)は、キヤノンカラーラベルプリンター専用に関連されています。プリンターの性能を維持し、安定して使用いただくため、キヤノン標準消耗品のご使用をお勧めします。標準品以外の消耗品の使用は、プリンター本体への悪影響やプリント品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。また標準品以外の消耗品ご使用に起因する不具合への対応については、保守契約または無償保証期間内であっても有償となります。なお標準品以外の消耗品を使用する場合は、保守契約を締結できませんのでご注意ください。(但し標準品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすことを断定しているわけではありません)