

# Canon

# imageFORCE C7165F Pro

「オフィスで美しい印刷」という、新しい選択。



オフィス向け複合機のイメージを変えてしまうほどの美しい印刷、高生産性、  
そして簡単に使用可能な高いユーザビリティ。  
いつものオフィスからあらゆる業種のビジネスを拡大できる高品位印刷を提供します。

訴求力のある  
**美しさ**

高い生産性で  
**高効率**

迷わず使える  
**簡単さ**

1台で2役 **オフィス適合性**

## 訴求力のある 美しさ

### 高精細な文字 & 細線で より忠実に伝達

LEDマルチチップを採用した新たな印刷方式「D<sup>2</sup>Exposure (ディー・スクエア・エクスポーズ)」により、なめらかで豊かな階調と高精細な文字を実現。チラシ、パンフレット、図面などを高い再現性で印刷でき、ビジネスに競争力をもたらします。

### 多彩な美しい印刷物で 営業力もアップ

商品チラシやパンフレットを光沢のあるコート紙で印刷したり、封筒や紙製ファイルにイベント情報や会社PRを入れることで、ワンランク上の訴求力で営業力アップ。店頭で活躍する長尺POPやラミネートが不要な耐水紙などにも社内で美しい印刷ができます。



図面

封筒

## 高い生産性で 高効率

### スピード印刷でノンストレス

電源ONからたった6秒で高速起動、節電モードからの復旧時も約7秒でスピード印刷。カラー・モノクロともにA4片面65枚/分の高い生産性、ファーストコピータイムもカラー3.7秒・モノクロ2.7秒で印刷待ちのストレスから解放されます。


- ウォームアップタイム
- ファーストコピータイム



※室温20℃の場合。使用環境、使用条件によって変わることがあります。

### タイミングを逃さず 出力作業も効率化

手差しトレイに、風を送って紙同士の貼りつきを防ぐ「エアアシスト給紙機構」を搭載。どんな用紙でも1枚ずつセットする必要がなく、コート紙のチラシやますます欲しい長尺POP、店頭の掲示物なども、連続給紙で印刷可能となり、効果的な営業展開が期待できます。




### 製本モードでプロの仕上がり

コーナー綴じや2か所綴じはもちろん、中綴じ製本や、パンチ穴、折しもインラインで自動で完成。ステイプル作業や折りの手間がいりません。パンフレットや広報誌など、外注の製本を内製化すれば、在庫を抱えるコストやリスクも不要になります。

※オプションが必要です。

- 手作業の場合



- imageFORCE C7165F Proの場合




## 迷わず使える 簡単さ

### 設定いらずで紙種を 自動判別

手差し給紙時に2種類のメディアセンサーが、用紙の種類・坪量を自動で判別して最適な設定を行います。手動による用紙設定の手間がなくなるとともに、設定ミスによるミスプリントも防ぎます。

※用紙種類によっては、手動設定が必要な場合があります。



### かんたん操作で 手軽に印刷

自動階調補正の他、印字位置やトナー載り調整は、UI表示にしたがってADFでチャートを読み込ませるだけ。印字位置が求められる名刺の出力や凹凸のあるエンボス紙に印刷したい場合でも、印刷前の準備の手間を軽減し、手軽に高品位なプリントが可能です。

※用紙種類によっては、原稿台での読み込みが必要です。



### 欲しい色調はワンタップ

「食べものをみずみずしく」「細線をくっきり」となど、目的に応じたモードをドライバ上でタップするだけで、解像度・濃度・明るさなど複数の項目を最適設定します。印刷の知識や複雑な色調整作業は必要ありません。

※LIPSドライバのみ対応しています。



デフォルト



くっきり鮮やかに

※イメージです。

イスが変わるオールインワン。



チラシ



パンフレット



メニュー




長尺POP

## オフィス適合性

### オフィス機能のすべてを1台に

コピー・スキャン機能やファクス、認証機能、留め置き印刷など、オフィスマシンとしての機能を集約。各種ソリューションとも連携可能です。さらに場所を選ばない省スペースデザインと静音設計。100V15A×1本があれば、チラシやプレゼン資料などの高画質出力も、報告書などのオフィス文書もこの1台で対応できるため、オフィススペースの有効活用にも繋がります。



### 環境負荷を考えるESG経営に貢献

RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラムなどの各種環境基準に適合。さらに「脱炭素」「資源循環」などを含む環境に配慮したグリーン設計を採用しています。


- 脱EPS(発泡スチロール)梱包
- リグランド材活用 (プラスチック成形工程で出た粉碎した材料)
- 再生プラスチック材利用



## より優れたカラー品質でデザインワークをサポート

Adobe®社純正PostScript®3を搭載したカラーコントローラーを装着すれば、より高精度なカラーマネジメントや高解像度・大容量ジョブの高速処理が求められるデザインワークに対応します。

2系統のネットワーク環境を構築することで、内蔵プリンターと外付けコントローラーの使い分けもできるため、出力データごとに最適な出力が可能です。



プリンターの可能性を広げる各種オプションの詳細はコチラ

<https://canon.jp/biz/product/printer/office-mfp/lineup/color/ifc7165fpro/price>



◆ imageFORCE C7165F Pro 主な仕様

名称	imageFORCE C7165F Pro	
形式	デスクトップ	
読み取り解像度	600×600dpi	
書き込み解像度	4800dpi×2400dpi (コピー時: 600dpi×600dpi)	
階調	256階調	
複写原稿	最大A3サイズまで: シート、ブック原稿、立体物	
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm <sup>※1</sup> 、320×450mm(SRA3) <sup>※2</sup> 、A3 <sup>※1</sup> 、B4 <sup>※1</sup> 、A4、A4R <sup>※1</sup> 、B5、B5R <sup>※1</sup> 、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ <sup>※3</sup> (98.0×139.7mm~320.0×457.2mm)、フリーサイズ <sup>※2</sup> (98.0×139.7mm~320.0×457.2mm)、長尺 <sup>※4</sup> (98.0×457.3mm~320.0×1,300.0mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号 <sup>※1</sup> 、洋形長3号、長形3号、長形4号 <sup>※1</sup> 、長形40号 <sup>※1</sup> 、ユーザー設定サイズ(98.0×90.0mm~320.0×457.2mm: カセット非対応))
	画像欠け幅	先端: 4.0mm、左端: 2.5mm、右端: 2.5mm、後端: 4.0mm
	用紙坪量	カセット(上段): 52~256g/m <sup>2</sup> 、カセット(下段): 52~300g/m <sup>2</sup> 、手差し: 52~300g/m <sup>2</sup>
ウォームアップタイム <sup>※5</sup>	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合 6秒以下(室温20度) <sup>※6</sup> 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合 30秒以下(室温20度) <sup>※7</sup>
	リカバリータイム	7秒(室温20度)
	ファーストコピータイム(室温20~30度)	カラー: 3.7秒 モノクロ: 2.7秒
連続複写速度	A3	カラー/モノクロ: 33枚/分
	B4	カラー/モノクロ: 38枚/分
	A4	カラー/モノクロ: 65枚/分 <sup>※8</sup>
	B5	カラー/モノクロ: 65枚/分
複写倍率	定型	400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61.50、25(%) 等倍時誤差: タテ: ±0.65% ヨコ: ±0.90%
	ズーム	25~400%(1%刻み)
給紙方式/給紙容量(64g/m <sup>2</sup> )	カセット	640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットベディスタル・AY1 <sup>※9</sup> ) 640枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットベディスタル・F1 <sup>※9</sup> )
	手差し	120枚
	デッキ	3,000枚(ペーパーデッキユニット・F2 <sup>※9</sup> )
連続複写枚数	999枚	
電源	AC 100V、15A、50/60Hz	
最大消費電力	1.5kW	
大きさ(ADFを含む)	723mm(幅)×722mm(奥行き)×937mm(高さ) <sup>※10</sup>	
質量(ADFを含む)	約116kg	
機械占有寸法(ADFを含む)	1,025mm(幅)×722mm(奥行き) <sup>※11</sup>	
メモリー容量	RAM: 6GB、SSD(標準): 256GB、(オプション): 1TB	

- ※1 カセット1は非対応です。
- ※2 手差しトレイのみ給紙可能です。
- ※3 1段目給紙カセットは98.0×148.0mm~297.0×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは98.0×148.0mm~304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
- ※4 手差しトレイにオプションの長尺用給紙トレイ・B1装着が必要です。
- ※5 使用環境、使用条件によって変わることがあります。
- ※6 使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
- ※7 使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は24秒以下です。
- ※8 1段目給紙カセット、大容量カセットベディスタル・F1、ペーパーデッキユニット・F2からの給紙時は、70枚/分です。
- ※9 オプションです。
- ※10 オプションの2段カセットベディスタル・AY1または大容量カセットベディスタル・F1を装着時の高さは1,188mmです。
- ※11 オプションの長尺用給紙トレイ・B1と長尺用排紙トレイ・D1を装着時の幅は1,797mmです。

製品仕様はこちらから

スペシャルサイト

### オンラインサポートシステム「NETEYE」

NETEYEは、インターネットを利用して機器の状態を常に見守り、快適な使用環境をご提供するオンラインサポートサービスです。機器の稼働状態や部品の消耗状況などをリアルタイムで把握することで、故障・予兆監視、迅速な修理・保守サービスを提供し、機械のダウンタイムの削減にも貢献します。また、お客様の機器とNETEYE サーバー間の通信内容は完全暗号化されているので、さまざまなデータ送受信を安全に行うことができます。

<https://canon.jp/neteye>

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2024年10月現在のものです。 ●Canon、Canonロゴ、imageFORCEはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・映画・地図・図画・写真などの著作物は個人的に、非営利目的その他これに準ずる限られた範囲内で使用する以外にコピーすることは禁じられています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないよう運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン imageFORCE ホームページ

[canon.jp/pod-printer](https://canon.jp/pod-printer)

キヤノンお客様相談センター

イメージフォース

0570-08-0056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)  
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取り扱いの説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で