

# Canon

## imagePRESS C165



# オフィスプリンターに プロの高画質を。

優れた表現力と、複合機の利便性を兼ね備え、  
多様なビジネスニーズに対応。



### 高画質

優れた色の再現性、色味の安定性で、  
美しく高画質な印刷を実現。



### 用紙対応力

オフィス複合機では難しい  
用紙や、長尺や封筒などの  
印刷にも対応。



### 生産性

高速起動や便利な  
調整機能により、  
安定した生産性の  
向上に貢献。



### 適合性

各種ソリューション連携や  
FAXも利用可能で、  
オフィス業務をサポート。

**ビジネス文書から販促ツールの内製化まで、  
オフィスにワンランク上の印刷品質を。**

プロダクション機で培ってきた高画質、安定性、そして生産性の高さに加え、  
コピーやファクス、スキャンなどオフィスで求められる機能を凝縮。  
複合機では難しかった高品質なプリントが可能になり、  
プレゼン資料やチラシ、店頭POPなど、鮮やかで優れた訴求力を発揮します。

# ビジネスを加速する美しいカラー印刷。 オフィスに最適な高画質プリンター誕生。



## 高画質

### キレイな印刷で訴求力アップ

写真を美しく再現する190dotのスクリーンを採用。またCVトナーにより、優れた色再現性を実現します。

### いつ印刷しても安定した色味

転写ベルト上に多階調パッチを組み込み濃度のズレを自動で測定。正確な補正を行い、いつでも安定した色味を再現します。



## 用紙対応力

### 外注の手間やコストを削減

最大330×1,300mmの長尺印刷に対応。POPやポスター、メニューなど、用途が広がります。また角形2号、長形3号、洋長形3号封筒等も本体力セットから給紙が可能です。

### 特殊な用紙で違いをアピール

紙へのトナー転写に優れたコートITBベルトを採用。コート紙の他、凹凸のあるエンボス紙も印刷対応可能です。他とは違った1枚でビジネスに競争力をもたらします。



## 生産性

### 急ぎの時も、すぐに印刷

主電源をOFFにした時の状態をメモリに保持。起動時にメモリをロードすることで、待ち時間が少なくスムーズにスタートできます。

### 効率化や無駄の削減に貢献

本体スキャナーでチャートを読み取るだけで、レジスト・斜行・直角・台形・倍率の補正が可能。また用紙ごとに最適なトナー転写電圧値の調整が行えるため、作業効率化だけでなく無駄な用紙の削減にもつながります。



## オフィス適合

### 各種機能でミスを事前に予防

原稿をカラーでスキャンして、下地を正しく除去。しっかり文字が判別できるファクス送信\*が可能です。また印刷データを本体に留め置き、印刷前に確認、変更が可能。放置プリントやミスプリントを抑止します。 ※オプションが必要です。

### わずかなスペースにも設置可能

横幅689mmのコンパクトな設計により、スペースの限られたオフィスにも無理なく設置することができます。



## チラシ

写真が映えるコート紙にも印刷でき、オフセット印刷のチラシに迫る高い品質を実現します。



## プレゼン資料

鮮やかな写真やグラフ、表紙をレザック紙や厚紙にして目を引くプレゼン資料に。直前の修正が発生しても毎分65枚\*の高生産性でスピーディーにホチキス止めまで行えます。  
※A4 80g/m<sup>2</sup>の場合



## 封筒

社名やロゴマークを印刷して手軽に、少部数からオリジナル封筒を作成。封筒の在庫切れの際も社内ですぐに印刷できるため、営業の機会損失低減に貢献します。



## 案内状・DM

お客様ごとにデザインや内容を変更した制作が可能に。開封率、レスポンス率を上げて、集客・売上UPに貢献します。




## 名刺

写真やイラストを掲載した名刺は、キレイな画質で印刷することで、お客様に好印象を与られます。



## 図版・CADデータ

キレイな画質で図版やCADデータの印刷が可能。図面に使われる様々な細線もしっかり再現します。工務店や不動産企業での利用にも有効です。



## カンパ

カタログやパンフレットなど、実際の印刷物に近い色味でデザインカンプのチェックができます。最大1,300mmの長尺対応により、切り貼り作業を削減し、原寸大での確認も可能です。



## POP

価格変更など頻繁に入れ替える必要のあるPOPも、その都度スピーディーに制作。什器のサイズに合わせた長尺POPも1枚からいつでも出力できます。





## OPTION

### バッファークラスユニット・Q1

フィニッシャー装着時に必要なオプションです。  
4028C001／60,000円(税抜)

### ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1

Z折りやC折りが可能な紙折り機能とインサーターが  
セットになっています。  
1197C001／800,000円(税抜)

### ジョガーキット・A1

紙揃えを行うオプションです。  
3237C001／30,000円(税抜)

### 中綴じフィニッシャー・AC1

最大3,500枚の大量積載が可能なフィニッ  
シャーです。コーナー綴じ、2か所綴じで65枚  
(64g/m<sup>2</sup>)、中綴じ\*で20枚(64g/m<sup>2</sup>)ホチキ  
ス機能搭載の他、針無し/マニュアル綴じにも  
対応しています。

※中綴じフィニッシャーAC1のみ対応

3236C001／420,000円(税抜)  
(中綴じフィニッシャー・AC1)

3235C001／280,000円(税抜)  
(ステイプルフィニッシャー・AC1)

### imagePRESS C165

3831C001  
3,150,000円～(税抜)

連続複写速度:カラー モノクロ 65枚/分(A4)  
本体給紙枚数:1,250枚×2段+680枚×2段+手差し300枚(64g/m<sup>2</sup>)  
ウォームアップタイム\*:30秒以下(室温20度)  
大きさ:689mm(幅)×941mm(奥行き)×1,220mm(高さ)  
質量:約272Kg(トナール/ADF含む)  
電源:AC 100V、9+11A、50/60Hz

※使用環境、使用条件によって変わることがあります。

### 自動原稿送り装置(標準)

最大300枚(80g/m<sup>2</sup>)の原稿を  
積載可能。両面原稿の表裏を同  
時に読み込み可能です。

### 手差し給紙(標準)

最大300枚(64g/m<sup>2</sup>)の給紙が  
可能です。オプション追加により最  
大1,300mmの長尺給紙も出来  
ます。

### imagePRESS Server M10

アドビシステムズ社 純正の  
PostScript3 ソフトウェアを搭載  
したプリントコントロールサー  
バーです。  
3836C003/950,000円(税抜)

### PODデッキライト・C1

最大13×19インチまでに対応し、最大4,000  
枚(64g/m<sup>2</sup>)セット可能なペーパーデッキで  
す。大量出力ニーズに応えます。  
0163C001／400,000円(税抜)

### ペーパーデッキユニット・ E1

A4/B5に対応し、最大4,000枚  
(64g/m<sup>2</sup>)セット可能なペーパー  
デッキです。  
0162C001／230,000円(税抜)

製品仕様は  
こちらから

製品比較  
スペシャル  
サイト



## imagePRESS LINE-UP

### C660

カタログ、パンフレットや様々な販促ツールの制作に。  
5,200,000円～(税抜)

### C660CA

色再現力と描写力に優れた  
クリエイティブアーツ向けプリンター。  
5,000,000円～(税抜)

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2019年9月現在のものです。 ●Canon、Canonロゴ、imagePRESSはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。 ●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン imagePRESS ホームページ  
**canon.jp/pod-printer**



キヤノンお客様相談センター  
プロダクション複合機  
(imagePRESS) **050-555-90053**

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9626を  
ご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE



安全にお使い  
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



●お求めは信用のある当社で

2019年9月現在

0919CZ80

00556607