

Canon

imagePRESS
C270/C265



ビジネス文書から販促ツールの内製化まで、 オフィスにワンランク上の印刷品質を。

プロダクション機で培ってきた高画質、安定性、そして生産性の高さに加え、

コピーやファクス、スキャンなどオフィスで求められる機能を凝縮。

複合機では難しかった高品質なプリントが可能になり、

プレゼン資料やチラシ、店頭POPなど、鮮やかで優れた訴求力を発揮します。

imagePRESS
C270

連続プリント速度
■ カラー …70ppm
■ モノクロ…80ppm



※写真は「PODデッキライト・C1」「バフアーパスユニット・M1」「ステイプルフィニッシャー・AC1」を装着したものです。

imagePRESS
C265

連続プリント速度
■ カラー …65ppm
■ モノクロ…70ppm



※写真は「コピートレイ・R2」を装着したものです。



高画質

優れた色の再現性、色味の安定性で、美しく高画質な印刷を実現。



用紙対応力

オフィス複合機では難しい用紙や、長尺、封筒などの印刷にも対応。



生産性

高速起動や便利な調整機能により、出力業務の生産性向上に貢献。



適合性

各種ソリューション連携やFAXも利用可能で、オフィス業務をサポート。

チラシ

写真が映えるコート紙にも印刷でき、オフセット印刷のチラシに迫る高い品質を実現します。



プレゼン資料

鮮やかな写真やグラフもきれいに再現。表紙をレザック紙や厚紙にして目を引くプレゼン資料に。直前の修正が発生してもスピーディーにホチキス止めまで行えます。



案内状・DM

お客様ごとにデザインや内容を変更した案内状、DMの制作が可能に。開封率、レスポンス率を上げて、集客・売上UPに貢献します。



封筒

社名やロゴマークを印刷して、手軽に少数数からオリジナル封筒を作成。在庫が切れても、社内ですぐに印刷できるため、営業の機会損失低減に貢献します。



オフィス文書はもちろん、名刺やチラシ、カンパなど、多種多様なツールの印刷が可能です。

名刺

写真やイラストを掲載した名刺は、キレイな画質で印刷することで、お客様に好印象を与えます。



カンパ

カタログやパンフレットなど、実際の印刷物に近い色味でデザインカンパの出力ができます。最大1,300mmの長尺対応により、切り貼り作業を削減し、原寸大での確認も可能です。



図版・CADデータ

キレイな画質で図版やCADデータの印刷が可能。図面に使われる様々な細線もしっかり再現します。工務店や不動産企業での利用にも有効です。



POP

価格変更など頻繁に入れ替える必要のあるPOPも、その都度スピーディーに制作。什器のサイズに合わせた長尺POPも1枚からいつでも出力できます。



Business Communication

契約や商談に欠かせない名刺やプレゼン資料、鮮やかな色彩で惹きつける工夫。


モノクロ80枚／分、カラー70枚／分*のハイスピード出力とすばやい起動で急ぎの1枚もすぐに対応

急ぎの大量印刷時も即時に対応。さらに、主電源OFF時の状態をメモリに保持することで、立上げ時に必要なプログラムを主記憶装置からメモリにロードする処理や初期化処理を効率化。主電源を入れてからの画面操作も待ち時間が少なくスムーズにスタートさせることができます。

*C270の場合。C265はモノクロ70枚／分、カラー65枚／分

解像度リアル2400dpiで 名刺の小さな文字やCAD細線もキレイに印刷

24本の赤色マルチレーザーを照射する「R-VCSELテクノロジー」を採用。赤外よりも波長の短い赤色レーザーを使用することで、より小さいスポット径を実現し、高精細な出力を行います。濃れたり擦れがちな小さな文字や細線もしっかり再現します。



手軽に綴じることができる便利なステイプル機能で 後工程作業を効率化

オプションで最大3,500枚の大量積載ができるフィニッシャー*を装着可能。最大65枚のコーナー綴じ、2か所綴じが行えるステイプル機能、最大20枚・80ページの中綴じステイプル機能、最大10枚までの針なし綴じ機能、さらに最大65枚までのマニュアルステイプル機能に対応するとともに、排紙時に用紙を整えるジョガー機構により、出力後の後工程作業を効率よく進めることが可能です。



*中綴じフィニッシャー・AC1の場合。最大5,000枚積載可能なフィニッシャーも別途ご用意しております。

出力中も稼働したままトナーを交換可能

稼働中も出力プロセスを停止させることなく簡単かつスピーディに、トナー交換が行えます。メンテナンス性に優れ、ダウンタイムレスな運用が可能です。



大容量給紙により用紙補給の手間を軽減

標準4,160枚*の大量給紙を実現。オプションの多段デッキ(3段/計5,500枚)やPODデッキライト(1段/4,000枚)を装着することで、コート紙の大量出力も可能です。

*A4 64g/m²紙換算



*写真はオプション(PODデッキライト・C1、バッファーバスユニット・M1、ステイプルフィニッシャー・AC1)を装着したものです。



プレゼン資料や会計報告書の表紙を工夫して 訴求力を向上

トナーの転写性に優れたコートITBベルトを採用。さまざまな表面性の用紙でも文字や画像のカスレを防止するため、コート紙の他、凹凸のあるエンボス紙、さらに350g/m²までの厚紙にもしっかり印刷できます。他とは違った一枚でビジネスの競争力をもたらしめます。



簡単作業で用紙ごとの最適値を登録し 時間・用紙の無駄を削減

実際に使用する用紙で調整用のチャートを出力することで、誰でも簡単に最適値を登録し、高画質で印刷することができます。



●印字位置の補正

調整用チャートをスキャナーで読み取るだけで、印字位置の補正を実施。名刺など印字位置が求められる出力物も簡単に補正を行います。



●画像品質の調整

調整用チャートを使用して、用紙ごとに最適な画像品質の調整が行えます。エンボス紙や再生紙などの印刷も簡単に高品位な印刷が可能です。


封筒やはがきの印刷で開封率、レスポンス率が高い DMが作製可能

角形2号、長形3号、洋形長3号封筒の他、はがきにも対応しており、いずれも本体力セットから給紙することができます。イベントやキャンペーンのDMやオリジナル封筒など、小ロットの出力にも対応し、効果的な情報配信が可能です。



印字位置の正確性が求められる名刺・封筒も 高品位出力

用紙位置を一定に保持するガイド機構や紙搬送速度の制御技術により、大量印刷時も印字位置のずれを抑制します。



モバイル連携により情報活用の幅を拡大

「uniFLOW Online」*1を使用すれば、登録ユーザーだけでなく、外部のお客様の印刷ニーズにも効率よく対応可能です。お客様は、印刷したいデータを指定のEメールアドレスに送信。返信メールで通知されるジョブコードを、複合機に入力するだけの簡単操作で印刷が行えます。




*1 uniFLOW Onlineは有償サービスです。モバイル印刷機能は有償となります。
※imagePRESS Server M20装着時は非対応です。

Sales Promotion

高精細な画質でお客様を魅了する、
訴求力のあるチラシ、POPの制作に。

190dotスクリーンによる高精細な画質で 訴求力を向上

カタログやカラー印刷で使用されることが多い190dotのスクリーンを採用。写真などがキレイに表現でき、クオリティの高い印刷を実現します。



高い色再現や最適な光沢感でオフセットライクな 印刷を実現

CV(Consistently Vivid Color) トナーは、色材の分散状態を微細に保ちながら溶融特性を最適化することにより、オフセット印刷に迫る高い色再現を実現します。多様なメディアに応じた最適な光沢感で見栄えの良いチラシやPOPが作成できます。




色味安定化技術で大量出力時も 商品写真や企業ロゴをしっかり再現


転写ベルト上に多階調パッチを組み込み、印刷中も濃度のズレを自動で測定するMulti-D.A.T.*技術や、色味変動の要因となる現像器周辺の昇温を抑えるエアフロー機構など、様々な色味安定化技術を搭載。大量にチラシや封筒を印刷する際も、安心してご利用いただけます。

※Multi-Density Adjustment Technology

●Multi-D.A.T.



●エアフロー機構



Design Work

イメージ通りのカラー表現を実現する、
印刷を想定した便利な機能の数々。

最終仕上がりのイメージをカンパ段階で再現

●2色印刷マッピング

指定したプロセスカラーを、定義したスポットカラーに置き換える「2色印刷マッピング」機能*1。最終的に使用する特色をシミュレートできます。



■OFF ■ON

●印刷本紙対応／用紙シミュレーション

コピー用紙だけでなく、コート紙やエンボス紙など、印刷本紙にも対応。印刷本紙を利用することで、カンパ段階からより精度の高い色味の確認が可能です。

対応印刷本紙一例

製紙メーカー	用紙銘柄	坪量
王子製紙	OKトップコート+	128g/m ²
日本製紙	ユーライト	157g/m ²
王子製紙	ミラーコートプラチナ	209g/m ²
特種東海製紙	レザック66	116.3g/m ²

また「用紙シミュレーション」機能*1を使用すれば、印刷時に実際に使用される用紙の地色をテスト用紙でシミュレーションすることも可能です。

用紙シミュレーション



*1 imagePRESS Server M20(オプション)が必要です。

店頭POPやポスターなど販促ツールを1枚から外注の手間やコストを削減

最大330.2mm×1,300mmの長尺紙に対応。地域や時期、イベントに合わせたPOPや掲示物などが手軽に出力可能です。350g/m²の厚紙印刷も出来るため、幅広い販促ツールに対応可能です。




手差しの「用紙サイズ自動検知」で簡単設定

コート紙や厚紙など、多彩な用紙を頻繁に入れ替えて手差しから印刷する場合も、簡単設定で作業の効率化が図れます。用紙サイズは自動で検知するため、あとは最適な用紙種類を設定するだけです。また、印刷中に用紙を補給する場合も、直前の用紙設定を自動で呼び出すため、1から設定情報を入力する必要がなく、多様な用紙をスムーズに効率的に使用できます。

再印刷や設定変更が必要な場合も、クライアントPCから簡単操作

直観的かつ操作性に優れたユーザーインターフェースで高度なジョブ管理を行う「Command WorkStation」。再印刷や設定変更の他、ドラッグ&ドロップによる印刷ジョブのインポートやRIP済み待機ジョブのプレビュー確認など、プリンタ本体まで移動することなく、印刷・ジョブ管理の手間を軽減できます。

※imagePRESS Server M20(オプション)が必要です。



●ドラッグ&ドロップでファイル(PDF/PS/EPS/TIFF)だけでなくフォルダ単位の印刷ジョブのインポート ●複数のキーワードによるジョブのフィルタリング ●RIP済み待機ジョブのプレビュー ●複数サーバーの一元管理 ●トナーや用紙の残量の確認 ●ジョブリストからのリプリント ●ジョブのサムネイル表示

アイデアからデザイン・レイアウトまで、誰でも簡単操作でデータ制作


ポスター簡単作成ソフトウェア「PosterArtist」に対応。幅広い業種・業務に対応するデザインテンプレートを多数充実している他、デザインを自動で提案する「オートデザイン機能」を利用すれば、デザインに悩む必要もなくなります。また、約600種類以上のフォントや、「PosterArtist」と連携したストックフォトサービスによる数百万点の写真・イラスト素材も無料で使い放題。ポスター制作やデザインの経験がない初心者でも簡単に、デザイン性の高いPOPやチラシなどを作成可能です。



プロファイルの追加や編集機能で最適なカラーマネジメントを実現

任意のプロファイルの追加やトーンカーブ調整が可能です。入力値ごとに出力値を設定することができるため、より意図した色味に近づけやすくなります。

※imagePRESS Server M20(オプション)が必要です。



Business Solution

操作性や業務効率性、セキュリティなど、
ビジネスに必要な機能をこの一台に凝縮。

コンパクトな「操作パネル」

10.1inch、フルフラットのタッチパネルを採用。ソフトキーへのタッチのみで操作が完結。ハードキーレス設計^{*1}と、本体右側に配置したICカードリーダー部^{*2}により、最短の視線移動と手の導線を実現します。

操作パネル前面のLEDは発光面積を拡大し、離れた場所からでも見やすく、近くでは眩しさを抑えた設計となっています。



^{*1} 従来機と同様の操作部を提供するハードテンキーもオプションでご用意しております。

^{*2} ICカード認証を使用する場合は、オプションのICカードリーダーライターおよび、MEAPアプリケーションが必要です。

業務効率を高める「パーソナライズ機能」

初期画面や表示言語を自分用にカスタマイズし、使いやすいように個別の設定を登録、さらに自分専用または所属グループのアドレス帳を表示することができます。一人ひとりのワークフローに柔軟に対応し、業務効率を高め、生産性の向上に貢献します。




コピーをよく取るので、
コピー画面を
初期画面に

記録資料を大量スキャン
するので、スキャン画面を
初期画面に

英語圏の方のために
英語表示に


下地がある原稿もきれいに「ファクス送信」

ファクス送信時に、原稿をカラーでスキャンします。これにより、帳票原稿などの薄青原稿の下地を正しく除去することができ、文字再現性を向上しています。また、下地が濃い原稿をスキャンする時には、白と黒の濃淡識別の条件を見直し、判別分析法を採用して最適処理することで、正しく文字再現できるようになっています。



高速性と静音性を両立、スキャン業務の 生産性を高める「両面同時読み取りADF」

毎分270ページ^{*1}の両面同時読み取りADF(標準)では、用紙搬送ローラー、用紙検知センサーの最適配置により、A6Rや不定形の小さい紙(はがき、領収書、小切手など)のADFスキャンにも対応。またコーナーステイプルされた原稿を誤ってADF読み取りしたときに、原稿の傾き発生をセンサーが検知し搬送を停止する「異常搬送検知」機能や、原稿が2枚重なっていないかを超音波センサーで高精度に判断する「重送検知」機能によりコピーやスキャンのミスを低減します。さらにADFのスキャン時に発生する紙の衝突音、搬送時のモーター駆動音を抑制し高速性と静音性を両立します。



^{*1} A4ヨコ、300×300dpi読み取り時。

放置プリントを抑止する「留め置き印刷」^{*1}

印刷データを本体内に留め置き、ログイン時に文書リストを表示。部数やステイプルなどの設定を、印刷前に確認・変更できます。また、複数ページを並べて表示し、仕上がりを事前に確認できる印刷プレビューも便利。フリック操作でなめらかなページ送りが行えます。印刷完了までの時間も、文書情報や設定に基づいて予測可能。放置プリントを抑止するとともに、ミスプリントによる無駄なコストを削減します。



^{*1} imagePRESS Server M20装着時は非対応です。

スリープから速やかに復帰できる、 「人感センサー」& 多彩な「復帰トリガー」

使おうとして近づいてくる人を検知し、スリープモードから自動復帰する「人感センサー」を搭載。距離検知式のセンサーにより、本体と人までの距離を測定し、ユーザーが「近づく、離れる、滞在する」を認識し適切に反応、人を検知する感度を設定することも可能です。また、ADFへの原稿セット、原稿台やADFのオープン、手差しトレイへの用紙セットなど、さまざまな操作をトリガーに速やかにスリープモードから復帰。作業スタートまでの待ち時間を削減し、使う人がストレスを感じるここのない、効率のよい業務をサポートします。




わずかなスペースにも設置可能な コンパクト設計

横幅689mmのコンパクトな設計により、スペースの限られたオフィスにも無理なく設置することができます。



印刷業務を効率化する「ホットフォルダー」

アドバンスドボックスの共有フォルダーにPDFなど文書ファイルを投入するだけで、プリンタードライバーを介さずに印刷できます。共有フォルダーにはあらかじめ印刷体裁(モノクロ、両面、2in1など)を設定しておき、お望みのフォルダーにファイルをドラッグ&ドロップする簡単操作で、目的に合った出力が可能です。印刷業務の効率化に貢献します。



※imagePRESS Server M20装着時は、別途専用ユーティリティでも同等の機能が使用できます。

不正プログラムの起動を防ぐ「改ざん検知」

本体起動時に、プログラムが改ざんされていないかを検証し、安全性を確認して起動を行います。万が一プログラムの改ざんを検知した場合は本体の起動を停止することで、不正プログラムの動作による被害を未然に防止します。昨今、重要度が増しつつある“未知の攻撃に対するセキュリティ対策”のひとつとして、有効な手段となります。

耐久性に優れた「SSD採用」

振動や衝撃に強く、高速処理が行えるSSD(Solid State Drive)を採用。格納されるデータをジョブごとに常に暗号化することで、SSDの抜き取りによる情報漏えいを抑止します。

多彩なコンテンツ表示で、 情報伝達を活性化する「ビジュアルメッセージ」

ワイドで見やすい操作パネルを活かし、イベント告知や社内通達などさまざまなビジュアルコンテンツを表示できます。コンテンツはファイルサーバーに格納。操作開始前のログイン時やプリント中に表示させることが可能です。効果的な情報コミュニケーションを実現します。



環境

世界水準の基準で貢献する環境対応


RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラムといった各種環境基準に適合しています。

- スリープ時の低消費電力(1W)によりオフィスの省エネルギーに貢献。
- エコマークや国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法に適合。
- 10種類の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS指令」に対応。

*エコマーク認定番号…第22155003号



Option



後処理を自動化するインライン排紙・後加工オプション

1 ステイブルフィニッシャー・AG1 中綴じフィニッシャー・AG1

最大5,000枚の大量積載、100枚ステイブル機能と25枚中綴じステイブル機能※1を搭載しています。フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えも可能です。

※1 中綴じフィニッシャー・AG1のみ対応。



中綴じフィニッシャー・AG1

■パンチャーユニット・BT1

フィニッシャー内に搭載。
2穴または4穴のパンチ穴加工が可能です。



2 ペーパーフォールディングユニット・K1

Z折りやC折り(内3つ折り)など多彩な折りパターンでさまざまな印刷ニーズに対応します。



3 インサーター・R1

最大200枚×2段(80g/m²)の用紙をセット可能。セットした用紙を表紙や合紙として給紙可能です。

4 ステイブルフィニッシャー・AC1 中綴じフィニッシャー・AC1

最大3,500枚の大量積載。65枚ステイブル機能と20枚中綴じステイブル機能※1搭載の他、最大10枚までの針なし綴じが可能です。

※1 中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応。



中綴じフィニッシャー・AC1

■ジョガーキット・A1

フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えを行います。




■2/4穴パンチャーユニット・A1

フィニッシャー内に搭載。
2穴または4穴のパンチ穴加工が可能です。



5 ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1

Z折り/C折りが可能な紙折り機能と、インサーターがセットになっています。



6 コピートレイ・R2


本体左側面部に取り付ける250枚積載可能な排紙トレイ。

コントローラーオプション

アドビシステムズ社純正のPostScript®3™ソフトウェアを搭載したプリントコントロールサーバーです。



imagePRESS
Server M20



給紙オプション

7 手差し補助トレイ・D1

最大300枚(64g/m²)積載可能な手差し給紙ユニット(標準)に装着することで、手差し給紙時の斜行を軽減できます。

10 ペーパーデッキユニット・E1

A4/B5に対応し、最大4,000枚(64g/m²)セット可能なペーパーデッキです。

8 長尺用トレイ・B1

最大330.2mm×1,300mmまで給排紙可能な長尺用延長トレイです。(給紙側と排紙側のセット)

*搬送長762mm以上の場合は手で支える必要があります。

9 PODデッキライト・C1

330.2mm×487.7mmまで対応し、最大4,000枚(64g/m²)の用紙をセットできます。「エアアシスト給紙機構」を採用することで、安定した給紙を実現しています。

11 多段デッキ・E1

最大330.2mm×487.7mmまで、3段(1,650枚×2+2,200枚×1)で計5,500枚(64g/m²)の用紙をセットできます。エアアシスト給紙機構によりコート紙も安定給紙。万が一重送検知した場合も、標準搭載のセンサーが検知します。さらにオプションを追加することで手差しとの併用も可能です。

フィニッシャー			
	ステイブル/中綴じ フィニッシャー・AG1	ステイブル/中綴じ フィニッシャー・AC1	コピートレイ
トレイ容量	トレイA: 1,000枚 トレイB: 4,000枚 最大5,000枚	トレイA: 250枚 トレイB: 250枚 トレイC: 3,000枚 最大3,500枚	250枚
紙ぞろえ機能	標準	○(ジョガーキット・A1)	—
ステイブル枚数	最大100枚	最大65枚	—
針足カット	○	—	—
2/4穴パンチ	2穴/4穴(パンチャーユニット・BT1)	2穴/4穴(2/4穴パンチャーユニット・A1)	—
針なしとじ	—	最大10枚	—
マニュアルステイブル	—	最大65枚	—
中綴じ	最大25枚(中綴じフィニッシャー・AG1のみ対応)	最大20枚(中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応)	—
未綴じ折り	最大5枚(中綴じフィニッシャー・AG1のみ対応)	最大3枚(中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応)	—
折 り			
	ペーパーフォールディング ユニット・K1	ペーパーフォールディング インサーターユニット・K1	
内三つ折り	○	○	—
外三つ折り	○	—	—
四つ折り	○	—	—
Z折り	○	○	—
二つ折り	○	—	—
インサーター			
	インサーター・R1	ペーパーフォールディング インサーターユニット・K1	
インサーター	200枚×2段	100枚相当	—

* 用紙種類、紙厚などのご使用条件によって異なる場合があります。

■本体仕様

		imagePRESS C270	imagePRESS C265
形式		コンソール	
カラー対応		フルカラー	
読み取り解像度		600dpi×600dpi	
書き込み解像度		2400dpi×2400dpi	
階調		256階調	
複写原稿		最大A3サイズまで(シート、ブック現行、立体物(約2kgまで))	
複写サイズ	用紙サイズ*1	330×483mm、305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ(90×148 ~ 330.2×487.7mm)*2、フリーサイズ(100×148 ~ 330.2×487.7mm)*3、長尺(210.0×487.8-330.2×1,300.0mm)*4、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号、洋形長3号、長形3号、ユーザー設定サイズ(90×148 ~ 330.2×487.7mm)*5)	
	画像欠け幅	先端:4mm、左右各:2.5mm、後端:4mm(参考値)	
	用紙坪量*6	カセット*7/ペーパーデッキユニット・E1*8:52 ~ 256g/㎡、デッキ*7:52 ~ 220g/㎡、手差し/PODデッキライト・C1*8/多段デッキ・E1*8:52 ~ 350g/㎡	
ウォームアップタイム*9	主電源立上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:30秒以下(室温20度)*10 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度)	
	リカバリータイム	30秒以下(室温20度)	
ファーストコピータイム(室温20 ~ 30度)		モノクロ:4.4秒 カラー:5.4秒	モノクロ:4.8秒 カラー:5.9秒
連続複写速度*11	A3	モノクロ:40枚/分、カラー:35枚/分	モノクロ:35枚/分、カラー:32枚/分
	B4	モノクロ:47枚/分、カラー:41枚/分	モノクロ:41枚/分、カラー:38枚/分
	A4	モノクロ:80枚/分、カラー:70枚/分	モノクロ:70枚/分、カラー:65枚/分
	B5	モノクロ:80枚/分、カラー:70枚/分	モノクロ:70枚/分、カラー:65枚/分
複写倍率	複写倍率定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25	
	ズーム	25~400%(1%刻み)	
給紙方式 給紙容量(64g/㎡)	カセット	680枚×2	
	手差し	300枚*12	
	デッキ	1,250枚×2(本体)、4,000枚(ペーパーデッキユニット・E1*8または、PODデッキライト・C1*8)、1,650枚×2+2,200枚×1(多段デッキ・E1*8)	
連続複写枚数		9,999枚	
電源		AC 100V、10+14A、50/60Hz	AC 100V、9+11A、50/60Hz
最大消費電力量		2,500W以下	2,000W以下
大きさ(ADF含む)		689mm(幅)×937mm(奥行き)×1,185mm(高さ)	
質量(ADF含む)		約258Kg	
機械占有寸法(ADF含む)		1,487mm(幅)*13×937mm(奥行き)	
メモリー容量		RAM:4GB、SSD:標準256GB、最大1TB	

- *1 デッキはA4、B5のみ給紙可能です。

*2 カセットは139.7mm×182mm ~ 330.2mm×487.7mmとなります。

また多段デッキに手差しトレイを重連している場合、手差しトレイの最小サイズは98mm×148mmになります。

*3 手差しトレイのみ給紙可能です(但し、多段デッキ重連時は非対応)。

*4 長尺紙は手差しトレイのみ給紙可能です(但し、多段デッキ重連時は非対応)。

*5 カセットは98mm×148mm ~ 330.2mm×487.7mmとなります。

*6 利用可能な範囲のすべての用紙について、性能を保証するものではありません。詳しくは弊社担当セールスまたは担当サービスまでお問い合わせください。なお、用紙の填料であるタルクは、本機の画像形成に悪影響を及ぼすことがあります。

*7 ラベル紙/コート紙の給紙は出来ません。
- *8 オプションです。

*9 使用環境、使用条件によって変わることがあります。

*10 使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。

*11 用紙種類、給紙オプション、排紙オプションにより異なります。

*12 用紙により連続給紙できない場合があります。

*13 コピートレイおよび手差しトレイを伸ばした状態。

その他仕様については、キヤノンホームページにてご確認ください。

<https://canon.jp/business/solution/production/ondemand-printer/lineup/imagepress/c270-c265>



●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2022年11月現在のものです。 ●Canon、Canonロゴ、imagePRESSはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。 ●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
キヤノン imagePRESS ホームページ
canon.jp/pod-printer

キヤノンお客様相談センター
プロダクション複合機 (imagePRESS)
0570-08-0053

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●お求めは信用のある当社で

2022年11月現在

0522SZ80