

製品価格一覧表

■本体価格

製 品 名	商品コード	標準価格	合 計	備 考
imagePRESS C65 ※別途プリンターオプションを選択			5,000,000円	カラー／モノクロ65枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダー ユニット・K1のセット。(Send機能 標準装備) *1 別途imagePRESS Server H300／ imagePRESS Server G200のいずれか装着が 必要です。*2
imagePRESS C650series	8501B005	3,500,000円		
(e)imagePRESS C65 ライセンス	1134C002	450,000円		
立面操作部・G1	1135C001	500,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円		
imagePRESS C850／C650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円		

*1 コピー／スキャン機能をご使用されないお客様は、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1の代わりにプリンタカバー・H1とオートグラデーションセンサー・A1を装着してください。
*2 別途、必須選択オプションより、排紙オプションを追加してください。

＜プリンターオプション＞ ※いずれかのプリンターオプションが必要です。

製 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
imagePRESS Server H300 V2.0	2132C011	2,900,000円	12,000円	外付けPSプリントサーバー (タワー型)
imagePRESS Server G200	8515B036	980,000円	9,500円	外付けPSプリントサーバー (本体背面に取付)

■保守サービス

お客様に常に良好な状態で本体をご使用いただくために、以下のような保守サービス制度をご用意しております。

①MG方式(メンテナンス・ギャランティ)

“安心して快適なドキュメント環境を”がメンテナンス・ギャランティ方式の大きな目的です。
感光体(ドラムユニット)をお貸しし、良質なコピーがとれるように、点検および部品交換をいたします。
ご要望により、機械調整を行います。トナー・感光体(ドラムユニット)・部品の交換・調整に必要な費用は、MG料金に含まれます。

MG料金

月間区間カウント数	カラーコピーカウンター	カラープリントカウンター	ブラックカウンター	カラー長尺加算カウンター	ブラック長尺加算カウンター	備 考
1～3,000カウント	35.0円／カウント	30.0円／カウント	6.6円／カウント	30.0円／カウント	6.6円／カウント	合算基本料金 18,000円／月 (税別) 用紙代は含まれません。
3,001～5,000カウント	30.0円／カウント	25.0円／カウント	5.6円／カウント	25.0円／カウント	5.6円／カウント	
5,001カウント～	25.0円／カウント	20.0円／カウント	5.6円／カウント	20.0円／カウント	5.6円／カウント	

商品名	保守料金	備 考
imagePRESS Server H300 保守料金	20,000円／月	保守料金にはハードウェア障害時の修理及びパーツ代金、システムソフト ウェアのバージョンアップ料を含みます。
imagePRESS Server G200 保守料金	8,000円／月	
HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E2 保守料金	2,000円／月	

※カウンターは1プリント(コピー、プリントアウトなどを含む)ごとに1カウント進みます。(両面コピー、両面プリントは2カウント進みます。)
※※5カウンターの合算料金をご請求いたします。合計金額が合算基本料金に満たない場合は、合算基本料金をご請求いたします。
※契約期間は1年間とし、次年度以降1年単位で自動更新いたします。6年目以降はMG料金が10%アップします。
①カラーコピーカウンター :フルカラーコピー及びモノカラーコピー時にカウント
②カラープリントカウンター :ネットワークインターフェイスを介した外部機器からのカラー出力時及び、ボックス保管文書のカラー出力時にカウント
③ブラックカウンター :ブラックコピー、ネットワークインターフェイスを介した外部機器からのブラック出力時及び、ボックス保管文書のブラック出力時にカウント
④カラー長尺加算カウンター :上記①、②のカウントアップ時、用紙の搬送方向の長さが487.7mmを超える用紙の出力時にカウント
⑤ブラック長尺加算カウンター :上記③のカウントアップ時、用紙の搬送方向の長さが487.7mmを超える用紙の出力時にカウント

②SG方式(スポットサービス・ギャランティ)

お客様のご要望により、imagePRESS C65本体の修理・点検・調整をおこなう保守サービスです。
本体の修理・点検・調整ならびに感光体(ドラムユニット)及び部品の交換に必要な費用はその都度お支払いいただきます。
ご契約締結時に感光体(ドラムユニット)をお買い上げいただきます。

●補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)
●方が、記憶媒体(HDDなど)に不具合が生じた場合、受信データ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータなどが消失することがあります。 大切なデータはPCおよびメディアでの保存運用をお願いいたします。また重要な書面の原本は必ず別途保管運用してください。

■搬入設置料

機 種	搬入手配料金	設置料金	備 考
imagePRESS C65	38,000円	25,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段 作業、クレーン使用等)、移動搬出・搬入作業等は、別途料金が必要となります。

●時間を指定して搬入作業を依頼する場合、搬入手配料金は57,000円となります。 ●時間指定した場合も、配送状況によっては指定された時間通りに搬入できない場合がございます。予めご了承ください。

■導入オプションサービス

本体のネットワーク機能などをご使用いただくために、導入時の各種設定・登録サービスをご用意しております。

サービス名称	商品コード	内 容	価 格
imagePRESS C850/C650シリーズ 操作説明サービス基本編*1	504ZZ793	電源の入れ方から用紙設定方法など、本体に関する基本的な操作説明を実施する サービスです。(所要時間:1時間)	10,000円
imagePRESS C850/C650シリーズ 操作説明サービス基本編テキスト	0995B755	専用テキストです。(1名分)「imagePRESS C850/C650シリーズ 操作説明 サービス基本編」とセットでお申し込みください。	2,500円
imagePRESS C850/C650シリーズ 操作説明サービスEFI編*1	504ZZ794	「Command WorkStation」を用いたジョブの取り扱いに関する基本的な操作 説明を実施するサービスです。(所要時間:1時間)	10,000円
imagePRESS C850/C650シリーズ 操作説明サービスEFI編テキスト	0995B756	専用テキストです。(1名分)「imagePRESS C850/C650シリーズ 操作説明 サービスEFI編」とセットでお申し込みください。	1,200円
ドライバーインストール	012ZZ984	クライアントPCへのプリンタードライバーソフトのインストール作業。	2,500円／件
ユーティリティソフトのインストール	012ZZ984	クライアントPCへのユーティリティソフトのインストール作業。	2,500円～
imagePRESS Server 測色機設置サービス	560ZZ106	「Command WorkStation」のインストール、測色機の設置、作業方法の説明。	10,000円

*1 本サービスにドライバーインストール・ユーティリティソフトのインストールは含まれません。インストール作業が必要な場合は、別途「ドライバーインストール」「ユーティリティソフトのインストール」をお申し込みください。

■必須選択オプション ※いずれかの排紙オプションが必要です。

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
排紙	コピートレイ・R2	0164C002	10,000円	—	本体左側面部に取り付ける250枚積載可能な排紙トレイ。*1
	ステイブルフィニッシャー・T1	8005B001	280,000円	5,000円	最大4,000枚積載。コーナーとじ(50枚)、ダブルとじ(50枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。*1
	中綴じフィニッシャー・T1	8006B001	450,000円	5,500円	最大4,000枚積載。コーナーとじ(50枚)、ダブルとじ(50枚)、中綴じ(16枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。*1
	オプション電源・V1	8493B001	25,000円	—	電源キット。ステイブルフィニッシャー・T1または中綴じフィニッシャー・T1装着時に必要です。

*1 コピートレイ・R2、ステイブルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1を同時に装着することはできません。

■本体関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
給紙	手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円	4,000円	本体右側面部に取り付ける100枚給紙可能な手差しトレイ。*1*2
	多段デッキ・C1	1136C001	980,000円	8,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3段(2,000枚×3)計6,000枚(80g/㎡)収容可能。*2*3
	PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	7,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3,500枚(80g/㎡)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。*3
	PODデッキライトXL・A1	2575C001	650,000円	10,000円	最大330.2mm×487.7mmの用紙を3,500枚(80g/㎡)、長尺用紙最大330.2mm×762.0mmを1,000枚(80g/㎡)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。
	PODデッキライト取付けキット・B1	1137C001	30,000円	—	PODデッキライト・C1またはPODデッキライトXL・A1装着時に必要なオプション。
給排紙関連	手差し補助トレイ・C2	8079B002	65,000円	1,500円	手差しトレイ給紙時の斜行補正用オプション。
	長尺用トレイ・B1	1228C001	50,000円	2,500円	487.7mm超の長尺用紙を手差しから給紙する場合に必要なオプション。 給紙側と排紙側の長尺用延長トレイのセットです。取付けには手差し給紙ユニット・B1、手差し補助トレイ・C2が必要です。 本オプションを装着する場合には、長尺用排紙トレイ・C1は必要ありません。
	インデックス紙アタッチメント・F1	8930B001	12,000円	—	インデックス紙プリント時に必要。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・F1	8928B001	12,000円	—	本体カセット用封筒アタッチメント。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・G1	8929B001	65,000円	—	PODデッキライト・C1/PODデッキライトXL・A1用封筒アタッチメント。
	重送検知キット・A1	3111B001	50,000円	2,000円	多段デッキから給紙する用紙の重送を検出。取付けには、多段デッキ・C1が必要です。
	外付け2穴パンチャー・C1	8613B001	70,000円	3,000円	ステイブルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1に装着可能な2穴パンチャー。
	長尺用排紙トレイ・C1	3097C001	20,000円	—	487.7mm超の長尺用紙を排紙するために必要な排紙用延長トレイ。(排紙側のみ) 長尺用トレイ・B1は使わずPODデッキライトXL・A1からのみ長尺用紙を給紙する場合に必要なオプションです。
その他	プリンタカバー・H1	0097C001	10,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・K1を装着しない場合に必要。
	オートグラデーションセンサー・A1	8498B001	20,000円	2,000円	プリンタカバー・H1装着時に必要なオプション。
	リーダーヒーターキット・G1	3110B002	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・K1の開閉を支援するハンドル。
	省スペースモニター取付けキット・A2	2353B003	150,000円	2,500円*4	本体操作部を省スペース化するためのキット。取付けには、ベンギンアームが必要です。
	日本フォームサービス ベンギンアーム FFP-PA75-C3-F-S	1155V494	オープン価格	—	省スペースモニター取付けキット・A2装着時に必要です。

*1 用紙により連続給紙できない場合があります。

*2 手差し給紙ユニット・B1と多段デッキ・C1を同時に装着することはできません。

*3 多段デッキ・C1、PODデッキライト・C1、PODデッキライトXL・A1を同時に装着することはできません。

*4 既設機への取付けの場合は、10,000円となります。

■システム関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
ImagePRESS Server関連	GA premium package Web activate	7752A030	700,000円	2,500円	imagePRESS Server H300専用オプション機能。
	GA basic web activate	7752A031	550,000円	2,500円	imagePRESS Server G200専用オプション機能。
	Fiery Impose	6596A042	250,000円	2,500円*1	面付けソフト(1ライセンス)。
	Fiery Compose	2351B006	120,000円	2,500円*1	ページ編集ソフト(1ライセンス)。
	Fiery Impose and Compose	6596A043	300,000円	2,500円*1	Fiery ImposeとFiery Composeのセット。
	リムーバブルHDDキット・B5	0134B008	200,000円	5,000円	内蔵HDDを取り外し可能にするためのオプション(H300専用)。
	(e)スキャンソリューション機能拡張キット・F1	3405B038	100,000円	*2	アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能、Office Open XML生成機能を拡張するオプション。
スキャン	(e)Reader Extensions PDF拡張キット・F1	0249C002	32,000円	*2	Adobe Reader上でも、注釈や電子署名の付加、変更したファイルの保存などの操作を可能にするPDFファイルの生成機能を拡張するオプション。
	(e)サーチャブルPDF拡張キット・F1	0248C002	50,000円	*2	サーチャブルPDF/XPS生成機能を拡張するオプション。
	(e)スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1	3406B010	100,000円	*2	暗号化PDF生成機能、機器署名PDF生成機能を拡張するオプション。
	(e)ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B021	160,000円	*2	ユーザー署名PDF/XPS生成機能、タイムスタンプPDF生成機能を拡張するオプション。
	データ消去キット・C1	4002B001	40,000円	*2	HDD残存データの完全消去を行うオプション。
セキュリティ	HDD暗号化/ミラーリングキット・E2	1161C001	32,000円	3,500円	HDDミラーリング機能に、HDDデータ暗号化機能を加えたオプション。 HDD暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。
	オプションHDD(3.5inch/1TB)・M1	8660B001	70,000円	2,500円	HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・E2でミラーリング機能を使用するときに必要なオプション。
	リムーバブルHDDキット・AB2	3741B002	98,000円	5,000円	ミラーリング導入済の場合、故障した一方のHDDのホットスワップに対応。キットにはHDD2台分の部材が含まれています。
	(e)ACCESS MANAGEMENT SYSTEM 拡張キット・B1	1642B018	20,000円	*2	本体UIで使える機能をユーザごとに制限可能にするオプション。
	音声ガイドダンスキット・F1	3681B002	70,000円	2,500円	コピー/SEND基本操作画面の音声読み上げを可能にするオプション。
その他	(e)リモートFAX送信キット・A1	3679B010	30,000円	2,500円	リモートFAX機能を利用するクライアント機に必要なオプション。
	USBデバイスポート・A3	8661B001	10,000円	1,500円	本体にICカードリーダーなどを装着可能にするオプション。
	マルチメディアリーダー/ライター・A3	8662B001	50,000円	1,500円	SDカード、SDHCカード、CFカード、Micro Drive、Memory Stick、Memory StickProにデータを保存したり、これらのカード内のデータを印刷する際に必要なオプション。 ※取付けにはUSBデバイスポート・A3が必要です。
	エクスライト i1 Basic Pro 2 KHG0906	2232V880	オープン価格	—	エクスライト社製の測色器。高精度なキャリブレーションを実施するのに必要です。

*1 imagePRESS Serverへのインストール作業時に限ります。

*2 サービス担当に設定作業を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

製 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	磁気式カードリーダー。
コピーカードリーダー取付けキット・A4	3730B004	5,000円	—	コピーカードリーダー・F1を取付けする際に必要なキット。
カードセット・A1(1～30番)	4781B001	16,200円	—	—
カードセット・A2(31～100番)	4781B002	38,000円	—	—
カードセット・A3(101～200番)	4781B003	49,000円	—	—
カードセット・A4(201～300番)	4781B004	49,000円	—	—
カードセット・A5(301～500番)	4781B005	98,000円	—	—
カードセット・A6(501～1000番)	4781B006	225,000円	—	—

製 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
ステイプル・J1	6707A001	4,000円	—	ステイプル針5,000本×3個(ステイプルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1用)。
ステイプル・D3	0250A013	2,800円	—	中綴じ針2,000本×2個(中綴じフィニッシャー・T1用)。

商 品 名		サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚あたりの単価
普通紙	高白色用紙 GF-C081 (81.4g/㎡)	A3	4044B001	10,440円/箱	500枚×3冊/箱	6.96円
		A4	4044B002	8,700円/箱	500枚×5冊/箱	3.48円
厚紙	高白色用紙 GF-C209 (209g/㎡)	A3	4044B007	11,550円/箱	100枚×4冊/箱	28.88円
		A4	4044B008	11,550円/箱	100枚×8冊/箱	14.44円
	高白色用紙 GF-C300 (300g/㎡)	A3	4044B037	27,600円/箱	250枚×2冊/箱	55.20円
		A4	4044B038	13,800円/箱	250枚×2冊/箱	27.60円

ステイブル
フィニッシャー・T1

中綴じ
フィニッシャー・T1

外付け2穴
パンチャー・C1

本体

多段デッキ・C1

PODデッキ
ライト・C1

PODデッキ
ライトXL・A1

単位:mm

*1 2本の本体の電源プラグは、別々の電源システムのコンセントに接続してください。
 *2 長尺用トレイ・B1装着時の寸法です。
 *3 本体接続時は、572mmになります。
 *4 長尺用トレイ・R1または長尺用排紙トレイ・C1装着時は939mmになります。

※各オプション間に5mmの隙間が必要です。


100V
15A

プラグ形状(刃側)

100V 15A

50Hz/60Hz共通
適用規格: JIS C8303
極数2(接地極付)

＜手差し給紙ユニット・B1／コピートレイ・R2装着時＞



(立面操作部右寄せ時) ※ 別途、背面スペースの確保が必要です。
単位:mm

2,936
(※ 扉開含む)

商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C650series	8501B005	3,500,000円	25,000円
(e)imagePRESS C65 ライセンス	1134C002	450,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円	
imagePRESS Server H300 V2.0	2132C011	2,900,000円	12,000円
手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円	4,000円
PODデッキライトXL・A1	2575C001	650,000円	10,000円
PODデッキライト取付けキット・B1	1137C001	30,000円	—
ステイブルフィニッシャー・T1	8005B001	280,000円	5,000円
オプション電源・V1	8493B001	25,000円	—
長尺用排紙トレイ・C1	1229C001	20,000円	—
imagePRESS C850/ C650シリーズスターターキット	2988V425	50,000円	—
本体・オプション計		8,965,000円	56,000円

1,952
(※ 隙間含む)

商品名	商品コード	標準価格	取付料	
imagePRESS C650series	8501B005	3,500,000円	25,000円	
(e)imagePRESS C65 ライセンス	1134C002	450,000円		
立面操作部・G1	1135C001	500,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円		
imagePRESS Server G200	8515B036	980,000円		9,500円
手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円		4,000円
コピートレイ・R2	0164C002	10,000円		—
imagePRESS C850 / C650シリーズスターターキット	2988V425	50,000円	—	
本体・オプション計		6,050,000円	38,500円	

Diagram showing the width of the machine with dimensions:

2,370
(※ 扉開き時)

商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C650series	8501B005	3,500,000円	25,000円
(e)imagePRESS C65 ライセンス	1134C002	450,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円	
imagePRESS Server G200	8515B036	980,000円	9,500円
PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	7,500円
PODデッキライト取付けキット・B1	1137C001	30,000円	—
手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円	4,000円
中綴じフィニッシャー・T1	8006B001	450,000円	5,500円
オプション電源・V1	8493B001	25,000円	—
imagePRESS C850 / C650シリーズスターターキット	2988V425	50,000円	—
本体・オプション計		6,945,000円	51,500円

■主なオプション仕様

■多段デッキ・C1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ (139.7mm×182mm～330.2mm×487.7mm)
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	2,000枚 (80g/m ²) ×3段
電源／最大消費電力	AC 100V、3.7A、50/60Hz共通 / 約880W
大きさ／質量	950mm(幅)×797mm(奥行)×1,040mm(高さ) / 約155 kg
本体接続時の占有寸法*1	2,282mm(幅)×982mm(奥行)

*1 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1 装着時。

■PODデッキライト・C1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ (139.7mm×148mm～330.2mm×487.7mm)、封筒*1*2*3
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	3,500枚 (80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、2.4A、50/60Hz共通 / 約480W
大きさ／質量	717mm(幅)×686mm(奥行)×568mm(高さ) / 約76kg
本体接続時の占有寸法*4	2,049mm(幅)×982mm(奥行)

*1 紙種によって使用できない場合があります。

*2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、9×13インチ

*3 10×13インチは、封筒搬送キット・G1 なしで使用できます。

*4 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1 装着時。

■PODデッキライトXL・A1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ (139.7mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×762.0mm)、封筒*1*2*3
用紙坪量	487.7mm以下:52g/m ² ～300g/m ² 487.7mm超:64g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	487.7mm以下:3,500枚 (80g/m ²) 487.7mm超:1,000枚 (80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、2.4A、50/60Hz / 約480W
大きさ／質量	1,105mm(幅)×686mm(奥行)×574mm(高さ) / 約113kg
本体接続時の占有寸法*4	2,419mm(幅)×934mm(奥行)

*1 紙種によって使用できない場合があります。

*2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、9×13インチ

*3 10×13インチは、封筒搬送キット・G1 なしで使用できます。

*4 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1 装着時。

■インデックス紙アタッチメント・F1

用紙サイズ	A4/LTR
給紙容量	高さ60mm (300～400枚相当)
質量	約0.1kg

■手差し給紙ユニット・B1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ (100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)、封筒*1*2
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	100枚 (80g/m ²) *3

*1 紙種によって使用できない場合があります。

*2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ

*3 用紙により連続給紙できない場合があります。

■長尺用トレイ・B1／長尺用排紙トレイ・C1

用紙サイズ	100mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×762.0mm
用紙坪量	64g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	1枚*1
排紙容量／排紙枚数	50枚 (80g/m ²)

*1 長尺用トレイ・B1のみ。

*2 解像度は600dpiに限りです。

* ページ印字、部数印字、スタンプ機能は非対応です。

■封筒搬送キット・F1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、COM10、No.10、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ
積載可能枚数(高さ)	50枚
質量	約30g

■封筒搬送キット・G1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10、No.10、ISO-C5、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ、9×12インチ
積載可能枚数(高さ)	長形3号*1 160mm 洋形長3号、角形2号*2、6×9インチ、9×12インチ、COM10、No.10、ISO-C5、DL 100 mm Monarch 70 mm
質量	約1.5kg

*1 封筒の構造がサイド貼りの場合は100mm。

*2 封筒の構造がサイド貼りの場合は45mm。

■コピートレイ・R2

トレイ容量	250枚 (80g/m ²)
大きさ／質量	422mm(幅)×382mm(奥行)×175mm(高さ) / 約1.2kg
本体接続時の占有寸法*1	1,952mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)

*1 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。

■ステイブルフィニッシャー・T1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ (100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)*1、封筒
用紙坪量 トレイA	52g/m ² ～256g/m ²
用紙坪量 トレイB	52g/m ² ～300g/m ²
用紙坪量 トレイC	52g/m ² ～300g/m ²
トレイ容量 トレイA	<u>仕上げ設定なし(ノンソート)</u> 【A4、B5、A5R】高さ43mm以下、または250枚 【330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ21mm以下、または125枚
トレイ容量 トレイB	<u>仕上げ設定なし(ノンソート)</u> 【A4、B5、A5R】高さ188mm以下、または1300枚*2 【330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ96mm以下、または650枚 <u>ソート・グループ</u> 【A4、B5】高さ188mm以下、または1300枚*2 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 <u>仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:</u> <u>サイズ混載時</u> 高さ96mm以下、または650枚 ホチキス 【A4、B5】1300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
トレイ容量 トレイC	<u>仕上げ設定なし(ノンソート)</u> 【A4、B5】高さ347mm以下、または2450枚*2 【A5R】高さ243mm以下、または1700枚*2 【330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ96mm以下、または650枚 <u>ソート・グループ</u> 【A4、B5】高さ243mm以下、または1700枚*2 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 <u>仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:</u> <u>サイズ混載時</u> 高さ96mm以下、または650枚 ホチキス 【A4、B5】1300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
ステイブル枚数*3	【A4、B5】50枚 (80g/m ²) 【A3、B4、A4R】30枚 (80g/m ²)
ステイブル位置	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5
電源／最大消費電力	本体より供給/385W以下
大きさ／質量	644mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)*4/約48kg
本体接続時の占有寸法	2,179mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*5 2,413mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*6

*1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取り付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mmになります。なお長尺用紙はトレイBへの排紙のみ行えます。

*2 薄紙または坪量59g/m²以下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96mm以下、または650枚。

*3 用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。

*4 長尺用トレイ・B1装着時は、939mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)になります。

*5 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ収納時)

*6 外付け2穴パンチャー・C1、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ拡張時)

■外付け2穴パンチャー・C1

用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
用紙坪量	52g/m ² ～256g/m ²
パンチ穴数／穴径	2穴:6.5mm
パンチ間隔	2穴:80mm
パンチ屑受け容量	約10,000枚 (80g/m ²)
電源／最大消費電力	電源本体より供給
大きさ／質量	107mm(幅)×615mm(奥行)×825mm(高さ) / 7.7kg

* フィルム、ラベル用紙、ペラム用紙、はがき、封筒は使用できません。

■中綴じフィニッシャー・T1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ (100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)*1、封筒
用紙坪量 トレイA	52g/m ² ～256g/m ²
用紙坪量 トレイB	52g/m ² ～300g/m ²
用紙坪量 トレイC	52g/m ² ～300g/m ²
トレイ容量 トレイA	<u>トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート)</u> 【A4、B5、A5R】高さ43mm以下、または250枚 【330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ21mm以下、または125枚
トレイ容量 トレイB	<u>トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート)</u> 【A4、B5、A5R】高さ188mm以下、または1300枚*1 【330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ96mm以下、または650枚 <u>ソート・グループ</u> 【A4、B5】高さ188mm以下、または1300枚*2 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、650枚 <u>仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:</u> <u>サイズ混載時</u> 高さ96mm以下、または650枚 ホチキス 【A4、B5】1300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
トレイ容量 トレイC	<u>トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート)</u> 【A4、B5】高さ347mm以下、または2450枚*2 【A5R】高さ247mm以下、または1700枚*2 【330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ96mm以下、650枚 <u>ソート・グループ</u> 【A4、B5】高さ243mm以下、または1700枚*2 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 <u>仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:</u> <u>サイズ混載時</u> 高さ96mm以下、または650枚 ホチキス 【A4、B5】1300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
ステイブル枚数*3	【A4、B5】50枚 (80g/m ²) 【A3、B4、A4R】30枚 (80g/m ²)
ステイブル位置	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5
中とじ	【ステイブル可能枚数】16枚 (80g/m ²) 表紙1枚含む。 【未とじ折り可能枚数】1枚 (60g/m ² ～256g/m ²) 【サイズ】305mm×457mm、A3、B4、A4R 【表紙の厚さ】60g/m ² ～256g/m ² で、かつ本文以上の坪量。*4 【容量】1～5枚/25部、6～10枚/15部、11～16枚/10部
電源／最大消費電力	本体より供給 / 385W以下
大きさ／質量	646mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)*5/約72kg
本体接続時の占有寸法	2,181mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*6 2,413mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*7

*1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取り付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mmになります。なお長尺用紙はトレイBへの排紙のみ行えます。

*2 薄紙または坪量59g/m²以下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96mm以下、または650枚。

*3 用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。

*4 用紙の種類や厚さによって、サドル可能枚数が少なくなることがあります。

*5 長尺用トレイ・B1装着時は、939mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)になります。

*6 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ収納時)

*7 外付け2穴パンチャー・C1、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ拡張時)

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2018年04月現在のものです。●WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript 3およびPostScriptロゴは米国Adobe Systems社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。