

Canon

**imagePRESS
C65**



すべては、
色彩のプロフェッショナルのために。



あなたの

吹き込むアイデアを

最大限に美しく。

imagePRESS C65登場。

鮮やかな色彩、繊細なグラデーション。

そのクオリティーを忠実に再現するために

キヤノンは色再現性、描写力を徹底的に磨き上げました。

目指したのは、最上級の美しさ。

色彩表現の可能性を、テクノロジーで切り開いてきたキヤノン。

その印刷クオリティーは、ビジネスに違いを作ります。



imagePRESS C65

連続プリント速度：65ppm




心を揺り動かす豊かな色彩や質感を、あますところなくデザインキャンブに再現できる。

クリエイティブな仕事には繊細な色彩表現が不可欠です。
色彩や質感のリアリティーをそのままに極限の忠実さで再現する能力。
それが、デジタルデバイスが浸透した時代のハイエンドプリンターに
求められる第一の条件です。

世界初32本の赤色マルチレーザーが彩る高精細な2400dpi

世界初・32本の赤色マルチレーザーを照射する「R-VCSELテクノロジー」を採用。赤外よりも波長の短い赤色レーザーを使用することで、より小さいスポット径を実現し、高精細な出力が可能になりました。また、斜行補正や直角補正のほか、台形補正を行うことで正確な描画が可能です。

※R-VCSEL はソニー株式会社との共同開発



マットコート紙にも対応した柔軟なグロスコントロール

用紙の質感にマッチした光沢を再現するグロスコントロール機能を搭載しています。
普通紙や上質紙、コート紙などに適した自然な光沢を再現できるだけでなく、
マットコート紙にも合うようにグロス感を抑えた出力ができます。



高い色再現や最適な光沢感を実現するCVトナー

CV (Consistently Vivid Color) トナーは、色材の分散状態を微細に保ちながら溶融特性を最適化することにより、オフセット印刷に迫る高い色再現や多様なメディアに応じた最適な光沢感を実現しました。


色変換の誤差を軽減するデバイスリンクプロフィール

Lab変換を行わないデバイスリンクプロフィールに対応することで、ターゲットとなる色に対し高精度なカラーマッチング処理を行います。
※キヤノンがプロフィール作成を行う「デバイスリンクプロフィール作成サービス」に対応しています。

新設計カラーテーブルによる豊かな色彩表現

新開発CVトナーと新設計カラーテーブル採用により、広色域での出力を実現。深みのある高濃度な出力から、低濃度でのやさしい表現まで、新設計のカラーテーブルがエンジン性能をコントロールし、より滑らかな階調性と立体感のある豊かな印刷を可能にしました。

●色域比較イメージ




コート紙と非コート紙の色味再現を近づけるカラー調整機能

CMYKの濃度を調整するカラー調整機能を、非コート紙とコート紙の用紙ごとに設定でき、各用紙によって異なる階調性やグレーバランスを考慮した色合わせが容易に行えます。高濃度、中濃度、低濃度で細かい設定ができるため精度の高い色味再現が可能です。



出カイメージに適した組み合わせを選べる多彩なスクリーン

様々なスクリーンの中から出力物に合った2種類のスクリーンを選択できます。
安定性に優れたラインのほか、ジャギーが目立ちやすいテキストやグラフィックに適したドットを組み合わせることで高画質な出力が可能です。





High Quality

Stability

常に正確な商品イメージを伝えられる。 環境の変化に左右されない抜群の安定性。

商品の紹介を行うカタログなどでは、特に忠実な色再現性が求められます。気温や湿度など出力環境が変化しても、安定した色再現を実現する。正確な商品イメージを伝えるためには、こうした先進の技術を備えたプリンターが求められます。




Conservation >>>

保 全

優れた表面性と耐久性で劣化を 極限まで抑える次世代CV[※]トナー

トナーの表面特性を改良し耐久性を大幅に向上させたことで、高品質かつ安定した色味で大量印刷が可能になりました。転写性にも優れ、さまざまなメディアにおいてガサツキを軽減し、高品質な色味再現を維持します。




CVトナー

※Consistently Vivid Color

ランダムパッチテストチャートによる 高精度な自動階調補正

CMYKトナーの濃度バランスの状態を整えるためのキャリブレーションとして、CMYK各色のグラデーションをランダムに配置したテストチャートを採用することで面内ムラの影響を軽減し、より精度の高い補正ができます。*

※マルチカラーイメージリーダーユニット・K1を使用する場合。



単色ごとの補正では対応しきれないエリアまで、幅広い色域を補正。


混色をバランスよく補正する自動色調補正機能

CMYKトナーを単色ごとではなく、複数のトナーを組み合わせた混色をバランスよく補正する自動色調補正機能を搭載しています。従来の階調補正ではできなかった多次色の変動を補正することで、広範囲な色域において優れた色味の再現を可能にしました。

*マルチカラーイメージリーダーユニット・K1が必要です。

色味安定性を高めるエアフローと冷却ダクト機構

現像器回りの温度上昇が要因となる色味変動を抑えるため、エアフローによる冷却風と冷却ダクトを装備しました。この排熱効果によって現像器周辺を低温度に維持すると同時に、熱による現像剤やトナーの劣化も防止することで、優れた色味安定性を実現します。



排熱



冷却風

Development >>>

現 像

トナーを常に安定供給する VF (Vertical Flow) 現像

現像器内にトナー滞留を引き起こさない構造を採用することで安定したトナー供給を実現しました。濃度や画質の安定性向上につながります。



トナーが滞らず円滑に流れるため、常にクリーンなトナーを供給。

色の境目の白抜けを 高精度に補正するトラッピング機能

版ずれによって発生する色の境目の白抜けを自動または任意の幅で緩和できるトラッピング機能を搭載しています。補正によって最終出力イメージをリアルに再現します。

絨

トラッピング補正前

絨

トラッピング補正後

高品質なプリントを、 いつでも、手軽に、ストレスフリーで。

連続出力時の安定した色再現性、精度の高い表裏の見当あわせ、
白抜けを補正するトラッピング機能。
高品質なプリントを手軽に実現する、
理想的な安定性能がクリエイティブを支えます。




Fixing >>>

定着

高生産性を維持するIH技術とベルト冷却機能


Induction Heating (IH) 技術によって予熱をせずに定着ベルトを瞬時に高温にすることを可能にしたほか、大幅に消費電力を削減しました。冷却ファン・ダクトによるベルト冷却効果で定着温度の安定化も実現し、メディア混載時にも高い生産性を誇ります。



ツイン定着ベルト「Advanced-TBF」を採用

熱伝導率の高い上下2本のツイン定着ベルト「Advanced-TBF」を採用し、優れた定着性を実現しました。ローラー定着に比べて搬送時の圧力を抑え、用紙のカールや波打ちの発生も軽減しています。高性能な用紙搬送・定着技術によって高品質な仕上がりをサポートします。

定着時の圧力を抑えたことで、
用紙のカールや波打ちを低減。




Transcription >>>

転写

連続出力時も高い補正効果を発揮するMulti-D.A.T.*


転写ベルト上に配置されたCMYの紙間パッチ濃度を測色し、理想濃度とのズレを補正します。各色5階調のパッチを採用することで低濃度域から高濃度域まで正確な補正を行い、安定した色味の再現を実現しています。

※Multi-Density Adjustment Technology



高精度な紙位置制御を実現する新レジストレーション技術

用紙搬送時の斜行をローラーの逆回転で補正するほか、センサーによる左端レジ補正機構を搭載しました。省スペースでありながら精度の高い表裏見当を実現しています。



表裏の出力位置合わせが容易な、セミオート調整

調整用のチャートを出力し、プリンター本体のスキャナーで読み取るだけで、レジスト／斜行／直角／台形／倍率の補正が容易に行えます。目視による測定や補正值の入力が必要なく、どなたでも短時間に正しい補正が行えます。

レジスト

斜行

直角

台形

倍率

限りなく完成品に

近いサンプルで、

説得力をアップさせる。

Flexibility


エンボス紙やコート紙はもちろん、
表面に凸凹のある特殊用紙にも高精細プリント。
だから商品パッケージやサイン、カードなども、
完成品に近いサンプルが作れます。
リアルな素材感、質感でのプレゼンテーションは、
クライアントへのアピール力が大きく違います。

用紙対応の幅をさらに広げる弾性素材のITBベルト

弾性素材のITBベルトを採用し、凹凸のあるエンボス紙や再生紙などの印刷にも高品位な出力が可能です。さまざまな表面のメディアでも文字画像の中抜けを防止し、高いトナー転写性を実現しました。



エンボス紙や再生紙など、
表面に空間や凹凸のある
用紙にもしっかり転写。



はがきや各種封筒も利用できる柔軟な用紙対応力

封筒や郵便はがきなどにも対応し、いずれも手差しおよび本体カセット給紙が可能です。優れた用紙対応力で、多彩なサイズの印刷にフレキシブルに対応します。



幅広いドキュメント制作を実現する長尺紙に対応

最大762.0mmまでの長尺紙に対応。パッケージやブックカバー、3つ折りメニューの印刷など用途が広がります。さらに自動両面にも対応しているため、容易に出力が可能です。




長尺用トレイ

幅広い
用紙対応力で
長尺紙も出力可能。

用紙へのこだわりに応える豊富な用紙銘柄対応

普通紙や厚紙などの「基本用紙」、用紙銘柄ごとに最適なプロセス条件が登録された「用紙データベース」、ユーザーが登録する「ユーザー設定用紙」の3種類の用紙設定システムを搭載しました。用紙ごとに最適なエンジンプロセスを図り、各用紙が持つ特性を活かした出力が可能です。



Efficiency



さらなる安心とスピードを。 チーム間でのイメージ共有がもっと効率的に。

クライアントからの校正やリクエストをチーム間で共有したい場合には、
スキャンしたイメージを安全に一齐送信できるしくみが便利です。
メンバーがいち早く同じイメージを共有することがプロジェクト成功の秘訣となります。

Security >>>

不正アクセスを抑止する「MAC&IPアドレスブロック」

不正アクセスを抑止したり、機器の使用を制限するため、ネットワークへの接続をMACアドレスやIPアドレスで制限したり、許可することができます。

本体内部情報の漏えいリスクを低減する「HDDデータ暗号化」

HDD内のデータを暗号化し、万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。「HDDデータ暗号化」は、セキュリティ機能の評価適性を保証するISO15408(コモンクライテリア)認証(EAL3)を取得した「Canon MFP Security Chip」を搭載しています。

※「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・E2」が必要です。

データ改ざんを抑止する「IPSec/IEEE802.1X」

暗号技術によりデータ改ざんを抑止するプロトコルIPSec、高レベルのユーザー認証方式が利用できるIEEE802.1X(RADIUS)認証に対応。ネットワーク通信におけるセキュリティを高めます。

情報漏えいを防止する「セキュアプリント」


プリンタードライバーからパスワードを設定しジョブを送信することで、自動印刷による情報漏えいを防止します。本体でパスワードを入力した時のみ受信済みジョブを印刷するため、機密文書などの印刷に有効です。



ジョブデータの機密性を高める「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどを行う際にHDD内に生成される原稿のデジタルデータをジョブ終了と同時に上書き消去します。また、HDD内部データの不正アクセスを防ぐ、HDDロック機能も搭載しています。

●ジョブデータの削除



Usability >>>

用途に応じたPDFを書き出すPDF生成

高圧縮PDFや暗号化PDFはもちろん、公文書の電子化に対応した「PDF/A-1b」やAdobe® Reader(V7以降)で注釈の追加、修正といった簡単な編集ができる「Reader Extensions」付きPDF*など、ドキュメント活用の幅を広げる多様なPDFを生成できます。 ※「(e) Reader Extensions PDF拡張キット・F1」が必要です。

●imagePRESS C65で対応するPDF

■高圧縮PDF

スキャンする文書のデータ容量を約1/10まで圧縮。ネットワークやサーバーへの負担を軽減しながら、ネットワーク上での情報活用を促進します。

■ウェブ表示用に最適化されたPDF

ウェブ上のPDFを、ダウンロードしたページから順次閲覧できるように最適化されたPDF。スキャンデータをウェブで配布する際に便利です。

■LiveCycle™ Rights Management ES

アクセス制御サーバーAdobe®「LiveCycle™ Rights Management ES」と連携。生成したPDFファイルのセキュリティを高めます。

■サーチャブルPDF*1

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDFにテキスト情報を付加。情報検索を効率化し、ドキュメントの有効活用を促進します。

■暗号化PDF*2

ファイルを開封する際にパスワードの入力が必要となるPDFです。第三者による不正閲覧を抑止し、情報の機密性を高めます。

■他にも便利なPDFに対応


文字の読みやすさ・図形の美しさを高める「アウトラインPDF」*3、文書の原本性を確保する「電子署名PDF」*4など、幅広いPDF生成をサポートします。

*1「(e)サーチャブルPDF拡張キット・F1」が必要です。
*2「(e)スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1」が必要です。
*3「(e)スキャンソリューション機能拡張キット・F1」が必要です。
*4「(e)ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。

紙文書を効率よく再利用できる「Office Open XML対応」*

スキャン時にOCR処理でテキスト情報を付加し、手軽にPowerPoint形式に変換。図形データのアウトライン処理も行います。紙文書データを入力・編集する手間を大幅に軽減し、再利用を促進します。

※「(e)スキャンソリューション機能拡張キット・F1」が必要です。



カラーユニバーサルデザイン

色覚の個人差を問わず利用する人の視認性に配慮した製品を認定する「カラーユニバーサルデザインCUDO(NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構が運営)」を取得しています。



Environment >>>

世界水準の基準で貢献する環境対応

バイオマスプラスチックの採用やRoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラムといった各種環境基準に適合しています。

- スリープ時の低消費電力(1W)によりオフィスの省エネルギーに貢献。
- エコマークや国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法に適合。
- 当製品は2019年7月22日メカ出荷からRoHS指令(特定10物質)に対応しています。

※エコマーク認定番号…第16155011号



Productivity

アウトソーシングしていた印刷を自社で実現。

最新の情報を、いち早くパンフレットに反映したい。

こうしたニーズを満たすには、デザインから印刷、製本までの作業を、社内で一貫して行うことが有効です。

アウトソーシングでは不可能なスピードで、高品質な印刷を実現します。

3 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1

●COPY

カラー・モノクロ毎分65枚(A4ヨコ)の連続コピー速度で、効率的なコピーワークを実現します。

●SCAN&SEND

高精度かつ高速な両面同時スキャン。毎分140ページ(カラー)、200ページ(モノクロ)読み込みが可能*。

また、スキャン文書のPCへの送信やユーザーボックスへの保管が簡単にできます。

※ 設定により異なります。

4 立面操作部・G1

操作しやすい10.4インチの大型操作パネル。ハードディスクに保存された文書も容易に確認できます。操作画面は、よく利用する機能のみを表示させるなどカスタマイズが可能です。

5 手差し給紙ユニット・B1 / 6 手差し補助トレイ・C2

封筒やはがきサイズのほか、330.2mm×487.7mmまで対応しています。手差し補助トレイ・C2を装着すると、手差し給紙時の斜行を軽減できます。

※多段デッキ・C1装着時は使用できません。

7 長尺用トレイ・B1 / 8 長尺用排紙トレイ・C1

最大330.2mm×762.0mmまで給紙可能な長尺用手差しトレイと長尺用排紙トレイです。

※長尺用トレイ・B1は給紙側・排紙側のセット、長尺用排紙トレイ・C1は排紙側のみ。

9 PODデッキライト・C1

330.2mm×487.7mmまで対応し、最大3,500枚(80g/㎡)の用紙をセットできます。「エアアシスト給紙機構」を採用することで、安定した給紙を実現しています。


10 PODデッキライトXL・A1

最大3,500枚(80g/㎡)の用紙をセットできる他*、487.7mm超の長尺用紙も1,000枚(80g/㎡)給紙可能なため、大量の長尺印刷が可能です。

※330.2mm×487.7mmまでの場合。

11 多段デッキ・C1

最大6,000枚(80g/㎡)の給紙が可能な3段のカセットには「エアアシスト給紙機構」を採用し、搬送部には「重送検知機構(オプション)」も搭載することで、重送を防ぎ、高速かつ安定した用紙搬送が可能です。コート紙・厚紙・薄紙、定形サイズ・不定形サイズの用紙にマルチ対応しています。



回収トナー容器のユーザー交換により ダウンタイムを低減

大容量の回収トナー容器を採用し、本体フロントの取り出しやすい位置に配置しました。交換時には専門サービスを必要とせず、オペレーターによる交換が可能のため、ダウンタイム低減に寄与します。



出力中も稼動したままトナーを交換可能

稼動中も出力プロセスを停止させることなく簡単かつスピーディに、トナー交換が行えます。メンテナンス性に優れ、ダウンタイムレスな運用が可能です。



1 ステイプルフィニッシャー・T1 / 中綴じフィニッシャー・T1

最大4,000枚*1の大量積載。コーナー綴じ、2カ所綴じで50枚(80g/㎡)、中綴じ*2で16枚(80g/㎡)ホチキスが可能です。長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を装着すれば、最大330.2mm×762.0mmまでの長尺用紙排紙に対応します。

※1 A4 80g/㎡の場合。

※2 中綴じフィニッシャー・T1のみ対応。



2 外付け2穴パンチャー・C1

ステイプルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1に装着し、2穴パンチ機能を拡張できます。



Server

imagePRESS Server

カンパの色味も正確に再現できるカラーマネジメント。


実際の仕上がりイメージを共有することが、クライアントとの信頼関係を築きます。

そのためには、カンパ段階での色再現性の高さが不可欠。

どこまで正確に色彩の再現をコントロールできるか。それが成功の鍵を握ります。

Job Management

- 直観的かつ操作性に優れたユーザーインターフェースで高度なジョブ管理に対応する「Command WorkStation」



- ドラッグ&ドロップでファイル(PDF/PS/EPS/TIFF)だけでなくフォルダ単位での印刷ジョブのインポート
- 複数のキーワードによるジョブのフィルタリング
- RIP済み待機ジョブのプレビュー
- トナーや用紙の残量の確認
- 複数サーバーの一元管理
- ジョブリストからのリプリント

- imagePRESS Serverに直接接続したモニタ上で本体の操作も可能になる「Unity Display」*1



- プレビューを見ながら「中綴じ」や「巻き三つ折り」、「ギャングアップ」など多彩なテンプレートを利用した面付けの他、トンボやジョブ名、折りマークが追加できる「Fiery Impose」*2




Workflow

- ドラッグ&ドロップするだけで印刷設定して出力できる「Hot Folders ver.3」
- PDFを直接RIP処理できる「AdobePDF Print Engine」*1

Color Management

- 指定したプロセスカラーを、定義したスポットカラーに置き換える「2色印刷マッピング」*3 *4
- 定義済みCMYK階調カーブを指定することで、簡単にジョブ全体の色味調整が可能な「Image Viewer Curves」
- RIP済みジョブに対して、プレビューを見ながらカラーホイールやトーンカーブを使った色補正が行える「Image Viewer」*3
よく使うトーンカーブを登録し、ドライバー側で選択も可能。
- 元データを変更することなく、ジョブのページまたはシートごとに指定してカラーデータを変換する「グレースケール変換」*5



Print Quality

- ビジュアル編集機能で高品質な仕上がりを支える「Image Enhance Visual Editor」*1
- 色の境目の白抜きを高精度に補正する「自動トラッピング機能」



- *1 imagePRESS Server H300のみ対応。
- *2 別途オプション「Fiery Impose」が必要です。
- *3 imagePRESS Server H300用オプションの「GAPremium package web activate」が必要です。
- *4 imagePRESS Server G200用オプションの「GA basic web activate」が必要です。
- *5 別途オプション「Fiery Compose」が必要です。

Service

COLOR MANAGEMENT SERVICE

デバイスリンクプロファイル作成サービス

専任サポートスタッフが訪問し、印刷物・DDCP・ICCプロファイル等のターゲットカラーのデバイスリンクプロファイルの作成および操作・品質の維持管理に関するレクチャを行います。通紙可能な印刷本紙でのプロファイル作成に対応することで、デザインカンパからオンデマンドブルーまで、より良いカラーマッチング環境の構築が可能になります。また、複数のimagePRESSを同じターゲットにマッチングすることで、デバイス間差のより少ないプリント環境が構築できます。

※有償です。

■ サービス実施の流れ



CONTENTS SERVICE

iPデザインサービス

プリンティングビジネスにおけるクライアント企業へのサービス向上のために。現場のパフォーマンスアップ、制作時間の短縮によるコスト抑制を実現する2つのサービスをご用意しました。

	デザインテンプレート	ストックフォトコンテンツ
スタンダード会員 年会費 0円	Illustrator形式 約700点	RF20%/RM15% OFF
ビジネス会員 年会費 30,000円	Illustrator形式 約700点 ラベルマティ/PowerPoint形式 約380点(年費30点含む)	RF20%/RM15% OFF
プレミアム会員 年会費 60,000円	Illustrator形式 約2,000点(年費300点含む) ラベルマティ/PowerPoint形式 約380点(年費30点含む)	RF30%/RM30% OFF

DESIGN TEMPLATE for 印刷関連ビジネス

プロがデザインした多彩なテンプレートを使って、効果的に印刷物を提供できるようになるサービスです。

STOCK PHOTO amanaimages

アマナイメージズが保有する豊富なストックフォトを利用して、ビジュアル効果を高められるサービスです。

デザインテンプレートとストックフォトを自在に組み合わせてクオリティもアップ！
付加価値の高い販売促進ツールを提供できるようになります。

◆ imagePRESS C65 主な仕様

imagePRESS C65	
形式	リーダー・プリンター分離型コンソールタイプ
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度*1	600dpi×600dpi
書き込み解像度	2400dpi×2400dpi
階調	256階調
複写原稿*1	最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで) 330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*2、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×762.0mm*3)、封筒*2*4*5
用紙サイズ	
用紙坪量*6	カセット:52g/㎡～220g/㎡*7 手差しデッキ:52g/㎡～300g/㎡ (手差し給紙ユニット-B1*8、多段デッキ-C1*9、PODデッキライトXL-A1*11)
画像欠け幅	先端4.0mm、後端4.0mm、左2.5mm、右2.5mm
ウォームアップタイム	420秒以下(室温20度)
ファーストコピータイム*1	フルカラー 白黒 7.7秒(カラー優先設定時) 白黒 6.9秒(白黒優先設定時)
連続複写速度*12	A3 カラー:34枚/分、モノクロ:34枚/分 B4 カラー:36枚/分、モノクロ:36枚/分 A4 カラー:65枚/分、モノクロ:65枚/分 B5 カラー:65枚/分、モノクロ:65枚/分
連続複写枚数*1	9,999枚
複写倍率定型*1	1.00、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25
ズーム*1	25～400% (1%刻み)
給紙方式	カセット 550枚×3段
給紙容量	手差し*8 100枚×13 デッキ 2,000枚×3段(多段デッキ-C1*9)
電源	100V15A×2*14、50Hz/60Hz共通
最大消費電力	電源系:1470W以下、定着系:1500W以下
標準消費電力量(TEC値)	9.5kwh
大きさ(立面操作部・G1装着時)	1,530mm(幅)×982mm(奥行)×1,424mm(高さ)
質量	約316kg(トナーボトル/マルチカラーイメージリーダーユニット-K1/立面操作部-G1を含む)
機械占有寸法	1,952mm(幅)×982mm(奥行)
メモリー容量	3.5GB
ハードディスク容量	1TB
付加機能*1	自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー(20件)、割り込みコピー、カラー選択(カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー(6色)、2色(Bk+6色)、白黒)、原稿の種類(文字・印刷写真、文字・印画紙写真、文字・印刷写真、印画紙写真、地図、セカンドコピー(孫コピー))、濃度(マニュアル)、背景調整(自動/マニュアル)、仕上げ(ソート、グループ、90度回転)、両面、見開き2ページ、表紙(表紙/裏表紙)、製本、挿入紙(合紙、章紙、インデックス紙)、OHP中差し、ページ集約(2in1/4in1/8in1)、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転(イメージビート/鏡像/エリア指定、カラー調整(カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整)、ワンタッチ調整(鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/レトリック調モノクロ)、シャープネス、イメージ合成、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴(3つ前まで)、よく使う設定(9個)など

- *1 コピー機能はオプションです。
*2 紙種により使用できないことがあります。
*3 487.7mm超の長尺紙をご使用の場合は、手差し給紙ユニット-B1/手差し補助トレイ-C2/長尺用トレイ-B1またはPODデッキライトXL-A1(全てオプション)をご使用ください。
*4 使用できる封筒の種類は、次とおりです。定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch 不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
*5 次の封筒は、本体カセットで封筒搬送ユニット-F1なしで使用できます。角形2号、ISO-C5、9×12インチ、10×13インチ
*6 利用可能な範囲のすべての用紙について、性能を保証するものではありません。詳しくは弊社担当セールスまたは担当サービスまでお問い合わせください。
なお、用紙の填料であるタルクは、本機の画像形成に悪影響を及ぼすことがあります。
*7 本体カセットよりラベル紙/コート紙の給紙は出来ません。
*8 手差し給紙ユニット-B1はオプションです。多段デッキ装着時は使用できません。
*9 多段デッキ-C1はオプションです。
*10 PODデッキライト-C1はオプションです。
*11 PODデッキライトXL-A1はオプションです。
*12 用紙種類、給紙オプション、排紙オプションにより異なります。
*13 用紙により連続給紙できない場合があります。
*14 2本の電源プラグは、別々の電源系統のコンセントに接続してください。

製品ご導入にあたって

imagePRESS C65の導入をご検討のお客様には、プロダクションシステムセンターにて実機による検証をお願いしております。ご希望の用紙を使用して、お客様のビジネスにマッチする画質品質、仕上がりが品質であるかをご確認ください。

プロダクションシステムセンターは、どなたでもご利用いただけます。(完全予約制、弊社ホームページよりお申込み下さい。)
<http://cweb.canon.jp/solution/ip/psc/index.html>

オンラインサポートシステム「NETEYE」



ネットアイは、インターネットを利用して遠隔モニタリングするシステムです。エラーや紙づまりおよびトナーの残量の情報をネットアイセンターへ自動通知することで、管理業務や消耗品の在庫スペースの効率化、万が一、トラブルが起きた際の速やかな対応を可能にし、お客さまの管理負担を軽減します。また、インターネット上のサーバーとのやり取りには暗号化されたプロトコルHTTPSを利用。PCでのインターネット接続と同レベルのセキュリティ環境でモニタリングを実現しています。

●製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2019年07月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますのでご了承願います。●別途保守サービスが必要で、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、Mac OSは、Apple Inc. の商標です。●Adobe、Acrobat Reader、PostScript、PostScript 3及びPostScriptコは、米国Adobe Systems社の商標です。●IPX/SPXは米国Novellinc.の米国における商標です。●Canon、Canonロゴ、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のサンプルは実際のプリントアウトとは異なります。●本カタログ内の画面は、ハメコ合成です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
キヤノン imagePRESS ホームページ
canon.jp/ca-printer

キヤノンお客様相談センター
プロダクション連絡係 (imagePRESS)
050-555-90053

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00～17:00(土日祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)*海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9626をご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

◆ imagePRESS Server H300 V2.0 主な仕様

CPU	Intel Core i5-4570S, 2.9GHz up to 3.6GHz,w,Turbo (Turbo Boost時最大 3.6GHz)
OS	Windows 10 Enterprise 2016LTSB
メモリー	4GB
記憶装置	HD 1TB 外部メディア DVD/CD-RW
プロトコル	TCP/IP
ページ記述言語	Adobe Postscript 3 Co-Dev3020 Adobe PDF Print Engine 4.0
搭載フォント	和文:Adobe標準New CIDフォント5書体リュウミン-L-KL、中ゴシックBBB、太ミンA101、太ゴB101、じゅん101 欧文:138書体
大きさ	233mm(幅)×464mm(奥行)×530mm(高さ)

◆ imagePRESS Server G200 主な仕様

CPU	Intel Pentium G4400, 3.3GHz
OS	Linux
メモリー	4GB
記憶装置	HDD 500GB 外部メディア -
プロトコル	TCP/IP
ページ記述言語	Adobe Postscript 3 Co-Dev3020
搭載フォント	和文:Adobe標準New CIDフォント2書体 リュウミン-L-KL、中ゴシックBBB 欧文:138書体
大きさ	285mm(幅)×93mm(奥行)×295mm(高さ)

◆ マルチカラーイメージリーダーユニット-K1 主な仕様

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R 原稿坪量 片面原稿:38～220g/㎡ 両面原稿:カラー64～220g/㎡、モノクロ50～220g/㎡
原稿の収容可能枚数	300枚(80g/㎡)
原稿読取速度 (A4 ヨコ)	コピー時 (600dpi) 片面読取:カラー70ページ/分、モノクロ120ページ/分 両面同時読取:カラー70ページ/分、モノクロ120ページ/分 スキャン時 (300dpi) 片面読取:カラー120ページ/分、モノクロ120ページ/分 両面同時読取:カラー140ページ/分、モノクロ200ページ/分

◆ プッシュスキャン機能*1

形式	カラスキャナー
最大原稿読取サイズ	コピー仕様に準ずる
読取解像度	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読取速度	片面読取:カラー120ページ/分、モノクロ120ページ/分 両面同時読取:カラー140ページ/分、モノクロ200ページ/分
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	FTP (TCP/IP)、SMB (TCP/IP)、WebDAV
対応OS	SMB Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2003 R2 SP2/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2 SP1/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Red Hat Linux 9 Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13 FTP Windows® Server 2008 SP2/Windows® Server 2008 R2 SP1/Internet Information Services 7.5/Windows® 7/Internet Information Services 7.5/Windows® 8/Windows® Server 2012/Internet Information Services 8.0/Windows® 8.1/Windows® Server 2012 R2/Internet Information Services 8.5/Windows® 10/Windows® Server 2016/Internet Information Services 10 Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/Solaris 10/Red Hat Linux 9 WebDAV Windows® Server 2008 SP1/Windows® Server 2008 R2 SP1/Internet Information Services 7.5/Windows® 7/Internet Information Services 7.5/Windows® 8/Windows® Server 2012/Internet Information Services 8.0/Windows® 8.1/Windows® Server 2012 R2/Internet Information Services 8.5/Windows® 10/Windows® Server 2016/Internet Information Services 10 Mac OS X Server 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/Solaris 10/Red Hat Linux 9 SMTP Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/Lotus Domino R7.0/Sandmail 8.14.4
データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、XPS、OOXML (PowerPoint、Word)
カラーモード	自動(カラー/グレースケール)、自動(カラー/白黒2値)、カラー、グレースケール、白黒2値
画像モード	文字、文字/写真、写真
付加機能	PDF:高圧縮、アウトライン、少数色、暗号化、サーチャブル、機器署名、ユーザー署名、タイムスタンプ、リニアライズ*2、PDF/A-1b、Reader Extensions、ポリシー XPS:高圧縮、サーチャブル、機器署名、ユーザー署名 OOXML:PowerPoint、Word、サーチャブル

- *1 マルチカラーイメージリーダーユニット-K1の装着が必要です。
*2 Web表示用に最適化されたPDFのことです。

◆ プルスキャン機能

形式	カラスキャナー
最大原稿読取サイズ	コピー仕様に準ずる
読取解像度	75dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi (主走査×副走査)
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2008/Windows® Server 2012/Windows® Server 2016
ドライバー	TWAIN/WIA準拠*1
ドライバー動作環境	上記ソフトウェアが動作するコンピュータ
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール

*1 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限りです。

- コピー後の使用環境によってはラミネート加工をお勧めします。
●法律により、そのコピーを所有するだけでなく罰せられるものがありますのでご注意ください。
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
②政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作権物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は許されず。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2019年07月現在

00542149