

製品価格一覧表

■本体価格

製 品 名	商品コード	標準価格	合 計	備 考
imagePRESS C650 ※別途必須選択オプションを選択			5,200,000円	カラー／モノクロ65枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダー ユニット・K1のセット。(Adobe純正 PostScript3プリンター機能／LIPS Vプリンター 機能／Send機能 標準装備) *1*2
imagePRESS C650series	8501B005	3,500,000円		
(e)imagePRESS C650ライセンス	1134C001	650,000円		
立面操作部・G1	1135C001	500,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円		
imagePRESS C850/C650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円		

*1 コピー／スキャン機能をご使用されないお客様は、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1の代わりにプリンタカバー・H1とオートグラデーションセンサー・A1を装着してください。
*2 別途、必須選択オプションより、排紙オプションを追加してください。

■必須選択オプション ※いずれかの排紙オプションが必要です。

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
排紙	コピートレイ・R2	0164C002	10,000円	—	本体左側面部に取り付ける250枚積載可能な排紙トレイ。*1
	ステイブルフィニッシャー・W1	0117C001	750,000円	4,500円	1,000枚＋4,000枚(80g/㎡)で最大5,000枚積載。コーナーとじ(100枚)、ダブルとじ(100枚)が可能。*1
	中綴じフィニッシャー・W1	0118C001	1,050,000円	5,000円	1,000枚＋4,000枚(80g/㎡)で最大5,000枚積載。コーナーとじ(100枚)、ダブルとじ(100枚)、中綴じ(25枚)が可能。*1
	ステイブルフィニッシャー・T1	8005B001	280,000円	5,000円	最大4,000枚積載。コーナーとじ(50枚)、ダブルとじ(50枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。*1 *2
	中綴じフィニッシャー・T1	8006B001	450,000円	5,500円	最大4,000枚積載。コーナーとじ(50枚)、ダブルとじ(50枚)、中綴じ(16枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。*1 *2
	オプション電源・V1	8493B001	25,000円	—	電源キット。ステイブルフィニッシャー・T1または中綴じフィニッシャー・T1装着時に必要です。
	大容量スタッカー・H1	0965C002	1,850,000円	4,500円	スタックトレイ2段(3,000枚×2)、アウトプットトレイ 200枚で最大6,200枚積載可能。 取付けには、電源ケーブル 100V/7Aが必要です。
	電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円	—	電源ケーブル。大容量スタッカー・H1装着時に必要です。
	大容量スタッカーサイドカバー	7168B008	15,000円	—	最終排紙先が大容量スタッカー・H1で終わる場合に必要なサイドカバーオプション。

*1 コピートレイ・R2、ステイブルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1、ステイブルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1を同時に装着することはできません。
*2 ステイブルフィニッシャー・T1または中綴じフィニッシャー・T1選択時は、大容量スタッカー・H1および後処理オプションを同時に装着できません。

■本体関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
給紙	手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円	4,000円	本体右側面部に取り付ける100枚給紙可能な手差しトレイ。*1 *2
	多段デッキ・C1	1136C001	980,000円	8,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3段(2,000枚×3)計6,000枚(80g/㎡)収容可能。*2 *3
	PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	7,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3,500枚(80g/㎡)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。*3
	PODデッキライトXL・A1	2575C001	650,000円	10,000円	最大330.2mm×487.7mmの用紙を3,500枚(80g/㎡)、長尺用紙最大330.2mm×762.0mmを1,000枚(80g/㎡)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。*3
	PODデッキライト取付けキット・B1	1137C001	30,000円	—	PODデッキライト・C1またはPODデッキライトXL・A1装着時に必要なオプション。
給排紙関連	手差し補助トレイ・C2	8079B002	65,000円	1,500円	手差しトレイ給紙時の斜行補正用オプション。
	長尺用トレイ・B1	1228C001	50,000円	2,500円	487.7mm超の長尺用紙を手差しから給紙する場合に必要なオプション。 給紙側と排紙側の長尺用延長トレイのセットです。取付けには手差し給紙ユニット・B1、手差し補助トレイ・C2が必要です。 本オプションを装着する場合には、長尺用排紙トレイ・C1は必要ありません。
	インデックス紙アタッチメント・F1	8930B001	12,000円	—	インデックス紙プリント時に必要。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・F1	8928B001	12,000円	—	本体カセット用封筒アタッチメント。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・G1	8929B001	65,000円	—	PODデッキライト・C1/PODデッキライトXL・A1用封筒アタッチメント。
	重送検知キット・A1	3111B001	50,000円	2,000円	多段デッキから給紙する用紙の重送を検出。取付けには、多段デッキ・C1が必要です。

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
給排紙関連	パンチャーユニット・BT1	5738B003	70,000円	2,000円	ステイブルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1に装着可能な2穴／4穴パンチャー。
	外付け2穴パンチャー・C1	8613B001	70,000円	3,000円	ステイブルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1に装着可能な2穴パンチャー。
	長尺用排紙トレイ・C1	3097C001	20,000円	—	487.7mm超の長尺用紙を排紙するために必要な排紙用延長トレイ。(排紙側のみ) 長尺用トレイ・B1は使わずPODデッキライトXL・A1からのみ長尺用紙を給紙する場合に必要なオプションです。
	大容量スタッカー用長尺トレイ・A1	0965C003	40,000円	—	487.7mm超の用紙を大容量スタッカー・H1のトプトレイに排紙する場合に必要なオプション。
	EasyLift	5423B001	118,000円	—	大容量スタッカー・H1のオプション。スタッカーからの用紙取り出しを補助する器具です。
後処理	インサーター・N1	0102C001	470,000円	2,000円	表紙および中紙を任意の箇所に挿入するオプション。2段(200枚×2)計400枚(80g/㎡)セット可能。 取付けには、インサーターオプションコントローラーキット・A1が必要です。
	インサーターオプションコントローラーキット・A1	0161C001	60,000円	—	インサーター・N1を取付けする際に必要なキット。
	パーフェクトバインダー・E1	0652C001	3,600,000円	10,000円	背表紙を糊付け後、三方断裁するインラインくるみ製本機。 ^{*4}
	ペーパーフォールディングユニット・J1	0103C001	1,070,000円	3,000円	Z折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、2つ折りが可能な紙折りオプション。
	トリマー・F1	1140C001	1,250,000円	10,000円	中とじ製本時に用紙の先端をカットするインライン小口断裁機。装着には中綴じフィニッシャー・W1が必要です。
	天地トリマー・A1	2827B001	2,500,000円	2,500円	中とじ製本時に用紙の天地をカットし、トリマー・F1と組み合わせる事で三方断裁を可能にする断裁機。装着には中綴じフィニッシャー・W1、トリマー・F1、トリマーコンベア・A1が必要です。
	トリマーコンベア・A1	1140C002	150,000円	—	天地トリマー・A1装着時に必要なオプション。
その他	プリンタカバー・H1	0097C001	10,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・K1を装着しない場合に必要。
	オートグラデーションセンサー・A1	8498B001	20,000円	2,000円	プリンタカバー・H1装着時に必要なオプション。
	リーダーヒーターキット・G1	3110B002	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・K1の開閉を支援するハンドル。
	imagePRESS C7000VP用敷板	2989B001	70,000円	—	荷重分散板、2枚1セット。(1枚あたりの大きさ:幅890mm×奥行き487.5mm×厚さ4mm) パーフェクトバインダー・E1、大容量スタッカー・H1、トリマー・F1、天地トリマー・A1いずれかのオプション装着時は、敷設を推奨します。
	省スペースモニター取付けキット・A2	2353B003	150,000円	2,500円 ^{*5}	本体操作部を省スペース化するためのキット。取付けには、ペンギンアームが必要です。
	日本フォームサービス ペンギンアーム FFP-PA75-C3-F-S	1155V494	オープン価格	—	省スペースモニター取付けキット・A2装着時に必要です。

*1 用紙により連続給紙できない場合があります。
 *2 手差し給紙ユニット・B1と多段デッキ・C1を同時に装着することはできません。
 *3 多段デッキ・C1、PODデッキライト・C1、PODデッキライトXL・A1を同時に装着することはできません。
 *4 別途、インサーター・N1の装着を推奨します。
 *5 既設機への取付けの場合は、10,000円となります。

■ システム関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
スキャン	(e) スキャンソリューション機能拡張キット・F1	3405B038	100,000円	*1	アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF／XPS生成機能、Office Open XML生成機能を拡張するオプション。
	(e) Reader Extensions PDF拡張キット・F1	0249C002	32,000円	*1	Adobe Reader上でも、注釈や電子署名の付加、変更したファイルの保存などの操作を可能にするPDFファイルの生成機能を拡張するオプション。
	(e) サーチャブルPDF拡張キット・F1	0248C002	50,000円	*1	サーチャブルPDF／XPS生成機能を拡張するオプション。
	(e)スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1	3406B010	100,000円	*1	暗号化PDF生成機能、機器署名PDF生成機能を拡張するオプション。
	(e)ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B021	160,000円	*1	ユーザー署名PDF／XPS生成機能、タイムスタンプPDF生成機能を拡張するオプション。
セキュリティ	データ消去キット・C1	4002B001	40,000円	*1	HDD残存データの完全消去を行うオプション。
	HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E2	1161C001	32,000円	3,500円	HDDミラーリング機能に、HDDデータ暗号化機能を加えたオプション。 HDD暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。
	オプションHDD (3.5inch／1TB)・M1	8660B001	70,000円	2,500円	HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E2でミラーリング機能を使用するときに必要なオプション。
	リムーバブルHDDキット・AB2	3741B002	98,000円	5,000円	ミラーリング導入済の場合、故障した一方のHDDのホットスワップに対応。 キットにはHDD2台分の部材が含まれています。
	(e)暗号化セキュアプリントキット・B1	1337B016	50,000円	*1	Windowsパソコンからの暗号化セキュアプリント機能を拡張するオプション。
	(e)ACCESS MANAGEMENT SYSTEM 拡張キット・B1	1642B018	20,000円	*1	本体UIで使える機能をユーザごとに制限可能にするオプション。
	iPRセキュリティキット・B1 for IEEE 2600.2	1482C001	50,000円	7,500円	IEEE 2600.2 CC認証取得モデルにするために必要なオプション。別途、データ消去キット・C1、HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E2、(e)ACCESS MANAGEMENT SYSTEM 拡張キット・B1が必要です。
その他	音声ガイドンスキット・F1	3681B002	70,000円	2,500円	コピー／SEND基本操作画面の音声読み上げを可能にするオプション。
	ウェブブラウザ拡張キット・H1	2738B005	98,000円	*1	本体UIでウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション。
	(e)リモートFAX送信キット・A1	3679B010	30,000円	2,500円	リモートFAX機能を利用するクライアント機に必要なオプション。
	USBデバイスポート・A3	8661B001	10,000円	1,500円	本体にICカードリーダーなどを装着可能にするオプション。
	マルチメディアリーダー／ライター・A3	8662B001	50,000円	1,500円	SDカード、SDHCカード、CFカード、Micro Drive、Memory Stick、Memory StickProにデータを保存したり、これらのカード内のデータを印刷する際に必要なオプション。※取付にはUSBデバイスポート・A3が必要です。

*1 サービス担当に設定作業を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

■管理オプション

製 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	磁気式カードリーダー。
コピーカードリーダー取付けキット・A4	3730B004	5,000円	—	コピーカードリーダー・F1を取付けする際に必要なキット。
カードセット・A1(1～30番)	4781B001	16,200円	—	—
カードセット・A2(31～100番)	4781B002	38,000円	—	—
カードセット・A3(101～200番)	4781B003	49,000円	—	—
カードセット・A4(201～300番)	4781B004	49,000円	—	—
カードセット・A5(301～500番)	4781B005	98,000円	—	—
カードセット・A6(501～1000番)	4781B006	225,000円	—	—

■消耗品価格


製 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
グルー・A1	1093B001	55,000円	—	パーフェクトバインダー用糊15kg。
グルー・A2	1093B002	20,000円	—	パーフェクトバインダー用糊5kg。
ステイプル・N1	1007B001	15,000円	—	ステイプル針5,000本×3個(ステイプルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1用)。
ステイプル・P1	1008B001	14,000円	—	中綴じ針5,000本×2個(中綴じフィニッシャー・W1用)。
ステイプル・J1	6707A001	4,000円	—	ステイプル針5,000本×3個(ステイプルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1用)。
ステイプル・D3	0250A013	2,800円	—	中綴じ針2,000本×2個(中綴じフィニッシャー・T1用)。

■用紙価格


商 品 名		サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価
普通紙	省資源用紙 GF-600(60g／m ²)	A3	3948B001	7,500円／箱	500枚×3冊／箱	5.00円
		A4	3948B002	6,250円／箱	500枚×5冊／箱	2.50円
	CS-680 (68g／m ²)	A3	3876B001	8,160円／箱	500枚×3冊／箱	5.44円
		A4	3876B002	6,800円／箱	500枚×5冊／箱	2.72円
		B4	3876B003	10,350円／箱	500枚×5冊／箱	4.14円
		B5	3876B004	5,300円／箱	500枚×5冊／箱	2.12円
	高白色用紙 GF-C081 (81.4g／m ²)	A3	4044B001	10,440円／箱	500枚×3冊／箱	6.96円
		A4	4044B002	8,700円／箱	500枚×5冊／箱	3.48円
		B4	4044B009	13,000円／箱	500枚×5冊／箱	5.20円
		B5	4044B010	7,200円／箱	500枚×5冊／箱	2.88円
		450mm×320mm	4044B018	オープン価格	250枚×4冊／箱	—
厚紙	高白色用紙 GF-C104(104g／m ²)	A3	4044B003	11,550円／箱	200枚×5冊／箱	11.55円
		A4	4044B004	11,550円／箱	200枚×10冊／箱	5.78円
		B4	4044B011	9,050円／箱	200枚×5冊／箱	9.05円
		B5	4044B012	9,050円／箱	200枚×10冊／箱	4.53円
		450mm×320mm	4044B022	11,050円／箱	200枚×4冊／箱	13.81円
	高白色用紙 GF-C157(157g／m ²)	A3	4044B005	11,550円／箱	200枚×3冊／箱	19.25円
		A4	4044B006	11,550円／箱	200枚×6冊／箱	9.63円
		B4	4044B013	9,900円／箱	200枚×4冊／箱	12.38円
		B5	4044B014	9,900円／箱	200枚×8冊／箱	6.19円
		450mm×320mm	4044B026	13,150円／箱	200枚×3冊／箱	21.92円
	高白色用紙 GF-C209(209g／m ²)	A3	4044B007	11,550円／箱	100枚×4冊／箱	28.88円
		A4	4044B008	11,550円／箱	100枚×8冊／箱	14.44円
		B4	4044B015	8,400円／箱	100枚×4冊／箱	21.00円
		B5	4044B016	8,400円／箱	100枚×8冊／箱	10.50円
		450mm×320mm	4044B030	11,550円／箱	100枚×4冊／箱	28.88円
厚紙	CLC5000専用 最厚口用紙250g	A3	7322A001	23,000円／箱	250枚×2冊／箱	46.00円
		A4	7322A002	11,500円／箱	250枚×2冊／箱	23.00円
	高白色用紙 GF-C300(300g／m ²)	A3	4044B037	27,600円／箱	250枚×2冊／箱	55.20円
		A4	4044B038	13,800円／箱	250枚×2冊／箱	27.60円
その他	KOKUYO OHP VF-1420N	A4	1269V524	4,500円／冊	50枚	90.00円

※imagePRESSシリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。

■機械寸法



単位:mm




- ※各オプション間に5mmの隙間が必要です。
 *1 2本の電源プラグは、別々の電源系統のコンセントに接続してください。
 *2 長尺用トレイ・B1装着時の寸法です。
 *3 本体接続時は、572mmになります。
 *4 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1装着時は、1,136mmになります。
 *5 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1装着時は、939mmになります。

プラグ形状(刃側)	
200V 15A	100V 15A
50Hz / 60Hz共通 適用規格: JIS C8303 極数2 (接地極付)	50Hz / 60Hz共通 適用規格: JIS C8303 極数2 (接地極付)


占有面積

<手差し給紙ユニット・B1 / コピートレイ・R2装着時>




※ 別途、背面スペースの確保が必要です。
 *1 トリマー・F1装着時は、1,813mmです。
 単位:mm

構成01 (最小構成)



商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C650series	8501B005	3,500,000円	26,500円
(e)imagePRESS C650 ライセンス	1134C001	650,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円	
手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円	4,000円
コピートレイ・R2	0164C002	10,000円	—
imagePRESS C850/C650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円	—
本体・オプション計		5,270,000円	30,500円

構成02




2,370
(※隙間含む)

最大5,250枚給紙
64ページ中綴じ製本

商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C650series	8501B005	3,500,000円	26,500円
(e)imagePRESS C650 ライセンス	1134C001	650,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円	
PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	7,500円
PODデッキライト取付けキット・B1	1137C001	30,000円	—
手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円	4,000円
中綴じフィニッシャー・T1	8006B001	450,000円	5,500円
オプション電源・V1	8493B001	25,000円	—
imagePRESS C850/C650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円	—
本体・オプション計		6,165,000円	43,500円

構成03



4,250
(※隙間含む)

最大7,650枚給紙
100ページ中綴じ製本
小口断裁

商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C650series	8501B005	3,500,000円	26,500円
(e)imagePRESS C650 ライセンス	1134C001	650,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円	
多段デッキ・C1	1136C001	980,000円	8,500円
中綴じフィニッシャー・W1	0118C001	1,050,000円	5,000円
トリマー・F1	1140C001	1,250,000円	10,000円
imagePRESS C850/C650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円	—
本体・オプション計		8,480,000円	50,000円

※ オプション構成に応じて敷板の追加を推奨します。

■主なオプション仕様

■多段デッキ・C1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ (139.7mm×182mm～330.2mm×487.7mm)
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	2,000枚 (80g/m ²) ×3段
電源／最大消費電力	AC 100V、3.7A、50/60Hz共通 / 約880W
大きさ／質量	950mm (幅) ×797mm (奥行) ×1,040mm (高さ) / 約155 kg
本体接続時の占有寸法*1	2,282mm (幅) ×982mm (奥行)

*1 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1 装着時。

■PODデッキライト・C1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ (139.7mm×148mm～330.2mm×487.7mm)*2、封筒*1*3*4
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	3,500枚 (80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、2.4A、50/60Hz共通 / 約480W
大きさ／質量	717mm (幅) ×686mm (奥行) ×568mm (高さ) / 約76kg
本体接続時の占有寸法*5	2,049mm (幅) ×982mm (奥行)

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
*2 大容量スタッカー・H1装着時は、最小通紙可能サイズが140×182mmになります。
*3 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形：長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形：6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
*4 10×13インチは、封筒搬送キット・G1 などで使用できます。
*5 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1 装着時。

■PODデッキライトXL・A1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ (139.7mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×762.0mm)*2、封筒*1*3*4
用紙坪量	487.7mm以下：52g/m ² ～300g/m ² 487.7mm超：64g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	487.7mm以下：3,500枚 (80g/m ²) 487.7mm超：1,000枚 (80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、2.4A、50/60Hz / 約480W
大きさ／質量	1,105mm (幅) ×686mm (奥行) ×574mm (高さ) / 約113kg
本体接続時の占有寸法*5	2,419mm (幅) ×934mm (奥行)

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
*2 大容量スタッカー・H1装着時は、最小通紙可能サイズが140×182mmになります。
*3 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形：長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形：6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
*4 10×13インチは、封筒搬送キット・G1 などで使用できます。
*5 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1 装着時。

■インデックス紙アタッチメント・F1

用紙サイズ	A4/LTR
給紙容量	高さ60mm (300～400枚相当)
質量	約0.1kg

■手差し給紙ユニット・B1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ (100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)*2、封筒*1*3
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	100枚 (80g/m ²) *4

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
*2 大容量スタッカー・H1装着時は、最小通紙可能サイズが140×182mmになります。
*3 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形：長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形：6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
*4 用紙により連続給紙できない場合があります。

■長尺用トレイ・B1／長尺用排紙トレイ・C1

用紙サイズ	100mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×762.0mm
用紙坪量	64g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	1枚*1
排紙容量／排紙枚数	50枚 (80g/m ²)

- *1 長尺用トレイ・B1のみ。
* 解像度は600dpiに限りです。
* ページ印字、部数印字、スタンプ機能は非対応です。

■封筒搬送キット・F1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、COM10、No.10、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ
積載可能枚数 (高さ)	50枚
質量	約30g

■封筒搬送キット・G1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10、No.10、ISO-C5、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ、9×12インチ
積載可能枚数 (高さ)	長形3号*1 160mm 洋形長3号、 角形2号*2、6×9インチ、9×12インチ、COM10、No.10、ISO-C5、DL 100 mm、Monarch 70 mm
質量	約1.5kg

- *1 封筒の構造がサイド貼りの場合は100mm。
*2 封筒の構造がサイド貼りの場合は45mm。

■コピートレイ・R2

トレイ容量	250枚 (80g/m ²)
大きさ／質量	422mm (幅) ×382mm (奥行) ×175mm (高さ) / 約1.2kg
本体接続時の占有寸法*1	1,952mm (立面操作部・G1最右部まで) ×982mm (奥行)

*1 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。

■インサーター・N1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、ユーザー設定サイズ (182mm×182mm～330.2mm×487.7mm)
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	上段/下段：200枚 (80g/m ²) ×2
電源／最大消費電力	AC 100V、1.0A、50/60Hz共通 / 約120W
大きさ／質量	746mm (幅) ×793mm (奥行) ×1,407mm (高さ) / 約61kg
本体接続時の占有寸法*1	2,676mm (立面操作部・G1最右部まで) ×982mm (奥行)

*1 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1、ステイブルフィニッシャー・W1または中綴じフィニッシャー・W1装着時。

■大容量スタッカー・H1

用紙サイズ*1	330mm×483mm、320×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ (140mm×182mm～330.2mm×487.7mm)	
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²	
トレイ容量	スタック部トレイ	3,000枚 (80g/m ²) ×2
	排紙トレイ	200枚 (80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、15A、50/60Hz共通/300W以下	
大きさ／質量	899mm (幅) ×745mm (奥行) ×1,040mm (高さ) / 約120kg	

*1 大容量スタッカー・H1装着時は、本体通紙可能最小サイズが140×182mmになります。(封筒含む)

■ペーパーフォールディングユニット・J1

用紙サイズ	【Z折り】A3/B4/A4R 【C折り、外3つ折り、内3つ折り、2つ折り、4つ折り】A4R
用紙坪量	【Z折り、C折り、外3つ折り、内3つ折り、2つ折り】 52g/m ² ～105g/m ² 、 【4つ折り】52g/m ² ～90g/m ²
用紙種類	薄紙2 (52 g/m ² ～63g/m ²)、薄紙1 (64g/m ² ～79g/m ²)、 普通紙1 (80g/m ² ～90g/m ²)、普通紙2 (91 g/m ² ～105g/m ²)、 色紙、再生紙、コート紙
電源／最大消費電力	フィニッシャーより供給 / 約150W
大きさ／質量	336mm(幅)×793mm(奥行)×1190mm(高さ) / 約71kg
本体接続時の占有寸法*1	2,676mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)

*1 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1、ステイブルフィニッシャー・W1または中綴じフィニッシャー・W1装着時。

■パーフェクトバインダー・E1

製本方法	くるみ製本	
断裁方法	東回転方式3方向または1方向 (小口) カット (断裁なし可)	
製本サイズ*1 (三方断裁後)	幅：203mm～297mm 長さ：138mm～216mm	
製本厚さ	約1mm～25mm (表紙含まず)	
断裁範囲	天地：13mm～79mm、小口：6.5mm～49.5mm	
本文／挿入紙	枚数	坪量52g/m ² ～63g/m ² 紙：30～200枚 (製本厚さ25mm以下) 坪量64g/m ² ～80g/m ² 紙：10～200枚 (製本厚さ25mm以下) 坪量81g/m ² ～105g/m ² 紙：10～150枚 (製本厚さ25mm以下) 坪量106g/m ² ～163g/m ² 紙：1～10枚 (挿入紙のみ)
	サイズ	幅：257.0mm～320.0mm 長さ：182.0mm～228.6mm A4、B5、特A4 (226mm×310mm)、SRA4 (225mm×320mm)
	坪量*2	52g/m ² ～163g/m ²
表紙	枚数	1枚
	サイズ	幅：257.0mm～330.2mm 長さ：364.0mm～487.7mm A3、B4、SRA3 (320mm×450mm)
	坪量*3	90g/m ² ～300g/m ²
電源／最大消費電力	AC 200V、3.0A、50/60Hz共通 / 約630W	
大きさ*4／質量	922mm (幅) ×791mm (奥行) ×1,300mm (高さ) / 約308kg	

- *1 仕上がりサイズ微調整により、幅 (天地) ±1mm、長さ (小口) ±0.5mmの調整が可能です。
*2 用紙の種類や印字画像によっては落丁などが起こる場合があります。
その場合、用紙や印字画像を変更していただく場合があります。
*3 坪量251g/m²以上の用紙を表紙として使用する場合は、横目の用紙を使用してください。
*4 本体背面のコネクタおよび電源コード部の大きさは含まれていません。

■ステイブルフィニッシャー・W1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm*)、封筒
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
トレイ容量*2 トレイA(上段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R】高さ147mm以下、または1000枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 【サイズ混載時】高さ147mm以下、または1000枚 【Z折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】 30枚/1部10枚 【2つ折り(ペーパーフォールディングユニット・J1 装着時のみ)】 50 枚
トレイ容量*2 トレイB(下段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 大量積載モードが「OFF」の場合 【A4、B5】高さ285mm以下、または2000枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ147mm 以下、または1000 枚 大量積載モードが「ON」の場合*3 【A4、B5】高さ490mm 以下、または4000枚 【A4R、B5R】高さ285mm 以下、または2000枚 【A3、B4】高さ216mm 以下、または1500枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm】 高さ147mm 以下、または1000枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時*4 大量積載モードが「OFF」の場合 【A4、B5】高さ285mm 以下、または2000枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ147mm 以下、または1000枚 大量積載モードが「ON」の場合*3 【A4、B5】高さ490mm以下、または4000枚 【A4R、B5R】高さ285mm以下、または2000枚 【A3、B4】高さ216mm以下、または1500枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm】 高さ147mm以下、または1000枚 ホチキス 【A4、B5】3000枚/200部(高さ423mm相当) 【A4R、B5R】2000枚/200部(高さ285mm相当) 【A3、B4】1500枚/200部(高さ216mm相当) 【Z折り(ペーパーフォールディングユニット・J1 装着時のみ)】 30枚/1部10枚 【2つ折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】 50 枚
ステイブル枚数*5	【A4、B5】100 枚(80g/m ²)または紙厚が11mm 以下で、98枚(80g/m ²) +2枚(256g/m ²) 【A3、B4、A4R、B5R】50枚(80g/m ²)または紙厚が5.5mm以下で、48 枚(80g/m ²) +2枚(256g/m ²)
ステイブル位置	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5、ユーザー設定 サイズ(210mm×182mm～297mm×432mm) 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、ユーザー設定 サイズ(182mm×182mm～297mm×432mm)
電源／最大消費電力	AC 100V、10A、50/60Hz共通 / 500W以下
大きさ／質量	800mm(幅)×792mm(奥行)×1239mm(高さ) / 約130kg
本体接続時の占有寸法*6	2,335mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)

*1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mm
になります。なお、長尺用紙はトレイAへの排紙のみ行えます。
*2 A4またはB5の用紙を約2,000枚以上積載する場合は、トレイB→トレイAの順序で排紙してください。
*3 用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。
*4 混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値がトレイBの容量となります。
*5 用紙の種類や厚さによって異なります。
*6 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。

■中綴じフィニッシャー・W1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm*)、封筒
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ²
トレイ容量*2 トレイA(上段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R】高さ147mm以下、または1000枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 【サイズ混載時】高さ147mm 以下、または1000枚 【Z折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】 30枚/1部10枚 【2つ折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】 50枚
トレイ容量*2 トレイB(下段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 大量積載モードが「OFF」の場合 【A4、B5】高さ285mm以下、または2000枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ147mm以下、または1000枚 大量積載モードが「ON」の場合*3 【A4、B5】高さ490mm以下、または4000枚 【A4R、B5R】高さ285mm以下、または2000枚 【A3、B4】高さ216mm以下、または1500枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm】 高さ147mm以下、または1000枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時*4 大量積載モードが「OFF」の場合 【A4、B5】高さ285mm以下、または2000枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ147mm以下、または1000枚 大量積載モードが「ON」の場合*3 【A4、B5】高さ490mm以下、または4000枚 【A4R、B5R】高さ285mm以下、または2000枚 【A3、B4】高さ216mm以下、または1500枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm】 高さ147mm以下、または1000枚 ホチキス 【A4、B5】3000枚/200部(高さ423mm相当) 【A4R、B5R】2000枚/200部(高さ285mm相当) 【A3、B4】1500 枚/200部(高さ216mm相当) 【Z折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】 30枚/1部10枚 【2つ折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】 50枚
ステイブル枚数*5	【A4、B5】100 枚(80g/m ²)または紙厚が11mm 以下で、98枚(80g/m ²) +2枚(256g/m ²) 【A3、B4、A4R、B5R】50枚(80g/m ²)または紙厚が5.5mm以下で、48 枚(80g/m ²) +2枚(256g/m ²)
ステイブル位置	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5、ユーザー 設定サイズ(210mm×182mm～297mm×432mm) 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、ユーザー設定サイズ (182mm×182mm～297mm×432mm)
中とじ	【ステイブル可能枚数】25 枚(80g/m ²)表紙1枚含む。*5 【未とじ折り可能枚数】5枚(80g/m ²)*5 【サイズ】330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm× 457mm、A3、B4、A4R、ユーザー設定サイズ(210mm×279.4mm～ 330.2mm×487.7mm) 【表紙の厚さ】164g/m ² 以上、かつ本文以上の坪量。*5
電源／最大消費電力	AC 100V、10A、50/60Hz共通 / 500W以下
大きさ／質量	800mm(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ) / 約180kg
本体接続時の占有寸法*6	2,335mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)

*1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mm
になります。なお、長尺用紙はトレイAへの排紙のみ行えます。
*2 A4またはB5の用紙を約2,000枚以上積載する場合は、トレイB→トレイAの順序で排紙してください。
*3 用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。
*4 混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値がトレイBの容量となります。
*5 用紙の種類や厚さによって異なります。
*6 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1 装着時。

■パンチャーユニット・BT1

用紙サイズ	【2穴】A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、ユーザー設定サイズ(182mm× 182mm ～297mm×432mm) 【4穴】A3、B4、A4、B5、ユーザー設定サイズ(257mm×182mm～ 297mm×432mm)
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ² (コート紙の場合は209g/m ² まで)
パンチ穴数／穴径	2穴/4穴:6.5mm
パンチ間隔	80mm
パンチ肩受け容量	約6,000枚(80g/m ²)*1
電源／最大消費電力	フィニッシャーより供給
大きさ／質量	フィニッシャーに内蔵/約3kg

*1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

■トリマー・F1

断裁	【枚数*1】50枚(80g/m ²)、48枚(80g/m ²)+2枚(300g/m ²) 【サイズ】A4R、A3、SRA3(320mm×450mm)、B4、ユーザー設定 サイズ(210mm×279.4mm～330.2mm×487.7mm) 【切り肩受け容量】5,000枚(搬送方向横目、切り幅20mm、A4サイズ 80g/m ²)
排紙トレイ容量	15冊(冊子サイズA4、20枚80ページ、80g/m ²)、コンティニューアスラン対応
電源／最大消費電力	フィニッシャーより供給/300W以下
大きさ／質量	1,933mm(幅)×790mm(奥行)×1,040mm(高さ)/ 約173kg

*1 用紙の種類や厚さによって異なります。

■天地トリマー・A1

断裁	【枚数*1】50枚(80g/㎡)・48枚(80g/㎡)+2枚(300g/㎡) 【サイズ】A4R、A3、SRA3(320mm×450mm)・B4、 ユーザー設定サイズ(210mm×279.4mm～330.2mm×487.7mm)
排紙トレイ容量	30冊(冊子サイズA4、20枚80ページ、80g/㎡)
電源／最大消費電力	AC 100V、4.5A、50/60Hz共通 / 440W以下
大きさ／質量	536mm(幅)×770mm(奥行)×1,040mm(高さ)／約145kg

*1 用紙の種類や厚さによって異なります。

■ステイブルフィニッシャー・T1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、 A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm× 487.7mm)*1、封筒
用紙坪量 トレイA	52g/㎡～256g/㎡
用紙坪量 トレイB	52g/㎡～300g/㎡
用紙坪量 トレイC	52g/㎡～300g/㎡
トレイ容量 トレイA	仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R】高さ43mm以下、または250枚 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、 A4R、B5R】高さ21mm以下、または125枚
トレイ容量 トレイB	仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R】高さ188mm以下、または1300枚*2 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、 A4R、B5R】高さ96mm以下、または650枚 ソート・グループ 【A4、B5】高さ188mm以下、または1300枚*2 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚 ホチキス 【A4、B5】1300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
トレイ容量 トレイC	仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5】高さ347mm以下、または2450枚*2 【A5R】高さ243mm以下、または1700枚*2 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、 A4R、B5R】高さ96mm以下、または650枚 ソート・グループ 【A4、B5】高さ243mm以下、または1700枚*2 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚 ホチキス 【A4、B5】1300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
ステイブル枚数*3	【A4、B5】50枚(80g/㎡) 【A3、B4、A4R】30枚(80g/㎡)
ステイブル位置	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5
電源／最大消費電力	本体より供給/385W以下
大きさ／質量	644mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)*4/約48kg
本体接続時の占有寸法	2,179mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*5 2,413mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*6

- *1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mm
になります。なお長尺用紙はトレイBへの排紙のみ行えます。
- *2 薄紙または坪量59g/㎡以下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96mm以下、または650枚。
- *3 用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- *4 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1装着時には、939mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)に
なります。
- *5 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ収納時)
- *6 外付け2穴パンチャー・C1、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ
拡張時)

■外付け2穴パンチャー・C1

用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
用紙坪量	52g/㎡～256g/㎡
パンチ穴数／穴径	2穴:6.5mm
パンチ間隔	2穴:80mm
パンチ肩受け容量	約10,000枚(80g/㎡)
電源／最大消費電力	電源本体より供給
大きさ／質量	107mm(幅)×615mm(奥行)×825mm(高さ)/7.7kg

* フィルム、ラベル用紙、ベラム用紙、はがき、封筒は使用できません。

■中綴じフィニッシャー・T1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、 A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm× 487.7mm)*1、封筒
用紙坪量 トレイA	52g/㎡～256g/㎡
用紙坪量 トレイB	52g/㎡～300g/㎡
用紙坪量 トレイC	52g/㎡～300g/㎡
トレイ容量 トレイA	トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R】高さ43mm以下、または250枚 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、 A4R、B5R】高さ21mm以下、または125枚
トレイ容量 トレイB	トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R】高さ188mm以下、または1300枚*1 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、 A4R、B5R】高さ96mm以下、または650枚 ソート・グループ 【A4、B5】高さ188mm以下、または1300枚*2 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、650枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚 ホチキス 【A4、B5】1300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
トレイ容量 トレイC	トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5】高さ347mm以下、または2450枚*2 【A5R】高さ247mm以下、または1700枚*2 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、 A4R、B5R】高さ96mm以下、650枚 ソート・グループ 【A4、B5】高さ243mm以下、または1700枚*2 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚 ホチキス 【A4、B5】1300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
ステイブル枚数*3	【A4、B5】50枚(80g/㎡) 【A3、B4、A4R】30枚(80g/㎡)
ステイブル位置	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5
中とじ	【ステイブル可能枚数】16枚(80g/㎡)表紙1枚含む。 【未とじ折り可能枚数】1枚(60g/㎡～256g/㎡) 【サイズ】305mm×457mm、A3、B4、A4R 【表紙の厚さ】60g/㎡～256g/㎡で、かつ本文以上の坪量。*4 【容量】1～5枚/25部、6～10枚/15部、11～16枚/10部
電源／最大消費電力	本体より供給 /385W以下
大きさ／質量	646mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)*5/約72kg
本体接続時の占有寸法	2,181mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*6 2,413mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*7

- *1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mm
になります。なお長尺用紙はトレイBへの排紙のみ行えます。
- *2 薄紙または坪量59g/㎡以下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96mm以下、または650枚
- *3 用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- *4 用紙の種類や厚さによって、サドル可能枚数が少なくなることがあります。
- *5 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1装着時には、939mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)に
なります。
- *6 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ収納時)
- *7 外付け2穴パンチャー・C1、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ
拡張時)

Canon