

製品価格一覧表

■本体価格

| 製 品 名                        |  | 商品コード    | 標準価格       | 合 計        | 備 考                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| imagePRESS C660CA            |  |          |            | 5,000,000円 | カラー／モノクロ65枚の複合機。<br>本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニットのセット。(Send機能 標準装備)*1<br>別途imagePRESS Server H350 V2.0／imagePRESS Server G250 V2.0のいずれか装着が必要です。*2<br>スターターキットには本体設置作業に必要なイニシャルトナー(C,M,Y,Bk各1本)と設置時のキャリブレーション用純正用紙が同梱されています。 |
| ※別途プリンターオプションを選択             |  |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| imagePRESS C660series        |  | 3239C001 | 3,500,000円 |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| (e)imagePRESS C660CA ライセンス   |  | 3247C002 | 450,000円   |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 立面操作部・G1                     |  | 1135C001 | 500,000円   |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| マルチカラーイメージリーダーユニット・M2        |  | 3241C007 | 500,000円   |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| imagePRESS C910シリーズ スターターキット |  | 3588V637 | 50,000円    |            |                                                                                                                                                                                                                         |

\*1 コピー／スキャン機能をご使用されないお客様は、マルチカラーイメージリーダーユニット・M2の代わりにプリンタカバー・H2とオートグラデーションセンサー・A1を装着してください。  
\*2 別途、必須選択オプションより、排紙オプションを追加してください。

＜プリンターオプション＞ ※いずれかのプリンターオプションが必要です。

| 製 品 名                       | 商品コード    | 標準価格       | 取付料     | 備 考                    |
|-----------------------------|----------|------------|---------|------------------------|
| imagePRESS Server H350 V2.0 | 3656C011 | 2,900,000円 | 12,000円 | 外付けPSプリントサーバー(タワー型)    |
| imagePRESS Server G250 V2.0 | 3655C011 | 980,000円   | 9,500円  | 外付けPSプリントサーバー(本体背面に取付) |

■搬入設置料

| 機 種               | 搬入手配料金  | 設置料金    | 備 考                                                                  |
|-------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| imagePRESS C660CA | 38,000円 | 25,000円 | 記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。 |

- キャノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定(当社の営業日に限る)にて承ります。
  - 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などは別途料金が必要となります。
  - 納品/引揚げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
  - 使用済み製品の引揚げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出搬去費」が必要となります。
- ※詳細はご購入先にご確認ください。

■必須選択オプション ※いずれかの排紙オプションが必要です。

| 製 品 名 |                  | 商品コード    | 標準価格     | 取付料    | 備 考                                                                    |
|-------|------------------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 排紙    | コピートレイ・R2        | 0164C002 | 11,500円  | —      | 本体左側面部に取り付ける250枚積載可能な排紙トレイ。*1                                          |
|       | ステイブルフィニッシャー・AC1 | 3235C001 | 280,000円 | 4,500円 | 最大3,500枚積載。コーナーとじ(65枚)、ダブルとじ(65枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。*1          |
|       | 中綴じフィニッシャー・AC1   | 3236C001 | 420,000円 | 5,000円 | 最大3,500枚積載。コーナーとじ(65枚)、ダブルとじ(65枚)、中綴じ(20枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。*1 |
|       | オプション電源・V1       | 8493B001 | 25,000円  | —      | 電源キット。ステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC1装着時に必要です。                       |

\*1 コピートレイ・R2、ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC1を同時に装着することはできません。

■本体関連オプション

| 製 品 名 |                    | 商品コード    | 標準価格     | 取付料     | 備 考                                                                                                       |
|-------|--------------------|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給紙    | 手差し給紙ユニット・C1       | 3242C001 | 60,000円  | 4,000円  | 本体右側面部に取り付ける250枚給紙可能な手差しトレイ。*1                                                                            |
|       | 多段デッキ・D1           | 4369C001 | 980,000円 | 8,500円  | 最大330.2mm×487.7mmまで、3段(1,500枚×2+2,000枚×1)計5,000枚(80g/㎡)収容可能。*2                                            |
|       | スルーパスキット・A1        | 4372C001 | 350,000円 | 5,000円  | 多段デッキ・D1に手差し給紙ユニット・C1またはPODデッキライトXL・A2を装着する場合に必要なオプション。                                                   |
|       | PODデッキライト・C1       | 0163C001 | 400,000円 | 7,500円  | 最大330.2mm×487.7mmまで、3,500枚(80g/㎡)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。*2                                    |
|       | PODデッキライトXL・A2     | 2575C009 | 650,000円 | 10,000円 | 最大330.2mm×487.7mmの用紙を3,500枚(80g/㎡)、長尺用紙最大330.2mm×762.0mmを1,000枚(80g/㎡)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。 |
|       | PODデッキライト取付けキット・B1 | 1137C001 | 30,000円  | —       | PODデッキライト・C1またはPODデッキライトXL・A2装着時に必要なオプション。*3                                                              |
| 給排紙関連 | 手差し補助トレイ・D1        | 3243C001 | 65,000円  | 1,500円  | 手差しトレイ給紙時の斜行補正用オプション。                                                                                     |
|       | 長尺用トレイ・B1          | 1228C001 | 50,000円  | 2,500円  | 487.7mm超の長尺用紙を手差しから給紙する場合に必要なオプション。給紙側と排紙側の長尺用延長トレイのセットです。取付けには手差し給紙ユニット・C1、手差し補助トレイ・D1が必要です。             |
|       | インデックス紙アタッチメント・F1  | 8930B001 | 12,000円  | —       | インデックス紙プリント時に必要。1つは標準構成に含まれます。                                                                            |
|       | 封筒搬送キット・F1         | 8928B001 | 12,000円  | —       | 本体カセット用封筒アタッチメント。1つは標準構成に含まれます。                                                                           |
|       | 封筒搬送キット・H1         | 4370C001 | 65,000円  | —       | 多段デッキ・D1用封筒アタッチメント。1段につき1つ必要です。                                                                           |
|       | 封筒搬送キット・G1         | 8929B001 | 65,000円  | —       | PODデッキライト・C1/PODデッキライトXL・A2用封筒アタッチメント。                                                                    |
|       | 重送検知キット・B1(多段デッキ用) | 4371C001 | 50,000円  | 2,000円  | 多段デッキから給紙する用紙の重送を検出。重送した用紙はバージトレイに排出します。取付けには、多段デッキ・D1が必要です。                                              |

| 製 品 名 |                                    | 商品コード    | 標準価格     | 取付料      | 備 考                                                                     |
|-------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 給排紙関連 | ジョーガーキット・A1                        | 3237C001 | 30,000円  | 2,500円   | フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えを行うオプション。取付けには、ステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC1が必要です。 |
|       | 2穴／4穴パンチャーユニット・A1                  | 0126C002 | 66,500円  | 2,000円   | ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC1に装着可能な2穴／4穴パンチャー。                        |
| その他   | プリンタカバー・H2                         | 0097C002 | 11,500円  | —        | マルチカラーイメージリーダーユニット・M2を装着しない場合に必要。                                       |
|       | オートグラデーションセンサー・A1                  | 8498B001 | 20,000円  | 2,000円   | プリンタカバー・H2装着時に必要なオプション。                                                 |
|       | リーダーヒーターキット・G1                     | 3110B002 | 8,000円   | 1,000円   | リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。                                     |
|       | ADFアクセスハンドル・A1                     | 1095B001 | 18,000円  | —        | マルチカラーイメージリーダーユニット・M2の開閉を支援するハンドル。                                      |
|       | 省スペースモニター取付けキット・A2                 | 2353B003 | 150,000円 | 2,500円*4 | 本体操作部を省スペース化するためのキット。取付けには、ペンギンアームが必要です。                                |
|       | 日本フォームサービス ペンギンアーム FFP-PA75-C3-F-S | 1155V494 | オープン価格   | —        | 省スペースモニター取付けキット・A2装着時に必要です。                                             |

- \*1 用紙により連続給紙できない場合があります。
- \*2 多段デッキ・D1とPODデッキライト・C1を同時に装着することはできません。
- \*3 多段デッキ・D1重連時(スルーパスキット・A1装着時)は不要です。
- \*4 既設機への取付けの場合は、10,000円となります。

## ■ システム関連オプション

| 製 品 名               |                                      | 商品コード    | 標準価格     | 取付料      | 備 考                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ImagePRESS Server関連 | Graphic Arts Pro Package 1年ライセンス     | 7752A060 | 213,000円 | 2,500円   | ImageViewer、Spot Pro、Preflight、Postflight、コントロールバー機能を追加するためのライセンス。使用期限1～5年間のいずれかをご選択ください。*1 (H350用*2)                    |
|                     | Graphic Arts Pro Package 2年ライセンス     | 7752A059 | 403,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | Graphic Arts Pro Package 3年ライセンス     | 7752A058 | 572,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | Graphic Arts Pro Package 4年ライセンス     | 7752A057 | 677,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | Graphic Arts Pro Package 5年ライセンス     | 7752A041 | 795,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | Automation Package 1年ライセンス           | 7752A064 | 94,000円  | 2,500円   | ジョブの処理機能(スケジュール印刷、割り込み印刷、次に印刷)、Preflight、Fiery JDF、Fiery JobFlow Base機能を追加するためのライセンス。使用期限1～5年間のいずれかをご選択ください。*1 (G250用*2) |
|                     | Automation Package 2年ライセンス           | 7752A063 | 178,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | Automation Package 3年ライセンス           | 7752A062 | 251,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | Automation Package 4年ライセンス           | 7752A061 | 298,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | Automation Package 5年ライセンス           | 7752A045 | 349,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | ColorRight Package 1年ライセンス           | 7752A068 | 111,000円 | 2,500円   | ImageViewer、Spot Pro、Postflight、コントロールバー、Image Enhance Visual Editor機能を利用可能にするライセンス。使用期限1～5年間のいずれかをご選択ください。*1 (G250用*2)  |
|                     | ColorRight Package 2年ライセンス           | 7752A067 | 210,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | ColorRight Package 3年ライセンス           | 7752A066 | 298,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | ColorRight Package 4年ライセンス           | 7752A065 | 354,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | ColorRight Package 5年ライセンス           | 7752A049 | 415,000円 | 2,500円   |                                                                                                                          |
|                     | Adobe PDF Print Engine KIT           | 7752A050 | 300,000円 | 2,500円   | Adobe PDF Print Engineでの出力を可能にするライセンス。(G250用*2)                                                                          |
|                     | Fiery Impose v1.1                    | 6596A047 | 250,000円 | 2,500円*3 | 面付けソフト(1ライセンス)。Adobe Acrobat Pro非同梱。                                                                                     |
|                     | Fiery Compose v1.1                   | 2351B008 | 120,000円 | 2,500円*3 | ページ編集ソフト(1ライセンス)。Adobe Acrobat Pro非同梱。                                                                                   |
|                     | Fiery Impose and Compose             | 6596A043 | 300,000円 | 2,500円*3 | Fiery ImposeとFiery Composeのセット。                                                                                          |
|                     | Adobe Acrobat Pro 2020 Option Kit    | 7752A071 | 70,000円  | 2,500円*3 | Impose/Composeを使用するクライアントでAdobe Acrobat Proを使用するためのライセンス。                                                                |
|                     | リムーバブルHDDキット・B5                      | 0134B008 | 200,000円 | 5,000円   | 内蔵HDDを取り外し可能にするためのオプション。(H350用)                                                                                          |
| スキャン                | (e) スキャンソリューション機能拡張キット・F1            | 3405B038 | 100,000円 | *4       | アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF／XPS生成機能、Office Open XML生成機能を拡張するオプション。                                                           |
|                     | (e) Reader Extensions PDF 拡張キット・F1   | 0249C002 | 32,000円  | *4       | Adobe Reader上でも、注釈や電子署名の付加、変更したファイルの保存などの操作を可能にするPDFファイルの生成機能を拡張するオプション。                                                 |
|                     | (e) サーチャブルPDF拡張キット・F1                | 0248C002 | 50,000円  | *4       | サーチャブルPDF／XPS生成機能を拡張するオプション。                                                                                             |
|                     | (e) スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1      | 3406B010 | 100,000円 | *4       | 暗号化PDF生成機能、機器署名PDF生成機能を拡張するオプション。                                                                                        |
|                     | (e) ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1           | 1326B021 | 160,000円 | *4       | ユーザー署名PDF／XPS生成機能、タイムスタンプPDF生成機能を拡張するオプション。                                                                              |
| セキュリティ              | データ消去キット・C1                          | 4002B001 | 40,000円  | *4       | HDD残存データの完全消去を行うオプション。                                                                                                   |
|                     | HDD暗号化／ミラーリングキット・E3                  | 3603C001 | 32,000円  | 3,500円   | HDDミラーリング機能に、HDDデータ暗号化機能を加えたオプション。HDD暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。                  |
|                     | オプションHDD(3.5inch／1TB)・M1             | 8660B001 | 70,000円  | 2,500円   | HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E3でミラーリング機能を使用するときに必要なオプション。                                                                         |
|                     | リムーバブルHDDキット・AB2                     | 3741B002 | 98,000円  | 5,000円   | 本体に内蔵しているハードディスクを外部に持ち運びするための専用ケースです。ハードディスクを取り外して安全な場所に保管することで、盗難などから大切なデータを守ります。                                       |
|                     | (e) ACCESS MANAGEMENT SYSTEM拡張キット・B1 | 1642B018 | 20,000円  | *4       | 本体UIで使える機能をユーザごとに制限可能にするオプション。                                                                                           |
| その他                 | 音声ガイドダンスキット・F1                       | 3681B002 | 70,000円  | 2,500円   | コピー／SEND基本操作画面の音声読み上げを可能にするオプション。                                                                                        |
|                     | (e) リモートFAX送信キット・A1                  | 3679B010 | 33,500円  | 2,500円   | リモートFAX機能を利用するクライアント機に必要なオプション。                                                                                          |
|                     | USBデバイスポート・A3                        | 8661B001 | 11,500円  | 1,500円   | 本体にICカードリーダーなどを装着可能にするオプション。                                                                                             |



# ■主なオプション仕様

## ■多段デッキ・D1

|              |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ        | 330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7mm×182mm～330.2mm×487.7mm)*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒*2*3 |
| 用紙坪量*4       | 52g/m <sup>2</sup> ～350g/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| 給紙容量／給紙枚数    | 1,500枚×2段+2,000枚×1段(80g/m <sup>2</sup> )                                                                                 |
| 電源／最大消費電力    | AC 100V、5.8A、50/60Hz共通/約1,000W                                                                                           |
| 大きさ／質量*5     | 965mm(幅)×800mm(奥行)×1,080mm(高さ)/約176kg                                                                                    |
| 本体接続時の占有寸法*6 | 2,274mm(幅)×982mm(奥行)                                                                                                     |

- \*1 大容量スタッカー・H1を装着時は、最小サイズが140mm×182mmになります。
- \*2 紙種によって使用できない場合があります。
- \*3 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。  
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch  
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
- \*4 用紙種類により異なります。
- \*5 スルーパスケット・A1装着時は、幅1,055mm/重量214kgになります。
- \*6 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

## ■PODデッキライト・C1

|              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ        | 330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(139.7mm×148mm～330.2mm×487.7mm)、封筒*1*2*3 |
| 用紙坪量*4       | 52g/m <sup>2</sup> ～350g/m <sup>2</sup>                                                                                                      |
| 給紙容量／給紙枚数    | 3,500枚(80g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                  |
| 電源／最大消費電力    | AC 100V、2.4A、50/60Hz共通/約480W                                                                                                                 |
| 大きさ／質量       | 717mm(幅)×686mm(奥行)×568mm(高さ)/約76kg                                                                                                           |
| 本体接続時の占有寸法*5 | 2,049mm(幅)×934mm(奥行)                                                                                                                         |

- \*1 紙種によって使用できない場合があります。
- \*2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。  
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch  
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
- \*3 10×13インチは、封筒搬送キット・G1なしで使用できます。
- \*4 用紙種類により異なります。
- \*5 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

## ■PODデッキライトXL・A2

|              |                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ        | 330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(139.7mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×762.0mm)、封筒*1*2*3 |
| 用紙坪量*4       | 487.7mm以下:52g/m <sup>2</sup> ～350g/m <sup>2</sup><br>487.7mm超:64g/m <sup>2</sup> ～300g/m <sup>2</sup>                                                                        |
| 給紙容量／給紙枚数    | 487.7mm以下:3,500枚(80g/m <sup>2</sup> )<br>487.7mm超:1,000枚(80g/m <sup>2</sup> )                                                                                                |
| 電源／最大消費電力    | AC 100V、2.4A、50/60Hz/約480W                                                                                                                                                   |
| 大きさ／質量       | 1,105mm(幅)×686mm(奥行)×574mm(高さ)/約113kg                                                                                                                                        |
| 本体接続時の占有寸法*5 | 2,419mm(幅)×934mm(奥行)                                                                                                                                                         |

- \*1 紙種によって使用できない場合があります。
- \*2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。  
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch  
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
- \*3 10×13インチは、封筒搬送キット・G1なしで使用できます。
- \*4 用紙種類により異なります。
- \*5 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

## ■インデックス紙アタッチメント・F1

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 用紙サイズ | A4/LTR             |
| 給紙容量  | 高さ60mm(300～400枚相当) |
| 質量    | 約0.1kg             |

## ■手差し給紙ユニット・C1

|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ     | 330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)、封筒*1*2 |
| 用紙坪量*3    | 52g/m <sup>2</sup> ～350g/m <sup>2</sup>                                                                                                  |
| 給紙容量／給紙枚数 | 250枚(80g/m <sup>2</sup> )*4                                                                                                              |

- \*1 紙種によって使用できない場合があります。
- \*2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。  
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch  
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
- \*3 用紙種類により異なります。
- \*4 用紙により連続給紙できない場合があります。

## ■長尺用トレイ・B1

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ     | 100mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×1,300mm*1                                         |
| 用紙坪量*2    | 487.7mm超:64g/m <sup>2</sup> ～300g/m <sup>2</sup><br>762.0mm超:106g/m <sup>2</sup> ～300g/m <sup>2</sup> |
| 給紙容量／給紙枚数 | 1枚                                                                                                    |
| 排紙容量／排紙枚数 | 100枚*3                                                                                                |

- \*1 送り長さ762mm以上の場合は、手で支える必要があります。
- \*2 用紙種類により異なります。
- \*3 装着する排紙オプションにより異なります。
- \* 解像度は600dpiに限りです。
- \* ページ印字、部数印字、スタンプ機能は非対応です。

## ■封筒搬送キット・F1

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 封筒種類       | 【定形】長形3号、洋形長3号、COM10、No.10、DL、Monarch<br>【不定形】6×9インチ |
| 積載可能枚数(高さ) | 50枚                                                  |
| 質量         | 約30g                                                 |

## ■封筒搬送キット・H1

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 封筒種類       | 【定形】長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10、No.10、ISO-C5、DL、Monarch<br>【不定形】6×9インチ、9×12インチ |
| 積載可能枚数(高さ) | 【上段/中段】<br>長形3号、洋形長3号、角形2号:50mm*1<br>【下段】<br>長形3号、洋形長3号、角形2号:100mm*1     |
| 質量         | 約1.2kg                                                                   |

- \*1 封筒の構造がサイド貼り/カス貼りの場合は20mm。

## ■封筒搬送キット・G1

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 封筒種類       | 【定形】長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10、No.10、ISO-C5、DL、Monarch<br>【不定形】6×9インチ、9×12インチ |
| 積載可能枚数(高さ) | 長形3号:160mm*1<br>洋形長3号、角形2号:100mm*2                                       |
| 質量         | 約1.5kg                                                                   |

- \*1 封筒の構造がサイド貼りの場合は100mm。
- \*2 封筒の構造がサイド貼り/カス貼りの場合は45mm。

## ■コピートレイ・R2

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| トレイ容量        | 250枚(80g/m <sup>2</sup> )           |
| 大きさ／質量       | 422mm(幅)×382mm(奥行)×175mm(高さ)/約1.2kg |
| 本体接続時の占有寸法*1 | 1,952mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)    |

- \*1 マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

## ■ステイブルフィニッシャー・AC1／中綴じフィニッシャー・AC1

|       |              |                                                                                                                                      |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ |              | 330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)*1、封筒 |
| 用紙坪量  | トレイA<br>(上段) | 52g/m <sup>2</sup> ～256g/m <sup>2</sup> *2                                                                                           |
|       | トレイB<br>(中段) | 52g/m <sup>2</sup> ～256g/m <sup>2</sup> *2                                                                                           |
|       | トレイC<br>(下段) | 52g/m <sup>2</sup> ～350g/m <sup>2</sup>                                                                                              |

|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| トレイ容量     | トレイA(上段)                                                                      | 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ<br>【A4、B5、A5、A5R】高さ47mm以下、または250枚<br>【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ24mm以下、または125枚                                                                  |
|           | トレイB(中段)                                                                      | 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ<br>【A4、B5、A5、A5R】高さ47mm以下、または250枚<br>【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ24mm以下、または125枚                                                                  |
|           | トレイC(下段)                                                                      | 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ<br>【A4、B5、A5R】高さ423mm以下、または3,000枚*3<br>【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R、A5】高さ216mm以下、または1,500枚<br>ステイブル<br>【A4、B5】3,000枚/200部<br>【A3、B4、A4R】1,500枚/100部 |
| シフト可能サイズ  | トレイA(上段)<br>トレイB(中段)<br>トレイC(下段)                                              | A3、B4、A4、B5<br><br>A3、B4、A4、A4R、B5                                                                                                                                                                       |
| ステイブル     | 枚数*4                                                                          | コーナーステイブル、ダブルステイブル<br>【A4、B5】65枚(80g/m <sup>2</sup> )<br>【A3、B4、A4R】40枚(80g/m <sup>2</sup> )<br>※コート紙の場合はサイズ問わず2枚<br><br>マニュアルステイブル<br>65枚(80g/m <sup>2</sup> )                                          |
|           | 位置／サイズ                                                                        | コーナーステイブル、ダブルステイブル<br>A3、B4、A4、A4R、B5<br><br>中綴じ*5                                                                                                                                                       |
|           | 中綴じ*5                                                                         | 【中綴じ可能枚数】20枚(80g/m <sup>2</sup> )表紙1枚含む*5<br>【未綴じ折り可能枚数】3枚(80g/m <sup>2</sup> )*5<br>【サイズ】A3、B4、A4R、305mm×457mm、ユーザー設定サイズ(210mm×279.4mm～304.8mm×457.2mm)                                                 |
| 針なし綴じ*6   | 最大綴じ枚数                                                                        | 【52g/m <sup>2</sup> ～64g/m <sup>2</sup> 】5枚<br>【65g/m <sup>2</sup> ～81.4g/m <sup>2</sup> 】4枚<br>【81.5g/m <sup>2</sup> ～105g/m <sup>2</sup> 】3枚                                                           |
|           | 綴じ可能サイズ                                                                       | A3、A4                                                                                                                                                                                                    |
|           | 用紙                                                                            | 薄紙(52g/m <sup>2</sup> ～63g/m <sup>2</sup> )、普通紙(64g/m <sup>2</sup> ～105g/m <sup>2</sup> )、色紙、再生紙                                                                                                         |
| 電源／最大消費電力 | 綴じ位置                                                                          | 左上1か所綴じ                                                                                                                                                                                                  |
|           | 本体より供給                                                                        | 本体より供給                                                                                                                                                                                                   |
| 大きさ／質量    | 527mm(幅)×623mm(奥行)×1,099mm(高さ)／ステイブルフィニッシャー・AC1:約35kg<br>中綴じフィニッシャー・AC1:約58kg |                                                                                                                                                                                                          |
|           | 本体接続時の占有寸法*7                                                                  | 2,191mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)                                                                                                                                                                         |

- \*1 長尺用トレイ・B1を取り付けている場合には、100mm×148mm～330.2mm×1,300mmになります。なお、長尺用紙はトレイCへの排紙のみ行えます。
- \*2 薄紙(52g/m<sup>2</sup>～59g/m<sup>2</sup>)の両面、及びコート紙(85g/m<sup>2</sup>～105.9g/m<sup>2</sup>)を除きます。
- \*3 薄紙(52g/m<sup>2</sup>～59g/m<sup>2</sup>)の場合は、高さ216mm以下、または1,500枚になります。
- \*4 用紙の種類や厚さによって異なります。
- \*5 中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応。
- \*6 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
- \*7 マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

## ■2穴／4穴パンチャーユニット・A1

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ      | 【2穴】A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5<br>【4穴】A3、A4                               |
| 用紙坪量       | 52g/m <sup>2</sup> ～256g/m <sup>2</sup>                               |
| パンチ穴数／穴径   | 2穴/4穴:6.5mm                                                           |
| パンチ間隔      | 80mm                                                                  |
| パンチ屑受け容量*1 | 【2穴】約10,000枚(68g/m <sup>2</sup> )<br>【4穴】約5,000枚(80g/m <sup>2</sup> ) |
| 電源／最大消費電力  | 本体より供給                                                                |
| 大きさ／質量     | フィニッシャーに内蔵/約2.3kg                                                     |

- \*1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

## ■ジョーガーキット・A1

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ     | 【ノンソート】A3、B4、A4R、A4、B5R、B5<br>【シフトソート】A3、B4、A4R、A4、B5                                             |
| 用紙坪量      | 【ノンソート】52g/m <sup>2</sup> ～300g/m <sup>2</sup><br>【シフトソート】52g/m <sup>2</sup> ～256g/m <sup>2</sup> |
| シフト量      | 【A3、B4、A4R、A4、B5】20mm<br>【A4R】17mm                                                                |
| 電源／最大消費電力 | 本体より供給                                                                                            |
| 大きさ／質量    | フィニッシャーに取付け                                                                                       |