

製品価格一覧表

■本体価格 [imagePRESS Server／純正PSモデル]
※<85枚機標準構成>もしくは<75枚機標準構成>といずれかのプリンターオプションをお選びください。
<85枚機標準構成>

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
imagePRESS C850 (imagePRESS Server／純正PSモデル) ※別途プリンターオプションを選択			8,000,000円	カラー／モノクロ85枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1のセット。(Send機能 標準装備) *1 別途imagePRESS Server H300／imagePRESS Server G200／PSマルチキット・D1のいずれかが装着が必要です。*2
imagePRESS C850series	8499B001	3,600,000円		
(e)imagePRESS C850 ライセンス	1132C001	3,350,000円		
立面操作部・G1	1135C001	500,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円		
imagePRESS C850/650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円		

<75枚機標準構成>

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
imagePRESS C750 (imagePRESS Server／純正PSモデル) ※別途プリンターオプションを選択			6,500,000円	カラー／モノクロ75枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1のセット。(Send機能 標準装備) *1 別途imagePRESS Server H300／imagePRESS Server G200／PSマルチキット・D1のいずれかが装着が必要です。*2
imagePRESS C850series	8499B001	3,600,000円		
(e)imagePRESS C750 ライセンス	1133C001	1,850,000円		
立面操作部・G1	1135C001	500,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円		
imagePRESS C850/C650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円		

<プリンターオプション>

製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
imagePRESS Server H300 V2.0	2132C011	2,900,000円	12,000円	外付けPSプリントサーバー (タワー型)
imagePRESS Server G200	8515B036	980,000円	9,500円	外付けPSプリントサーバー (本体背面に取付)
(e)PSマルチキット・D1	1479C006	400,000円	*	Adobe純正PostScript3プリンター機能／LIPS Vプリンター機能を拡張するオプション。

* サービス担当に設定作業を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

■本体価格 [PRISMAsyncモデル] ※<85枚機標準構成>もしくは<75枚機標準構成>をお選びください。
<85枚機標準構成>

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
imagePRESS C850 (PRISMAsyncモデル) ※PRISMAsync 含む			10,500,000円	カラー／モノクロ85 枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、PRISMAsync一式のセット。 (スキャン機能標準装備) *2
imagePRESS C850series	8499B001	3,600,000円		
(e)imagePRESS C850 ライセンス	1132C001	3,350,000円		
PRISMAsync iPRC850 series-A1	1638C003	894,000円		
オペレーティングパネル・A5	1638C001	300,000円		
オペレーティングパネルアタッチメントキット・B3	1638C002	50,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円		
Operator attention light-D1	1638C004	100,000円		
電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円		
(L)imagePRESS C850シリーズ リセールライセンス	1890C001	1,200,000円		
(L)Eシュレディング・G1	1890C005	100,000円		
(L)日本語フォント・G1	1890C016	350,000円		
imagePRESS C850/C650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円		

<75枚機標準構成>

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
imagePRESS C750 (PRISMAsyncモデル) ※PRISMAsync 含む			9,000,000円	カラー／モノクロ75 枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、PRISMAsync一式のセット。 (スキャン機能標準装備) *2
imagePRESS C850series	8499B001	3,600,000円		
imagePRESS C750 ライセンス	1133C001	1,850,000円		
PRISMAsync iPRC850 series-A1	1638C003	894,000円		
オペレーティングパネル・A5	1638C001	300,000円		
オペレーティングパネルアタッチメントキット・B3	1638C002	50,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円		
Operator attention light-D1	1638C004	100,000円		
電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円		
(L)imagePRESS C850シリーズ リセールライセンス	1890C001	1,200,000円		
(L)Eシュレディング・G1	1890C005	100,000円		
(L)日本語フォント・G1	1890C016	350,000円		
imagePRESS C850/C650シリーズ スターターキット	2988V425	50,000円		

*1 コピー／スキャン機能をご使用されないお客様は、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1の代わりにプリンタカバー・H1とオートグラデーションセンサー・A1を装着してください。
*2 別途、必須選択オプションより、紙耗オプションを追加してください。

■ 必須選択オプション ※いずれかの排紙オプションが必要です。

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
排紙	コピートレイ・R2	0164C002	10,000円	—	本体左側面部に取付ける250枚積載可能な排紙トレイ。 ^{*1}
	ステイブルフィニッシャー・W1	0117C001	750,000円	4,500円	1,000枚+4,000枚(80g/㎡)で最大5,000枚積載。コーナーとじ(100枚)、ダブルとじ(100枚)が可能。 ^{*1}
	中綴じフィニッシャー・W1	0118C001	1,050,000円	5,000円	1,000枚+4,000枚(80g/㎡)で最大5,000枚積載。コーナーとじ(100枚)、ダブルとじ(100枚)、中綴じ(25枚)が可能。 ^{*1}
	ステイブルフィニッシャー・T1	8005B001	280,000円	5,000円	最大4,000枚積載。コーナーとじ(50枚)、ダブルとじ(50枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。 ^{*1 *2} C750専用フィニッシャー。
	中綴じフィニッシャー・T1	8006B001	450,000円	5,500円	最大4,000枚積載。コーナーとじ(50枚)、ダブルとじ(50枚)、中綴じ(16枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。 ^{*1 *2} C750専用フィニッシャー。
	オプション電源・V1	8493B001	25,000円	—	電源キット。ステイブルフィニッシャー・T1または中綴じフィニッシャー・T1装着時に必要です。
	大容量スタッカー・H1	0965C002	1,850,000円	4,500円	スタックトレイ2段(3,000枚×2)、アウトプットトレイ 200枚で最大6,200枚積載可能。取付けには、電源ケーブル 100V/7Aが必要です。
	電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円	—	電源ケーブル。大容量スタッカー・H1装着時に必要です。
	大容量スタッカーサイドカバー	7168B008	15,000円	—	最終排紙先が大容量スタッカー・H1で終わる場合に必要なサイドカバーオプション。

^{*1} コピートレイ・R2、ステイブルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1、ステイブルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1を同時に装着することはできません。
^{*2} ステイブルフィニッシャー・T1または中綴じフィニッシャー・T1選択時は、大容量スタッカー・H1及び後処理オプションを同時に装着できません。

■ 本体関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
給紙	手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円	4,000円	本体右側面部に取付ける100枚給紙可能な手差しトレイ。 ^{*1}
	多段デッキ・C1	1136C001	980,000円	8,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3段(2,000枚×3)計6,000枚(80g/㎡)収容可能。 ^{*1 *2}
	PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	7,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3,500枚(80g/㎡)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。 ^{*2}
	PODデッキライトXL・A1	2575C001	650,000円	10,000円	最大330.2mm×487.7mmの用紙を3,500枚(80g/㎡)、長尺用紙最大330.2mm×762.0mmを1,000枚(80g/㎡)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。 ^{*2}
	PODデッキライト取付けキット・B1	1137C001	30,000円	—	PODデッキライト・C1またはPODデッキライトXL・A1装着時に必要なオプション。
給紙紙関連	手差し補助トレイ・C2	8079B002	65,000円	1,500円	手差しトレイ給紙時の斜行補正用オプション。
	長尺用トレイ・B1	1228C001	50,000円	2,500円	487.7mm超の長尺用紙を手差しから給紙する場合に必要なオプション。 給紙側と排紙側の長尺用延長トレイのセットです。取付けには手差し給紙ユニット・B1、手差し補助トレイ・C2が必要です。 本オプションを装着する場合には、長尺用排紙トレイ・C1は必要ありません。
	インデックス紙アタッチメント・F1	8930B001	12,000円	—	インデックス紙プリント時に必要。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・F1	8928B001	12,000円	—	本体カセット用封筒アタッチメント。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・G1	8929B001	65,000円	—	PODデッキライト・C1/PODデッキライトXL・A1用封筒アタッチメント。
	重送検知キット・A1	3111B001	50,000円	2,000円	多段デッキから給紙する用紙の重送を検出。取付けには、多段デッキ・C1が必要です。
	パンチャーユニット・BT1	5738B003	70,000円	2,000円	ステイブルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1に装着可能な2穴／4穴パンチャー。
	外付け2穴パンチャー・C1	8613B001	70,000円	3,000円	ステイブルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1に装着可能な2穴パンチャー。
	長尺用排紙トレイ・C1	3097C001	20,000円	—	487.7mm超の長尺用紙を排紙するために必要な排紙用延長トレイ。(排紙側のみ) 長尺用トレイ・B1は使わずPODデッキライトXL・A1からのみ長尺用紙を給紙する場合に必要なオプションです。
	大容量スタッカー用長尺トレイ・A1	0965C003	40,000円	—	487.7mm超の用紙を大容量スタッカー・H1のトップトレイに排紙する場合に必要なオプション。
後処理	EasyLift	5423B001	118,000円	—	大容量スタッカー・H1のオプション。スタッカーからの用紙取り出しを補助する器具です。
	インサーター・N1	0102C001	470,000円	2,000円	表紙および中紙を任意の箇所に挿入するオプション。2段(200枚×2)計400枚(80g/㎡)セット可能。取付けには、インサーターオプションコントローラーキット・A1が必要です。
	インサーターオプションコントローラーキット・A1	0161C001	60,000円	—	インサーター・N1を取付けする際に必要なキット。
	パーフェクトバインダー・E1	0652C001	3,600,000円	10,000円	背表紙を糊付け後、三方断裁するインラインくるみ製本機。 ^{*3}
	ペーパーフォールディングユニット・J1	0103C001	1,070,000円	3,000円	Z折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、2つ折りが可能な紙折りオプション。
	トリマー・F1	1140C001	1,250,000円	10,000円	中とじ製本時に用紙の先端をカットするインライン小口断裁機。装着には中綴じフィニッシャー・W1が必要です。
	天地トリマー・A1	2827B001	2,500,000円	2,500円	中とじ製本時に用紙の天地をカットし、トリマー・F1と組み合わせる事で三方断裁を可能にする断裁機。装着には中綴じフィニッシャー・W1、トリマー・F1、トリマーコンベア・A1が必要です。
	トリマーコンベア・A1	1140C002	150,000円	—	天地トリマー・A1を装着時に必要なオプション。
	プリンタカバー・H1	0097C001	10,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・K1を装着しない場合に必要。
	オートグラデーションセンサー・A1	8498B001	20,000円	2,000円	プリンタカバー・H1装着時に必要なオプション。
その他	リーダーヒーターキット・G1	3110B001	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・K1の開閉を支援するハンドル。
	imagePRESS C7000VP用敷板	2989B001	70,000円	—	荷重分散板、2枚1セット。(1枚あたりの大きさ:幅890mm×奥行き487.5mm×厚さ4mm) パーフェクトバインダー・E1、大容量スタッカー・H1、トリマー・F1、天地トリマー・A1いずれかのオプション装着時は、敷設を推奨します。
	省スペースモニター取付けキット・A2	2353B003	150,000円	2,500円 ^{*4}	本体操作部を省スペース化するためのキット。取付けには、ペンギンアームが必要です。
	日本フォームサービス ペンギンアーム FFP-PA75-C3-F-S	1155V494	オープン価格	—	省スペースモニター取付けキット・A2装着時に必要です。

^{*1} 手差し給紙ユニット・B1と多段デッキ・C1を同時に装着することはできません。 ^{*2} 多段デッキ・C1、PODデッキライト・C1、PODデッキライトXL・A1を同時に装着することはできません。
^{*3} 別途、インサーター・N1の装着を推奨します。 ^{*4} 既設機への取付けの場合は、10,000円となります。

■ システム関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	対応プリンターオプション		
						H300	G200	PRISMAsync
imagePRESS Server標準	GA premium package Web activate	7752A030	700,000円	2,500円	imagePRESS Server H300専用オプション機能。	●	—	—
	GA basic web activate	7752A031	550,000円	2,500円	imagePRESS Server G200専用オプション機能。	—	●	—
	Fiery Impose	6596A042	250,000円	2,500円*1	面付けソフト(1ライセンス)。	●	●	—
	Fiery Compose	2351B006	120,000円	2,500円*1	ページ編集ソフト(1ライセンス)。	●	●	—
	Fiery Impose and Compose	6596A043	300,000円	2,500円*1	Fiery ImposeとFiery Composeのセット。	●	●	—
	リムーバブルHDDキット・B5	0134B008	200,000円	5,000円	内蔵HDDを取り外し可能にするためのオプション(H300専用)。	●	—	—
PRISMAsync標準	(L)IPDS-G1	1890C012	1,500,000円	5,000円	IPDS機能を追加するオプション。(L)IPDS-G1を使用するためには、Add.Network Adapterが必要です。	—	—	●
	Add. Network Adapter	6123B001	20,000円	—	IPDS時の増設用ネットワークインターフェースカード。	—	—	●
	(L)PDF for IPDS-G1	1890C013	300,000円	5,000円	IPDS機能にAPPEを追加するオプション。(L)PDF for IPDS-G1を使用するためには、(L)IPDS-G1が必要です。	—	—	●
	(L)アドバンスト・カラーマネジメント-G1	1890C006	350,000円	5,000円	DeviceLnk Profile／ColorSimulation／Named Color Profiles等を使用する場合に必要なオプション。	—	—	●
	(L)DocBox-G1	1890C007	130,000円	5,000円	パネル上でのジョブ編集や保存を可能にするワークフローツール機能の追加オプション。	—	—	●
	(L)ページプログラミング-G1	1890C008	150,000円	5,000円	パネルに表示されるサムネイルを見ながらページごとの設定変更を可能にする編集機能追加オプション。	—	—	●
	(L)DP Link-G1	1890C009	450,000円	5,000円	他社プリンター互換機能の追加オプション。	—	—	●

^{*1} imagePRESS Serverへのインストール作業時に限ります。

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
スキャン	(e)スキャンソリューション機能拡張キット・F1	3405B038	100,000円	＊2	アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF／XPS生成機能、Office Open XML生成機能を拡張するオプション。
	(e)Reader Extensions PDF拡張キット・F1	0249C002	32,000円	＊2	Adobe Reader上でも、注釈や電子署名の付加、変更したファイルの保存などの操作を可能にするPDFファイルの生成機能を拡張するオプション。
	(e)サーチャブルPDF拡張キット・F1	0248C002	50,000円	＊2	サーチャブルPDF／XPS生成機能を拡張するオプション。
	(e)スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1	3406B010	100,000円	＊2	暗号化PDF生成機能、機器署名PDF生成機能を拡張するオプション。
	(e)ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B021	160,000円	＊2	ユーザー署名PDF／XPS生成機能、タイムスタンプPDF生成機能を拡張するオプション。
セキュリティ	データ消去キット・C1	4002B001	40,000円	＊2	HDD残存データの完全消去を行うオプション。
	HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E2*3	1161C001	32,000円	3,500円	HDDミラーリング機能に、HDDデータ暗号化機能を加えたオプション。HDD暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。
	オプションHDD (3.5inch／1TB)・M1*3	8660B001	70,000円	2,500円	HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E2でミラーリング機能を使用するときに必要なオプション。
	リムーバブルHDDキット・AB2*3	3741B002	98,000円	5,000円	ミラーリング導入済の場合、故障した一方のHDDのホットスワップに対応。キットにはHDD2台分の部材が含まれています。
	(e)暗号化セキュアプリントキット・B1*4	1337B016	50,000円	＊2	Windowsパソコンからの暗号化セキュアプリント機能を拡張するオプション。
	(e)ACCESS MANAGEMENT SYSTEM 拡張キット・B1	1642B018	20,000円	＊2	本体UIで使える機能をユーザごとに制限可能にするオプション。
	iPRセキュリティキット・B1 for IEEE 2600.2	1482C001	50,000円	7,500円	IEEE 2600.2 CC認証取得モデルにするために必要なオプション。別途、(e)PS マルチキット・D1、データ消去キット・C1、HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E2、(e)ACCESS MANAGEMENT SYSTEM 拡張キット・B1が必要です。
その他	音声ガイドダンスキット・F1	3681B002	70,000円	2,500円	コピー／SEND基本操作画面の音声読み上げを可能にするオプション。
	ウェブブラウザ拡張キット・H1	2738B005	98,000円	＊2	本体UIでウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション。
	(e)リモートFAX送信キット・A1	3679B010	30,000円	2,500円	リモートFAX機能を利用するクライアント機に必要なオプション。
	USBデバイスポート・A3	8661B001	10,000円	1,500円	本体にICカードリーダーなどを装着可能にするオプション。
	マルチメディアリーダー／ライター・A3	8662B001	50,000円	1,500円	SDカード、SDHCカード、CFカード、Micro Drive、Memory Stick、Memory StickProにデータを保存したり、これらのカード内のデータを印刷する際に必要なオプション。＊取付にはUSBデバイスポート・A3が必要です。
	エックスライト i1 Basic Pro 2 KHG0906	2232V880	オープン価格	—	エックスライト社製の測色器。高精度なキャリブレーションを実施するのに必要です。

＊2 サービス担当に設定作業を委託する場合は、別途1,500円が必要です。 ＊3 PRISMAsyncモデルには使用できません。
＊4 imagePRESS Server／PRISMAsyncモデルには使用できません。

■管理オプション

製 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	磁気式カードリーダー。
コピーカードリーダー取付けキット・A4	3730B004	5,000円	—	コピーカードリーダー・F1を取付けする際に必要なキット。
カードセット・A1 (1～30番)	4781B001	16,200円	—	—
カードセット・A2 (31～100番)	4781B002	38,000円	—	—
カードセット・A3 (101～200番)	4781B003	49,000円	—	—
カードセット・A4 (201～300番)	4781B004	49,000円	—	—
カードセット・A5 (301～500番)	4781B005	98,000円	—	—
カードセット・A6 (501～1000番)	4781B006	225,000円	—	—

■プリプレス関連オプション

製 品 名	商品コード	標準価格	備 考	対応プリンターオプション
imageWARE Prepress Manager Select	5472B001	400,000円	印刷物のページレイアウトやメディア設定を効率的に行う為の印刷前処理アプリケーション。	PS マルチキット
imageWARE Support Pack (imageWARE Prepress Manager Select V2 1ライセンス用)	0731B120	40,000円	imageWARE Prepress Manager Select用の保守サービス。電話・メールでの製品問合せ対応やリビジョンアップを提供します。保守期間は1年間です。	—
PRISMAprepare	8943B038	1,580,000円	印刷物のページレイアウトやメディア設定を効率的に行う為の印刷前処理アプリケーション。購入後、1年間の年間アップグレード(バージョンアップ権)を含みます。*1	PRISMAsync

※ 上記商品のインストール、設定、および操作指導等のユースウェアは上記費用に含まれておりません。
＊1 2年目以降の保守オプションサービスもご用意しております。詳しくは担当営業までお問い合わせください。



■消耗品価格

製 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
グルー・A1	1093B001	55,000円	—	パーフェクトバインダー用糊15Kg。
グルー・A2	1093B002	20,000円	—	パーフェクトバインダー用糊5Kg。
ステイブル・N1	1007B001	15,000円	—	ステイブル針5,000本×3個(ステイブルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1用)。
ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	中綴じ針5,000本×2個(中綴じフィニッシャー・W1用)。
ステイブル・J1	6707A001	4,000円	—	ステイブル針5,000本×3個(ステイブルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1用)。
ステイブル・D3	0250A013	2,800円	—	中綴じ針2,000本×2個(中綴じフィニッシャー・T1用)。

■用紙価格

商 品 名		サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚あたりの単価
普通紙	高白色用紙 GF-C081 (81.4g/㎡)	A3	4044B001	10,440円／箱	500枚×3冊／箱	6.96円
		A4	4044B002	8,700円／箱	500枚×5冊／箱	3.48円
	高白色用紙 GF-C104 (104g/㎡)	A3	4044B003	11,550円／箱	200枚×5冊／箱	11.55円
		A4	4044B004	11,550円／箱	200枚×10冊／箱	5.78円
厚紙	高白色用紙 GF-C157 (157g/㎡)	A3	4044B005	11,550円／箱	200枚×3冊／箱	19.25円
		A4	4044B006	11,550円／箱	200枚×6冊／箱	9.63円
	高白色用紙 GF-C209 (209g/㎡)	A3	4044B007	11,550円／箱	100枚×4冊／箱	28.88円
		A4	4044B008	11,550円／箱	100枚×8冊／箱	14.44円
	高白色用紙 GF-C300 (300g/㎡)	A3	4044B037	27,600円／箱	250枚×2冊／箱	55.20円
		A4	4044B038	13,800円／箱	250枚×2冊／箱	27.60円
	CLC5000専用 最厚口用紙250g	A3	7322A001	23,000円／箱	250枚×2冊／箱	46.00円
		A4	7322A002	11,500円／箱	250枚×2冊／箱	23.00円

■機械寸法



※各オプション間に5mmの隙間が必要です。
*1 PRISMAsync iPRC850 series-A1装着時は、Operator attention lightが装着されるため、高さは1,712mmになります。
*2 長尺用トレイ・B1装着時の寸法です。
*3 本体接続時は、572mmになります。
*4 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1装着時は、1,136mmになります。
*5 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1装着時は、939mmになります。

単位:mm

プラグ形状(刃側)		
200V 20A	200V 15A	100V 15A
50Hz/60Hz共通 適用規格:JIS C8303 極数2(接地極付)	50Hz/60Hz共通 適用規格:JIS C8303 極数2(接地極付)	50Hz/60Hz共通 適用規格:JIS C8303 極数2(接地極付)

占有面積

<手差し給紙ユニット・B1/コピートレイ・R2装着時>

※ 別途、背面スペースの確保が必要です。
*1 トリマー・F1装着時は、1,813mmです。
単位:mm

構成01(最小構成)

商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C850series	8499B001	3,600,000円	25,000円
(e)imagePRESS C850 ライセンス	1132C001	3,350,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円	
(e)PSマルチキット・D1	1479C006	400,000円	
手差し給紙ユニット・B1	8078B001	60,000円	4,000円
コピートレイ・R2	0164C002	10,000円	—
imagePRESS C850/C650シリーズスターターキット	2988V425	50,000円	—
本体・オプション計		8,470,000円	29,000円

構成02

A4 85枚/分
最大7,650枚給紙
最大6,000枚積載

商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C850series	8499B001	3,600,000円	37,000円
(e)imagePRESS C850 ライセンス	1132C001	3,350,000円	
Operator attention light・D1	1638C004	100,000円	
PRISMAsync iPRC850 series-A1	1638C003	894,000円	
電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円	
オペレーティングパネル・A5	1638C001	300,000円	
オペレーティングパネルアタッチメントキット・B3	1638C002	50,000円	
プリンターカバー・H1	0097C001	10,000円	
(L)imagePRESS C850シリーズリセールライセンス	1890C001	1,200,000円	8,500円
(L)Eシュレッシング・G1	1890C005	100,000円	
(L)日本語フォント・G1	1890C016	350,000円	
多段デッキ・C1	1136C001	980,000円	
大容量スタッカー・H1	0965C002	1,850,000円	
電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円	
中綴じフィニッシャー・W1	0118C001	1,050,000円	
オートグラデーションセンサー・A1	8498B001	20,000円	
imagePRESS C850/C650シリーズスターターキット	2988V425	50,000円	
本体・オプション計		13,916,000円	57,000円

構成03(最大構成)

商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C850series	8499B001	3,600,000円	25,000円
(e)imagePRESS C850 ライセンス	1132C001	3,350,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	
マルチカラーイメージリーダーユニット・K1	0653C001	500,000円	
imagePRESS Server H300 V2.0	2132C011	2,900,000円	
多段デッキ・C1	1136C001	980,000円	8,500円
インサーター・N1	0102C001	470,000円	2,000円
インサーターオプションコントローラーキット・A1	0161C001	60,000円	—
大容量スタッカー・H1	0965C002	1,850,000円	4,500円
電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円	—
パーフェクトバインダー・E1	0652C001	3,600,000円	10,000円
ペーパーフォールディングユニット・J1	0103C001	1,070,000円	3,000円
中綴じフィニッシャー・W1	0118C001	1,050,000円	5,000円
トリマー・F1	1140C001	1,250,000円	10,000円
天地トリマー・A1	2827B001	2,500,000円	2,500円
トリマーコンベア・A1	1140C002	150,000円	—
imagePRESS C850/C650シリーズスターターキット	2988V425	50,000円	—
本体・オプション計		23,886,000円	82,500円

※ オプション構成に応じて数板の追加を推奨します。

■ プリントサーバー比較

	PRISMAsync iPR C850-A1	imagePRESS Server H300 V2.0	imagePRESS Server G200
基本システム(ハードウェア)			
CPU	Intel Core i5-4570S @ 2.9GHz	Core i5-4570, 2.9GHz Up to 3.6GHz, w Turbo	Intel Pentium G4400 3.3GHz
メモリ	1 x 8GB DDR3 @1333MHz SDRAM non-ECC (Dual channel mode)	4GB	4GB
HDD	1 x 500GB 3.5" SATA II HDD @ 7200rpm (SystemDisk) 1 x 500GB 3.5" SATA II HDD @ 7200rpm (1 x DataDisk RAID0)	1TB	500GB SATA
その他のドライブ	—	DVD-R/W	—
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
USB	前面 USB2.0×2, 背面 USB2.0×4 / USB3.0×2	前面 USB3.0×3, 背面 USB2.0×2 / USB3.0×4	背面 USB2.0×4, USB3.0×2
コントローラサイズ(WXDXH)	200x430x420mm	233x530x464mm	285x295x93mm
質量	18kg	16.6kg	4.3kg
最大消費電力	150W	93W (稼働中) 49W (待機中)	55W (稼働中) 31W (待機中)
電源	100-240V, 10-5A, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz, 6A	100-240V, 50-60Hz, 3A
Removable HDD Kit	—	○(オプション リムーバブルHDDキット・B5)	—
基本システム(ソフトウェア)			
PDL	Adobe PostScript3 CPSI3020	Adobe PostScript3 Co-Dev3020	Adobe PostScript3 Co-Dev3020
Adobe PDF Print Engine	4.8	4.4	—
OS*1	Windows 10 Embedded 64 bits	Windows 10 Enterprise 2016LTSB	Linux
フォーマット/データ形式			
データフォーマット	Adobe PostScript3, PDF v1.8, PDF/X	PDF v1.7, TIFF6, JDF1.4/JMF	Adobe PostScript3, PDF v1.7, EPS/DCS2.0, TIFF6
IPDS	○(オプション:IPDS-G1)	—	—
バリアブルデータ印刷言語	PDF/VT-1/PPML v2.2	FreeForm v2.1/ PDF/VT-2/PPML v3.0/VPS (準拠)	FreeForm v2.1
フロント			
内蔵フロント	欧文:139書体/和文:5書体	欧文:138書体/和文:5書体	欧文:138書体/和文:2書体
対応OS	—	—	—
プリンタードライバー*2	Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows®10/ Windows® Server 2008/Windows® Server 2012/ Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016/ Mac OS X(10.6~10.13.1)	Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows®10/ Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/ Windows® Server 2016/ Mac OS X(10.9~10.13)	Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows®10/ Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/ Windows® Server 2016/ Mac OS X(10.9~10.13)
ネットワークプロトコルとサービス			
IPv4対応	○	○	○
IPv6対応	SMB, LPR/LPD, ScketPrinting (port9100)、IPP、HTTP、HTTPS	SMB, LPD, RAW (port9100)、SNMP、IPP、HTTP、HTTPS(WebTools)	SMB, LPD, RAW (port9100)、SNMP、IPP、HTTP、HTTPS(WebTools)
TCP/IP	SMB, LPR/LPD, ScketPrinting (port9100)、IPP、HTTP、HTTPS、 SNMP (v3対応)	FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD、 IPP, WSD-Discovery, Bonjour, Direct Movable Printing、 Port9100, SNTp, 802.1x	FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD、 IPP, WSD-Discovery, Bonjour, Direct Movable Printing、 Port9100, SNTp, 802.1x
Apple Talk	—	—	—
ワークフロー	—	—	—
仮想プリンタ	—	○	○
Hot Folder	PostScript, PDF1.8	PostScript, PDF1.7, EPS/DCS2.0、 TIFF6.0 (印字位置、拡大縮小の指定は不可)	PostScript, PDF1.7, EPS/DCS2.0、 TIFF6.0 (印字位置、拡大縮小の指定は不可)
ダイレクトモバイル印刷	標準フィルター (PostScript またはPDF形式への変換)	—	TIFF/IT-P1, EPS
	拡張フィルター (PostScript またはPDF形式への変換)	—	—
	—	DCS2.0, CT/LW, ExportPS, PDF/Xグリフライト、PDF2GO、 TIFF、JPEG、1bit TIFF	—
スキャン機能			
保存形式	PDF/TIFF/JPEG*3	PDF/TIFF/JPEG*3	PDF/TIFF/JPEG*3
Scan時の埋め込み可能プロファイル	—	—	—
Scan to ボックス	○(オプション:DocBox-G1)*3	○*3	○*3
Scan to E-mail	○*3	○*3	○*3
Scan to FTP	○*3	○*3	○*3
Scan to SMB	○*3	○*3	○*3
Scan to USB	○*3	—	—
セキュリティ機能			
IPフィルタリング	—	○	○
SNMP v3対応	—	○	○
SNMP サービスのON/OFF切替	○	○	○
IPsec/ISAKMP	○	○	○
TLS(SSLは非サポート)	○	○(LDAPユーザー認証、POP3/IMAP、SMTP、HTTP、IPP)	○(LDAPユーザー認証、POP3/IMAP、SMTP、HTTP、IPP)
ポートフィルタリング	—	○	○
セキュアプリント	—	○	○
Secure Erase/E-sherreging	○	○	○
パスワードの暗号化	○	○(FieryとEFI Utility間)	○(FieryとEFI Utility間)
メールボックスパスワード	—	○	○
ジョブマネジメント/データ管理			
ジョブ管理UI	本体パネル、 クライアントPC(リモートマネージャー)	本体パネル(WebLCD)、 ServerまたはクライアントPC(Command WorkStation)、 Unity Display,Fiery Quick Touch	本体パネル(WebLCD)、 クライアントPC(Command WorkStation)
ジョブナンバリング	—	○	—
ジョブの並び替え	○	○	○
割り込み印刷	—	○	—
送信順印刷	—	○	—
Preflight	○(オプション:PRISMAprepare)	○(オプション:GA premium package web activate)	—
Postflight	○(オプション:PRISMAprepare)	○(オプション:GA premium package web activate)	—
プレビュー機能(トーンカーブ編集可)	○(オプション:ページプログラミング・G1)	○(オプション:GA premium package web activate)	—
コントロールバー	○(カラーバーのみ)	○(オプション:GA premium package web activate)	—
コントロールバービルダー	—	○(オプション:GA premium package web activate)	—
レイアウト/面付け/編集機能			
ジョブマージ	○	○(Quick Doc Merge)	—
面付け	○(オプション:PRISMAprepare)	○(オプション:Fiery Impose)	○(オプション:Fiery Impose)
ページ編集	○(オプション:PRISMAprepare)	○(オプション:Fiery Compose)	○(オプション:Fiery Compose)
カラーマネジメント			
ICCプロファイルサポート	○	○	○
RGBソースプロファイル	Adobe RGB(1998)/Apple RGB/ColorMatch RGB/Smpte RGB/ sRGB	Adobe RGB(1998)/Apple Standard、eciRGBv2/ EFI RGB/Fiery RGB/sRGB(PC)	Adobe RGB(1998)/Apple Standard、eciRGBv2/ EFI RGB/Fiery RGB/sRGB(PC)
CMYKシミュレーションプロファイル	Coated FOGRA27/Coated FOGRA39/Uncoated FOGRA29/ Web Coated FOGRA28/Japan Color 2001 Coated/ Japan Color 2001 uncoated/Japan Color 2002 Newspaper/ Japan WebCoated/US Web Coated SWOP/US Web Uncoated/ US Sheetfed Coated/US Sheetfed Uncoated/ GRACoL2006 Coated1 v2/GRACoL2013UNC CRPC3 v2/ GRACoL2013 CRPC6 v2/SWOP2006 Coated3v2/ SWOP2006 Coated5v2/SWOP2013C5 CRPC5 v2/ PSOcoated v3/PSOuncoated v3 FOGRA52	GRACoL2013 CRPCO/PSO Coated FOGRA51 (EFI)/ SWOP2013 CRPC5(EFI)/PSO Uncoated FOGRA(EFI)/ JapanColor 2011 Coated、TOYO Offset Coated 2.0/ DIC(EFI)	GRACoL2013 CRPCO/SWOP2013 CRPC5(EFI)/ JapanColor 2011 Coated、TOYO Offset Coated 2.0/ DIC(EFI)/PSO Coated FOGRA51 (EFI)/ PSO Uncoated FOGRA52(EFI)
スポットカラー	Pantone+/Pantone FHL/HKS/TOYO/DIC	Pantone+/Pantone FHL/HKS/TOYO/DIC	Pantone+/Pantone FHL/HKS/TOYO/DIC
ICCプロファイル編集	○	○	○
CMYKトーンカーブ	○(ジョブごと)	○	○
オブジェクトごとのカラー調整	○(オプションソフトウェア:PRISMAprepare)	○(Image Enhance Visual Editor) ※イメージのみ	—
デバイスリンクプロファイル	○(オプション:アドバンスト・カラーマネジメント・G1)	○	○
色の置き換え	○(オプション:アドバンスト・カラーマネジメント・G1)	○	○
2色印刷マッピング	—	○(オプション:GA premium package web activate)	○(オプション:GA basic web activate)
トラッピング	1pixelタイプ(自動)	—	○
	Advanceタイプ(任意)	○(オプション:GA premium package web activate)	—
	PDFトラッピング	—	—
オーバープリント	○	○	○
カラー設定のバックアップ機能	○	○	○

*1 プリントサーバーで使用しているOSのサポートは、Microsoft社によるサポートに準じます。
 *2 対応OSの最新情報は、ホームページにてご確認ください。
 *3 スキャン機能を使用するには、オプション(カラーイメージリダーユニット・K1)が必要です。

■主なオプション仕様

■多段デッキ・C1

用紙サイズ	330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, ユーザー設定サイズ(139.7mm×182mm~330.2mm×487.7mm)
用紙坪量	52g/m ² ~300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	2,000枚(80g/m ²)×3段
電源／最大消費電力	AC 100V, 3.7A, 50/60Hz共通 / 約880W
大きさ／質量	950mm(幅)×797mm(奥行)×1,040mm(高さ) / 約155 kg
本体接続時の占有寸法*1	2,282mm(幅)×982mm(奥行)

*1 コピートレイ・R2, マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、
立面操作部・G1 装着時。

■PODデッキライト・C1

用紙サイズ	330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 郵便はがき*1, 郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ(139.7mm×148mm~330.2mm×487.7mm) *2, 封筒*1*3*4
用紙坪量	52g/m ² ~300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	3,500枚(80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V, 2.4A, 50/60Hz共通 / 約480W
大きさ／質量	717mm(幅)×686mm(奥行)×568mm(高さ) / 約76kg
本体接続時の占有寸法*5	2,049mm(幅)×982mm(奥行)

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
*2 大容量スタッカー・H1を装着時は、最小サイズが140mm×182mmになります。
*3 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10, ISO-C5, DL, Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
*4 10×13インチは、封筒搬送キット・G1 なしで使用できます。
*5 コピートレイ・R2, マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、
立面操作部・G1 装着時。

■PODデッキライトXL・A1

用紙サイズ	330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 郵便はがき*1, 郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ(139.7mm×148mm~330.2mm×487.7mm, 210.0mm×487.8mm~330.2mm×762.0mm) *2, 封筒*1*3*4
用紙坪量	487.7mm以下:52g/m ² ~300g/m ² 487.7mm超:64g/m ² ~300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	487.7mm以下:3,500枚(80g/m ²) 487.7mm超:1,000枚(80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V, 2.4A, 50/60Hz / 約480W
大きさ／質量	1,105mm(幅)×686mm(奥行)×574mm(高さ) / 約113kg
本体接続時の占有寸法*5	2,419mm(幅)×934mm(奥行)

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
*2 大容量スタッカー・H1を装着時は、最小サイズが140mm×182mmになります。
*3 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10, ISO-C5, DL, Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
*4 10×13インチは、封筒搬送キット・G1 なしで使用できます。
*5 コピートレイ・R2, マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、
立面操作部・G1 装着時。

■インデックス紙アタッチメント・F1

用紙サイズ	A4/LTR
給紙容量	高さ60mm(300~400枚相当)
質量	約0.1kg

■手差し給紙ユニット・B1

用紙サイズ	330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 郵便はがき*1, 郵便往復はがき、郵便4 面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm~330.2mm×487.7mm) *2, 封筒*1*3
用紙坪量	52g/m ² ~300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	100枚(80g/m ²) *4

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
*2 大容量スタッカー・H1を装着時は、最小サイズが140mm×182mmになります。
*3 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10, ISO-C5, DL, Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
*4 用紙により連続給紙できない場合があります。

■長尺用トレイ・B1／長尺用排紙トレイ・C1

用紙サイズ	100mm×148mm~330.2mm×487.7mm, 210.0mm×487.8mm~330.2mm×762.0mm
用紙坪量	64g/m ² ~300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	1枚*1
排紙容量／排紙枚数	50枚(80g/m ²)

- *1 長尺用トレイ・B1のみ。
*2 解像度は600dpiに限ります。
*3 ページ印字、部数印字、スタンプ機能は非対応です。

■封筒搬送キット・F1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、COM10、No.10, DL, Monarch 【不定形】16×9インチ
積載可能枚数(高さ)	50枚
質量	約30g

■封筒搬送キット・G1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10, No.10, ISO-C5, DL, Monarch 【不定形】6×9インチ、9×12インチ
積載可能枚数(高さ)	長形3号*1 160mm 洋形長3号、角形2号*2、6×9インチ、9×12インチ、COM10, No.10, ISO-C5, DL 100 mm, Monarch 70 mm
質量	約1.5kg

- *1 封筒の構造がサイド貼りの場合は100mm。
*2 封筒の構造がサイド貼りの場合は45mm。

■コピートレイ・R2

トレイ容量	250枚(80g/m ²)
大きさ／質量	422mm(幅)×382mm(奥行)×175mm(高さ) / 約1.2kg
本体接続時の占有寸法*1	1,952mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)

*1 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。

■インサーター・N1

用紙サイズ	330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, ユーザー設定サイズ(182mm×182mm~330.2mm×487.7mm)
用紙坪量	52g/m ² ~300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	上段/下段:200枚(80g/m ²)×2
電源／最大消費電力	AC 100V, 1.0A, 50/60Hz共通 / 約120W
大きさ／質量	746mm(幅)×793mm(奥行)×1,407mm(高さ) / 約61kg
本体接続時の占有寸法*1	2,676mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)

*1 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1、ステイブルフィニッシャー・W1または中綴じフィニッシャー・W1装着時。

■大容量スタッカー・H1

用紙サイズ*1	330mm×483mm, 320×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, ユーザー設定サイズ(140mm×182mm~330.2mm×487.7mm)
用紙坪量	52g/m ² ~300g/m ²
トレイ容量	スタック部 3,000枚(80g/m ²)×2 排紙トレイ 200枚(80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V, 15A, 50/60Hz共通/300W以下
大きさ／質量	899mm(幅)×745mm(奥行)×1,040mm(高さ) / 約120kg

*1 大容量スタッカー・H1装着時は、本体通紙可能最小サイズが140×182mmになります。(封筒含む)

■ペーパーフォールディングユニット・J1

用紙サイズ	【Z折り】A3/B4/A4R 【C折り、外3つ折り、内3つ折り、2つ折り、4つ折り】A4R
用紙坪量	【Z折り、C折り、外3つ折り、内3つ折り、2つ折り】52g/m ² ~105g/m ² 、 【4つ折り】52g/m ² ~90g/m ²
用紙種類	薄紙2(52 g/m ² ~63g/m ²)、薄紙1(64g/m ² ~79g/m ²)、普通紙1(80g/m ² ~90g/m ²)、 色紙、普通紙2(91 g/m ² ~105g/m ²)、色紙、再生紙、コート紙
電源／最大消費電力	フィニッシャーより供給 / 約150W
大きさ／質量	336mm(幅)×793mm(奥行)×1,190mm(高さ) / 約71kg
本体接続時の占有寸法*1	2,676mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)

*1 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1、ステイブルフィニッシャー・W1または中綴じフィニッシャー・W1装着時。

■パーフェクトバイندر・E1

製本方法	くるみ製本
断裁方法	東回転方式3方向または1方向(小口)カット(断裁なし可)
製本サイズ*1(三方断裁後)	幅:203mm~297mm 長さ:138mm~216mm
製本厚さ	約1mm~25mm(表紙含まず)
断裁範囲	天地:13mm~79mm, 小口:6.5mm~49.5mm

本文／挿入紙	枚数	坪量52g/m ² ~63g/m ² 紙:30~200枚(製本厚さ25mm以下) 坪量64g/m ² ~80g/m ² 紙:10~200枚(製本厚さ25mm以下) 坪量81g/m ² ~105g/m ² 紙:10~150枚(製本厚さ25mm以下) 坪量106g/m ² ~163g/m ² 紙:1~10枚(挿入紙のみ)
	サイズ	幅:257.0mm~320.0mm 長さ:182.0mm~228.6mm A4, B5, 特A4(226mm×310mm)、SRA4(225mm×320mm)
	坪量*2	52g/m ² ~163g/m ²
表紙	枚数	1枚
	サイズ	幅:257.0mm~330.2mm 長さ:364.0mm~487.7mm A3, B4, SRA3(320mm×450mm)
	坪量*3	90g/m ² ~300g/m ²
電源／最大消費電力		AC 200V, 3.0A, 50/60Hz共通 / 約630W
大きさ*4／質量		922mm(幅)×791mm(奥行)×1,300mm(高さ) / 約308kg

- *1 仕上がりサイズ微調整により、幅(天地)±1mm、長さ(小口)±0.5mmの調整が可能です。
*2 用紙の種類や印字画像によっては落丁などが起こる場合があります。その場合、用紙や印字画像を変更していただく場合があります。
*3 坪量251g/m²以上の用紙を表紙として使用する場合は、横目の用紙を使用してください。
*4 本体背面のコネクタおよび電源コード部の大きさは含まれていません。

■ステイブルフィニッシャー・W1

用紙サイズ	330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm~330.2mm×487.7mm) *1, 封筒
用紙坪量	52g/m ² ~300g/m ²
トレイ容量*2 トレイA(上段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ【330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R】高さ147mm以下、または1000枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ【サイズ混載時】高さ147mm以下、または1000枚 【Z折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】30枚/1部10枚 【2つ折り(ペーパーフォールディングユニット・J1 装着時のみ)】50枚
トレイ容量*2 トレイB(下段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 大量積載モードが「OFF」の場合 【A4, B5】高さ285mm以下、または2,000枚 【330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4R, B5R】高さ147mm以下、または1,000 枚 大量積載モードが「ON」の場合*3 【A4, B5】高さ285mm以下、または4,000枚 【A4R, B5R】高さ285mm 以下、または2,000枚 【A3, B4】高さ216mm 以下、または1,500枚 【330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4R, B5R】高さ147mm以下、または1,000枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時*4 大量積載モードが「OFF」の場合 【A4, B5】高さ285mm 以下、または2,000枚 【330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4R, B5R】高さ147mm以下、または1,000枚 大量積載モードが「ON」の場合*3 【A4, B5】高さ490mm以下、または4,000枚 【A4R, B5R】高さ285mm以下、または2,000枚 【A3, B4】高さ216mm以下、または1,500枚 【330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm】高さ147mm以下、または1,000枚 ホチキス 【A4, B5】3,000枚/200部(高さ423mm相当) 【A4R, B5R】2,000枚/200部(高さ285mm相当) 【A3, B4】1,500枚/200部(高さ216mm相当) 【Z折り(ペーパーフォールディングユニット・J1 装着時のみ)】30枚/1部10枚 【2つ折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】50枚
	【A4, B5】100 枚(80g/m ²)または紙厚が11mm 以下で、98枚(80g/m ²) +2枚(256g/m ²) 【A3, B4, A4R, B5R】50枚(80g/m ²)または紙厚が5.5mm以下で、48枚(80g/m ²) +2枚(256g/m ²)
	【コーナーホチキス】A3, B4, A4, A4R, B5, ユーザー設定サイズ(210mm×182mm~297mm×432mm) 【ダブルホチキス】A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, ユーザー設定サイズ(182mm×182mm~297mm×432mm)
電源／最大消費電力 AC 100V, 10A, 50/60Hz共通 / 500W以下	
大きさ／質量 800mm(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ) / 約130kg	
本体接続時の占有寸法*6 2,335mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)	

- *1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取付けている場合には100mm×148mm~330.2mm×762.0mmになります。なお長尺用紙にはトレイAへの排紙のみ行えます。
*2 A4またはB5の用紙を約2,000枚以上積載する場合は、トレイB→トレイAの順序で排紙してください。
*3 用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。
*4 混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値がトレイBの容量となります。
*5 用紙の種類や厚さによって異なります。
*6 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。

■中綴じフィニッシャー・W1

用紙サイズ	330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm~330.2mm×487.7mm) *1, 封筒
用紙坪量	52g/m ² ~300g/m ²
トレイ容量*2 トレイA(上段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ【330mm×483mm, 320mm×450mm(SRA3), 305mm×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R】高さ147mm 以下、または1,000枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ【サイズ混載時】高さ147mm 以下、または1,000枚 【Z折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】30枚/1部10枚 【2つ折り(ペーパーフォールディングユニット・J1装着時のみ)】50枚

トレイ容量*2 トレイB(下段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 大量積載モードが「OFF」の場合 【A4、B5】高さ285mm以下、または2,000枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、 B5R]高さ147mm以下、または1,000枚 大量積載モードが「ON」の場合*3 【A4、B5】高さ490mm以下、または4,000枚 【A4R、B5R]高さ285mm以下、または 2,000枚 【A3、B4]高さ216mm以下、または1,500枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm]高さ147mm 以下、または1,000枚 仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グ ループ:サイズ混載時*4 大量積載モードが「OFF」の場合 【A4、B5】高さ285mm以下、または2,000枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、 B5R]高さ147mm以下、または1,000枚 大量積載モードが「ON」の場合*3 【A4、B5】高さ490mm以下、または4,000枚 【A4R、B5R]高さ285mm以下、または 2,000枚 【A3、B4]高さ216mm以下、または1,500枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm]高さ147mm 以下、または1,000枚 ホチキス 【A4、B5】3,000枚/200部(高さ423mm相当) 【A4R、B5R]2,000枚/200部(高さ285mm 相当) 【A3、B4]1,500 枚/200部(高さ216mm相当) 【Z折り(ペーパーフォールディングユ ニット・J1装着時のみ)】30枚/1部10枚 【2つ折り(ペーパーフォールディングユ ニット・J1装着時のみ)】50枚
	【A4、B5】100枚(80g/m ²)または紙厚が 11mm以下で、98枚(80g/m ²) +2枚 (256g/m ²) 【A3、B4、A4R、B5R]50枚(80g/m ²) また は紙厚が5.5mm以下で、48 枚(80g/m ²) +2枚(256g/m ²)
	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、 B5、ユーザー設定サイズ(210mm× 182mm～297mm×432mm) 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5、 B5R、ユーザー設定サイズ(182mm× 182mm～297mm×432mm)
	【ステイブル可能枚数】25 枚(80g/m ²) 表 紙1枚含む。 【未とじ折り可能枚数】5枚(80g/m ²) 【サイズ】330mm×483mm、320mm× 450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、 B4、A4R、ユーザー設定サイズ(210mm× 279.4mm～330.2mm×487.7mm) 【表紙の厚さ】64g/m ² 以上、かつ本文以上 の坪量。*4
電源／最大消費電力	AC 100V、10A、50/60Hz共通 / 500W以下
大きさ／質量	800mm(幅)×792mm(奥行)× 1,239mm(高さ)/ 約180kg
本体接続時の占有寸法*6	2,335mm(立面操作部・G1最右部まで)× 982mm(奥行)

- *1 長尺トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mmになります。なお長尺用紙にはトレイAへの排紙のみ行えます。
- *2 A4またはB5の用紙を約2,000枚以上積載する場合は、トレイB→トレイAの順序で排紙してください。
- *3 用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。
- *4 混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値がトレイBの容量となります。
- *5 用紙の種類や厚さによって異なります。
- *6 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1 装着時。

■バンチャーユニット・BT1

用紙サイズ	【2穴】A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、ユーザー設定サイズ(182mm×182mm ～297mm×432mm) 【4穴】A3、B4、A4、B5、ユーザー設定サイズ(257mm×182mm～297mm×432mm)
用紙坪量	52g/m ² ～300g/m ² (コート紙の場合は209g/m ² まで)
パンチ穴数／穴径	2穴/4穴:6.5mm
パンチ間隔	80mm
パンチ肩受け容量	約6,000枚(80g/m ²)*1
電源／最大消費電力	フィニッシャーより供給/約3kg
大きさ／質量	フィニッシャーに内蔵/約3kg

- *1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

■トリマー・F1

断裁	【枚数*1】50枚(80g/m ²)、48枚(80g/m ²)+2枚(300g/m ²) 【サイズ】A4R、A3、SRA3(320mm×450mm)、B4、ユーザー設定サイズ(210mm×279.4mm～330.2mm×487.7mm) 【切り肩受け容量】5,000枚(搬送方向横目、切り幅20mm、A4サイズ80g/m ²)
排紙トレイ容量	15冊(冊子サイズA4、20枚80ページ、80g/m ²)、 コンティニューアスラン対応
電源／最大消費電力	フィニッシャーより供給/300W以下
大きさ／質量	1,933mm(幅)×790mm(奥行)× 1,040mm(高さ)/ 約173kg

- *1 用紙の種類や厚さによって異なります。

■天地トリマー・A1

断裁	【枚数*1】50枚(80g/m ²)、48枚(80g/m ²)+2枚(300g/m ²) 【サイズ】A4R、A3、SRA3(320mm×450mm)、B4、ユーザー設定サイズ(210mm×279.4mm～330.2mm×487.7mm)
排紙トレイ容量	30冊(冊子サイズA4、20枚80ページ、80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、4.5A、50/60Hz共通 / 440W以下
大きさ／質量	536mm(幅)×770mm(奥行)× 1,040mm(高さ)/ 約145kg

- *1 用紙の種類や厚さによって異なります。

■ステイブルフィニッシャー・T1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)*1、封筒
用紙坪量 トレイA	52g/m ² ～256g/m ²
用紙坪量 トレイB	52g/m ² ～300g/m ²
用紙坪量 トレイC	52g/m ² ～300g/m ²
トレイ容量 トレイA	仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R]高さ43mm以下、または250枚 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R]高さ21mm以下、または125枚
トレイ容量 トレイB	仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R]高さ188mm以下、または1,300枚*2 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R]高さ96mm以下、または650枚 ソート・グループ 【A4、B5]高さ188mm以下、または1,300枚*2 【A3、B4、A4R]高さ96mm以下、または650枚
	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚
	ホチキス 【A4、B5】1,300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R]650枚/50部(高さ96mm相当)
	ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
トレイ容量 トレイC	仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5]高さ347mm以下、または2,450枚*2 【A5R]高さ243mm以下、または1,700枚*2 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R]高さ96mm以下、または650枚
	ソート・グループ 【A4、B5]高さ243mm以下、または1,700枚*2 【A3、B4、A4R]高さ96mm以下、または650枚
	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚
	ホチキス 【A4、B5】1,300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R]650枚/50部(高さ96mm相当)
ステイブル枚数*3	ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
	【A4、B5]50枚(80g/m ²) 【A3、B4、A4R]30枚(80g/m ²)
	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5
	ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
電源／最大消費電力	本体より供給/385W以下
大きさ／質量	644mm(幅)×656mm(奥行)× 1,121mm(高さ)*4/約48kg
本体接続時の占有寸法	2,179mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*5 2,413mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*6

- *1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mmになります。なお長尺用紙にはトレイBへの排紙のみ行えます。
- *2 薄紙または坪量59g/m²以下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96mm以下、または650枚。
- *3 用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- *4 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1装着時は939mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)になります。
- *5 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ収納時)
- *6 外付け2穴バンチャー・C1、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ拡張時)

■外付け2穴バンチャー・C1

用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
用紙坪量	52g/m ² ～256g/m ²
パンチ穴数／穴径	2穴:6.5mm
パンチ間隔	2穴:80mm
パンチ肩受け容量	約10,000枚(80g/m ²)
電源／最大消費電力	電源本体より供給
大きさ／質量	107mm(幅)×615mm(奥行)×825mm(高さ)/7.7kg

- * フィルム、ラベル用紙、ベラム用紙、はがき、封筒は使用できません。

■中綴じフィニッシャー・T1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)*1、封筒
用紙坪量 トレイA	52g/m ² ～256g/m ²
用紙坪量 トレイB	52g/m ² ～300g/m ²
用紙坪量 トレイC	52g/m ² ～300g/m ²
トレイ容量 トレイA	トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R]高さ43mm以下、または250枚 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R]高さ21mm以下、または125枚
トレイ容量 トレイB	トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R]高さ188mm以下、または1,300枚*2 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R]高さ96mm以下、または650枚 ソート・グループ 【A4、B5]高さ188mm以下、または1,300枚*2 【A3、B4、A4R]高さ96mm以下、650枚
	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚
	ホチキス 【A4、B5】1,300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R]650枚/50部(高さ96mm相当)
	ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
トレイ容量 トレイC	トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5]高さ347mm以下、または2,450枚*2 【A5R]高さ247mm以下、または1,700枚*2 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R]高さ96mm以下、650枚
	ソート・グループ 【A4、B5]高さ243mm以下、または1,700枚*2 【A3、B4、A4R]高さ96mm以下、または650枚
	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚
	ホチキス 【A4、B5】1,300枚/100部(高さ188mm相当)*2 【A3、B4、A4R]650枚/50部(高さ96mm相当)
ステイブル枚数*3	ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
	【A4、B5]50枚(80g/m ²) 【A3、B4、A4R]30枚(80g/m ²)
	【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5
	ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当)
中とじ	【ステイブル可能枚数】16枚(80g/m ²) 表紙1枚含む。 【未とじ折り可能枚数】1枚(60g/m ² ～256g/m ²) 【サイズ】305mm×457mm、A3、B4、A4R 【表紙の厚さ】60g/m ² ～256g/m ² で、かつ本文以上の坪量。*4 【容量】1～5枚/25部、6～10枚/15部、11～16枚/10部
	電源／最大消費電力
	本体より供給 /385W以下
	大きさ／質量
本体接続時の占有寸法	646mm(幅)×656mm(奥行)× 1,121mm(高さ)*5/約72kg
	2,181mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*6 2,413mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)*7

- *1 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1を取付けている場合には100mm×148mm～330.2mm×762.0mmになります。なお長尺用紙にはトレイBへの排紙のみ行えます。
- *2 薄紙または坪量59g/m²以下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96mm以下、または650枚。
- *3 用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- *4 用紙の種類や厚さによって、サドル可能枚数が少なくなることがあります。
- *5 長尺用トレイ・B1または長尺用排紙トレイ・C1装着時は939mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)になります。
- *6 マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ収納時)
- *7 外付け2穴バンチャー・C1、マルチカラーイメージリーダーユニット・K1、立面操作部・G1装着時。(延長トレイ拡張時)

Canon