

Canon

**imagePRESS
C910/C810
C660
C660CA**



生産現場からクリエイティブ、オフィスまで

お客様の多様な成果物に応えるimagePRESSシリーズ

高画質と高生産性の両立。

優れた安定性と多彩なメディア対応力。

多様化するニーズに柔軟に対応し、ビジネスに競争力をもたらします。

揺るぎない性能の数々が、成果物に求められる
クオリティーをスピーディーに実現します。

imagePRESS C910/C810

大事なプレゼン資料の出力や販促ツールの制作に。
この1台でビジネスチャンスを広げます。

imagePRESS C660

確かな色再現性と描写力。
豊かな色彩表現で創造力を最大限に生かします。

imagePRESS C660CA



写真はimagePRESS C910に「多段デッキ・D1」、「中綴じフィニッシャー・W1」を装着したものです。



High Quality

写真は美しく、
文字は読みやすく。


繊細なグラデーションや
インパクトのあるビジュアルなど、
成果物の仕上がりは
プリントビジネスの成功に関わります。
紙質や出力イメージに合わせて、
柔軟かつ正確に色を再現します。



32本の赤色マルチレーザーが彩る高精細な2400dpi


32本の赤色マルチレーザーを照射する「R-VCSEL※テクノロジー」を採用。赤外よりも波長の短い赤色レーザーを使用することで、より小さいスポット径を実現し、高精細な出力が可能になりました。また、斜行補正や直角補正のほか、台形補正を行うことで正確な描画が可能です。

※R-VCSEL はソニー株式会社との
共同開発



出力イメージに適した組み合わせを選べる多彩なスクリーン

さまざまなスクリーンの中から出力物に合った2種類のスクリーンを選択できます。写真、グラフィック、テキストごとに組み合わせも変えられるため、データに応じて最適な設定が可能です。



マットコート紙にも対応した柔軟なグロスコントロール

用紙の質感にマッチした光沢を再現するグロスコントロール機能を搭載しています。普通紙や上質紙、コート紙などに適した自然な光沢を再現できるだけでなく、マットコート紙にも合うようにグロス感を抑えた出力ができます。



高い色再現や最適な光沢感を実現するCVトナー

CV (Consistently Vivid Color) トナーは、色材の分散状態を微細に保ちながら溶融特性を最適化することにより、オフセット印刷に迫る高い色再現や多様なメディアに応じた最適な光沢感を実現しました。



色変換の誤差を軽減するデバイスリンクプロフィール

Lab変換を行わないデバイスリンクプロフィールに対応することで、ターゲットとなる色に対し高精度なカラーマッチング処理を行います。

*キヤノンがプロフィール作成を行う「デバイスリンクプロフィール作成サービス」に対応しています。

JapanColorの色域をカバーする広い色再現領域

トナーの色再現領域が広く、JapanColorの色域をカバーしているため、出力プロフィールに応じた忠実な色再現を実現します。

コート紙と非コート紙の色味再現を近づけるカラー調整機能

CMYKの濃度を調整するカラー調整機能を、非コート紙とコート紙の用紙ごとに設定でき、各用紙によって異なる階調性やグレイバランスを考慮した色合わせが容易に行えます。高濃度、中濃度、低濃度で細かい設定ができるため精度の高い色味再現が可能です。



非コート紙

コート紙

Flexibility

目的のために最適な成果物を。

訴求力の高い成果物を生み出すためには、
用途に合わせた最適なメディアと加工方法を選択する必要があります。
特殊紙や後処理などへの幅広い対応力がビジネスチャンスを見逃しません。



POPや封筒・パッケージなど 幅広いドキュメント制作を実現する用紙対応力

» 長尺

最大330.2x1,300mmの長尺紙に対応。POPや掲示物、バナーなど用途が広がります。さらに、762mmまでは自動両面印刷も可能なため、リーフレットや三つ折りメニュー、模型学参ドリルなど容易に出力ができ、時期や配布対象に合わせて柔軟に作成が出来ます。




» 厚紙

350g/m²の厚紙印刷に対応。パッケージはもちろん、DM・メニュー・高級名刺や販促ツールなど、様々な印刷物にえます。




» 封筒・郵便はがき

角形2号、長形3号、洋形長3号封筒の他、はがきにも対応しており、いずれも本体カセットから給紙することが出来ます。
イベントやキャンペーン限定のDMやオリジナル封筒など、小ロットの出力に対応し、効果的な情報配信が実現可能です。



用紙対応の幅をさらに広げる弾性素材のITBベルト

弾性素材のITBベルトを採用し、凹凸のあるエンボス紙や再生紙などの印刷にも高品位な出力が可能です。さまざまな表面のメディアでも文字画像の中抜けを防止し、高いトナー転写性を実現しました。




エンボス紙や再生紙など、
表面に空間や凹凸のある
用紙にもしっかり転写。

ツイン定着ベルト「Advanced-TBF」を採用

熱伝導率の高い上下2本のツイン定着ベルト「Advanced-TBF」を採用し、優れた定着性を実現しました。ローラー定着に比べて搬送時の圧力を抑え、用紙のカールや波打ちの発生も軽減しています。高性能な用紙搬送・定着技術によって高品質な仕上がりをサポートします。

定着時の圧力を抑えたことで、
用紙のカールや波打ちを低減。



あらゆる用途に応える多彩なフィニッシング

ユーザー用途に合わせたインラインオプションを装着することで、多彩なフィニッシングに対応しました。小口断裁や三方断裁のほか、中とじやくるみ製本、3つ折り・Z折りなど、バラエティ豊かな仕上げに対応することで、業務効率の向上に貢献します。

*オプションが必要です。




Stability

即座に、大量に、いつだって美しく。

カタログや名刺の企業ロゴは、特に忠実な色再現性が求められます。

気温や湿度など出力環境が変化しても、安定した色再現を実現します。

さらに、精度の高い表裏見当により、出力後の断裁や製本などの後加工も効率的に行えます。



ランダムパッチテストチャートによる 高精度な自動階調補正

CMYKトナーの濃度バランスの状態を整えるためのキャリブレーションとして、CMYK各色のグラデーションをランダムに配置したテストチャートを採用することで、面内ムラの影響を軽減し、より精度の高い補正ができます。*


※マルチカラーイメージリーダーユニットを使用する場合。

混色をバランスよく補正する自動色調補正機能

CMYKトナーを単色ごとではなく、複数のトナーを組み合わせた混色をバランスよく補正する自動色調補正機能を搭載しています。従来の階調補正ではできな

かった多次色の変動を補正することで、広範囲な色域において優れた色味の再現を可能にしました。


※マルチカラーイメージリーダーユニットが必要です。



優れた表面性と耐久性で劣化を極限まで抑える次世代CV[®]トナー


トナーの表面特性を改良し耐久性を大幅に向上させたことで、高品質かつ安定した色味で大量印刷が可能になりました。転写性にも優れ、さまざまなメディアにおいてガサツキや文字の飛び散りを軽減し、高品質な色味再現を維持します。

※Consistently Vivid Color



CV[®]トナー

色味安定性を高める冷却エアフロー




色味変動の要因となる現像器周りの温度上昇を抑えるため、冷却風と冷却ダクトによるエアフローを装備しました。この排熱効果によって連続プリント時においても現像器周辺を低温度に維持すると同時に、熱による現像剤やトナーの劣化も防止することで、優れた色味安定性を実現します。



トナーを常に安定供給するVF (Vertical Flow) 現象

現像器内にトナー滞留を引き起こさない構造を採用することで安定したトナー供給を実現しました。濃度や画質の安定性向上につながります。

トナーが滞らず円滑に流れるため、常にクリーンなトナーを供給。



色の境目の白抜けを高精度に補正するトラッピング機能


版ずれによって発生する色の境目の白抜けを自動または任意の幅で緩和できるトラッピング機能を搭載しています。補正によって最終出力イメージをリアルに再現します。



連続出力時も高い補正効果を発揮するMulti-D.A.T.※

転写ベルト上に配置されたCMYの紙間パッチ濃度を測色し、理想濃度とのズレを補正します。各色5階調のパッチを採用することで低濃度域から高濃度域まで正確な補正を行い、安定した色味の再現を実現しています。


※Multi-Density Adjustment Technology



パッチを読み込んで補正し、色味変動を抑制。

高精度な紙位置制御を実現するレジストレーション技術

搬送されてきた用紙の先端をレジストローラーに突き当てて斜行を補正するとともに、ループを作成。用紙の端をCIS (横レジ検知センサ) で検知しループを維持しながら左端レジ補正を行います。省スペースでありながら精度の高い表裏見当を実現しました。





Productivity & Usability

速やかに高品位なプリントを。

短納期の依頼にも応えられるのが、オンデマンド印刷のメリット。

調整や設定作業も速やかに。

突発的な出力にもスマートに対応し、高品位な印刷物を提供します。

非コート紙220g/m²まで毎分90枚*のハイスピード出力

トナーの低融点化とツインベルト定着の採用により、厚紙やコート紙などの出力速度を改善し、名刺や表紙などで多用される220g/m²までの厚紙で毎分90枚*の出力を可能にしました。また、用紙厚の差によって発生していた定着温度の調整時間も大幅に短縮し、生産性向上に貢献します。


*C910でA4ヨコ出力の場合。

毎分150ページ*の高精度かつ高速な両面同時スキャン

原稿送り装置に重送検知センサーを搭載。原稿が重送して搬送された場合、用紙と用紙の間の空気層を検知し重送紙の原稿読み込みを自動停止することで、スキャン漏れ(原稿スキップ)を防止します。

*A4カラー300dpiの場合。

*マルチカラーイメージリーダーユニットが必要です。



出力中でも稼働したままトナーを交換可能

稼働中も出力プロセスを停止させることなく簡単かつスピーディに、トナー交換が行えます。メンテナンス性に優れ、ダウンタイムレスな運用が可能です。




回収トナー容器のユーザー交換によりダウンタイムを低減

大容量の回収トナー容器を採用し、コピー機本体フロントの取り出しやすい位置に配置しました。交換時には専門サービスを必要とせず、オペレーターによる交換が可能のため、ダウンタイム低減に寄与します。



高生産性を維持するIH技術とベルト冷却機能

Induction Heating (IH) 技術によって予熱をせずに定着ベルトを瞬時に高温にすることを可能にしたほか、大幅に消費電力を削減しました。冷却ファン・ダクトによるベルト冷却効果で定着温度の安定化も実現し、メディア混載時にも高い生産性を誇ります。



簡単に最適値が設定可能な二次転写電圧調整機能

調整用テストチャートを使用して、用紙ごとに最適なトナー転写電圧値の調整を行うことが出来ます。

オペレーターの習熟度に関係なく簡単に転写調整を行えるため、ヤレ紙の削減にも繋がります。

*imagePRESS ServerまたはPRISMAsyncが必要です。
*imagePRESS Serverの場合は、用紙管理ツール「Media Librarian」(Windows用アプリケーション)を使用します。
*C660は非対応です。



表裏の出力位置合わせが容易なセミオートレジ調整

実際に使用する用紙で調整用のチャートを出力し、プリンター本体のスキャナーで読み取るだけで、レジスト・斜行・直角・台形・倍率の補正が容易に行えます。時間短縮だけではなく、目視による測定や補正値の入力が必要ないため、オペレーターの習熟度に関係なく調整することが可能です。

*マルチカラーイメージリーダーユニットが必要です。



Efficiency

さらなる安心とスピードを。 チーム間でのイメージ共有がもっと効率的に。

クライアントからの校正やリクエストをチーム間で共有したい場合には、
スキャンしたイメージを安全に一齐送信できるしくみが便利です。
メンバーがいち早く同じイメージを共有することがプロジェクト成功の秘訣となります。

Security >>>

不正アクセスを抑止する「MAC&IPアドレスブロック」

不正アクセスを抑止したり、機器の使用を制限するため、ネットワークへの接続をMACアドレス*やIPアドレスで制限したり、許可することができます。

※imagePRESS Server、PRISMAsyncは非対応です。


本体内部情報の漏えいリスクを低減する「HDDデータ暗号化」

ボックス内に保管した文書や宛先表などの登録情報、一時的に蓄積されるジョブデータなど、本体のハードディスクに格納されたデータを暗号化。万一に盗難などが起きても、ハードディスクからの情報流出を抑止します。

*「HDDデータ暗号化／ミラーリングキット・E3」が必要です。

情報漏えいを防止する「セキュアプリント」


プリンタードライバーからパスワードを設定しジョブを送信することで、自動印刷による情報漏えいを防止します。本体でパスワードを入力した時のみ受信済みジョブを印刷するため、機密文書などの印刷に有効です。



ジョブデータの機密性を高める「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどを行う際にHDD内に生成される原稿のデジタルデータをジョブ終了と同時に上書き消去します。また、HDD内部データの不正アクセスを防ぐ、HDDロック機能も搭載しています。

●ジョブデータの削除



*「データ消去キット・C1」が必要です。

Versatility >>>

用途に応じたPDFを書き出すPDF生成

高圧縮PDFや暗号化PDFはもちろん、公文書の電子化に対応した「PDF/A-1b」やAdobe® Reader (V7以降)で注釈の追加、修正といった簡単な編集ができる「Reader Extensions」付きPDF*など、ドキュメント活用の幅を広げる多様なPDFを生成できます。 ※「(e) Reader Extensions PDF拡張キット・F1」が必要です。

■高圧縮PDF

スキャンする文書のデータ容量を約1/10まで圧縮。ネットワークやサーバーへの負担を軽減しながら、ネットワーク上での情報活用を促進します。

■ウェブ表示用に最適化されたPDF

ウェブ上のPDFを、ダウンロードしたページから順次閲覧できるように最適化されたPDF。スキャンデータをウェブで配布するなどに便利です。

■LiveCycle™

Rights Management ES

アクセス制御サーバーAdobe®「LiveCycle™ Rights Management ES」と連携。生成したPDFファイルのセキュリティを高められます。

■サーチャブルPDF*1

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDFにテキスト情報を付加。情報検索を効率化し、ドキュメントの有効活用を促進します。

■暗号化PDF*2

ファイルを開封する際にパスワードの入力が必要となるPDFです。第三者による不正閲覧を抑止し、情報の機密性を高めます。

■他にも便利なPDFに対応

文字の読みやすさ・図形の美しさを高める「アウトラインPDF」*3、文書の原本性を確保する「電子署名PDF」*4など、幅広いPDF生成をサポートします。


*1「(e)サーチャブルPDF拡張キット・F1」が必要です。
*2「(e)スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1」が必要です。

*3「(e)スキャンソリューション機能拡張キット・F1」が必要です。
*4「(e)ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。

紙文書を効率よく再利用できる「Office Open XML対応*」

スキャン時にOCR処理でテキスト情報を付加し、手軽にPowerPoint形式に変換。図形データのアウトライン処理も行います。紙文書データを入力・編集する手間を大幅に軽減し、再利用を促進します。

※「(e)スキャンソリューション機能拡張キット・F1」が必要です。



Environment >>>

世界水準の基準で貢献する環境対応

RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラムといった各種環境基準に適合しています。

- スリープ時の低消費電力(1W)によりオフィスの省エネルギーに貢献。
- エコマークや国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法に適合。
- 当製品は2019年7月22日メーカー出荷からRoHS指令(特定10物質)に対応しています。

*エコマーク認定番号…第18155066号



Job Control

信頼は色から生まれる。

imagePRESS Server


繊細な表現が要求される食品やファッション関連のカタログやDM。
その訴求力は色ひとつで大きく左右されることがあります。
正確なカラーマネジメントを行うことで、お客様の信頼を獲得します。




対応機種
C910
C810
C660CA

Job Management

- 直観的かつ操作性に優れたユーザーインターフェースで高度なジョブ管理に対応する「Command WorkStation」



- ドラッグ&ドロップでファイル(PDF/PS/EPS/TIFF)だけでなくフォルダ単位での印刷ジョブのインポート
- 複数のキーワードによるジョブのフィルタリング
- RIP済み待機ジョブのプレビュー
- トナーや用紙の残量の確認
- ジョブのサムネイル表示
- 複数サーバーの一元管理
- ジョブリストからのリプリント



- 出力紙にカラーバーや設定情報を印字する「コントロールバー」※1※2



カラーバーの種類や印字する項目、位置は自由に設定可能




Color Management

- 指定したプロセスカラーを、定義したスポットカラーに置き換える「2色印刷マッピング」



- 定義済みCMYK階調カーブを指定することで、簡単にジョブ全体の色味調整が可能な「Image Viewer Curves」

- RIP済みジョブに対して、プレビューを見ながらカラーホイールやトーンカーブを使った色補正が行える「Image Viewer」※1※2
よく使うトーンカーブを登録し、ドライバー側で選択も可能。



- 元データを変更することなく、ジョブのページまたはシートごとに指定してカラーデータを変換する「グレースケール変換」※3※4

Print Quality

- ビジュアル編集機能で高品質な仕上がりを支える「Image Enhance Visual Editor」※2

- 色の境目の白抜けを高精度に補正する「自動トラッピング機能」



Image Enhance Visual Editor

- 任意の線数や角度を設定する「ハーフトーンシュミレーション」




■新聞

■ユーザー定義スクリーン

Workflow

- プレビューを見ながら「中綴じ」や「巻き三つ折り」、「ギャングアップ」など多彩なテンプレートを利用した面付けの他、トンボやジョブ名、折りマークが追加できる「Fiery Impose」※3



- ドラッグ&ドロップするだけで印刷設定して出力できる「Hot Folders ver.3」
- プリント業務別に設定情報を登録できる「仮想プリンター」
- 印刷処理順を正確に制御する「送信順印刷」(H350 V2.0のみ)
- PDFを直接RIP処理できる「AdobePDF Print Engine」※5
- デジタルワークフローの自動化を実現する「Fiery JDF」※6

オプション対応表 ○: 対応 —: 非対応

GA Pro Package	H350 V2.0	G250 V2.0	Automation Package	H350 V2.0	G250 V2.0	ColorRight Package	H350 V2.0	G250 V2.0
PDF/Xプリフライト (HotFolder Filters)			HotFolder Filters			ImageViewer		
プリフライト			EPS, TIFF, JPEG, 1bitTIFF			Image Enhance Visual Editor		
ImageViewer	○	—	PDF/Xプリフライト		○	ポストフライト	—	○
ポストフライト			[割り込み印刷]/[スケジュール印刷]/ [次に印刷、次に処理]	—		コントロールバー		
コントロールバー			プリフライト			SpotPro		
SpotPro			Fiery JDF			Adobe PDF Print Engine KIT	H350 V2.0	G250 V2.0
Fiery Impose	H350 V2.0	G250 V2.0	Fiery JobFlow Base			Adobe PDF Print Engine	—*	○
リーダービュー			Fiery Compose	H350 V2.0	G250 V2.0	*APPE標準対応		
PDF保存			リーダービュー			※1 imagePRESS Server H350 V2.0は「GA Pro Package」(オプション)が必要です。 ※2 imagePRESS Server G250 V2.0は「Color Right Package」(オプション)が必要です。 ※3 [Fiery Impose] (オプション)が必要です。 ※4 [Fiery Compose] (オプション)が必要です。 ※5 imagePRESS Server G250 V2.0は「Adobe PDF Print Engine KIT」(オプション)が必要です。 ※6 imagePRESS Server G250 V2.0は「Automation Package」(オプション)が必要です。		
小冊子/ギャングアップ	○	○	PDF保存	○	○			
テンプレート管理			ページごとの片面/両面設定					
1本トンボ/2本トンボ			章設定					
グレースケール変換			ページ単位のチケット発行					
			グレースケール変換					

緻密な生産計画を実現する力。

PRISMAsync

機関連やマニュアル、学会資料など、複数のルーティンジョブを速やかにこなすには、ジョブの内容や量、納期を考慮した緻密な生産計画が欠かせません。ミスなく、いかに効率のよいスケジュールを組めるかが、利益追求の分かれ目です。



対応機種
C910
C810

Job Management

- 最大8時間先まで表示可能な「スケジューラー機能」
用紙や消耗品の補充タイミングが把握でき、作業の効率化をサポート。
- ブラウザ経由で印刷スケジュール確認やジョブの投入を可能にする「Remote Manager」
タッチパネルやプリンタドライバと統一された操作感により、出力作業を合理化。



- 稼働ステータスを遠隔で管理する「Remote Control」
離れた場所で作業をしながら、ジョブの進捗状況や消耗品補給を手元のスマートフォンアプリへ通知することで他の業務を行いながら効率的な作業が可能。※5



- プリンターの稼働実績や出力実績を可視化する「PRISMAlytics Dashboard」
自動的にクラウドに集約された情報から、稼働率や利用傾向の変化を表示。複数プリンターの実績を追加の手間をかけず閲覧が可能。※5



Workflow

- オペレーションパネルに表示されるサムネイルを見ながら用紙確認やページ削除、ジョブ結合などジョブ編集が可能な「Page programming」※1
- 他社デバイスなど、既存のリソースとの互換で生産性を高める「DPLink」※2

Color Management


- 外部ツールを利用せず、用紙ごとに適したプロファイルを作成する「Embedded Profiler機能」※3
- 本体パネルで目視確認しながら、ジョブごとに色補正が可能※3



切替え可能

PRISMAprepare※4連携

- ジョブスプリット機能によりカラーモノクロ混載JOBを効率的に処理。
- 面付けやナンバリング、簡易バリアブル設定などプリプレス作業を効率化。
- 画像解像度、スポットカラーやヘアラインの存在など、プリントすることなくデータをチェック。
- オブジェクトごとにカラーの調整が可能。



※1 別途オプション「ページプログラミング-H1」が必要です。
※2 別途オプション「DP Link-H1」が必要です。
※3 別途オプション「アドバンス・カラーマネージメント-H1」が必要です。
※4 別売りです。 ※5 利用開始には事前申請が必要です。

Service

デバイスリンクプロファイル作成サービス

専任サポートスタッフが訪問し、印刷物・DDCP・ICCプロファイル等のターゲットカラーのデバイスリンクプロファイルの作成および操作・品質の維持管理に関するレクチャを行います。通紙可能な印刷本紙でのプロファイル作成に対応することで、デザインカンパからオンデマンドプルーフまで、より良いカラーマッチング環境の構築が可能になります。また、複数のimagePRESSを同じターゲットにマッチングすることで、デバイス間差のより少ないプリント環境が構築できます。 *有償です。

□ サービス実施の流れ

1. ターゲットの決定

お客様が用意したチャートでマッチング対象を決める





2. プロファイル作成

独自のプロファイル作成エンジンにより、繰り返し測定方式による高精度なデバイスプロファイルを作成



3. 設定・管理方法の説明


設定方法・出力方法・コンディションの維持などの管理方法の説明



Option

営業力に応える生産体制。

大量給紙やインラインでの多彩で速やかな後加工など、さまざまな要望に応えるためには生産性の向上が重要です。受注件数の増加という経営課題にダイレクトに関わります。




製本・断裁までを自動化するインライン排紙・後加工オプション

1 トリマー・F1/天地トリマー・A1

C910 C810 C660

トリマー・F1を使用することで、自動小口断裁が可能。さらに、天地トリマー・A1を使用することで、三方断裁が可能になり、インラインで、より確実に美しい製本処理ができます。

*小口断裁には、オプションの「中綴じフィニッシャー・W1」、「トリマー・F1」が必要です。三方断裁にはオプションの「中綴じフィニッシャー・W1」、「トリマー・F1」、「天地トリマー・A1」、「トリマーコンベア・A1」が必要です。




2 ステイプルフィニッシャー・W1 中綴じフィニッシャー・W1

C910 C810 C660

最大5,000枚の大量積載、100枚ステイプル機能と25枚中綴じステイプル機能※1を搭載しています。フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えも可能です。

※1 中綴じフィニッシャー・W1のみ対応。



■フィニッシャー用長尺排紙トレイ・A1

487.7mm超の長尺用紙を最大300枚排紙可能です。

■パンチャーユニット・BT1

フィニッシャー内に搭載。2穴または4穴のパンチ穴加工が可能です。

3 ペーパーフォールディングユニット・J1

C910 C810 C660

「Z折り」や「C折り(A4Rに対応)」など多彩な折りパターンでさまざまな印刷ニーズに対応します。



4 大容量スタッカー・H1

C910 C810 C660

スタック部トレイに3,000枚×2束、排紙トレイに200枚の最大6,200枚積載が可能。スタック部トレイは3,000枚積載されると、トレイが自動で手前に引き出され、さらに3,000枚の排紙を続けます。

■大容量スタッカー用長尺トレイ・A1

487.7mm超の長尺用紙が排紙可能です。



5 パーフェクトバインダー・E1

C910 C810 C660

高品位な成果物「くろみ製本」をインラインで容易に厚さ25mmまで製本可能です。製本から糊付け、三方断裁、積載までを設定ひとつで行えます。



10 ステイプルフィニッシャー・AC1 中綴じフィニッシャー・AC1

C810 C660 C660CA

最大3,500枚の大量積載。65枚ステイプル機能と20枚中綴じステイプル機能※1搭載の他、最大5枚までの針なし綴じが可能です。

※1 中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応。

*2/4穴パンチャーユニット・A1、ジョガーキット・A1以外の後加工オプションは同時に装着できません。



■ジョガーキット・A1

フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えを行います。

■パンチャーユニット・A1

フィニッシャー内に搭載。2穴または4穴のパンチ穴加工が可能です。

最大6,650枚を搭載できる大容量給紙オプション

12 手差し給紙ユニット・C1/ 13 手差し補助トレイ・D1 全機種共通

封筒やはがきサイズの他、330.2mm×487.7mmまで対応しています。手差し補助トレイ・D1を装着すると、手差し給紙時の斜行を軽減できます。

14 長尺用トレイ・B1 全機種共通

最大330.2mm×1,300mmまで給紙可能な長尺用延長トレイです。(給紙側と排紙側のセット)

*搬送長762mm以上の場合は手で支える必要があります。



9 多段デッキ・D1 全機種共通

最大5,000枚(80g/m²)の給紙が可能な3段カセットには、「エアアシスト給紙機構」を採用し、高速かつ安定した用紙搬送を行います。オプション装着することで、封筒も給紙できる他、手差し給紙ユニット・C1/PODデッキライトXL・A1との重連も可能です。



■ 重送検知キット・B1

紙の隙間を超音波センサーが感知し、重送した場合はバージトレイに排出します。機械を止めずに重送による白紙混入を未然に防止します。

15 PODデッキライト・C1 全機種共通

330.2mm×487.7mmまで対応し、最大3,500枚(80g/m²)の用紙をセットできます。「エアアシスト給紙機構」を採用することで、安定した給紙を実現しています。




16 PODデッキライトXL・A1 全機種共通

最大3,500枚(80g/m²)の用紙をセットできる他*、487.7mm超の長尺用紙も1,000枚(80g/m²)給紙可能なため、大量の長尺印刷が可能です。「エアアシスト給紙機構」を採用しています。
*330.2mm×487.7mmまでの場合。



6 インサーター・N1 C910 C810 C660

最大200枚×2段(80g/m²)の用紙をセット可能。セットした用紙を表紙や合紙として給紙可能です。



*各オプション機器の間に5mmの隙間があります。

※1 トレイ拡張時は、656mm。

※2 PODデッキライト・C1の場合。

7 マルチカラーイメージリーダーユニット・M2 全機種共通

□COPY

カラー・モノクロ毎分90枚^{※1}(A4ヨコ)の連続コピー速度で、効率的なコピーワークを実現します。

※1 C910の場合。

※2 設定により異なります。

□SCAN&SEND

高精度かつ高速な両面同時スキャン。毎分150ページ(カラー)、230ページ(モノクロ)読み込みが可能^{※2}。また、スキャン文書のPCへの送信やユーザーボックスへの保管が簡単にできます。



8 オペレーティングパネル・A5 C910 C810

*PRISMAsyncの場合

ユーザビリティに優れた15インチの大画面タッチパネル。印刷ジョブの設定確認・変更や画質の調整、スケジュール管理などを容易に操作できます。



11 立面操作部・G1 全機種共通

*imagePRESS Serverまたは(e)PSマルチキット・F1の場合

操作しやすい10.4インチの大型操作パネル。ハードディスクに保存された文書も容易に確認できます。操作画面は、よく利用する機能のみを表示させるなどカスタマイズが可能です。



◆ imagePRESS C910/C810/C660/C660CA 主な仕様

	C910	C810	C660	C660CA
形式	リーダー・プリンタ分離型 コンソールタイプ			
カラー対応	フルカラー			
読み取り解像度*1	600dpi×600dpi			
書き込み解像度	2400dpi×2400dpi			
階調	256階調			
複写原稿*1	最大A3サイズまでシート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）			
用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*2、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm*3～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×1,300mm*4)、封筒*2*5*6			
画像欠け幅	先端/後端:4.0mm、左/右:2.5mm(送り方向19.2inch超は4.0mm)			
用紙坪量*7	カセット:52g/㎡～300g/㎡*8 手差し:デッキ:52g/㎡～350g/㎡(手差し給紙ユニット・C1*9、多段デッキ・D1*9、PODデッキライト・C1*9、PODデッキライトXL・A1*9)			
ウォームアップタイム	360秒以下(室温20度)			
ファーストコピータイム*1	フルカラー 白黒	7.7 秒(カラー優先設定時) 6.9 秒(白黒優先設定時)		
連続複写速度*10	A3	カラー/モノクロ:46枚/分	カラー/モノクロ:40枚/分	カラー/モノクロ:34枚/分
	B4	カラー/モノクロ:48枚/分	カラー/モノクロ:46枚/分	カラー/モノクロ:36枚/分
	A4	カラー/モノクロ:90枚/分	カラー/モノクロ:80枚/分	カラー/モノクロ:65枚/分
	B5	カラー/モノクロ:90枚/分	カラー/モノクロ:80枚/分	カラー/モノクロ:65枚/分
複写倍率定型*1	1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25			
ズーム*1	25～400% (1%刻み)			
給紙方式	カセット	550枚×3		
給紙容量 (80g/㎡紙)	手差し	250枚*11		
デッキ	1,500枚×2+2,000枚×1 (多段デッキ・D1)、3,500枚×1 (PODデッキライト・C1/PODデッキライトXL・A1*12)			
連続複写枚数*1	9,999枚			
電源	200V 20A、50Hz/60Hz共通		100V 15A×2、50Hz/60Hz共通	
最大消費電力	3,520W以下		電源系:1470W以下、定着系:1500W以下	
標準消費電力量(TEC値)	10.3kwh	9.3kwh	9.3kwh	9.5kwh
大きさ	1,530mm(幅)×982mm(奥行)×1,424mm(高さ) (立面操作部・G1装着時)			
質量	約316kg (トナーボトル/マルチカラーイメージリーダーユニット/立面操作部を含む)			
機械占有寸法	1,952mm(幅)×982mm(奥行)			
メモリー容量	3.5GB			
ハードディスク容量	1TB			
付加機能*1	自動用紙選択、自動ソート、オートテコ回転、予約コピー(20件)、割り込みコピー、カラー選択(カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー(6色)、2色(Bk+6色)、白黒)、原稿の種類(文字・印刷写真、文字・印画紙写真、文字・印刷写真、印画紙写真、地図、セカンドコピー(孫コピー))、濃度(マニュアル)、背景調整(自動/マニュアル)、仕上げ(ソート、グループ、90度回転)、両面、見開き2ページ、表紙(表紙/裏表紙)、製本、挿入紙(合紙、章紙、インデックス紙)、OHP中差し、ページ集約(2in/4in/1/8in)、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転/イメージリビート/鏡像/エリア指定、カラー調整(カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整)、ワンタッチ調整(鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/ルトロ調モノクロ)、シャープネス、イメージ合成、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴(3つ前まで)、よく使う設定(9個)など			

- *1 コピー機能はオプションです。

*2 紙種により使用できないことがあります。

*3 大容量スタッカー・H1装着時の最小サイズは140mm×182mmです。

*4 487.7mm超の長尺紙をご使用の場合は、別途オプションが必要です。

*5 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。

 定形・長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
- *6 不定形・6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ

 次の封筒は、本体カセットで封筒搬送キットF-1なしで使用できます。

 角形2号、ISO-C5、9×12インチ、10×13インチ

*7 利用可能な範囲のすべての用紙について、性能を保証するものではありません。

 詳しくは弊社担当セールスマンまたは担当サービスまでお問い合わせください。

 なお、用紙の填料であるタルクは、本機の画像形成に悪影響を及ぼすことがあります。
- *8 本体カセットよりラベル紙/コート紙/エンボス紙の給紙は出来ません。

*9 オプションです。

*10 用紙種類、給紙オプション、排紙オプションにより異なります。

*11 用紙により連続給紙できない場合があります。

*12 487.7mm超の長尺紙は、最大1,000枚となります。

◆ マルチカラーイメージリーダーユニット 主な仕様（オプション）

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置	
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R
	原稿坪量	片面原稿:モノクロ 38～220g/㎡、カラー 64～220g/㎡ 両面原稿:モノクロ 50～220g/㎡、カラー 64～220g/㎡
原稿の収容可能枚数	300枚（80g/㎡）	
原稿読み取り速度 （A4ヨコ）	片面読取	カラー/モノクロ共 120ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ 70/120ページ/分（600dpi×600dpi）
	両面同時読取	カラー/モノクロ 150/230ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ 85/150ページ/分（600dpi×600dpi）

◆ プッシュスキャン機能*1

形式	カラースキャナー	
最大原稿読取サイズ	コピー仕様に準ずる	
読取解像度	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi（ノーマル）、 200×200dpi（ファイン）、200×400dpi（スーパーファイン）、 300×300dpi、400×400dpi（ウルトラファイン）、600×600dpi	
原稿読取速度	片面読取:カラー120ページ/分、モノクロ120ページ/分 両面同時読取:カラー150ページ/分、モノクロ230ページ/分	
インターフェース	1000Base-T/100-Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）	
対応プロトコル	File: FTP（TCP/IP）、SMB（TCP/IP）、WebDAV Email/iFax: SMTP（送信）、POP3（受信）	
対応OS	SMB	Windows®7/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2008/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server 2019/ Mac OS X 10.12以降/ Cent OS 7
	FTP	Windows® Server 2008 SP2/Windows® Server 2008 R2 SP1:Internet Information Services 7.5/Windows® 7:Internet Information Services 7.5/Windows® 8/Windows® Server 2012:Internet Information Services 8.0/Windows® 8.1/Windows® Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5/Windows® 10/Windows® Server 2016:Internet Information Services 10/Windows® Server 2019:Internet Information Services 10/ Mac OS X 10.12/ Cent OS 7
	WebDAV	Windows® Server 2008 SP1/Windows® Server 2008 R2 SP1: Internet Information Services 7.5/Windows® 7:Internet Information Services 7.5/Windows® 8/Windows® Server 2012:Internet Information Services 8.0/Windows® 8.1/Windows® Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5/Windows® 10/Windows® Server 2016:Internet Information Services 10/Windows® Server 2019: Internet Information Services 10/ Mac OS X Server 10.12以降/ Cent OS 7
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft ExchangeServer 2013/ Microsoft Exchange Server 2016/Microsoft Exchange Server 2019/Sendmail 8.14.4
	LDAP	Windows® Server 2008 SP2 with Active Directory/ Windows® Server 2012 with Active Directory/Windows® Server 2012 R2 with Active Directory/Windows® Server 2016 with Active Directory/Windows® Server 2019 with Active Directory
データフォーマット	TIFF（MMR）、JPEG（*2）、PDF（高圧縮、少数色、Web最適化、PDF/A-1b、ポリシー付き）、XPS（高圧縮）	
カラーモード	自動（カラー/グレースケール）、自動（カラー/白黒2値）、カラー、グレースケール、白黒2値	
画像モード	文字、文字/写真、写真	
付加機能	PDF:アウトライン、暗号化、サーチャブル、機器署名、ユーザー署名、タイムスタンプ、Reader Extensions XPS:サーチャブル、機器署名、ユーザー署名 OOXML:PowerPoint、Word	

- *1 マルチカラーイメージリーダーユニットの装着が必要です。
- *2 シングルページのみ。

◆ プルスキャン機能

形式	カラースキャナー
最大原稿読取サイズ	コピー仕様に準ずる
読取解像度（主走査×副走査）	75×75dpi、100×100 dpi、150×150 dpi、200×200 dpi、300×300 dpi、 400×400 dpi、600×600 dpi（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016
ドライバー	TWAIN/VIA準拠*1
ドライバー動作環境	上記ソフトウェアが動作するコンピュータ
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール

*1 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限りです。

◆ LIPS LXプリンター機能仕様（C910/C810:オプション C660:標準装備）

形式	内蔵型
プリントサイズ	本体仕様に準ずる
連続プリント速度	本体仕様に準ずる
解像度	1200dpi×1200dpi*1、600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS LX
対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server 2019/Mac OS X（10.9以降）
内蔵フォント	なし
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T（IEEE802.3準拠）

*1 テキスト/ラインのみ

◆ LIPS Vプリンター機能仕様（C910/C810:オプション C660:標準装備）

形式	内蔵型	
プリントサイズ	本体仕様にする。但し450mm超の長尺紙は非サポート（LIPS LXは上記参照）	
連続プリント速度	本体仕様にする	
解像度	データ処理	600dpi×600dpi（LIPS LXは上記参照）
ページ記述言語		LIPS V（LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+）
対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）	
対応OS	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server 2019	
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2	
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）	

◆ PSプリンター機能仕様（C910/C810:オプション C660:標準装備）

形式		内蔵型
プリントサイズ		本体仕様にする
連続プリント速度		本体仕様にする
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル		TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS	ドライバー	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server2019/Mac OS X(10.9以降)
		PPD Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Mac OS X(10.3.9以降)
	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5
内蔵フォント	欧文	136書体
	エミュレーション	
インターフェイス		USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)

◆ コントローラー仕様 (オプション)

	PRISMAsync iPR C910-C1	imagePRESS Server H350V2.0	imagePRESS Server G250V2.0
基本システム (ハードウェア)			
CPU	Intel Core i5-8500	Intel Core i5-6500 (Skylake)3.2GHz up to 3.6GHz W/Turbo	Intel Pentium G4400, 3.3GHz(No Turbo)L2 Cache 3MB
メモリ	1×DDR4-2400 8GB	8GB(2×4GB)	4GB
HDD	1×500GB 2.5 inch 1×1TB 3.5 inch	1×1TB, 2.5inch	500GB 2.5 inch
その他のドライブ	—	DVD/CD RW	—
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
USB	前面 USB3.0×2, 背面 USB3.0×6	前面 USB3.0×3, 背面 USB2.0×2 / USB3.0×2	背面 USB2.0×4, USB3.0×2
コントローラサイズ(W×D×H)	200×430×420mm	233×464×530mm	285×93×295mm
質量	18kg	16.6kg	4.95kg
最大消費電力	150W	93W(稼働中) 53W(待機中)	47W(稼働中) 25W(待機中)
電源	100-240V, 10-5A, 50-60Hz	100-240V, 6-3A, 50-60Hz	100-240V, 50/60Hz, 3.0A or 3.0-1.3A
Removable HDD Kit	—	○(オプション リムーバブルHDDキット-B5)	—
基本システム (ソフトウェア)			
PDL	Adobe PostScript3	Adobe PostScript3(PSインタープリタはCPSI 3020)	Adobe PostScript3(PSインタープリタはCPSI 3020)
Adobe PDF Print Engine	5.5	5	5(オプション:Adobe PDF Print Engine kit)
OS	Windows 10 LTSC Embedded 64 bits	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Linux
フォーマット / データ形式			
データフォーマット	Adobe PostScript3, PDF v2.0 expended level3, PDF/X	Adobe PostScript3, PDF v1.7, PDF/VT, EPS, VDP(PPML, ZIP, VPS, PDF), TIFF6, JDF1.4/JMF	Adobe PostScript3, PDF v1.7, EPS, TIFF6
IPDS	○(オプション:IPDS-H1)	—	—
バリアブルデータ印刷言語	PDF/VT-1/PPML/GA level 1, version1.5, 2.1, 2.2	FreeForm v1, v2.1, PPML v3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS	FreeForm v1, v2.1
フォント	—	—	—
内蔵フォント	欧文:137書体/和文:5書体	欧文:138書体/和文:5書体	欧文:138書体/和文:2書体
対応OS			
プリンタードライバー*1	Windows UPD Printer drivers:Windows® 8.1/Windows® 10*3 /Windows® Server 2012/Windows® Server2012R2 /Windows® Server 2016*3/Windows® Server 2019*3 Windows PRISMAsync Remote Printer Drivers: Windows® 8.1/Windows® 10*3/Windows® Server 2012R2/ Windows® Server 2016*3/Windows® Server 2019*3 MacOS Printer Drivers:Mac OS 10.15/11(Intel CPU)	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server 2019/Mac OS X(10.11 ~10.15/11)	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server 2019/Mac OS X(10.11 ~10.15/11)
ネットワークプロトコルとサービス			
IPv4対応	○	○	○
IPv6対応	○	SMB,LPD,RAW(port9100), SNMP,IPP,HTTP,HTTPS(WebTools)	SMB,LPD,RAW(port9100), SNMP,IPP,HTTP,HTTPS(WebTools)
TCP / IP	SMB, LPR/LPD, ScketPrinting(port9100),IPP, HTTP, HTTPS, SNMP (v3対応)	FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTIP, 802.1x	FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTIP, 802.1x
Apple Talk	—	—	—
ワークフロー			
仮想プリンタ	—	○	○
Hot Folder	PostScript, PDF	PostScript, PDF1.7, EPS/DCS2.0, TIFF6.0 (印字位置、拡大縮小の指定は不可)	PostScript, PDF1.7, EPS/DCS2.0, TIFF6.0 (印字位置、拡大縮小の指定は不可)
標準フィルター(PostScriptまたはPDF形式への変換)	PostScript	TIFF/IT-P1, EPS	TIFF/IT-P1, EPS
拡張フィルター(PostScriptまたはPDF形式への変換)	PostScript	—	—
ダイレクトモバイル印刷	—	○	○
スキャン機能			
保存形式	PDF/TIFF/JPEG*2	PDF/TIFF/JPEG*2	PDF/TIFF/JPEG*2
Scan時の埋め込み可能プロファイル	sRGB, Adobe RGB	—	—
Scan to ボックス	○(オプション:DocBox-H1)*2	○*2	○*2
Scan to E-mail	○*2	○*2	○*2
Scan to FTP	○*2	○*2	○*2
Scan to SMB	○*2	○*2	○*2
Scan to USB	○*2	—	—
セキュリティ機能			
IPフィルタリング	○	○	○
SNMP v3対応	○	○	○
SNMP サービスのON/OFF切替	○	○	○
IPsec / ISAKMP	○	○	○
TLS (SSLは非サポート)	○	○(LDAPユーザー認証,POP3/IMAP,SMTP,HTTP,IPP)	○(LDAPユーザー認証,POP3/IMAP,SMTP,HTTP,IPP)
ポートフィルタリング	—	○	○
セキュアプリント	—	○	○
Secure Erase / E-shredding	○	○	○
パスワードの暗号化	○	○(FieryとEFI Utility間)	○(FieryとEFI Utility間)
メールボックスパスワード	—	○	○
ジョブマネジメント / データ管理			
ジョブ管理UI	本体パネル、クライアントPC(リモートマネージャー)	本体パネル(WebLCD)、ServerまたはクライアントPC(Command WorkStation)、Unity Display, Fiery Quick Touch	本体パネル(WebLCD)、クライアントPC(Command WorkStation)
ジョブナンバリング	—	○	○
部数印字	—	○	○
ジョブの並び替え	○	○	○
割り込み印刷	—	○	—
送信順印刷	—	○	—
Preflight	○(オプション:PRISMAprepare)	○(オプション:GA Arts Pro Package)	○(オプション:Automation Package)
Postflight	○(オプション:PRISMAprepare)	○(オプション:GA Arts Pro Package)	○(オプション:Automation Package)
プレビュー機能(トーンカーブ編集可)	○(オプション:ページプログラミング+H1)	○(オプション:GA Arts Pro Package)	○(オプション:ColorRight Package)
コントロールバー	○	○(オプション:GA Arts Pro Package)	○(オプション:ColorRight Package)
コントロールバービルダー	—	○(オプション:GA Arts Pro Package)	○(オプション:ColorRight Package)
レイアウト / 面付け / 編集機能			
ジョブマージ	○	○(Quick Doc Merge)	—
面付け	○(オプション:Advanced Impose/PRISMAprepare)	○(オプション:Fiery Impose)	○(オプション:Fiery Impose)
ページ編集	○(オプション:PRISMAprepare)	○(オプション:Fiery Compose)	○(オプション:Fiery Compose)
カラーマネジメント			
ICCプロファイルサポート	○	○	○
RGBソースプロファイル	Adobe RGB(1998) / Apple RGB / ColorMatch RGB / Smpite RGB / sRGB	Adobe RGB(1998) / Apple Standard / eciRGBv2 / EFI RGB / FieryRGBv5 / sRGB(PC)	Adobe RGB(1998) / Apple Standard / eciRGBv2 / EFI RGB / FieryRGBv5 / sRGB(PC)
CMYKシミュレーションプロファイル	Coated FOGRA27 / Coated FOGRA39 / Uncoated FOGRA29 / Web Coated FOGRA28 / Japan Color 2001 Coated / Japan Color 2001 uncoated / Japan Color 2002 Newspaper / Japan WebCoated / US Web Coated SWOP / US Web Uncoated / US Sheetfed Coated / US Sheetfed Uncoated / GRACoL2006 Coated1 v2 / GRACoL2013UNC CRPC3 v2 / GRACoL2013 CRPC6 v2 / SWOP2006 Coated3v2 / SWOP2006 Coated5v2 / SWOP2013C5 CRPC5 v2 / PS0coated v3 / PS0uncoated v3 FOGRA52	GRACoL2013 CRPC6(EFI) / PSO Coated FOGRA51(EFI) / SWOP2013 CRPC5(EFI) / PSO Uncoated FOGRA52(EFI) / Japan Color 2011 Coated / TOYO Offset Coated 2.0 / DIC(EFI)	GRACoL2013 CRPC6(EFI) / PSO Coated FOGRA51(EFI) / SWOP2013 CRPC5(EFI) / PSO Uncoated FOGRA52(EFI) / Japan Color 2011 Coated / TOYO Offset Coated 2.0 / DIC(EFI)
スポットカラー	Pantone+ / Pantone GOE / HKS	Pantone+ / Pantone FHI / HKS / TOYO / DIC	Pantone+ / Pantone FHI / HKS / TOYO / DIC
ICCプロファイル編集	○	○	○
CMYKトーンカーブ	○	○	○
オブジェクトごとのカラー調整	○(オプション:ソフトウェア:PRISMAprepare)	○(Image Enhance Visual Editor)※イメージのみ	○(オプション:ColorRight Package)
デバイスリンクプロファイル	○(オプション:アドバンストカラーマネジメント+H1)	○	○
色の置き換え	○(オプション:アドバンストカラーマネジメント+H1)	○	○
2色印刷マッピング	—	○	○
トラッピング	—	○	○
PDFトラッピング	○	—	—
オーバープリント	○	○	○
カラー設定のバックアップ機能	○	○	○

*1 対応OSの最新情報は、ホームページにてご確認ください。
マイクロソフト社がサポートを終了したWindows® OS用ドライバーは、OS起因による不具合に対応出来ない場合がございます。予めご了承ください。

*2 スキャン機能を使用するには、オプション(マルチカラー・イメージリダーユニット)が必要です。

*3 サポートするバージョンは、Microsoftのサポートに準じます。

imagePRESSカラープリンターラインアップ

PRINT VOLUME



imagePRESS C10010VP
片面: 100ppm



imagePRESS C9010VP
片面: 90ppm




imagePRESS C910
片面: 90ppm




imagePRESS C810
片面: 80ppm




imagePRESS C660
片面: 65ppm



imagePRESS C660CA
片面: 65ppm



imagePRESS C170
片面: CL 70ppm/BK 80ppm



imagePRESS C165
片面: 65ppm

imagePRESS Server[®] PRISMAsync Server[®]

imagePRESS Server[®] PRISMAsync Server[®] LIPS / PSプリンター[®]

imagePRESS Server[®]

LIPS / PSプリンター[®] imagePRESS Server[®]

※オプションが必要です。
※各写真は本体にオプションを装着しています。

PRINT SPEED

imagePRESS C910
本体標準価格(税別)…9,000,000円～

imagePRESS C810
本体標準価格(税別)…7,500,000円～

imagePRESS C660
本体標準価格(税別)…5,200,000円～

imagePRESS C660CA
本体標準価格(税別)…5,000,000円～

製品ご導入にあたって

imagePRESS C910/C810/C660/C660CAの導入をご検討のお客様には、プロダクションシステムセンターにて実機による検証をお願いしております。ご指定の用紙を使用して、お客様のビジネスにマッチする画質品質、仕上がり品質であるかをご確認ください。

プロダクションシステムセンターは、どなたでもご利用いただけます。
(完全予約制。弊社ホームページよりお申込み下さい。)

<http://cweb.canon.jp/solution/ip/psc/index.html>

オンラインサポートシステム「NETEYE」

NETEYEは、インターネットを利用して遠隔モニタリングするシステムです。エラーや紙づまりおよびトナーの残量の情報をNETEYEセンターへ自動通知することで、管理業務や消耗品の在庫スペースの効率化、万が一、トラブルが起きた際の速やかな対応を可能にし、お客様の管理負担を軽減します。また、インターネット上のサーバーとのやり取りには暗号化されたプロトコルHTTPSを利用。PCでのインターネット接続と同レベルのセキュリティ環境でモニタリングを実現しています。



●製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2021年6月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますのでご了承ください。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、Mac OSは、Apple Inc. の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScriptロゴは、米国Adobe Systems社の商標です。●Canon、Canonロゴ、imagePRESS、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のサンプルは実際のプリントアウトとは異なります。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

- コピー後の使用環境によってはラミネート加工をお奨めします。
- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
- ②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
- ③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン imagePRESS ホームページ

<C910/C810/C660> canon.jp/pod-printer

<C660CA> canon.jp/ca-printer



キヤノンお客様相談センター

プロダクション複合機 (imagePRESS) **050-555-90053**

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00～17:00(土日祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)*海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9626をご利用ください。*受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2021年6月現在

00573394