

製品価格一覧表

備考欄に記載している枚数は、用紙サイズや坪量の記載がある場合を除き、全てA4 80g/㎡紙の場合です。
また印刷される内容や用紙の種類・厚さ・サイズによって、使用可能枚数が異なったり、積載された用紙がきれいに揃わない場合があります。

■ 本体価格 [imagePRESS Serverモデル]

製 品 名	商品コード	標準価格	合 計	備 考
imagePRESS V1350 (imagePRESS Serverモデル)			47,700,000円	カラー135枚／モノクロ130枚のプロダクションプリンターのFieryモデル。 本体、imagePRESS Server E9500、操作部、状態表示灯のセット。 スターターキットには、トナー（CMYK各色2本）、スターター（CMYK各色1本）、調整用用紙、標準オペレーターメンテナンス用アイテムが同梱されています。
imagePRESS V1350 ME	5795C001	29,700,000円		
imagePRESS V1350 PSU	5796C001	1,800,000円		
imagePRESS V1350 FS バッファパスユニット	5797C001	1,050,000円		
imagePRESS V1350 FS	5798C001	4,950,000円		
imagePRESS Server E9500	7083C002	9,500,000円		
操作部・A1	5257C001	400,000円		
アテンションライト・A1	5261C001	100,000円		
imagePRESS V1350 スターターキット	4203V029	200,000円		

■ 本体価格 [PRISMAsyncモデル]

製 品 名	商品コード	標準価格	合 計	備 考
imagePRESS V1350 (PRISMAsyncモデル)			45,106,000円	カラー135枚／モノクロ130枚のプロダクションプリンターのPRISMAsyncモデル。 本体、PRISMAsync for iPR V1350-A1、操作部、状態表示灯のセット。 スターターキットには、トナー（CMYK各色2本）、スターター（CMYK各色1本）、調整用用紙、標準オペレーターメンテナンス用アイテムが同梱されています。
imagePRESS V1350 ME	5795C001	29,700,000円		
imagePRESS V1350 PSU	5796C001	1,800,000円		
imagePRESS V1350 FS バッファパスユニット	5797C001	1,050,000円		
imagePRESS V1350 FS	5798C001	4,950,000円		
PRISMAsync for iPR V1350-A1	6345C001	1,558,500円		
オペレーティングパネル・B1	6586C001	455,000円		
アテンションライト・A1	5261C001	100,000円		
電源ケーブル 100V/7A1 (2本)*1	2254V196	6,000円/本		
(L) imagePRESS V1350 リセールライセンス	6346C001	4,800,000円		
(L) Eシュレディング-M1	6346C010	100,500円		
(L) 日本語フォント-M1	6346C006	380,000円		
imagePRESS V1350 スターターキット	4203V029	200,000円		

*1 電源ケーブルが2本必要となります。合計金額は2本分の価格を含みます。

■ 必須選択オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
排紙	PODデッキ・E1	5799C001	1,500,000円	12,000円	最大13×19.2inchまで、3段(1,000枚×2段、2,000枚×1段)で計4,000枚収容可能。エア給紙機構つき。
	ステイブルフィニッシャー・AF1	5218C001	900,000円	5,400円	1,000枚＋4,000枚で最大5,000枚積載。コーナーとじ、ダブルとじが可能。*1
	中綴じフィニッシャー・AF1	5222C001	1,350,000円	6,000円	1,000枚＋4,000枚で最大5,000枚積載。コーナーとじ、ダブルとじ、中綴じが可能。*1
	大容量スタッカー・J1	5936C003	1,850,000円	5,400円	スタックトレイ2段(3,000枚×2)、アウトブットトレイ 200枚で最大6,200枚積載可能。別途電源ケーブル 100V/7Aが必要です。
	電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円	—	電源ケーブル。大容量スタッカー・J1装着時に必要です。
	大容量スタッカーサイドカバー-B1	7168B032	15,000円	—	最終排紙先が大容量スタッカー・J1で終わる場合に必要なサイドカバーオプション。

*1 ステイブルフィニッシャー・AF1、中綴じフィニッシャー・AF1を同時に装着することはできません。

■ 本体関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
給紙	重連用PODデッキ・E1	5799C004	1,500,000円	12,000円	最大13×19.2inchまで、3段(1,000枚×2段、2,000枚×1段)で計4,000枚収容可能。エア給紙機構つき。重連用。
	カセットヒーターユニット・32	1751B001	18,000円	1,920円	本体カセット、PODデッキ・重連PODデッキ用ヒーター。
	インデックス紙アタッチメント・E1	3245B001	12,000円	—	インデックス紙プリント時に必要。1つは標準構成に含まれます。
後処理関連	インサーター・R1	5223C001	470,000円	2,400円	表紙および中紙を任意の箇所に挿入するオプション。2段(200枚×2)計400枚セット可能。取付けには、インサーターオプションコントロールキット・A1及びアタッチメントキット・C1が必要です。
	インサーターオプションコントローラキット・A1	0161C001	60,000円	—	インサーター・R1を取付けする際に必要なキット。
	インサーターアタッチメントキット・C1	5937C001	150,000円	4,200円	インサーター・R1構成時に必要なキット。

■ 本体関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
後処理関連	パーフェクトバインダー・F1	5220C001	3,600,000円	12,000円	くるみ製本をインラインで処理。背表紙を糊付け後、インライン3方断裁する機能付き。別途、電源ケーブル 200V が必要です。*1
	電源ケーブル 200V	5002C005	4,000円	—	200V/15Aの電源ケーブル。パーフェクトバインダー・F1を使用する際に必要です。
	ペーパーフォールディングユニット・K1	5224C001	1,070,000円	3,600円	Z折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、2つ折りが可能な紙折りオプション。
	トリマー・G1	5225C001	1,250,000円	12,000円	中とじ製本時に用紙の先端をカットするインライン小口断裁機。装着には中綴じフィニッシャー・AF1が必要です。
	天地トリマー・B1	5227C001	2,500,000円	3,000円	中とじ製本時に用紙の天地をカットし、トリマー・G1と組み合わせる事で三方断裁を可能にする断裁機。装着には中綴じフィニッシャー・AF1、トリマー・G1、トリマーコンベア・B1、電源ケーブル 100V/12Aが必要です。
	トリマーコンベア・B1	5226C001	150,000円	—	天地トリマー・B1装着時に必要なオプション。
	パンチャーユニット・BT1	5738B003	70,000円	2,400円	ステイブルフィニッシャー・AF1、中綴じフィニッシャー・AF1に装着可能な2/4穴パンチャー
	EasyLift	5423B001	118,000円	—	大容量スタッカー・J1のオプション。スタッカーからの用紙取出しを補助する器具です。
自動化関連・その他	センシングユニット・B1	5228C001	2,400,000円	4,200円	自動で濃度ムラ補正や二次転写電圧調整、濃度調整、印字位置の補正を行うオプション。別途、電源ケーブル 100V/12A が必要です。
	インスペクションユニット・C1	7277C001	2,800,000円	12,000円	インラインで検品を行うオプション。別途、インスペクションコントローラー・C1、電源ケーブル 100V/12A、オープンインターフェースケーブル 2PCSが必要です。また、エスケープ機能を使用する場合は、大容量スタッカー・J1、電源ケーブル100V/7Aが必要です。
	インスペクションコントローラー・C1	4739V734	3,800,000円	—	検品を行うためのアプリケーション、ワークステーション、画像処理用ボード、LANケーブル、ディスプレイ、キーボード、マウス、リカバリー用HDDのセット。インスペクションユニット・C1を使用する際に必要です。
	オープンインターフェースケーブル 2PCS	7430C001	22,000円	—	インスペクションユニット・C1を使用する際に必要です。
	除電ユニット・A1	6275C001	1,650,000円	3,000円	印刷用紙の静電気を除去し、貼りつきや積載の乱れを軽減するオプション。別途、電源ケーブル100V/12Aが必要です。
	電源ケーブル 100V/12A	5002C001	4,000円	—	100V/12Aの電源ケーブル。センシングユニット・B1、インスペクションユニット・B1、天地トリマー・B1を使用する際に必要です。
	プロダクションプリンタ用敷板	6926C001	70,000円	—	荷重分散板、2枚1セット。(1枚あたりの大きさ:幅890mm×奥行き487.5mm×厚さ4mm) 必要セット数:本体5セット(10枚)、オプション1台につき1セット(2枚)。

*1 別途、インサーター・R1の装着を推奨します。

■ システム関連オプション

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	E9500	PRISMAsync
imagePRESS Server関連	(L) Graphic Arts Pro Package 5年ライセンス	7752A040	914,000円	3,000円	ImageViewer、Spot Pro、Preflight、Postflight、コントロールバー機能を追加するためのライセンス。使用期限1/3/5年間のいずれかをご選択ください。E9500には5年ライセンスが同梱されています。*1	●	—
	(L) Graphic Arts Pro Package 3年ライセンス	7752A039	657,000円	3,000円			
	(L) Graphic Arts Pro Package 1年ライセンス	7752A038	244,000円	3,000円			
	(L) Impose and Compose 5年ライセンス	6596A058	375,000円	3,000円	Fiery ImposeとComposeのセット。使用期限1/3/5年間のいずれかをご選択ください。E9500には5年ライセンスが同梱されています。*1	●	—
	(L) Impose and Compose 3年ライセンス	6596A059	290,000円	3,000円			
	(L) Impose and Compose 1年ライセンス	6596A060	132,000円	3,000円*2			
	(L) Impose 5年ライセンス	6596A055	312,000円	3,000円*2	面付けソフト(1ライセンス)。使用期限1/3/5年間のいずれかをご選択ください。	●	—
	(L) Impose 3年ライセンス	6596A056	234,000円	3,000円*2			
	(L) Impose 1年ライセンス	6596A057	110,000円	3,000円*2			
	(L) Compose 5年ライセンス	2351B014	150,000円	3,000円*2	ページ編集ソフト(1ライセンス)。使用期限1/3/5年間のいずれかをご選択ください。	●	—
	(L) Compose 3年ライセンス	2351B013	112,000円	3,000円*2			
	(L) Compose 1年ライセンス	2351B012	53,000円	3,000円*2			
	リムーバブルHDDキット-B7	0134B012	450,000円	6,000円*2	内蔵HDDを取り外し可能にするためのオプション。	●	—
PRISMAsync関連	高セキュリティキット	7182B012	233,000円	12,000円	トラステッドプラットフォーム(TPM)によるハードディスク暗号化で使用。	●	—
	(L) IPDS-M1	6346C011	1,500,000円	6,000円	IPDS機能を追加するオプション。(L) IPDS-M1を使用するためには、Add.Network Adapterが必要です。	—	●
	Add. Network Adapter	6123B001	20,000円	—	IPDS時の増設用ネットワークインターフェースカード。	—	●
	(L) PDF for IPDS-M1	6346C012	300,000円	6,000円	IPDS機能にAPPEを追加するオプション。(L) PDF for IPDS-M1を使用するためには、(L) IPDS-M1が必要です。	—	●
	(L) アドバンスド・カラーマネジメント-M1	6346C013	350,000円	6,000円	デバイスリンク／カラーシミュレーション／スポットカラー／情報バー・カラーバー／出力プロファイル作成／カラーマッピングの機能を追加するオプション。	—	●
	(L) DocBox-M1	6346C015	130,000円	6,000円	パネル上でのジョブ編集や保存を可能にするワークフローツール機能の追加オプション。	—	●
	(L) ページプログラミング-M1	6346C014	150,000円	6,000円	パネルに表示されるサムネイルを見ながらページごとの設定変更を可能にする編集機能追加オプション。	—	●
	(L) DP Link-M1	6346C016	450,000円	6,000円	他社プリンター互換機能の追加オプション。	—	●
	(L) Advanced Impose-M1	6346C018	300,000円	6,000円	パネル上や自動ワークフローで面付け機能を拡張するオプション。	—	●

*1 5年以上使用する場合は、追加でライセンス購入が必要です。

*2 imagePRESS Serverへのインストール作業時に限ります。

製 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	E9500	PRISMAsync
その他	オプションSSD (1TB)・A1	4874C001	79,500円	6,000円	「メモリーミラーリングキット・A1」でミラーリング機能を使用するときに必要なオプション。		
	メモリーミラーリングキット・A1	4039C001	32,000円	4,200円	同じデータを2台のSSDに書き込み、同期させるオプション。一方のSSDで不具合が起きた場合、もう一方のSSDにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができ、ダウンタイムの削減にも貢献します。		
	ES-3000	3937V892	173,000円	—	EFI社の測色器。キャリブレーションおよびEFIコントローラーにおけるSpotOnの機能を使用するのに必要です。		

■消耗品価格

製 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
グルー・A1	1093B001	55,000円	—	パーフェクトバインダー用糊15Kg。
グルー・A2	1093B002	20,000円	—	パーフェクトバインダー用糊5Kg。
ステイブル・N1	1007B001	15,000円	—	ステイブル針5,000本×3個 (ステイブルフィニッシャー・AF1、中綴じフィニッシャー・AF1用)。
ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	中綴じ針5,000本×2個(中綴じフィニッシャー・AF1用)。

■仕様

キヤノンホームページにてご確認ください。

<https://canon.jp/business/solution/production/ondemand-printer/lineup/imagepress/v1350/spec>



■プリプレス関連オプション

製 品 名	商品コード	標準価格	備 考
PRISMAprepare	6930C033	1,580,000円	印刷物のページレイアウトやメディア設定を効率的に行う為の印刷前処理アプリケーション。 購入後、1年間の年間アップグレード(バージョンアップ権)を含みます。 ^{*1}

※ 上記商品のインストール、設定、および操作指導等のコースウェアは上記費用に含まれておりません。
 *1 2年目以降の保守オプションサービスもご用意しております。詳しくは担当営業までお問い合わせください。















■導入オプションサービス

製 品 名	商品コード	標準価格	備 考
imagePRESS V1350 操作説明サービス応用編 ^{*1}	4225V412	98,000円 ^{*2}	より効率的にご活用いただくための操作説明サービスです。本体に関する基本的な操作の他、お客様のワークフローに応じて、必要な機能をご説明いたします。 (所要時間:4時間)
操作説明サービスフォローアップコース ^{*1}	3588V714	58,000円	操作説明サービス応用編を受講されたお客様向けのコースです。(所要時間:2時間)
ドライバーインストール	012ZZ984	2,500円/件 ^{*3}	クライアントPCへのプリンタードライバーソフトのインストール作業。
ユーティリティソフトのインストール	012ZZ984	2,500円～ ^{*3}	クライアントPCへのユーティリティソフトのインストール作業

*1 本サービスにドライバーインストール、ユーティリティソフトのインストールは含まれません。インストール作業が必要な場合は、別途「ドライバーインストール」「ユーティリティソフトのインストール」をお申し込みください。
 *2 訪問料金を含みます。
 *3 訪問料金を含むサービスと同時お申し込みでない場合は、別途訪問料金が必要です。


■機械寸法

単位:mm



※各オプション間に5mmの隙間が必要です。

プラグ形状		
200V 60A(アース付き)	200V 15A(アース付き)	100V 15A(アース付き)
プラグ形状(刃側)		
200V 60A	200V 15A	100V 15A
50Hz/60Hz共通 単相3線 メーカー:パナソニック電工 品番:WF8360	50Hz/60Hz共通 適用規格:JIS C8303 極数2(接地極付)	50Hz/60Hz共通 適用規格:JIS C8303 極数2(接地極付)



●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2025年8月現在のものです。●WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript 3およびPostScriptロゴは米国Adobe Systems社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。