

## 製品価格一覧表

備考欄に記載している枚数は、用紙サイズや坪量の記載がある場合を除き、全てA4 80g/m<sup>2</sup>紙の場合です。  
また印刷される内容や用紙の種類・厚さ・サイズによって、使用可能枚数が異なったり、積載された用紙がきれいに揃わない場合があります。

### ■本体価格 [imagePRESS Server / 純正PSモデル]

※<90枚機標準構成>もしくは<80枚機標準構成>といずれかのプリンターオプションをお選びください。

#### <90枚機標準構成>

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
<b>imagePRESS V900 (imagePRESS Server / 純正PSモデル)</b>				
imagePRESS V900series	5765C001	4,300,000円	9,350,000円	カラー / モノクロ90枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット、状態表示灯のセット。(Send機能 標準装備)*1 スターターキットには本体設置時に必要なインシヤルトナー(C、M、Y、Bk各1本)と設置時のキャリブレーション用純正用紙が同梱されています。別途imagePRESS Server N500 / imagePRESS Server P400 / (e) PSマルチキット・J1のいずれかが装着が必要です。*2
(e) imagePRESS V900 ライセンス	5770C001	3,950,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・P1	5606C001	500,000円		
リーダーアタッチメント・D1	5365C001	50,000円		
操作部・A1	5257C001	400,000円		
アテンションライト・A1	5261C001	100,000円		
imagePRESS V900シリーズ スターターキット	4183V873	50,000円		

#### <80枚機標準構成>

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
<b>imagePRESS V800 (imagePRESS Server / 純正PSモデル)</b>				
imagePRESS V900series	5765C001	4,300,000円	7,850,000円	カラー / モノクロ80枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット、状態表示灯のセット。(Send機能 標準装備)*1 スターターキットには本体設置時に必要なインシヤルトナー(C、M、Y、Bk各1本)と設置時のキャリブレーション用純正用紙が同梱されています。別途imagePRESS Server N500 / imagePRESS Server P400 / (e) PSマルチキット・J1のいずれかが装着が必要です。*2
(e) imagePRESS V800 ライセンス	5771C001	2,450,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・P1	5606C001	500,000円		
リーダーアタッチメント・D1	5365C001	50,000円		
操作部・A1	5257C001	400,000円		
アテンションライト・A1	5261C001	100,000円		
imagePRESS V900シリーズ スターターキット	4183V873	50,000円		

#### <プリンターオプション>

製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
imagePRESS Server N500	5787C002	3,045,000円	12,000円	外付けPSプリントサーバー(タワー型)
imagePRESS Server P400	5788C002	1,030,000円	9,500円	外付けPSプリントサーバー(本体背面に取付)
(e) PSマルチキット・J1	5773C001	400,000円	*	Adobe純正PostScript3プリンター機能 / LIPS Vプリンター機能を拡張するオプション。

\* サービス担当に設定作業を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

### ■本体価格 [PRISMAsyncモデル]

※<90枚機標準構成>もしくは<80枚機標準構成>をお選びください。

#### <90枚機標準構成>

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
<b>imagePRESS V900 (PRISMAsyncモデル)</b>				
imagePRESS V900series	5765C001	4,300,000円	12,170,000円	カラー / モノクロ90枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット、状態表示灯、PRISMAsync一式のセット。(スキャン機能標準装備)*2 スターターキットには本体設置時に必要なインシヤルトナー(C、M、Y、Bk各1本)と設置時のキャリブレーション用純正用紙が同梱されています。
(e) imagePRESS V900 ライセンス	5770C001	3,950,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・P1	5606C001	500,000円		
リーダーアタッチメント・D1	5365C001	50,000円		
PRISMAsync for iPR V900-A1	6100C001	834,000円		
オペレーティングパネル・A6	1638C022	300,000円		
オペレーティングアタッチメントキット・B4	1638C019	50,000円		
オペレーティングパネルアタッチメントキット・C1	5767C001	115,000円		
アテンションライト・A1	5261C001	100,000円		
電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円		
(L) imagePRESS V900 リセールライセンス	6148C001	1,430,000円		
(L) Eシュレディング・L1	6148C014	105,000円		
(L) 日本語フォント・L1	6148C006	380,000円		
imagePRESS V900シリーズ スターターキット	4183V873	50,000円		

#### <80枚機標準構成>

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
<b>imagePRESS V800 (PRISMAsyncモデル)</b>				
imagePRESS V900series	5765C001	4,300,000円	10,670,000円	カラー / モノクロ80枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット、状態表示灯、PRISMAsync一式のセット。(スキャン機能標準装備)*2 スターターキットには本体設置時に必要なインシヤルトナー(C、M、Y、Bk各1本)と設置時のキャリブレーション用純正用紙が同梱されています。
(e) imagePRESS V800 ライセンス	5771C001	2,450,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・P1	5606C001	500,000円		
リーダーアタッチメント・D1	5365C001	50,000円		
PRISMAsync for iPR V900-A1	6100C001	834,000円		
オペレーティングパネル・A6	1638C022	300,000円		
オペレーティングアタッチメントキット・B4	1638C019	50,000円		
オペレーティングパネルアタッチメントキット・C1	5767C001	115,000円		
アテンションライト・A1	5261C001	100,000円		
電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円		
(L) imagePRESS V900 リセールライセンス	6148C001	1,430,000円		
(L) Eシュレディング・L1	6148C014	105,000円		
(L) 日本語フォント・L1	6148C006	380,000円		
imagePRESS V900シリーズ スターターキット	4183V873	50,000円		

\*1 コピー / スキャン機能をご使用されないお客様は、マルチカラーイメージリーダーユニット・P1の代わりにプリンタカバー・P1を装着してください。

\*2 別途、必須選択オプションより、排紙オプションを追加してください。

## ■ 必須選択オプション

	製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
排紙	コピートレイ・R2	0164C002	11,500円	—	本体左側面に取付ける250枚積載可能な排紙トレイ。*1
	ステイブルフィニッシャー・AG1	5593C001	750,000円	4,500円	1,000枚+4,000枚で最大5,000枚積載。コーナーとじ、ダブルとじが可能。*1
	中綴じフィニッシャー・AG1	5594C001	1,050,000円	5,000円	1,000枚+4,000枚で最大5,000枚積載。コーナーとじ、ダブルとじ、中綴じが可能。*1
	ステイブルフィニッシャー・AC1	3235C001	280,000円	4,500円	最大3,500枚積載。コーナーとじ、ダブルとじの他、針なし綴じが可能。取付けには、オプション電源・X1が必要です。*1*2 V800専用フィニッシャー。
	中綴じフィニッシャー・AC2	3236C014	420,000円	5,000円	最大3,500枚積載。コーナーとじ、ダブルとじ、中綴じの他、針なし綴じが可能。取付けには、オプション電源・X1が必要です。*1*2 V800専用フィニッシャー。
	オプション電源・X1	5766C001	25,000円	—	電源キット。ステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2装着時に必要です。
	大容量スタッカー・J1	5936C003	1,850,000円	4,500円	スタックトレイ2段(3,000枚×2)、アウトプットトレイ 200枚で最大6,200枚積載可能。別途電源ケーブル100V/7Aが必要です。
	電源ケーブル 100V/7A	2254V196	6,000円	—	電源ケーブル。大容量スタッカー・J1装着時に必要です。
大容量スタッカーサイドカバー・B1	7168B032	15,000円	—	最終排紙先が大容量スタッカー・J1で終わる場合に必要サイドカバーオプション。	

\*1 コピートレイ・R2、ステイブルフィニッシャー・AG1、中綴じフィニッシャー・AG1、ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC2を同時に装着することはできません。 \*2 ステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2選択時は、大容量スタッカー・J1及び後処理オプションを同時に装着できません。

## ■ 本体関連オプション

	製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
給紙	手差し給紙ユニット・D1	5217C001	60,000円	4,000円	本体または多段デッキ・E1右側面に取付ける250枚給紙可能な手差しトレイ。*1
	多段デッキ・E1	5214C001	880,000円	8,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3段(1,500枚×2+2,000枚×1)計5,000枚収容可能。重送検知キット付き。
	スルーバスキット・B1	5215C001	500,000円	5,000円	多段デッキ・E1に手差し給紙ユニット・D1またはPODデッキライトXL・A2を装着する場合に必要なオプション。
	PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	7,500円	最大13×19inchまで、3,500枚収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・C1が必要です。*2
	PODデッキライトXL・A2	2575C009	650,000円	10,000円	最大330.2mm×487.7mmの用紙を3,500枚、長尺用紙最大330.2mm×762.0mmを1,000枚収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・C1が必要です。*2
	PODデッキライト取付けキット・C1	5216C001	30,000円	—	PODデッキライト・C1、PODデッキライトXL・A2装着時に必要なオプション。*3
給紙関連	手差し補助トレイ・D1	3243C001	65,000円	1,500円	手差しトレイ給紙時の斜行補正用オプション。
	長尺用トレイ・B1	1228C001	50,000円	2,500円	487.7mm超の長尺用紙を手差しから給紙する場合に必要なオプション。給紙側と排紙側の長尺用延長トレイのセット。取付けには手差し給紙ユニット・D1、手差し補助トレイ・D1が必要です。
	インデックス紙アタッチメント・F1	8930B001	12,000円	—	インデックス紙プリント時に必要。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・F1	8928B001	12,000円	—	本体カセット用封筒アタッチメント。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・H1	4370C001	65,000円	—	多段デッキ・E1用封筒アタッチメント。1段につき1つ必要です。
	封筒搬送キット・G1	8929B001	65,000円	—	PODデッキライト・C1、PODデッキライトXL・A2用封筒アタッチメント。
	パンチャーユニット・BT1	5738B003	70,000円	2,000円	ステイブルフィニッシャー・AG1、中綴じフィニッシャー・AG1に装着可能な2/4穴パンチャー。
	フィニッシャー用長尺排紙トレイ・B1	5219C001	130,000円	2,500円	長尺用紙を最大300枚まで排紙可能な排紙トレイ。取付けには、ステイブルフィニッシャー・AG1または中綴じフィニッシャー・AG1が必要です。(フィニッシャーの上トレイを取り外して装着)
	ジョガーキット・A1	3237C001	30,000円	2,500円	フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えを行うオプション。取付けには、ステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2が必要です。
	2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	66,500円	2,000円	ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC2に装着可能な2穴/4穴パンチャー。
後処理	大容量スタッカー用長尺トレイ・A1	0965C003	40,000円	—	487.7mm超の用紙を大容量スタッカー・J1のトップトレイに排紙する場合に必要なオプション。
	EasyLift	5423B001	118,000円	—	大容量スタッカー・J1のオプション。スタッカーからの用紙取出しを補助する器具です。
	インサーター・R1	5223C001	470,000円	2,000円	表紙および中紙を任意の箇所に挿入するオプション。2段(200枚×2)計400枚セット可能。取付けには、インサーターオプションコントローラーキット・A1が必要です。
	インサーターオプションコントローラーキット・A1	0161C001	60,000円	—	インサーター・R1を取付ける際に必要なキット。
	パーフェクトバインダー・F1	5220C001	3,600,000円	10,000円	くろみ製本をインラインで処理。背表紙を糊付け後、インライン3方断裁する機能付き。別途、電源ケーブル200Vが必要です。*4
	電源ケーブル 200V	5002C005	4,000円	—	200V/15Aの電源ケーブル。パーフェクトバインダー・F1を使用する際に必要です。
	ペーパーフォールディングユニット・K1	5224C001	1,070,000円	3,000円	Z折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、2つ折りが可能な紙折りオプション。
	トリマー・G1	5225C001	1,250,000円	10,000円	中とじ製本時に用紙の先端をカットするインライン小口断裁機。装着には中綴じフィニッシャー・AG1が必要です。
	天地トリマー・B1	5227C001	2,500,000円	2,500円	中とじ製本時に用紙の天地をカットし、トリマー・G1と組み合わせる事で三方断裁を可能にする断裁機。装着には中綴じフィニッシャー・AG1、トリマー・G1、トリマーコンベア・B1、電源ケーブル100V/12Aが必要です。
	トリマーコンベア・B1	5226C001	150,000円	—	天地トリマー・B1装着時に必要なオプション。
その他	センシングユニット・B1	5228C001	2,400,000円	3,500円	自動で濃度ムラ補正や二次転写電圧調整、濃度調整、印字位置の補正を行うオプション。別途、電源ケーブル100V/12Aが必要です。
	インスペクションユニット・B1	5229C001	2,800,000円	10,000円	インラインで検品を行うオプション。別途インスペクションコントローラー・A2、電源ケーブル100V/12Aが必要です。また、エスケープ機能を使用する場合は、大容量スタッカー・J1、電源ケーブル100V/7Aが必要です。
	インスペクションコントローラー・A2	4885C004	3,200,000円	—	検品を行うためのアプリケーション、ワークステーション、画像処理用ボード、ディスプレイ、キーボード、マウス、リカバリー用HDDのセット。インスペクションユニット・B1を使用する際に必要です。
	除電ユニット・A1	6275C001	1,650,000円	2,500円	印刷用紙の静電気を除去し、貼りつきや積載の乱れを軽減するオプション。別途、電源ケーブル100V/12Aが必要です。
	電源ケーブル 100V/12A	5002C001	4,000円	—	100V/12Aの電源ケーブル。センシングユニット・B1、インスペクションユニット・B1、天地トリマー・B1、除電ユニット・A1を使用する際に必要です。
	インライン分光光度センサー・A1	5768C001	35,000円	2,000円	自動階調補正、サーバイメージリレーションをインラインセンサーで自動化するためのオプション。
	プリンタカバー・P1	5213C001	20,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・P1を装着しない場合に必要。
	READER HEATER・P1 200V	3823C001	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。
ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・P1の開閉を支援するハンドル。	
imagePRESS C7000VP用敷板	2989B001	70,000円	—	荷重分散板、2枚1セット。(1枚あたりの大きさ:幅890mm×奥行き487.5mm×厚さ4mm)パーフェクトバインダー・F1、大容量スタッカー・J1、トリマー・G1、天地トリマー・B1いずれかのオプション装着時は、敷設を推奨します。	

\*1 用紙により連続給紙できない場合があります。 \*2 PODデッキライト・C1とPODデッキライトXL・A2を同時に装着することはできません。 \*3 多段デッキ・E1にPODデッキライトXL・A2を重畳する場合(スルーバスキット・B1装着時)は不要です。 \*4 別途、インサーター・R1の装着を推奨します。

## ■ システム関連オプション

	製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
imagePRESS Server関連	Graphic Arts Pro Package 1年ライセンス	7752A060	244,000円	2,500円	ImageViewer、Spot Pro、Preflight、Postflight、コントロールバー機能を追加するためのライセンス。使用期限1~5年間のいずれかをご選択ください。*1 ※N500用オプション。
	Graphic Arts Pro Package 2年ライセンス	7752A059	463,000円	2,500円	
	Graphic Arts Pro Package 3年ライセンス	7752A058	657,000円	2,500円	
	Graphic Arts Pro Package 4年ライセンス	7752A057	778,000円	2,500円	
	Graphic Arts Pro Package 5年ライセンス	7752A041	914,000円	2,500円	
	Automation Package 1年ライセンス	7752A064	108,000円	2,500円	ジョブの処理機能(スケジュール印刷、割り込み印刷、次に印刷)、Preflight、Fiery JDF、Fiery JobFlow Base機能を追加するためのライセンス。使用期限1~5年間のいずれかをご選択ください。*1 ※P400用オプション。
	Automation Package 2年ライセンス	7752A063	204,000円	2,500円	
	Automation Package 3年ライセンス	7752A062	288,000円	2,500円	
	Automation Package 4年ライセンス	7752A061	342,000円	2,500円	
	Automation Package 5年ライセンス	7752A045	401,000円	2,500円	
	ColorRight Package 1年ライセンス	7752A068	127,000円	2,500円	ImageViewer、Spot Pro、Postflight、コントロールバー、Image Enhance Visual Editor機能を利用可能にするライセンス。使用期限1~5年間のいずれかをご選択ください。*1 ※P400用オプション。
	ColorRight Package 2年ライセンス	7752A067	241,000円	2,500円	
	ColorRight Package 3年ライセンス	7752A066	342,000円	2,500円	
	ColorRight Package 4年ライセンス	7752A065	407,000円	2,500円	
	ColorRight Package 5年ライセンス	7752A049	477,000円	2,500円	
	Impose 1年ライセンス	6596A051	110,000円	2,500円	面付けソフト(1ライセンス)。使用期限1/3/5年間のいずれかをご選択ください。*1
	Impose 3年ライセンス	6596A050	234,000円	2,500円	
	Impose 5年ライセンス	6596A049	312,000円	2,500円	
	Compose 1年ライセンス	2351B011	53,000円	2,500円	ページ編集ソフト(1ライセンス)。使用期限1/3/5年間のいずれかをご選択ください。*1
Compose 3年ライセンス	2351B010	112,000円	2,500円		
Compose 5年ライセンス	2351B009	150,000円	2,500円		
Impose and Compose 1年ライセンス	6596A054	132,000円	2,500円	Impose と Compose のセット(1ライセンス)。使用期限1/3/5年間のいずれかをご選択ください。*1	
Impose and Compose 3年ライセンス	6596A053	290,000円	2,500円		
Impose and Compose 5年ライセンス	6596A052	375,000円	2,500円		
Adobe Acrobat Pro 2020 Option Kit	7752A071	81,000円	2,500円*2	Impose/Composeを使用するクライアントでAdobe Acrobat Proを使用するためのライセンス。	
JobExpert and PDF Processing Kit	7752A072	345,000円	2,500円	PDFファイルを分析して最適なジョブ設定を行うJob Expert機能とAdobe PDF Print Engineでの出力を可能にするライセンスのセット。*P400用オプション。	
リムーバブルHDDキット-B8	0134B013	450,000円	5,000円	内蔵HDDを取り外し可能にするためのオプション。*N500用オプション。	
PRISMAsync関連	(L) IPDS-L1	6148C010	1,500,000円	5,000円	IPDS機能を追加するオプション。Add.Network Adapterが必要です。
	Add. Network Adapter	6123B001	20,000円	—	IPDS時の増設用ネットワークインターフェースカード。
	(L) PDF for IPDS-L1	6148C011	300,000円	5,000円	IPDS機能にAPPEを追加するオプション。(L) IPDS-L1が必要です。
	(L) アドバンスド・カラーマネジメント-L1	6148C017	350,000円	5,000円	デバイスリンク/カラーシミュレーション/NamedColor(スポットカラー)/情報バー・カラーバー/Embedded Profile(出力プロファイル作成)/カラーマッピングの機能を追加するオプション。
	(L) DocBox-L1	6148C015	130,000円	5,000円	パネル上でのジョブ編集や保存を可能にするワークフローツール機能の追加オプション。
	(L) ページプログラミング-L1	6148C016	150,000円	5,000円	パネルに表示されるサムネイルを見ながらページごとの設定変更を可能にする編集機能追加オプション。
	(L) DP Link-L1	6148C012	450,000円	5,000円	他社プリンター互換機能の追加オプション。
	(L) Advanced Impose-L1	6148C019	300,000円	5,000円	パネル上や自動ワークフローで面付け機能を拡張するオプション。
	オプションSSD(480GB)・A1 *3	5332C001	70,000円	2,500円	「メモリーミラーリングキット・A1」でミラーリング機能を使用するときに必要なオプション。
その他	メモリーミラーリングキット・A1 *3	4039C001	37,000円	3,500円	同じデータを2台のSSDに書き込み、同期させるオプション。一方のSSDで不具合が起きた場合、もう一方のSSDにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができ、ダウンタイムの削減にも貢献します。
	(e) リモートFAX送信キット・A1	3679B010	33,500円	2,500円	リモートFAX機能を利用するクライアント機に必要なオプション。
	ICカードリーダー取付けキット・B4	1708C004	11,500円	2,000円	ICカードリーダーを本体に内蔵するための取付キット。
	ES-3000	3937V892	173,000円	—	EFI社の測色器。キャリブレーションおよびEFIコントローラーにおけるSpotOnの機能を使用するのに必要です。

\*1 5年以上使用する場合は、追加でライセンス購入が必要です。 \*2 imagePRESS Serverへのインストール作業時に限ります。 \*3 PRISMAsyncモデルには使用できません。

## ■ 消耗品価格

製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
グルー・A1	1093B001	55,000円	—	パーフェクトバインダー用糊15Kg。
グルー・A2	1093B002	20,000円	—	パーフェクトバインダー用糊5Kg。
ステイブル・N1	1007B001	15,000円	—	ステイブル針5,000本×3個(ステイブルフィニッシャー・AG1、中綴じフィニッシャー・AG1用)。
ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	中綴じ針5,000本×2個(中綴じフィニッシャー・AG1用)。
ステイブル・X1	0146C001	6,500円	—	ステイブル針5,000本×3個(ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC2用)。
ステイブル・Y1	0148C001	4,000円	—	中綴じ針5,000本×2個(中綴じフィニッシャー・AC2用)。

## ■ 導入オプションサービス

サービス名称	商品コード	標準価格	内容
imagePRESS V900シリーズ 操作説明サービス応用編*1	4183V874	98,000円*2	より効率的にご活用いただくための操作説明サービスです。本体に関する基本的な操作の他、お客様のワークフローに応じて、必要な機能をご説明いたします。(所要時間:4時間)
操作説明サービスフォローアップコース*1	3588V714	58,000円*2	操作説明サービス応用編を受講されたお客様向けのコースです。(所要時間:2時間)
imagePRESS V900シリーズ 操作説明サービス基本編	824ZZ868	15,000円*3	電源の入れ方から用紙設定方法など、本体の基本的な操作説明を実施するサービスです。(所要時間:1時間半)
imagePRESS V900シリーズ 操作説明サービス基本編テキスト	0995B816	3,217円	専用テキストです。(1名分)「imagePRESS V900シリーズ操作説明サービス 基本編」とセットでお申し込みください。
imagePRESS V900シリーズ 操作説明サービスEFI編	824ZZ869	10,000円*3	「Command WorkStation」を用いたジョブの取り扱いに関する基本的な操作説明を実施するサービスです。(所要時間:1時間)
imagePRESS V900シリーズ 操作説明サービスEFI編テキスト	0995B817	1,377円	専用テキストです。(1名分)「imagePRESS V900シリーズ操作説明サービス EFI編」とセットでお申し込みください。
ドライバーインストール	012ZZ984	2,500円/件*3	クライアントPCへのプリンタードライバソフトのインストール作業。
ユーティリティソフトのインストール	012ZZ984	2,500円~*3	クライアントPCへのユーティリティソフトのインストール作業。

\*1 本サービスにドライバーインストール、ユーティリティソフトのインストールは含まれません。インストール作業が必要な場合は、別途「ドライバーインストール」「ユーティリティソフトのインストール」をお申し込みください。 \*2 訪問料金を含みます。 \*3 訪問料金を含むサービスと同時お申し込みでない場合は、別途訪問料金が必要です。

## ■プリプレス関連オプション

製品名	商品コード	標準価格	備考
PRISMAprepare	5689C033	1,580,000円	印刷物のページレイアウトやメディア設定を効率的に行う為の印刷前処理アプリケーション。購入後、1年間の年間アップグレード(バージョンアップ権)を含みます。*1

※ 上記商品のインストール、設定、および操作指導等のコースウェアは上記費用に含まれておりません。

\*1 2年目以降の保守オプションサービスもご用意しております。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

## ■用紙価格

推奨用紙は、キヤノンホームページにてご確認ください。

<https://cweb.canon.jp/paper/index.html>




## ■仕様

キヤノンホームページにてご確認ください。

<https://canon.jp/business/solution/production/ondemand-printer/lineup/imagepress/v900-v800/spec>



## ■機械寸法



※各オプション間に5mmの隙間が必要です。

\*1 長尺用トレイ・B1装着時は1,136mm、フィニッシャー用長尺排紙トレイ・B1装着時は1,490mmになります。


\*2 長尺用トレイ・B1装着時は774mmになります。

\*3 長尺用トレイ・B1装着時は666mmになります。

\*4 PRISMAsyncモデルの場合は、操作パネルが立面タイプになるため1,498mmになります。

\*5 長尺用トレイ・B1装着時は749mmになります。

プラグ形状		
200V 20A(アース付き)	200V 15A(アース付き)	100V 15A(アース付き)
コンセント形状		
200V 20A	200V 15A	100V 15A
50Hz/60Hz共通 単相3線 適用規格: JIS C8303 極数2(接地極付)	50Hz/60Hz共通 適用規格: JIS C8303 極数2(接地極付)	50Hz/60Hz共通 適用規格: JIS C8303 極数2(接地極付)



●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2024年7月現在のものです。●WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript 3およびPostScriptロゴは米国Adobe Systems社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス業務等につきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。