

Canon

**imagePRESS
V900 / V800**

多様な成果物を、
より効率的に。



多品種少量印刷、省力化を実現したコンパクトな1台。 安定した品質で、現場のニーズにお応えします。

より美しく、もっとスピーディーに、安定した品質を。

デジタルプリントの現場において、成果物に対する要求は日々高まっています。

さらに、多くの印刷物が多品種少量生産へとシフトし、

用紙切替設定など、印刷以外の拘束時間が増加。

オペレーターの作業負荷が高まっています。

imagePRESS V900/V800 は、独自のテクノロジーで安定的に高品質な成果物を生産。

また、各種自動化・効率化機能で省力化を実現します。

印刷現場のニーズに応え、安心して利用できるプロダクションプリンターです。



imagePRESS V900

連続プリント速度：90ppm

imagePRESS V800

連続プリント速度：80ppm

※オプションを含みます。

Flexibility & Stability

— P03

[対応力・安定性]

幅広いメディア対応力に加え、安定した印刷品質を実現し、
多種多様なプリントニーズに、柔軟かつ的確にお応えします。

Automation & Efficiency

— P05

[自動化・効率化]

印刷前の準備や機器調整の自動化により、作業時間を短縮。
オペレーターの手間を軽減し、生産効率を向上します。

High Definition & High Quality

— P06


[高精細・高画質]

先進のテクノロジーによる高画質・高品質なビジュアル表現。
訴求力が高く、高精細で美しい仕上がりを実現します。

imagePRESS V Series Concept

新世代の 3つの「V」

新たな価値の創造を目指して「Variety (多様)」「Valuable (価値)」「Versatile (万能)」をコンセプトとして、imagePRESS Vシリーズは誕生しました。品質や生産性、使いやすさの追求、さらに多様な印刷物に対応できる次世代プロダクションプリンターとして、新たな価値を提供します。




多様な顧客ニーズに応えるメディア対応



搬送安定性を向上させ、対応可能メディアを拡張

搬送ローラーの追加やローラー可動域の拡張、搬送吸着ファンの最適化により、グリップ力を向上させ、用紙搬送の安定性を強化。薄口コート紙やはがき・単カードなどの小サイズ紙、長形4号封筒など、幅広い成果物に対応します。




吸引力を強化することで、小サイズや剛度の高い用紙も安定して搬送。



従来機より搬送ローラーを追加配置することで、押し込み挙動を安定化させ薄紙対応幅が向上。


重送による白紙混入を未然に防止

本体に重送検知機構を標準装備。紙の隙間を超音波センサーが感知し、重送による白紙混入を未然に防ぎます。多段デッキから給紙する場合は、検出するだけではなく、機械を止めずに重送紙をパージトレイに排出し、ジョブを自動再開できます。



凹凸のある用紙でも高品位な出力が可能

弾性素材の中間転写ベルト (ITB) が、用紙の凹凸に沿うことで、多様な用紙への高品位な二次転写を実現。エンボス紙や再生紙にも、文字画像の中抜けを防止し、高いトナー転写性を発揮します。



優れた補正機能で安定した印刷品質を実現

●安定した色味を保持する「Multi-D.A.T※」

転写ベルト上に配置されたCMYの紙間パッチを測色し、理想濃度とのずれを補正します。各色5階調のパッチを採用することで、低濃度から高濃度域まで精度の高い補正を行い、安定した色味の再現を実現しています。

※Multi-Density Adjustment Technology





●印刷物の色味とレジをリアルタイムで補正するセンシングユニット※

分光センサーとコンタクトイメージセンサーの両方を備えたセンシングユニットを使用することで、印刷物の濃度と表裏レジをリアルタイムで補正します。


※オプションです。

●高精度な紙位置制御を実現するレジストレーション技術

搬送されてきた用紙の先端をレジストローラーに突き当てて斜行を補正するとともに、ループを作成。用紙の端をCIS (横レジ検知センサ) で検知しループを維持しながら左端レジ補正を行います。さらに機内の温度変化をセンシングし、転写タイミングを一定に制御することで、より精度の高い表裏見当を実現しました。



色味と位置をチェック



リアルタイムで読み取り

〔色味補正〕

用紙の端に濃度パッチをうち、センサーで濃度変化を検知。印刷中も色味を自動で補正し、印刷開始から終了まで安定して高品質な印刷画像を維持することが可能です。

〔レジ補正〕

用紙の四隅にレジ検査マークをうち、レジ位置を検知。印刷中もリアルタイムに表裏レジを自動で補正するため、調整の手間をかけずに連続出力時でも安定して印刷することができます。

Automation & Efficiency

一定のスキルが必要となる印刷前の段取りや機器調整作業を、自動で行う機能を搭載。
省力化、効率化を実現し、生産力アップを可能にします。


オペレーターの拘束時間を削減し、業務を効率化

日々行う本体の画像調整や用紙設定を自動化し、調整作業によりオペレーターが拘束される時間を削減することで、生産性の向上に貢献します。

オペレーターの課題

- ・1日複数回のキャリブレーションや用紙切替時に発生する設定作業により、印刷以外の拘束時間が多い
- ・手動の調整、設定作業だと、オペレータースキルによりばらつきが発生する

例：1日の作業フロー



画像調整作業の簡略化



用紙最適設定の自動化



● ADFによるセミオート調整

自動階調補正

濃度ムラ補正

トナー載り量

表裏レジ

調整チャートをADF(自動原稿送り装置)でスキャンすることで、印刷前に行う各調整作業を自動で実施できます。複数回の圧板開閉作業や測色器による調整が不要になります。

※マルチカラーイメージリダーユニットが必要です。
※用紙種類・サイズによっては従来通り圧板での読み込みまたは手動調整が必要になります。



● インライン分光光度センサー

自動階調補正

サーバーキャリブレーション



新たに分光センサーを採用。色の波長を読み取るため、従来のセンサーでは判別できなかった色の違いも判別し、測色器を使用した場合と同等の高精度な色補正を行います。

※オプションです。

● センシングユニット

濃度ムラ補正

トナー載り量

表裏レジ

本体パネルで指示を行うだけで、自動でチャートを印刷・読み取ります。オペレーターの経験値に左右されることなく最適値に設定することが可能です。

※オプションです。

用紙管理・設定を効率化する「Media Librarian」

本体に登録されている様々な用紙をWindowsアプリケーション上で管理することができます。

ドラッグ&ドロップでの用紙設定をはじめとした様々な充実した機能により、煩雑になりやすい用紙管理を効率化します。

※PRISMAsyncモデルは対応していません。

◆ 主な機能

- ・検索、フィルター、並べ替え機能
- ・ユーザー定義用紙の給紙段割り当て
- ・用紙パラメータ設定
- ・様々な給紙段ハンドリング



High Definition & High Quality

紙質や出力イメージに合わせて、柔軟かつ正確に色を再現。
美しく、繊細な仕上がりにより、訴求力のある成果物をお届けします。

優れた色再現性を 長期間表現するCVトナー

色材の分散状態を微細に保ちながら、溶融特性の最適化を追求したCVトナーを採用。大量印刷時にも安定した色味で、オフセット印刷に迫る高い色再現性を発揮します。また、耐候性に優れ、退色度合いが低い※ことから、屋外ポスターへの利用にも適しています。

※第三者機関調べによる6か月の検証結果であり、メーカーが保証しているものではありません。

出力イメージに適した組み合わせが選べる 多彩なスクリーン

さまざまなスクリーンの中から出力物に合った2種類のスクリーンを選択できます。写真、グラフィック、テキストごとに組み合わせも変えられるため、出力イメージに応じて最適な設定が可能です。




2400dpiの高精細画質を高速出力

32本のマルチレーザーを照射する「R-VCSEL※テクノロジー」を採用。赤外よりも波長の短い赤色レーザーを使用することで、より小さいスポット径を実現し、高精細な出力をします。また、斜行補正や直角補正のほか、台形補正を行うことで正確な描画が可能です。

※Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser。ソニー株式会社との共同開発。

R-VCSEL




デバイスリンクプロフィール作成サービス Color Management Service

専任サポートスタッフが訪問し、印刷物・DDCP・ICCプロフィール等のターゲットカラーのデバイスリンクプロフィールの作成および操作・品質の維持管理に関するレクチャを行います。通紙可能な印刷本紙でのプロフィール作成に対応することで、デザインカンパからオンデマンドブルーフまで、より良いカラーマッチング環境の構築が可能になります。また、複数のimagePRESSを同じターゲットにマッチングすることで、デバイス間差のより少ないプリント環境が構築できます。

※有償サービスです。

□ サービス実施の流れ

1. ターゲットの決定



2. プロファイル作成

□ チャートの測定とプロフィール作成



3. 設定・管理方法の説明

□ プロファイルのセットアップ



Usability

使いやすさを考慮した直線的でシンプルなデザインを採用

● アテンションライト※



※オプションです。

● 用紙の有無がわかるLED表示



● ダウンタイムを低減するトナー・回収トナー容器の交換



出力稼働したままトナー交換可能



大容量の回収トナー容器採用。
ユーザー交換によりダウンタイムを軽減。

Environment

世界水準の基準で貢献する環境対応

RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラムといった各種環境基準に適合しています。



*エコマーク認定番号…第22155024

imagePRESS Server N500/P400



直感的なインターフェースにより、ミスなく効率的なジョブ管理をサポート。
正確なカラーマネジメント、印刷品質を高める機能等により、成果物の訴求力向上に貢献します。

Job Management

- 直観的かつ操作性に優れたユーザーインターフェースで高度なジョブ管理に対応する「Command WorkStation」



- ドラッグ&ドロップでファイル (PDF/PS/EPS/TIFF) だけでなくフォルダ単位での印刷ジョブのインポート
- 複数のキーワードによるジョブのフィルタリング
- RIP済み待機ジョブのプレビュー
- トナーや用紙の残量の確認
- ジョブのサムネイル表示
- 複数サーバーの一元管理
- ジョブリストからのリプリント
- 推定印刷時間の表示

- 出力紙にカラーバーや設定情報を印字する「コントロールバー」※1



カラーバーの種類や印字する項目、位置は自由に設定可能



Workflow

- プレビューを見ながら「中綴じ」や「巻き三つ折り」、「ギャングアップ」など多彩なテンプレートを利用した面付けの他、トンボやジョブ名、折りマークが追加できる「Fiery Impose」※1
- ドラッグ&ドロップするだけで印刷設定して出力できる「Hot Folders ver.3」
- プリント業務別に設定情報を登録できる「仮想プリンター」
- 印刷処理順を正確に制御する「Strictキュー」
- PDFを直接RIP処理できる「AdobePDF Print Engine」※2
- デジタルワークフローの自動化を実現する「Fiery JDF」※2




Color Management

- 指定したプロセスカラーを、定義したスポットカラーに置き換える「2色印刷マッピング」



- RIP済みジョブに対して、プレビューを見ながらカラーホイールやトーンカーブを使った色補正が行える「Image Viewer」※1よく使うトーンカーブを登録し、ドライバー側で選択も可能。



- 定義済みCMYK階調カーブを指定することで、簡単にジョブ全体の色味調整が可能な「Image Viewer Curves」
- 元データを変更することなく、ジョブのページまたはシートごとに指定してカラーデータを変換する「グレースケール変換」※1
- CMYKだけでなく特色同士のオブジェクトでもオーバープリントを再現できる「Spot Color Overprint」

Print Quality

- ビジュアル編集機能で高品質な仕上がりを支える「Image Enhance Visual Editor」※2
- 色の境目の白抜けを高精度に補正する「自動トラッピング機能」
- 任意の線数や角度を設定する「ハーフトーンシュミレーション」



■ Image Enhance Visual Editor



■ 新聞 ■ ユーザー定義スクリーン1

※1 imagePRESS Server N500/P400ともにオプションが必要です。
※2 imagePRESS Server P400はオプションが必要です。

■オプション対応表 ○:対応 ー:非対応



GA Pro Package	N500	P400	Automation Package	N500	P400	ColorRight Package	N500	P400
PDF/Xプリフライト (HotFolder Filters)			HotFolder Filters			ImageViewer		
プリフライト			EPS, TIFF, JPEG, 1bitTIFF			Image Enhance Visual Editor		
ImageViewer	○	ー	PDF/Xプリフライト			ポストフライト	ー	○
ポストフライト			【割り込み印刷】/【スケジュール印刷】/【次に印刷、次に処理】	ー	○	コントロールバー		
コントロールバー			プリフライト			SpotPro		
SpotPro			Fiery JDF			JobExpert and PDF Processing Kit	N500	P400
Fiery Impose	N500	P400	Fiery JobFlow Base			Adobe PDF Print Engine	標準	○
リーダービュー			Fiery Compose	N500	P400			
小冊子/ギャングアップ			リーダービュー					
テンプレート管理	○	○	ページごとの片面/両面設定	○	○			
1本トンボ/2本トンボ			章設定					
グレースケール変換			ページ単位のチケット発行					
			グレースケール変換					




PRISMAsync for iPR V900-A1

ジョブの進捗状況や消耗品の補充タイミングなど、あらゆる運営業務がコントローラーから管理可能。稼働状況を可視化し、合理的なスケジュール構築をサポートします。

Job Management



- 最大8時間先まで表示可能な「スケジューラー機能」
用紙や消耗品の補充タイミングが把握でき、作業の効率化をサポート。
- ブラウザ経由で印刷スケジュール確認やジョブの投入を可能にする「PRISMAremote Manager」
オペレーションパネルやプリンタードライバーと統一された操作感により、出力作業を合理化。




- 稼働ステータスを遠隔で管理する「PRISMAremote Monitoring」※1
離れた場所で作業しながら、ジョブの進捗状況や消耗品の補給を手元のスマートフォンアプリへクラウド経由で通知することで他の作業を行いながら効率的な作業が可能。(2024年7月対応予定)
- プリンターの稼働実績や出力実績を可視化する「PRISMAalytics Dashboard」※1
自動的にクラウドに集約された情報から、稼働率や利用傾向の変化を表示。複数プリンターの実績を追加の手間をかけず閲覧が可能。

Workflow

- オペレーションパネルに表示されるサムネイルを見ながら用紙確認やページ削除、ジョブ結合などジョブ編集が可能な「Page Programming」※2
- 他社デバイスなど、既存のリソースとの互換で生産性を高める「DPLink」※3

Color Management


- 外部ツールを利用せず、用紙ごとに適したプロファイルを作成する「Embedded Profiler機能」※4



※1 利用開始には事前申請が必要です。
 ※2 別途オプション「ページプログラミング・L1」が必要です。
 ※3 別途オプション「DPLink-L1」が必要です。
 ※4 別途オプション「アドバンスド・カラーマネージメント・L1」が必要です。

- 複数の色調整作業をタスク化し、予め設定したルールで実行する「自動カラータスク」

プリンターの可能性を広げる各種オプション




排紙・後処理オプション

1 天地トリマー・B1 2 トリマー・G1

トリマー・G1を使用することで、自動小口断裁が可能。さらに、天地トリマー・B1を使用することで、三方断裁が可能になり、インラインで、より確実に美しい製本処理ができます。

*小口断裁には、オプションの「中綴じフィニッシャー・AG1」、「トリマー・G1」が必要です。三方断裁にはオプションの「中綴じフィニッシャー・AG1」、「トリマー・G1」、「天地トリマー・B1」、「トリマーコンベア・B1」が必要です。



ステイプルフィニッシャー・AG1

3 中綴じフィニッシャー・AG1

最大5,000枚の大量積載、100枚ステイプル機能と25枚中綴じステイプル機能※1を搭載しています。フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えも可能です。

※1 中綴じフィニッシャー・AG1のみ対応。



中綴じ
フィニッシャー・AG1

■ フィニッシャー用長尺排紙トレイ・B1

487.7mm超の長尺用紙を最大300枚排紙可能です。
(フィニッシャーの上トレイを取り外して装着)

■パンチャーユニット・BT1

フィニッシャー内に搭載。
2穴または4穴のパンチ穴加工が可能です。



4 ペーパーフォールディングユニット・K1

「Z折り」や「C折り (A4Rに対応)」など多彩な折りパターンでさまざまな印刷ニーズに対応します。



5 大容量スタッカー・J1

スタック部トレイに3,000枚×2束、排紙トレイに200枚の最大6,200枚積載が可能。スタック部トレイは3,000枚積載されると、トレイが自動で手前に引き出され、さらに3,000枚の排紙を続けます。

■ 大容量スタッカー用 長尺トレイ・B1

487.7mm超の長尺用紙が
排紙可能です。



6 パーフェクトバイnder・F1

インラインで厚さ25mmまでの「くるみ製本」が可能です。製本から糊付け、三方断裁、積載までを設定ひとつで行えます。




7 除電ユニット・A1

フィルム・合成紙など、帯電しやすい印刷用紙の静電気を除去し、排紙時の貼りつきや積載不良を軽減します。

	ステイプルフィニッシャー・AG1／中綴じフィニッシャー・AG1	ステイプルフィニッシャー・AC1／中綴じフィニッシャー・AC2
トレイ容量	トレイA: 1,000枚 トレイB: 4,000枚 最大5,000枚	トレイA: 250枚 トレイB: 250枚 トレイC: 3,000枚 最大3,500枚
紙ぞろえ機能	標準	○(ジョーガーキット・A1)
ステイプル枚数	最大100枚	最大65枚
針足カット	○	—
2/4穴パンチ	2穴/4穴(パンチャーユニット・BT1)	2穴/4穴(2/4穴パンチャーユニット・A1)
針なしとじ	—	最大10枚
マニュアルステイプル	—	最大65枚
中綴じ	最大25枚(中綴じフィニッシャー・AG1のみ対応)	最大20枚(中綴じフィニッシャー・AC2のみ対応)
未綴じ折り	最大5枚(中綴じフィニッシャー・AG1のみ対応)	最大3枚(中綴じフィニッシャー・AC2のみ対応)

※本ページに記載の枚数は、全てA4 80g/㎡紙の場合です。



*各オプション機器の間に5mmの隙間があります。
※1 トレイ拡張時は、656mm ※2 PODデッキライト・C1の場合

8 インサーター・R1

最大200枚×2段の用紙をセット可能。セットした用紙を表紙や合紙として給紙可能です。

9 インスペクションユニット・B1

印刷物の汚れや傷、印字ズレを検知します。NG紙のエスケープ可否が選択でき、エスケープする場合は自動で再印刷まで行います。

*エスケープするには、別途「大容量スタッカー・J1」が必要です。

10 センシングユニット・B1

印刷中に濃度や表裏レジを自動で補正します。また、印字位置や二次転写の最適値を自動設定することが可能です。

ステイプルフィニッシャー・AC1

11 中綴じフィニッシャー・AC2

最大3,500枚の大量積載。65枚ステイプル機能と20枚中綴じステイプル機能※1搭載の他、最大10枚までの針なし綴じが可能です。

※1 中綴じフィニッシャー・AC2のみ対応。

*4～10の後処理オプションは装着できません。

*V800専用フィニッシャーです。



■ジョガーキット・A1

フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えを行います。



中綴じ
フィニッシャー・AC2

■2/4穴パンチャーユニット・A1

フィニッシャー内に搭載。
2穴または4穴のパンチ穴加工が可能です。



12 コピートレイ・R2

本体左側面部に取り付ける250枚積載可能な排紙トレイ。

13 アテンションライト・A1

印刷中、エラー、用紙・トナー切れ、など、デバイスの状態を3色のLEDで表示。機械から離れた場所でも状況確認ができます。

14 マルチカラーイメージリーダーユニット・P1

□COPY

カラー・モノクロ毎分90枚※1(A4ヨコ)の連続コピー速度で、効率的なコピーワークを実現します。

□SEND

高速性と静音性を両立し、毎分270ページの両面同時読み取り※2が可能です。A6Rや不定形の小サイズのADFスキャンにも対応します。

※1 V900の場合。

※2 A4ヨコ、300×300dpi読み込み時。

給紙オプション

15 多段デッキ・E1

最大5,000枚の給紙が可能な3段カセットには、「エアアシスト給紙機構」を採用し、高速かつ安定した用紙搬送を行い、さまざまな用紙の大量給紙に対応します。手差し給紙ユニット・D1の装着も可能です。



■重送検知 (標準)

紙の隙間を超音波センサーが感知し、重送した場合はパージトレイに排出します。機械を止めずに重送による白紙混入を未然に防止します。

16 PODデッキライト・C1

330.2mm×487.7mmまで対応し、最大3,500枚の用紙をセットできます。「エアアシスト給紙機構」を採用することで、安定した給紙を実現しています。

17 PODデッキライトXL・A2

最大3,500枚の用紙をセットできる他、487.7mm超の長尺用紙も1,000枚給紙可能なため、大量の長尺印刷が可能です。「エアアシスト給紙機構」を採用しています。

18 手差し給紙ユニット・D1

19 手差し補助トレイ・D1

封筒やはがきサイズの他、330.2mm×487.7mmまで対応しています。手差し補助トレイ・D1を装着すると、手差し給紙時の斜行を軽減できます。

20 長尺用トレイ・B1

最大330.2mm×1,300mmまで給排紙可能な長尺用延長トレイです。(給紙側と排紙側のセット)

*搬送長762mm以上の場合には手で支える必要があります。

◆imagePRESS V900/V800 主な仕様

	imagePRESS V900	imagePRESS V800
形式	リーダー・プリンタ分離型 コンソールタイプ	
カラー対応	フルカラー	
読み取り解像度※1	600dpi×600dpi	
書き込み解像度	2400dpi×2400dpi	
複写原稿※1	最大A3サイズまで：シート、ブック現行、立体物（約2kgまで）	
複写サイズ	用紙サイズ※2	330mm×483mm、320mm×450mm（SRA3）、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき※3、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ（100mm×148mm ～ 330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm ～ 330.2mm×1,300mm※4）、封筒（角形2号、洋形長3号、長形3号、ユーザー設定サイズ（90×148 ～ 330.2×487.7mm））※3※5
	画像欠け幅	先端/後端：4.0mm、左/右：2.5mm（送り方向19.2inch超は4.0mm）※6
	用紙坪量※7	カセット：52g/㎡～ 300g/㎡※8 手差し・デッキ：52g/㎡～ 350g/㎡（手差し給紙ユニット・D1※9、多段デッキ・E1※9、PODデッキライト・C1※9、PODデッキライトXL・A2※9）
ウォームアップタイム	360秒以下（室温20度）	
ファーストコピータイム※1	カラー：8.2秒以下 モノクロ：7.9秒以下	
連続複写速度※10	A3	カラー /モノクロ：45枚/分 カラー /モノクロ：40枚/分
	B4	カラー /モノクロ：48枚/分 カラー /モノクロ：46枚/分
	A4	カラー /モノクロ：90枚/分 カラー /モノクロ：80枚/分
	B5	カラー /モノクロ：90枚/分 カラー /モノクロ：80枚/分
複写倍率定型※1	1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25	
ズーム※1	25～400%（1%刻み）	
給紙方式／ 給紙容量（80g/㎡）	カセット	550枚×3
	手差し※9	250枚※11
	デッキ※9	1,500枚×2+2,000枚×1（多段デッキ・E1） 3,500枚×1（PODデッキライト・C1/PODデッキライトXL・A2※12）
連続複写枚数※1	9,999枚	
電源	200V20A、50Hz/60Hz共通	
最大消費電力量	3,520W以下	
大きさ（ADF含む）	882mm（幅）×872mm（奥行）×1,185mm（高さ）	
質量	約260Kg	
機械占有寸法	1,327mm（幅）※13×872mm（奥行き）	
メモリー容量	RAM：6GB、SSD：512GB	

- ※1 コピー機能はオプションです。
- ※2 下記オプションを装着時は、最小通紙可能サイズが異なります。
大容量スタッカー・J1：140mm×182mm、インスペクションユニット・B1：100mm×182mm
- ※3 紙種により使用できないことがあります。
- ※4 487.7mm超の長尺紙をご使用の場合は、手差し給紙ユニット・D1/手差し補助トレイ・D2/長尺用トレイ・B1またはPODデッキライトXL・A2（全てオプション）をご使用ください。
PODデッキライトXL・A2は762mmまでの長尺紙に対応しています。
- ※5 フィニッシャー・AG1装着時は封筒の最小通紙可能サイズは100×148mmになります。
- ※6 薄コート紙の場合は先端6mmになります。
- ※7 利用可能な範囲のすべての用紙について、性能を保証するものではありません。
詳しくは弊社担当セールスまたは担当サービスまでお問い合わせください。
なお、用紙の填料であるタルクは、本機の画像形成に悪影響を及ぼすことがあります。
- ※8 本体カセットよりラベル紙/コート紙の給紙は出来ません。
- ※9 オプションです。
- ※10 用紙種類、給紙オプション、排紙オプションにより異なります。
- ※11 用紙により連続給紙できない場合があります。
- ※12 487.7mm超の長尺紙は、最大1,000枚となります。
- ※13 コピートレイ装着時、延長トレイを伸ばしたサイズ

機材導入にあたって

imagePRESS V900/V800の導入をご検討のお客様には、プロダクションシステムセンターにて実機による検証をお願いしております。ご指定の用紙を使用して、お客様のビジネスにマッチする画質品質、仕上がり品質であるかをご確認ください。

プロダクションシステムセンター

キヤノン最新のPOD機とワークフローソリューションをご提案します。お客さまのイメージに近いソリューションを描けるよう、ご要望に応じたデモンストレーションを行います。デモゾーン／サンプル事例展示は、テーマごとにお時間をかけてゆっくりとビジネスフローを検討できるスペースとなっております。プロダクションシステムセンターは、どなたでもご利用いただけます。（完全予約制。弊社ホームページよりお申込み下さい。）

<http://cweb.canon.jp/solution/ip/psc/index.html>

◆imagePRESS Server N500 主な仕様

CPU	Intel Core i5-8500
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
メモリー	8GB
記憶装置	1×1TB（HDD）、240GB（SSD）
プロトコル	TCP/IP
ページ記述言語	Adobe PostScript 3 Co-Dev 3020 Adobe PDF Print Engine 5
搭載フォント	欧文138書体、和文5書体
大きさ	235mm（幅）×464mm（奥行）×527mm（高さ）

◆ imagePRESS Server P400 主な仕様

CPU	Intel Pentium Gold G5400
OS	Linux
メモリー	8GB
記憶装置	1×500GB（HDD）
プロトコル	TCP/IP
ページ記述言語	Adobe PostScript 3 Co-Dev 3020
搭載フォント	欧文138書体、和文5書体
大きさ	285mm（幅）×93mm（奥行）×295mm（高さ）

◆ PRISMAsync for iPR V900-A1 主な仕様

CPU	Intel Core i5-8500
OS	Windows 10 LTSC IoT Enterprise Embedded 64bit
メモリー	8GB
記憶装置	1×500GB、1×1TB
プロトコル	TCP/IP
ページ記述言語	Adobe PostScript 3 Co-Dev 3020 Adobe PDF Print Engine 5.7
搭載フォント	欧文137書体、和文5書体
大きさ	200mm（幅）×430mm（奥行）×420mm（高さ）

◆ PSマルチキット・J1 主な仕様

プロトコル	PS	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD）
	LIPS LX	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD）
	LIPS V	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD）
ページ記述言語	PS	Adobe PostScript3
	LIPS LX	LIPS LX
	LIPS V	LIPS V（LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+）
搭載フォント	PS	和文：平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5 欧文：136書体
	LIPS LX	なし
	LIPS V	欧文：Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全4書体13セット その他：バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵政バーコード、OCRフォント）

- 製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2024年5月現在のものです。 ●Canon、Canonロゴ、imagePRESSはキヤノン株式会社の登録商標です。
- 本カタログ内に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。 ●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン imagePRESS ホームページ

canon.jp/pod-printer



キヤノンお客様相談センター



プロダクション複合機（imagePRESS）

0570-08-0053

※おかけ間違いのないようにご注意事項。

受付時間（平日）9：00～17：00（土日祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6634-4392におかけください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

ご注意

- コピー後の使用環境によってはラミネート加工をお奨めします。
- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
- ②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
- ③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。



安全にお使い
いただくために

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2024年5月現在

0624SZ2

00597352