

Canon



imagePRESS
1135/1125/1110

for System Printing



さらなる進化を遂げた、 新たな基幹系モノクロプリンター誕生。

最大135枚/分という高速出力、

大量の出力や複雑なジョブにも耐えうる安定性、

機密文書の出力に最適なセキュリティーと管理機能を装備した信頼性。

キヤノンが誇るテクノロジーの粋を結集した、基幹系モノクロプリンター誕生。

基幹系に求められるさまざまな性能を進化させ、

企業の帳票出力業務をストレスなくスムーズに最適化します。



imagePRESS 1135

imagePRESS 1125



imagePRESS 1135

連続プリント速度：135ppm



imagePRESS 1125

連続プリント速度：125ppm



imagePRESS 1110

連続プリント速度：110ppm



imagePRESS 1110

安定性

高速処理と高精度印字を両立、安定稼働を維持します。

1分間に135枚の高速出力

imagePRESS 1135は135枚/分(A4ヨコ)*の連続プリントスピードを実現。ロングランのジョブも高速に処理することができます。

*imagePRESS 1125は125枚/分、imagePRESS 1110は110枚/分(A4ヨコ)

重送検知機構を搭載


本体カセット、PODデッキ、マルチインサーターからの用紙搬送時に重送を検知するシステムを搭載。重送時のわずかな紙の隙間を超音波センサが感知して、エスケープトレイに用紙を搬送。この間機械の動作を止めることがないため、安定した用紙搬送を実現し、ロングランのジョブの生産性を向上します。



エスケープトレイ


エア給紙機構を採用

本体カセットおよびPODデッキ、マルチインサーターにエア給紙機構を採用。捌きや分離に数種類のエアを吹き込み、用紙を分離させて重送を低減。さらに搬送ベルトにエア吸引ベルトを使用することにより、用紙を高速かつ安定して搬送することが可能です。



高精度アクティブレジを搭載

高速な用紙搬送を維持しながら、表裏の印字画像位置を合わせる[高精度レジストレーション機構]を搭載。用紙斜行を補正した後、正規の搬送位置に用紙を移動します。また両面印字の際は、画像定着時の熱による用紙の伸縮をふまえ、裏面印字の際に画像を縮小して描画することで、表裏の画像ズレを軽減します。



安定した出力を支える、高耐久設計

本体に高剛性角柱構造フレームを採用。駆動時の振動による枠変形の軽減、本体寿命の大幅な耐久性アップを追求しました。プロフェッショナルユースの作業環境であっても、信頼を損なうことなく、高品質で安定したドキュメントの生産性を確保します。

さまざまなプリンティング環境に柔軟に対応

Adobe®純正PostScript® 3™と国内実績のあるキヤノンのページ記述言語[LIPS IV]に対応。お客様のプリンティング環境に柔軟に対応します。



LIPS/PSモデル

生産性

作業効率の向上により生産性を高めます。

最大10,000枚の大容量給紙で、生産性を向上

本体には2,000枚給紙できるエア給紙対応のカセットを搭載。オプションで2台まで連結可能なPODデッキ(4,000枚給紙可能)を装着することにより、最大10,000枚給紙が可能です。



大容量給紙

稼働中もトナー交換や給紙ができ、ダウンタイムレスに貢献

稼働中のトナー交換や使用していないカセット・デッキの用紙補充に対応します。消耗品補充の作業によるダウンタイムを軽減できます。



トナー交換

明るく見やすい、操作性抜群のタッチパネル


10.4インチ大型カラー液晶タッチパネルを採用。明るく、見やすいタッチパネルによる操作性の向上を実現しました。またプリンターやジョブの状態をグラフィカルに表示する[システム状況画面]など、優れた機能の数々を装備しています。



10.4インチ大型カラー液晶タッチパネル

ジャムリカバリー時の容易な紙詰まり処理を支援

紙詰まりの際に、処理手順が容易にわかるグリーンハンドルを採用。本体のジャム処理手順がパネルに表示されるため、紙詰まり時の作業をわかりやすくスムーズに行うことができます。



信頼性

充実したセキュリティと管理機能により、安心できる出力環境をもたらします。

セキュリティ

信頼のセキュリティ性能IPSec

IPv6で標準のセキュリティプロトコルに対応。強固なネットワークセキュリティを実現できるため、Web to Print における安全性が向上します。

※オプションの「IPSecセキュリティボード・B1」が必要です。



ジョブデータの解析を抑止するHDD暗号化

ボックス内に保管した文書や宛先表の登録情報など、本体のHDDに格納されたデータを暗号化。HDDからの情報流出を抑止します。

※オプションの「HDDデータ暗号化キット・B7」が必要です。

HDDミラーリングで、データのバックアップが可能

本体に保存した重要なデータを守るため、バックアップ用HDDをオプションでご用意。データの複製をリアルタイムに行うミラーリングに対応、HDDに障害が起きたときも、ダウンタイムがなく、安心してお使いいただけます。

※オプションの「HDDミラーリングキット・A1」が必要です。

■ミラーリングイメージ



管理機能

WEBブラウザによる使用状況管理 リモートUI

ジョブの操作、機器の各種設定の編集などをWebブラウザを利用してリモートコントロールできます。



リモートUI画面

状態表示キット LD-T1

出力完了、用紙切れなど、マシンの状態をランプの点灯でお知らせします。離れた場所からでも、印刷状況を把握することができます。

※オプション対応




状態表示キット LD-T1


大企業向けの統合型デバイス管理ユーティリティ

[imageWARE Enterprise Management Console]は、ネットワーク上のデバイスを集中的に管理するための、統合型デバイス管理ユーティリティです。印刷デバイスの設定管理・監視をはじめ、宛先表の一括管理、デバイス探索、ドライバインストール管理、部門IDの配信など、多岐にわたるタスクのスケジューリングにより効率的なデバイス管理が実現でき、システム管理者の管理負荷（TCO）を大幅に低減します。また、将来に向けて、プラグインを追加することにより機能UPでき、様々な管理ニーズに対応することができます。

※別売



imageWARE Enterprise Management Console画面



環境を問わず、あらゆる帳票出力業務の最適化を実現する、 キャノンのトータル帳票ソリューション。


ビジネスに欠かすことのできない帳票出力業務。企業は多様化するシステム環境の中で、最適な帳票システムを短期間で構築することが求められています。キャノンの帳票ソリューションは、それらのニーズに柔軟に対応します。

プラットフォームはレガシー環境からオープン環境まで、出力ボリュームは少量から大量まで、

帳票の配信形態は集中出力から分散出力まで、出力形態は紙出力から電子保存までと、さまざまに対応。

全体最適化を実現するトータル帳票ソリューションと、ハードからソフトまでのトータルな保守サポートを提供いたします。

トータル帳票ソリューション



Report Studio

マルチプラットフォーム（メインフレーム、UNIX サーバー、PCサーバー）の基幹帳票データの受信から、データ変換、プリンタ・複合機の帳票出力までを管理するクライアント/サーバー型帳票出力管理システムです。

CCPrint

メインフレームのシステムを変更することなくネットワークプリンターで帳票出力を実現。レーザープリンターによる高品質・低コストでの出力を可能にします。

imageWARE Form Manager

クライアント/サーバーからWebまで、さまざまな環境をサポートする帳票システム。帳票の設計から印刷、PDF作成まで、多彩な活用を実現します。

Report Viewer

帳票業務のコスト削減とペーパーレス化を実現する電子帳票システム。帳票の電子化により、データの戦略的活用を実現します。

Report Surfer

データウェアハウスなどに蓄積された情報を活用するためのレポートツール。データ分析はもちろん、帳票への出力により定型レポートにも活用できます。

システム連携

SAP R/3 や SVF/RDE など幅広いシステムとの連携を実現します。

SAP R/3・SVF/RDE

キャノンの帳票出力ソリューション「imageWARE Form Manager」は「imageWARE Enterprise Gateway」で「SAP ERP」の出力標準インタフェースに対応していますので帳票資産を持続的に活用できます。また、ウイングアークテクノロジーズ社の「SVF/RDE」で作成した帳票は、SVF for Java Print から LIPS IV コマンドで印刷が行なわれます。また、デバイスの制御はキャノンのデバイス制御コマンド（CPCA）で連携しています。



■ 製品詳細は、こちら。 >> <http://cweb.canon.jp/solution/proposal/case117/info.html>
<http://www.wingarc.com/iwld/canon/index.html>

iSeries (AS/400)

企業内の部門や中堅企業の基幹システムとして広く使用されているIBM社の「iSeries」(AS/400)。このiSeriesとimagePRESS 1135/1125/1110の連携を可能にするIBMパーソナルコミュニケーションズ用の印刷ユーティリティをホームページで提供。5577エミュレーションモードで用紙サイズや向き、両面指定などが指定できるプリンター定義ファイルを作成できます。



■ 製品詳細は、こちら。 >> <http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/pcomm.html>

「XenAPP」・「XenDesktop」に対応

キャノンではCitrix社のアプリケーション仮想化製品である「XenAPP*」や、デスクトップ仮想製品である「XenDesktop」環境で、LIPS IVドライバでの動作確認を行っており、Citrix社が提供する仮想化技術環境におけるプリントをサポートしています。

* XenAPPは旧称:Citrix Presentation Server/Meta Frameです。

■ 製品詳細は、こちら。 >> <http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=039979>



SOAミドルウェア「Interstage」と連携

キャノンでは富士通社の「Interstage」と連携するソフトウェアを無償で提供。

印刷エラー監視やリカバリー印刷など、信頼性の高い印刷管理システムをサポート。印刷管理ツール「Interstage Print Manager」での動作確認を行い、「Interstage Enabled Advanced」の認定も受けています。*

* 機種毎の認証は順次取得予定。

■ 製品詳細は、こちら。 >> <http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/fujitsu.html>



オプション

大容量スタッカー・E1

スモール10,000枚、ラージ5,000枚収容可能。スモールを使用時、片方の段を稼働させながら用紙を取りのぞくこともできます。imagePRESS 1135/1125は、スタッカーを2台接続可能。さらなる大容量を実現します。



スタッキングイメージ



スタッカーキャリア・C1

PODデッキ・C1/重連用PODデッキ・C1

各々最大4,000枚(80g/m²紙換算)給紙可能。3段のカセットを装備し、それぞれ異なる用紙をセットすることができます。エア給紙機構により、安定した給紙を実現。搬送部には重送検知機構を搭載、出力を止めることなく重送した用紙をエスケープトレイに搬送します。PODデッキは最大2台まで装備可能です。



フィニッシャー・AF1/サドルフィニッシャー・AF2

最大5,000枚*1の大量積載、100枚ステイプル機能と25枚中とじ製本機能*2の他、ソート機能やグループ機能、シフト機能、ステイプルソート機能を搭載しています。

*1 5,000枚積載は、ユーザモードの「大量積載モード」をONにした場合。下トレイに2,000枚排紙された後、上トレイに3,000枚排紙へと制御されます。

*2 サドルフィニッシャー・AF2のみ対応。

基幹系プリンタ Line up

出力形態に合わせて、幅広い製品群からお選びいただけます。

PRINT SPEED



imagePRESS 1135

モノクロ
連続プリント速度: 135枚/分(A4ヨコ: 片面)
構成価格 20,940,000円(税別)*



imagePRESS 1125

モノクロ
連続プリント速度: 125枚/分(A4ヨコ: 片面)
構成価格 18,940,000円(税別)*



imagePRESS 1110

モノクロ
連続プリント速度: 110枚/分(A4ヨコ: 片面)
構成価格 11,480,000円(税別)*



imageRUNNER iR7105B

モノクロ
連続プリント速度: 105枚/分(A4ヨコ: 片面)
構成価格 8,390,000円(税別)*



imageRUNNER iR7086B

モノクロ
連続プリント速度: 86枚/分(A4ヨコ: 片面)
構成価格 4,440,000円(税別)*

DOCUMENT VOLUME

*LIPSモデル、写真構成時の場合。搬入・設置・調整費用除く。

◆ imagePRESS 1135/1125/1110 主な仕様

		imagePRESS 1135	imagePRESS 1125	imagePRESS 1110
形式		コンソールタイプ		
プリント方式		静電転写方式		
解像度		1,200dpi×1,200dpi		
階調		256階調		
連続プリント速度※1	A4ヨコ(片面)	135枚/分	125枚/分	110枚/分
	A3(片面)	79枚/分	75枚/分	70枚/分
用紙サイズ		182×182mm～330.2×487.7mm(13×19.2inch)		
最大印字領域		323×482.7mm		
用紙厚		52～300g/m ² ※2		
給紙方式※1	フロントローディング	2,000枚:1段(182×182mm～330.2×487.7mm)		
	PODデッキ (追加給紙オプション)	4,000枚:1,000枚×2段 2,000枚×1段 (182×182mm～330.2×487.7mm)最大2台まで接続可能		
	最大給紙枚数	10,000枚		
電源		単相200V30A+200V15A、50Hz/60Hz共用		
大きさ(幅)×(奥行き)×(高さ)		1,387×808×1,373mm		
主なアクセサリ		PODデッキ、重連用PODデッキ、マルチインサーター、大容量スタッカー、パーフェクトバインダー、ペーパーフォールディングユニット、サドルフィニッシャー、フィニッシャー、トリマー、天地トリマー		PODデッキ、重連用PODデッキ、インサーター、マルチインサーター、大容量スタッカー、パーフェクトバインダー、ペーパーフォールディングユニット、サドルフィニッシャー、フィニッシャー、トリマー、天地トリマー

※1 普通紙(80g/m²)使用時
※2 コート紙は、80～240g/m²

【製品ご導入にあたって】

imagePRESS 1135/1125/1110の導入を検討のお客様には、プロダクションシステムセンターにて実機による検証をお願いしております。ご指定の用紙を使用して、お客様のビジネスにマッチする画像品質、仕上がり品質であるかをご確認ください。

【プロダクションシステムセンターは、どなたでもご利用いただけます。(予約制)ホームページより申し込みください。】


プロダクションシステムセンター

東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER 6F／TEL (03) 6719-9551

開館時間:10:00～17:30(メンテナンス日を除く)／休館日:土曜日/日曜日/祝日

弊社ホームページより申し込みください。担当よりキャノン営業日の2日以内に別途ご連絡させていただきます。
(閲覧日が決まりました段階でご予約の成立とさせていただきます。)

canon.jp/s-tower




大阪プロダクションシステムセンター

大阪府大阪市北区梅田3-3-10梅田ダイビル18F／TEL (06) 4795-9302

開館時間:10:00～17:30／休館日:土曜日/日曜日/祝日

弊社ホームページより申し込みください。担当よりキャノン営業日の2日以内に別途ご連絡させていただきます。
(閲覧日が決まりました段階でご予約の成立とさせていただきます。)

cweb.canon.jp/showroom/psc/osaka.html



※製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2011年4月現在のものです。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
●Macintosh、Mac、AppleTalkは米国アップル社の商標です。
●Adobe、Adobe PostScript 3は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における登録商標です。
●Canon、Canonロゴ、imagePRESS、imageWAREはキャノン株式会社の登録商標です。
●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。
●本カタログ内のコピーサンプルは実際のプリントアウトとは異なります。
●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

- コピー後の使用環境によってはラミネート加工をお奨めします。
- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
- ②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
- ③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page

キャノン imagePRESS ホームページ

canon.jp/sys-printer

電話

キャノンお客様相談センター

プロダクション複合機 (imagePRESS)

050-555-90053

受付時間(平日) 9:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9626をご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon

キャノン株式会社
キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2011年5月現在

00363036