

## LEDステータス表示オプション

# 状態表示キットⅡ MPL-3a



### LEDランプでプリンターの状況を確認

3色のLEDランプが点灯、点滅、消灯して、プリンターの状況をお知らせします。



エラー時



警告時



印刷中・FAX  
受信完了時

※表示パターンは一例です。表示パターンはお好みで変更することができます。

### ブザー音でのお知らせも可能

プリンターの状況をブザー音でもお知らせします。ブザー音は4種類から選択ができ、音量はボリューム設定ボタンで調節できます。

ブザー音の種類

- ピ・ピ・ピ・ピ
- ピーピー
- ビビッ・ビビッ
- ピー（※連続音）



クリアボタン

ボリューム設定ボタン

### 印刷状況と警告を同時にお知らせ

2色のランプを同時に点灯させ、印刷中に用紙残量少などの警告もお知らせします。

以下のような状態を2色同時にお知らせすることができます。

例

- 印刷中
- コピー中
- 警告時
- トナー残量少
- 用紙残量少

用紙  
残量少  
など

印刷  
状況



### 接続はLANケーブルでOK

MEAPアプリケーションのインストールとLANケーブルを接続してネットワーク設定を行うことでご利用いただけます。



LANケーブルで接続



※ MEAPとは、キャノン製デジタル複合機およびプリンターに搭載されたアプリケーションプラットフォームです。Java言語で開発された専用の「MEAPアプリケーション」をプラットフォーム上で稼働させることができます。

※ 本製品を使用するためには、MEAPアプリケーションのインストールが必要です。MEAPアプリケーションをインストールするには、インターネット環境でライセンスファイル入手する必要があります。

※ ライセンスファイルは、インストールするプリンターごとに必要となります。1つのライセンスファイルにてご利用いただけるプリンター及び連動する表示灯はそれぞれ1台となります。

※ ネットワーク設定の詳細については、取扱説明書をご確認ください。

## 信号灯 製品仕様

|            |        |                                           |  |      |                                                                       |
|------------|--------|-------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 製品名        |        | ネットワーク制御信号灯(株式会社パトライト社製)                  |  | 供給電源 | 専用付属ACアダプタ(PSE特定電気用品)                                                 |
| 型式         |        | NHB4-3-RYG                                |  | 定格電圧 | 本体:DC24V / ACアダプタ:AC100V~240V                                         |
| 表示色        |        | 赤、黄、緑                                     |  | 外形寸法 | 88(W)×161(D)×270(H)mm                                                 |
| ブザー        | 音圧レベル  | 大:80dB、小:70dB                             |  | 本体重量 | 約740g                                                                 |
|            | 鳴動パターン | 5種類(状態表示キットで設定可能な鳴動パターンは4種類)              |  |      |                                                                       |
| 入力インターフェース |        | Ethernet                                  |  | 適合規格 | RoHS指令<br>EMC指令(EN 55032, EN 55024)<br>FCC Part15 Subpart B (Class B) |
| 定格消費電力     |        | 本体 無音時:3.2W 最大音量時:4.4W<br>信号灯:1.0W(1段あたり) |  |      |                                                                       |

※ 信号灯本体の仕様は予告なく変更する場合があります。

## 表示可能ステータス

|             |            |             |                |         |             |
|-------------|------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| 印刷中/コピー中    | 印刷完了/コピー完了 | スリープ中       | エラー(針・紙づまり等含む) | ワーニング   | トナー残量少      |
| イエロートナー残量少  | マゼンタトナー残量少 | シアントナー残量少   | ブラックトナー残量少     | トナー残量なし | イエロートナー残量なし |
| マゼンタトナー残量なし | シアントナー残量なし | ブラックトナー残量なし | 用紙残量少          | 用紙なし    | 排紙トレイフル     |
| カバーオープン     | FAX受信      | FAX受信完了     |                |         |             |

※LED表示に設定されているプリンターの状態が複数発生した場合、優先順位の高いプリンターの状態がLED表示されます。

※FAX送信エラーの状態を表示することはできません。

## 対応プリンター

注意:本製品はMEAPを使用します。使用中のMEAPアプリケーションの組み合わせによっては使用できない場合があります。

ここに記載されている対応プリンターは、2022年11月現在のもです。最新の対応状況は弊社ホームページをご確認ください。

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| imageRUNNER ADVANCEシリーズ                                             |
| iR-ADV C7700シリーズ/iR-ADV C7500シリーズ*                                  |
| iR-ADV C5800シリーズ/C5700シリーズ/iR-ADV C5500シリーズ*                        |
| iR-ADV C3800シリーズ/C3700シリーズ/iR-ADV C3500シリーズ*                        |
| iR-ADV 8700シリーズ/iR-ADV 8700Bシリーズ/iR-ADV 8500シリーズ*/iR-ADV 8500Bシリーズ* |
| iR-ADV 6800シリーズ/iR-ADV 6700シリーズ/iR-ADV 6500シリーズ*                    |
| iR-ADV 4700シリーズ/iR-ADV 4500シリーズ*                                    |
| imagePRESSシリーズ                                                      |
| imagePRESS C910/C810/C660/C660CA/C850/C750/C650/C65                 |
| imagePRESS C270/C265/C170/C165                                      |

\*Gen3 2nd Edition、3rd Edition含む

## 価格・商品構成

|                  | 商品コード    | 標準価格(税別) | 主な商品構成                                    |
|------------------|----------|----------|-------------------------------------------|
| 状態表示キットII MPL-3a | 0902C003 | 145,000円 | 信号灯本体(3色タイプ)、製品DVDパッケージ(専用MEAPアプリケーション)*1 |

\*1 ご使用になる前に、製品DVD/パッケージ裏面の「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みください。

## ユースウェア料金

| サービス        | 商品コード    | 標準価 (税別) | 概要                                 |
|-------------|----------|----------|------------------------------------|
| 設置作業料       | 252ZZ572 | 3,600円   | 信号灯本体の設置及び、専用MEAPアプリケーションのインストール作業 |
| 設置作業料(設定変更) | 252ZZ570 | 2,400円   | LED表示設定の設定内容の変更作業                  |
| 訪問料         | 012ZZ563 | 12,000円  | プリンター(複合機)と同時に設置する場合、訪問料金はかかりません   |

## MEAP保守料金

| サービス     | プロダクトCD  | 月額料金(税別) | 保守範囲                                                                |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| MEAP保守料金 | MEAP-MPL | 600円/月   | 障害原因がMEAPアプリケーションにあった場合に、お客様先に訪問し、該当MEAPアプリケーションの再インストール、動作確認を行います。 |



安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください

- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- その他の会社名および製品・サービス名は、それぞれ表示するために引用されており、それぞれ各社の登録商標あるいは出願中の商標である場合があります。

情報はこちらでご確認いただけます。



状態表示キットII MPL-3a ホームページ

[canon.jp/mpl3a](https://canon.jp/mpl3a)

Canon

キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-0073 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

●お問い合わせは

2022年11月現在