


Canon



imageRUNNER
ADVANCE

8105 PRO
8095 PRO
8085 PRO

FOR PRINT ON DEMAND



プリント環境がますます快適に。 省エネ、省スペースを実現した 高速デジタルプレスが誕生しました。

ビジネスのさまざまな場面で発生する大量出力ニーズ。会議資料や帳票類といった社内文書はもとより、報告書、マニュアルなど顧客向けに配布する冊子も多く、スピードに画質、仕上がり、用紙対応、そしてコスト面と、トータルな視点での出力環境づくりが欠かせません。

そこで誕生したのが、imageRUNNER ADVANCE 8000PROシリーズ。大規模な電源工事がいらない100V/20A電源の採用、本体サイズのコンパクト化と、高速出力の両立を実現。突発的な集中入出力業務も、手軽に、スマートにこなします。



imageRUNNER ADVANCE

8105 PRO ■連続出力スピード(A4ヨコ)105ページ/分
■スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
●カラー100ページ/分
●モノクロ200ページ/分

8095 PRO ■連続出力スピード(A4ヨコ)95ページ/分
■スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
●カラー100ページ/分
●モノクロ200ページ/分

8085 PRO ■連続出力スピード(A4ヨコ)85ページ/分
■スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
●カラー100ページ/分
●モノクロ200ページ/分



※写真は「マルチカラーイメージリーダーユニット・C1」、「中綴じフィニッシャー・F1」、
「ペーパーフォールディングユニット・H1」、「インサーター・K1」、「PODデッカイライト・A1」を装着したものです。

紙文書と電子文書をボーダーレスに、 入力から編集までオフィスワークを効率化。

紙ベースで保管している書類、パソコンの中のさまざまなアプリケーションファイルを一元管理し、もっと簡単に編集・再活用できたら。

両面同時カラースキャンの実現など、入力時の手間を軽減するとともに、

imageWAREシリーズなどの連携アプリケーションにより、紙文書と電子文書の壁を取り払い、業務の効率化を促進します。

生産性を高める両面同時カラースキャン

両面同時に読み込むことにより、300dpi*の解像度でカラー原稿を毎分100ページ、モノクロ原稿を毎分200ページスキャンできるイメージリーダーを搭載。デジタル一眼レフカメラで培ったテクノロジーの応用により、高精度と高速スキャンを両立しています。

* 600dpiでカラースキャンを行う場合は、「増設メモリTypeB (512MB)」が必要です。



■マルチカラーイメージリーダーユニット・C1

多彩なPDF生成機能

高圧縮PDFや暗号化PDFはもちろん、長期保存に適した「PDF/A-1b」やAdobe Reader (V7以降) で注釈の追加、修正といった簡単な編集ができる「Reader Extensions」*など、ドキュメント活用の幅を広げる多様なPDFを生成できます。

* 「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。

●iR-ADV 8000 PROシリーズで対応するPDF

■ 高圧縮PDF

スキャンする文書のデータ容量を約1/10まで圧縮。ネットワークやサーバーへの負担を軽減しながら、ネットワーク上での情報活用を促進します。

■ ウェブ表示用に最適化されたPDF

ウェブ上のPDFを、ダウンロードしたページから順次閲覧できるように最適化されたPDF。スキャンデータをウェブで配布する際に便利です。

■ LiveCycle™ Rights Management ES

アクセス制御サーバーAdobe®「LiveCycle™ Rights Management ES」と連携。生成したPDFファイルのセキュリティを高められます。

■ サーチャブルPDF*1

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDFにテキスト情報を付加。情報検索を効率化し、ドキュメントの有効活用を促進します。

■ 暗号化PDF*2

ファイルを開封する際にパスワードの入力が必要となるPDFです。第三者による不正閲覧を抑止し、情報の機密性を高めます。

■ 他にも便利なPDFに対応

文字の読みやすさ・図形の美しさを高める「アウトラインPDF」*1、文書の原本性を確保する「電子署名PDF」*3など、幅広いPDF生成をサポートします。

*1「スキャンソリューション機能拡張キット・B1」が必要です。*2「スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1」が必要です。*3「スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1」「ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。

直感的に操作できる10.4インチ大型操作パネル

操作しやすい大型操作パネルを標準装備。ハードディスクに保存された文書も容易に確認できます。操作画面は、よく利用する機能のみを表示させるなど、カスタマイズが可能です。



通常画面



カスタマイズ例 1



カスタマイズ例 2


頻繁に使うデータを直接格納できるアドバンスドボックス

スキャン文書やパソコンで作成したアプリケーションファイルなどを保管できるアドバンスドボックス。TIFFやPDF*1などの文書は、本体パネルからの操作でプリントも可能です。なお、ハードディスクは最大250GB*2まで増設できます。

*1 「ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用) ・H1」が必要です。

*2 オプションの「HDD (2.5inch/250GB) ・D1」が必要です。また、アドバンスドボックスでの使用領域は112.7GBです。

●アドバンスドボックス使用例






面付け・編集等の作業を一本化できる

imageWARE Prepress Manager Select

紙原稿や電子データの加工、編集を一元化し、プレビューで確認しながら直感的に操作できるプリプレスアプリケーションです。ドキュメント作成や高度な製本印刷を強力にサポートし、初心者の方でも素早くミスのない作業を可能にします。



使いやすいプレビュー機能

仕上がり状態を多ページにわたって確認しながら編集加工できるため、出力ミスを軽減できます。



■仕上がりプレビュー

多彩な面付け機能


ページ反復や折り加工、くるみ製本、中綴じ製本など、高度な面付け作業を簡単操作で行うことができます。




■中綴じ製本



■4つ折り




■ページ反復



■トンボ付きページ反復

便利な編集機能

取り込んだ原稿を直接編集し、文字修正や斜行、ゴミ取りなどの補正が簡単にできます。



■斜行補正



■ゴミ取り機能



■パンチ穴削除(手動)



■枠消し(手動)

1枚目から速い高速へ。 美しさが持続する高速へ。

大量プリントを速やかに集中的に実行するために、マシンの立ち上がりや書き込み速度をトータルにスピードアップ。

また、画質の安定性にも妥協がありません。

文字と画像の別処理による画質の向上やオートクリーニングの採用により、ゆるぎないクオリティを提供。

速く、しかも美しい大量出力を可能にしています。

ウォームアップタイム1分以下

IH定着を採用し、さらに短時間で温度上昇できるよう定着ローラーを薄型化することで、電源投入時の立ち上がり時間を1分以下に短縮しました。なお、定着部には一定以上温度が上がらないキュリー材を採用。省エネも実現しています。


●ウォームアップタイム比較



●全周IH定着

キュリー材(盛磁合金)
一定以上温度が上がりにくいので高速定着における非通紙部の昇温を低減します。

全周IH加熱
従来の局所加熱から全周加熱に切り替えたことで、スタンバイ時の空回転がなくなり、省エネ、静音化を実現しています。



画像を安定供給できるツインスリーブ現象

トナーを高速かつ均一にドラムに供給できるツインスリーブ現象を搭載。高品位で高精細な画質を実現しています。




■ツインスリーブ

高速書き込みを実現する8ビーム赤色レーザー

8本のレーザーで一度に書き込みを行う8ビームレーザーを導入。感光ドラムへの高速書き込みを可能にし、高い生産性を実現しています。また、赤レーザーの採用でレーザーのスポット径を小径化することで、画像の安定性、細線の再現性も向上しています。

アモルファスシリコン感光ドラム

耐久性・耐熱性に優れたA-si(アモルファスシリコン)感光ドラムを採用。長寿命化と画質向上の両立により、常に安定した高精細出力を可能にしています。



■アモルファスシリコン感光ドラム

搬送性・転写性を高める静電搬送ベルト

用紙への画像転写部に静電搬送ベルトを採用しました。正確に用紙を搬送し、着実かつ均一にトナーを転写。高品位な画像を再現します。



■静電搬送ベルト

定期的に清掃を行うオートクリーニング

定期的に機内のワイヤ清掃を行うオートクリーニング機構を搭載。画像の安定性を高めるとともに、画像調整のためのダウンタイムを軽減します。



交換が最小限で済む大容量トナーボトル

印刷を繰り返しても、最小限の交換で済む大容量トナーボトルを採用。A4で約70,000枚*まで印刷が可能です。さらに、印刷中もトナー交換できるため、連続稼働に貢献し、大量出力もスムーズにこなします。


* 6%原稿の場合。



■トナー交換

文字と写真を最適処理する像域分離技術

高精度像域分離技術を採用。コピー時に原稿画像をスキャン後、写真と文字を自動判別し、各部分ごとに最適な画像処理を行ないます。特にモノクロコピーにおいては、白黒像域分離処理を新開発。文字はくっきりクリアな墨文字で、写真はがさつきやモアレの少ないなめらかな階調表現を可能にします。



コピーを分散処理できる重連コピー

ネットワーク上の2台のマシンで、1つのコピージョブを分散処理することが可能な重連コピーに対応。大量部数のコピーが重なった場合でも、処理を2台に分散させることで作業時間を半減できます。

出力環境に左右されないマルチPDL対応

どのようなオフィス環境へもスムーズに導入できるよう、多彩なページ記述言語(PDL)をご用意。標準搭載の「LIPS LX」に加え、国内実績のある「LIPS IV」*1、「Adobe®純正PostScript®3™」*2に対応し、各アプリケーションに適した出力環境を構築できます。

*1 「LIPS V拡張キット・AH1」が必要です。

*2 「PS拡張キット・AH1」が必要です。

連続稼働を実現する大容量給紙

給紙容量は最大8,860枚(64g/m²)。オプションのPODデッキライト・A1には、用紙の分離信頼性を高めるエアアシスト給紙機構を採用。高速かつ安定した用紙搬送を実現しています。



■大容量給紙

幅広い用紙対応

カセットで52~220g/m²、手差しで52~256g/m²まで対応しています。また、用紙サイズは、最大330.2×488.7mmまでの不定形サイズに対応。A4中綴じの裁ち落としを前提とした出力も可能です。

●本体にプリセットされている用紙種類

薄紙	普通紙	再生紙
52~63g/m ²	64~90g/m ²	64~90g/m ²
色紙	厚紙1	厚紙2
64~90g/m ²	91~180g/m ²	181~220g/m ²
厚紙3*1	OHPフィルム*1	ラベル用紙*1
221~256g/m ²	151~180g/m ²	151~180g/m ²
第2原図*2	インデックス紙*3	パンチ済み紙
64~90g/m ²	151~220g/m ²	64~90g/m ²
はがき*4	往復はがき*5	4面はがき*5

*1 手差しトレイ、またはオプションの「PODデッキライト・A1」による給紙。

*2 手差しトレイ、またはオプションの「インサーター・K1」による給紙。

*3 カセット、またはオプションの「インサーター・K1」による給紙。

*4 手差しトレイのみ給紙可能で、ステイブルフィニッシャー・D1、中綴じフィニッシャー・D1装着時のみ排紙可能。

*5 手差しトレイのみ給紙可能。

バリエーション豊かな仕上げ加工に加え、セキュアなデータ管理機能も充実。

会議資料などの社内文書はもちろん、マニュアルなど顧客の目に触れる印刷物の制作にも対応可能なimageRUNNER ADVANCE 8000 PROシリーズ。


中綴じや平綴じ、さらには折り加工と多彩な仕上げ加工オプションを備えているほか、機器の利用を制御したり、安全なデータ管理を可能にする高度なセキュリティー環境も構築できます。

中綴じ製本

最大100ページ*(25枚)の中綴じ成果物が作成可能です。


*「中綴じフィニッシャー・F1」の場合。「中綴じフィニッシャー・D1」は80ページ(20枚)。

●中綴じフィニッシャーによる製本出力



●トリマー


小口断裁に対応。インラインで、より確実に美しく仕上げます。



※「インナートリマー・A1」、「トリマー・D1」が必要です。

●クリープ(ずれ)補正

製本時の外側と内側の画像のズレを、ガタースhiftにより自動調整します。



※「中綴じフィニッシャー・D1」、「中綴じフィニッシャー・F1」が必要です。

●インサーター

オフセットで印刷した出力物をインサーターにセットし、表紙として使用できます。



※「インサーター・K1」が必要です。

平綴じ／穴あけ

2カ所綴じ、パンチ穴などをプラスすることで、さまざまなドキュメントが作成できます。

●100枚スタイル

最大100枚(200ページ)までの平綴じに対応。



※「スタイルフィニッシャー・D1」、「スタイルフィニッシャー・F1」が必要です。
※用紙の向き・サイズ・厚さによって綴じ枚数が異なります。

●パンチ穴

ファイリング用書類に自動的に穴あけ処理を行います。




※「パンチャーユニット・BE1」、「パンチャーユニット・BA1」が必要です。

多彩な折りのバリエーション

汎用性の高い5つの折り加工に対応しています。

●Z折り



●4つ折り



●とじ無し2つ折り



●内3つ折り




●外3つ折り



本体データの解析を抑止するHDDデータ暗号化

セキュリティ機能の評価的制度を保証するISO15408(コモンクライテリア)認証(EAL3)を取得したCanon MFP Security Chip 1.10を搭載。HDDに格納されたデータを暗号化することで、万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。



※「HDDデータ暗号化 ミラーリングキット・C2」が必要です。


ネットワークの安全性を高めるIP Sec/IEEE802.1X

暗号技術によりデータ改ざんを抑止するプロトコルIP Sec*、高レベルのユーザー認証方式が利用できるIEEE802.1X(RADIUS)認証に対応。ネットワーク通信におけるセキュリティを高めます。

*「IP Secセキュリティボード・B2」、「PCIバス拡張キット・F1」が必要です。

ジョブデータを消去する残存データ自動消去

コピーやプリントなどを行うと、一時的にハードディスク内に原稿のデジタルデータが生成されます。このデータを、ジョブ終了と同時に自動消去することができます。



不正アクセスを抑止するMAC&IPアドレスブロック

不正アクセスを抑止したり、機器の使用を制限するため、ネットワークへの接続をMACアドレスやIPアドレスで制限したり、許可することができます。

確実に本人確認を行える

「指静脈認証 for MEAP ADVANCE」

個人を識別する生体技術を認証に利用することで、手軽に、そして確実に本人確認を実施。ICカードの紛失時などのなりすましの不安がなくなるのはもちろん、ユーザー登録や登録情報の管理負荷も軽減します。

既存のカードで認証管理できる

「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」

入退室管理用の社員証など既存のカード*を利用して個人認証を行い、機器を管理できるシステムです。本体に利用制限などを設けることにより、セキュリティの強化が可能です。

* FeliCa/MIFARE/eLWISSE/SSFCカードに対応。

必要に応じてどこからでもセキュアに出力できる

「Anyplace Print for MEAP ADVANCE」

パソコンから送信した自分の印刷ジョブをAnyplace Printサーバーへ送信。ICカード認証などのシステムと連携し、ネットワーク上のどの8105 PRO/8095 PRO/8085 PROからでもセキュアなプリントを実行できます。出力紙の放置による情報漏えいリスクも低減します。

出力状況の集計・分析を行える

「imageWARE Accounting Manager for MEAP」

両面/用紙サイズごとの集計や、ジョブ履歴管理など、多彩な機能をサーバレスで実現する集計ツールです。稼働状況や運用コストの把握、プリンターの最適配置が可能になります。

定型業務を効率化できる

「Workflow Composer」

日常的によく使う一連の作業をワンボタンに集約。入力から編集、出力、送信までのジョブフローを1ユーザーあたり100件(個人認証時)まで、共有ボタンと合わせて最大1,200件まで登録できます。

オフィスとの親和性を追求し、 グローバルな視点で環境対応も実践。

より快適なビジネス環境を実現するために、

100V/20A電源や静音設計、コンパクトサイズにこだわりました。

また、今や欠かすことのできない環境配慮への取り組みも加速。


エコマークをはじめとする各種環境基準に対応し、オフィスの省エネルギー化にも貢献しています。

100V電源対応

シリーズ全モデル、100V/20Aに対応。これまで高速機の導入時には必須だった大規模な電源工事が不要となり、どんなオフィス環境にも容易に導入できるようになりました。省エネ効果もよりいっそう高めます。

業務に集中できる静音設計

排気ファンを本体の底板に配置することで、従来機に比べ排気音を低減。また、ギアの噛み合い音を低減したり、定着器スタンバイ時の回転を減らすなど、さまざまな形で静音化を推進しています。



一歩先をゆく環境対応

バイオマスプラスチックの採用やRoHS指令、グリーン購入法、エコマークといった各種環境基準に適合しています。さらに、材料も含めた製造、物流、使用時トータルのCO₂排出量を、従来機に比べ30%以上削減しました。

- 省エネと再生プラスチックの使用などで製品ライフサイクルを通したCO₂排出量を約30%以上削減(当社従来機比)。
- スリープ時の低消費電力(1W)によりオフィスの省エネルギーに貢献。
- エコマークやグリーン購入法に適合。
- 6種類の特化化学物質の使用を禁じる「RoHS指令」に対応。
- さらに一歩先を行く鉛フリー対応。
- お客様が手を触れるタッチペンや本体のボタン類と外装カバーの一部に、日本バイオプラスチック協会が認定したバイオマスプラスチック*を採用。

*環境負荷の低減に有用な植物原料由来の材料で、外装カバーは最高難燃グレード5V (UL規格94)を達成しています。




カラーユニバーサルデザイン

色覚の個人差を問わず利用する人の視認性に配慮した製品を認定する「カラーユニバーサルデザインCUDO(NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構が運営)」を取得しています。



さらなる省スペース化

出力環境を快適にするために、さらなる省スペース化を実施。エアフローを最適化し、電装部品の配置を見直すことで、生産性を重視しながらも、本体のコンパクト化を実現しています。



※「中綴じフィニッシャー・F1」装着時。
※各オプション間に5mmの隙間が必要です。

*立体操作部を最大限高く伸ばした状態の寸法です。

SPECIFICATION

仕様表

基本仕様/コピー機能						
名称	iR-ADV 8105 PRO		iR-ADV 8095 PRO		iR-ADV 8085 PRO	
形式	コンソール					
読み取り解像度	600dpi×600dpi					
書き込み解像度	1200dpi×1200dpi					
階調	256階調					
複写原稿	最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）					
複写サイズ	用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便往復はがき*1、郵便4面はがき*1 不定型サイズ（100mm×182mm～330.2mm×487.7mm）			A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1*2、郵便往復はがき*1、郵便4面はがき*1、不定型サイズ（100mm×148mm*3～330.2mm×487.7mm）	
	画像欠け幅	全周：2.5mm				
	用紙坪量	カセット、デッキ：52g/㎡～220g/㎡、手差し：52g/㎡～256g/㎡				
ウォームアップタイム	1分以下（室温20度）、操作部電源立ち上げ時も同じ					
ファーストコピータイム*4	2.7秒					
連続複写速度	A3	54枚/分		50枚/分	44枚/分	
	B4	62枚/分		59枚/分	56枚/分	
	A4	105枚/分		95枚/分	85枚/分	
	B5	105枚/分		95枚/分	85枚/分	
複写倍率	定型	1：1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25				
	ズーム	25～400%（1%刻み）				
給紙方式/	カセット	680枚×2				
給紙容量	手差し	100枚（連続給紙可能）				
	デッキ	1,700枚×2+4,000枚（ペーパーデッキユニット・C1*6または、PODデッキライト・A1*6）				
連続複写枚数	9,999枚					
電源	AC100V、20A、50Hz/60Hz共通					
最大消費電力	2.0KW以下					
標準消費電力量（TEC）*6	10.60kWh		10.04kWh		8.89kWh	
大きさ（立面操作部装着時）	1,170mm（幅）×770mm（奥行）×1,590mm*7（高さ）					
質量（DADFを含む）	約242kg					
機械占有寸法*8	1,362mm（幅）×770mm（奥行）					
メモリ容量	RAM 標準：1.5GB、最大：2GB、HD 標準：80GB、最大：250GB					
付加機能	自動用紙選仕、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー（20件）、割り込みコピー、原稿の種類（文字/写真、写真、文字）、濃度調整、仕上げ（ソート、ホチキスソート、グループ）、両面、表紙/合紙/章紙、製本、OHP中差し、ページ集約（2in1/4in1/8in1）、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェック完了、イメージングリポート（ネガボリ反転/イメージリビート/録画）、インデックス紙作成、シープネス、イメージ合成、地紋印字*5、ジョブロック*5、ページ印字/部数印字、スタンパ/日付印字、ジョブ結合、ボックス保管、設定の履歴（3つ前まで）、よく使う設定（9個）など					

*1 手差しトレイのみ給紙可能 *2 スティールフィニッシャー・D1、中綴じフィニッシャー・D1装着時のみ対応。 *3 スティールフィニッシャー・F1、中綴じフィニッシャー・F1装着時は、100mm×182mmから対応。 *4 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、第一デッキから給紙 *5 オプション *6 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値 *7 立面操作部を最大限高く伸ばした状態 *8 手差しトレイを最大限伸ばした状態

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)
対応OS		Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®7/Mac OS X (10.4.9以降)
内蔵フォント		なし
エミュレーション	標準	BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント
	オプション	PDF/XPSダイレクトプリント*
インターフェース		USB2.0 High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅		全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能

* ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用)・H1拡張時

アドバンスドボックスの仕様（標準装備）	
ディスク容量	標準9.6GB、最大112.7GB
最大バス長	256byte
一階層の最大ファイル数	1000個（フォルダーを含む）
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB/32、WebDAV/12

インターネット/イントラネットFAX送受信機能（標準装備）*		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP* ¹ （送信）/POP3* ² （受信）
	イントラネットFAX	SMTP* ¹ （送受信）
通信モード		
Simpleモード、Fullモード（ITU-T T.37及びV-NET FAX準拠）		
通信可能用紙サイズ		
A3、B4、A4（A3、B4は相手先設定により可能）		
解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi* ³ 、300×300dpi* ³ 、400×400dpi* ³ 、600×600dpi* ³
	カラー	100×100dpi、200×200dpi* ³ 、300×300dpi* ³ 、400×400dpi* ³ 、600×600dpi* ³
対応メールサーバー		
Microsoft Exchange Server 2000 (SP3)、Windows® Server 2003 (SMTP Service)、Sendmail 8.12.8、Lotus Domino R6.5		

*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化 (SSL) 通信に対応しています。
*2 APOP/POP before SMTP 及び、POP受信時の暗号化 (SSL) 通信に対応しています。 *3 相手先設定（受信機の能力設定）により可能
※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・C1が必要です。

マルチカラーイメージリーダーユニット・C1の仕様（オプション）		
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置	
原稿サイズ/ 種類	サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
	原稿坪量	片面原稿: 38～220g/㎡, 両面原稿: モノクロ 50～220g/㎡, カラー 64～220g/㎡
原稿の収容可能枚数	300枚 (80g/㎡)	
原稿読取速度	コピー時	片面読取: モノクロ120ページ/分 両面同時読取: モノクロ120ページ/分
(A4ヨコ)	スキャン時 (300dpi)	片面読取: カラー85ページ/分、モノクロ120ページ/分 両面同時読取: カラー100ページ/分、モノクロ200ページ/分

ブッシュスキャン機能の仕様（標準装備）※		
形式	カラースキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
読み取り解像度 （主走査×副走査）	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、 200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、 400×400dpi、600×600dpi	
原稿読み取り速度 （A4ヨコ、300dpi、片面読み取り）	カラー：85枚/分 モノクロ：120枚/分	
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T （IEEE802.3準拠）	
対応プロトコル	SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP （TCP/IP）* ¹ 、NCP（IPX）、WebDAV* ²	
対応OS/ アプリ ケーション	SMB	Windows 2000/Windows XP/Windows® Server 2003/ Windows Vista®/Windows® Server 2008/Windows 7、 Samba 2.2.8/3.0（Mac OS 10.4.X、RedHat Linux 9.0）
	FTP	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS 10.4.X、RedHat Linux 9.0、日本語Solaris Version 2.6以降
	WebDAV	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Apache2（Mac OS 10.4.X、 RedHat Linux 9.0、日本語Solaris Version 10.0以降）
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2000（SP3）、 Windows® Server 2003（SMTP Service）、 Sendmail 8.12.8、Lotus Domino R6.5
出力 フォーマット	シングルページ	TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS
画像モード	マルチページ	TIFF（MMR）/PDF/XPS
	付加機能	文字、文字/写真、写真 高圧縮PDF/XPS生成機能、リニアライズPDF生 成機能、Policy付PDF生成機能、PDF/A-1b生 成機能、ReaderExtensionsPDF生成機能* ³ 、 アウトラインPDF生成機能* ³ 、暗号化PDF生成 機能* ³ 、サーチャブルPDF/XPS生成機能（OCR）* ³ 、 機器署名PDF生成機能* ³ 、ユーザー署名PDF生 成機能* ³ 、タイムスタンプPDF生成機能* ³

*1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化 (SSL) 通信に対応しています。
*2 暗号化 (SSL) 通信に対応しています。 *3 オプション
※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・C1が必要です。

フルスキャン機能の仕様（標準装備）*	
形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度 （主走査×副走査）	75、150、200、300、400、600dpi （75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）
インターフェース	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T（IEEE802.3準拠）
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows® 2000/Windows® XP/ Windows Vista®/Windows® Server 2003/ Windows® Server 2008/Windows® 7
ドライバー	TWAIN準拠
ドライバー 動作環境	RAM容量 Windows® 2000（最低64MB以上、推奨128MB 以上）/Windows® XP/Windows® Server 2003 （最低128MB以上、推奨256MB以上）/ Windows Vista®/Windows® Server 2008 （最低512MB以上、推奨2GB以上）/ Windows® 7（最低1GB以上、推奨2GB以上） HD容量 100MB以上の空き容量 表示解像度 最低640×480ドット以上、推奨800×600ドット以上
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ （2値）、グレースケール

※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・C1が必要です。

スーパーG3FAX機能の仕様（オプション）	
名称	スーパー G3 FAX ボード・AF1（1回線ボード）
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線、PSTN×1（回線増設キットにより最大 4 回線 ^{*2} ）、ファクシミリ通信網
走査線密度	標準モード：8dot/mm×3.85 ライン/mm ファインモード：8dot/mm×7.7 ライン/mm スーパーファインモード：8dot/mm×15.4 ライン/mm ウルトラファインモード：16dot/mm×15.4 ライン/mm
通信速度	SuperG3：33.6kbps G3：14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3（297mm×420mm）
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
電送時間	約26秒（A4：自社原稿 標準モード ECM（JBIG）送信時）
ファクス ドライバー	インターフェース USB2.0 High-Speed、100BASE-TX/ 10BASE-T（IEEE802.3 準拠）
	対応プロトコル TCP/IP（LPD/Port9100/SMB/WSD）、 IPX/SPX（NDS、Bindery）
	対応OS Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista®/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008/Windows® 7、Mac OS X（10.4.9以降）
備考	ワンタッチボタン：200 件 ^{*3} 、宛先表：1600 件 ^{*3} 、同報送信：最大 256 宛先、通信予約：最大 64 ジョブ、送信機能：回線送信、手動送信、メモリ送信、ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称（100 件）、ジョブ終了通知 ^{*4} 、FAX 番号確認入力、F コード、パスワード、受信機能：回線受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1 記録、TEL/FAX 自動切換え、手動受信 ^{*4} 、オンフック、リモート受信、排紙トレイ設定、ダイアライン着信（1 回線に2 番号まで）

*1 VoIP (Voice over IP) 回線において、データはパケット単位で伝送されますが、パケットロスにより、FAX通信がエラーになることがあります。詳細は担当セールスにお問い合わせください。 *2 FAXボード取付キット・A1装着時は、「G3回線増設キット (2回線)・AF1」および、「G3回線増設キット (3/4回線)・AE1」を同時に装着することはできません。 *3 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通です。 *4 オプション
※スティールフィニッシャー・F1、中綴じフィニッシャー・F1装着時には、「FAXボード取付キット・A1」が必要です。

LIPS Vプリンター機能の仕様（オプション）		
名称	LIPS V拡張キット-AH1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi* ¹ 、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi*
ページ記述言語	LIPS V (LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II)*	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)	
対応OS	Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® / Windows® Server 2003/Windows® Server 2008/Windows® 7/Mac OS X (10.4.9以降)	
内蔵フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Swiss、Dutch、Symbol
	その他	全4書体13セット
エミュレーション	ESC/P、P201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、HP-GL2、BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント	
インターフェース	USB2.0 High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能	

*LIPS LXドライバー利用時

PSプリンター機能の仕様（オプション）		
名称	PS拡張キット・AH1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)、AppleTalk (PAP)	
対応OS	ドライバー	Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista®/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008/Windows® 7/Mac OS X (10.4.9以降)
	PPD	Mac OS X (10.2.8以降)、MacOS 9 (9.1以降)
内蔵フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	USB2.0 High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周4mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能	

EQUIPMENT


多彩な出力体裁と連続稼働をサポート。
安定したパフォーマンスでビジネスの効率化を促進します。



■中綴じフィニッシャー・D1／
ステイブルフィニッシャー・D1
最大4,250枚の大量積載、100枚
(64g/m²)のステイブル機能と20枚
(64g/m²)中綴じ製本機能^{*}、ソート機能
などを搭載。^{*}中綴じフィニッシャー・D1のみ。

■パンチャーユニット・BE1
中綴じフィニッシャー・D1、ステイ
ブルフィニッシャー・D1の内部に装着。
2穴パンチ機能を追加できます。

■インナートリマー・A1
中綴じフィニッシャー・D1の内部に装
着。枚数の多い中綴じ製本時、くちば
し状に突き出た小口を断裁できます。



■トリマー・D1
枚数の多い中綴じ製本時、くちばし
状に突き出た小口を断裁できます。

■中綴じフィニッシャー・F1／
ステイブルフィニッシャー・F1
最大5,000枚の大量積載、100枚
(64g/m²)のステイブル機能と25枚
(64g/m²)中綴じ製本機能^{*}、ソート機
能などを搭載。針足カット機構も搭載し
ています。^{*}中綴じフィニッシャー・F1のみ。

■パンチャーユニット・BA1
中綴じフィニッシャー・F1、ステイ
ブルフィニッシャー・F1の内部に装着。
2穴パンチ機能を追加できます。



■マルチカラー
イメージリーダーユニット・C1
最大300枚の原稿を積載可能で、
カラー両面原稿の表裏を同時に読み
込み可能です。

■インサーター・K1
1ピンにつき最大200枚までの用紙が
セットできる、ラージサイズ2ピンタイ
プのインサーターです。

■ペーパーフォールディング
ユニット・H1
Z折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折
り、中折りの5通りの折加工が可能で
す。A4文書にZ折りのA3帳票を挿し
込むこともできます。

■ペーパーデッキユニット・C1
A4最大4,000枚(64g/m²)のセット
が可能です。

■PODデックライト・A1
13×19インチまでに対応し、最大
4,000枚(64g/m²)をセットできます。
エアアシスト機構を採用し、安定した
給紙を実現。大判の大量出力ニーズに
も応えます。

※IR-ADV 8085 PROのみ装着可能。

8105 PRO 本体標準価格(税別)…4,550,000円 | **8095 PRO** 本体標準価格(税別)…3,750,000円 | **8085 PRO** 本体標準価格(税別)…2,950,000円

※各本体標準価格には「マルチカラーイメージリーダーユニット・C1」は含まれておりません。

ショールーム／プロダクションシステムセンター

プロダクションシステムセンターのご利用に際しては、お客様にゆくりとご覧いただくために「完全予約制」といたしております。営業担当にご連絡いただくか、下記Webサイトよりお申込みください。

■品川(プロダクションシステムセンター) cweb.canon.jp/showroom/production/shinagawa/index.html
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER 6F TEL. 03-6719-9551
開館時間:月曜日～金曜日/10時から17時30分(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

■名古屋 cweb.canon.jp/showroom/office/nagoya/index.html
〒460-8532 名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ 18F TEL.052-209-6150
開館時間:月曜日～金曜日/10時から17時30分(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

■大阪(プロダクションシステムセンター) cweb.canon.jp/showroom/production/osaka/index.html
〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル18階 TEL. 06-4795-9302
開館時間:月曜日～金曜日/10時から17時30分(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

■福岡 cweb.canon.jp/showroom/office/fukuoka/index.html
〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キヤノンMJ福岡ビル2F TEL.092-411-2397
開館時間:月曜日～金曜日 10時から17時30分(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

製品ご導入に あたって

imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO/8095 PRO/8085 PROの導入を検討のお客様には、お客様の運用内容に応じて実機による検証をお願いしております。ご指定の用紙やシステムを使用して、お客様がビジネスで必要とする画像品質、仕上がり品質、生産性など、パフォーマンスを事前にご確認ください。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2014年1月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御承知ください。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)(●Microsoft、Windows、Window Vista、Office 2007、PowerPoint 2007、Microsoft Office SharePoint Serverは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScript3C、Adobe Reader、Adobe LiveCycle Rights Management ESは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●BMLinkは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMA)の商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意
●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
②未発行の郵便切手・郵便印。
③政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・映画・地図・映画・写真・写真などの著作物は個人にのみ、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン プロダクション向け複合機 ホームページ
canon.jp/pod-printer



キヤノンお客様相談センター
イメージランナー
アドバンス **050-555-90056**

※おかけ間違いのないようご注意ください。


受付時間(平日)9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2014年1月現在

00408836