

製品価格のご案内

■機械本体価格

名 称	商品コード	本体標準価格	備 考
iR-ADV 8205 B	5802B009AA	4,580,000 円	モノクロ 105 枚のプリンター (100V20A)。LIPS LX プリンター機能、アドバンスドボックス機能が標準装備。
iR-ADV 8295 B	5803B009AA	3,780,000 円	モノクロ 95 枚のプリンター (100V20A)。LIPS LX プリンター機能、アドバンスドボックス機能が標準装備。
iR-ADV 8285 B	5804B008AA	2,980,000 円	モノクロ 85 枚のプリンター (100V20A)。LIPS LX プリンター機能、アドバンスドボックス機能が標準装備。

■搬入設置料

機 種	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
iR-ADV 8205 B	25,000 円	20,000 円	45,000 円	記載の料金は新規搬入・設置における標準的な価格です。導入時各種設定・登録作業、特殊作業 (階段作業、クレーン使用等)、移動搬出・搬入、及び休日 / 時間外、遠隔地作業等は、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。
iR-ADV 8295 B				
iR-ADV 8285 B				

■システム構成

システム例①

商品名	標準価格	搬入設置料	合計
iR-ADV 8205 B	4,580,000 円	45,000 円	5,787,000 円
POD デッキライト・A1	400,000 円	7,500 円	
スタイブルフィニッシャー・Q1	750,000 円	4,500 円	

システム例②

商品名	標準価格	搬入設置料	合計
iR-ADV 8285 B	2,980,000 円	45,000 円	3,549,500 円
スタイブルフィニッシャー・N1	520,000 円	4,500 円	

■本体関連オプション価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	対応機種		
						iR-ADV 8205 B	iR-ADV 8295 B	iR-ADV 8285 B
給紙系	ペーパーデッキユニット・C1	3880B001	230,000 円	3,000 円	A4/4,000 枚 (64g/m ² 紙) 給紙可能なサイドペーパーデッキ。	●	●	●
	POD デッキライト・A1	3692B001	400,000 円	7,500 円	最大 13×19 インチサイズ / 4,000 枚 (64g/m ² 紙) 給紙可能なサイドペーパーデッキ。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/2.4A) が必要です。	●	●	●
	インサーター・K1	3881B005	470,000 円	5,000 円	取り付けには、スタイブルフィニッシャー・N1/Q1、中綴じフィニッシャー・N1/Q1 のいずれかが必要です。本体とは別に電源 (100V/1A) が必要です。	●	●	●
排紙系	N シリーズ	スタイブルフィニッシャー・N1	5951B001	4,500 円	3 ビンフィニッシャー。コーナー / ダブル綴じが可能です。平綴じ用針 5,000 本 × 3 個付。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/2.8A) が必要です。			●
		中綴じフィニッシャー・N1	5952B001	5,000 円	3 ビン中綴じフィニッシャー。コーナー / ダブル / 中綴じが可能です。平綴じ用針 5,000 本 × 3 個、中綴じ用針 5,000 本 × 2 個付。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/2.8A) が必要です。			●
		パンチャーユニット・BE1	2895B001	3,000 円	スタイブルフィニッシャー・N1、中綴じフィニッシャー・N1 に装着可能な 2 穴パンチャー。電源はフィニッシャー本体から供給します。			●
		インナートリマー・A1	2988B001	3,000 円	中綴じフィニッシャー・N1 に装着可能な小口断裁ユニット。中綴じ製本時に用紙の先端をカットします。電源はフィニッシャー本体から供給します。			●
	Q シリーズ	スタイブルフィニッシャー・Q1	5953B001	4,500 円	2 ビンフィニッシャー。コーナー / ダブルとじが可能です。平綴じ用針 5,000 本 × 3 個付。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/15A) が必要です。	●	●	●
		中綴じフィニッシャー・Q1	5954B001	1,050,000 円	2 ビン中綴じフィニッシャー。コーナー / ダブル / 中とじが可能です。平綴じ用針 5,000 本 × 3 個、中綴じ用針 5,000 本 × 2 個付。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/15A) が必要です。	●	●	●
		パンチャーユニット・BT1	5738B003	2,000 円	スタイブルフィニッシャー・Q1、中綴じフィニッシャー・Q1 に装着可能な 2 穴 / 4 穴パンチャー。電源はフィニッシャー本体から供給します。	●	●	●
		トリマー・D1	2898B001	10,000 円	中綴じ製本時に用紙の先端をカットするインライン小口断裁機。取り付けには中綴じフィニッシャー・Q1 が必要です。電源はフィニッシャー本体から供給します。	●	●	●
その他	ペーパーフォールディングユニット・H1	3882B002	1,070,000 円	5,000 円	取り付けにはスタイブルフィニッシャー・N1/Q1、中綴じフィニッシャー・N1/Q1 のいずれかが必要です。電源はフィニッシャー本体から供給します。	●	●	●
	ユーティリティトレイ・A2	3723B002	5,000 円	—	本体右側面に取り付け可能な原稿置き台。	●	●	●

■ システム関連オプション価格

商 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	対応機種		
						iR-ADV 8205 B	iR-ADV 8295 B	iR-ADV 8285 B
プリンター	LIPS V 拡張キット・AU1	5955B001	70,000 円	※ 1	LIPS V プリンタ機能、各種エミュレーション（N201、5577、ESC/P、HPGL、HP-GL2）を拡張するためのオプション。	●	●	●
	PS 拡張キット・AU1	5957B006	150,000 円	※ 1	Adobe 純正 PostScript3 プリンター機能および PDF ダイレクトプリント機能を拡張するオプション。メモリの増設は必要ありません。	●	●	●
	ダイレクトプリント拡張キット (PDF / XPS 用)・J1	5473B001	50,000 円	※ 1	PDF/XPS ファイルのダイレクトプリント機能、及びウェブブラウザからの PDF/XPS ファイル印刷機能を拡張するオプション。メモリの増設は必要ありません。	●	●	●
セキュリティ	ジョブロック拡張キット・B1	3840B006	120,000 円	3,500 円	出力物にドットパターンを埋め込み、不正なコピーやスキャン送信を禁止するキット。取り付けには、イメージ解析ボード・B1 が必要です。	●	●	●
	イメージ解析ボード・B1	3719B002	100,000 円	1,500 円	ジョブロック拡張キット・B1 利用時に必要な画像処理ボード	●	●	●
	HDD データ暗号化/ミラーリングキット・C5	5998B001	32,000 円	3,500 円	内蔵 HDD の暗号化、及びデータの二重化(RAID1)を行う際に必要なボード。	●	●	●
	オプション HDD (2.5inch/160GB)・J1	5995B001	24,000 円	2,500 円	オプション HDD。標準 HDD のミラーリングを行う際に 1 つ増設します。	●	●	●
	オプション HDD (2.5inch/1TB)・K1	5996B001	70,000 円	2,500 円	オプション HDD。アドバンスドボックスの容量を拡張できます。ミラーリングを行う際は 2 つ必要です。	●	●	●
	リムーバブル HDD キット・AG1	5997B001	98,000 円	5,000 円	内蔵 HDD のホットスワップに対応します。キットには HDD2 台分の部材が含まれています。	●	●	●
その他	ウェブブラウザキット	0359B085	98,000 円	5,000 円	本体 UI でウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション (ServiceProvider 含む)。	●	●	●
	USBデバイスポート・A3	8661B001	10,000 円	1,500 円	本体に IC カードリーダーなどを内蔵させる際に必要となる USB InterFace ハブオプション。	●	●	●
	マルチメディアリーダー／ライター・A3	8662B001	50,000 円	1,500 円	SD カード、SDHC カード、CF カード、MicroDrive、MemoryStick、MemoryStickPro にデータを保存、印刷する際に必要なオプション。取り付けには、USB デバイスポート・A2 の装着が必要です。	●	●	●

※ 1 サービス担当に設定代行を委託される場合は、別途 1,500 円が必要です。(PC クライアント設定やソフトウェアインストールは含まれません。)

■ MEAP 関連オプション価格

	商品コード	標準価格	概 要
状態表示キットⅡ MPL-3	0902C001	120,000 円	表示灯本体 (3 色タイプ)、製品 DVD パッケージ (専用 MEAP アプリケーション) 標準納期: 約 2 週間
状態表示キットⅡ MPL-4	0902C002	130,000 円	表示灯本体 (4 色タイプ)、製品 DVD パッケージ (専用 MEAP アプリケーション) 4 色表示灯本体がメーカーによる受注生産品となる為、標準納期約 4 週間となります。 ※ ご注文をいただいてからの生産となります。
MEAP ADVANCE パーソナルパック	0359B079	120,000 円	新たにサーバーを導入することなく、お手持ちの IC カードを使って手軽にセキュアなプリントやコピーを行うことができます。さらに各個人の月間利用枚数を把握できます。
MEAP ADVANCE セキュリティパック	0359B109	167,000 円	IC カード認証 for MEAP ADVANCE + ローカル認証サービス for MEAP ADVANCE + Personal ListPrint for MEAP ADVANCE + IC カードリーダーがセットになったパッケージ。
IC カード認証 for MEAP ADVANCE (FeliCa/MIFARE 規格対応版)	0359B103	オープン価格	iR-ADV の個人認証に FeliCa カード・MIFARE を利用して行うことが可能になります。Active Directory のドメインコントローラーに対しての IC カード認証も標準搭載。
ローカル認証サービス for MEAP ADVANCE スタンドアロン	0359B051	オープン価格	認証を行う iR-ADV 本体内に認証テーブルを保持するため、IC カード認証 for MEAP/MEAP ADVANCE と組み合わせることで、サーバーレスでの認証が可能です。また、ローカル認証サービス for MEAP ADVANCE に対してユーザー情報の同期を行うことが可能です。
ローカル認証サービス for MEAP ADVANCE セカンダリ付	0359B053	オープン価格	認証を行うプリンター本体内に認証テーブルを保持するため、IC カード認証 for MEAP/MEAP ADVANCE と組み合わせることで、サーバーレスでの認証が可能。セカンダリライセンス付き。
IC カード認証サーバアプリケーション	0359B012	300,000 円	IC カード認証 for MEAP/MEAP ADVANCE 用のサーバアプリケーション。
IC カード認証サーバアプリケーション Enterprise	0359B031	750,000 円	IC カード認証 for MEAP/MEAP ADVANCE 用のサーバアプリケーション。AMS 連携、AD 連携機能を搭載した多機能サーバアプリケーション。
IC カード認証サーバアプリケーション Enterprise ActiveDirectry 連携オプション	9293A165	300,000 円	IC カード認証サーバアプリケーション Enterprise 用の ActiveDirectory サーバーとの連携機能を追加するオプション。
IC カード認証サーバアプリケーション Enterprise IC カード認証サービス 同期オプション	0359B045	100,000 円	IC カード認証サーバアプリケーション Enterprise 用のローカル認証サービスのユーザーデータと同期します。
IC カード情報管理ツール	9293A103	58,000 円	IC カード認証 for MEAP ADVANCE にて使用する、認証ユーザーテーブルを管理・メンテナンスするためのツール。PC 端末にリーダーを接続しユーザー情報を管理することができます。(株式会社シーイーシー製)
IC カードリーダーライタ HR331FCSM	1187V402	30,000 円	IC カード認証 for MEAP ADVANCE (FeliCa 規格版、MIFARE 規格版 AD 連携版) 用の IC カードリーダーです。(サクサ株式会社製)
FeliCa IC カード (無地) 10 枚セット	0359B017	21,000 円	iR-ADV の個人認証に FeliCa カードを利用して行うことが可能になる MEAP アプリケーションに使用するための無地のカード 10 セット。
Anyplace Print for MEAP ADVANCE	0359B052	108,000 円	ネットワーク PC から出力後、印刷データを Anyplace Print サーバーで保持し、iR-ADV で個人認証することではじめて出力することが可能になります。他に Anyplace Print サーバアプリケーションが別途必要になります。
Anyplace Print サーバアプリケーション	0359B013	780,000 円	Anyplace Print サーバアプリケーション (書誌情報サービス 1 ライセンス、書誌情報バックアップ 1 ライセンス、仮想プリントサービス 10 ライセンスを含みます)
Personal ListPrint for MEAP ADVANCE	9293A230	98,000 円	各クライアント PC からの印刷データをプリンター本体内に一旦留め、個人認証と連携することにより、当該ユーザーの印刷データのための出力が可能。
サーバレス Anyplace Print for MEAP ADVANCE	9293A278	オープン価格	ネットワーク PC から出力後、印刷データを iR-ADV 内部で保持し、個人認証することではじめて出力することが可能になります。サーバーを導入することなく、ネットワーク上のどのプリンター [®] からも出力できる印刷環境を実現します。※ 同一機種・同一オプション。

※アプリケーションの対応状況に関しましては別途セールスにお問い合わせ下さい。

■ imageWARE 関連オプション価格

商品名		商品コード	標準価格	概 要
Publishing Solution	imageWARE Prepress Manager Select	5472B001	400,000 円	高品位な印刷物などを作成する為の印刷支援ソフトウェア。スキャンデータの「黒点除去」やマスク機能、文字編集が可能な「原稿エディタ」機能を搭載。
Device Management Solution	imageWARE Trust Stamp 5 ライセンス	9727A004	100,000 円	普通紙に対して地紋印刷を出力できる地紋印刷ツール。
	imageWARE Accouting Manager for MEAP ADVANCE	9672A008	150,000 円	各個人の月間利用枚数やカラー率をタッチパネルに表示でき、管理者はトータル集計や履歴チェックを行うことができます。
	imageWARE Management Agent	4271B001	50,000 円	プリンタドライバ配布や宛先表のバックアップ、デバイス状態チェックなどを容易に実現することができます。
	imageWARE Secure Audit Manager コンパクトサーバ	2688B007	650,000 円	プリンターを利用した際の画像ログを、PDF ファイルに変換し指定したフォルダーに保存することができます。
	imageWARE Secure Audit Manager iR Agent	2688B003	150,000 円	プリンターを利用した際の画像ログを、コンパクトサーバに送信することができる MEAP アプリケーション。
	imageWARE Secure Audit Manager 画像ログ抽出ツール	2688B008	200,000 円	コンパクトサーバに保存された画像ログの中から、容易に必要な画像ログを探し出すことができる検索ツール。

※各アプリケーションの導入に際しては別途、導入・保守オプションサービスをご用意しております。別途セールスにお問い合わせ下さい。

■ その他オプション価格

商 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	対応機種		
						iR-ADV 8205 B	iR-ADV 8295 B	iR-ADV 8285 B
消耗品	ステイプル・N1	1007B001	15,000 円	—	平綴じ用針。5,000 本×3 個入り。ステイプルフィニッシャー・N1、Q1、中綴じフィニッシャー・N1、Q1 用。	●	●	●
	ステイプル・P1	1008B001	14,000 円	—	中綴じ用針。5,000 本×2 個入り。中綴じフィニッシャー・N1、中綴じフィニッシャー・Q1 用。	●	●	●


■ 用紙価格

	商 品 名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの 単価
普通紙	CS-520 (52g／㎡)	A3	3952B001	5,500 円／箱	500 枚×3冊／箱	3.67 円
		A4T (A4R 用)	3952B003	5,500 円／箱	1,000 枚×3冊／箱	1.83 円
		A4Y	3952B004	5,500 円／箱	1,000 枚×3冊／箱	1.83 円
		B4	3952B007	8,000 円／箱	1,000 枚×3冊／箱	2.67 円
		B5	3952B008	8,000 円／箱	1,000 枚×6冊／箱	1.33 円
	省資源用紙 GF-600 (60g／㎡)	A3	3948B001	7,500 円／箱	500 枚×3冊／箱	5.00 円
		A4	3948B002	6,250 円／箱	500 枚×5冊／箱	2.50 円
	CS-680 (68g／㎡)	A3	3876B001	7,620 円／箱	500 枚×3冊／箱	5.08 円
		A4	3876B002	6,350 円／箱	500 枚×5冊／箱	2.54 円
		B4	3876B003	9,650 円／箱	500 枚×5冊／箱	3.86 円
		B5	3876B004	4,950 円／箱	500 枚×5冊／箱	1.98 円
	OFFICE70 (70g／㎡)	A3	7674A009	オープン価格	500 枚×3冊／箱	—
		A4	7674A008		500 枚×5冊／箱	—
	高白色用紙 GF-C081 (81.4g／㎡)	SRA3 450×320	4044B018	オープン価格	250 枚×4冊／箱	—
		A3 ノビ 457×305	4044B017		250 枚×4冊／箱	—
		A3 オーバーサイズ 483×300	4044B019		250 枚×4冊／箱	—
		A3	4044B001	9,900 円／箱	500 枚×3冊／箱	6.60 円
		A4	4044B002	8,250 円／箱	500 枚×5冊／箱	3.30 円
		B4	4044B009	12,350 円／箱	500 枚×5冊／箱	4.94 円
		B5	4044B010	6,850 円／箱	500 枚×5冊／箱	2.74 円
再生紙	リサイクルペー パー GF-R070 (67g／㎡)	A3	4408B001	7,620 円／箱	500 枚×3冊／箱	5.08 円
		A4	4408B002	6,350 円／箱	500 枚×5冊／箱	2.54 円
		B4	4408B003	9,650 円／箱	500 枚×5冊／箱	3.86 円
		B5	4408B004	4,950 円／箱	500 枚×5冊／箱	1.98 円


※imageRUNNER ADVANCE シリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。

	商 品 名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの 単価
再生紙	古紙配合森林認証紙 GF-R300 (66g / m ²)	A3	3215B001	8,280 円 / 箱	500 枚 × 3 冊 / 箱	5.52 円
		A4	3215B002	6,900 円 / 箱	500 枚 × 5 冊 / 箱	2.76 円
		B4	3215B003	10,500 円 / 箱	500 枚 × 5 冊 / 箱	4.20 円
		B5	3215B004	5,250 円 / 箱	500 枚 × 5 冊 / 箱	2.10 円
厚口用紙	森林認証用紙 GF-C104 (104g / m ²)	A3	4044B003	11,000 円 / 箱	200 枚 × 5 冊 / 箱	11.00 円
		A4	4044B004	11,000 円 / 箱	200 枚 × 10 冊 / 箱	5.50 円
	森林認証用紙 GF-C157 (157g / m ²)	A3	4044B005	11,000 円 / 箱	200 枚 × 3 冊 / 箱	18.33 円
		A4	4044B006	11,000 円 / 箱	200 枚 × 6 冊 / 箱	9.17 円
	森林認証用紙 GF-C209 (209g / m ²)	A3	4044B007	11,000 円 / 箱	100 枚 × 4 冊 / 箱	27.50 円
		A4	4044B008	11,000 円 / 箱	100 枚 × 8 冊 / 箱	13.75 円
	最厚口用紙 250g (250g / m ²)	A3	7322A001	23,000 円 / 箱	250 枚 × 2 冊 / 箱	46.00 円
	A4	7322A002	11,500 円 / 箱	250 枚 × 2 冊 / 箱	23.00 円	
用2紙穴	PB PAPER A4 2HS 7MM	A4	5552A021	9,450 円 / 箱	1,000 枚 × 3 冊 / 箱	3.15 円
ラベル紙	ラベル用紙 P-002	A4 0 面	6055A006	4,600 円 / 冊	100 枚 / 冊	46.00 円
	ラベル用紙 P-202	A4 20 面	6055A007	4,600 円 / 冊	100 枚 / 冊	46.00 円
	ラベル用紙 P-003	B4 0 面	6055A008	5,800 円 / 冊	100 枚 / 冊	58.00 円
	ラベル用紙 P-203	B4 20 面	6055A009	5,800 円 / 冊	100 枚 / 冊	58.00 円
	ラベル用紙 P-122	A4 12 面	6055A010	4,600 円 / 冊	100 枚 / 冊	46.00 円
	ラベル用紙 P-102	A4 10 面	6055A011	10,000 円 / 冊	200 枚 / 冊	50.00 円
色紙	PPC カラー ブルー ※ クリーム／ グリーン／ピンク もございます。	A3	0990V284	7,200 円 / 箱	500 枚 × 3 冊 / 箱	4.80 円
		A4	0990V291	6,000 円 / 箱	500 枚 × 5 冊 / 箱	2.40 円
		B4	0990V305	8,800 円 / 箱	500 枚 × 5 冊 / 箱	3.52 円
		B5	0990V318	4,500 円 / 箱	500 枚 × 5 冊 / 箱	1.80 円
その他	第二原図 GNT-80	A3	5572A001	5,000 円 / 箱	250 枚 × 5 冊 / 箱	4.00 円
		A4	5572A002	2,500 円 / 箱	250 枚 × 10 冊 / 箱	1.00 円

■ 機械寸法



■ 立体操作部の回転範囲



■ 電源形状

■ 100V20A ※ 設置時は、電源工事を行ってください。




■ 100V15A 電源形状



※ 各オプション間には5mmの隙間が必要です。


■設置スペース

- ・壁から100mm以上離し、機械操作を行うのに十分なスペースを確保してください。



ステイブルフィニッシャー・N1 装着時。

- ※「インサーター・K1」、「ペーパーフォールディングユニット・H1」のうち、いずれかつ以上のオプションを装着する場合は、壁から800mm以上離し、機械操作を行うのに十分なスペースを確保して下さい。



ステイブルフィニッシャー・N1、ペーパーフォールディングユニット・H1、インサーター・K1、POD デッキライト・A1 装着時。

■主なオプション仕様

インサーター・K1 の仕様 (オプション)	
用紙サイズ	330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、不定形サイズ (182×182mm～330.2×487.7mm)
収容可能枚数	200 枚 (80g/㎡) ×2
電源 / 最大消費電力	AC100V、1.0A、50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源) / Q シリーズ装着時: 約 128W、N シリーズ装着時: 約 117W
大きさ / 質量	746 mm (幅) ×793 mm (奥行) ×1,407 mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) / 約 61kg
本体接続時の占有寸法*	2,887mm (幅) ×817mm (奥行)

*中綴じフィニッシャー・Q1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

ペーパーフォールディングユニット・H1 の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	Z 折り A3、B4、A4R (52～105g/㎡) 内3つ折り A4R (52～105g/㎡) 外3つ折り A4R (52～105g/㎡) 4つ折り A4R (52～90g/㎡) 中折り A4R (52～105g/㎡)
トレイ容量	Z 折り 30 枚 (ステイブルフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出) 内3つ折り 40 枚 外3つ折り 40 枚 4つ折り 25 枚 中折り 30 枚 (ステイブルフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出)
電源	フィニッシャー本体より供給
大きさ / 質量	336 mm (幅) ×793 mm (奥行) ×1,190 mm (高さ) / 約 71 kg
本体接続時の占有寸法*	2,887mm (幅) ×817mm (奥行)

*中綴じフィニッシャー・Q1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

インナートリマー・A1 の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 中綴じ対応サイズすべて 用紙坪量 60～256g/㎡ 用紙種類 普通紙
断裁幅	2～20 mm
くず受け容量	約 1,500 枚 (80g/㎡、切り幅 20 mmカット時)
電源	フィニッシャー本体より供給
大きさ / 質量	約 32kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに組み込み

トリマー・D1 の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 中綴じ対応サイズすべて 用紙坪量 52～256g/㎡ 用紙種類 普通紙、厚紙
断裁幅	2～20 mm
くず受け容量	約 1,500 枚 (80g/㎡、切り幅 20 mmカット時)
電源 / 最大消費電力	フィニッシャーより供給 / 約 300W 以下
大きさ / 質量	1,575 mm (幅) ×770 mm (奥行) ×1,040 mm (高さ) / 約 152kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに組み込み

中綴じフィニッシャー・N1 の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙坪量 基本仕様に準ずる 52～256g/㎡
用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (91～180g/㎡)、厚紙2 (181～220g/㎡)、厚紙3 (221～256g/㎡)、第二原図、ラベル用紙、OHP フィルム
トレイ容量	上トレイ ノンソート、ソート、グループ 1,500 枚*1 (A4、B5、A5R 高さ 195 mm相当) 750 枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ 97 mm相当) サイズ混載時: 750 枚 (高さ 97 mm相当) ホチキス 1,500 枚相当 / 100 部*1 (A4、B5 高さ 195 mm相当) 750 枚相当 / 50 部 (A3、B4、A4R 高さ 97 mm相当) 下トレイ ノンソート 2,500 枚*1 (A4、B5 高さ 325 mm相当) 1,500 枚*1 (A5R 高さ 195 mm相当) 750 枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ 97 mm相当) サイズ混載時: 750 枚 (高さ 97 mm相当) ソート、グループ 1,500 枚*1 (A4、B5 高さ 195 mm相当) 750 枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ 97 mm相当) ホチキス 1,500 枚相当 / 100 部*1 (A4、B5 高さ 195 mm相当) 750 枚相当 / 50 部 (A3、B4、A4R 高さ 97 mm相当) ノンソート ノンソート 250 枚 (A4、B5、A5R 高さ 32 mm相当) 125 枚*2 (A3、B4、A4R、B5R 高さ 16 mm相当) 中綴じ部 最大 25 部 (サイズ、束枚数によって異なる) ホチキス ホチキス 枚数 60～80g/㎡ 100 枚 (A4、B5)・50 枚 (A3、B4、A4R) 80g～81.4g/㎡ 80 枚 (A4、B5)・40 枚 (A3、B4、A4R) 81.4g～105g/㎡ 30 枚 (A4、B5)・20 枚 (A3、B4、A4R) 105g～200g/㎡ 10 枚 (A4、B5)・5 枚 (A3、B4、A4R) 200g～220g/㎡ 3 枚 (A4、B5)・2 枚 (A3、B4、A4R) 中綴じ 60～81.4g/㎡: 20 枚、81.4g～105g/㎡: 10 枚、105g～220g/㎡: 5 枚 中折り 60～105g/㎡: 5 枚、106～220g/㎡: 3 枚 ホチキス 位置 コーナー、ダブル A3、B4、A4、A4R、B5 中綴じ 330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、不定形サイズ (210×279.4 mm～330.2×487.7 mm) シフト可能サイズ A3、B4、A4、A4R、B5 電源 / 最大消費電力 AC100V、2.8A、50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源 / 380W)*3 大きさ / 質量 896 mm (幅) ×765 mm (奥行) ×1,040 mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) / 約 110kg 本体接続時の占有寸法*4 2,382mm (幅) ×789mm (奥行)

*1 薄紙または坪量 59g/㎡以下のユーザー設定用紙を選択した場合は、750 枚 (高さ 97mm 相当)。 *2 330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm の用紙サイズを含むサイズ混載では 30 枚。 *3 /パンチャユニット・BE1 およびインナートリマー・A1 を含む。 *4 立面操作部を含める場合。

中綴じフィニッシャー・Q1 の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙坪量 330×483 mm、320×450 mm (SRA3)、305×457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便往復はがき、郵便 4 面はがき、不定形サイズ (100×182 mm～330.2×487.7 mm)
用紙坪量	52～256g/㎡
用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (91～180g/㎡)、厚紙2 (181～220g/㎡)、厚紙3 (221～256g/㎡)、OHP フィルム等
トレイ容量	上トレイ ノンソート、ソート、グループ 1,000 枚 (330×483 mm、320×450 mm (SRA3)、305×457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R 高さ 147 mm相当) 下トレイ ノンソート、ソート、グループ: サイズ混載時 1,000 枚 高さ 147 mm相当 ノンソート、ソート、グループ 大量積載モードが「OFF」の場合 2,000 枚 (A4、B5 高さ 285 mm相当) 1,000 枚 (330×483 mm、320×450 mm (SRA3)、305×457 mm、A3、B4、A4R、B5R 高さ 147 mm相当) 大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さがかわります。) 4,000 枚 (A4、B5 高さ 490 mm相当) 2,000 枚 (A4R、B5R 高さ 285 mm相当) 1,500 枚 (A3、B4 高さ 216 mm相当) 1,000 枚 (330×483 mm、320×450 mm (SRA3)、305×457 mm 高さ 147 mm相当) ホチキス 3,000 枚 / 200 部 (A4、B5: 高さ 423mm 相当) 2,000 枚 / 200 部 (A4R、B5R: 高さ 285mm 相当) 1,500 枚 / 200 部 (A3、B4: 高さ 216mm 相当) ノンソート、ソート、グループ: サイズ混載時 大量積載モードが「OFF」の場合 2,000 枚 (A4、B5 高さ 285 mm相当) 1,000 枚 (330×483 mm、320×450 mm (SRA3)、305×457 mm、A3、B4、A4R、B5R 高さ 147 mm相当) 大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さがかわります。) 4,000 枚 (A4、B5 高さ 490 mm相当) 2,000 枚 (A4R、B5R 高さ 285 mm相当) 1,500 枚 (A3、B4 高さ 216 mm相当) 1,000 枚 (330×483 mm、320×450 mm (SRA3)、305×457 mm 高さ 147 mm相当) ※混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値がトレイ B の容量となります。
ホチキス	中綴じ部 30 部 ホチキス 枚数 100 枚 (A4、B5、B5R 厚さ 11 mm相当) 50 枚 (A3、B4、A4R 厚さ 5.5 mm相当) 中綴じ 25 枚 (用紙の種類や厚さによって、ステイブル可能枚数が少なくなることがあります。) ホチキス 位置 コーナー、ダブル A3、B4、A4、A4R、B5、(B5R: ダブルのみ) 中綴じ 330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、不定形サイズ (210×279.3 mm～330.2×487.7 mm)
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
電源 / 最大消費電力	AC100V、10A、50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源) / 500W 以下
大きさ / 質量	1,060 mm (幅) ×792 mm (奥行) ×1,239 mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) / 約 182kg
本体接続時の占有寸法*	2,546mm (幅) ×810mm (奥行)

*立面操作部を含める場合。
※印刷された用紙がカールなどで部分的な高低差が生じた場合、用紙の積載が整えられない場合があります。

- 製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2015年2月現在のものです。
- 記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。
- 別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。