

[複合機モデル] 価格と保守サービスのご案内

■機械本体価格

複合機モデル

名称	商品コード	価格	合計	備考
iR-ADV 8205 PRO	5802B001	4,550,000 円	5,000,000 円	モノクロ 105 枚の複合機 (100V20A)。LIPS LX プリンター機能、Send 機能 (PDF (高圧縮、Web 表示に最適化した PDF、PDF/A-1b) / XPS (高圧縮) / JPEG/TIFF、暗号化 PDF)、アドバンスドボックス機能、暗号化セキュアプリント、HDD データ上書き消去が標準装備。マルチカラーイメージリーダーユニット・G1 の装着が必要です。
	マルチカラーイメージリーダーユニット・G1 5986B001	450,000 円		
iR-ADV 8295 PRO	5803B001	3,750,000 円	4,200,000 円	モノクロ 95 枚の複合機 (100V20A)。LIPS LX プリンター機能、Send 機能 (PDF (高圧縮、Web 表示に最適化した PDF、PDF/A-1b) / XPS (高圧縮) / JPEG/TIFF、暗号化 PDF)、アドバンスドボックス機能、暗号化セキュアプリント、HDD データ上書き消去が標準装備。マルチカラーイメージリーダーユニット・G1 の装着が必要です。
	マルチカラーイメージリーダーユニット・G1 5986B001	450,000 円		
iR-ADV 8285 PRO	5804B001	2,950,000 円	3,400,000 円	モノクロ 85 枚の複合機 (100V20A)。LIPS LX プリンター機能、Send 機能 (PDF (高圧縮、Web 表示に最適化した PDF、PDF/A-1b) / XPS (高圧縮) / JPEG/TIFF、暗号化 PDF)、アドバンスドボックス機能、暗号化セキュアプリント、HDD データ上書き消去が標準装備。マルチカラーイメージリーダーユニット・G1 の装着が必要です。
	マルチカラーイメージリーダーユニット・G1 5986B001	450,000 円		

[注意] 「自動(カラー/白黒)」、「自動(カラー/グレー)」、「フルカラー」、「グレイスケール」を選択し、解像度を200×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する際は、本体用増設メモリTypeD(512MB)が必要です。

■搬入設置料

機種	搬入手配料金	設置料金	合計	備考
iR-ADV 8205 PRO	25,000 円	20,000 円	45,000 円	記載の料金は新規搬入・設置における標準的な価格です。導入時各種設定・登録作業、特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移動搬入・搬入、及び休日/時間外、遠隔地作業等は、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。
iR-ADV 8295 PRO				
iR-ADV 8285 PRO				

■本体関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	対応機種				
					iR-ADV 8205 PRO	iR-ADV 8295 PRO	iR-ADV 8285 PRO		
給紙系	ペーパーデッキユニット・C1	3880B001	230,000 円	3,000 円	A4/4,000 枚 (64g/m2 紙) 給紙可能なサイドペーパーデッキ。	●	●	●	
	POD デッキライト・A1	3692B001	400,000 円	7,500 円	最大 13×19 インチサイズ /4,000 枚 (64g/m2 紙) 給紙可能なサイドペーパーデッキ。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/2.4A) が必要です。	●	●	●	
	インサーター・K1	3881B005	470,000 円	5,000 円	取り付けには、ステイブルフィニッシャー・N1/Q1、中綴じフィニッシャー・N1/Q1 のいずれかが必要です。本体とは別に電源 (100V/1A) が必要です。	●	●	●	
排紙系	N シリーズ	ステイブルフィニッシャー・N1	5951B001	520,000 円	4,500 円	3 ピンフィニッシャー。コーナー / ダブル綴じが可能です。平綴じ用針 5,000 本 ×3 個付。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/2.8A) が必要です。			●
		中綴じフィニッシャー・N1	5952B001	750,000 円	5,000 円	3 ピン中綴じフィニッシャー。コーナー / ダブル / 中綴じが可能です。平綴じ用針 5,000 本 ×3 個、中綴じ用針 5,000 本 ×2 個付。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/2.8A) が必要です。			●
	パンチャーユニット・BE1	2895B001	70,000 円	3,000 円	ステイブルフィニッシャー・N1、中綴じフィニッシャー・N1 に装着可能な 2 穴パンチャー。電源はフィニッシャー本体から供給します。			●	
	インナートリマー・A1	2988B001	480,000 円	3,000 円	中綴じフィニッシャー・N1 に装着可能な小口断裁ユニット。中綴じ製本時に用紙の先端をカットします。電源はフィニッシャー本体から供給します。			●	
	Q シリーズ	ステイブルフィニッシャー・Q1	5953B001	750,000 円	4,500 円	2 ピンフィニッシャー。コーナー / ダブルとじが可能です。平綴じ用針 5,000 本 ×3 個付。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/10A) が必要です。	●	●	●
		中綴じフィニッシャー・Q1	5954B001	1,050,000 円	5,000 円	2 ピン中綴じフィニッシャー。コーナー / ダブル / 中とじが可能です。平綴じ用針 5,000 本 ×3 個、中綴じ用針 5,000 本 ×2 個付。取り付けには、本体とは別に電源 (100V/10A) が必要です。	●	●	●
		パンチャーユニット・BT1	5738B003	70,000 円	2,000 円	ステイブルフィニッシャー・Q1、中綴じフィニッシャー・Q1 に装着可能な 2 穴 / 4 穴パンチャー。電源はフィニッシャー本体から供給します。	●	●	●
トリマー・D1	2898B001	950,000 円	10,000 円	中綴じ製本時に用紙の先端をカットするインライン小口断裁機。取り付けには中綴じフィニッシャー・Q1 が必要です。電源はフィニッシャー本体から供給します。	●	●	●		
ペーパーフォルディングユニット・H1	3882B002	1,070,000 円	5,000 円	取り付けにはステイブルフィニッシャー・N1/Q1、中綴じフィニッシャー・N1/Q1 のいずれかが必要です。電源はフィニッシャー本体から供給します。	●	●	●		
その他	ADF アクセスハンドル・A1	1095B001	18,000 円	—	開いている DADF を閉めることを支援するハンドル。	●	●	●	
	ユーティリティトレイ・A2	3723B002	5,000 円	—	本体右側面に取り付け可能な原稿置き台。	●	●	●	
	リーダーヒーターキット・G1	3110B002	8,000 円	1,000 円	リーダー用ヒーター。	●	●	●	

■本体保守サービス

お客様に常に良好な状態で本体をご使用いただくために、以下のような保守サービス制度をご用意しております。

～ MG 方式 (メンテナンス・ギャランティ) ～

“安心して快適なドキュメント環境を”がメンテナンス・ギャランティ・システムの大きな目的です。
感光体 (ドラムユニット) をお貸しし、良質なコピーが取れるように、機械の点検・整備・調整および部品交換をいたします。
トナー・感光体 (ドラムユニット) 部品の交換・調整に必要な費用は、MG 料金に含まれます。

MG 料金

iR-ADV 8205 PRO/8295 PRO 最低コピー料金 80,000 円 / 月 (税別)

月間区間カウント数	料金 (税別)	備考
1 ～ 20,000 カウント	4.0 円 / カウント	1 ヶ月あたりの最低コピー枚数は 20,000 カウントになります。 用紙代は含まれません。
20,001 ～ 50,000 カウント	3.5 円 / カウント	
50,001 ～ 100,000 カウント	3.0 円 / カウント	
100,001 カウント～	2.5 円 / カウント	

iR-ADV 8285 PRO 最低コピー料金 25,000 円 / 月 (税別)

月間区間カウント数	料金 (税別)	備考
1 ～ 5,000 カウント	5.0 円 / カウント	1 ヶ月あたりの最低コピー枚数は 5,000 カウントになります。 用紙代は含まれません。
5,001 ～ 10,000 カウント	4.6 円 / カウント	
10,001 ～ 20,000 カウント	4.3 円 / カウント	
20,001 カウント～	4.0 円 / カウント	

データ暗号化 / ミラーリングキット保守料金	2,000 円 / 月	HDD のミラーリング機能を使用する際の保守料金です。 保守料金には、ハードウェア障害時の修理及びパーツ代金、システムソフトウェアのバージョンアップ料を含みます。
トリマー・D1 保守料金	7,000 円 / 月	本保守にはハードウェア障害時の修理作業及びパーツ代金が含まれます。
インナートリマー・A1 保守料金	6,000 円 / 月	

※カウンタは 1 コピー (プリントを含む) ごとに 1 カウント進みます。(両面コピーは 2 カウント進みます。)
※合紙コピー時の合紙はカウントされません。ただし、合紙にコピーをする場合はカウントします。
※感光体、部品の交換・調整に必要な費用は、カウンタ料金に含まれます。
※契約期間は 1 年間とし、次年度以降 1 年単位で自動更新いたします。6 年目以降は MG 料金を 10% アップします。

～ SG 方式 (スポットサービス・ギャランティ) ～

お客様のご要請により、本体の修理・調整をおこなう保守サービス方式です。
本体の修理・調整ならびにトナー、感光体 (ドラムユニット) 及び部品の交換に必要な費用はその都度お支払いいただきます。
ご契約締結時にトナー、感光体 (ドラムユニット) をお買い上げいただきます。

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後 7 年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)
- 万が一、記憶媒体 (HDD など) に不具合が生じた場合、受信データ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータなどが消失することがあります。
大切なデータは PC およびメディアでの保存運用をお願いいたします。また重要な書面の原本は必ず別途保管運用してください。

■導入オプションサービス

本体のネットワーク機能などをご使用いただくために、導入時の各種設定・登録サービスをご用意しております。

サービス名称	内 容	価 格
ドライバインストール	クライアント PC へのプリンタードライバソフトのインストール作業	2,500 円 / 件
ユーティリティソフトのインストール	クライアント PC への本体同梱ユーティリティソフトのインストール作業 ※対象となるソフトウェアによっては、対応できない場合がございます。	2,500 円～
共有フォルダーの作成	本体のデータ送信先となる PC 上の共有フォルダーの作成および本体宛先表への登録作業	10 フォルダ～まで 5,000 円
宛先表登録 / 転送設定登録	・電子メール / FAX 等の宛先表登録 ・受信 FAX 転送設定の登録 ・部門 ID の登録 ・ボックス (ユーザーボックス / FAX ボックス) の登録	合計 10 件まで 2,500 円
リモートファクス親機	リモートファクス連携機能を使用する際に必要となる親機の公開設定を行いません。 ・親機リモートファクス設定 ・リモートファクスの親機から子機への転送設定 1 件を含みます。	2,500 円
メインメニュー編集	メインメニュー画面の編集作業 (ボタン表示設定、指定ファクションのショートカット登録、背景変更、カスタムメニューへの共有ボタン登録、マイボタンの登録) (1 ボタン / 件)	1,000 円 / 件
アドバンスドボックス セットアップ作業	アドバンスドボックスの初期設定を行い、その動作を確認いたします。 ・アドバンスドボックス設定 (外部公開設定、WebDAV サーバー設定等) ・サーバー設定 (SMB サーバー設定 or WebDAV サーバー設定) ・ネットワーク設定 (外部参照時の通信プロトコル、ネットワークプレース設定)	2,500 円 / 件
アドバンスドボックス アカウント作成	アドバンスドボックスを使用する際のリモートログインアカウントの作成作業を実施します。 ・ユーザー名 / パスワード / ユーザータイプ 各設定	合計 10 件まで 2,500 円
アドバンスドボックス フォルダの追加	アドバンスドボックス フォルダ作成作業	

- 価格は 2015 年 5 月現在のものです。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。
- 記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。

■システム関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	対応機種			
					iR-ADV 8205 PRO	iR-ADV 8295 PRO	iR-ADV 8285 PRO	
プリンター	LIPS V 拡張キット・AU1	5955B001	70,000円	※1	LIPS V プリンタ機能、各種エミュレーション (N201、5577、ESC/P、HPGL、HP-GL2) を拡張するためのオプション。	●	●	●
	PS 拡張キット・AU1	5957B006	150,000円	※1	Adobe 純正 PostScript3 プリンター機能および PDF ダイレクトプリント機能を拡張するオプション。メモリの増設は必要ありません。	●	●	●
	ダイレクトプリント拡張キット (PDF / XPS 用)・J1	5473B001	50,000円	※1	PDF/XPS ファイルのダイレクトプリント機能、及びウェブブラウザからの PDF/XPS ファイル印刷機能を拡張するオプション。メモリの増設は必要ありません。	●	●	●
ファクス	スーパー G3FAX ボード・AL1	5992B001	130,000円	3,500円	スーパー G3FAX 機能 (1 回線) を拡張するボード。	●	●	●
	G3 回線増設キット (2 回線)・AL1	5993B001	70,000円	3,500円	スーパー G3FAX ボード・AL1 に 2 回線目を増設拡張するボード。取り付けにはスーパー G3FAX ボード・AL1 が必要です。	●	●	●
	G3 回線増設キット (3/4 回線)・AL1	5994B001	98,000円	3,500円	スーパー G3FAX ボード・AL1 に 3・4 回線目を増設拡張するボード。取り付けにはスーパー G3FAX ボード・AL1 及び G3 回線増設キット (2 回線)・AL1 が必要。	●	●	●
	ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3 回線で通話を行うハンドセット。	●	●	●
	リモート FAX 送信キット・A1	3679B001	30,000円	2,500円	リモート FAX 機能を利用するクライアント機に必要なオプション。	●	●	●
スキャン	増設メモリ TypeD (512MB)	5595B001	30,000円	1,500円	本体用増設メモリー。「自動 (カラー / 白黒)」、「自動 (カラー / グレー)」、「フルカラー」、「グレイスケール」を選択し、解像度を 200×400/400×400/600×600dpi に設定してスキャン・送信する際は必要です。	●	●	●
	スキャンソリューション機能拡張キット・A1	3405B001	100,000円	※1	アウトライン PDF 生成機能、サーチャブル PDF/XPS 生成機能、ReaderExtensions 付き PDF 生成機能を拡張するオプション。	●	●	●
	ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B009	160,000円	※1	ユーザー署名 PDF/XPS 生成機能、タイムスタンプ PDF 生成機能を拡張するオプション。	●	●	●
	USB デバイスポート・A3	8661B001	10,000円	1,500円	本体に IC カードリーダーなどを装着可能な拡張ボックス。	●	●	●
	マルチメディアリーダー / ライター・A3	8662B001	50,000円	1,500円	SD カード、SDHC カード、CF カード、MicroDrive、MemoryStick、MemoryStickPro にデータを保存、印刷する際に必要なオプション。取り付けには、USB デバイスポート・A2 の装着が必要です。	●	●	●
セキュリティ	ジョブロック拡張キット・B1	3840B006	120,000円	3,500円	出力物にドットパターンを埋め込み、不正なコピーやスキャン送信を禁止するキット。取り付けには、イメージ解析ボード・B1 が必要です。	●	●	●
	イメージ解析ボード・B1	3719B002	100,000円	1,500円	ジョブロック拡張キット・B1 利用時に必要な画像処理ボード	●	●	●
	HDD データ暗号化 / ミラーリングキット・C5	5998B001	32,000円	3,500円	内蔵 HDD の暗号化、及びデータの二重化 (RAID1) を行う際に必要なボード。	●	●	●
	オプション HDD (2.5inch/160GB)・J1	5995B001	24,000円	2,500円	オプション HDD。標準 HDD のミラーリングを行う際に 1 つ増設します。	●	●	●
	オプション HDD (2.5inch/1TB)・K1	5996B001	180,000円	2,500円	オプション HDD。アドバンスドボックスの容量を拡張できます。ミラーリングを行う際は 2 つ必要です。	●	●	●
	リムーバブル HDD キット・AG1	5997B001	98,000円	5,000円	内蔵 HDD のホットスワップに対応します。キットには HDD2 台分の部材が含まれています。	●	●	●
その他	ウェブブラウザキット	0359B085	98,000円	5,000円	本体 UI でウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション (ServiceProvider 含む)。	●	●	●
	音声操作キット・C2	3682B003	180,000円	2,500円	コピー / SEND の基本操作画面の音声読上げを可能にするキット。	●	●	●
	iR-ADV 課金装置接続キット・A2	3724B002	7,000円	2,500円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット	●	●	●

※1 サービス担当に設定代行を委託される場合は、別途1,500円が必要です。(PCクライアント設定やソフトウェアインストールは含まれません。)

■その他オプション価格


商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	対応機種			
					iR-ADV 8205 PRO	iR-ADV 8295 PRO	iR-ADV 8285 PRO	
管理	コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	磁気式カードリーダー。取付時にはコピーカードリーダー取付けキット・A2 が必要です。	●	●	●
	コピーカードリーダー取付けキット・A2	3730B002	5,000円	—	カードリーダーを取り付ける際に必要な部材。	●	●	●
	カードセット・A1 (1 ~ 30 番)	4781B001	16,200円	—		●	●	●
	カードセット・A2 (31 ~ 100 番)	4781B002	38,000円	—		●	●	●
	カードセット・A3 (101 ~ 200 番)	4781B003	49,000円	—		●	●	●
	カードセット・A4 (201 ~ 300 番)	4781B004	49,000円	—		●	●	●
	カードセット・A5 (301 ~ 500 番)	4781B005	98,000円	—		●	●	●
消耗品	ステイブル・N1	1007B001	15,000円	—	平綴じ用針。5,000 本 ×3 個入り。ステイブルフィニッシャー・N1、Q1、中綴じフィニッシャー・N1、Q1 用。	●	●	●
	ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	中綴じ用針。5,000 本 ×2 個入り。中綴じフィニッシャー・N1、中綴じフィニッシャー・Q1 用。	●	●	●
	スタンピングカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	DADF 用済スタンプユニット用カートリッジ。1 個入り。	●	●	●

■用紙価格



商品名		サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価
普通紙	CS-520 (52g/m ²)	A3	3952B001	5,500円/箱	500枚×3冊/箱	3.67円
		A4T (A4R用)	3952B003	5,500円/箱	1,000枚×3冊/箱	1.83円
		A4Y	3952B004	5,500円/箱	1,000枚×3冊/箱	1.83円
		B4	3952B007	8,000円/箱	1,000枚×3冊/箱	2.67円
		B5	3952B008	8,000円/箱	1,000枚×6冊/箱	1.33円
	省資源用紙GF-600 (60g/m ²)	A3	3948B001	7,500円/箱	500枚×3冊/箱	5.00円
		A4	3948B002	6,250円/箱	500枚×5冊/箱	2.50円
	CS-680 (68g/m ²)	A3	3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
		A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
		B4	3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
	OFFICE70 (70g/m ²)	A3	7674A009	オープン価格	500枚×3冊/箱	—
		A4	7674A008		500枚×5冊/箱	—
	高白色用紙 GF-C081 (81.4g/m ²)	SRA3 450×320	4044B018	オープン価格	250枚×4冊/箱	—
		A3ノビ 457×305	4044B017		250枚×4冊/箱	—
		A3オーバーサイズ 483×300	4044B019		250枚×4冊/箱	—
A3		4044B001	9,900円/箱	500枚×3冊/箱	6.60円	
A4		4044B002	8,250円/箱	500枚×5冊/箱	3.30円	
B4		4044B009	12,350円/箱	500枚×5冊/箱	4.94円	
B5		4044B010	6,850円/箱	500枚×5冊/箱	2.74円	
再生紙	リサイクルペーパーGF-R070 (67g/m ²)	A3	4408B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
		A4	4408B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
		B4	4408B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	4408B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
	古紙配合森林認証紙GF-R300 (66g/m ²)	A3	3215B001	8,280円/箱	500枚×3冊/箱	5.52円
		A4	3215B002	6,900円/箱	500枚×5冊/箱	2.76円
		B4	3215B003	10,500円/箱	500枚×5冊/箱	4.20円
厚口用紙	森林認証用紙 GF-C104 (104g/m ²)	A3	4044B003	11,000円/箱	200枚×5冊/箱	11.00円
		A4	4044B004	11,000円/箱	200枚×10冊/箱	5.50円
	森林認証用紙 GF-C157 (157g/m ²)	A3	4044B005	11,000円/箱	200枚×3冊/箱	18.33円
		A4	4044B006	11,000円/箱	200枚×6冊/箱	9.17円
	森林認証用紙 GF-C209 (209g/m ²)	A3	4044B007	11,000円/箱	100枚×4冊/箱	27.50円
		A4	4044B008	11,000円/箱	100枚×8冊/箱	13.75円
	最厚口用紙250g (250g/m ²)	A3	7322A001	23,000円/箱	250枚×2冊/箱	46.00円
		A4	7322A002	11,500円/箱	250枚×2冊/箱	23.00円
2穴用紙	PB PAPER A4 2HS 7MM	A4	5552A021	9,450円/箱	1,000枚×3冊/箱	3.15円
ラベル紙	ラベル用紙 P-002	A4 0面	6055A006	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
	ラベル用紙 P-202	A4 20面	6055A007	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
	ラベル用紙 P-003	B4 0面	6055A008	5,800円/冊	100枚/冊	58.00円
	ラベル用紙 P-203	B4 20面	6055A009	5,800円/冊	100枚/冊	58.00円
	ラベル用紙 P-122	A4 12面	6055A010	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
	ラベル用紙 P-102	A4 10面	6055A011	10,000円/冊	200枚/冊	50.00円
色紙	PPCカラー ブルー ※クリーム/グリーン/ピンクもございます。	A3	0990V284	7,200円/箱	500枚×3冊/箱	4.80円
		A4	0990V291	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
		B4	0990V305	8,800円/箱	500枚×5冊/箱	3.52円
		B5	0990V318	4,500円/箱	500枚×5冊/箱	1.80円
その他	第二原図GNT-80	A3	5572A001	5,000円/箱	250枚×5冊/箱	4.00円
		A4	5572A002	2,500円/箱	250枚×10冊/箱	1.00円

※ imageRUNNER ADVANCE シリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。


■機械寸法



■立体操作部の回転範囲



■ iR-ADV 8285 PROモデル



■電源形状

■ 100V20A ※ 設置時は、電源工事を行ってください。
電源形状



■ 100V15A
電源形状




■設置スペース

・壁から 100mm 以上離し、機械操作を行うのに十分なスペースを確保してください。


* 「インサーター・K1」、「ペーパーフォールディングユニット・H1」、「トリマー・D1」のいずれかを装着する場合は、壁から 800mm 以上離し、機械操作を行うのに十分なスペースを確保して下さい。

■ iR-ADV 8285 PROをお使いの場合



中綴じフィニッシャー・N1、マルチカラーイメージリーダーユニット・G1 装着時。


■ iR-ADV 8205 PRO / 8295 PROをお使いの場合



トリマー・D1、中綴じフィニッシャー・Q1、ペーパーフォールディングユニット・H1、インサーター・K1、マルチカラーイメージリーダーユニット・G1、POD デッキライト・A1 装着時。

システム構成


システム例①～最小構成～



※ コピー機能・スキャン機能を使用する場合は、オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・C1が必要です。


商品名	標準価格	搬入設置料	必要電源
iR-ADV 8285 PRO	2,950,000 円	45,000 円	100V20A
マルチカラーイメージリーダーユニット・G1	450,000 円		—
ステイブルフィニッシャー・N1	520,000 円	4,500 円	100V15A
合計	3,920,000 円	49,500 円	

システム例②




商品名	標準価格	搬入設置料	必要電源
iR-ADV 8295 PRO	3,750,000 円	45,000 円	100V20A
マルチカラーイメージリーダーユニット・G1	450,000 円		—
ペーパーデッキユニット・C1	230,000 円	3,000 円	—
ステイブルフィニッシャー・Q1	750,000 円	4,500 円	100V15A
合計	5,180,000 円	52,500 円	

システム例③




商品名	標準価格	搬入設置料	必要電源
iR-ADV 8285 PRO	2,950,000 円	45,000 円	100V20A
マルチカラーイメージリーダーユニット・G1	450,000 円		—
ペーパーデッキユニット・C1	230,000 円	3,000 円	—
インサーター・K1	470,000 円	5,000 円	100V15A
ペーパーフォールディングユニット・H1	1,070,000 円	5,000 円	—
中継フィニッシャー・N1	750,000 円	5,000 円	100V15A
インナートリマー・A1	480,000 円	3,000 円	—
合計	6,400,000 円	66,000 円	

システム例④



商品名	標準価格	搬入設置料	必要電源
iR-ADV 8205 PRO	4,550,000 円	45,000 円	100V20A
マルチカラーイメージリーダーユニット・G1	450,000 円		—
POD デッキライト・A1	400,000 円	7,500 円	100V15A
インサーター・K1	470,000 円	5,000 円	100V15A
中継フィニッシャー・Q1	1,050,000 円	5,000 円	100V15A
合計	6,920,000 円	62,500 円	

システム例⑤～最大構成～



商品名	標準価格	搬入設置料	必要電源
iR-ADV 8205 PRO	4,550,000 円	45,000 円	100V20A
マルチカラーイメージリーダーユニット・G1	450,000 円		—
POD デッキライト・A1	400,000 円	7,500 円	100V15A
インサーター・K1	470,000 円	5,000 円	100V15A
ペーパーフォールディングユニット・H1	1,070,000 円	5,000 円	—
中継フィニッシャー・Q1	1,050,000 円	5,000 円	100V15A
トリマー・D1	950,000 円	10,000 円	—
合計	8,940,000 円	77,500 円	

主なオプション仕様

ペーパーデッキユニット・C1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ	A4, B5
用紙坪量	52 ~ 220g/㎡
給紙容量 / 給紙段数	4,000枚 (64g/㎡) × 1段
電源 / 最大消費電力	電力本体より供給 / 約39W
大きさ / 質量	323mm (幅) × 583mm (奥行) × 570mm (高さ) / 約37kg
本体接続時の占有寸法*	2,546mm (幅) × 810mm (奥行)

* 立面操作部を含める場合 (8205 PRO/8295 PRO) 中綴じフィニッシャー・Q1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

PODデッキライト・A1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ	330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R
用紙坪量	52 ~ 256g/㎡
給紙容量 / 給紙段数	4,000枚 (64g/㎡) × 1段
電源 / 最大消費電力	AC100V, 50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源) / 約227W 以下
大きさ / 質量	601mm (幅) × 621mm (奥行) × 570mm (高さ) / 50kg
本体接続時の占有寸法*	2,546mm (幅) × 810mm (奥行)

* 立面操作部を含める場合 (8205 PRO/8295 PRO) 中綴じフィニッシャー・Q1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

インサーター・K1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ	330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 不定形サイズ (182×182mm ~ 330.2×487.7mm)
収容可能枚数	200枚 (80g/㎡) × 2
電源 / 最大消費電力	AC100V, 10A, 50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源) / Q シリーズ装着時: 約128W, N シリーズ装着時: 約117W
大きさ / 質量	746mm (幅) × 793mm (奥行) × 1,407mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) / 約61kg
本体接続時の占有寸法*	2,887mm (幅) × 817mm (奥行)

* 中綴じフィニッシャー・Q1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

ペーパーフォールディングユニット・H1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	Z 折り A3, B4, A4R (52 ~ 105g/㎡) 内3つ折り A4R (52 ~ 105g/㎡) 外3つ折り A4R (52 ~ 105g/㎡) 4つ折り A4R (52 ~ 105g/㎡) 中折り A4R (52 ~ 90g/㎡)
トレイ容量	Z 折り 30枚 (ステイブルフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出) 内3つ折り 40枚 外3つ折り 40枚 4つ折り 25枚 中折り 30枚 (ステイブルフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出)
電源	フィニッシャー本体より供給
大きさ / 質量	336mm (幅) × 793mm (奥行) × 1,190mm (高さ) / 約71kg
本体接続時の占有寸法*	2,887mm (幅) × 817mm (奥行)

* 中綴じフィニッシャー・Q1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

ステイブルフィニッシャー・N1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 基本仕様にする 用紙坪量 52 ~ 256g/㎡
用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (91 ~ 180g/㎡)、厚紙2 (181 ~ 220g/㎡)、厚紙3 (221 ~ 256g/㎡)、第二原図、ラベル用紙、OHP フィルム等
トレイ容量	上トレイ ノンソート、ソート、グループ 1,500枚** (A4, B5, A5R 高さ 195mm相当) 750枚 (A3, B4, A4R, 高さ 97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ 97mm相当) ホチキス 1,500枚相当 / 100部** (A4, B5 高さ 195mm相当) 750枚相当 / 50部 (A3, B4, A4R 高さ 97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ 97mm相当) 下トレイ ノンソート 2,500枚** (A4, B5 高さ 325mm相当) 1,500枚** (A5R 高さ 195mm以上相当) 750枚 (A3, B4, A4R, B5R 高さ 97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ 97mm相当) ソート、グループ 1,500枚** (A4, B5 高さ 195mm相当) 750枚 (A3, B4, A4R, B5R 高さ 97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ 97mm相当) ホチキス 1,500枚相当 / 100部** (A4, B5 高さ 195mm相当) 750枚相当 / 50部 (A3, B4, A4R 高さ 97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ 97mm相当) ノンソートトレイ ノンソート 250枚 (A4, B5, A5R 高さ 32mm相当) 125枚 (A3, B4, A4R, B5R 高さ 16mm相当) サイズ混載時: 125枚** (高さ 16mm相当)
ホチキス枚数	ホチキス枚数 コーナー、ダブル A3, B4, A4, A4R, B5
シフト可能サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5
電源 / 最大消費電力	AC100V, 2.8A, 50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源) / 282W
大きさ / 質量	782mm (幅) × 765mm (奥行) × 1,040mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) / 約64kg
本体接続時の占有寸法*	2,268mm (幅) × 789mm (奥行)

* 1 薄紙または坪量 59g/㎡ 以下のユーザー設定用紙を選択した場合は、750枚 (高さ 97mm相当)。 * 2 330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm の用紙サイズを含むサイズ混載では 30枚。 * 3 立面操作部を含める場合。

中綴じフィニッシャー・N1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 基本仕様にする 用紙坪量 52 ~ 256g/㎡
用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (91 ~ 180g/㎡)、厚紙2 (181 ~ 220g/㎡)、厚紙3 (221 ~ 256g/㎡)、第二原図、ラベル用紙、OHP フィルム
トレイ容量	上トレイ ノンソート、ソート、グループ 1,500枚** (A4, B5, A5R 高さ 195mm相当) 750枚 (A3, B4, A4R, B5R 高さ 97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ 97mm相当) ホチキス 1,500枚相当 / 100部** (A4, B5 高さ 195mm相当) 750枚相当 / 50部 (A3, B4, A4R 高さ 97mm相当) 下トレイ ノンソート 2,500枚** (A4, B5 高さ 325mm相当) 1,500枚** (A5R 高さ 195mm相当) 750枚 (A3, B4, A4R, B5R 高さ 97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ 97mm相当) ソート、グループ 1,500枚** (A4, B5 高さ 195mm相当) 750枚 (A3, B4, A4R, B5R 高さ 97mm相当) ホチキス 1,500枚相当 / 100部** (A4, B5 高さ 195mm相当) 750枚相当 / 50部 (A3, B4, A4R 高さ 97mm相当) ノンソートトレイ ノンソート 250枚 (A4, B5, A5R 高さ 32mm相当) 125枚** (A3, B4, A4R, B5R 高さ 16mm相当) 中綴じ部 最大 25部 (サイズ、束枚数によって異なる) ホチキス枚数 60 ~ 80g/㎡ 100枚 (A4, B5) 50枚 (A3, B4, A4R) 80枚 ~ 81.4g/㎡ 80枚 (A4, B5) 40枚 (A3, B4, A4R) 81.4g ~ 105g/㎡ 30枚 (A4, B5) 20枚 (A3, B4, A4R) 105g ~ 200g/㎡ 10枚 (A4, B5) 5枚 (A3, B4, A4R) 200g ~ 220g/㎡ 3枚 (A4, B5) 2枚 (A3, B4, A4R) 中綴じ 60 ~ 81.4g/㎡ 20枚, 81.4g ~ 105g/㎡ 10枚, 105g ~ 220g/㎡ 5枚 中折り 60 ~ 105g/㎡ 5枚, 106 ~ 220g/㎡ 3枚
ホチキス位置	コーナー、ダブル A3, B4, A4, A4R, B5 中綴じ 330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4R, 不定形サイズ (210×279.4mm ~ 330.2×487.7mm)
シフト可能サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5
電源 / 最大消費電力	AC100V, 2.8A, 50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源) / 380W*
大きさ / 質量	896mm (幅) × 765mm (奥行) × 1,040mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) / 約110kg
本体接続時の占有寸法**	2,382mm (幅) × 789mm (奥行)

* 1 薄紙または坪量 59g/㎡ 以下のユーザー設定用紙を選択した場合は、750枚 (高さ 97mm相当)。 * 2 330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm の用紙サイズを含むサイズ混載では 30枚。 * 3 パンチャユニット・BE1 およびインナートリマー・A1を含む。 * 4 立面操作部を含める場合。

パンチャーユニット・BE1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ A3, B4, A4, A4R, B5, B5R 用紙坪量 52 ~ 256g/㎡ 用紙種類 基本仕様にする
パンチ穴数 / 穴径	2穴 / 6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
電源 / 最大消費電力	フィニッシャー本体より供給 / 約56W
大きさ / 質量	95mm (幅) × 715mm (奥行) × 392mm (高さ) / 約3.7kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに組み込み

インナートリマー・A1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 中綴じ対応サイズすべて 用紙坪量 60 ~ 256g/㎡ 用紙種類 普通紙
断裁幅	2 ~ 20mm
くず受け容量	約1,500枚 (80g/㎡, 切り幅 20mmカット時)
電源	フィニッシャー本体より供給
大きさ / 質量	約32kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに組み込み

パンチャーユニット・BT1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 2穴 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R 不定形サイズ (182×182mm ~ 297×432mm) 4穴 A3, B4, A4, B5 不定形サイズ (257×182mm ~ 297×432mm) 用紙坪量 52 ~ 256g/㎡ 用紙種類 基本仕様にする
パンチ穴数 / 穴径	2穴・4穴 / 6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
電源 / 最大消費電力	フィニッシャー本体より供給 / 約56W
大きさ / 質量	95mm (幅) × 715mm (奥行) × 392mm (高さ) / 約3.7kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに組み込み

トリマー・D1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 中綴じ対応サイズすべて 用紙坪量 52 ~ 256g/㎡ 用紙種類 普通紙、厚紙
断裁幅	2 ~ 20mm
くず受け容量	約1,500枚 (80g/㎡, 切り幅 20mmカット時)
電源 / 最大消費電力	フィニッシャーより供給 / 約300W 以下
大きさ / 質量	1,575mm (幅) × 770mm (奥行) × 1,040mm (高さ) / 約152kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに組み込み

* 1 薄紙または坪量 59g/㎡ 以下のユーザー設定用紙を選択した場合は、750枚 (高さ 97mm相当)。 * 2 330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm の用紙サイズを含むサイズ混載では 30枚。 * 3 立面操作部を含める場合。

ステイブルフィニッシャー・Q1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 郵便往復はがき、郵便4面はがき、不定形サイズ (100×182mm ~ 330.2×487.7mm) 用紙坪量 52 ~ 256g/㎡
用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (91 ~ 180g/㎡)、厚紙2 (181 ~ 220g/㎡)、厚紙3 (221 ~ 256g/㎡)、OHP フィルム等
トレイ容量	上トレイ ノンソート、ソート、グループ 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R 高さ 147mm相当) 下トレイ ノンソート、ソート、グループ 大量積載モードが「OFF」の場合 2,000枚 (A4, B5 高さ 285mm相当) 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4R, B5R 高さ 147mm相当) 大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さがかわります。) 4,000枚 (A4, B5 高さ 490mm相当) 2,000枚 (A4R, B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚 (A3, B4 高さ 216mm相当) 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm 高さ 147mm相当) ホチキス 3,000枚 / 200部 (A4, B5 高さ 423mm相当) 2,000枚 / 200部 (A4R, B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚 / 200部 (A3, B4 高さ 216mm相当) ノンソート、ソート、グループ、ステイブル混在 大量積載モードが「OFF」の場合 2,000枚 (A4, B5 高さ 285mm相当) 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4R, B5R 高さ 147mm相当) 大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さがかわります。) 4,000枚 (A4, B5 高さ 490mm相当) 2,000枚 (A4R, B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚 (A3, B4 高さ 216mm相当) 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm 高さ 147mm相当) * 混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値がトレイの容量となります。
ホチキス枚数	ホチキス枚数 100枚 (A4, B5, B5R 厚さ 11mm相当) 50枚 (A3, B4, A4R 厚さ 5.5mm相当) (用紙の種類によって、積載可能な高さがかわります。) ホチキス位置 コーナー、ダブル A3, B4, A4, A4R, B5, (B5R: ダブルのみ)
シフト可能サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R
電源 / 最大消費電力	AC100V, 10A, 50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源) / 500W 以下
大きさ / 質量	890mm (幅) × 792mm (奥行) × 1,239mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) / 約130kg
本体接続時の占有寸法*	2,416mm (幅) × 810mm (奥行)

* 立面操作部を含める場合。
* 印刷された用紙に部分的な高低差 (厚い・薄い) が生じ、フィニッシャーが排出された用紙の積載を整えられない場合があります。

中綴じフィニッシャー・Q1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ / 使用可能用紙	用紙サイズ 330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 郵便往復はがき、郵便4面はがき、不定形サイズ (100×182mm ~ 330.2×487.7mm) 用紙坪量 52 ~ 256g/㎡
用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (91 ~ 180g/㎡)、厚紙2 (181 ~ 220g/㎡)、厚紙3 (221 ~ 256g/㎡)、OHP フィルム等
トレイ容量	上トレイ ノンソート、ソート、グループ 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4R, B5, B5R 高さ 147mm相当) 下トレイ ノンソート、ソート、グループ サイズ混載時 1,000枚 高さ 147mm相当 大量積載モードが「OFF」の場合 2,000枚 (A4, B5 高さ 285mm相当) 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4R, B5R 高さ 147mm相当) 大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さがかわります。) 4,000枚 (A4, B5 高さ 490mm相当) 2,000枚 (A4R, B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚 (A3, B4 高さ 216mm相当) 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm 高さ 147mm相当) ホチキス 3,000枚 / 200部 (A4, B5 高さ 423mm相当) 2,000枚 / 200部 (A4R, B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚 / 200部 (A3, B4 高さ 216mm相当) ノンソート、ソート、グループ サイズ混載時 大量積載モードが「OFF」の場合 2,000枚 (A4, B5 高さ 285mm相当) 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4R, B5R 高さ 147mm相当) 大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さがかわります。) 4,000枚 (A4, B5 高さ 490mm相当) 2,000枚 (A4R, B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚 (A3, B4 高さ 216mm相当) 1,000枚 (330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm 高さ 147mm相当) * 混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値がトレイの容量となります。
ホチキス枚数	ホチキス枚数 100枚 (A4, B5, B5R 厚さ 11mm相当) 50枚 (A3, B4, A4R 厚さ 5.5mm相当) 中綴じ 25枚 (用紙の種類や厚さによって、ステイブル可能枚数が少なくなることがあります。) ホチキス位置 コーナー、ダブル A3, B4, A4, A4R, B5, (B5R: ダブルのみ) 中綴じ 330×483mm, 320×450mm (SRA3), 305×457mm, A3, B4, A4R, 不定形サイズ (210×279.3mm ~ 330.2×487.7mm)
シフト可能サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R
電源 / 最大消費電力	AC100V, 10A, 50Hz/60Hz 共通 (本体とは別電源) / 500W 以下
大きさ / 質量	1,060mm (幅) × 792mm (奥行) × 1,239mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) / 約182kg
本体接続時の占有寸法*	2,546mm (幅) × 810mm (奥行)

* 立面操作部を含める場合。
* 印刷された用紙がカールなどで部分的な高低差が生じた場合、用紙の積載が整えられない場合があります。

Canon