

Canon



imageRUNNER

ADVANCE

8205 PRO

8295 PRO

8285 PRO



imageRUNNER ADVANCEシリーズ最上位機種、 新たな位置づけのセンターマシン8200 PROシリーズ。

ペーパーレス化を推進するオフィスに より高性能で、強靱なプロスペック・センターマシン。

ペーパーレス化を推進するオフィスでは、機器の集約も加速しています。

そのため1台のセンターマシンへの依存度が高まり、より高性能で、
絶対的な信頼性をもつ強靱なスペックが求められます。

imageRUNNER ADVANCEシリーズ最上位機種8200 PROシリーズは
従来のセンターマシンの概念を超えたプロスペックの新たな位置づけを確立します。

 **imageRUNNER**
ADVANCE
6275/6265/6255



 **imageRUNNER**
ADVANCE
4045/4035/4025





**imageRUNNER
ADVANCE**

**8205 PRO
8295 PRO
8285 PRO**



8205 PRO

■連続出カススピード(A4ヨコ)105ページ/分
■スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
●カラー100ページ/分
●モノクロ200ページ/分

8295 PRO

■連続出カススピード(A4ヨコ)95ページ/分
■スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
●カラー100ページ/分
●モノクロ200ページ/分

8285 PRO

■連続出カススピード(A4ヨコ)85ページ/分
■スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
●カラー100ページ/分
●モノクロ200ページ/分

内製化が加速するオフィスが求める すべてのニーズを兼ね備えたプロスペック・プリンター。

企業内集中印刷業務は、ビジネス・ドキュメントの内製化が加速することで、さらに高い生産能力、高い品質が求められています。

imageRUNNER ADVANCEシリーズ最上位機種8200 PROシリーズは、プロ・クオリティーの成果物を、より快適に、よりスピーディーに生産できるプロスペック・プリンターです。

高生産性と低コストの両立

01 TOTAL COST OF OWNERSHIP

片面・両面が同じ速さで電子化できる

「両面1パスカラーキャン」

両面同時に読み込むことにより、300dpi*の解像度でカラー原稿を毎分100ページ、モノクロ原稿を毎分200ページスキャンできるイメージリーダーを搭載。デジタル一眼レフカメラで培ったテクノロジーの応用により、高精度と高速スキャンを両立しています。



* 「自動(カラー/白黒)」、「自動(カラー/グレー)」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を200×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する際は、本体用増設メモリーTypeD(512MB)が必要です。

急ぎの1枚もすばやくさらにコピーできる Point

「ウォームアップタイム1分以下/クイック起動7秒*」

IH定着を採用し、さらに短時間で温度上昇できるよう定着ローラーを薄型化することで、電源投入時の立ち上がり時間を1分以下に短縮しました。メインスイッチONから画面操作可能まで7秒で起動できます。なお、定着部には一定以上温度が上がらないキュリー材を採用。省エネも実現しています。

* 使用状況により高速起動されない場合がございます。


●ウォームアップタイム比較



●全周IH定着

キュリー材(樹脂合金)一定以上温度が上がり過ぎないため高速定着における非過熱部の昇温を低減します。

全周IH加熱従来の局所加熱から全周加熱に切り替えたことで、スタンバイ時の空回転がなくなり、省エネ、静音化を実現しています。



膨大な量の印刷を最速にこなす

「コピー・プリントスピード毎分105枚*」

イメージランナーアドバンスシリーズ最速のコピー・プリントスピード毎分105枚。膨大な量のドキュメントも快適かつ安心のプロスペックです。

* 8205 PROの場合。8295 PROは95枚/分、8285 PROは85枚/分。

用紙補充の手間を大きく低減する

「大容量給紙」

給紙容量は最大8,860枚(64g/m²)。オプションのPODデッキライト・A1には、用紙の分離信頼性を高めるエアアシスト給紙機構を採用。高速かつ安定した用紙搬送を実現しています。



大量・高速印刷を更に拡張できる

「重連コピー」

ネットワーク上の2台のマシンで、1つのコピージョブを分散処理することが可能な重連コピーに対応。大量部数のコピーが重なった場合でも、処理を2台に分散させることで作業時間を半減できます。

トナー交換の手間を大きく低減する

「大容量トナーボトル」


印刷を繰り返しても、最小限の交換で済む大容量トナーボトルを採用。A4で約70,000枚まで印刷が可能です。さらに、印刷中もトナー交換できるため、連続稼働に貢献し、大量出力もスムーズにこなします。



きれいな体裁とコスト削減が両立する Point

「中とじ製本/集約コピー」

用紙使用量を半減し、読みやすく本格的な仕上がりに加工する中とじ製本、最大8Pの原稿を1Pにまとめる集約コピーなど高品質とコスト削減を両立します。



大量生産と高品質を両立する

「8ビーム赤色レーザー」

8本のレーザーで一度に書き込みを行う8ビームレーザーを導入。感光ドラムへの高速書き込みを可能にし、高い生産性を実現しています。また、赤レーザーの採用でレーザーのスポット径を小径化することで、画像の安定性、細線の再現性も向上しています。


高品質な仕上がりで信頼性を向上

02 QUALITY

長期間安定した画質を維持する

「アモルファスシリコン感光ドラム」

耐久性・耐熱性に優れたA-si（アモルファスシリコン）感光ドラムを採用。長寿命化と画質向上の両立により、常に安定した高精細出力を可能にしています。



汚れによる画質低下を未然に防ぐ

「オートクリーニング」

定期的に機内のワイヤ清掃を行うオートクリーニング機構を搭載。画像の安定性を高めるとともに、画像調整のためのダウンタイムを軽減します。

高品位で高精細な画質で印刷する

「ツインスリーブ現象」

トナーを高速かつ均一にドラムに供給できるツインスリーブ現象を搭載。高品位で高精細な画質を実現しています。



多ページの原稿も余裕で束ねる Point

「100枚ステイブル対応のフィニッシャー」

200ページの冊子を作成できる100枚ステイブル可能なフィニッシャーを用意。中綴じ製本も最大25枚（100ページの製本）*1まで拡張しました。新たに加わった上下トレイに搭載したジョガー機構*2により、積載整列性を大幅に向上しました。また、針足カット機構により、ホチキス止めの仕上がりを美しく整えます。

※オプションです。

*1 中綴じフィニッシャー・Q1の場合。中綴じフィニッシャー・N1は20枚（80ページ）。

*2 ステイブルフィニッシャー・Q1、中綴じフィニッシャー・Q1のみ対応。印刷された用紙がカールなどで部分的な高低差が生じた場合、用紙の積載が整えられない場合があります。



■ジョガー機構



■通常ステイブル



■針足カット後

美しいハーフトーン画像を再現する


「pO（ピーオー）トナー」

高品位な文字画像、美しいハーフトーン画像を再現する新開発のpO（ピーオー）トナーを採用。定着性の高い新トナーは省エネにも貢献します。

写真と文字を最適処理する

「像域分離技術」

高精度像域分離技術を採用。コピー時に原稿画像をスキャン後、写真と文字を自動判別し、各部分ごとに最適な画像処理を行います。特にモノクロコピーにおいては、白黒像域分離処理を新開発。文字はくっきりクリアな墨文字で、写真はがさつきやモアレの少ないなめらかな階調表現を可能にします。




進化をとげたドキュメント連携

03 DOCUMENT SOLUTION

面付け・編集作業を一本化する Point

「imageWARE Prepress Manager Select」

紙原稿や電子データの加工、編集を一元化し、プレビューで確認しながら直感的に操作できるプリプレスアプリケーションです。ドキュメント作成や高度な製本印刷を強力にサポートし、初心者の方でも素早くミスのない作業を可能にします。



imageWARE シリーズ連携

印刷設定を自動化する Point

「imageWARE POD Hot Folder*」


あらかじめ印刷設定が登録できるHot FolderにPDFファイルを投入するだけで、その都度設定なしで印刷ができ、ミスプリントの削減とスピーディなワークフローを実現します。

* PS拡張キットが必要になります。

紙文書とデータを簡単に融合する

「imageWARE Desktop」

多彩なアプリケーションで作成したデータを1つのファイルに統合。ページの移動・削除などの編集を行い、プレビューで仕上がりを確認しながら出力。印刷業務をすべてパソコン上で効率よく完了させることができます。



使用状況をあらゆる視点で管理する

「imageWARE Accounting Manager for MEAP」

両面/用紙サイズごとの集計や、ジョブ履歴管理など、多彩な機能をサーバレスで実現する集計ツールです。稼働状況や運用コストの把握、プリンターの最適配置が可能になります。

MEAP 連携

ミスプリントを未然に防ぐ

「えらんでマイプリント」

プリント指示を一旦機器の中に保存し、タッチパネル上で印刷設定などを確認して、必要なものだけを出力することにより、ミスプリントなどで発生していた無駄な印刷コストを削減します。



定形業務を効率化する

「Workflow Composer」

日常的によく使う一連の作業をワンボタンに集約。入力から編集、出力、送信までのジョブフローを1ユーザーあたり100件(個人認証時)まで、共有ボタンと合わせて最大1,200件まで登録できます。

モバイル連携

スマートフォンやタブレット PC から印刷できる

「Canon Mobile Printing*」

iPhoneやiPad対応のプリント専用アプリケーションを用意。無線LANアクセスポイント経由で、WebページやPDFファイルなどをモバイル機器から簡単に出力できます

* 文書の種類によっては正しく表示されない場合があります。

利便性の向上と業務効率アップ

04 USABILITY

最適な出力環境を構築する

「マルチPDL」

どのようなオフィス環境へもスムーズに導入できるよう、多彩なページ記述言語(PDL)をご用意。標準搭載の「LIPS LX」に加え、国内実績のある「LIPS V」*1、「Adobe®純正PostScript®3™」*2に対応し、各アプリケーションに適した出力環境を構築できます。

*1「LIPS V拡張キット・AU1」が必要です。


*2「PS拡張キット・AU1」が必要です。

本体内に大量にデータを保存する

「アドバンスドボックス」

スキャン文書やパソコンで作成したアプリケーションファイルなどを保管できるアドバンスドボックス。TIFFやPDF*1などの文書は、本体パネルからの操作でプリントも可能です。なお、ハードディスクは最大1TB*2まで増設できます。

*1「ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・J1」が必要です。
*2 オプションの「HDD (2.5inch/1TB)・K1」が必要です。また、アドバンスドボックスでの使用領域は最大629.2GBです。



用途に応じたPDFを書き出すPoint

「PDF生成」

高圧縮PDFや暗号化PDFはもちろん、長期保存に適した「PDF/A-1b」やAdobe Reader(V7以降)で注釈の追加、修正といった簡単な編集ができる「Reade Extensions」*など、ドキュメント活用の幅を広げる多様なPDFを生成できます。

*「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。

大きく見やすく操作しやすい

「10.4インチ大型操作パネル*」

操作しやすい大型操作パネルを標準装備。ハードディスクに保存された文書も容易に確認できます。操作画面は、よく利用する機能のみを表示させるなど、カスタマイズが可能です。

* 8205 PRO、8295PROの場合。
8285PROは8.4インチ。




紙文書を効率よく再利用できるPoint

「Office Open XML対応*」

スキャン時にOCR処理でテキスト情報を付加し、手軽にPowerPoint形式に変換。図形データのアウトライン処理も行います。紙文書データを入力・編集する手間を大幅に軽減し、再利用を促進します。

*「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。



設定や管理の手間を軽減する

「リモートUI」 & 「リモートオペレーション」

「リモートUI」により、各種プリント機能の設定や「アドバンスドボックス」の管理などをデスク上のパソコンから一元的にマネジメントできます。また、「リモートオペレーション」機能を拡張すれば、パソコンに本体と同様のユーザーインターフェースを表示し本体を遠隔操作することも可能。本体操作の問い合わせに離れた場所から対応するなど、速やかな管理・運用を支援します。



オフィススペースを有効活用する

「省スペース設計」

出力環境を快適にするために、さらなる省スペース化を実施。エアフローを最適化し、電装部品の配置を見直すことで、生産性を重視しながらも、本体のコンパクト化を実現しています。また、8285モデルでは本体内部型操作パネルを採用し、更なる省スペース化を実現しています。

※ステイブルフィニッシャー・N1装着時。



●iR-ADV 8200 PROシリーズで対応するPDF

■ 高圧縮PDF

スキャンする文書のデータ容量を約1/10まで圧縮。ネットワークやサーバーへの負担を軽減しながら、ネットワーク上での情報活用を促進します。

■ ウェブ表示用に最適化されたPDF

ウェブ上のPDFを、ダウンロードしたページから順次閲覧できるように最適化されたPDF。スキャンデータをウェブで配布する際に便利です。

■ LiveCycle™ Rights Management ES

アクセス制御サーバーAdobe®「LiveCycle™ Rights Management ES」と連携。生成したPDFファイルのセキュリティを高められます。

■ サーチャブルPDF*1

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDFにテキスト情報を付加。情報検索を効率化し、ドキュメントの有効活用を促進します。

■ 暗号化PDF

ファイルを開封する際にパスワードの入力が必要となるPDFです。第三者による不正閲覧を抑止し、情報の機密性を高めます。

■ 他にも便利なPDFに対応

文字の読みやすさ・図形の美しさを高める「アウトラインPDF」*1、文書の原本性を確保する「電子署名PDF」*2など、幅広いPDF生成をサポートします。

*1「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。
*2「ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。


先進のセキュリティー

05 SECURITY

本体内に残るデータを消去する Point

「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどを行うと、一時的にハードディスク内に原稿のデジタルデータが生成されます。このデータを、ジョブ終了と同時に上書き消去することができます。



不正アクセスを抑止する

「MAC&IPアドレスブロック」

不正アクセスを抑止したり、機器の使用を制限するため、ネットワークへの接続をMACアドレスやIPアドレスで制限したり、許可することができます。

本体内のデータを守秘する Point

「HDDロック」「HDDデータ暗号化」

標準搭載した「HDDロック」機能でお客様に意識させることなく、常にデータ保護を行います。またオプション*装着により、セキュリティ機能の評価の制度を保証するISO15408(コモンクライテリア)認証(EAL3)を取得したCanonMFP Security Chip 2.01を搭載。HDDに格納されたデータを暗号化することで、万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。

*オプションの「HDDデータ暗号化/ミラーリングキットC5」が必要です。

印刷中のデータを守秘する

「暗号化セキュアプリント」

パソコンから本体までのプリントデータを暗号化することができます。これにより通信経路でのデータ改ざんや情報漏えいのリスクを軽減。本体パネルで該当文書を選択してパスワードを入力するとプリントアウトが開始されます。



社員証による認証作業ができる

「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」

入退室管理用の社員証など既存のカード*を利用して個人認証を行い、機器を管理できるシステムです。本体に利用制限などを設けることにより、セキュリティの強化が可能です。

* FeliCa/MIFARE/eLWISカードに対応。



放置による紛失を抑止する

「Anyplace Print for MEAP ADVANCE」

パソコンから送信した自分の印刷ジョブをAnyplace Printサーバーへ送信。ICカード認証などのシステムと連携し、ネットワーク上のどの8205 PRO/8295 PRO/8285 PROからでもセキュアなプリントを実行できます。出力紙の放置による情報漏えいリスクも低減します。

データ改ざんを抑止する

「IPSec/IEEE802.1X」

暗号技術によりデータ改ざんを抑止するプロトコルIPSec、高レベルのユーザー認証方式が利用できるIEEE802.1X(RADIUS)認証に対応。ネットワーク通信におけるセキュリティを高めます。

国際的なセキュリティ認証の安心

「IEEE2600.1」*


複合機・プリンターの情報セキュリティに関する国際的な規格、IEEE Std. 2600TM-2008に準拠しています。

*オプションなど適切な構成・設定が必要となります。

より高度な本人認証ができる

「指静脈認証 for MEAP ADVANCE」

個人を識別する生体技術を認証に利用することで、手軽に、そして確実に本人確認を実施。ICカードの紛失時などのなりすましの不安がなくなるのはもちろん、ユーザー登録や登録情報の管理負荷も軽減します。




環境負荷の低減

06 ENVIRONMENT MANAGEMENT

最小限の電力で稼働する Point

「省エネ性」

iR-ADV 8200 PROシリーズは、国際エネルギー省プログラム適合の基準となるTEC基準値を、大幅に下回って達成しました。



100V仕様で省エネ効果を高める


「100V電源対応」

シリーズ全モデル、100V/20Aに対応。これまで高速機の導入時には必須だった大規模な電源工事が不要となり、どんなオフィス環境にも容易に導入できるようになりました。省エネ効果もよりいっそう高めます。

長期休暇時の待機電力を削減する Point

「リモートシャットダウン」「オートシャットダウン」
「ウィークリーシャットダウン」

「リモートUI」でパソコンからの機器の電源をOFFにすることができます。さらに「imageWARE Management Agent」などを使えば、同一ネットワーク上の機器を指定時刻に同時にシャットダウン可能。法定点検時の管理負担を軽減できるほか、長期休暇時などの電力コスト削減にも貢献します。



環境配慮と長寿命・省電力を両立

「LED照明」

液晶バックライトにLED照明を採用。さらに、ライトガイド(導光体)により照度を高め、照明効率を大きく向上させています。

世界水準の基準で貢献する

「環境対応」

バイオマスプラスチックの採用やRoHS指令、グリーン購入法、エコマーク、国際エネルギー省プログラムといった各種環境基準に適合しています。さらに、材料も含めた製造、物流、使用時トータルのCO2排出量を、従来機に比べ50%以上削減しました。

- 省エネと再生プラスチックの使用などで製品ライフサイクルを通したCO2排出量を約50%以上削減(当社従来機比)。
- スリープ時の低消費電力(1W)によりオフィスの省エネルギーに貢献。
- エコマークや国際エネルギー省プログラム、グリーン購入法に適合。
- 6種類の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS指令」に対応。
- 欧州RoHS除外規定の適用を受けない取り組みを行っています。
- お客様が手を触れるタッチペンや本体のボタン類と外装カバーの一部に、日本バイオプラスチック協会が認定したバイオマスプラスチック*を採用。

* 環境負荷の低減に有用な植物原料由来の材料で、外装カバーは最高難燃グレード5V(UL規格94)を達成しています。



カラーユニバーサルデザイン

色覚の個人差を問わず利用する人の視認性に配慮した製品を認定する「カラーユニバーサルデザインCUDO(NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構が運営)」を取得しています。



多彩な出力体裁と連続稼働をサポート。 安定したパフォーマンスで ビジネスの効率化を促進します。

■中綴じフィニッシャー・Q1 / ステイブルフィニッシャー・Q1

最大5,000枚の大量積載、100枚(64g/m²)のステイブル機能と25枚(64g/m²)中綴じ製本機能*、ソート機能積載、積載整列性を向上。針足カット機構も搭載しています。

*中綴じフィニッシャー・Q1のみ。

*印刷された用紙がカールなどで部分的な高低差が生じた場合、用紙の積載が整えられない場合があります。

■トリマー・D1

枚数の多い中綴じ製本時、くちばし状に突き出た小口を断裁できます。

■バンチャーユニット・BT1

中綴じフィニッシャー・Q1、ステイブルフィニッシャー・Q1の内部に装着。2穴/4穴バンチ機能を追加できます。

■ペーパーフォールディング ユニット・H1

Z折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、中折りの5通りの折加工が可能です。A4文書にZ折りのA3帳票を挿し込むこともできます。

■インサーター・K1

1ピンにつき最大200枚までの用紙がセットできる、ラージサイズ2ピンタイプのインサーターです。

■マルチカラー イメージリーダーユニット・G1

最大300枚の原稿を積載可能で、カラー両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。

■中綴じフィニッシャー・N1 / ステイブルフィニッシャー・N1

最大4,250枚の大量積載、100枚(64g/m²)のステイブル機能と20枚(64g/m²)中綴じ製本機能*、ソート機能などを搭載。*中綴じフィニッシャー・N1のみ。

■バンチャーユニット・BE1

中綴じフィニッシャー・N1、ステイブルフィニッシャー・N1の内部に装着。2穴バンチ機能を追加できます。

■インナートリマー・A1

中綴じフィニッシャー・N1の内部に装着。枚数の多い中綴じ製本時、くちばし状に突き出た小口を断裁できます。

■PODデッキライト・A1

13×19インチまでに対応し、最大4,000枚(64g/m²)をセットできます。エアアシスト機構を採用し、安定した給紙を実現。大判の大量出力ニーズにも応えます。

■ペーパーデッキユニット・C1

A4最大4,000枚(64g/m²)のセットが可能です。

*iP-ADV 8285 PROのみ装着可能。

製品ラインアップ



8205 PRO

本体標準価格(税別)…4,550,000円

「マルチカラーイメージリーダーユニット・G1」、「中綴じフィニッシャー・Q1」、「ペーパーフォールディングユニット・H1」、「インサーター・K1」、「PODデッキライト・A1」を装着したものです。



8295 PRO

本体標準価格(税別)…3,750,000円

「マルチカラーイメージリーダーユニット・G1」、「中綴じフィニッシャー・Q1」、「ペーパーデッキユニット・C1」を装着したものです。



8285 PRO

本体標準価格(税別)…2,950,000円

「マルチカラーイメージリーダーユニット・G1」、「中綴じフィニッシャー・N1」を装着したものです。

*各本体標準価格には、「マルチカラーイメージリーダーユニット・G1」は含まれておりません。

仕様表

基本仕様/コピー機能				
名称	iR-ADV 8205 PRO		iR-ADV 8295 PRO	iR-ADV 8285 PRO
形式	コンソール			
読み取り解像度	600dpi×600dpi			
書き込み解像度	1200dpi×1200dpi			
階調	256階調			
複写原稿	最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）			
複写サイズ	用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便往復はがき*1、郵便4面はがき*1 不定型サイズ（100mm×182mm～ 330.2mm×487.7mm）		
	画像欠け幅	全周：2.5mm		
	用紙坪量	カセット、デッキ：52g/㎡～220g/㎡、手差し：52g/㎡～256g/㎡		
ウォームアップタイム	1分以下（室温20度）、操作部電源立ち上げ時も同じ			
ファーストコピータイム*2	2.7秒			
連続複写速度	A3	54枚/分	50枚/分	44枚/分
	B4	62枚/分	59枚/分	56枚/分
	A4	105枚/分	95枚/分	85枚/分
	B5	105枚/分	95枚/分	85枚/分
複写倍率	定型	1：1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.70、0.61、0.50、0.25		
	ズーム	25～400%（1%刻み）		
給紙方式/	カセット	680枚×2		
給紙容量	手差し	100枚（連続給紙可能）		
（64g/㎡紙）	デッキ	1,700枚×2+4,000枚（ペーパーデッキユニット・C1*5または、PODデッキライト・A1*5）		
連続複写枚数	9,999枚			
電源	AC100V、20A、50Hz/60Hz共通			
最大消費電力	2.0kW以下			
エネルギー消費効率（複合機）	—		—	491kWh/年 区分名：d
標準消費電力量（TEC）*3	11.0kWh		10.1kWh	9.0kWh
大きさ（立面操作部装着時）	1,170mm（幅）×770mm（奥行）×1,590mm*4（高さ）		645mm（幅）×770mm（奥行）×1,220mm（高さ）	
質量（DADFを含む）	約242kg		238kg	
機械占有寸法	2,235mm（幅）×810mm（奥行）*5		1,843mm（幅）×789mm（奥行）*6	
メモリ容量	RAM 標準：1.5GB、最大：2GB、HD 標準：160GB、最大：1TB			
付加機能	自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー（20件）、割り込みコピー、原稿の種類（文字/写真、写真、文字）、濃度調整、仕上げ（ソート、ホチキスソート、グループ）、両面、表紙/合紙/章紙、製本、OHP中差し、ページ集約（2in1/4in1/8in1）、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、イメージリブレイト（ネガポジ反転/イメージリブレイト/鏡像）、インデックス紙作成、シャープネス、イメージ合成、地紋印字、ジョブブロック（オプション）、ページ印字/部数印字、スタンパ/日付印字、ジョブ結合、ボックス保管、設定の履歴（3つ前まで）、よく使う設定（9個）など			

^{*1} 手差しトレイのみ給紙可能 ^{*2} A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、第一デッキから給紙 ^{*3} 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値 ^{*4} 立体操作部を最大限高く伸ばした状態 ^{*5} 中継フィニッシャー・Q1装着時 ^{*6} 中継フィニッシャー・N1を装着し、手差しトレイを最大限伸ばした状態

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）		
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi
ページ記述言語	LIPS LX	
対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）	
対応OS	Windows®XP/WindowsVista®/Windows 7®/Windows 8®/Windows® Server 2003®/Windows® Server 2008®/Mac OS X（10.5.8以降）	
内蔵フォント	なし	
エミュレーション	標準	BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント
	オプション	PDF/XPSダイレクトプリント*
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）	
画像欠け幅	全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能	

* ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）・H1拡張時

アドバンスドボックスの仕様（標準装備）	
ディスク容量	標準：15GB、最大：629.2GB
最大パス長	256byte
一階層の最大ファイル数	1000個（フォルダーを含む）
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB：32、WebDAV：12
クライアントOS	Windows®2000/Windows XP/Windows Vista®/Windows 7

インターネット/イントラネットFAX送受信機能（標準装備）※		
通信プロトコル	インターネットFAX イントラネットFAX	SMTP ^{*1} （送信）/POP3 ^{*2} （受信） SMTP ^{*1} （送受信）
通信モード	Simpleモード、Fullモード （ITU-T T.37及びV.NET FAX準拠）	
通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4（A3、B4は相手先設定により可能）	
解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi ^{*3} 、 300×300dpi ^{*3} 、400×400dpi ^{*3} 、600×600dpi ^{*3}
	カラー	100×100dpi、200×200dpi ^{*3} 、300×300dpi ^{*3} 、 400×400dpi ^{*3} 、600×600dpi ^{*3}
対応メールサーバー	Windows® Server 2003（SP2）、Microsoft Exchange2007（SP2）、Sendmail8.14.4、 Lotus Domino R7.0	

^{*1} SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
^{*2} APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。 ^{*3} 相手先設定（受信機的能力設定）により可能
※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・G1が必要です。

マルチカラーイメージリーダーユニット・G1の仕様（オプション）	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R 種類 片面原稿：38～220g/㎡、両面原稿：モノクロ 50～220g/㎡、カラー 64～220g/㎡
原稿の収容可能枚数	300枚（80g/㎡）
原稿読取速度	コピー時 片面読取：モノクロ120ページ/分 両面同時読取：モノクロ120ページ/分
速度（A4ヨコ）	スキャン時（300dpi） 片面読取：カラー85ページ/分、モノクロ120ページ/分 両面同時読取：カラー100ページ/分、モノクロ200ページ/分

ビジネススキャン機能の仕様（標準装備）※		
形式	カラススキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
読み取り解像度 （主走査×副走査）	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、 200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、 400×400dpi、600×600dpi	
原稿読み取り速度 （A4ヨコ、300dpi、片面読み取り）	カラー：85枚/分 モノクロ：120枚/分	
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T （IEEE802.3準拠）	
対応プロトコル	SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP （TCP/IP）※1、WebDAV※2	
対応OS/ アプリ ケーション	SMB	Windows®XP/Windows Vista®/Windows 7®/Windows 8®/ Windows® Server 2003®/Windows® Server 2008®、 Samba 2.2.8/3.0/Mac OS X 10.5、RedHat Linux9.0）
	FTP	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS X 10.6、RedHat Linux9.0、Solaris10
	WebDAV	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Apache2（Mac OS X 10. 6、RedHat Linux 9.0、Solaris10
	SMTP	Microsoft Exchange Server2003 SP2、Microsoft Exchange2007 SP2、Sendmail8.14.4、Lotus Domino 7.0
出力 フォーマット	シングルページ マルチページ	TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS TIFF（MMR）/PDF/XPS
画像モード	文字、文字/写真、写真	
付加機能	機器署名PDF生成機能、高圧縮PDF/XPS生成 機能、暗号化PDF生成機能、Web表示用に最適 化されたPDF生成機能、Policy付PDF生成機能、 PDF/A-1b生成機能、ReaderExtensionsPDF生 成機能※3、アウトラインPDF生成機能※3、サーチャ ブルPDF/XPS生成機能（OCR）※3、ユーザー署 名PDF生成機能※3、タイムスタンプPDF生成機能※3	

^{*1} SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
^{*2} 暗号化（SSL）通信に対応しています。 ^{*3} オプション
※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・G1が必要です。

ブルスキャン機能の仕様（標準装備）*	
形式	カラススキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度（主走査×副走査）	75、150、200、300、400、600dpi（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）
インターフェース	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®XP/Windows Vista®/Windows 7®/Windows 8®/Windows® Server 2003®/Windows® Server 2008
ドライバー	TWAIN準拠
ドライバー動作環境	RAM容量 Windows®XP/Windows Vista®/Windows 7®/Windows 8®/Windows® Server 2003®/Windows® Server 2008 HD容量 100MB以上の空き容量 表示解像度 最低640×480ドット以上、推奨800×600ドット以上
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール

※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・G1が必要です。
※64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限ります。

スーパーG3FAX機能の仕様（オプション）	
名称	スーパー G3 FAX ボード・AL1（1回線ポート）
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線、PSTN×1（回線増設キットにより最大 4回線）、ファクシミリ通信網
走査線密度	標準モード：8dot/mm×3.85ライン/mm ファインモード：8dot/mm×7.7ライン/mm スーパーファインモード：8dot/mm×15.4ライン/mm ウルトラファインモード：16dot/mm×15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3：33.6kbps G3：14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3（297mm×420mm）
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
電送時間	約26秒（A4：自社原稿 標準モード ECM（JBIG）送信時）
ファクスドライバー	インターフェース USB2.0High-Speed、100BASE-TX/10BASE-T（IEEE802.3準拠）
	対応プロトコル TCP/IP（LPD/Port9100/SMB/WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）
対応OS	Windows®XP/Windows Vista®/Windows 7®/Windows 8®/Windows® Server 2003®/Windows® Server 2008®/Mac OS X（10.5.8以降）
備考	ワンタッチボタン：200件 ^{*2} 、宛先表：1600件 ^{*2} 、同報送信：最大 256 宛先、通信予約：最大 64 ジョブ、送信機能：回転送信、手動送信、メモリ送信、ダイレクト送信（100 件）、指定、発信元記録、発信人名称（100 件）、ジョブ終了通知 ^{*3} 、FAX 番号確認入力、Fコード、パスワード、受信機能：回転受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1 記録、TEL/FAX 自動切換え、手動受信 ^{*3} 、オンフック、リモート受信、排紙トレイ設定、ダイヤルイン着信（1 回線（2 番号まで）

^{*1} VoIP（Voice over IP）回線において、データは1バイト単位で伝送されますが、パケットロスにより、FAX通信がエラーになることがあります。詳細は担当セールスにお問い合わせください。 ^{*2} ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通です。 ^{*3} オプション

LIPS Vプリンター機能の仕様（オプション）		
名称	LIPS V拡張キット-AV1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi [*] 、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi [*]
ページ記述言語	LIPS V (LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)	
対応OS	Windows®XP/WindowsVista®/Windows7®/Windows®8/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Mac OS X (10.5.8以降)	
内蔵 フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全4書体13セット
	その他	バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、HP-GL2、BMLinks、TIFF/JPEGダイレクトプリント	
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能	

*LIPS LXドライバー利用時

PSプリンター機能の仕様（オプション）		
名称	PS拡張キット・AU1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD、Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)、AppleTalk (PAP)	
対応OS	ドライバー	Windows®XP/Windows Vista®/Windows 7®/Windows 8®/Windows® Server 2003®/Windows® Server 2008®/Mac OS X (10.5.8以降)
	PPD	Mac OS X (10.3.9以降)、MacOS 9 (9.1以降)
内蔵	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
フォント	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周4mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能	

imageRUNNER ADVANCEは、環境・セキュリティ・ネットワークなどの各種基準やガイドラインに適合しています。



製品ご導入にあたって

imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO/8295 PRO/8285 PROの導入を検討のお客様には、お客様の運用内容に応じて実機による検証をお願いしております。
ご指定の用紙やシステムを使用して、お客様がビジネスで必要とする画像品質、仕上がり品質、生産性など、パフォーマンスを事前にご確認ください。

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。
これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。
これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

- サービスブラウザー お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
- アップデーター お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2013年12月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●Microsoft、Windows、Window Vista、Office 2007、PowerPoint 2007、Microsoft Office SharePoint Serverは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Reader、Adobe LiveCycle Rights Management ESIは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
- ②未使用の郵便切手・郵便印がキ。
- ③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・映画・地図・映画・切画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
キヤノン プロダクション向け複合機 ホームページ
canon.jp/pod-printer

キヤノンお客様相談センター
イメージランナー
アドバンス
050-555-90056
※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただける方は03-5428-1263をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

- 安全にお使いいただくために
- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2013年12月現在

00459146