

Canon



imageRUNNER
ADVANCE
C9075 PRO/C9065 PRO



for System Printing

業務システムからの帳票出力において、これから求められる先進性を備えた高速カラー複合機。

拠点における集中出力や各業務ごとの出力ニーズに応える、最大75枚/分という高速出力。上位システムとの連携性・拡張性にも優れた高速カラー複合機として、プレプリントレスの実現やホスト帳票の分散出力、帳票システムとの連携など、業務系出力をさまざまな面から最適化するimageRUNNER ADVANCE C9000 PROシリーズ。単に帳票印刷という業務のプロセスを改善するにとどまらず、企業システムそのものの抜本的運用改善にもつながります。

for System Printing

連携性・拡張性に優れた高速カラー機が、
業務系出力環境の最適化を促進します。

先進の帳票出力ソリューションにより、さまざまなコストメリットが生まれます。

メリット 1 プレプリント用紙をなくして管理コストダウン


これまで、業務ごとに何種類ものプレプリント用紙のストックが必要だった業務帳票の出力。imageRUNNER ADVANCEを導入して一括カラープリントを行うことで、印刷業者への依頼や保管、印刷時の用紙補充など多くの手間とコストの削減が可能になり、帳票レイアウトの変更などにも柔軟に対応できます。



メリット 2 基幹システムにおける業務帳票出力の

■ ホスト帳票の分散プリント

ホスト帳票の出力をホストプリンターからオープン系プリンターへ切り替えることで、運用コストの削減が可能に。例えば、「BSP-RM」やキャノン「Report Studio」を使ったソリューションでは、ホストのプログラムを修正することなく、そのままimageRUNNER ADVANCEから出力できます。また、キャノン「Report Viewer II」などの電子帳票システムを導入すれば、さらに出力の最適化が図れます。



従来の業務プリンタの常識を超え、優れたシステム連携性を備えています。

大型液晶TFTから直接Webサイトにアクセス可能「ウェブブラウザ」連携

パソコンを使うことなく、本体の大型液晶TFTから直接Webアプリケーションサーバーにアクセス。PC感覚で、容易にWebアプリケーションのデータを出力できます。



※「ウェブブラウザ拡張キット・H1」が必要です。


■ 帳票システムとダイレクトにつながる「MEAP Connector」

MEAP ConnectorをインターフェースとしてJAVAのアプリケーションを直接動作させることが可能なので、セキュリティをはじめ、出力業務の運用管理もシステムと一体となって構築できます。

■ 編集可能なXMLデータを自動生成する「カラスキャナー」

Office Open XMLに対応。申請書など紙のフォームをスキャンする際、再利用可能な帳票フォームとしてデータ化できます。「Scan to PowerPoint」を使えば、コンテンツを電子データにできるので、ドキュメント管理データとしての活用度が大幅に向上します。

※「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。





運用を最適化

■ ERPからの帳票プリント


ERPなどオープン系の基幹システムデータを出力するデバイスを高速プリンターに集約することで、運用コストの削減が図れます。imageRUNNER ADVANCEは業務系システムで広く採用されているPDLのLIPSとPSの両方をサポートしており、キヤノン独自の機器制御コマンドCPCAも開示されているため、キヤノン製帳票システムのみならず、それに対応している帳票システムなどからも給排紙の制御を含めた出力が可能です。

*BSP-RMIは
株式会社ビーエスピーの
登録商標です。

[拠点の高速プリンター]

C9075 PRO
C9075 PRO
C9075 PRO

分散出力



その他、帳票出力に適した多彩なスペックを取り揃えています。

非定型用紙も カセットから給紙可能

業務帳票に多い非定型サイズの内紙も、カセットから給紙可能。手差し給紙と異なり、一度にセットできる枚数が多いため、用紙補給の手間など業務効率が大きく改善します。

稼働中のトナー交換 &用紙補給

プリント中でもトナー交換が可能な大容量セットオートナーボトルを採用。また、用紙切れの際にもマシンを止めずにカセットを引き出して給紙できる他、同銘柄の内紙が入ったカセットがあれば自動的にチェンジする「オートカセットチェンジ機構」も搭載。ダウンタイムレスに貢献し、大量出力もスムーズにこなします。



※「多段デッキ・A1」はオプションです。

業務で多く使われる薄紙にも対応

高い搬送性能により、52g/m²～の薄紙に対応。ノーカーボン紙など自由に用紙が選べるので、さまざまな業務の帳票出力に最適です。

エアアシスト給紙& 重送検知機構 (オプション)

本体給紙デッキおよびオプションの多段デッキ内に、用紙の分離信頼性を高めて高速かつ安定した搬送を実現する「エアアシスト給紙機構」を採用。また、わずかな紙の隙間を超音波センサーが感知する「重送検知機構」もオプション搭載。ジャム処理を低減し、業務を効率化します。

Equipment

情報をつなぐ。ビジネスをつなぐ。

マルチカラーイメージリーダー ユニット・A1 (標準装備)

最大300枚(80g/m²)の原稿を積載可能。
両面原稿の表裏を同時に読み込み可能
です。

標準価格(税別) 450,000円

立面操作部・A1 (標準装備)

LIPS V拡張キット・AD1 PS拡張キット・AD1

高速データ処理を実現する「LIPS LX」
やLIPSソフト資産を継承できる「LIPS IV」、
Adobe純正の「PostScript3」に対応。オ
フィス環境に柔軟にマッチし、優れたプ
リントパフォーマンスを発揮します。

LIPS V拡張キット・AD1
標準価格(税別) 70,000円
PS拡張キット・AD1
標準価格(税別) 150,000円

ステイブルフィニッシャー・A1

最大4,250枚(81.4g/m²)枚の大量積載。
100枚ステイブル機能をはじめ、ソート機
能やグループ機能、シフト機能、ステイ
ブルソート機能を搭載しています。

標準価格(税別) 520,000円

パンチャーユニット・BE1

ステイブルフィニッシャーの内部に装着して、
2穴パンチ機能をプラス。A3・B4・A4・B5
の用紙に対応しています。

標準価格(税別) 70,000円

多段デッキ・A1

最大6,600枚(64g/m²)給紙可能な3段
のカセットには「エアアシスト給紙機構」を
採用し、コート紙・厚紙・薄紙にマルチ対応。
用紙の重送を防ぎ、高速かつ安定し

て用紙を搬送することができます。なお、搬
送部には「重送検知機構(オプション)」
も搭載できます。

標準価格(税別) 980,000円

※写真はC9065 PROに、「多段デッキ・A1」、「ステイブルフィニッシャー・A1」、「パンチャーユニット・BE1」を装着したものです。

C9075 PRO

本体標準価格(税別) …… 4,950,000円

※マルチカラーイメージリーダーユニット・A1を含む価格です。

■ 連続複写速度	カラー …… 70 ppm	モノクロ …… 75 ppm
■ 原稿読取速度	片面読取 …… カラー/モノクロ共:120 ページ/分	両面同時読取 …… カラー:140 ページ/分 モノクロ:200 ページ/分
■ 電源	200V/15A(50/60Hz)	

C9065 PRO

本体標準価格(税別) …… 3,800,000円

※マルチカラーイメージリーダーユニット・A1を含む価格です。

■ 連続複写速度	カラー …… 60 ppm	モノクロ …… 65 ppm
■ 原稿読取速度	片面読取 …… カラー/モノクロ共:120 ページ/分	両面同時読取 …… カラー:140 ページ/分 モノクロ:200 ページ/分
■ 電源	100V/11A+9A(50/60Hz)	

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2009年7月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScriptロゴは、米国Adobe Systems社の商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、Satera、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
- ②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
- ③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・絵画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。
- お取扱は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン プロダクション複合機 ホームページ

canon.jp/pro-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

050-555-90056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間〈平日〉9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1287をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE



安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2009年7月現在

0709SZ100

00381131