

Canon

**imageRUNNER
ADVANCE DX
8705B / 8795B / 8786B**

プリンターモデル



For SYSTEM PRINTING



基幹システムからの帳票出力を、拠点や事業所でも。 スペースを問わず、システムとの連携を可能にした 基幹業務向け高速プリンター。

基幹システムのオープン化が進み、出力はデータセンター部門だけでなく
拠点や事業所などでも行うダウンサイジング指向が一般化しつつあります。
キヤノンはこのニーズに対応するため、毎分105枚*1の高速出力を実現しながら、
100V環境でも利用可能な省エネ仕様・コンパクト化を実現。
重送検知や仮想プリンター機能など、帳票出力業務をサポートする機構も搭載しました。
imageRUNNER ADVANCE DX のモノクロ最上位機種でもあるこのiR-ADV8700Bシリーズは、
オフィスユースでの操作性も併せ持ちながら、高速帳票出力をフレキシブルに先進的に推し進めます。

*1 8705Bの場合。8795Bは毎分95枚、8786Bは毎分86枚。



8786B

▶ 連続プリント速度 86ppm

※写真は「ステイブルフィニッシャー・AC1」を
装着したものです。



8795B

▶ 連続プリント速度 95ppm

※写真は「ペーパーデッキユニット・E1」
「ステイブルフィニッシャー・W1」を装着したものです。



8705B

▶ 連続プリント速度 105ppm

※写真は「PODデッキライト・C1」
「ステイブルフィニッシャー・W1」を装着したものです。

業務用のプレプリント用紙でも、特殊紙でも、幅広い用紙対応で帳票印刷をサポートします。

印字余白全周2.5mmまで。用紙を最大限に活用可能

プレプリント用紙も含めたさまざまな用紙の利用を想定し、印字余白を全周2.5mmまで狭めました。余白部分を気にすることなく、帳票フォームに応じた印字位置へ印刷を行うことができます。

- ▶ 余白幅を気にせず多様なプレプリント用紙を使用できます。



不定形用紙のカセット給紙にも対応

任意の紙サイズを登録することで、不定形サイズの下紙もカセットから給紙が可能。一度登録すれば次からは登録名を選択するだけで利用できます。



また、カセットは手差し給紙に比べ一度にセットできる給紙容量が多いため、用紙補給の手間も軽減されます。

※ カセット給紙の不定形サイズ設定範囲は、139.7×182mm～330.2×487.7mmです。



■不定形サイズの用紙設定画面

- ▶ 不定形サイズの帳票をそのまま利用できます。
- ▶ 手差しに比べ用紙補給の手間も軽減されます。



大容量のトナーボトルは稼働中の交換も可能

トナー交換の手間を減らし連続出力を行えるよう、A4約70,000枚(A4/6%原稿)まで印字できる大容量トナーボトルを搭載しています。さらに、トナーバッファにより印刷中にトナー交換を行うことも可能。生産性の向上に貢献します。


- ▶ トナー交換のサイクルを長くします。
- ▶ トナー交換のたびに印刷を中断する必要がなくなります。





幅広い用紙に対応、エアアシストで給紙精度も向上

カセットで52～220 g/m²、手差しで52～256 g/m²の用紙坪量をカバー。薄紙から厚紙まで幅広く対応します。また、オプションのPODデッキには、サイドから用紙間へスイングエアを吹きこむことで用紙の分離性を高め重送を抑制するエアアシスト給紙機構を採用。安定した搬送で、紙詰まりを軽減します。




■エアアシスト給紙機構
一度に複数枚給紙される「重送」を抑制するため、用紙と用紙の間に温風・冷風のエアを吹き込み、用紙を分離させて搬送します。

- ▶ 薄紙、厚紙など、幅広い用紙に印刷できます。
- ▶ 用紙の重送が少なく稼働が安定します。

最大8,860枚の大量給紙、稼働中の給紙も可能

給紙容量は最大8,860枚(64g/m²紙使用時)まで対応。大量出力時の用紙補給の手間を軽減します。さらに給紙中のカセットの用紙がなくなっても同サイズ・種類の用紙が入った別のカセットに自動的に切り替えるオートカセットチェンジ機能も搭載。用紙補給に伴うダウンタイムレスに貢献します。




■大量給紙

- ▶ 大量出力の際も、用紙補給の手間を軽減します。

重送検知機構により白紙混入を防止

本体紙搬送路に重送検知機構*を搭載。本体カセット、オプションデッキ、手差しの全給紙箇所に対応し、万一の重送発生時には搬送を停止します。出力物への重送紙混入を防止し、出力後の確認作業を軽減します。

*「重送検知キット・B1」が必要です。



- ▶ 白紙混入を未然に防ぎ、検品業務の効率化をサポートします。

ジョガー*を搭載し、排紙整列性を向上

排紙の際に用紙を揃えるためのジョガー機構を搭載しました。

整列性が向上し、箱詰めや後工程への移行などの作業へスムーズに移行できます。

* ステイブルフィニッシャー・W1/中綴じフィニッシャー・W1/ステイブルフィニッシャー・AC1/中綴じフィニッシャー・AC1の場合



ステイブルフィニッシャー・AC1
※ジョガーキット・A1が必要です。



ステイブルフィニッシャー・W1

- ▶ 大量出力時の後処理への移行がスムーズになります。


電源やスペースなどにも配慮。
限られたスペースにもフィットする高速プリンターです。

高速印刷と省スペースを両立


拠点での高速／大量出力を快適にするために、さらなる省スペース化を実施しました。エアフローを最適化し、電装部品の配置を見直すことで、毎分105枚*という高速機でありながら本体の小型化を実現しています。また、操作パネルは10.1インチWSVGAタッチパネルを採用。フリックやピンチイン・アウト・長押し（コンテキストメニュー表示）にも対応し、より軽快な操作感を実現しました。

* 8705Bの場合。8795Bは毎分95枚、8786Bは毎分86枚。

平面タイプ



立面タイプ *1



*1 立面操作部はオプションです。

*2 立体操作部を最大限高く伸ばした状態の寸法です。

▶ 拠点でも大量出力のためのスペースを確保できます。

IH定着で素早い立ち上がり、100V電源に対応


出力作業の開始から素早く稼働させるため、ウォームアップタイムを大幅に短縮しました。定着ローラーを瞬時に加熱するIH定着を全周に採用。ウォームアップ1分以下を実現しています。このIH定着では一定以上の温度上昇を抑制するキュリー材も採用し、定着部の温度上昇を最小化。省エネにも貢献し、高速機でありながら100V電源の対応が可能となりました。

●全周IH定着 8700B シリーズ

ウォームアップ1分以下

キュリー材（整磁合金）
一定以上温度が上がり過ぎないため高速定着における非通紙部の昇温を低減します。

全周IH加熱
従来の局所加熱から全周加熱に切り替えたことで、スタンバイ時の空回転がなくなり、省エネ、静音化を実現しています。



▶ 少部数印刷も手軽にスピーディーに行えます。

▶ 200V対応のための新たな工事をする必要がありません。



ランプや音でプリンターの状況を速やかに表示

プリンターの状態を離れた場所から把握できるよう、状態表示キットII「MPL-3a」をオプションで用意しています。高い位置に設置されたランプの点灯とアラート音で、出力完了、用紙切れなどマシンの状態を離れた場所からでも把握できます。

※ オプション対応。

表示可能
ステータス

○印刷中 ○印刷完了 ○スリープ中 ○ワーニング ○トナー残量少
○用紙残量少 ○エラー ○排紙トレイフル ○カバーオープン
○トナー残量なし ○用紙なし



▶ 出力の完了を離れた場所からでも確認できます。

▶ ランプの色や音で、進行状況や異常も把握できます。

ファンをマシンの底に設置し静音化

オフィススペースと兼用のフロアでの帳票出力も快適に行えるよう、排気ファンを本体の底板に配置。排気音を低減しています。さらに、ギアの噛み合い音の低減、定着器スタンバイ時の回転を減らすなど、随所に静音設計を実施。上位機種に比べ、体感音として半分に感じられる約10dBの静音化を実現しています。

●稼働音比較

imagePRESS 1135III


83

8700B シリーズ

75

0 20 40 60 80 100 (dB)

音は一般に10dB低下すると、
人間の体感音として約半分に
感じられると言われています。



▶ 出力スペースとオフィススペースの共存を図れます。

環境にやさしい「針なしとじ」※


金属針を使わずに綴じる「針なしとじ」に対応しました。

用紙圧着方式で最大5枚(52～64g/m²)の用紙を綴じることができます。

針にくらべてかさばることがなく、消耗品コストの軽減も実現します。

※ ステイプルフィニッシャー・AC1/中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応。

※ iR-ADV 8786Bのみ対応。



▶ 用途に応じて綴じ方法の使い分けができます。

PCレスで業務アプリケーションへ直接アクセス。 セキュリティもしっかり確保します。

操作パネルから業務システムに直接アクセス

操作パネルからは、Webブラウザを使って直接Webアプリケーションにアクセスできます。10.1インチの大型パネルからタッチ操作で帳票のプレビュー、印刷まで行えば、クライアントPCを介することなくスムーズな出力フローが実現します。



※Webアプリケーションで作成されたhtml画面をWebブラウザで表示している様子。


- ▶ クライアントPCのない環境でも業務システムに接続できます。

仮想プリンター機能を標準搭載

仮想プリンター機能では、1台のプリンターに対して複数の仮想プリンターに印刷設定（給紙段、両面など）をプリセットすることができます。業務システムからLPR/FTPコマンドでの出力時、仮想プリンターを指定するとプリセットされた印刷指定がジョブに反映されます。

※ 対応PDL:PDF/PS

●仮想プリンター機能



- ▶ 業務システム側でスプールデータを変更することなく、印刷設定ができます。

ハードディスク内のデータを暗号化

ボックス内に保管した文書をはじめ、本体のハードディスクに格納されたデータを暗号化。万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。「HDDデータ暗号化」は、米国連邦政府が策定した情報処理標準規格FIPS140-2 Level2に準拠したセキュリティーチップCanon MFP Security Chip 2.10を搭載しています。さらに、ハードディスク内のデータを完全消去する機能を標準搭載。セキュリティをより強化できます。

※ Canon MFP Security Chip 2.10は、日本の暗号モジュール試験及び認証制度(JCMVP)に基づき暗号モジュールの認証を取得しています。

- ▶ 万が一盗難があった場合も、本体データの解析を抑止します。

多彩な出力環境に適応するマルチPDL

業務システムで広く採用されているページ記述言語 (PDL) のLIPS IVとAdobe® 純正PostScript® 3™の両方をサポート。Windowsプリンタードライバーによる印刷を採用している帳票システムはもちろん、独自ドライバを採用している帳票印刷にも対応。さらにホストコンピューターからの出力にも対応できるようエミュレーションも幅広くカバーしています。

※ 「(e)LIPS V拡張キット・BF1」、「(e)PS拡張キット・BF1」が必要です。

エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、HP-GL2、BMLinkS




※ Interstageは、富士通社の登録商標です。SVF、RDEは、ウイングアーク1st社の登録商標です。

▶ さまざまな帳票システムから印刷できます。

給紙カセットのグルーピング機能に対応


業務システムで指定したカセットの紙が無くなっても、プリンターでグループ化された別のカセットへ自動で給紙を切り換えます。複数種類の用紙を扱う業務でプリンターの給紙能力を最大限に発揮できます。

▶ 大量出力の際、用紙補給の手間を軽減します。



出力物の区切り位置に「仕切り紙」を挿入

出力後の仕分け作業などのオペレーション効率を考慮し、出力物の区切り位置がわかりやすいよう「仕切り紙」を挿入できます。プリンター本体、プリンタードライバーそれぞれに実装しています。




▶ 出力後の仕分け作業がスムーズに行えます。

●本体で設定

プリントジョブの先頭に、指定した給紙段の用紙を挿入できます。

●プリンタードライバーで設定

部単位で先頭/最終にそれぞれ指定した給紙段の用紙を挿入します。また、表紙/裏表紙それぞれが指定した給紙段から印刷可能です。



システム連携

SAP ERPやSVF/RDEなど幅広いシステムとの連携を実現します。

SVF/RDE	SAP ERP
ウイングアーク1stの「SVF/RDE」で生成した帳票は、「SVF/RDE」の独自ドライバーでPSおよびLIPS IVの印刷がサポートされています。また、キヤノンのデバイス制御コマンド(CPCA)でのプリンター制御を実現しています。 	キヤノンは SAPシステムでデバイスタイプを標準サポートします。SAPシステムのユーザーは、ステイプルやパンチ穴、バーコード印刷などキヤノンのプリンターや複合機が提供する機能を最大限に利用できます。
UT/400	EUR
「UT/400」はIBMi(AS/400)上で稼働する帳票ツールです。スプールデータにフォームをオーバーレイしPDFを生成します。また、キヤノンのデバイス制御コマンド(CPCA)をサポートしている為、IBMiから直接プリンターの給排紙制御を実現しています。  ※UT/400ダイレクト印刷オプション for Canonが必要です。	日立製作所の「EUR」はオープン環境でのミッションクリティカルな高速・大量印刷に多数の実績がある帳票ツールです。EURで作成した帳票は、Windows®のプリンタードライバーでの印刷がサポートされています。 

EQUIPMENT

多彩な出力体裁と連続稼働をサポート。
安定したパフォーマンスでビジネスの効率化を促進します。

■ステイプルフィニッシャー・AC1 / 中綴じフィニッシャー・AC2
最大3,500枚の大量積載、針無し綴じ機能、65枚のステイプル機能と20枚(80ページ)中綴じ製本機能*1、ソート機能、積載整合性を向上*2。
*1 中綴じフィニッシャー・AC2のみ
*2 ジョーガーキット・A1が必要です
*8786Bのみ装着可能

■2/4穴パンチャーユニット・A1
ステイプルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC2の内部に装着。2穴4穴パンチ機能を追加できます。

■ステイプルフィニッシャー・X1 / 中綴じフィニッシャー・X1
最大4,250枚の大量積載、100枚のステイプル機能と20枚(80ページ)中綴じ製本機能、ソート機能などを搭載。
*中綴じフィニッシャー・X1のみ

■パンチャーユニット・BE1
ステイプルフィニッシャーX1、中綴じフィニッシャー・X1の内部に装着。2穴パンチ機能を追加できます。

■ステイプルフィニッシャー・W1 / 中綴じフィニッシャー・W1
最大5,000枚の大量積載、100枚(64g/m²)のステイプル機能と25枚(64g/m²)中綴じ製本機能、ソート機能積載、積載整合性を向上。針足カット機構も搭載しています。
*中綴じフィニッシャー・W1のみ

■パンチャーユニット・BT1
ステイプルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1の内部に装着。2穴4穴パンチ機能を追加できます。



8705B / 8795B / 8786B

■ペーパーデッキ
最大3,400枚(64g/m²)をセットできます。

■カセット
不定形サイズまで対応し、最大1,360枚(64g/m²)をセットできます。

■ペーパーデッキユニット・E1
A4最大4,000枚(64g/m²)のセットが可能です。

■PODデッキライト・C1
13×19インチまで不定形サイズにも対応し、最大4,000枚(64g/m²)をセットできます。エアアシスト機構を採用し、安定した給紙を実現。大判の大量出力ニーズにも応えます。

imageRUNNER ADVANCE DX は、環境・セキュリティ・ネットワークなどの各種基準やガイドラインに適合しています。



QRコードを用いて、出力物を、誰がいつ、どの機器で復写したのかの追跡や、複写防止などを複数メーカー機器で行える「BMLink」の情報マーケティング標準仕様を新採用。

SPECIFICATION

仕様表

■仕様表

基本仕様				
名称	iR-ADV 8705B		iR-ADV 8795B	iR-ADV 8786B
形式	コンソール			
解像度	1,200×1,200dpi			
階調	256階調			
用紙サイズ ^{*1}	330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5 ^{*2} 、A5R、A6R ^{*2} 、ユーザ・設定サイズ(100×148mm～330.2×487.7mm) ^{*3} 、フリーサイズ(100×182～330.2×487.7mm) ^{*2} 、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき) ^{*2}			
画像欠け幅	全周:2.5mm			
用紙坪量	カセット、デッキ:52～220g/m ² 、手差し:52～256g/m ²			
ウォームアップタイム ^{*4}	主電源立ち上げ時	60秒以下(室温20度)		
	スリープモードからの立ち上げ時	60秒以下(室温20度)		
ファーストプリントタイム	6.78秒 ^{*5}			
連続プリント速度(片面)	A3	54枚/分	50枚/分	44枚/分
	B4	62枚/分	59枚/分	56枚/分
	A4	105枚/分	95枚/分	86枚/分
	B5	105枚/分	95枚/分	86枚/分
連続プリント速度(両面)	A3	54ページ/分	50ページ/分	44ページ/分
	B4	62ページ/分	59ページ/分	56ページ/分
	A4	105ページ/分	95ページ/分	86ページ/分
	B5	105ページ/分	95ページ/分	86ページ/分
給紙方式/給紙容量(64g/m ²)	カセット	680枚×2カセット		
	手差し	100枚		
	デッキ	1,700枚×2+4,000枚(ペーパーデッキユニット・E1または、PODデッキユニット・C1)		
電源	AC100V、20A、50/60Hz			
最大消費電力	2.0kW			
大きさ	670mm(幅)×770mm(奥行)×1,052mm(高さ)			
質量	約201kg			
機械占有寸法 ^{*6}	1,603mm(幅)×770mm(奥行)			
メモリー容量	RAM:標準3GB、HDD:標準:320GB(使用領域250GB)、最大:1TB			

*1 デッキはA4、B5のみ対応
 *2 手差しトレイのみ給紙可能
 *3 給紙力セットは139.7×182mm～330.2×487.7mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
 *4 使用環境、使用条件によって変わることがあります。
 *5 ISO17629測定方法による参考値
 *6 中綴じフィニッシャー・AC2装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)	
形式	内蔵型
プリントサイズ	基本仕様に準ずる
連続プリント速度	基本仕様に準ずる
解像度	データ処理 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS LX
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPPP/PPS/FTP/WSD)
対応OS	Windows 8.1/Windows 10/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2016、Windows Server2019、Mac OS X(10.10以降)
内蔵フォント	なし
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)	
名称	(e)LIPS V拡張キット・BF1
形式	内蔵型
プリントサイズ	基本仕様に準ずる
連続プリント速度	基本仕様に準ずる
解像度	データ処理 600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPPP/PPS/FTP/WSD)
対応OS	Windows 8.1/Windows 10/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2016、Windows Server2019
内蔵フォント	和文 平成明朝体 TM W3、平成角ゴシック体 TM W5、丸ゴシック体
	欧文 Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他 ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm

PSプリンター機能の仕様(オプション)	
名称	(e)PS拡張キット・BF1
形式	内蔵型
プリントサイズ	基本仕様に準ずる
連続プリント速度	基本仕様に準ずる
解像度	データ処理 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	Adobe PostScript ³ TM
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPPP/PPS/FTP/WSD)
対応OS	Windows 8.1/Windows 10/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2016、Windows Server2019、Mac OS X(10.10以降)
内蔵フォント	PPD Windows 8.1/Windows 10/Mac OS X(10.10以降)
	和文 平成明朝体 TM W3、平成角ゴシック体 TM W5
	欧文 136書体
エミュレーション	なし
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
画像欠け幅	用紙の端から上下左右の余白4mm

PCLプリンター機能の仕様(オプション)	
名称	(e)PCLエミュレーション拡張キット・AS1
形式	内蔵型
プリントサイズ	基本仕様に準ずる
連続プリント速度	基本仕様に準ずる
解像度	データ処理 1,200×1,200dpi、600×600dpi
ページ記述言語	PCL6/PCL5
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPPP/PPS/FTP/WSD)
対応OS	※Windows英語版のみ対応 Windows 8.1/Windows 10/ Windows Server2012/Windows Server2012 R2/ Windows Server2016、Windows Server2019
内蔵フォント	なし 93書体
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)

コピートレイ・R2の仕様(オプション)	
用紙サイズ	使用可能用紙:プリント仕様に準ずる
トレイ容量	片面:250枚(80g/m ²) 両面:100枚(80g/m ²)
大きさ*/質量	420mm(幅)×382mm(奥行)×175mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約1.1kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	1,362mm(幅)×770mm(奥行)

*1 補助トレイを伸ばしたサイズ
 *2 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

ステイブルフィニッシャー・AC1/中綴じフィニッシャー・AC2の仕様(オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ 基本仕様に準ずる 用紙坪量 52～256g/m ²
用紙種類	薄紙(52～63g/m ²)、普通紙(64～105g/m ²)、厚紙(106～256g/m ²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、インデックス紙、ポンド紙、レターヘッド、コート紙、はがき
トレイ容量	トレイA ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚 A3、B4、A4R、B5R:125枚 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm:125枚 ^{*1}
	トレイB ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚 A3、B4、A4R、B5R:125枚 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm:125枚 ^{*1}
	トレイC ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5、A5R:3,000枚 ^{*2} A3、B4、A4R、B5R:330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm:1,500枚 A6R:250枚 ステイブル:A4、B5:200枚もしくは3,000枚 A3、B4、A4R:100部、もしくは1,500枚 針なしとし時 A4:200部 A3:100部
	中綴じ部 ^{*3} 最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる) 2枚～5枚/25部、6枚～10枚/15部、11～20枚/10部
ステイブル	ステイブル可能枚数 ^{*4} コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4、B5:65枚(90g/m ²)、A3、B4、A4R:40枚(90g/m ²) マニュアルステイブル時 65枚(90g/m ²)
	ステイブル位置 コーナーステイブル/ダブルステイブル
針なしとし ^{*6}	中綴じ可能枚数 ^{*5} 20枚(52～81.4g/m ²)(表紙として最大256g/m ² までの用紙を1枚含む)
	最大綴じ枚数 5枚(52～64g/m ²)、4枚(65～81.4g/m ²)、3枚(81.5～105g/m ²)
	綴じ可能サイズ A3、A4
	用紙種類 薄紙(52～63g/m ²)、普通紙(64～105g/m ²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙
綴じ位置	用紙坪量 52～105g/m ²
	左右、左下、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ	トレイA、B:A3、B4、A4、B5 トレイC:A3、B4、A4、A4R、B5
ホチキス可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力	本体より供給
大きさ*/質量	656mm(幅)×623mm(奥行)×1,195mm(高さ)/約36kg(ステイブルフィニッシャー・AC1)、約60kg(中綴じフィニッシャー・AC1)
本体接続時の占有寸法 ^{*8}	1,603mm(幅)×770mm(奥行)

*1 63g/m²以下は30枚
 *2 薄紙(52～59g/m²)の場合は1,500枚または高さ216mmのいずれか早い方
 *3 中綴じフィニッシャー・AC2のみ対応
 *4 標準ステイブルカートリッジ装着時、用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。
 *5 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。
 *6 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。
 *7 補助トレイを伸ばしたサイズ
 *8 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

2/4穴パンチャー・A1の仕様(オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ 2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5 4穴:A3、A4 用紙坪量 52～256g/m ² 用紙種類 薄紙(52～63g/m ²)、普通紙(64～105g/m ²)、厚紙(106～256g/m ²)、色紙、再生紙、インデックス紙、ポンド紙、レターヘッド
パンチ穴数/穴径	2穴/4穴6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
パンチ屑受け容量 ^{*1}	2穴:約10,000枚(68g/m ²) 4穴:約5,000枚(80g/m ²)
電源/最大消費電力	本体より供給
大きさ・質量	フィニッシャーに内蔵/約2.3kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに内蔵

*1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

ジョーガーキット・A1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	ノンソート:A3、B4、A4R、A4、B5R、B5 シフトソート:A3、B4、A4R、A4、B5
用紙坪量	ノンソート:52g/m ² ～300g/m ² シフトソート:52g/m ² ～256g/m ²
シフト量	A3、B4、A4、B5:20mm A4R:17mm
電源/最大消費電力	フィニッシャーより供給
大きさ/質量	フィニッシャーに取り付け/約3kg

アドバンスボックスの仕様(標準装備)	
ディスク容量	標準:16GB、最大:480GB
最大パス長	256文字(半角/全角共)
一階層の最大ファイル数	1,000個(フォルダーを含む)
最大ファイル数	10万個(フォルダーを含む)
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数*	SMB:64、WebDAV:3
クライアントOS	Windows 8.1/Windows*10

*1 アドバンスドボックスに同時に接続できるクライアント数

ペーパーデッキユニット・E1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	A4、B5
用紙坪量	52～256g/m ²
給紙容量/給紙段数	4,000枚(64g/m ²)×1段
電源/最大消費電力	本体より供給
大きさ/質量	363mm(幅)×630mm(奥行)×572mm(高さ)/約34kg
本体接続時の占有寸法*1	1,651mm(幅)×770mm(奥行)

*1 中綴じフィニッシャー・AC2装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

PODデッキライト・C1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7×182～330.2×487.7mm)
用紙坪量	52～256g/m ²
給紙容量/給紙段数	4,000枚(64g/m ²)×1段
電源/最大消費電力	AC100V 2.4A 50/60Hz共通/480W以下
大きさ/質量	656mm(幅)×686mm(奥行)×570mm(高さ)/約68kg
本体接続時の占有寸法*1	1,944mm(幅)×770mm(奥行)

*1 中綴じフィニッシャー・AC2装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

インサーター・N1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ	330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、ユーザー設定サイズ(182×182mm～330.2×487.7mm)
	用紙坪量	52～256g/m ²
	用紙種類	薄紙(52～63g/m ²)、普通紙(64～105g/m ²)、厚紙(106～256g/m ²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙、第2原図、インデックス紙、ボンド紙、レターヘッド、コート紙(106～256g/m ²)
収容可能枚数	インサーター	上段/下段 200枚(80g/m ²)×2
電源/最大消費電力		AC100-240V 1.0A 50/60Hz共通/約120W
大きさ、質量		746mm(幅)×793mm(奥行)×1,407mm(高さ)/約61kg
本体接続時の占有寸法*1		2,076mm(幅)×817mm(奥行)

*1 中綴じフィニッシャー・W1装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

ステイブルフィニッシャー・X1/中綴じフィニッシャー・X1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ	基本仕様に準ずる
	用紙坪量	本体通紙可能な用紙すべて
	用紙種類	本体通紙可能な用紙すべて
トレイ容量	トレイA	ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5R:1,500枚相当 ^{*1} 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R、A5:750枚相当 A6R:250枚 ステイブル A4、B5:1,500枚相当/100部 A3、B4、A4R:750枚相当/50部
	トレイB	ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5R:250枚相当 A3、B4、A4R、A5、A6R、B5R:125枚相当
	トレイC	ノンソート、ソート、グループ(カスケード積載時): A4、B5:2,500枚相当 ノンソート、ソート、グループ(ランダム積載時): A4、B5 A5R:1,500枚相当 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R、A5:750枚相当 A6R:250枚 ステイブル A4、B5:1,500枚相当/100部 A3、B4、A4R:750枚相当/50部
	中綴じ部 ^{*2}	最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる)
	ステイブル	ステイブル可能枚数 A4、B5:100枚(80g/m ²) A3、B4、A4R:50枚(80g/m ²) ステイブル位置 コーナーステイブル、ダブルステイブル 中綴じ可能枚数 ^{*3} 20枚(81g/m ²)(表紙として最大256g/m ² までの用紙を1枚含む)

*1 薄紙または坪量59g/m²以下のユーザー設定用紙を選択した場合は750枚相当(高さ97mm)

*2 中綴じフィニッシャー・X1のみ対応

*3 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。

*4 補助トレイを伸ばしたサイズ

*5 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

大きさ*4/質量	896mm(幅)×765mm(奥行)×1,040mm(高さ)(中綴じフィニッシャー・X1)/約64kg(ステابلフィニッシャー・X1)、約110kg(中綴じフィニッシャー・X1)
本体接続時の占有寸法*5	1,729mm(幅)×790mm(奥行)(ステابلフィニッシャー・X1装着時)、1,843mm(幅)×790mm(奥行)(中綴じフィニッシャー・X1装着時)
*1 薄紙または坪量59g/m ² 以下のユーザー設定用紙を選択した場合は750枚相当(高さ97mm)	
*2 中綴じフィニッシャー・X1の対応	
*3 用紙の種類や厚さによってサドル機能枚数が少なくなることがあります。	
*4 補助トレイを伸ばしたサイズ	
*5 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ	

パンチャーユニット・BE1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ	2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5
	用紙坪量	52～256g/m ²
	用紙種類	薄紙(52～63g/m ²)、普通紙(64～105g/m ²)、色紙、再生紙、厚紙(106～256g/m ²)、コート紙(106～256g/m ²)、ボンド紙、レターヘッド、インデックス紙
パンチ穴数/穴径		2穴:6.5mm
パンチ穴間隔		80mm
パンチ肩受け容量*2		2穴:約10,000枚(80g/m ²)
電源/最大消費電力		フィニッシャーより供給
大きさ、質量		フィニッシャーに内蔵/約3.7kg
本体接続時の占有寸法		フィニッシャーに内蔵

*1 コート紙はインサーターからの給紙のみ対応しています。

*2 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

インナートリマー・A1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ	中綴じ対応サイズすべて
	用紙坪量	60～256g/m ²
	用紙種類	中綴じ対応紙種すべて
断裁幅		2～20mm
くず受け容量		約1,500枚(80g/m ² 、切り幅20mmカット時)
電源		フィニッシャーより供給
大きさ、質量		フィニッシャーに内蔵/約32kg
本体接続時の占有寸法		フィニッシャーに内蔵

ステイブルフィニッシャー・W1/中綴じフィニッシャー・W1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ	基本仕様に準じる
	用紙坪量	52～256g/m ²
トレイA	用紙種類	薄紙(52～63g/m ²)、普通紙(64～105g/m ²)、厚紙(106～256g/m ²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、インデックス紙、ボンド紙、レターヘッド、コート紙、はがき
	トレイA	ノンソート、ソート、グループ 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R:1,000枚
トレイ容量	トレイB	ノンソート、ソート、グループ:大量積載モードが「OFF」の場合 A4、B5:2,000枚 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R:1,000枚 大量積載モードが「ON」の場合(用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。) A4、B5:4,000枚 A4R、B5R:2,000枚 A3、B4:1,500枚 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm:1,000枚 ステイブル A4、B5:3,000枚/200部 A4R、B5R:2,000枚/200部 A3、B4:1,500枚/200部
	中綴じ部* ¹	最大積載量:30部(サイズ・束枚数により異なる)
ステイブル	ステイブル可能枚数* ²	A4、B5:100枚(80g/m ²) A3、B4、A4R、B5R:50枚(80g/m ²)
	ステイブル位置	コーナーステイブル、ダブルステイブル
シフト可能サイズ	中綴じ可能枚数	25枚(81g/m ²) (表紙として最大256g/m ² までの用紙を1枚含む)
	トレイA	トレイA:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、305×457mm、ユーザー設定サイズ(139.7×182mm～304.8×457.2mm) トレイB:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、305×457mm、ユーザー設定サイズ(182×182mm～304.8mm×457.2mm)
電源/最大消費電力		AC100V 10A 50/60Hz共通/500W以下
大きさ* ³ /質量		890mm(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ)(ステイブルフィニッシャー・W1)、1,060mm(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ)(中綴じフィニッシャー・W1)/約130kg(ステイブルフィニッシャー・W1)、約180kg(中綴じフィニッシャー・W1)
本体接続時の占有寸法* ⁴		1,837mm(幅)×813mm(奥行)(ステイブルフィニッシャー・W1装着時)、2,007mm(幅)×813mm(奥行)(中綴じフィニッシャー・W1装着時)

*1 中綴じフィニッシャー・W1のみ対応

*2 標準ステイブルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。

*3 補助トレイを伸ばしたサイズ

*4 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

パンチャーユニット・BT1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ	2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、ユーザー設定サイズ (182.0×182.0mm～297.0×432.0mm) 4穴:A3、A4、ユーザー設定サイズ(257.0×182.0mm～297.0×432.0mm)
	用紙坪量	52～256g/m ²
	用紙種類	基本仕様に準ずる
パンチ穴数/穴径	2穴/4穴:6.5mm	
パンチ穴間隔	80mm	
パンチ肩受け容量	約6,000枚(80g/m ²)	
電源/最大消費電力	フィニッシャーより供給	
大きさ、質量	フィニッシャーに内蔵/約3.7kg	
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに内蔵	

小口トリマー・G1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 仕様可能用紙	用紙サイズ	330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、ユーザー設定サイズ(210.0×279.4mm～330.2mm×487.7mm)
	用紙坪量	52～256g/m ² (表紙は64～300g/m ²)
	用紙種類	中綴じ対応紙種すべて
	断裁幅	2～28mm
くず受け容量	約5,000枚(A4、80g/m ² 、断裁幅20mm時)	
電源	フィニッシャーより供給	
大きさ、質量	2,095mm(幅)×790mm(奥行)×1,040mm(高さ) 約178kg	
本体接続時の占有寸法*1	3355mm(幅)×813mm(奥行)	


*1 中綴じフィニッシャー・W1含む

ペーパーフォールディングユニット・J1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	Z折り	A3、B4、A4R(52～105g/m ²)
	内3つ折り	A4R(52～105g/m ²)
	外3つ折り	A4R(52～105g/m ²)
	4つ折り	A4R(52～90g/m ²)
	中折り	A4R(52～105g/m ²)
トレイ容量	Z折り	A3、B4: 30枚、A4R: 10枚(ステイブルフィニッシャー・X1/W1 または中綴じフィニッシャー・X1/W1に排出時)
	内3つ折り	40枚
	外3つ折り	40枚
	4つ折り	25枚
	中折り	A4R: 10枚(ステイブルフィニッシャー・X1または中綴じフィニッシャー・X1に排出時)
電源/最大消費電力	フィニッシャーより供給	
大きさ、質量	336mm(幅)×793mm(奥行)×1,190mm(高さ)/約71kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	2,076mm(幅)×817mm(奥行)	


*1 中綴じフィニッシャー・W1装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ

■機械寸法


■ iR-ADV 8705B/8795B/8786B 接続パターン



■ iR-ADV 8786B 接続パターン



■ 立面操作部の回転範囲



■ 電源(プラグ・コンセント)形状

	100V20A	100V15A
プラグ形状		
コンセント形状		
マーク		

■設置スペース


・壁から100mm以上離し、機械操作を行うのに十分なスペースを確保して下さい。

※「小口トリマー・G1」、「ペーパーフォールディングユニット・J1」、「インサーター・N1」のうち、いずれか一つ以上のオプションを装着する場合には800mm以上のスペースを確保して下さい。

スティبلフィニッシャー・AC1装着時

スティبلフィニッシャー・X1装着時

小口トリマー・G1+中綴じフィニッシャー・W1+
ペーパーフォールディングユニット・J1+インサーター・N1+
PODデッキライト・C1装着時



■機械本体価格

名 称	商品コード	価格	連続出力速度 (A4ヨコ)	LIPS LX プリンター機能	アドバンスド ボックス機能	同 梱 トナー
iR-ADV 8705B	4084C005	5,400,000 円	モノクロ105枚/分	○	○	Bk 1ヶ
iR-ADV 8795B	4084C006	4,500,000 円	モノクロ95枚/分			
iR-ADV 8786B	4084C007	3,600,000 円	モノクロ86枚/分			

※上記はすべてプリンター(100V 20A)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。(各機能ごと)。
※HDD暗号化機能、PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザ機能は標準装備されております。

■搬入設置料

名 称	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
iR-ADV 8705B/8795B/8786B	50,000円	24,000円	74,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン使用など)、移動搬出・搬入及び休日/時間外、遠隔地作業、下見作業などは別途料金が必要となります。

■搬入料

名 称	搬入手配料金	備考
キヤノン ステイプルフィニッシャー・X1	12,000円	記載の料金は新規設置における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移動搬出・搬入、及び休日/時間外、遠隔地作業等は、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。
キヤノン 中綴じフィニッシャー・X1	30,000円	
キヤノン 中綴じフィニッシャー・AC1	12,000円	
キヤノン ステイプルフィニッシャー・W1	30,000円	
キヤノン 中綴じフィニッシャー・W1	38,000円	
キヤノン PODデッキライト・C1	12,000円	
キヤノン インサーター・N1	12,000円	
ペーパーフォールディングユニット・J1	12,000円	
キヤノン 小口トリマー・G1	38,000円	

- キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定(当社の営業日に限る)にて承ります。
 - 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などは別途料金が必要となります。
 - 納品/引き上げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
 - 使用済み製品の引揚げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。
- ※詳細はご購入先にご確認ください。

■本体関連オプション価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備考	対応機種		
						iR-ADV 8705B	iR-ADV 8795B	iR-ADV 8786B
給紙系	ペーパーデッキユニット・E1	0162C001	260,000円	3,000円	最大A4サイズ/4,000枚(64g/m ² 紙)給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。	●	●	●
	ペーパーデッキヒーターユニット・A1	3667B001	17,500円	1,600円	ペーパーデッキユニット・E1用ヒーター。	●	●	●
	PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	7,500円	最大13×19.2インチサイズ/4,000枚(64g/m ² 紙)給紙可能なサイドペーパーデッキ。取り付けには、本体とは別に電源(100V/2.4A)が必要です。	●	●	●
	重送検知キット・B1	1097B002	54,000円	2,000円	給紙時の重送を検知する為のオプション。	●	●	●
	インサーター・N1	0102C001	470,000円	2,000円	表紙及び中紙を任意の箇所に挿入可能な2ピンタイプのオプション。本体とは別に電源(100V/1.0A)が必要です。 ※ステイプルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・X1/W1のいずれかが必要です。 ※ステイプルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC1には装着出来ません。	※●	※●	※●
	インサーターオプションコントローラーキット・A1	0161C001	60,000円	—	ステイプルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1にインサーター・N1を接続する際に必要となるオプション。	※●	※●	※●
排紙系	コピートレイ・R2	0164C002	11,500円	—	本体左側面部に取り付ける排紙トレイ。	●	●	●
	A C シ リ ー ズ	ステイプルフィニッシャー・AC1	3235C001	4,500円	3ピン中綴じフィニッシャー。コーナー/ダブル/針無し/マニュアル綴じが可能です。電源は本体から供給します。平綴じ用針 5,000本×3個付。			●
		中綴じフィニッシャー・AC2	3236C014	420,000円	3ピン中綴じフィニッシャー。コーナー/ダブル/針無し/マニュアル/中綴じが可能です。電源は本体から供給します。平綴じ用針 5,000本×3個、中綴じ用針 2,000本×2個付。			●
		2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	66,500円	2穴/4穴パンチャー。装着にはステイプルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC1が必要です。電源はフィニッシャー本体から供給します。			●
		ジョガーキット・A1	3237C001	30,000円	フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えを行うオプション。装着には、ステイプルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC1が必要です。			●
	X シ リ ー ズ	ステイプルフィニッシャー・X1	0099C001	590,000円	3ピンフィニッシャー。コーナー/ダブル綴じが可能です。本体とは別に電源(100V/2.8A)が必要です。平綴じ用針 5,000本×3個付。			●
		中綴じフィニッシャー・X1	0100C001	850,000円	3ピン中綴じフィニッシャー。コーナー/ダブル/中綴じが可能です。取り付けには、本体とは別に電源(100V/2.8A)が必要です。平綴じ用針 5,000本×3個、中綴じ用針 5,000本×2個付。			●
		パンチャーユニット・BE1	2895B001	78,500円	ステイプルフィニッシャー・X1、中綴じフィニッシャー・X1に装着可能な2穴パンチャー。電源はフィニッシャー本体から供給します。			●
		インナトリマー・A1	2988B001	480,000円	中綴じフィニッシャー・X1に装着可能な小口断裁ユニット。中綴じ製本時に用紙の先端をカットします。電源はフィニッシャー本体から供給します。			●
	W シ リ ー ズ	ステイプルフィニッシャー・W1	0117C001	750,000円	ジョガー付き2ピンフィニッシャー。コーナー/ダブルとじが可能です。取り付けには、本体とは別に電源(100V/10A)が必要です。平綴じ用針 5,000本×3個付。	●	●	●
		中綴じフィニッシャー・W1	0118C001	1,050,000円	ジョガー付き2ピン中綴じフィニッシャー。コーナー/ダブル/中とじが可能です。取り付けには、本体とは別に電源(100V/10A)が必要です。平綴じ用針 5,000本×3個、中綴じ用針 5,000本×2個付。	●	●	●
		パンチャーユニット・BT1	5738B003	70,000円	ステイプルフィニッシャー・W1、中綴じフィニッシャー・W1に装着可能な2穴/4穴パンチャー。電源はフィニッシャー本体から供給します。	●	●	●
		小口トリマー・G1	5225C001	1,250,000円	中綴じ製本時に用紙の先端をカットするインライン小口断裁機。電源はフィニッシャー本体から供給します。	●	●	●
	ペーパーフォールディングユニット・J1		0103C001	1,070,000円	3折り/内三つ折り/外三つ折り/四つ折り/中折り可能なオプション。電源はフィニッシャー本体から供給します。取り付けには、ステイプルフィニッシャー・X1/W1、中綴じフィニッシャー・X1/W1のいずれかが必要です。 ※ステイプルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC1には装着出来ません。	※●	※●	※●

カセットヒーターについて
本体並びにPODデッキライト・C1には、カセットヒーターが標準装備されています。

■システム関連オプション価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備考	対応機種		
						iR-ADV 8705B	iR-ADV 8795B	iR-ADV 8786B
プリンター	(e)LIPS V 拡張キット・BF1	1199C002	78,500円	※1	LIPS Vプリンターとして使用するためのオプションです。各種エミュレーション(N201、ESC/P、i5577、HPGL、HP-GL2)に対応しています。	●	●	●
	(e)PS 拡張キット・BF1	1201C005	160,000円	※1	PSプリンターとして使用するためのオプションです。	●	●	●
	(e)PCLエミュレーション 拡張キット・AS1	8359B002	140,000円	※1	PCLプリンターとして使用するためのオプションです。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版のみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。	●	●	●
	(e)PCLバーコードプリント 拡張キット・D1	3999B008	77,000円	※1	バーコードプリントを行うためのオプションです。	●	●	●
セキュリティ	HDDミラーリングキット・J1	0180C001	37,000円	3,500円	同じデータを2台のハードディスクに書き込み、同期させるオプションです。一方のハードディスクで不具合が起きた場合、もう一方のハードディスクにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができます。	●	●	●
	オプションHDD (2.5inch/250GB)・N1	0177C001	28,000円	2,500円	HDDミラーリングキット・J1でミラーリング機能を使用するときに必要なオプションです。	●	●	●
	オプションHDD (2.5inch/1TB)・P1	0178C001	79,500円	2,500円	オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1を本製品に標準搭載されているハードディスクと交換すると、ハードディスクの容量を1TBに増やすことができます。本体のハードディスクを1TBにしたあと、HDDミラーリングキット・J1でデータをバックアップする場合は、オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1がもう1つ必要です。	●	●	●

※1サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。(PCクライアントの設定やソフトウェアインストールは含まれません)

■MEAP関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	備考	対応機種		
				iR-ADV 8705B	iR-ADV 8795B	iR-ADV 8786B
状態表示キットⅡ MPL-3a	0902C003	145,000円	表示灯本体(3色タイプ)、製品DVDパッケージ(専用MEAPアプリケーション)	●	●	●

※各アプリケーションの導入に際しては別途、導入・保守オプションサービスをご用意しております。別途セールスにお問い合わせ下さい。

■その他オプション価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備考	対応機種		
						iR-ADV 8705B	iR-ADV 8795B	iR-ADV 8786B
耐震対応	地震対策キット・A1	4749B001	12,000円	500円	地震の揺れにより、プリンターのキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、プリンターの移動を抑制します。(非固定式)	●	●	●
その他	テンキー・A2	4036C002	18,000円	2,500円	外付けタイプのハードテンキー。	●	●	●
	立面操作部・J1	4024C001	170,000円	5,000円	10.4インチの大型液晶操作パネル。タッチパネルディスプレイの表示が見やすいように、位置や角度を調節できます。立面操作部・J1は本体標準の平面操作部(標準装備)と同時に装着することはできません。	●	●	●
	ユーティリティトレイ・B1	0165C001	6,500円	—	本体右側面に取り付け可能な原稿置き台。	●	●	●
消耗品	ステイプル・X1	0146C001	6,500円	—	ステイプルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC1の平綴じ用針。5,000本×3個入り。			●
	ステイプル・Y1	0148C001	4,000円	—	中綴じフィニッシャー・AC1用の中綴じ用針。2,000本×2個入り。			●
	ステイプル・N1	1007B001	15,000円	—	ステイプルフィニッシャー・X1/W1、中綴じフィニッシャー・X1/W1の平綴じ用針。5,000本×3個入り。	●	●	●
	ステイプル・P1	1008B001	14,000円	—	中綴じフィニッシャー・X1、中綴じフィニッシャー・W1用の中綴じ用針。5,000本×2個入り。	●	●	●

■用紙価格

推奨用紙について、キャノンホームページにてご確認ください。

<http://cweb.canon.jp/paper/index.html>

モノクロプリンターラインアップ

STANDARD UNIT PRICE

VarioPrint

6330	両面:328ページ/分	片面:164ppm
6270	両面:270ページ/分	片面:157ppm
6220	両面:220ページ/分	片面:127ppm
6180	両面:180ページ/分	片面:127ppm



varioPRINT

140	両面/片面:143ページ/分
130	両面/片面:133ページ/分
115	両面/片面:118ページ/分

imageRUNNER ADVANCE DX

8705B	片面:105ppm
8795B	片面:95ppm
8786B	片面:86ppm



PRINT SPEED

8705B 本体標準価格(税別)・・・5,400,000円

8795B 本体標準価格(税別)・・・4,500,000円

8786B 本体標準価格(税別)・・・3,600,000円

ショールーム/プロダクションシステムセンター

プロダクションシステムセンターのご利用に際しては、お客様にゆっくりとご覧いただくために「完全予約制」といたしております。営業担当にご連絡いただくか、下記Webサイトよりお申込みください。

■ 品川(プロダクションシステムセンター)

<http://cweb.canon.jp/solution/ip/psc/index.html>

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER 6F TEL. 03-6719-9551

開館時間:月曜日～金曜日/10時から17時30分

(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

■ 大阪(プロダクションシステムセンター)

<http://cweb.canon.jp/solution/ip/psc/index.html>

〒530-8260 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト23階 TEL. 06-7739-2101

開館時間:月曜日～金曜日/10時から17時30分

(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

製品ご導入に あたって

imageRUNNER ADVANCE DX 8705B/8795B/8786Bの導入を検討のお客様には、お客様の運用内容に応じて実機による検証をお願いしております。ご指定の用紙やシステムを使用して、お客様がビジネスで必要とする画像品質、仕上がり品質、生産性など、パフォーマンスを事前にご確認ください。

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに右記の機能を実装します。これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

- ◎サービスブラウザ お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
- ◎アップデーター お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2024年10月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OSは米国アップル社の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における登録商標です。●SVF、RDEは、ウィングアーク1st社の登録商標です。●富士通、Interstage、Print Managerは、富士通株式会社の登録商標です。●SAPはドイツおよび世界各国におけるSAP AGの登録商標です。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCE、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMA)の商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。●本カタログ内の画面は、ハズミ合成です。

ご注意
●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
①国・地方自治体の公印・官印・国・地方自治体の有価証券・国・地方自治体の有価証券。
②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
③政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・地図・図面・写真などの著作権は個人・法人・また本館内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するに限り、それ以外は禁止されています。
●本館は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してまいります。



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン 基幹プリンター ホームページ

canon.jp/sys-printer



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

0570-08-0056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※ナビダイヤルをご利用いただけない方は、050-555-90056をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2024年10月現在