



Océ VarioPrint 6320 Ultra+ / 6250 Ultra+ 6200 Ultra+ / 6160 Ultra+



■本体		Océ VarioPrint 6320 Ultra+	Océ VarioPrint 6250 Ultra+	Océ VarioPrint 6200 Ultra+	Océ VarioPrint 6160 Ultra+
概要		Océ Geminiテクノロジーによる1パス両面同時印刷 最大12段の給紙トレイ 給紙トレイにセットする用紙の向きが直観的に分かるペーパー・ロジック・システム カラータッチパネルで分かりやすいユーザーインターフェイス スピードライセンスで1ヶ月単位、または恒久的なスピードアップが可能 優れた拡張性と柔軟性で投資効果の最大化を実現			
テクノロジー	プリント解像度	600x1200dpi (85/106/125/141/180lpi)			
	エンジンテクノロジー	1パス両面同時印刷を実現するOcé Geminiテクノロジー			
プリント速度	A4両面	314ページ/分	250ページ/分	200ページ/分	170ページ/分
	A3両面	168ページ/分	132ページ/分	106ページ/分	88ページ/分
	特長	スピードライセンスでプリント速度のアップグレードが可能			
プリンター機能	ページ記述言語	標準:PostScript 3、PDF オプション:PCL6、IPDS、PCL5e/PJL、PPML 1.5,2.1,2.2			
	Océアプリケーション・サポート(オプション)	Océ PRISMAprepare			
	インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T			
	対応プロトコル	標準:TCP/IP (LPD/LPR)			
ユーザーインターフェース	特長	カラータッチパネルによる直観的なユーザーインターフェイス マルチビューによる計画的なワークフロー管理			
	機能	キュー・マネージャー、ジョブ・スケジューラー、システム・ステータス・オーバービュー、マルチ・キュー、ジョブ選択オプション、一括プリント			
消費電力	待機時	1kW			
	印刷時(最大)	9.2kW以下			


■給排紙部		
ペーパー・インプットモジュール	概要	1台でトレイ4段、4,600枚*の給紙が可能 最大3台接続可能:12段のトレイで合計13,800枚*の大容量給紙を実現 デュオ・ペーパートレイキットA1(オプション)6個装着時は、A4最大24,000枚*の給紙が可能 不定形サイズ対応* ^{※1} *80g/m ² 紙
	トレイ容量	1,700枚×2、600枚×2(80g/m ² 紙) デュオ・ペーパートレイキットA1(オプション)2個装着時A4 3,400枚×2、600枚×2(80g/m ² 紙)
	用紙サイズ	SRA3、A3、SRA4、A4、B4、B5* ^{※2} 不定形サイズ 203x203mm～320x488mm (8x8"～12.6x19.2") * ^{※1}
	坪量	普通紙・厚紙:60～200 g/m ² コート紙:120～160 g/m ² * ^{※3}
大容量スタッカー iHCS2 (2、3台目はオプション)	概要	1台で6,000枚*の排紙が可能 最大3台接続可能:合計18,000枚*の大量積載を実現 不定形サイズ対応 *80g/m ² 紙
	トレイ容量	3,000枚×2束(80g/m ² 紙)
	用紙サイズ	SRA3、A3、SRA4、A4、B4、B5* ^{※2} 不定形サイズ 203x203mm～320x488mm (8x8"～12.6x19.2")
	坪量	普通紙・厚紙:60～200 g/m ² コート紙:120～160 g/m ² * ^{※3}
セットフィニッシャー * ^{※4} (オプション)	概要 * ^{※5}	積載およびステイブル処理が可能 大容量スタッカーの上部に装着済
	トレイ容量	4,000枚(80g/m ² 紙)
	用紙サイズ	A4、不定形サイズ 208x275mm～220x306mm (8.2x10.8"～8.7x12")
	ホチキス	1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ 綴じ枚数:100枚または50枚(80g/m ² 紙、2種類のステイブルカートリッジを選択可能)
多彩なモジュール構成		用途に合わせて、様々な給排紙オプションが利用可能 ペーパー・インプット・モジュール PIM (2、3台目)、増設大容量スタッカーiHCS2 (2、3台目)、大容量スタッカーiHCS2セットフィニッシャー付

*^{※1} デュオ・ペーパートレイキットA1装着時を除く。 *^{※2} B5給紙キット装着時。 *^{※3} Océ VarioPrint 6320 Ultraは、コート紙非対応です。 *^{※4} オプションの大容量スタッカーiHCS2セットフィニッシャー付を選択してください。
*^{※5} Océ VarioPrint 6320 Ultra装着時は、250ページ/分(A4)に制限されます。

■寸法および重量		重量(kg)*	寸法(mm)		
			幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
本体	プリントエンジン(PE)	680	1443	1070	1204
	インプット・インターフェース・モジュール(IIM)	102	485	720	1160
ペーパーインプット・モジュールPIM		230	992	718	1150
大容量スタッカーiHCS2のみ		160	1154	716	1169
セットフィニッシャー装着時		290	1154	716	1928

*用紙の重さ含まず

■上面図



* PRISMAsyncコントローラーを含まず

※製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2016年10月現在のものです。●保守サービスの方式、料金等、詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)●Océ、Océロゴはオランダオセ社のオランダ及び、その他の国における登録商標です。●Canon、Canonロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。●本カタログの写真はイメージです。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page

オンデマンドプリンター ホームページ

canon.jp/pod-printer

[発行元] キヤノンマーケティングジャパン株式会社
プロダクションシステム商品企画部

[製造元] Océ Technologies B.V.

Canon

キヤノンマーケティングジャパン株式会社


●お求めは信用のある当社で

2016年10月現在

00528533


プリントビジネスを飛躍させる、超高速モノクロデジタル印刷システム。

オフセットのような高品質。技術に裏打ちされた高い信頼性。流れるような用紙搬送で紙詰まりを最小限に。
スケジューラーによるジョブの可視化は更に計画的、効率的なジョブ管理を可能にします。



高い生産性・高品質

Océ Geminiテクノロジーにより1パス両面印刷を可能にしました。印刷スピードを飛躍的に高めるこのテクノロジーは、1台のエンジンで、2機の転写・定着ベルトを同時に駆動するという画期的な技術です。1回の通紙（1パス）で両面同時に印刷することで、より高速かつ表裏見当精度が高い印刷を可能にしました。



極細・極小文字も再現

1パス両面印刷が可能にした
抜群の表裏見当

Océ VarioPrint 6320 Ultra+	Océ VarioPrint 6250 Ultra+	Océ VarioPrint 6200 Ultra+	Océ VarioPrint 6160 Ultra+
314 ページ/分	250 ページ/分	200 ページ/分	170 ページ/分

※連続両面印刷プリント速度（A4ヨコ）

高い信頼性

1パス両面同時印刷により両面印刷時に本体内部で用紙を反転させる必要がありません。また、給紙部から排紙部まで直線的な用紙搬送経路を採用して、用紙反転による紙詰まりの可能性を低減、信頼性を高めています。



給紙部から排紙部までシンプルな用紙搬送
（イメージ）

大容量の給排紙

給紙部は、最大3台の給紙デッキで12段、13,800枚（80g/㎡紙）の給紙が可能、給紙トレイの自動切換え機能を搭載しています。また、オプションのデュオ・ペーパーパートレイキットA1装着時は、最大A4 24,000枚（80g/㎡紙）の積載*が可能です。大容量スタッカーは、最大3台接続時に6束18,000枚（80g/㎡紙）の排紙が可能です。印刷中も他の給紙トレイに用紙を補給したり、スタッカーから印刷済み用紙を取り除くこともできます。給紙トレイにセットする用紙の向きが直観的に分かるペーパー・ロジック・システムの採用により、インデックス紙など、後処理しやすい高い整列性セットする向きに注意が必要な用紙を補給する際のミスを軽減します。



後処理しやすい高い整列性

*デュオ・ペーパーパートレイキットA1はトレイ3または4に装着します。装着時は、1トレイでA4 2列計3,400枚（80g/㎡紙）積載に拡張。給紙トレイ1台で2個装着可能です。

作業効率アップ

Océ PRISMAsyncコントローラーにより、大画面タッチパネル上で最大8時間先の印刷予定を立てることができ、オペレーターはジョブの内容と量、納期を考慮しながら印刷の順番を決められます。標準装備の状態表示灯の色で用紙の補充などオペレーター作業の要否を表示します。印刷中もオペレーターが他の作業に従事できるようになり、作業効率のアップに寄与します。



状態表示灯の色でオペレーター作業の要否を表示

ワークフロー


オプションソフトウェアのPRISMAprepareをはじめ、さまざまな印刷環境に対応できるソリューションが準備されています。また、ホットフォルダを最大250個作成可能。PDFによる効率的なワークフロー構築を可能にし、印刷前作業の効率化に寄与します。

柔軟な拡張性

Océ VarioPrint 6000 Ultra+シリーズでは、生産量の増加にあわせたオプションを準備しています。加えて、お客様の業務に合わせた給排紙オプションの選択が可能です。この高い拡張性により無駄のない投資計画を実現します。


■スピードアップグレード

導入後印刷量が増えるお客様には恒久的なスピードアップを提供



■テンポラリスピードライセンス

繁忙期に印刷量が増えるお客様には1ヶ月単位のスピードアップを提供*



*テンポラリスピードライセンスは、Océ VarioPrint 6320 Ultra+には使えません。

環境対応

Océ VarioPrint 6320 Ultra+/6250 Ultra+は国際エネルギースタープログラムに適合しています。



導入事例※

学会論文・会報誌印刷を手がける 印刷会社様

「1パスで両面同時印刷の 構造に一目ぼれしました。」

1,000ページ以上の論文集を扱い、多品種・小部数の案件を受注する中で、学会が集中する繁忙期にはオフセット印刷における刷版や丁合の作業が急増し、受注した案件を外注せざるを得ないという課題を抱えていました。その状況を打開するため、Océ VarioPrint 6160 Ultraを導入。業務に合わせた印刷機のデジタル化に取り組んでいます。



専門書・出版印刷を手がける 印刷会社様

「必ず売れる数だけ作りたかった」 というニーズに応えることができました。

ページ物を中心とする出版印刷を主体に、現在では商業印刷、コンテンツの企画制作など、幅広い領域で事業を展開しています。独自の生産管理システムのWeb化や四六全判ダイレクト印刷技術の開発など、これまで他社との差別化を図ってオリジナリティのある技術開発を行ってきた同社が、Océ VarioPrint 6160 Ultraを導入しました。



※ Océ VarioPrint 6000 Ultraシリーズの導入事例です。