

大判プリンター／大判MFP（インクジェット）本体・オプション・消耗品 価格改定品 一覧表

赤字：オプション価格のためキヤノンオンラインショップ価格を掲載しております。

Table with columns: 対応機種, 製品名, 商品CD, メーカー型番/型名, JANCD, 新希望小売価格(税別, 円), 商品概要. Rows include models like TX-2100, TX-3100, TX-4100, TX-2100 MFP, TX-3100 MFP, TX-4100 MFP, TZ-30000 MFP, PRO-2100, PRO-4100, PRO-6100, PRO-4100S, PRO-6100S, TM-200, TM-205, TM-300, TM-305, TM-200 MFP, TM-300 MFP.

赤字：オープン価格のためキャンペーンオンラインショップ価格を掲載しております。

対応機種	製品名	商品CD	メーカ型番/型名	JANCD	新希望小売価格 (税別 円)	商品概要
TA-20	大判プリンター imagePROGRAF TA-20	3659C001	TA-20	4549292141955	166,000	●TA-20はA1/LC(24インチ)の用紙サイズに対応した大判インクジェットプリンター ●新開発顔料インク(LUCIA TD)5色を採用 ●小規模な設計事務所などから大規模な建築事務所まで幅広い用途で活躍する ●A1サイズを約31秒(CAD図面・速いモード)で出力するエントリークラス最速レベルのプリントスピード ●ホスター内装に最適したPoster Artist Lite対応(Webダウンロード)
TA-30	大判プリンター imagePROGRAF TA-30	3661C001	TA-30	4549292142143	273,000	●TA-30はA0/LC(36インチ)の用紙サイズに対応した大判インクジェットプリンター ●新開発顔料インク(LUCIA TD)5色を採用 ●小中学校などの職員室などから大規模な建築事務所まで幅広い用途で活躍する ●A1サイズを約31秒(CAD図面・速いモード)で出力するエントリークラス最速レベルのプリントスピード ●ホスター内装に最適したPoster Artist Lite対応(Webダウンロード)
PRO-1000	大判プリンター imagePROGRAF PRO-1000	0608C001	PRO-1000	4549292046069	167,800	●imagePROGRAF PRO-1000はA2+サイズ用紙(カット紙)に対応した大判インクジェットプリンター(最大対応用紙幅 17インチ[432mm]) ●新開発顔料インク(LUCIA TD)5色を採用 ●A2+サイズを約31秒(CAD図面・速いモード)で出力するエントリークラス最速レベルのプリントスピード ●ホスター内装に最適したPoster Artist Lite対応(Webダウンロード)
TX-2100/TX-2000 PRO-2100/PRO-2000	プリンタスタンド SD-21	1151C001	SD-21	4549292058680	52,500	TX-2000/PRO-2000用スタンドSD-21
TM-200/TM-205	プリンタスタンド SD-23	3085C002	SD-23	4549292119664	52,500	TM-205/200 専用スタンドSD-23
TA-20	プリンタスタンド SD-24	3085C004	SD-24	4549292142037	42,000	TA-20 専用スタンドSD-24(バケット付き)
IPF6300/IPF6350/IPF6300S IPF6400/IPF6450/IPF6400S IPF6400SE	ロールホルダーセット RH2-25	1465B015	RH2-25	4960999635552	12,600	IPF6300/IPF6350/IPF6300S用交換用ロールホルダー(2エンドル)、複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておくとロール紙を差替えの手間が省けます。
IPF650/IPF655 IPF670/IPF680/IPF685 TM-200/TM-205 TA-20	ロールホルダーセット RH2-26	1465B014	RH2-26	4960999637532	12,600	IPF650/IPF655用交換用ロールホルダー(2エンドル)、複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておくとロール紙を差替えの手間が省けます。
PRO-2000/PRO-2100 TX-2000/TX2100 IPF750/IPF755 IPF760/IPF765 IPF770/IPF780/IPF785	ロールホルダーセット RH2-28	1153C005	RH2-28	4549292119671	12,600	PRO-2000/PRO-2100用交換用ロールホルダー(2エンドル)、複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておくとロール紙を差替えの手間が省けます。
PRO-2000/PRO-2100 TX-2000/TX2100 IPF750/IPF755 IPF760/IPF765 IPF770/IPF780/IPF785	ロールホルダーセット RH2-29	1153C008	RH2-29	4549292147599	12,600	PRO-2100/TX-2000用交換用ロールホルダー(2エンドル)、複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておくとロール紙を差替えの手間が省けます。
TX-3000/TX3100 TZ-3000 MFP TM-300/TM-305 TA-30	ロールホルダーセット RH2-33	1465B013	RH2-33	4960999637525	14,200	IPF750/IPF755用交換用ロールホルダー(2エンドル)、複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておくとロール紙を差替えの手間が省けます。
TX-3000/TX3100 TZ-3000 MFP TM-300/TM-305 TA-30	ロールホルダーセット RH2-34	1153C004	RH2-34	4549292103595	14,200	TX-3000用ロールホルダーセットRH2-34 [2インチ/3インチロール兼用] (本体に付属するロールホルダーと同じ)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE IPF810/IPF820 IPF815/IPF825	ロールホルダーセット RH2-44	1465B012	RH2-44	4960999618227	14,700	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用交換用ロールホルダー(2エンドル)、複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておくとロール紙を差替えの手間が省けます。
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE IPF810/IPF820 IPF815/IPF825	ロールホルダーセット RH2-46	1153C009	RH2-46	4549292147605	14,700	PRO-4100/PRO-4100S/TX-4000用交換用ロールホルダー(2エンドル)、複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておくとロール紙を差替えの手間が省けます。
PRO-6000/PRO-6100 PRO-6000S/PRO-6100S	ロールホルダーセット RH2-66	1153C010	RH2-66	4549292147612	26,300	PRO-6100/PRO-6100S用交換用ロールホルダー(2エンドル)、複数のロール紙を使用する場合、オプションのロールホルダーを用意しておくとロール紙を差替えの手間が省けます。
PRO-2000	ロールユニット RU-21	1152C001	RU-21	4549292058697	94,500	PRO-2000専用 2階口ユニットRU-21 [取り付け可能な場合は専用スタンドSD-21必須]
PRO-2100	ロールユニット RU-23	1152C005	RU-23	4549292147568	94,500	PRO-2100専用 2階口ユニットRU-23 [取り付け可能な場合は専用スタンドSD-21必須]
PRO-4000/PRO-4000S	ロールユニット RU-41	1152C002	RU-41	4549292058703	126,000	PRO-4000/PRO-4000S専用 2階口ユニットRU-41
PRO-4100/PRO-4100S	ロールユニット RU-43	1152C006	RU-43	4549292147575	126,000	PRO-4100/PRO-4100S専用 2階口ユニットRU-43
TX-2000/TX2100	ロールユニット RU-22	2455C001	RU-22	4549292103564	94,500	TX-2000専用 2階口ユニットRU-22 [取り付け可能な場合は専用スタンドSD-21必須]
TX-3000/TX3100	ロールユニット RU-32	2455C002	RU-32	4549292103571	115,500	TX-3000専用 2階口ユニットRU-32
TX-4000/TX-4100	ロールユニット RU-42	2455C003	RU-42	4549292103588	126,000	TX-4000専用 2階口ユニットRU-42
TX-2000/TX2100	フルフロントスタック SS-21	2456C001	SS-21	4549292103649	52,500	TX-2000用 大容量書留可能なスタック SS-21 [取り付け可能な場合は専用スタンドSD-21必須]
TX-3000/TX3100	フルフロントスタック SS-31	2456C002	SS-31	4549292103724	63,000	TX-3000用 大容量書留可能なスタック SS-31
TX-4000/TX-4100	フルフロントスタック SS-41	2456C003	SS-41	4549292103755	73,500	TX-4000用 大容量書留可能なスタック SS-41
PRO-1000 PROシリーズ (PRO-1000を除く) TXシリーズ TZ-3000 MFP	メンテナンスカードラッジ MC-20	0628C001	MC-20	4549292040203	2,100	ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するためのメンテナンスカードラッジ(PRO-1000専用)
TMシリーズ(TAシリーズを除く) TXシリーズ TZ-3000 MFP	メンテナンスカードラッジ MC-30	1156C001	MC-30	4549292058758	6,300	ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するためのメンテナンスカードラッジ(ユーザー交換可能)
TMシリーズ(TAシリーズを除く) TXシリーズ TZ-3000 MFP	メンテナンスカードラッジ MC-31	1156C004	MC-31	4549292119701	6,300	TMシリーズ用 メンテナンスカードラッジMC-31 [クリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するためのメンテナンスカードラッジ(ユーザー交換可能)]
IPF500/IPF510 IPF5000/IPF5100	メンテナンスカードラッジ MC-05	1320B001	MC-05	4960999356617	6,300	IPF5100/IPF5000/IPF5100/IPF500 plus用、ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するためのメンテナンスカードラッジ
IPF700/IPF710/IPF720 IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE	メンテナンスカードラッジ MC-07	1320B007	MC-07	4960999390727	6,300	IPF720/IPF710/IPF700用、ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するためのメンテナンスカードラッジ
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE	メンテナンスカードラッジ MC-08	1320B005	MC-08	4960999393919	6,300	IPF9000/IPF9100/IPF9000S/IPF9400/IPF9400S/IPF8100/IPF8000/IPF8000S/IPF8300/IPF8400S/IPF8400SE用、ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するためのメンテナンスカードラッジ
IPF600/IPF605/IPF610 IPF700/IPF710/IPF720 IPF6300/IPF6350/IPF6300S IPF6400/IPF6450/IPF6400S IPF6400SE	メンテナンスカードラッジ MC-16	1320B009	MC-16	4960999488998	6,300	IPF610/IPF620/IPF6000S/IPF6300/IPF6350/IPF6400/IPF6450/IPF6300S/IPF6400S/IPF6400SE/IPF610/IPF605/IPF605S/IPF605L/IPF605 plus/IPF610 plus用、ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するためのメンテナンスカードラッジ
IPF810/IPF820 IPF815/IPF825	メンテナンスカードラッジ MC-09	1320B011	MC-09	4960999618234	6,300	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用メンテナンスカードラッジ
IPF650/IPF655 IPF670/IPF680/IPF685 IPF750/IPF755 IPF760/IPF765 IPF770/IPF780/IPF785	メンテナンスカードラッジ MC-10	1320B013	MC-10	4960999637549	6,300	IPF650/IPF655/IPF670/IPF670MFP/IPF680/IPF685/IPF750/IPF755/IPF760/IPF765/IPF770school/IPF770MFP/IPF780/IPF785/IPF8300/IPF8400/IPF8300S専用、ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するためのメンテナンスカードラッジ
PROシリーズ (PRO-1000を除く) TXシリーズ	カッターブレード CT-07	1155C001	CT-07	4549292058826	10,500	PRO-2000/PRO-4000/PRO-4000S/PRO-6000S用 カッターブレード(ユーザー交換可能)
TMシリーズ TAシリーズ	カッターブレード CT-08	1155C002	CT-08	4549292119695	10,500	TMシリーズ用 カッターブレード CT-08(ユーザー交換可能)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE	カッターブレード CT-06	1482B002	CT-06	4960999390673	10,500	IPF9000/IPF9100/IPF9000S/IPF9400/IPF9400S/IPF8100/IPF8000/IPF8000S/IPF8300/IPF8400S/IPF8400SE用、交換用カッター
IPF700/IPF710/IPF720 IPF500/IPF510 (plus含む) IPF600/IPF610 (plus含む) IPF605 (L-L plus含む) IPF700/IPF710/IPF720 IPF810/IPF815 IPF820/IPF825	カッターブレード CT-05	1482B003	CT-05	4960999393902	10,500	IPF710/IPF700用、交換用カッター
IPF650/655/670/680/685/750 IPF755/770/780/785/830/840/8 IPF6300/IPF6350/IPF6300S IPF6400/IPF6450/IPF6400S/IPF6400SE IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE	プリントヘッド PF-03	2251B001	PF-03	4960999481326	40,800	IPF5000/IPF8000/IPF9000/IPF5100/IPF6100/IPF6200/IPF8100/IPF9100/IPF9100S/IPF8000S/IPF8000S14ダブルヘッド搭載型の為、2個必要。IPF2シリーズ専用(PF-04/PF-05対応の機種以外)、交換用プリントヘッド。
IPF650/655/670/680/685/750 IPF755/770/780/785/830/840/8 IPF6300/IPF6350/IPF6300S IPF6400/IPF6450/IPF6400S/IPF6400SE IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE	プリントヘッド PF-04	3630B001	PF-04	4960999636535	40,800	IPF650/IPF655/IPF670/IPF675/IPF670/IPF675S14専用、交換用プリントヘッド
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE	プリントヘッド PF-05	3872B001	PF-05	4960999639819	40,800	IPF9400S/IPF9400S/IPF8400S/IPF8300S/IPF8400SE/IPF8300S/IPF6450/IPF6400/IPF6400S/IPF6400SE/IPF6350/IPF6300S/IPF6300S用、交換用プリントヘッド。IPF8400SE/IPF6400SEは1個、その他はダブルヘッド搭載型のため2個搭載しています。
TZ-3000 MFP/TXシリーズ TMシリーズ TAシリーズ	プリントヘッド PF-06	2352C001	PF-06	4549292098044	40,800	TX/TMシリーズ用 プリントヘッド 6キチル一体型
PROシリーズ	プリントヘッド PF-10	0861C001	PF-10	4549292053944	48,900	imagePROGRAF PROシリーズ用 交換用プリントヘッド 12色一体型(ユーザー交換可能)
TA-20/30	キャンニングタンク PFI-030 MBK	3488C001	PFI-030MBK	4549292132915	5,000	TA-20/TA-30用マゼンタインク(55ml)
	キャンニングタンク PFI-030 BK	3489C001	PFI-030BK	4549292132922	5,000	TA-20/TA-30用ブラックインク(55ml)
	キャンニングタンク PFI-030 C	3490C001	PFI-030C	4549292132939	5,000	TA-20/TA-30用シアンインク(55ml)
	キャンニングタンク PFI-030 M	3491C001	PFI-030M	4549292132946	5,000	TA-20/TA-30用マゼンタインク(55ml)
	キャンニングタンク PFI-030 Y	3492C001	PFI-030Y	4549292132953	5,000	TA-20/TA-30用イエローインク(55ml)

赤字：オープン価格のためキヤノンオンラインショップ価格掲載しております。

対応機種	製品名	商品CD	メーカー番/型名	JANCD	新希望小売価格 (税別 円)	商品概要
PRO-1000	キヤノン インクタンク PFI-1000MBK	0545C004	PFI-1000MBK	4549292046335	5,000	PRO-1000用マートブラックインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000PBK	0546C004	PFI-1000PBK	4549292046366	5,000	PRO-1000用マートブラックインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000C	0547C004	PFI-1000C	4549292046397	5,000	PRO-1000用シアングインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000M	0548C004	PFI-1000M	4549292046427	5,000	PRO-1000用マゼンタインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000Y	0549C004	PFI-1000Y	4549292046458	5,000	PRO-1000用イエローインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000PC	0550C004	PFI-1000PC	4549292046489	5,000	PRO-1000用マートシアングインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000PM	0551C004	PFI-1000PM	4549292046519	5,000	PRO-1000用マートブラックインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000GY	0552C004	PFI-1000GY	4549292046540	5,000	PRO-1000用グリーンインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000PGY	0553C004	PFI-1000PGY	4549292046564	5,000	PRO-1000用マートグリーンインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000R	0554C004	PFI-1000R	4549292046588	5,000	PRO-1000用レッドインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000B	0555C004	PFI-1000B	4549292046618	5,000	PRO-1000用ブルーインク(80ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1000CO	0556C004	PFI-1000CO	4549292046649	5,000	PRO-1000用クロマリアイマゼー(透明インク)(80ml)
iPF5000/6000S	キヤノン インクタンク PFI-101YBK [iPF5000/iPF6000S専用]	0882B001	PFI-101YBK	4960999299655	8,200	iPF5000/iPF6000S用インクタンク(黒色)マートブラック130ml
	キヤノン インクタンク PFI-101BK [iPF5000/iPF6000S専用]	0883B001	PFI-101BK	4960999299648	8,200	iPF5000/iPF6000S用インクタンク(黒色)ブラック130ml
iPF5000/5100/ 6100/6200/6000S	キヤノン インクタンク PFI-101GY [iPF5000/iPF6000S専用]	0892B001	PFI-101GY	4960999299747	8,200	iPF5000/iPF6000S用インクタンク(黒色)グリーン130ml
	キヤノン インクタンク PFI-101C	0884B001	PFI-101C	4960999299662	8,200	iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF6200/iPF6000S用インクタンク(黒色)シアング130ml
iPF5000/5100/6100/6200	キヤノン インクタンク PFI-101M	0885B001	PFI-101M	4960999299679	8,200	iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF6200/iPF6000S用インクタンク(黒色)マゼンタ130ml
	キヤノン インクタンク PFI-101Y	0886B001	PFI-101Y	4960999299686	8,200	iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF6200/iPF6000S用インクタンク(黒色)イエロー130ml
	キヤノン インクタンク PFI-101PC	0887B001	PFI-101PC	4960999299693	8,200	iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF6200/iPF6000S用インクタンク(黒色)マートシアング130ml
	キヤノン インクタンク PFI-101PM	0888B001	PFI-101PM	4960999299709	8,200	iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF6200/iPF6000S用インクタンク(黒色)ブラック130ml
	キヤノン インクタンク PFI-101R	0889B001	PFI-101R	4960999299716	8,200	iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF6200用インクタンク(黒色)レッド130ml
	キヤノン インクタンク PFI-101G	0890B001	PFI-101G	4960999299723	8,200	iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF6200用インクタンク(黒色)ブルー130ml
iPF5100/6100/6200	キヤノン インクタンク PFI-101B	0891B001	PFI-101B	4960999299730	8,200	iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF6200用インクタンク(黒色)ブラック130ml
	キヤノン インクタンク PFI-103 MBK	2211B001	PFI-103MBK	4960999487137	8,200	iPF5100/iPF6100/iPF6200専用マートブラックインク(130ml)。※iPF5000には使用できません。
	キヤノン インクタンク PFI-103 BK	2212B001	PFI-103BK	4960999487144	8,200	iPF5100/iPF6100/iPF6200専用マートブラックインク(130ml)。※iPF5000には使用できません。
	キヤノン インクタンク PFI-103 GY	2213B001	PFI-103GY	4960999487151	8,200	iPF5100/iPF6100/iPF6200専用グリーンインク(130ml)。※iPF5000には使用できません。
iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/ PF610/iPF710/iPF720/iPF605/ PF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF610 plus/iPF650/iPF655/iPF750/iPF755/ iPF750/iPF760/iPF765	キヤノン インクタンク PFI-102MBK	0894B001	PFI-102MBK	4960999299761	8,200	iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/iPF610/iPF710/iPF720/iPF605/iPF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF650 plus/iPF655 plus/iPF750 plus/iPF755 plus/iPF760 plus/iPF765 plus/iPF610 plus/iPF650 plus/iPF655 plus/iPF750 plus/iPF755 plus/iPF760 plus/iPF765 plusインクタンク(黒色)マゼンタ130ml
	キヤノン インクタンク PFI-102BK	0895B001	PFI-102BK	4960999299778	7,300	iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/iPF610/iPF710/iPF720/iPF605/iPF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF650 plus/iPF655 plus/iPF750 plus/iPF755 plus/iPF760 plus/iPF765 plusインクタンク(黒色)ブラック130ml
iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/ PF610/iPF710/iPF720/iPF605/ PF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF610 plus/iPF650/iPF655/iPF750/iPF755/ iPF750/iPF760/iPF765	キヤノン インクタンク PFI-102C	0896B001	PFI-102C	4960999299785	7,300	iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/iPF610/iPF710/iPF720/iPF605/iPF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF650 plus/iPF655 plus/iPF750 plus/iPF755 plus/iPF760 plus/iPF765 plusインクタンク(黒色)イエロー130ml
	キヤノン インクタンク PFI-102Y	0898B001	PFI-102Y	4960999299808	7,300	iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/iPF610/iPF710/iPF720/iPF605/iPF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF650 plus/iPF655 plus/iPF750 plus/iPF755 plus/iPF760 plus/iPF765 plusインクタンク(黒色)レッド130ml
iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/ PF610/iPF710/iPF720/iPF605/ PF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF610 plus/iPF650/iPF655/iPF750/iPF755/ iPF750/iPF760/iPF765	キヤノン インクタンク PFI-102M [iPF500/600/605(L)/610/700/710/720用]	0897B001	PFI-102M	4960999299792	7,300	iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/iPF610/iPF710/iPF720/iPF605/iPF605L/iPF510 plus/iPF605L plus/iPF610 plus/iPF650 plus/iPF655 plus/iPF750 plus/iPF755 plus/iPF760 plus/iPF765 plusインクタンク(黒色)マゼンタ130ml
	キヤノン インクタンク PFI-104M	3631B001	PFI-104M	4960999636528	7,300	iPF650/iPF655/iPF750/iPF755/iPF760/iPF765専用インクタンク(黒色)マゼンタ130ml
iPF6300/iPF6350/iPF6300S iPF6400/iPF6450/iPF6400S iPF6400SE	キヤノン インクタンク PFI-106MBK	6620B001	PFI-106MBK	4960999909493	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF6450/iPF6400S/iPF6400SE用マートブラックインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-106BK	6621B001	PFI-106BK	4960999909509	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF6450/iPF6400S/iPF6400SE用マートブラックインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-106C	6622B001	PFI-106C	4960999909516	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF6450/iPF6400S/iPF6400SE用マートシアングインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-106M	6623B001	PFI-106M	4960999909523	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF6450/iPF6400S/iPF6400SE用マゼンタインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-106Y	6624B001	PFI-106Y	4960999909530	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF6450/iPF6400S/iPF6400SE用イエローインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-106PC	6625B001	PFI-106PC	4960999909547	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF6450/iPF6400S/iPF6400SE用マートシアングインク(130ml)
iPF6300/iPF6350 iPF6400/iPF6450	キヤノン インクタンク PFI-106PM	6626B001	PFI-106PM	4960999909554	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF6450/iPF6400S/iPF6400SE用マートブラックインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-106GY	6630B001	PFI-106GY	4960999909592	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF6450/iPF6400S/iPF6400SE用グリーンインク(130ml)
iPF6300/iPF6350 iPF6400/iPF6450	キヤノン インクタンク PFI-106G	6628B001	PFI-106G	4960999909578	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6450/iPF6400用グリーンインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-106B	6629B001	PFI-106B	4960999909585	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6450/iPF6400用ブルーインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-106PGY	6631B001	PFI-106PGY	4960999909608	8,200	iPF6350/iPF6300/iPF6450/iPF6400用マートグリーンインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-107MBK	6704B001	PFI-107MBK	4960999910932	8,200	iPF785/iPF780/iPF770/iPF705/iPF705choc/iPF770MFP/iPF685/iPF680/iPF670MFP/iPF670用マートブラックインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-107BK	6705B001	PFI-107BK	4960999910949	7,300	iPF785/iPF780/iPF770/iPF705choc/iPF770MFP/iPF685/iPF680/iPF670MFP/iPF670用マートブラックインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-107C	6706B001	PFI-107C	4960999910956	7,300	iPF785/iPF780/iPF770/iPF705choc/iPF770MFP/iPF685/iPF680/iPF670MFP/iPF670用マゼンタインク(130ml)
iPF685/iPF680/iPF670 iPF785/iPF780/iPF770	キヤノン インクタンク PFI-107M	6707B001	PFI-107M	4960999910963	7,300	iPF785/iPF780/iPF770/iPF705choc/iPF770MFP/iPF685/iPF680/iPF670MFP/iPF670用マゼンタインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-107Y	6708B001	PFI-107Y	4960999910970	7,300	iPF785/iPF780/iPF770/iPF705choc/iPF770MFP/iPF685/iPF680/iPF670MFP/iPF670用イエローインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-110 MBK	2363C001	PFI-110 MBK	4549292098226	10,100	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MFP/TX-3000MFP/TX-4000MFP用マートブラックインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-110 BK	2364C001	PFI-110 BK	4549292098233	10,100	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MFP/TX-3000MFP/TX-4000MFP用マゼンタインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-110 C	2365C001	PFI-110 C	4549292098240	10,100	TX-2000/TX-3000/TX-4000用シアングインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-110 Y	2366C001	PFI-110 Y	4549292098257	10,100	TX-2000/TX-3000/TX-4000用イエローインク(160ml)
TXシリーズ	キヤノン インクタンク PFI-110 M	2367C001	PFI-110 M	4549292098264	10,100	TX-2000/TX-3000/TX-4000用グリーンインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-120 MBK	2884C001	PFI-120 MBK	4549292112283	9,400	TM-200/TM-205/TM-200MFP/TM-300/TM-305/TM-300MFP用マートブラックインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-120 BK	2885C001	PFI-120 BK	4549292112306	9,400	TM-200/TM-205/TM-200MFP/TM-300/TM-305/TM-300MFP用マゼンタインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-120 C	2886C001	PFI-120 C	4549292112337	9,400	TM-200/TM-205/TM-200MFP/TM-300/TM-305/TM-300MFP用シアングインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-120 M	2887C001	PFI-120 M	4549292112351	9,400	TM-200/TM-205/TM-200MFP/TM-300/TM-305/TM-300MFP用マゼンタインク(130ml)
	キヤノン インクタンク PFI-120 Y	2888C001	PFI-120 Y	4549292112375	9,400	TM-200/TM-205/TM-200MFP/TM-300/TM-305/TM-300MFP用イエローインク(130ml)
PROシリーズ(PRO-1000除く)	キヤノン インクタンク PFI-1100 MBK	0849C001	PFI-1100MBK	4549292049169	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートブラックインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 PBK	0850C001	PFI-1100PBK	4549292049442	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートブラックインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 C	0851C001	PFI-1100C	4549292049466	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用シアングインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 M	0852C001	PFI-1100M	4549292049473	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マゼンタインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 Y	0853C001	PFI-1100Y	4549292049480	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用イエローインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 PC	0854C001	PFI-1100PC	4549292049497	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートシアングインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 PM	0855C001	PFI-1100PM	4549292049503	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートブラックインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 GY	0856C001	PFI-1100GY	4549292049510	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用グリーンインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 PGY	0857C001	PFI-1100PGY	4549292049527	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートグリーンインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 R	0858C001	PFI-1100R	4549292049534	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用レッドインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 B	0859C001	PFI-1100B	4549292049541	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用ブルーインク(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1100 CO	0860C001	PFI-1100CO	4549292049558	10,100	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用クロマリアイマゼー(透明インク)(160ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 MBK	0810C001	PFI-1300MBK	4549292049282	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートブラックインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 PBK	0811C001	PFI-1300PBK	4549292049305	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートブラックインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 C	0812C001	PFI-1300C	4549292049312	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用シアングインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 M	0813C001	PFI-1300M	4549292049336	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マゼンタインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 Y	0814C001	PFI-1300Y	4549292049350	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用イエローインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 PC	0815C001	PFI-1300PC	4549292049374	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートシアングインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 PM	0816C001	PFI-1300PM	4549292049381	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートブラックインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 GY	0817C001	PFI-1300GY	4549292049398	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用グリーンインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 PGY	0818C001	PFI-1300PGY	4549292049404	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートグリーンインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 R	0819C001	PFI-1300R	4549292049411	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用レッドインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 B	0820C001	PFI-1300B	4549292049428	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用ブルーインク(330ml)
	キヤノン インクタンク PFI-1300 CO	0821C001	PFI-1300CO	4549292049435	17,400	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用クロマリアイマゼー(透明インク)(330ml)
キヤノン インクタンク PFI-1700 MBK	0774C001	PFI-1700MBK	4549292048537	34,700	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートブラックインク(700ml)	
キヤノン インクタンク PFI-1700 PBK	0775C001	PFI-1700PBK	4549292049145	34,700	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用マートブラックインク(700ml)	
キヤノン インクタンク PFI-1700 C	0776C001	PFI-1700C	4549292049152	34,700	PRO-2000/4000/6000/4000S/6000S用シアングインク(700ml)	
キヤノン インクタンク PFI-17						

赤字：オープン価格のためキヤノンオンラインショップ価格を掲載しております。

対応機種	製品名	商品CD	メーカー番/型名	JANCD	新希望小売価格 (税別 円)	商品概要
IPF6400/IPF6450 IPF6400SE	キヤノンインクタンク PFI-206MBK	5302B001	PFI-206MBK	4960999787534	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400SE用マトリックスインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-206BK	5303B001	PFI-206BK	4960999787527	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400SE用ブラックインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-206C	5304B001	PFI-206C	4960999787541	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400SE用シアンインク(300ml)
IPF6400/IPF6450/IPF6400S	キヤノンインクタンク PFI-206M	5305B001	PFI-206M	4960999787558	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400S用マゼンタインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-206Y	5306B001	PFI-206Y	4960999787565	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400S用イエローインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-206PC	5307B001	PFI-206PC	4960999787572	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400S用フォトシアンインク(300ml)
IPF6400/IPF6450 IPF6400SE	キヤノンインクタンク PFI-206PM	5308B001	PFI-206PM	4960999787596	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400SE用フォトマゼンタインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-206R	5309B001	PFI-206R	4960999787602	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400SE用レッドインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-206G	5310B001	PFI-206G	4960999787619	16,400	IPF6450/IPF6400用グリーンインク(300ml)
IPF6400/IPF6450	キヤノンインクタンク PFI-206B	5311B001	PFI-206B	4960999787626	16,400	IPF6450/IPF6400用ブルーインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-206GY	5312B001	PFI-206GY	4960999787633	16,400	IPF6450/IPF6400/IPF6400S用グレーインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-206PGY	5313B001	PFI-206PGY	4960999787640	16,400	IPF6450/IPF6400用フォトグレーインク(300ml)
IPF680/IPF685 IPF780/IPF785	キヤノンインクタンク PFI-207MBK	8788B001	PFI-207MBK	4549292000207	18,100	IPF785/IPF780/IPF685/IPF680用マトリックスインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-207BK	8789B001	PFI-207BK	4549292000214	16,400	IPF785/IPF780/IPF685/IPF680用ブラックインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-207C	8790B001	PFI-207C	4549292000221	16,400	IPF785/IPF780/IPF685/IPF680用シアンインク(300ml)
IPF810/IPF815 IPF820/IPF825	キヤノンインクタンク PFI-207M	8791B001	PFI-207M	4549292000238	16,400	IPF785/IPF780/IPF685/IPF680用マゼンタインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-207Y	8792B001	PFI-207Y	4549292000245	16,400	IPF785/IPF780/IPF685/IPF680用イエローインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-303MBK	2957B001	PFI-303MBK	4960999579968	17,400	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用インクタンク(330ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-303BK	2958B001	PFI-303BK	4960999579900	16,800	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用ブラックインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-303C	2959B001	PFI-303C	4960999579931	16,800	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用シアンインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-303M	2960B001	PFI-303M	4960999579948	16,800	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用マゼンタインク(330ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF8400SE	キヤノンインクタンク PFI-303Y	2961B001	PFI-303Y	4960999579955	16,800	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用イエローインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-306MBK	6656B001	PFI-306MBK	4960999910215	17,400	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用マトリックスインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-306BK	6657B001	PFI-306BK	4960999910222	17,400	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用ブラックインク(330ml)
IPF8300/IPF8400/IPF9400	キヤノンインクタンク PFI-306C	6658B001	PFI-306C	4960999910239	17,400	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用マゼンタインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-306M	6659B001	PFI-306M	4960999910246	17,400	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用イエローインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-306Y	6660B001	PFI-306Y	4960999910260	17,400	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用レッドインク(330ml)
IPF8300/IPF8400S IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-306PC	6661B001	PFI-306PC	4960999910277	17,400	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF9400/IPF9400S用フォトシアンインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-306PM	6662B001	PFI-306PM	4960999910291	17,400	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF9400/IPF9400S用フォトマゼンタインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-306R	6663B001	PFI-306R	4960999910307	17,400	IPF8300/IPF8400/IPF8400SE/IPF9400用レッドインク(330ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-306G	6664B001	PFI-306G	4960999910314	17,400	IPF8300/IPF8400/IPF8400S/IPF9400用グリーンインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-306B	6665B001	PFI-306B	4960999910345	17,400	IPF8300/IPF8400/IPF9400用ブルーインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-306GY	6666B001	PFI-306GY	4960999910321	17,400	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF9400/IPF9400S用グレーインク(330ml)
IPF8300/IPF8400/IPF9400	キヤノンインクタンク PFI-306PGY	6667B001	PFI-306PGY	4960999910338	17,400	IPF8300/IPF8400/IPF9400用フォトグレーインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-307MBK	9810B001	PFI-307MBK	4549292021189	17,400	IPF8300/IPF8400/IPF850用インクタンク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-307BK	9811B001	PFI-307BK	4549292022889	16,800	IPF8300/IPF8400/IPF850用ブラックインク(330ml)
IPF8300/IPF8400/IPF850	キヤノンインクタンク PFI-307C	9812B001	PFI-307C	4549292022926	16,800	IPF8300/IPF8400/IPF850用シアンインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-307M	9813B001	PFI-307M	4549292022933	16,800	IPF8300/IPF8400/IPF850用マゼンタインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-307Y	9814B001	PFI-307Y	4549292022940	16,800	IPF8300/IPF8400/IPF850用イエローインク(330ml)
TXシリーズ	キヤノンインクタンク PFI-310 MBK	2358C001	PFI-310 MBK	4549292098174	17,400	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用マトリックスインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-310 BK	2359C001	PFI-310 BK	4549292098181	17,400	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用ブラックインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-310 C	2360C001	PFI-310 C	4549292098198	17,400	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用シアンインク(330ml)
TMシリーズ	キヤノンインクタンク PFI-310 M	2361C001	PFI-310 M	4549292098204	17,400	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用マゼンタインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-310 Y	2362C001	PFI-310 Y	4549292098211	17,400	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用イエローインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-320 MBK	2889C001	PFI-320 MBK	4549292112399	18,100	TM-200/TM-205/TM-200MPF/TM-300/TM-305/TM-300MPF用マトリックスインク(300ml)
TZ-3000 MFP	キヤノンインクタンク PFI-320 BK	2890C001	PFI-320 BK	4549292112405	18,100	TM-200/TM-205/TM-200MPF/TM-300/TM-305/TM-300MPF用ブラックインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-320 C	2891C001	PFI-320 C	4549292112412	18,100	TM-200/TM-205/TM-200MPF/TM-300/TM-305/TM-300MPF用シアンインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-320 M	2892C001	PFI-320 M	4549292112429	18,100	TM-200/TM-205/TM-200MPF/TM-300/TM-305/TM-300MPF用マゼンタインク(300ml)
IPF810/IPF815 IPF820/IPF825	キヤノンインクタンク PFI-320 Y	2893C001	PFI-320 Y	4549292112436	18,100	TM-200/TM-205/TM-200MPF/TM-300/TM-305/TM-300MPF用イエローインク(300ml)
	キヤノンインクタンク PFI-340 MBK	4773C001	PFI-340MBK	4549292177510	18,400	TZ-3000MFP用マトリックスインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-340 BK	4774C001	PFI-340BK	4549292177527	18,400	TZ-3000MFP用ブラックインク(330ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-340 C	4775C001	PFI-340C	4549292177534	18,400	TZ-3000MFP用シアンインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-340 M	4776C001	PFI-340M	4549292177541	18,400	TZ-3000MFP用マゼンタインク(330ml)
	キヤノンインクタンク PFI-340 Y	4777C001	PFI-340Y	4549292177558	18,400	TZ-3000MFP用イエローインク(330ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-703MBK	2962B001	PFI-703MBK	4960999579962	34,700	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用インクタンク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-703BK	2963B001	PFI-703BK	4960999579979	33,600	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用ブラックインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-703C	2964B001	PFI-703C	4960999579986	33,600	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用シアンインク(700ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-703M	2965B001	PFI-703M	4960999579993	33,600	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用マゼンタインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-703Y	2966B001	PFI-703Y	4960999610009	33,600	IPF815/IPF825/IPF810/IPF820用イエローインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-706MBK	6680B001	PFI-706MBK	4960999910697	34,700	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用マトリックスインク(700ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-706BK	6681B001	PFI-706BK	4960999910703	34,700	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用ブラックインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-706C	6682B001	PFI-706C	4960999910710	34,700	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用マゼンタインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-706M	6683B001	PFI-706M	4960999910727	34,700	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用イエローインク(700ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-706Y	6684B001	PFI-706Y	4960999910734	34,700	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF8400SE/IPF9400/IPF9400S用レッドインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-706PC	6685B001	PFI-706PC	4960999910741	34,700	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF9400/IPF9400S用フォトシアンインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-706PM	6686B001	PFI-706PM	4960999910758	34,700	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF9400/IPF9400S用フォトマゼンタインク(700ml)
IPF8300/IPF8400/IPF9400 IPF8400SE	キヤノンインクタンク PFI-706R	6687B001	PFI-706R	4960999910765	34,700	IPF8300/IPF8400/IPF8400SE/IPF9400用レッドインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-706G	6688B001	PFI-706G	4960999910772	34,700	IPF8300/IPF8400/IPF9400用グリーンインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-706B	6689B001	PFI-706B	4960999910802	34,700	IPF8300/IPF8400/IPF9400用ブルーインク(700ml)
IPF8300/IPF8300S IPF8400/IPF8400S IPF9400/IPF9400S	キヤノンインクタンク PFI-706GY	6690B001	PFI-706GY	4960999910789	34,700	IPF8300/IPF8300S/IPF8400/IPF8400S/IPF9400/IPF9400S用グレーインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-707MBK	9820B001	PFI-707MBK	4549292023077	34,700	IPF8300/IPF8400/IPF850用インクタンク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-707BK	9821B001	PFI-707BK	4549292023107	33,600	IPF8300/IPF8400/IPF850用ブラックインク(700ml)
IPF8300/IPF8400/IPF850	キヤノンインクタンク PFI-707C	9822B001	PFI-707C	4549292023121	33,600	IPF8300/IPF8400/IPF850用シアンインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-707M	9823B001	PFI-707M	4549292023145	33,600	IPF8300/IPF8400/IPF850用マゼンタインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-707Y	9824B001	PFI-707Y	4549292023169	33,600	IPF8300/IPF8400/IPF850用イエローインク(700ml)
TXシリーズ	キヤノンインクタンク PFI-710 MBK	2353C001	PFI-710 MBK	4549292098075	34,700	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用マトリックスインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-710 BK	2354C001	PFI-710 BK	4549292098099	34,700	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用ブラックインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-710 C	2355C001	PFI-710 C	4549292098112	34,700	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用シアンインク(700ml)
TZ-3000 MFP	キヤノンインクタンク PFI-710 M	2356C001	PFI-710 M	4549292098136	34,700	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用マゼンタインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-710 Y	2357C001	PFI-710 Y	4549292098150	34,700	TX-2000/TX-3000/TX-4000/TX-2000MPF/TX-3000MPF/TX-4000MPF用イエローインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-740 MBK	4768C001	PFI-740MBK	4549292177466	36,800	TZ-3000MFP用マトリックスインク(700ml)
TZ-3000 MFP	キヤノンインクタンク PFI-740 BK	4769C001	PFI-740BK	4549292177473	36,800	TZ-3000MFP用ブラックインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-740 C	4770C001	PFI-740C	4549292177480	36,800	TZ-3000MFP用シアンインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-740 M	4771C001	PFI-740M	4549292177497	36,800	TZ-3000MFP用マゼンタインク(700ml)
	キヤノンインクタンク PFI-740 Y	4772C001	PFI-740Y	4549292177503	36,800	TZ-3000MFP用イエローインク(700ml)