

NEWS RELEASE

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

LINKFLOW 社とウェアラブルカメラの販売代理店契約を締結 世界初360度撮影の業務用ウェアラブルカメラ“FITT360 SECURITY”を発売

キヤノンマーケティングジャパン株式会社(代表取締役社長:坂田正弘、以下キヤノン MJ)は、LINKFLOW(リンクフロー)社(LINKFLOW CO., LTD、本社:韓国、CEO:Kevin Kim)との間で、同社製品の日本国内における販売代理店契約を締結しました。同社製の世界初^{*}の360度撮影可能な業務用ウェアラブルカメラ“LINKFLOW FITT360 SECURITY”を2019年6月中旬より発売します。



LINKFLOW FITT360 SECURITY

近年、世界的スポーツイベントを控え、特に公共インフラ・警備業界を中心に防犯対策の需要が高まっており、ネットワークカメラの設置台数が増加しています。一方、ネットワークカメラは壁や天井などに固定して使用するため、映像に死角が発生する課題があります。また、警備業界では多くの人手を必要としており、映像を活用した警備の強化・効率化が求められています。

“LINKFLOW FITT360 SECURITY”は、360度撮影可能な首かけ型の業務用ウェアラブルカメラです。装着者の周囲の映像を撮影することで、固定式のネットワークカメラで発生する死角を補完することができます。1台に搭載された4つのカメラにより、装着者の前方、背後、横の映像の記録が可能です。身体の中で揺れの少ない首周りに着用することで、振動の少ない安定した映像を撮影できます。Wi-Fi や LTE で映像を伝送することで、警備・公安などの現場の状況を本部にリアルタイムで共有し、事件・事故発生時の迅速な対応や、作業支援を実現します。さらに、キヤノン MJ の映像管理基盤であるビデオ管理ソフトウェア「XProtect[®]」と連携でき、ネットワークカメラやさまざまなシステムと連携した統合的な映像管理が可能です。

キヤノン MJ は、「XProtect[®]」と「XProtect[®]」に連携するハードウェアやシステムの販売を強化しています。今後もキヤノン製のハードウェアに加え、海外製の優れたハードウェアやシステムを国内で積極的に展開することにより、入力(ネットワークカメラ、ウェアラブルカメラ)、録画(XProtect[®])、映像解析システムをワンストップで提供し、国内市場のニーズに応じていきます。

3月5日から8日まで、東京ビッグサイトで開催される「SECURITY SHOW 2019」のキヤノンブースにて、本製品を展示する予定です。

^{*} 業務用首かけ型ウェアラブルカメラにおいて。2019年3月4日時点。(LINKFLOW 社調べ)

製品名	価格	発売日
LINKFLOW FITT360 SECURITY ベーシックモデル	オープン価格	2019年6月中旬
LINKFLOW FITT360 SECURITY Wi-Fi モデル		
LINKFLOW FITT360 SECURITY LTE モデル		

● 一般の方のお問い合わせ先 :キヤノンマーケティングジャパン株式会社


NVS 企画部 NVS 商品企画第一課

03-6719-9843

● ニュースリリースホームページ :canon.jp/newsrelease ● ネットワークカメラホームページ:canon.jp/webview

<映像保存・伝送システム>


録画映像をMicroSDカードに
保存してPCへ転送



クレードルを通じて
映像をサーバー転送



リアルタイムで映像転送
(WiFi/LTE)



<主な仕様>

光 学	F 値	F2.0 ±5%
	有効焦点距離	1.7mm ±5%
	MTF	0.0F 119 lp/mm(66.6%)
		0.7F 89 lp/mm(64.9%)
	面角	133°±5°(D)
IR カットフィルター @T50%	650±5mm	
映 像	解像度(録画)	4x [1280×720]
	解像度(ライブストリーミング)	1280×720
	フレームレート	20fps
	圧縮コーデック	H.264
	ファイルフォーマット	.avi
電 力	最大入力電圧	21V (クレードルへの入力)
	推奨電力	19V/3.42A (DC 出力)
	バッテリー	内蔵バッテリー使用時: 2時間
外付バッテリー装着時: 8時間		
動作環境	使用温度	-10°C~+40°C
	保存温度	-10°C~+55°C
	防水・防塵規格	IPX4