

NEWS RELEASE

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

手軽に撮影・プリントを楽しめる インスタントカメラプリンター “iNSPiC ZV-123/CV-123” を発売

キヤノンマーケティングジャパン株式会社(代表取締役社長：坂田正弘)は、内蔵カメラで写真を撮ってすぐにプリントできるインスタントカメラプリンター “iNSPiC ZV-123/CV-123” を2019年6月6日より順次発売します。



ZV-123 (パールホワイト)



ZV-123 (マットブラック)



CV-123 (ホワイト)

インスタントカメラプリンター “iNSPiC ZV-123/CV-123” は、内蔵カメラで写真を撮影して、すぐにプリントできるカメラ機能付きプリンターです。一般的なスマートフォンと同程度の手のひらサイズで携帯性に優れ、外出先でも手軽に写真プリントを楽しむことができます。

Zero Ink® Technology※を採用し、紙とインクが一体となった専用のフォトペーパーに簡単にプリント可能です。用紙はシール紙なので、好きなものに貼ることができ、切り貼りすることで手帳に写真付きの記録を残したり、メッセージカードやオリジナルグッズなどの創作をしたりすることができます。

また、撮影した写真をその場でプリントできるため、カメラ非搭載の従来モデル「iNSPiC PV-123」(2018年9月発売) よりインスタント性が向上しています。

上位モデルの “ZV-123” はスマートフォンからのプリントにも対応しているため、スマートフォンで撮影した写真を加工したりコラージュしたりしてプリントすることも可能です。

撮ってすぐに自分の好きな世界観をプリントして楽しむことができ、デジタルネイティブ世代も写真プリントに親しみやすい製品です。

※ Zero Ink® Technology は、米国 ZINK Holdings LLC 社の開発技術です。

製品名	希望小売価格	発売日	国内生産台数
iNSPiC ZV-123 (パールホワイト／マットブラック)	オープン価格	2019年6月6日	15,000台 (2019年)
iNSPiC CV-123 (ホワイト)		2019年7月	

- 一般の方のお問い合わせ先 : キヤノンお客様相談センター 050-555-90026
- 報道関係者用ホームページ : canon.jp/newsrelease
- ミニフォトプリンターホームページ : canon.jp/inspic

＜主な特長＞

■ 手軽に持ち運び可能なコンパクトサイズ

121 (縦) × 80 (横) × 22mm (高さ)、質量約 188g (内蔵電池含む) ※と、一般的なスマートフォンと同程度の小型・軽量ボディを実現しています。また、内蔵バッテリー採用により手軽に持ち運べ、場所を選ばずどこでも使用できます。自撮りミラーに加え、“ZV-123” はフィルライト搭載で自撮り撮影時に顔を明るく写すことが可能です。



自撮りミラー




フィルライト ON 時

※ ZV-123 の本体サイズ・重量。

■ 切ったり貼ったり、楽しく遊べるシール紙

Zero Ink® Technology※を採用し、インクカートリッジを使わずにフルカラー印刷が可能です。プリントに必要な色は専用ペーパーに埋め込まれています。

シール紙になっているので、プリントした写真はそのまま保存するだけでなく、手帳や持ち物に貼ったり、メッセージカードやアルバムなどに貼ったりして自分だけのオリジナルグッズを作るなど、創作を楽しむことができます。




ZINK™ フォトペーパー(イメージ)

※ Zero Ink® Technology は、米国 Zink Holdings LLC 社の開発技術です。

■ 専用アプリで画像加工も可能 ※ ZV-123 のみ

スマートフォンから Bluetooth で接続し、専用のスマートフォンアプリ「Canon Mini Print」を使って3ステップの直観的な操作でプリントができます。アプリ内でメッセージやスタンプの追加ができるほか、コラージュやフィルター、フレーム加工も可能です。また、アプリから遠隔でシャッターを操作したり、シャッター音をオリジナルのものに変更したりするなどの楽しい機能を搭載しています。




ホーム画面でをタップ 印刷する画面を選択 をタップして印刷
アプリ操作手順

<活用イメージ>



フォトインフォ



トラベルノート



育児日記



プレゼントタグ



メッセージカード



色紙

＜主な製品仕様＞

基本仕様	ZV-123	CV-123
プリント方式	Zero Ink® Technology	
印刷スピード	約50秒/枚	
接続方法	Bluetooth® 4.0	
本体サイズ(mm)	121 (縦) × 80 (横) × 22 (高さ)	121 (縦) × 78 (横) × 24 (高さ)
重量	188g (内蔵電池含む)	170g (内蔵電池含む)
バッテリー	充電式リチウムイオン電池(内蔵)	
バッテリー 印刷可能枚数 (フル充電時) ^{※1}	約25枚	約25枚
用紙サイズ	5×7.6cm	
同梱物	○キヤノン用 ZINK™ フォトペーパーパック (キヤノン用 ZINK™ フォトペーパーパック 10枚、 キヤノン用 ZINK™ スマートシート 1枚) ○充電用 USB ケーブル ○リストストラップ ○クイックガイド ○保証書	
充電スピード	約120分	約90分
対応 OS (SP)	iOS 9.0以降／Android 4.4以降	－
対応機種(iOS)	iPod touch (第5世代)、iPad 2、 iPad (第3世代)、iPhone 4S/5/5c には対応していません。	－
メモリーカード対応 ^{※2}	microSD カード (microSD/microSDHC/microSDXC)、最大256GB	

カメラ仕様	ZV-123	CV-123
焦点距離 (35mm 換算)	25.4mm	24mm
画素数	800 万画素	500 万画素
ズーム	固定	
フォーカス	オート (範囲：30cm～∞)	固定 (範囲：50cm～∞)
感度	オート (ISO100-1600)	
フラッシュ	あり (範囲：0.5 ～ 1.0m)	
ホワイトバランス	オート	
露出補正	オート	
アスペクト比	1:1 (2"×2")、3:2 (2"×3")	
リモートシャッター	あり (セルフタイマー設定： なし / 3秒 / 5秒 / 10秒) ※アプリで設定	－

※1 印刷枚数は当社測定条件によります。また、撮影・印刷条件により異なることがあります。

※2 本製品で撮影した画像を保存するためには、microSD カード (別売り) が必要です。microSD カードをセットしなくても、本製品を用いた撮影・印刷 (再印刷を含む) は可能です。ご使用のメモリーカードによっては、正しく動作しない場合があります。