

**スマホ向けのコンパクトフォトプリンター “SELPHY SQUARE QX10” を発売
シール紙への高画質プリントにより写真の楽しみ方を拡大**

キヤノンは、スマホやタブレット端末に保存している画像を、シール紙にスクエアフォーマットで高画質にプリントをすることができるコンパクトフォトプリンター “SELPHY SQUARE QX10” を4月下旬に発売します。



SELPHY SQUARE QX10

“SELPHY SQUARE QX10”は、思い出をきれいな形として残したいユーザーや、写真を通じて自己表現を楽しみたいと考えるユーザーのニーズに対応した、小型・軽量のフォトプリンターです。豊富なレイアウトや多彩な加工ができる専用アプリにより、写真をアレンジしてプリントすることもでき、手帳やアルバムでの活用をはじめ、さまざまな楽しみ方が可能です。

■ 手軽にプリントを楽しむことができる優れた携帯性

質量約 445g^{※1}の小型・軽量設計とホワイト/ブラック/ピンクの3色のラインアップにより、自分好みの1台を気軽に持ち運んで楽しむことができます。また、バッテリーを内蔵しているため、場所を選ばずプリントすることができます。

■ 高画質で水滴や汚れにも強い長持ちプリント

熱でインクを気化させてプリントする昇華型熱転写方式の採用により、色の濃淡を温度で細かく調整できるため、色合いを滑らかに表現することができます。さらに、プリント過程でラミネート加工を施すことで、画質劣化の原因となる水、油、ガスなどから写真の表面を保護し、アルバム保存100年^{※2}を実現します。

■ スクエアフォーマットのシールプリントや専用アプリにより楽しみを拡大

SNSの写真共有で慣れ親しまれているスクエアフォーマットでのプリントができます。用紙はシール紙となっているため、手帳やアルバムなどに貼り付けて楽しむこともできます。また、コンパクトフォトプリンター「SELPHY」シリーズ専用のアプリ「SELPHY Photo Layout^{※3}」の豊富なレイアウト機能と多彩な加工機能を活用することで、フィルター加工や余白サイズの調整など、自分好みの創作ができます。

製品名	希望小売価格	発売日
SELPHY SQUARE QX10	オープン価格	2020年4月下旬

※1 インクカセット/ラベルを除く。

※2 アルバム保存性は、JEITA（社団法人 電子情報技術産業協会）発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法（JEITA CP-3901）の屋内耐熱性試験方法および寿命判断基準に準じて算出した予測値です。＜寿命判断基準＞温度 23℃・湿度 50%の環境でのアルバム保存を想定した試験による予測値。単色/反射 OD 値（0.5、1.0）が、30%（各色単位で設定）低下した時点の BK 中の Y、M、C 各成分（各構成色）の褪色濃度差が、15%低下した時点等をリミットポイントとして判断。

※3 スマホやタブレット端末専用の無料アプリ。

● 一般の方のお問い合わせ先：キヤノンお客様相談センター

050-555-90013

● コンパクトフォトプリンターホームページ：canon.jp/cpp

<主な特長>

1. 手軽にプリントを楽しむことができる優れた携帯性

- ・大きさ約 102.2 mm (幅) ×約 143.3 mm (奥行) ×約 31.0mm (高さ) と質量約 445g の小型・軽量設計により、優れた携帯性を実現。
- ・ホワイト/ブラック/ピンクの 3 色のラインアップにより、自分好みの 1 台を選択可能。
- ・バッテリーを内蔵しているため、場所を選ばずプリントを楽しむことが可能。
- ・小型/軽量と高画質なプリントを両立するため、用紙とインクリボンを送る機構を新たに開発。高い搬送精度を実現し、プリントの品質を確保。



優れた携帯性

2. 高画質で水滴や汚れにも強い長持ちプリント

- ・熱でインクを気化させてプリントする昇華型熱転写方式を採用。色の濃淡を温度で細かく調整できるため、色合いを滑らかに表現。
- ・写真プリントの仕上げには、特殊なフィルムでオーバーコートするラミネート加工を実施。画質劣化の原因となる水、油による色にじみや、ガスによる色あせなどから写真の表面を保護し、アルバム保存 100 年を実現。



写真を保護するラミネート加工

3. スクエアフォーマットのシールプリントや専用アプリにより楽しみを拡大

- ・写真共有をする SNS で慣れ親しまれているスクエアフォーマットのプリントが可能。
- ・用紙はシール紙となっているため、手帳やアルバムなどに貼り付けて楽しむことが可能。
- ・コンパクトフォトプリンター「SELPHY」シリーズ専用のアプリ「SELPHY Photo Layout」を活用することで、多彩なレイアウトや加工を施したプリントを楽しむことが可能。初回接続時、スマホやタブレット端末にアプリをダウンロードし、本体の QR コードを読み込むことで簡単に接続^{※1}。
- ・専用アプリ「SELPHY Photo Layout」により、10 種類の画像配置の組み合わせと 4 種類のプリント位置など豊富なレイアウト機能を活用することが可能。また、フィルター 9 種類とスタンプ 10 種類、オーバーコート 6 種類、フレーム 10 種類を組み合わせた多彩な加工機能も活用可能。さらに、余白のサイズも 3 種類から選択ができ、レイアウト機能やフィルターなどと合わせて、自分好みのデザインに上げることが可能^{※2}。
- ・「SELPHY Photo Layout」と写真共有ができる他のアプリとの連携により、アプリ間の画像の受け取りと受け渡しに対応。

※1 2 回目以降の設定は不要です。

※2 2020 年 2 月 13 日時点。

<スクエアフォーマットプリントの活用例>



活用例①インテリア



活用例②手帳



活用例③ボード

<主な製品仕様>

製品仕様の詳細は、ホームページをご参照ください。