

NEWS RELEASE

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

「おうち時間」の仕事・学習・遊びをプリント面でサポート インクジェット複合機“PIXUS TS8430”など 3 機種を発売

キヤノンは、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS（ピクサス）」シリーズの新製品として、多機能モデル“TS8430/TS7430”と、高画質と低ランニングコストを両立したプレミアムモデル“XK90”の 3 機種を、2020 年 8 月 6 日より順次発売します。



PIXUS TS8430（レッド）



PIXUS TS7430（ホワイト）



PIXUS XK90

「新しい生活様式」の日常生活への定着が進むにつれて、仕事・学習・遊びを自宅で行う機会が増えています。新製品 3 機種は、業務で使用する書類や資料、オンライン学習の課題や解答用紙、子どもから大人まで楽しめるペーパークラフトなどの多様なプリントを、自宅で簡単・便利に印刷できる新しいサービスや機能に対応しています。キヤノンはこれからも、「おうち時間」を有意義に過ごすための快適なプリント環境を提供していきます。

■ 「おうち時間」に快適で便利なプリント環境を提供するサービス・機器に対応

在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできる新サービス※1 や、教育機関や学習塾などで使用が広がるオンライン学習プラットフォーム「Google Classroom」、学校での普及が見込まれる「Chromebook」など、自宅での仕事や学習をサポートし、快適なプリント環境を提供する各種サービス・機器に対応します。さらに、任意の印刷サイズと領域を指定できる新機能を追加したキヤノンの写真編集・印刷アプリ「Easy-PhotoPrint Editor※2」に対応しているほか、“XK90”は、L 判フチなし写真を「PIXUS」シリーズ最速となる約 10 秒※3 で高速印刷でき、家庭での写真印刷の楽しみ方をさらに広げます。

■ 新機能「QR コードダイレクト接続」などにより簡単にスマホ連携が可能

新機能「QR コードダイレクト接続」の採用により、液晶画面上に表示される QR コードをスマホ（iOS 端末のみ※4）で読み取るだけで、スマホ側でのプリンターの SSID※5 選択やパスワード入力することなく、スマホとプリンターを無線でダイレクト接続することができます。その他、「ワイヤレスコネクトボタン」なども搭載し、簡単にスマホプリントが始められます。

製品名	希望小売価格	発売日
PIXUS TS8430（ブラック／ホワイト／レッド）	オープン価格	2020 年 8 月 6 日
PIXUS TS7430（ブラック／ホワイト／ネイビー）		2020 年 8 月 27 日
PIXUS XK90（ダークシルバーメタリック）		2020 年 8 月 27 日

※1 サービスの詳細は本リリースの P.6 をご参照ください。

※2 新機能を追加した「Easy-PhotoPrint Editor」は、iOS 向け（Ver.1.5.0）を 7 月 30 日から、Android 向け（Ver.1.5.1）を 8 月下旬から提供予定です。すでにスマホにアプリをインストール済みの場合もアップデートが必要です。

※3 印刷速度の測定環境はキヤノンホームページの製品サイトをご参照ください。

※4 iOS11 以降の iPhone および iPad のみ使用可能。

※5 無線 LAN の特定のアクセスポイントを指定するための識別名。

● 一般の方のお問い合わせ先：キヤノンお客様相談センター

050-555-90015

● PIXUS ホームページ：canon.jp/pixus

<PIXUS TS8430/TS7430 の主な特長>

PIXUS TS8430



ブラック



レッド



ホワイト

PIXUS TS7430



ブラック



ネイビー



ホワイト

1. 在宅勤務やオンライン学習をサポートするサービス・機器に対応

- ・在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできる新サービスに対応^{※1}。在宅勤務で利用されている仮想デスクトップ方式やリモートデスクトップ方式などのさまざまな接続方式で利用できるため、書類印刷のために出社したり、会社で資料を印刷して持ち帰ることなく、必要な資料を必要な時に自宅で印刷可能。
- ・オンライン学習を支援する「Google Classroom」に対応。教育機関や学習塾など、さまざまな場面で使用されている「Google Classroom」を用いたオンライン学習において、課題や解答用紙などの書類を自宅で簡単に印刷可能。「PIXUS TS8430」は、スマホやPCを使わず、プリンター本体のタッチパネルを操作するだけで印刷可能^{※2}。
- ・文部科学省による「GIGA スクール構想^{※3}」の学習者用端末の推奨 OS の1つである Google Chrome OS を搭載した「Chromebook」に対応。学校からの課題や資料などを印刷可能。



Google Classroom
アイコン


※1 あらかじめ Canon ID を取得し、プリンターを登録しておく必要があります。サービスの詳細は本リリースの P.6 をご参照ください。

※2 あらかじめプリンターを登録しておく必要があります。「PIXUS TS7430」で本サービスを利用する場合は、無料スマホアプリ「Canon Print Inkjet/SELPHY」が必要です。

※3 2023 年までに小・中学校の全学年で児童生徒一人ひとりがコンピューター端末を持つ環境を実現するとともに、校内における高速大容量のネットワーク環境構築を目指す構想。GIGA は「Global and Innovation Gateway for All」の略。

2. 自宅でのプリントをより楽しくする多彩な機能

- ・画像の印刷サイズを任意の寸法（縦・横）^{※1}、領域で指定し、印刷できる新機能「フリーサイズ印刷」を搭載した無料の PC/スマホアプリ「Easy-PhotoPrint Editor」に対応。定型サイズ以外の大きさで自由に印刷できるほか、1 枚の用紙に複数の写真^{※2}を配置して印刷できるため、フォトフレームやスクラップブックなど、素材のサイズに合わせた写真印刷が可能。




Easy-PhotoPrint Editor
アイコン

※1 印刷できる最小寸法は縦・横どちらも 10mm です。最大寸法は用紙等の設定状況によって異なります。

※2 複数配置できるのは同じサイズの写真のみ。

- ・多彩なアイテムを印刷して楽しむことができるキヤノンの無料スマホアプリ「Creative Park」に対応※1。高精細なペーパークラフトや知育アイテム、デコレーショングッズなど、季節のイベントはもちろん、趣味や子どもと過ごす時間などに好適。



- ・SNS と連携したプリントサービス「PIXUS トークプリント」を展開。コミュニケーションアプリ「LINE」との連携により、「ピクサス」の LINE 公式アカウントを友だち追加することで、トーク画面で印刷可能。写真はもちろん、仕事や勉強の資料に多い PDF や Word などのフォーマットにも対応しているほか、両面や 2 in 1 などの細かな印刷設定も可能。

「LINE」へプリンターを登録する際に必要な「Connect ID」が、スマホアプリ「Canon Print Inkjet/SELPHY」からも発行可能になり、本体を操作することなく簡単に登録可能。最大 5 台のプリンターが登録でき、たとえば、「LINE」に送られた写真を、離れて暮らす祖父母宅のプリンターから印刷することが可能※2。

- ・プリンター本体や PC に触れることなく、スマートスピーカーに話しかけるだけで、コンテンツの印刷やプリンターの状態確認が可能。「Amazon Echo シリーズ」をはじめとした「Amazon Alexa 搭載デバイス」、LINE の AI アシスタント「CLOVA」を搭載した「CLOVA デバイス」に対応。さらに「Google アシスタント」に対応し「Google Nest Mini」などで利用可能。ぬりえ、折り紙、買い物リスト※3 など約 40 種類のコンテンツを音声だけで印刷可能。


※1 一部機能の利用には事前に「Canon ID」の登録が必要です。

※2 「PIXUS トークプリント」対応機種で、ネットワークに接続している必要があります。

※3 買い物リストは「Alexa」を搭載したデバイスのみ対応。

3. 新機能「QR コードダイレクト接続」などにより簡単にスマホ連携が可能

- ・液晶画面上に表示される QR コードをスマホ（iOS 端末のみ）で読み取るだけで、スマホとプリンターを無線でダイレクト接続可能。Wi-Fi ルーター、アプリのインストール、スマホ側でのプリンターの SSID 選択やパスワード入力などが不要になり、スマホプリントが簡単にスタート。



“PIXUS TS8430” の「QR コードダイレクト接続」フロー（イメージ）

- ・スマホで簡単にプリントやコピーの操作ができる無料スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」やプリンター本体に搭載されている「ワイヤレスコネクトボタン」からも簡単に Wi-Fi 接続が可能。

<PIXUS XK90 の主な特長>



1. 高画質な写真を「PIXUS」シリーズ最速・低ランニングコストで印刷可能

- ・L判フチなし写真の印刷速度が約10秒^{※1}と、従来機種^{※2}に比べ約4秒短縮し、「PIXUS」シリーズ最速の高速印刷を実現。
- ・大容量インクタンク（別売り）の使用により、L判印刷のインク・用紙合計コストが約12.5円（税別）^{※3}と低ランニングコストを実現。
- ・染料インク5色（シアン／マゼンタ／イエロー／ブラック／フォトブルー）と、顔料インク1色（ブラック）の6色ハイブリッドインクを採用。フォトブルーインクにより、明度の高い青から白にかけての色領域において粒状感を低減した滑らかなプリント表現を実現。
- ・プリンター本体に自動写真補正機能を搭載。

※1 キヤノン写真用紙・光沢ゴールドを使用し、印刷品質設定が標準の場合。測定環境の詳細は、ホームページをご参照ください。

※2 「PIXUS XK60」（2019年9月5日発売）。

※3 キヤノン写真用紙・光沢ゴールド使用時のインクと用紙の合計コスト。測定環境の詳細は、ホームページをご参照ください。

2. 高級感のある本体デザイン

- ・本体カラーにはダークシルバーメタリックを採用し、高級感のあるデザインを実現。
- ・タッチパネル方式の4.3型液晶表示画面と分かりやすいユーザーインターフェースを採用し、高い視認性と快適な操作性を両立。

3. 「おうち時間」に快適で便利なプリント環境を提供する各種サービスに対応

- ・在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできる新サービスに対応。在宅勤務で利用されている仮想デスクトップ方式やリモートデスクトップ方式などのさまざまな接続方式で利用できるため、書類印刷のために出社したり、会社で資料を印刷して持ち帰ることなく、必要な資料を必要な時に自宅で印刷可能。
- ・オンライン学習を支援する「Google Classroom」に対応。教育機関や学習塾など、さまざまな場面で使用されている「Google Classroom」を用いたオンライン学習において、課題や解答用紙などの書類を、スマホやPCを使わず、プリンター本体のタッチパネルを操作するだけで、自宅で簡単に印刷可能。
- ・文部科学省による「GIGAスクール構想」の学習者用端末の推奨OSの1つであるGoogle Chrome OSを搭載した「Chromebook」に対応。学校からの課題や資料などを印刷可能。
- ・画像の印刷サイズを任意の寸法（縦・横）、領域で指定し、印刷できる新機能「フリーサイズ印刷」を搭載した無料のPC／スマホアプリ「Easy-PhotoPrint Editor」に対応。定型サイズ以外の大きさで自由に印刷できるほか、1枚の用紙に複数の写真を配置して印刷できるため、フォトフレームやスクラップブックなど、素材のサイズに合わせた写真印刷が可能。




Google Classroom
アイコン



Easy-PhotoPrint Editor
アイコン

- ・多彩なアイテムを印刷して楽しむことができるキヤノンの無料スマホアプリ「Creative Park」に対応。高精細なペーパークラフトや知育アイテム、デコレーショングッズなど、季節のイベントはもちろん、趣味や子どもと過ごす時間などに活用可能。
- ・SNS と連携したプリントサービス「PIXUS トークプリント」を展開。コミュニケーションアプリ「LINE」との連携により、簡単に写真印刷が可能。仕事や勉強の資料に多い PDF や Word などのフォーマットに対応しているほか、両面や 2 in 1 などの細かな印刷設定も可能。「LINE」へプリンターを登録する際に必要な「Connect ID」が、スマホアプリ「Canon Print Inkjet/SELPHY」からも発行可能になり、本体を操作することなく簡単に登録可能。
- ・スマートスピーカー※に対応し、プリンター本体や PC に触れることなく、音声だけでコンテンツの印刷やプリンターの状態確認が可能。



※ 対応製品は製品ホームページをご覧ください。

4. 新機能「QR コードダイレクト接続」などにより簡単にスマホ連携が可能

- ・液晶画面上に表示される QR コードをスマホ（iOS 端末のみ）で読み取るだけで、スマホとプリンターを無線でダイレクト接続可能。Wi-Fi ルーター、アプリのインストール、スマホ側でのプリンターの SSID 選択やパスワード入力などが不要になり、スマホプリントが簡単にスタート。
- ・スマホで簡単にプリントやコピーの操作ができる、無料スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」やプリンター本体に搭載されている「ワイヤレスコネクトボタン」からも簡単に Wi-Fi 接続が可能。

<インクジェットプリンターの市場動向>

インクジェットプリンターおよびインクジェット複合機の市場において、2019 年の出荷台数は国内では約 386 万台、全世界では約 5,692 万台でした※1。2020 年の出荷台数については国内では約 353 万台、全世界では約 4,952 万台と見込まれています※2。

※1 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2020Q1 Final Historical

※2 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2020Q1 Forecast Release

<主な製品仕様>

各モデルの製品仕様の詳細は、ホームページをご参照ください。

- * iOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- * iPhone および iPad は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- * Amazon Echo および Alexa は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
- * Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- * 「LINE」および「CLOVA」は LINE 株式会社の商標または登録商標です。
- * QR コードは、株式会社デンソーウェーブの商標です。
- * その他、記載されている会社名、製品・サービス名は一般に各社の商標または、登録商標です。

＜ご参考＞「PIXUS」でリモートプリントを実現する新サービスのご紹介



在宅勤務における快適な業務環境の実現をプリント面でサポートするため、リモートデスクトップ方式や仮想デスクトップ方式など、在宅勤務に利用されているさまざまな接続方式の場合にも、ご家庭のインクジェットプリンター「PIXUS」からリモートプリントができる無償の新サービスを開始します。

リモートデスクトップなどから専用のWebアプリへログインし、印刷したいデータをドラッグ＆ドロップでクラウドにアップロードすることで、PCにデータをダウンロードすることなく、自宅にある「PIXUS」から書類や資料が簡単に印刷できます。自宅に必要な書類を必要な時に印刷できるため、在宅勤務における生産性が向上し、快適な作業環境を提供します。また、クラウド上にアップロードされたデータは、指定の「PIXUS」ですぐに印刷され、速やかに自動削除されるため、クラウド上にデータが長時間残り続けることはありません。

本サービスに対応する「PIXUS」シリーズの機種や、印刷可能なデータフォーマット等、詳細は以下のサイトよりご確認ください。

■PIXUSでリモートプリント URL : <https://cweb.canon.jp/pixus/special/room/zaitaku/remote/>

- * ご利用には「Canon ID」の登録が必要です。また、事前にプリンターを本サービスに登録する必要があります。
- * 本サービスをご利用の際には、第三者の権利を侵害するファイル等、本サービスの利用規約で禁止するコンテンツをアップロードしないでください。