

**家庭用インクジェットプリンター“PIXUS XK100”など4機種を発売
直感的に操作可能なUI採用により在宅勤務や自宅学習の効率化に貢献**

キヤノンは、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS(ピクサス)」シリーズの新製品として、高機能と低ランニングコストを実現したプレミアムモデル“XK100”と多機能モデル“TS8530/TS7530/TS5430”の4機種を、2021年10月14日より順次発売します。



PIXUS XK100



PIXUS TS8530 (ホワイト)



PIXUS TS7530 (ブルー)

働き方や学習方法が多様化し、自宅での仕事や学習における家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしてほしいというニーズが高まっています。低ランニングコストを実現する“XK100”は、仕事や学習でよく利用する機能を直感的に選択できるUI(ユーザーインターフェース)を新たに採用しています。また、新製品はいずれも、在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。

■ 仕事や学習でよく利用する機能をまとめたUIを採用

タッチパネルのホーム画面に、「標準モード」に加え、“XK100”では、スキャンしたデータのクラウドへの送信やクラウド上にあるデータのプリントなど、自宅での仕事や学習によく利用する機能をまとめた「仕事/学習モード」を、“TS8530”では、直観的にプリントやコピーができる「かんたんモード」を新たに採用しています。また、“XK100”は、タッチパネルでの操作を行うことなく、スタートボタンを1回押すだけの素早いコピーが可能です。

■ 家庭用インクジェットプリンターの利便性を高めるアプリとの連携

新製品4機種にも対応している新開発のWindows PC用アプリ“Canon Inkjet Smart Connect[※]”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。また、“TS7530”は、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップを行うことができます。

製品名	希望小売価格	発売日
PIXUS XK100 (シルバーメタリック)	オープン価格	2021年10月14日
PIXUS TS8530 (ブラック/ホワイト/レッド)		2021年11月上旬
PIXUS TS7530 (ブラック/ホワイト)		2021年10月14日
PIXUS TS7530 (ブルー)		2021年11月上旬
PIXUS TS5430 (ブラック/ホワイト/ピンク)		2021年12月上旬

※ Microsoft Store からダウンロード (無料)。対象機種などの詳細はホームページをご参照ください。URL : canon.jp/pixus

● 一般の方のお問い合わせ先 : キヤノンお客様相談センター

0570-01-0015

● PIXUS ホームページ : canon.jp/pixus

<PIXUS XK100 の主な特長>


1. 仕事や学習でよく利用する機能をまとめた UI を採用

- ・タッチパネルのホーム画面に、従来の「標準モード」に加え、スキャンしたデータのクラウドへの送信やクラウド上にあるデータのプリントなど、自宅での仕事や学習によく利用する機能を一面面にまとめた「仕事/学習モード」を新たに採用し、高い利便性を実現。



「標準モード」(左)と「仕事/学習モード」(右)のホーム画面

- ・タッチパネルでの操作を行うことなく、スタートボタン (カラー/モノクロ) を押すだけでコピー可能。従来、タッチパネルとスタートボタンで少なくとも3回行っていた操作を1回に短縮でき、効率的で素早いコピーを実現。



従来のコピーフローとの比較

2. 高速・低ランニングコストで高画質な写真を印刷可能

- ・L判フチなし写真の印刷速度が約16秒^{※1}の高速印刷を実現。
- ・専用の新インクタンクにより、従来機種「XK90」(2020年8月発売)よりも低ランニングコストを実現。L判印刷に必要なインク/用紙合計コストは約9.8円(税込)^{※2}。
- ・染料インク4色(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)と、顔料インク1色(ブラック)の5色ハイブリッドインクを採用。

※1 キヤノン写真用紙・光沢ゴールドを使用し、印刷品質設定が標準の場合。測定環境の詳細はホームページをご参照ください。

※2 キヤノン写真用紙・光沢ゴールド使用時のインクと用紙の合計コスト。測定環境の詳細はホームページをご参照ください。

3. 家庭用インクジェットプリンターの利便性を高めるアプリとの連携

- ・新開発の Windows PC 用アプリ “Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルな UI を採用。初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能。



“Canon Inkjet Smart Connect” 使用イメージ

- ・新開発の WindowsPC 用アプリ “Easy-Layout Editor[※]” に対応。ファイル形式が異なる複数のデータを PC 上で自由にレイアウトして編集できる機能を搭載。混在するファイル形式のデータを 1つの資料にまとめることができ、効率的な資料作成をサポート。
- ・在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできるサービスに対応。在宅勤務で利用されている仮想デスクトップ方式やリモートデスクトップ方式などのさまざまな接続方式で利用できるため、書類印刷のために出社したり、会社から資料を印刷して持ち帰ることなく、必要な資料を必要な時に自宅で印刷可能。
- ・オンライン学習を支援する「Google Classroom」に対応。教育機関や学習塾など、さまざまな場面で使用されている「Google Classroom」を用いたオンライン学習において、課題や解答用紙などの書類を、スマホや PC を使わず、プリンター本体のタッチパネルを操作するだけで、自宅で簡単に印刷可能。
- ・文部科学省による「GIGA スクール構想」の学習者用推奨 OS の 1つである「Google Chrome OS」に対応。「Google Chrome OS」を搭載した「Chromebook」から、学校からの課題や資料などの印刷やスキャンが可能。

※ 無料。対象機種、ダウンロード方法の詳細はホームページをご参照ください。

4. 高級感のある本体デザイン

- ・本体カラーにはシルバーメタリックを採用し、高級感のあるデザインを実現。
- ・タッチパネル方式の 2.7 型液晶表示画面とハードキーを組み合わせた分かりやすい UI を採用し、快適な操作性を実現。



高級感あるシルバーメタリックの本体

5. 「おうち時間」が楽しく便利になる各種サービスに対応

- ・無料の PC / スマホアプリ「Easy-PhotoPrint Editor」に対応。画像の印刷サイズを任意の寸法（縦・横）、範囲で指定して印刷できる「フリーサイズ印刷」機能を搭載し、定型サイズ以外のサイズでも自由に印刷可能。また 1 枚の用紙に複数の写真を配置して印刷することもできるため、フォトフレームやスクラップブックなどのサイズに合わせた写真印刷が可能。
- ・スマホのトークアプリからプリントできる「PIXUS トークプリント」に対応。「LINE」で「ピクサス」の LINE 公式アカウントを友だちに追加してプリンターを登録することで、トーク画面から簡単に写真印刷が可能。PDF や Word などのファイル形式にも対応しているほか、両面や 2in1 などの細かな印刷設定も可能。
- ・「LINE」を使って、PIXUS ユーザー同士で自作のコンテンツをシェアできる新サービスを展開。イラストなどの自作のコンテンツを「ピクサス」の LINE 公式アカウントとのトークルームにアップすると、「ピクサス」の LINE 公式アカウントがプリント番号を発行しサーバーへアップ。発行されたプリント番号を SNS などでシェア可能。コンテンツを印刷したい利用者は、「ピクサス」の LINE 公式アカウントとのトークルームでプリント番号を入力することで印刷可能。



「ピクサス」の LINE 公式アカウント
プロフィール画面

プリント番号発行（イメージ）

- ・スマートスピーカー※1 に対応。プリンターや PC に触れることなく、音声だけでコンテンツの印刷やプリンターの状態確認が可能。
- ・キヤノンの無料印刷素材サイト「Creative Park※2」に、人気学習教材サイト「学習プリント.com」の学習・知育コンテンツを検索できるページを公開。幼児向けの知育アイテムや小学生向けの学習教材など、全て無料でダウンロード可能。また、「Creative Park」では他にも、高精細なペーパークラフトや知育アイテム、季節のイベントに使えるデコレーショングッズなど、趣味や子どもと過ごす時間に活用可能な多彩なアイテムを公開。

※1 対応製品は、製品ホームページをご参照ください。

※2 一部アイテムの利用には事前に「Canon ID」の登録が必要です。


6. 「QR コードダイレクト接続」などにより簡単にスマホ連携が可能

- ・プリンターの液晶画面上に表示される QR コードをスマホで読み取るだけで、スマホとプリンターを無線でダイレクト接続可能。Wi-Fi ルーター、アプリのインストール、スマホ側でのプリンターの SSID 選択やパスワード入力などが不要で容易にセットアップができ、スマホに保存している写真などを簡単に印刷可能。
- ・プリンターでスキャンしたデータをスマホで簡単に受信できる新機能を搭載。スキャンしたデータをクラウドにアップし、液晶画面上に表示される QR コードをスマホで読み取ることで、スキャンした画像をスマホに表示可能。

<PIXUS TS8530/TS7530/TS5430 の主な特長>

1. 簡単に操作できる使いやすい UI を採用

- ・“TS8530”では、タッチパネルのホーム画面に、従来からの「標準モード」に加え、直観的にプリントやコピーできる「かんたんモード」を新たに採用。「コピー」では枚数、濃度、倍率だけを、「はがきコピー」では枚数と濃度だけを、それぞれ設定するシンプルな操作で簡単に使用可能。また、「SDカード印刷」では、用紙サイズと種類の組み合わせに絞って表示することで、より簡単にプリントすることが可能。



2. 家庭用インクジェットプリンターの利便性を高めるアプリとの連携

- ・新開発の Windows PC 用アプリ “Canon Inkjet Smart Connect” に対応。直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルな UI の採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能。
- ・新開発の WindowsPC 用アプリ “Easy-Layout Editor” に対応。ファイル形式が異なる複数のデータを PC 上で自由にレイアウトして編集できる機能を搭載。混在するファイル形式のデータを 1つの資料にまとめることができ、効率的な資料作成をサポート。
- ・“TS7530”は、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップが可能。

3. 使いやすさを追求した新しい本体デザインを採用

- ・“TS8530/TS7530”は、本体デザインを刷新。使いやすい UI とさまざまなインテリアに馴染むデザインを実現。
- ・“TS8530”はブラック、ホワイト、レッドの3色から選択可能。



PIXUS TS8530 (ブラック/ホワイト/レッド)

- ・“TS7530”は丸みを帯びた親しみやすいデザインを採用。本体下部に生地や織物のようなファブリック調の質感を施したブラック、ホワイト、ブルーの3色から選択可能。



PIXUS TS7530 (ブラック/ホワイト/ブルー)

- ・“TS5430”は、プリンターの状態を光で知らせる LED のステータスバーを本体前面に備え、給紙中やエラー、プリント完了などを視認可能。本体はブラック、ホワイト、ピンクの3色から選択可能。



PIXUS TS5430 (ブラック/ホワイト/ピンク)

4. 「おうち時間」に役立つ多彩な機能

- ・スマホのトークアプリからプリントできる「PIXUS トークプリント」に対応。「LINE」で「ピクサス」の LINE 公式アカウントを友だちに追加してプリンターを登録することで、トーク画面から簡単に写真印刷が可能。PDF や Word などのファイル形式にも対応しているほか、両面や 2in1 などの細かな印刷設定も可能。
- ・「LINE」を使って、PIXUS ユーザー同士で自作のコンテンツをシェアできる新サービスを展開。イラストなどの自作のコンテンツを「ピクサス」の LINE 公式アカウントとのトークルームにアップすると、「ピクサス」の LINE 公式アカウントがプリント番号を発行しサーバーへアップ。発行されたプリント番号を SNS などでシェア可能。コンテンツを印刷したい利用者は、「ピクサス」の LINE 公式アカウントとのトークルームでプリント番号を入力することで印刷可能。
- ・スマートスピーカーに対応。プリンターや PC に触れることなく、音声だけでコンテンツの印刷やプリンターの状態確認が可能。
- ・多彩なアイテムを印刷して楽しむことができるキヤノンの無料スマホアプリ「Creative Park」に対応[※]。高精細なペーパークラフトや知育アイテム、デコレーショングッズなど、季節のイベントはもちろん、趣味や子どもと過ごす時間などに好適。



※ 利用には事前に「Canon ID」の登録が必要です。

5. 「QR コードダイレクト接続」などにより簡単にスマホ連携が可能

- ・“TS8530/TS7530”は、液晶画面上に表示される QR コードをスマホ (iOS、Android 対応) で読み取るだけで、スマホとプリンターを無線でダイレクト接続可能。Wi-Fi ルーター、アプリのインストール、スマホ側でのプリンターの SSID 選択やパスワード入力などが不要になり、スマホプリントが簡単にスタート。
- ・“TS8530”はプリンターでスキャンしたデータを直接クラウドへアップ可能。スマホと接続したり専用のアプリを使うことなく、プリンター液晶画面上に表示される QR コードを読み取るだけで、スキャンした画像を簡単にスマホに受信可能。

<インクジェットプリンターの市場動向>

インクジェットプリンターおよびインクジェット複合機の市場において、2020 年の出荷台数は国内では約 362 万台、全世界では約 5,858 万台でした^{※1}。2021 年の出荷台数については国内では約 356 万台、全世界では約 6,112 万台と見込まれています^{※2}。

※1 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2021Q2

※2 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2021Q1 Forecast Release

<主な製品仕様>

製品仕様の詳細は、ホームページをご参照ください。

- * Microsoft, Windows, 米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- * iOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- * Android, Chrome OS, Chromebook は、Google LLC の商標です。
- * 「LINE」は LINE 株式会社の商標または登録商標です。
- * QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- * その他、記載されている会社名、製品・サービス名は一般に各社の商標または登録商標です。