

キヤノンフォトハウス/コミュニケーションスペース 展示機材一覧 (カメラ)

製品カテゴリー	製品名	フォトハウス		コミュニケーションスペース	
		銀座	大阪	品川	名古屋
ミラーレスカメラ (RFマウント)	EOS R3	○	○	○	○
	EOS R5	○	○	○	○
	EOS R6			○	○
	EOS R6 Mark II	○	○	○	○
	EOS R7	○	○	○	○
	EOS R8	○	○	○	○
	EOS R10	○	○	○	○
	EOS R50	○	○	○	○
	EOS R100	○	○	○	○
	EOS R			○	○
	EOS RP	○	○	○	○
CINEMA EOS SYSTEM	EOS R5 C	○	○		
一眼レフカメラ (EFマウント)	EOS-1D X Mark III	○	○	○	○
	EOS 5D Mark IV	○	○	○	○
	EOS 6D Mark II	○	○	○	○
	EOS 90D	○	○	○	○
	EOS Kiss X10i			○	○
	EOS Kiss X10	○	○	○	○
	EOS Kiss X90			○	○
コンパクトデジタルカメラ	PowerShot G7 X Mark III	○	○		
	PowerShot SX70 HS	○	○		
	PowerShot SX740 HS	○	○		
	PowerShot V10	○	○		
	PowerShot ZOOM	○	○		
	PowerShot PICK	○	○	○	○

キヤノンフォトハウス/コミュニケーションスペース 展示機材一覧 (レンズ)

製品カテゴリー	製品名	フォトハウス		コミュニケーションスペース	
		銀座	大阪	品川	名古屋
RFレンズ	RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE	○	○		
	RF10-20mm F4 L IS STM	○	○		
	RF14-35mm F4 L IS USM	○	○	○	○
	RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM	○	○	○	○
	RF15-35mm F2.8 L IS USM	○	○	○	○
	RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM	○	○	○	○
	RF24-70mm F2.8 L IS USM	○	○	○	○
	RF24-105mm F4 L IS USM	○	○	○	○
	RF24-105mm F4-7.1 IS STM	○	○	○	○
	RF24-240mm F4-6.3 IS USM	○	○	○	○
	RF28-70mm F2 L USM	○	○	○	○
	RF70-200mm F2.8 L IS USM	○	○	○	○
	RF70-200mm F4 L IS USM	○	○	○	○
	RF100-300mm F2.8 L IS USM	○	○		
	RF100-400mm F5.6-8 IS USM	○	○	○	○
	RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM	○	○	○	○
	RF16mm F2.8 STM	○	○	○	○
	RF24mm F1.8 MACRO IS STM	○	○	○	○
	RF28mm F2.8 STM	○	○	○	○
	RF35mm F1.8 MACRO IS STM	○	○	○	○
	RF50mm F1.2 L USM	○	○	○	○
	RF50mm F1.8 STM	○	○	○	○
	RF85mm F2 MACRO IS STM	○	○	○	○
	RF85mm F1.2 L USM	○	○	○	○
	RF85mm F1.2 L USM DS	○	○	○	
	RF100mm F2.8 L MACRO IS USM	○	○	○	○
	RF135mm F1.8 L IS USM	○	○	○	○
	RF600mm F11 IS STM	○	○	○	○
	RF800mm F11 IS STM	○	○	○	○
	RF400mm F2.8 L IS USM	○			
	RF600mm F4 L IS USM	○	○		
	RF800mm F5.6 L IS USM	○	○		
	RF1200mm F8 L IS USM	○	○		
	RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM	○	○	○	○
	RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM	○	○	○	○
	RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM	○	○	○	○
	EXTENDER RF1.4X	○	○	○	○
	EXTENDER RF2X	○	○	○	○

キヤノンフォトハウス/コミュニケーションスペース 展示機材一覧 (レンズ)

製品カテゴリー	製品名	フォトハウス		コミュニケーションスペース	
		銀座	大阪	品川	名古屋
EFレンズ	EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM	○	○	○	○
	EF11-24mm F4L USM	○	○	○	○
	EF16-35mm F2.8L III USM	○	○	○	○
	EF16-35mm F4L IS USM	○	○	○	○
	EF24-70mm F2.8L II USM	○	○	○	○
	EF24-105mm F4L IS II USM	○	○	○	○
	EF70-200mm F2.8L IS III USM	○	○	○	○
	EF70-200mm F4L IS II USM	○	○	○	○
	EF70-300mm F4-5.6 IS II USM	○	○	○	○
	EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM	○	○	○	○
	EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×	○	○	○	○
	EF35mm F1.4L II USM	○	○	○	○
	EF50mm F1.2L USM	○	○	○	○
	EF50mm F1.4 USM	○	○	○	○
	EF50mm F1.8 STM	○	○	○	○
	EF85mm F1.4L IS USM	○	○	○	○
	EF85mm F1.8 USM	○	○	○	○
	EF400mm F2.8L IS III USM	○	○	○	○
	EF600mm F4L IS III USM	○	○	○	○
	EF100mm F2.8Lマクロ IS USM	○	○	○	○
	TS-E17mm F4L	○	○		○
	TS-E24mm F3.5L II	○	○		○
	TS-E50mm F2.8L マクロ	○	○		○
	TS-E90mm F2.8L マクロ	○	○		○
	EXTENDER EF1.4×III	○	○	○	○
	EXTENDER EF2 x III	○	○	○	○

キヤノンフォトハウス/コミュニケーションスペース 展示機材一覧 (レンズ)

製品カテゴリー	製品名	フォトハウス		コミュニケーションスペース	
		銀座	大阪	品川	名古屋
EF-Sレンズ	EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM	○	○	○	○
	EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM	○	○	○	○
	EF-S17-55mm F2.8 IS USM	○	○	○	○
	EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM	○	○	○	○
	EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM	○	○	○	○
	EF-S24mm F2.8 STM	○	○	○	○
EF-Mレンズ	EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM	○	○		○
	EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM	○	○	○	○
	EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM			○	○
	EF-M22mm F2 STM	○	○	○	○
	EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM	○	○	○	○
	EF-M32mm F1.4 STM	○	○	○	○
	EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM			○	○

キヤノンフォトハウス/コミュニケーションスペース 展示機材一覧（アクセサリ/双眼鏡/プリンター）

5/5ページ

製品カテゴリー	製品名	フォトハウス		コミュニケーションスペース	
		銀座	大阪	品川	名古屋
カメラアクセサリ	スピードライト EL-1	○	○		
	スピードライト EL-5	○	○		
	スピードライト EL-100	○			
	スピードライト 430EX III-RT	○	○		
	スピードライトトランスミッター ST-E3-RT	○	○		
BINOCULARS (双眼鏡)	10X42 L WP	○	○		
	18X50 AW	○	○		
	15X50 AW	○	○		
	12X36 IS III	○	○		
	12X32 IS	○	○		
	10X32 IS	○	○		
	10X30 IS II	○	○		
	10X20 IS	○	○		
8X20 IS	○	○			
プリンター	PRO-G1	○	○		
	PRO-S1	○	○		
	PRO-1000	○	○		
	PIXUS XK500	○	○		
	PIXUS XK120	○	○		
	PIXUS TS8730	○	○		
	PIXUS TS7530		○		
	SELPHY CP1500	○	○		
	SELPHY SQUARE QX10	○			
	iNSPiC PV-223	○	○		
iNSPiC ZV-223	○	○			