



Canon
キヤノネット
ジュニア Jr



キヤノネットジュニア

世界最高 もっとも独創的な35mmエレクトリック・アイ カメラ
キヤノネットの普及型です キヤノンが開発したE E機構を基礎
にして使い方のやさしさに最大の特長をもつカメラです 誰が使
っても必ず適正露出が得られ またフラッシュ撮影も計算なしで
できる 便利な性能です

操作が手軽るにできますから お子様でも失敗がなく お値段が
お手頃ですから どなたにもおすすめできます

キヤノネットジュニアはお手頃でバランスのとれた性能をもち奥
様にも お子様にも気楽にご愛用いただけるご家庭版カメラです
あなたのカメラはキヤノンからお選びください




キヤノネットジュニア

キヤノンレンズ40mm F2.8付

現金正価 11,800円 速写ケース 1,500円

定 価 12,470円 レンズフード 200円


3つのリングでE E 撮影




① フィルム感度を合わせる

② 自動リングをAUTOに


シンプル化の代表
シャッターはプログラム式
ピントはゾーンフォーカス
式 露出はE Eです



フィルムをつめ終ったら3
つのリングで 露出も適正
ピントもOK どなたにも
きれいな写真が写せます



EE 撮影完了



③ 絵でピントを合わせる



④ フィルムを巻いてシャッターを切る



適正シャッターで
針がとまる

レンズを
回すと針
が動く





ジュニアのレンズ

40mm F 2.8で非常にピントの良いことが特長です。被写界深度も深いためゾーン・フォーカスに最適の性能です。またカラー撮影のために最良の収差の補正が行われていますから、いかなる撮影にも安心できるレンズです。更にメーター受光窓がレンズの周りにありますからフィルター使用時にもいちいち露出倍数を考慮する必要がなくそのまま撮影できるのも利点となっています。

手動絞り撮影

フラッシュマーク $\frac{1}{30}$ 秒のシャッタースピードを利用して、マニュアル絞りの自由な撮影が楽しめます。

バルブ撮影B露出

F 2.8開放による長時間露光、夜景、花火の撮影などに利用できます。

ジュニアのプログラムシャッター

プログラムシャッターとは

シャッター速度 $\frac{1}{30}$ 秒に対しては F 2.8



$\frac{1}{60}$ 秒に対しては F 5.6

.....

$\frac{1}{250}$ 秒に対しては F 22と


いうようにシャッター速度と絞り値が一定の関係で組合わされているものがあります。ジュニアのプログラムシャッターは F 2.8 $\frac{1}{30}$ 秒から F 22 $\frac{1}{250}$ 秒まで絞りとし、シャッターとの組み合わせが連続的に変化する組合わせになっており、これがメーターに連動して適正露光を与えるものです。

- シャッタースピードは、ファインダー内の指針で知ることができます。




E E とフラッシュの撮影

ふだんは E E で写してください。暗いときにはフラッシュをお使いください。どちらで写してもやさしいことが、このカメラの狙いですから、はじめての方でも全部の撮影を心から楽しむことができます。



フラッシュは E E なみに簡単です。ファインダーの指針が $\frac{1}{30}$ マークを指したらフラッシュ撮影に切換えます。自動リングにはファインダーと同じ $\frac{1}{30}$ マークがありますから、これを被写体距離目盛に合わせるだけで適正露出のフラッシュ撮影ができます。ガイドナンバーから絞りを計算しなくてもすむ便利な機構です。



アクセサリシュー

巻戻しクランク

ファインダー窓

フィルム感度セットリング

フラッシュソケット

自動(AUTO)リング

フラッシュマーク

撮影枚数計

指標 受光窓

巻上レバー

シャッターボタン



巻戻しボタン

三脚穴



裏蓋開閉止め金

ファインダー



指針式マーク
ファインダー

露出指示マーク 構図用フレーム
ピント用ゾーンフォーカス マーク
2つの指針と3つのマークで撮影
が1目でわかるファインダーです
近距離用パララックス修正目盛も
あります


- シャッタースピードがわかります
- ピント合わせができます
- 構図がきめられます
- 露出オーバーがわかります
- 露出アンダーがわかります



すぐお役に立つアクセサリ

- 48mmフィルター ねじこみ式Pケース付 黒白用カラー用が豊富にあります


UV：常用フィルター 780円
Y₁Y₃ O₁R₁G₁ 各色 黒白用 750円
ND4 ND8 黒白 カラー共通 780円
CCA CCB SKY カラー用 780円



- フラッシュユニット J-3 1,050円
ベースレスバルブ専用 PH・AGソケット内蔵
- フラッシュユニット J-2 1,050円
AG・PHアダプター使用可能万能型



- セルフタイマー 6 540円
時限調節式
- キヤノンレリーズ 250円
全金属製
- レンズフード 200円
逆にかぶせてキャップができます



- スライドスター 5,900円





キヤノネットジュニアの主な性能

型 式：35mmプログラムシャッター式EEカメラ

エレトリックアイ シャッターボタンを押すだけで つねに適正露出が与えら
E E 機 構：れる自動機構<露出計・シャッター・絞りの完全連動>

EE 作 動 範 囲：ASA 100のフィルムに対してLV 7~17に相当する明る
さの範囲このカメラのもつASA 10~200のフィルム感度
に対してF 2.8~22・ $\frac{1}{30}$ ~ $\frac{1}{250}$ 秒の全域が連動する

レ ン ズ：キヤノンレンズ40mm F 2.8 3群4枚構成

シャッター：F 2.8 $\frac{1}{30}$ 秒~F 22 $\frac{1}{250}$ 秒のプログラム式 Bおよびフラッシ
ュシャッター あり

焦 点 調 節：3点ゾーンフォーカス式（別に距離目盛あり）

ファインダー：画界 シャッター速度 ゾーンフォーカスマークの3つを
同時に眺めることのできるブライトフレーム式

フラッシュ同調：X接点 $\frac{1}{30}$ 秒 フラッシュマークを距離目盛に合わせるだけ
でガイドナンバーが自動調整される簡易セット式 スピー
ドライト M級F級バルブ完全同調

フィルム巻上げ：レバー式1作動

そ の 他：自動復帰式枚数計 蝶番式裏蓋や安全装置など

大 き さ ・ 重 量：139×79×36mm / 640 g

Canon



キヤノンカメラ株式会社

本社・工場 東京・大田区下丸子町 電話 738 大代表 2111
営業所 東京・中央区銀座7-1(ヤマトビル3階)電話 571-2141~5
サービス・ステーション
東京・中央区銀座6-2(松坂屋前)電話 571-3767・4461
大阪・北区梅田2(第一生命ビル2階)電話 361-1261・1701
名古屋・中村区広小路西通2(大商ビル6階)電話 55-2811
福岡・天神町12-1(福岡ビル9階)電話 76-2818・1061
広島・広島市幟町2-6 電話 2-4615・4616
札幌・北三条西4-1(第一生命ビル4階)電話 3-5788