

# 簡 単 操 作 ガ イ ド

## カードプリンター CX-G4400 封筒(長形3号)への印刷手順 (イメージクリエイト SE)

対象機種：           カードプリンター CX-G4400  
対象ソフト：        イメージクリエイト SE  
対象 OS：            Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 概 要

CX-G4400 を使用して、イメージクリエイト SE から封筒を印刷する手順をご案内いたします。

本書は Windows 7、イメージクリエイト SE Ver.1.2.0.0、プリンタードライバー Ver.1.07 を使用して記載されているため、バージョンが異なる場合、操作に若干の違いがあります。

## ■ 封筒をプリンター本体にセットする

1. 給紙トレイの補助ガイドを引き出します。



2. 排紙トレイの補助ガイドを引き出します。



3. 用紙をセットします。

長形 3 号の封筒は、郵便番号の枠を印字する場合と、印字しない場合で、用紙のセット方向が異なります。


■ 郵便番号枠を印字しない場合は、右写真の通り、封かん部を右側に向けて、表面（宛名面）を上にしてセットしてください。

■ 郵便番号枠を CX-G4400 で直接印字する場合は、右写真の通り、封かん部を左側（プリンター本体側）に向けて、表面（宛名面）を上にしてセットしてください。



↑ 郵便番号枠を「印字しない」場合は  
封かん部を右側に

長形 3 号の封筒で、郵便番号枠を CX-G4400 で直接印字する場合は、封かん部を左側に向けてセットしてください。右側に向けてセットすると、郵便番号の右端の枠が CX-G4400 の印字可能範囲を超えてしまうため、正しく印字できません。



↑ 郵便番号枠を「印字する」場合は  
封かん部を左側に




■各用紙の CX-G4400 へのセット方向

1. 各用紙のプリンター本体へのセット方向は右図を参照ください。





2. プリンターにセット可能な用紙の枚数は以下の通りです。

- 封筒：100 枚
- 名刺やはがきの場合：500 枚
- 特厚紙カードの場合：100 枚






## ■ イメージクリエイト SE の設定

1. イメージクリエイト SE を起動します。  
 [用紙]タブの [用紙名]で「長形 3号」を選択してください。  
 ※郵便番号枠を CX-G4400 で直接印字する場合は、カスタムサイズ用の紙を登録する必要があります。詳細は P.6 の「メモ」をご参照ください。
2. イメージクリエイト SE に、宛名情報が入力された EXCEL 等のデータベースをインポートします。  
 [データベース]メニューの[データベースインポート]を選択し、任意のデータベースをインポートしてください。
3. [挿入]ツールバーの[テキスト]を選択し、デザインエリアに範囲指定します。貼り付けた枠のサイズや位置は、後で変更可能です。
4. 貼り付けたテキストボックスを選択し、[文字]タブで [差し込み]を選択します。[差し込み列]に、インポートしたデータベースの項目が表示されるので、差し込み印字する項目を選択します。  
 また、[マクロ]を選択すると、データベースの値を定義された規則にしたがって表示することができます。  
 ※詳細はユーザーズガイドの「マクロ機能の設定」をご参照ください。



## ■ イメージクリエイト SE の設定


- [フォント]タブでフォントの種類や文字サイズ、文字の配置、文字の折り返し制御などを設定します。また同様に[文字色]などのその他の設定を任意に変更します。  
※詳細はユーザーズガイドの「オブジェクトの操作と作成」をご参照ください。
- デザインと差し込み設定（またはマクロ設定）が完了したら、[印刷]ボタンをクリックします。
- [印刷]ウィンドウで[CX-G4400]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
- プリンタードライバープロパティの[ページ設定]タブの[用紙サイズ]で、郵便番号枠を印字しない場合は、[長形 3 号]を選択してください。郵便番号枠を印字する場合は、[長形 3 号（郵便番号枠印刷）]を選択してください。[OK]ボタンをクリックし、[印刷]ウィンドウに戻ります。
- 印刷するレコードを指定して、[印刷]ボタンをクリックすると、CX-G4400 から印刷が開始されます。  
※印刷手順の詳細はユーザーズガイドの「印刷設定」をご参照ください。




メモ

### ■郵便番号枠を CX-G4400 で印字する場合の、ImageCreate SE でのカスタムサイズ用紙の作り方

1. 用紙タブの[カスタムサイズ編集]ボタンをクリックする。




2. [カスタム用紙]ウィンドウで[新規作成]ボタンをクリックします。




3. [カスタム用紙編集]で以下の通り入力し、[OK]ボタンをクリックする。


- ・グループ：任意
- ・用紙名：長形 3号（郵便番号枠印刷）
- ・用紙幅：120.0mm
- ・用紙高さ：254.5mm
- ・余白：上 1.5mm 下 1.5mm 左 10.2mm 右 2.0mm



4. [終了]ボタンをクリックする。



5. 登録した用紙サイズ[長形 3号（郵便番号枠印刷）]を選択すると、郵便番号枠を CX-G4400 で直接印字する場合のレイアウトが表示されます。



## お客様相談センター

### 全国共通電話番号

**050-555-90064**

受付時間 [平日] 9:00～12:00 / 13:00～17:00

（土・日・祝祭日と年末年始、弊社休業日は休ませて頂きます）

#### お問い合わせの前に

- 海外からご利用の方、または 050 からはじまる IP 電話番号をご利用いただけない方は 03-5428-1344 をご利用ください。
- 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## 簡単操作ガイド

### カードプリンター CX-G4400 封筒（長形 3 号）への印刷手順（イメージクリエイト SE）

履歴：2013 年 10 月版

制作／著作：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

#### <商標について>

※Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

※その他、カタログに記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。