

Canon

imagePROGRAF W8400/W6400

用紙ガイド

用紙ガイドについて	2
普通紙	4
再生紙	4
コート紙	4
フォト用紙	6
合成紙	8
フィルム	8
クロス	10
プルーフ	10
アート紙	12
CAD専用	14

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルにお出してください。

用紙ガイドについて

この用紙ガイドは、キヤノン ラージフォーマットプリンタW8400、W6400で印刷することができる用紙について説明しています。プリンタ及び用紙をご使用になる前に本ガイド、用紙に附属の取扱説明書ならびにプリンタのユーザズガイドを良く読んで、最適な条件でご使用ください。

コート紙		カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール紙長	入り数	対応機種	ブラックインク適性	フチなし印刷	オートカット	W8400	W6400	巻取装置	操作パネル	プリンタドライバ	坪量	厚さ	製品仕様	推奨環境	インク乾燥時間	トビ	ラミネート	ヘッド			
									W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400				ベース材料	表面仕上げ	紙質		標準	高			
コート紙	LFM-CP261S LFM-CP241S	キヤノン株式会社	36inch 24inch	914mm 610mm	40m 40m	1巻用 1巻用	● ●	● ●	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	コートシ	コート紙	90 g/m ²	0.13mm	紙	マット	2inch	温度15～30℃ 湿度10～80%	オフ	オフ	－	適用可	M

■商品名：用紙の商品名称

■会社名：用紙の製造元を記載しています。それぞれの商品に関するお問い合わせは、ここに記載されている会社にご連絡ください。

■対応機種：用紙が対応しているプリンタです。

■巻き取り装置：巻き取り装置の使用可否を記載しています。巻き取り装置は、W8400ではオプションとして設定されています。W6400用の巻き取り装置はありません。

■ブラックインク適性：フォトブラックインク（BK）、マットブラックインク（MBK）の使用適性を記載しています。
○ 推奨、○ 使用可能、X 使用不可

■フチなし印刷：フチなし印刷の可否を記載しています。○ フチなし印刷可能、○ 標準カッターでは左右2辺のみフチなし印刷、W8400でオプションの丸刃カッター使用時は4辺フチなし印刷可能、△ 左右2辺のみフチなし印刷、X フチなし印刷できない

■オートカット：オートカットの可否を記しています。W8400には標準カッターの他に、丸刃のオプションカッターが設定されています。
○ オートカット可能、△ オプションカッター使用時のみ可能、X オートカットできない

■操作パネル：操作パネルで設定する [ヨウシ シュルイ] で選択する用紙の種類を記載しています。

■プリンタドライバ：プリンタドライバの [用紙種類] で選択する用紙の種類を記載しています。

■製品仕様：坪量（g/m²）、厚さ（mm）、ベース材料、表面仕上げ、ロール紙の長さ（m）、紙管サイズ（inch）を記載しています。

■推奨環境：用紙を使用できる温度と湿度の範囲を記載しています。

■インク乾燥時間：標準カッター、オプションカッター（W8400のみ）使用時のインク乾燥時間を記載しています。本表に合わせて、プリンタのインク乾燥時間を設定してください。

■トリミングカット紙の除去：トリミングカット（先端カット）した紙の除去が必須な用紙には「除去」と記しています。プリンタのプラテン上、バスケットの中に残ったトリミングカット紙を取り除いてから印刷してください。

■ラミネート：一般的なコールドラミネートの適用可否を記載しています。

■使用上の注意：用紙ごとの注意事項、及び使用制限を記載しています。

■ヘッド高さ：最適なプリントヘッドの高さを記載しています。
L：ヘッド位置低、M：ヘッド位置標準（中間）、H：ヘッド位置高
[インフォメーション] キーを押すと、プリントヘッドの最適高さが表示されます。

●キヤノン純正紙と出力確認紙について

用紙ガイドに記載されている用紙の種類には、キヤノン純正紙と出力確認紙があります。「会社名」の欄にキヤノン株式会社と記されているものはキヤノン純正紙です。「会社名」の欄にキヤノン以外の名称が記されているものが出力確認紙です。キヤノンが一定の評価を行い、W8400、W6400での出力を確認した用紙です。しかし、キヤノンがその商品と品質に対して保証するものではありません。商品に関するご意見、お問い合わせは「会社名」欄に記載されている、それぞれの会社にご連絡ください。
[Hahnemühle. FineArt GmbH] と記載されている用紙に関しては、「株式会社中川製作所」にお問い合わせください。

●用紙とブラックインクの適性について

W8400、W6400では、フォトブラックインク（BK）とマットブラックインク（MBK）のいずれか一方を使用することができます。2種類のブラックインクは、それぞれ特長や用紙種類の適性が異なります。用途に合わない種類のブラックインクで印刷すると、思ったような印刷結果が得られなかったり、用紙やプリンタを汚したりすることがあります。

●用紙の取り扱いについて

すべての用紙は、擦ったり、キズをつけたりしないように丁寧に扱ってください。印刷後は、インクが十分に乾いてから取り扱ってください。

●ロール紙をセットするときは

ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープ跡があったりすると、給紙不良の原因になります。ロールホルダをプリンタにセットする前に、ロール紙の先端を真直ぐに切り揃えてください。（真直性10mm以下を推奨します）また、ロール紙の先端がカールしているときは、カールを取ってからセットしてください。

●オプションカッター使用時のインク乾燥時間について

色付きコート紙、フォト光沢紙、フォト半光沢紙、合成紙（糊無し）、バックライトフィルム、新聞ブルー用紙、トレーシングペーパーをご使用の際は、インク乾燥時間を「オフ」に設定してご使用ください。

●オートカットできない用紙のカット方法について

a. ハサミでカットする場合

- [オンライン] キーを押し、オフラインにする。
- [▼] キーを短押し（0.8秒以内を目安に短く押す）して、用紙を330mmフィードさせる。
- カットラインに沿って、ハサミでカットする。
- 操作パネルに「カミオクリ リミット...」の表示が出るまで、[▲] キーを長押し（約1秒以上押し）する。ロール紙が自動的に300mm巻き戻され、自動的に止まる。
- [オンライン] キーを押し、オンラインにする。

b. [ストップ/排紙] キーを押してカットする場合

印字面を保護するために、印字終了後にプリンタが停止します。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で [ストップ/排紙] キーを押してカットすることをお勧めします。

詳しくは、プリンタのユーザズガイド第2章をご覧ください。

●使用環境について

推奨環境以外で使用した場合には、以下のようなトラブルが発生することがあります。推奨環境の範囲内で印刷してください。

<低湿度環境（40%以下）>

- ・用紙にカールやシワが発生する
- ・用紙とプリントヘッドが接触しやすくなり、印字面にキズがついたり、プリントヘッドを損傷する場合がある
- ・カットした印刷物がプリンタに貼り付き、下に落ちない（フィルム系メディア）
- ・用紙がプリンタに貼りつき搬送不良となり、正常に排紙されない（フィルム系メディア）
- ・印刷ムラが発生する（フィルム系メディア）

<高湿度環境（60%以上）>

- ・印刷物が乾燥しない
- ・用紙表面の波うちが激しくなる
- ・巻き取り装置で巻き取る際にシワになりやすい（合成紙、防災クロス）
- ・綺麗にカットできない（和紙、防災クロス、クロス）

記載事項は2005年10月末日現在のものです。変更になる場合がありますのでご注意ください。
用紙のお求めは、プリンタをお買い求めの販売店にご用命ください。

普通紙

学校での研究発表などのカラープリントや、式次第などのモノクロプリントに気軽に活用できます。
ローコストなので、テスト出力用としても使えます。

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
普通紙	LFM-PP360S	キヤノン株式会社	36inch	914mm	50m	2巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○
	LFM-PP240S		24inch	610mm	50m	2巻/箱	●	●						
	オストリッチダイヤ	株式会社	36inch	914mm	50m	2巻/箱	●	—						
	RJPHハイグレード普通紙	オストリッチダイヤ	24inch	610mm	50m	2巻/箱	●	●						
使用上の注意		初めて「オストリッチダイヤ RJPHハイグレード普通紙」を使用するときは、「用紙送り量の調整」(→プリンタのユーザズガイド 第4章)を行ってください。												
普通紙 (上質)	LFM-PPSW201/42/90	キヤノン株式会社	42inch	1067mm	45m	2巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○
	LFM-PPSW201/36/90		36inch	914mm	45m	2巻/箱	●	—						
	LFM-PPSW201/24/90		24inch	610mm	45m	2巻/箱	●	●						
	普通紙 KK100P-90	王子製紙株式会社	36inch	914mm	50m	2巻/箱	●	—						
使用上の注意		初めて「普通紙 KK100P-90」を使用するときは、「用紙送り量の調整」(→プリンタのユーザズガイド 第4章)を行ってください。												

再生紙

古紙パルプ配合率70%。エコマーク、及びグリーン購入ネットワークに商品登録済みの再生コート紙です。
発色に優れ、CAD用途からプレゼン資料、簡易ポスター、POP、チラシまで、幅広い範囲での出力に活用

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
再生 コート紙	MB450R-132	王子製紙株式会社	42inch	1067mm	45m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○
			36inch	914mm	45m	1巻/箱	●	—						
			24inch	610mm	45m	1巻/箱	●	●						

コート紙

紙ベースのコーティング紙です。線図や地図、パース画、プレゼンテーション資料の出力に適しています。
特厚コート紙は、さらに厚いコーティングで、画材用紙のようなハンドリング感があります。色付きコート
最も広い色再現性を備えた、高品位超厚口マットコート紙です。映り込みのないしっとりした画質と、落

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
コート紙	LFM-CP361S	キヤノン株式会社	36inch	914mm	40m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○
	LFM-CP241S		24inch	610mm	40m	1巻/箱	●	●						
厚口 コート紙	LFM-CP420S	キヤノン株式会社	42inch	1067mm	40m	1巻/箱	●	—	○	◎	◎	◎	○	○
	LFM-CP360S		36inch	914mm	40m	1巻/箱	●	—						
	LFM-CP240S		24inch	610mm	40m	1巻/箱	●	●						
	LFM-CP200S		B2	515mm	40m	1巻/箱	●	●						
	LFM-CPA00S		A0	841mm	40m	1巻/箱	●	—						
LFM-CPA10S		A1	594mm	40m	1巻/箱	●	●							

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様		製品仕様 ベース材料	表面仕上げ	紙管	推奨環境	インク乾燥時間 標準カッター オフ	インク乾燥時間 オフ	トリミング カッターの除去	ラミネート (ゴールド)	ヘッド 高さ
			坪量	厚さ									
X	フツウシ	普通紙	64 g/㎡	0.09mm	紙	コート無し	2inch	温度15~30℃ 湿度10~80%	オフ	オフ	—	適用可	M
	フツウシ CAD	普通紙 (CAD)	81 g/㎡	0.10mm									
X	フツウシ ジョウシツシ	普通紙 (上質)	91 g/㎡	0.12mm	紙	コート無し	2inch	温度15~30℃ 湿度10~80%	オフ	オフ	—	適用可	M
			70 g/㎡	0.91mm									

できます。

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様		製品仕様 ベース材料	表面仕上げ	紙管	推奨環境	インク乾燥時間 標準カッター オフ	インク乾燥時間 オフ	トリミング カッターの除去	ラミネート (ゴールド)	ヘッド 高さ
			坪量	厚さ									
X	サイセイ コートシ	再生 コート紙	93 g/㎡	0.13mm	紙	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度10~80%	オフ	オフ	—	適用可	M

厚口コート紙は、グラフィックを中心としてフルカラーイメージを鮮明にプリントできます。店頭POPなど様々な活用が可能です。
紙は、ドラッグストアなどの店頭価格POPの定番用紙です。両面黄色のコート紙です。プレミアムマット紙は、キヤノンの純正マット紙の中でも最も厚く、
ち着いた風合いの用紙で、「写真・ファインアート」から、「高品位ポスター・POP等の掲示物」幅広くご利用いただけます。

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様		製品仕様 ベース材料	表面仕上げ	紙管	推奨環境	インク乾燥時間 標準カッター オフ	インク乾燥時間 オフ	トリミング カッターの除去	ラミネート (ゴールド)	ヘッド 高さ
			坪量	厚さ									
○	コートシ	コート紙	87 g/㎡	0.13mm	紙	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度10~80%	オフ	オフ	—	適用可	M
○	アツクチ コートシ	厚口 コート紙	142 g/㎡	0.18mm	紙	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度10~80%	オフ	オフ	—	適用可	M

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
特厚 コート紙	三菱 IJ-MatteCoat177	三菱製紙 株式会社	42inch	1067mm	25m	1巻/箱	●	—	○	◎	◎	◎	○	○
			36inch	914mm	25m	1巻/箱	●	—						
			24inch	610mm	25m	1巻/箱	●	●						
色付き コート紙	五条製紙カメレオンPOP用 インクジェット専用黄色紙	五条製紙 株式会社	24inch	610mm	31.5m	2巻/箱	●	●	○	◎	X	X	○	○
			使用上の注意 ロール先端のテープ止め跡を避けて印字して下さい。											
プレミアム マット紙	LFM-MPP/42/210 LFM-MPP/36/210 LFM-MPP/24/210	キヤノン 株式会社	42inch	1067mm	30m	1巻/箱	●	—	○	◎	△	△	△	X
			36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—						
			24inch	610mm	30m	1巻/箱	●	●						

フォト用紙

フォト光沢紙は、銀塩写真で使われる印画紙のような光沢感があり、写真画像を高品位に仕上げたい場合
 フォト半光沢紙は、反射を抑えた白色光沢紙でテカリ感がなく、ソフトで落ち着いた仕上がりになります。

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
フォト 光沢紙	LFM-GP421R	キヤノン 株式会社	42inch	1067mm	30m	1巻/箱	●	—	◎	X	◎	◎	○	○
	LFM-GP361R		36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—						
	LFM-GP241R		24inch	610mm	30m	1巻/箱	●	●						
	LFM-GP201R		B2	515mm	30m	1巻/箱	●	●						
	LFM-GP141R		14inch	356mm	30m	1巻/箱	●	●						
	LFM-GP101R		10inch	254mm	30m	1巻/箱	●	●						
	LFM-GPA01R		A0	841mm	30m	1巻/箱	●	—						
	LFM-GPA11R		A1	594mm	30m	1巻/箱	●	●						
カット方法 印刷品質を特に重視する場合はオートカット機能をオフにして、印字終了後にプリンタを停止させてください。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排紙] キーを押してカットすることをお勧めします。														
フォト 半光沢紙	LFM-SG421R	キヤノン 株式会社	42inch	1067mm	30m	1巻/箱	●	—	◎	X	◎	◎	○	○
	LFM-SG361R		36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—						
	LFM-SG241R		24inch	610mm	30m	1巻/箱	●	●						
	LFM-SG201R		B2	515mm	30m	1巻/箱	●	●						
	LFM-SG141R		14inch	356mm	30m	1巻/箱	●	●						
	LFM-SG101R		10inch	254mm	30m	1巻/箱	●	●						
	LFM-SGA01R		A0	841mm	30m	1巻/箱	●	—						
	LFM-SGA11R		A1	594mm	30m	1巻/箱	●	●						
カット方法 印刷品質を特に重視する場合はオートカット機能をオフにして、印字終了後にプリンタを停止させてください。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排紙] キーを押してカットすることをお勧めします。														

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トミグ カット紙の除去	ラミネート (コールド)	ヘッド 高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オプションカッター
○	トクアツ コートシ	特厚 コート紙	170 g/m ²	0.22mm	紙	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~80%	オフ	オフ	—	適用可	M
○	イロツキ コートシ	色付き コート紙	135 g/m ²	0.17mm	紙	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度10~80%	60秒	オフ	—	適用可	M
○	プレミアム マットシ	プレミアム マット紙	210 g/m ²	0.28mm	紙	マット	3inch	温度15~30℃ 湿度40~80%	—	オフ	—	適用可	M

に適しています。レジコート加工を施しているため、インク吸収による波うちが起きず、フラットな仕上がりを保ちます。
 照明による反射が少ないため、展示会用のパネルやプレゼンテーション資料、POPなどに適しています。

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トミグ カット紙の除去	ラミネート (コールド)	ヘッド 高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オプションカッター
○	フォト コウタクシ	フォト 光沢紙	170 g/m ²	0.18mm	RC紙	光沢	2inch	温度15~30℃ 湿度40~80%	60秒	オフ	除去	適用可	M
インク乾燥時間 用紙の後端余白を5mmに設定した場合は、インク乾燥時間を180秒以上に設定してください。													
○	フォトハン コウタクシ	フォト 半光沢紙	167 g/m ²	0.18mm	RC紙	半光沢	2inch	温度15~30℃ 湿度40~80%	60秒	オフ	除去	適用可	M
インク乾燥時間 用紙の後端余白を5mmに設定した場合は、インク乾燥時間を180秒以上に設定してください。													

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
フォト 光沢紙 (厚口)	コニカミノルタ QP-PRPフォト光沢	コニカミノルタ フォトイメージング	24inch	610mm	30.5m	1巻/箱	●	●	◎	X	◎	◎	○	○
	スーパーホワイト厚手	株式会社	36inch	914mm	30.5m	1巻/箱	●	—						
			44inch	1118mm	30.5m	1巻/箱	●	—						
カット方法		印字面を保護するために、印字終了後プリンタが停止します。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排紙] キーを押してカットしてください。												

フォト 半光沢紙 (厚口)	コニカミノルタ QP-PRPフォトシルキー	コニカミノルタ フォトイメージング	24inch	610mm	30.5m	1巻/箱	●	●	◎	X	◎	◎	○	○
	スーパーホワイト厚手	株式会社	36inch	914mm	30.5m	1巻/箱	●	—						
			44inch	1118mm	30.5m	1巻/箱	●	—						
カット方法		印字面を保護するために、印字終了後プリンタが停止します。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排紙] キーを押してカットしてください。												

合成紙

ディスプレイ用ポスターに適したポリプロピレン系フィルムを用いた経済性に優れた合成紙です。

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
合成紙 (糊無し)	桜井スーパー合成紙	桜井株式会社	42inch	1067mm	30m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○
			36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—						
			24inch	610mm	50m	1巻/箱	●	●						
巻取り装置使用時の注意		W8400で巻き取り装置を使用する時は、湿度60%以下でご使用ください。												

合成紙 (糊付き)	桜井スーパー合成紙 糊付	桜井株式会社	42inch	1067mm	30m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	△	X
			36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—						
			24inch	610mm	30m	1巻/箱	●	●						

合成紙 (再剥離 糊付き)	桜井スーパー合成紙 再剥離糊付	桜井株式会社	42inch	1067mm	30m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	△	X
			36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—						
			24inch	610mm	30m	1巻/箱	●	●						

フィルム

光沢感のある半透明のフィルムの表面に印刷し、後方から照明をあてます。
屋内の電飾看板や鮮やかなディスプレイとして活用できます。

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
バック ライト フィルム	LFM-BL420S	キヤノン 株式会社	42inch	1067mm	30m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○
	LFM-BL360S		36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—						
	LFM-BL240S		24inch	610mm	30m	1巻/箱	●	●						

印字モード 標準印字モードをご使用下さい。
印刷物にムラが見える場合は、バックライトを当てることによって緩和されます。

カット方法 印字面を保護するために、印字終了後プリンタが停止します。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排紙]キーを押してカットしてください。

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トニング 残りの除去	ラミネート (ゴールド)	ヘッド 高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オフカッター
○	フォト コウタクシ アツクチ	フォト 光沢紙 (厚口)	260 g/m ²	0.26mm	RC紙	光沢	3inch	温度15~25℃ 湿度40~60%	180秒	180秒	除去	適用可	M

○	フォトハン コウタクシ アツクチ	フォト 半光沢紙 (厚口)	260 g/m ²	0.26mm	RC紙	半光沢	3inch	温度15~25℃ 湿度40~60%	180秒	180秒	除去	適用可	M
---	------------------------	---------------------	----------------------	--------	-----	-----	-------	----------------------	------	------	----	-----	---

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トニング 残りの除去	ラミネート (ゴールド)	ヘッド 高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オフカッター
○	ゴウセイシ	合成紙 (糊無し)	95 g/m ²	0.13mm	ポリプロ ピレン	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~80%	60秒	オフ	除去	適用可	M

○	ゴウセイシ ノリツキ	合成紙 (糊付き)	155 g/m ²	0.18mm	ポリプロ ピレン	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~80%	—	オフ	除去	適用可	M
---	---------------	--------------	----------------------	--------	-------------	-----	-------	----------------------	---	----	----	-----	---

○	ゴウセイシ ノリツキ	合成紙 (糊付き)	155 g/m ²	0.18mm	ポリプロ ピレン	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~80%	—	オフ	除去	適用可	M
---	---------------	--------------	----------------------	--------	-------------	-----	-------	----------------------	---	----	----	-----	---

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トニング 残りの除去	ラミネート (ゴールド)	ヘッド 高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オフカッター
○	バックライト フィルム	バックライト フィルム	170 g/m ²	0.14mm	PET	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度10~60%	60秒	オフ	除去	適用可	M

印刷後の注意 印刷物をバスケット内に放置しないでください。

クロス

防災クロスは、優れた耐久性と防災効果を持つ、クロス生地の屋内用紙です。
クロスは、耐水性があり、短期間の屋外掲示が可能です。

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
防災クロス	LFM-FR420S	キヤノン株式会社	42inch	1067mm	20m	1巻/箱	●	—	○	◎	△	△	△	X
	LFM-FR360S		36inch	914mm	20m	1巻/箱	●	—						
	LFM-FR240S		24inch	610mm	20m	1巻/箱	●	●						
標準カッター装着時のカット方法		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手で持ってください。												
クロス	彩dex300DX	セーレン商事株式会社	42inch	1067mm	20m	1巻/箱	●	—	○	◎	△	—	△	—
			36inch	914mm	20m	1巻/箱	●	—						
	標準カッター装着時のカット方法		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手で持ってください。											
屋外展示		屋外展示可能です。詳細については、用紙に附属の取扱説明書をご覧ください。また、「セーレン商事株式会社」にお問い合わせください。												

ブルーフ

ブルーフ用紙2は、校正用のオフセット印刷の色再現域をカバーしているため、印刷の仕上がりに近い色
新聞ブルーフ用紙は、新聞紙に近い風合いと広い色再現を実現しています。国内で使用されている主な新

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
ブルーフ用紙2	LFM-PR421J	キヤノン株式会社	42inch	1067mm	30m	1巻/箱	●	—	◎	X	X	X	○	○
	LFM-PR361J		36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—						
	LFM-PR241J		24inch	610mm	30m	1巻/箱	●	●						
新聞ブルーフ用紙	桜井 新聞チェック用IP	桜井株式会社	24inch	610mm	50m	2巻/箱	●	●	X	◎	X	X	○	○
	王子 新聞ブルーフ用紙	王子製紙株式会社	24inch	610mm	50m	1巻/箱	●	●	X	◎	X	X	○	○
	三菱 IJ-Proof(News)	三菱製紙株式会社	24inch	610mm	50m	1巻/箱	●	●	X	◎	X	X	○	○
	ソフトウェアRIP		オプションのソフトウェアRIPが別途必要です。											
桜井 新聞チェック用IP		エンドマークが出たらロール紙を交換してください。												

W8400巻取装置	操作パネル	プリンタドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トミダカット紙の除去	ラミネート(ゴールド)	ヘッド高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オフ
○	ポウエンクロス	防災クロス	230 g/m ²	0.36mm	ポリエステル布	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度10~60%	—	オフ	—	推奨しない	M
屋外展示		屋内展示専用です。											
○	クロス	クロス	189 g/m ²	0.26mm	ポリエステル布	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	—	オフ	—	推奨しない	M
巻取り装置使用時の注意		W8400で巻き取り装置を使用する時は、湿度60%以下でご使用ください。											

味が得られます。印刷業務などでのカラーブルーフ出力に最適です。
間をカバーしています。

W8400巻取装置	操作パネル	プリンタドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トミダカット紙の除去	ラミネート(ゴールド)	ヘッド高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オフ
○	ブルーフヨウシ2	ブルーフ用紙2	166 g/m ²	0.18mm	RC紙	半光沢	2inch	温度15~30℃ 湿度10~80%	オフ	オフ	—	推奨しない(用途上)	M
X	シブブルーフ1	新聞ブルーフ用紙1	64 g/m ²	0.09mm	紙	コート無し	2inch	温度15~30℃	60秒	オフ	—	推奨しない(用途上)	M
X	シブブルーフ2	新聞ブルーフ用紙2	66 g/m ²	0.09mm	紙	コート無し	2inch	湿度40~80%					
X	シブブルーフ3	新聞ブルーフ用紙3	65 g/m ²	0.09mm	紙	コート無し	2inch						
印刷物の保管		保管時裏移りする可能性がありますので、間に白紙をはさむなどして、印刷物の取り扱いに注意して下さい。											
使用上の注意		ロール先端のテープ止め跡を避けて印字して下さい。											

アート紙

大判インクジェット印刷の可能性を広げるアート系用紙です。ポートレート、風景、水彩からデジタルアートタイプと半光沢タイプがあり、油絵等の絵画複製用、絵画調デジタルアート作品の出力に最適です。

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
ファインアート (フォト) Hahnemühle "Photo Rag™" 188	LFM-FAPR/24/188 "Photo Rag™"	キヤノン 株式会社	24inch	610mm	12m	1巻/箱	●	●	○	◎	○	△	△	X
	標準カッター装着時のカット方法		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手に持ってください。											
ファインアート (フォト) HahnemühlePhoto Rag 188	Hahnemühle Photo Rag 188 gsm	Hahnemühle FineArt GmbH	44inch 36inch	1118mm 914mm	12m	1巻/箱 1巻/箱	●	-	○	◎	X	-	△	-
	開封時の注意		用紙の表面を傷つけないように注意して開封してください。巻き止めの封紙は、はさみで丁寧に切ることをお勧めします。											
標準カッター装着時のカット方法		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手に持ってください。												
ファインアート (フォト厚口)	Hahnemühle Photo Rag 308 gsm	Hahnemühle FineArt GmbH	44inch 36inch 24inch	1118mm 914mm 610mm	12m	1巻/箱 1巻/箱 1巻/箱	●	-	○	◎	X	△	△	X
	開封時の注意		用紙の表面を傷つけないように注意して開封してください。巻き止めの封紙は、はさみで丁寧に切ることをお勧めします。											
標準カッター装着時のカット方法		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手に持ってください。												
ファインアート (画材)	Hahnemühle German Etching 310 gsm	Hahnemühle FineArt GmbH	44inch 36inch 24inch	1118mm 914mm 610mm	12m	1巻/箱 1巻/箱 1巻/箱	●	-	○	◎	X	△	△	X
	開封時の注意		用紙の表面を傷つけないように注意して開封してください。巻き止めの封紙は、はさみで丁寧に切ることをお勧めします。											
標準カッター装着時のカット方法		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手に持ってください。												
キャンバス (マット)	Hahnemühle Canvas Artist 340 gsm	Hahnemühle FineArt GmbH	44inch 36inch	1118mm 914mm	12m	1巻/箱 1巻/箱	●	-	○	◎	X	-	△	-
	開封時の注意		用紙の表面を傷つけないように注意して開封してください。巻き止めの封紙は、はさみで丁寧に切ることをお勧めします。											
標準カッター装着時のカット方法		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手に持ってください。												

アート作品まで、落ち着いた質感のある高品位画質を実現します。キャンバスは、独特の素材感があるポリエステル織物をベースとしたクロスです。和紙は、インクジェット印字適性と和紙の持つ風合いを両立しました。

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様		推奨環境	インク乾燥時間 標準カッター	トリミング カッター	ラミネート (ロール)	ヘッド 高さ			
			坪量	厚さ								
○	ファインアート フォト	ファインアート (フォト)	188 g/m ²	0.30mm	コットン紙 プレーンス ムーズマット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	-	オフ	-	推奨しない (用途)	M
印刷物の保管			保管時裏移りする可能性がありますので、間に白紙をはさむなどして、印刷物の取り扱いに注意して下さい。									
○	ファインアート フォト	ファインアート (フォト)	188 g/m ²	0.30mm	コットン紙 プレーンス ムーズマット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	-	オフ	-	推奨しない (用途)	M
印刷物の保管			保管時裏移りする可能性がありますので、間に白紙をはさむなどして、印刷物の取り扱いに注意して下さい。									
お問い合わせ先			ご意見、ご質問等は、株式会社中川製作所にお問い合わせください。									
○	ファインアート フォトアツクチ	ファインアート (フォト厚口)	308 g/m ²	0.48mm	コットン紙 プレーンス ムーズマット	3inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	-	オフ	-	推奨しない (用途)	M
印刷物の保管			保管時裏移りする可能性がありますので、間に白紙をはさむなどして、印刷物の取り扱いに注意して下さい。									
お問い合わせ先			ご意見、ご質問等は、株式会社中川製作所にお問い合わせください。									
○	ファインアート ガザイ	ファインアート (画材)	310 g/m ²	0.50mm	コットン紙 ラフテクス チャーマット	3inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	-	オフ	-	推奨しない (用途)	M
印刷物の保管時			保管時裏移りする可能性がありますので、間に白紙をはさむなどして、印刷物の取り扱いに注意して下さい。									
お問い合わせ先			ご意見、ご質問等は、株式会社中川製作所にお問い合わせください。									
○	キャンバス マット	キャンバス (マット)	340 g/m ²	0.52mm	ポリエステル キャンバス 調マット	3inch	温度15~30℃ 湿度10~60%	-	オフ	-	推奨しない (用途)	M
印刷物の保管			保管時裏移りする可能性がありますので、間に白紙をはさむなどして、印刷物の取り扱いに注意して下さい。									
お問い合わせ先			ご意見、ご質問等は、株式会社中川製作所にお問い合わせください。									

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット	
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400
キャンパス (半光沢)	Kodakアーティスト 半光沢キャンパス/ 20mil	コダック 株式会社	42inch	1067mm	10.7m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	△	X
			36inch	914mm	10.7m	1巻/箱	●	—						
			24inch	610mm	10.7m	1巻/箱	●	●						
	搬送方向に白スジが出る場合		用紙の先端が上カバーから見えるまでプラテン上で搬送した後、印字を開始して下さい。 W8400で140mm、W6400で130mmの先端余白ができます。											
標準カッター装着時のカット方法		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手で持ってください。												
オプションカッター装着時の カット方法 (W8400)		印字面を保護するために、印字終了後プリンタが停止します。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排紙] キーを押してカットしてください。												
和紙	PCM竹尾楮 (こうぞ) 純白インクジェット 対応和紙	株式会社 PCM竹尾	42inch	1067mm	20m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○
			36inch	914mm	20m	1巻/箱	●	—						
			24inch	610mm	20m	1巻/箱	●	●						
	印刷物の保管		保管時裏移りする可能性がありますので、間に白紙をはさむなどして、印刷物の取り扱いに注意して下さい。											

CAD専用

CAD図面（線画）出力に適した用紙です。半透明マットフィルム（CAD）は、寸法安定性に優
クリアフィルム（CAD）は、主に複数の図面を重ね合わせに用いられる透明フィルムです。

カテゴリ	商品名	会社名	サイズ	紙幅	ロール 紙長	入り数	対応機種		ブラックインク適性		フチなし印刷		オートカット				
							W8400	W6400	フォト	マット	W8400	W6400	W8400	W6400			
トレーシ ングペー パー (CAD)	オストリッチダイヤ RJTCフルカラー用 トレーシングペーパー	株式会社 オストリッチ ダイヤ	36inch	914mm	50m	2巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○			
			24inch	610mm	50m	2巻/箱	●	●									
			A0	841mm	50m	2巻/箱	●	—									
			A1	594mm	50m	2巻/箱	●	●									
制限事項		用紙の先端カールや左右浮きがあると、稀に、先端余白や左右余白が大きくなる場合があります。															
半透明 マット フィルム (CAD)	オストリッチダイヤ RJFフルカラー対応 専用フィルム#200	株式会社 オストリッチ ダイヤ	36inch	914mm	40m	1巻/箱	●	—	○	◎	X	X	○	○			
			A0	841mm	40m	1巻/箱	●	—									
			A1	594mm	40m	1巻/箱	●	●									
			制限事項		用紙の先端カールや左右浮きがあると、稀に、先端余白や左右余白が大きくなる場合があります。												
カット方法		印字面を保護するために、印字終了後プリンタが停止します。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排紙] キーを押してカットしてください。															
クリア フィルム	スタージェット400CL	桜井株式会社	36inch	914mm	30m	1巻/箱	●	—	◎	○	X	—	△	—			
			カット方法 (標準カッター装着時)		標準カッターではカットできませんので、はさみを使ってカットしてください。また、カットするときは画像に触れないように、余白部分を手で持ってください。												
			カット方法 (W8400のオプ ションカッター装着時)		印字面を保護するために、印字終了後プリンタが停止します。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排紙] キーを押してカットしてください。												
	用紙の送り量調整		自動ヘッド調整（標準調整）はできません。「長さ優先」で紙送り調整を行ってください。														

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トミグ カット紙の除去	ラミネート (ゴールド)	ヘッド 高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オプションカッター
X	キャンパス ハンコウタク	キャンパス (半光沢)	340 g/m ²	20mil (0.51mm)	コットン布	キャンパス 調半光沢	2inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	—	オフ	除去	推奨しない (用途上)	H
インク乾燥		インクが乾燥しにくい用紙なので、インクを十分に乾燥させてください。											
印刷後の取扱注意		水によってコート層が剥がれますので印刷物の取り扱いに注意して下さい。用紙は、インクが十分に乾燥してから取り扱ってください。なお、取扱は丁寧に行ってください。											
X	ワシ	和紙	65 g/m ²	0.15mm	楮和紙	和紙	2inch	温度15~30℃ 湿度10~60%	—	オフ	—	推奨しない (用途上)	M
使用上の注意		ロール先端のテープ止め跡を避けて印字して下さい。											

れ、マスター図面など、高精度な出力に適した半透明フィルムです。

W8400 巻取装置	操作パネル	プリンタ ドライバ	製品仕様				推奨環境	インク乾燥時間		トミグ カット紙の除去	ラミネート (ゴールド)	ヘッド 高さ	
			坪量	厚さ	ベース材料	表面仕上げ		紙管	標準カッター				オプションカッター
X	トレバ CAD	トレーシング ペーパー (CAD)	85 g/m ²	0.08mm	トレーシング ペーパー	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	60秒	オフ	—	推奨しない (用途上)	L
用途		線画専用の用紙です。											
X	ハントウメイ マットフィルム	半透明 マットフィルム (CAD)	90 g/m ²	0.07mm	PET フィルム	マット	2inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	オフ	オフ	除去	推奨しない (用途上)	L
最初に用紙を使う時の注意		ロール先端のテープ止め跡を避けて印字して下さい。											
用途		線画専用の用紙です。											
X	クリアフィルム	クリアフィルム (CAD)	150 g/m ²	0.11mm	PET フィルム	透明	2inch	温度15~30℃ 湿度40~60%	—	オフ	除去	推奨しない (用途上)	L
印刷後の取扱注意		水によってコート層が剥がれますので印刷物の取り扱いに注意して下さい。											
用途		線画用の用紙です。											
使用上の注意		ご使用前にプラテンの清掃を行ってください。プラテンが汚れていると誤検知することがあります。											