

SD WORMカード/Write Onceカード/PGS WORMカード対応

## EOS R50

改ざん防止カード対応モデル



映像エンジン DIGIC X	有効画素数 約2420万画素	連続撮影速度 約15.0コマ/秒	常用ISO 100~32000	測距エリア 651	質量 約375g (ブラック)
----------------	----------------	------------------	-----------------	-----------	-----------------

- ・EOS R50 ブラック・ボディ (改ざん防止対応モデル)
- ・EOS R50 ブラック・RF-S18-45 IS STM レンズキット (改ざん防止対応モデル)

### 【本体構成】

- ・EOS R50 本体
- ・RF-S18-45 IS STM (レンズキットに付属)
- ・バッテリーチャージャー LC-E17
- ・バッテリーパック LP-E17
- ・ネックストラップ EM-200DB
- ・シューカバー ※同梱専用品
- \* オープン価格 (販売店にお問い合わせください)

## EOS R100

改ざん防止カード対応モデル



映像エンジン DIGIC 8	有効画素数 約2410万画素	連続撮影速度 約6.5コマ/秒	常用ISO 100~12800	測距エリア 143	質量 約356g
----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------	----------

- ・EOS R100・ボディー (改ざん防止対応モデル)
- ・EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット (改ざん防止対応モデル)

### 【本体構成】

- ・EOS R100 本体
- ・RF-S18-45 IS STM (レンズキットに付属)
- ・LC-E17
- ・バッテリーパック LP-E17
- ・ネックストラップ EM-200DB
- \* オープン価格 (販売店にお問い合わせください)

※ 両機種ともWi-Fi、Bluetooth機能は使用できません

## 【RF-Sレンズオプション】

・RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM



- ・本体同梱品：レンズフロントキャップ  
レンズリアキャップ
- \*オープン価格 (販売店にお問い合わせください)

・RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM



- ・本体同梱品：レンズフロントキャップ  
レンズリアキャップ
- \*オープン価格 (販売店にお問い合わせください)

・RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM



- ・本体同梱品：レンズフロントキャップ  
レンズリアキャップ
- \*オープン価格 (販売店にお問い合わせください)

・マウントアダプターEF-EOS R  
\* EFレンズを装着時に使用



- ・本体同梱品：レンズフロントキャップ  
レンズリアキャップ
- \*オープン価格 (販売店にお問い合わせください)

## ●主な仕様

## EOS R50

## EOS R100

センサーサイズ	APS-Cサイズ	APS-Cサイズ
映像エンジン	DIGIC X	DIGIC 8
有効画素数	約2420万	約2410万
常用ISO感度	100~32000 (拡張51200)	100~12800 (拡張25600)
オートフォーカス方式	デュアルピクセルCMOS AF II (像面位相差式)	デュアルピクセルCMOS AF (像面位相差式)
測距点 (最大)	4503ポイント	3975ポイント
輝度範囲	EV-4~20	EV-4~20
連続撮影速度 (最高)	【電子シャッター時】約15コマ/秒 【電子先幕時】約12コマ/秒	【ワンショット時】約6.5コマ/秒 【サーボAF時】約3.5コマ/秒 ※電子先幕方式のみ
液晶モニター/タイプ	3.0型約162万ドット バリアングル式	3.0型約104万ドット 固定式
タッチパネル	○	—
内蔵ファインダー	EVF : 約236万ドット	EVF : 約236万ドット
内蔵ストロボ	○リタラクタブル式	○リタラクタブル式
内蔵ストロボガイドナンバー	約6	約6
カードスロット数	1	1
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード UHS-Iカード対応	SD/SDHC/SDXCメモリーカード UHS-Iカード対応
動画最高画質	4K/30p (6Kオーバーサンプリング)	4K/24p (クロップ)
ハイフレームレート動画	Full HD : 120p	Full HD : 120p
撮影可能枚数 (ファインダー)	約230枚 (なめらかさ優先)	約320枚 (なめらかさ優先)
動画撮影可能時間	約2時間	約2時間40分
本体サイズ 幅×高さ×奥行	約116.3×85.5×68.8mm	約116.3×85.5×68.8mm
質量(バッテリー・カード込)	約375g	約356g